

2024年7月

お得意先様 各位

アズワン株式会社  
営業本部

## 価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、  
一部の商品につき、2024年8月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、  
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、  
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

# 価格改定表

研究用総合機器カタログ2023  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024  
サニーフーズカタログ2024  
研究設備カタログ2024  
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023  
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021  
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023  
レンタルカタログVol.2  
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット  
サイエンスカタログ2024-2025

2024年8月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合補綴2023頁	サンゴアスト2023頁	ナビス2024頁	サニーフーズ2024頁	欧備2024頁	アズビユア2023頁	アズツール2021頁	ナビ助2023頁	レンタルカタログ頁	ウェルビーイングページ	サイエンスカタログ頁
0-1405-02	交換用先端ゴム (黒/φ18.5mm) 10018BL	310	350			1842					238			
0-1405-05	交換用先端ゴム (安全杖用/反/φ12mm) 50012GR	230	270			1847								
0-1405-06	交換用先端ゴム (安全杖用/反/φ15mm) 50015GR	230	270			1847								
0-1405-07	交換用先端ゴム (安全杖用/黒/φ15mm) 50015BL	220	250			1844								
0-3557-02	フラットハイローヘッド SH-1460S	108,000	120,000			1684					241			
0-3558-02	2クランクハイローキヤッチヘッド SH-1462S	316,000	338,000			1684								
0-3559-02	1クランクハイローキヤッチヘッド SH-1461S	192,000	227,000			1684								
0-4047-01	キャリフ (患者移動用シート)	7,480	8,880			1713								
0-4405-01	カラステッキ (一本柱/ブラウン) 108	2,800	3,140			1842					238			
0-5347-01	トレイBOX (健付) A3用グリーン 470×360×205mm 302H	9,400	10,000	1245	1245	48								
0-5347-02	トレイBOX (健付) A3用ブルー 470×360×205mm 302H	9,400	10,000	1245	1245	48								
0-5347-03	トレイBOX (健付) A3用ピンク 470×360×205mm 302H	9,400	10,000	1245	1245	48								
0-5347-04	トレイBOX (健付) A3用グリーン 470×360×205mm 304H	9,800	10,600	1245	1245	48								
0-5347-05	トレイBOX (健付) A3用ブルー 470×360×205mm 304H	9,800	10,600	1245	1245	48								
0-5347-06	トレイBOX (健付) A3用ピンク 470×360×205mm 304H	9,800	10,600	1245	1245	48								
0-5347-07	トレイBOX (健付) A3用グリーン 470×360×205mm 306H	10,300	11,100	1245	1245	48								
0-5347-08	トレイBOX (健付) A3用ブルー 470×360×205mm 306H	10,300	11,100	1245	1245	48								
0-5347-09	トレイBOX (健付) A3用ピンク 470×360×205mm 306H	10,300	11,100	1245	1245	48								
0-5847-21	ヨーロッパカードR (回診タイプ) 5段ブルー 600×400×855mm ES-A2B	80,000	82,000			92								
0-5847-22	ヨーロッパカードR (回診タイプ) 5段ブルー 600×400×855mm ES-A2P	80,000	82,000			92								
0-5847-23	ヨーロッパカードR (回診タイプ) 5段ブルー 600×400×855mm ES-A5B	99,000	104,000			92								
0-5847-24	ヨーロッパカードR (回診タイプ) 5段ピンク 600×400×855mm ES-A5P	99,000	104,000			92								
0-5813-11	交換用先端ゴム ブラウンφ16mm	320	360			1842							238	
0-5813-23	ステッキAS-225-BR-21DGN	3,100	3,470										238	
0-5813-24	ステッキAS-225-BK-21DGN AS-225-BK-21DGN	3,100	3,470										238	
0-659-04	交換用先端ゴム (茶/φ18.5mm) 10018BR	310	350			1842							238	
0-663-01	テラックスアルミ製便器椅子 530×455×720~820mm 8500	24,700	27,700			1878							101	
0-663-12	便器椅子用 交換用便座	8,610	9,650			1877							101	
0-663-13	便器椅子用 交換用ケツ	1,680	2,890			1877							101	
0-667-01	便器椅子 (折りたたみ式) 530×460×660~760mm 8700	26,500	28,900			1877							101	
0-7718-11	リククラニンゴ車椅子 (自走式/スチール製/座幅400mm/ハイブリッドタイヤ) CM-501HB#36	139,920	167,910			1810								
0-7719-12	計測上多機能車椅子 (自走式/ハイブリッドタイヤ/ワンタッチ開閉/着脱) CM-251HB#36	103,070	113,380			1803								
0-7720-12	計測上多機能介助車 (介助式/ハイブリッドタイヤ/ワンタッチ開閉/着脱) CM261HB#36	103,070	113,380			1803								
0-7883-01	ナビスメイトPCワゴン 543×398×880mm NM-PCA	62,000	63,000			72								
0-7891-01	コンバット点検車 526×388×1567mm KTS-SK	135,000	140,000			86								
0-7920-01	ナビスメイトワゴン A3引出し青タイプ 補助天板無し 543×398×867mm NM-A304H	54,000	55,000			96								
0-7920-02	ナビスメイトワゴン A4引出し黒タイプ 補助天板無し 384×398×867mm NM-A404H	44,000	45,000			96								
0-7921-01	ナビスメイトワゴン A3引出し青タイプ 補助天板付 543×398×867mm NM-A304HST	61,000	63,000			96								
0-7921-02	ナビスメイトワゴン A4引出し黒タイプ 補助天板付 384×398×867mm NM-A404HST	52,000	53,000			96								
0-7950-21	ヨーロッパカードR (回診タイプ) ES-E2	111,000	113,000			940								
0-7950-31	ヨーロッパカードR (回診タイプ) ES-E5	143,000	148,000			940								
0-8082-11	交換用先端ゴム (安全杖用/反/φ12mm) PW111-TIP	360	410			1847							241	
0-8084-01	エグジスティブステッキ (伸縮式) PW255	3,200	3,600			1842							238	
0-8088-02	イリリガードル台 4本架 AP00A	17,300	19,400			1290								
0-8135-01	ステッキストラップ 黒 PW-STRAP BK	460	520			1848							245	
0-8135-02	ステッキストラップ 茶 PW-STRAP BR	460	520			1848							245	
0-847-08	交換用先端ゴム (ロフトスタンドクランプ用/反/φ21mm) 2002ZGR	250	280			1847							241	
0-870-06	シャワー椅子 (565×570×810mm) 8800	58,600	62,000			1948								
0-870-15	シャワー椅子 交換用背もたれカバー	2,130	2,390			1948								
0-870-17	シャワー椅子 8800用 交換用キャスター ストッパー無し 交換用キャスター	8,700	9,750			1948								
0-870-18	シャワー椅子 8800用 交換用便座 交換用8800用便座	8,860	9,930			1948								
0-8748-11	サンホスピタル病衣 (ワンピース) ブルー/S	3,000	3,910			1974								
0-8748-12	サンホスピタル病衣 (ワンピース) オレンジ/M	3,000	3,910			1974								
0-8748-13	サンホスピタル病衣 (ワンピース) グリーン/L	3,000	3,910			1974								
0-8748-14	サンホスピタル病衣 (ワンピース) ブラウン/LL	3,000	3,910			1974								
0-8749-11	サンホスピタル病衣 (セパレート) ブルー/S	3,700	5,280			1974								
0-8749-12	サンホスピタル病衣 (セパレート) オレンジ/M	3,700	5,280			1974								
0-8749-13	サンホスピタル病衣 (セパレート) グリーン/L	3,700	5,280			1974								
0-8749-14	サンホスピタル病衣 (セパレート) ブラウン/LL	3,700	5,280			1974								
0-8750-11	ストライプ病衣 (ワンピース) ブルー/S	3,200	4,310			1974								
0-8750-12	ストライプ病衣 (ワンピース) オレンジ/M	3,200	4,310			1974								
0-8750-13	ストライプ病衣 (ワンピース) グリーン/L	3,200	4,310			1974								
0-8750-14	ストライプ病衣 (ワンピース) ブラウン/LL	3,200	4,310			1974								
0-8751-11	ストライプ病衣 (セパレート) ブルー/S	3,900	5,600			1974								
0-8751-12	ストライプ病衣 (セパレート) オレンジ/M	3,900	5,600			1974								
0-8751-13	ストライプ病衣 (セパレート) グリーン/L	3,900	5,600			1974								
0-8751-14	ストライプ病衣 (セパレート) ブラウン/LL	3,900	5,600			1974								
0-9134-01	フルククラニンゴ車椅子 (介助式/スチール製/座幅400mm/ノーバンクタイヤ) FR-11R	178,200	213,840			1810					213			
1-1412-05	三角フラスコ 1000mL 1464	1,600	1,700											459
1-1597-01	ピオラモオートクレープバッグ 1袋 (100枚入) VOB5575	12,500	13,200	2743	2743									562
1-1597-02	ピオラモオートクレープバッグ 1袋 (100枚入) VOB6080	15,000	15,800	2743	2743									562
1-1598-01	サニスベック滅菌バッグ 1袋 (100枚入) SP-2838	3,280	3,500	2743	2743		65							
1-1633-01	顕微鏡 TM-205	21,000	22,100	759	759	399				68				
1-1708-01	ポリイミドテープ 0.06mm×10mm×30m PB416-10-30	1,700	1,800	2464	2464									
1-1749-01	ナスコ・ワールバック (書き込み込みあり) 118mL 500枚入 B01062	19,200	21,000	2516	2516									35
1-1749-02	ナスコ・ワールバック (書き込み込みあり) 532mL 500枚入 B01065	27,300	29,000	2516	2516									35
1-1749-03	ナスコ・ワールバック (書き込み込みあり) 710mL 500枚入 B01297	35,800	38,000	2516	2516									35
1-1854-01	油回転真空ポンプ GHD-031A	138,000	152,000	456	456									
1-1854-02	油回転真空ポンプ GHD-101A	174,000	192,000	456	456									
1-2107-11	分析天秤 AT-R (校正分額内蔵) 220g ATX224R	187,000	206,400	480	480									
1-2107-12	分析天秤 AT-R (校正分額内蔵) 120g ATX124R	171,000	188,800	480	480									
1-2107-13	分析天秤 AT-R (校正分額内蔵) 82g ATX84R	162,000	178,800	480	480									
1-2107-14	分析天秤 AT-R 220g ATY224R	171,000	188,800	480	480									
1-2107-15	分析天秤 AT-R 120g ATY124R	160,000	176,000	480	480									
1-2107-16	分析天秤 AT-R 82g ATY84R	149,000	164,000	480	480									
1-2107-17	分析天秤 AT-R (校正分額内蔵) 320g ATX324R	209,000	230,000	480	480									
1-2107-18	分析天秤 AT-R 320g ATY324R	187,000	206,400	480	480									
1-2107-21	分析天秤 AT-R用 組立検査キット SMK-501	60,000	66,000	480	480									
1-2226-01	スクリーンキヤップ付遠注管 スカート 目盛無し 0.5mL 1箱 (50個×10袋入) T334-2S	18,000	20,000	1336	1336									
1-2226-03	スクリーンキヤップ付遠注管 丸底 目盛無し 1.5mL 1箱 (50個×10袋入) T334-5S	18,300	20,000	1336	1336									
1-2226-04	スクリーンキヤップ付遠注管 スカート 目盛無し 2mL 1箱 (50個×10袋入) T334-6S	18,300	20,000	1336	1336									
1-2226-05	スクリーンキヤップ付遠注管 丸底 目盛無し 2mL 1箱 (50個×10袋入) T334-7S	26,700	29,000	1336	1336									
1-2341-08	ピーカー 3L 818	2,900	3,000	2082	2082									
1-2469-01	精密さはかり 1.0g BX32KS	180,000	198,000	509	509									
1-2469-02	精密さはかり 1.0g BX52KS	310,000	341,000	509	509									
1-2469-03	精密さはかり 0.1g BX12KH	195,000	215,000	509	509									
1-2469-04	精密さはかり 0.1g BX22KH	230,000	253,000	509	509									
1-2469-05	精密さはかり 0.1g BX32KH	310,000	341,000	509	509									
1-2851-11	光学式溶解機率メーター (Seven2GoPro) スタンダードキット 30207971	300,700	306,800	683	683									
1-2851-12	光学式溶解機率メーター (Seven2GoPro) フィールドキットタイプ 30207972	310,800	317,100	683	683									
1-2944-11-22	ECウォーターパス デジタル 点検検査書付 EW-100RD	49,000	55,500	-	-									
1-3043-11	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 1L HI1026015	4,330	4,420	461	461									
1-3043-12	真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 4L HI1026013	11,470	11,730	461	461									





品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2023 円	サンアスト 2023 円	ナビス2024 円	サニーク 2024 円	欧備2024 円	アズビエ 2023 円	アズツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカ タログ 円	ウェルビー ングパ ンフ 円	サイエンス カ タ ログ 円
2-276-05	ダイヤフラム式圧力計(フランジタイプ) 75×0.6SUS MZF-1A	45,300	61,300	814	814									
2-276-06	ダイヤフラム式圧力計(フランジタイプ) 75×1.0SUS MZF-1A	45,300	61,300	814	814									
2-278-01	ダイヤフラム式圧力計(ネジタイプ) 75×0.4フッ素 MZS-1A	31,500	39,600	814	814									
2-278-02	ダイヤフラム式圧力計(ネジタイプ) 75×0.6フッ素 MZS-1A	31,500	39,600	814	814									
2-278-03	ダイヤフラム式圧力計(ネジタイプ) 75×1.0フッ素 MZS-1A	31,500	39,600	814	814									
2-278-04	ダイヤフラム式圧力計(ネジタイプ) 75×0.4SUS MZS-1A	42,000	56,900	814	814									
2-278-05	ダイヤフラム式圧力計(ネジタイプ) 75×0.6SUS MZS-1A	42,000	56,900	814	814									
2-278-06	ダイヤフラム式圧力計(ネジタイプ) 75×1.0SUS MZS-1A	42,000	56,900	814	814									
2-3326-02	デジタルフォースゲージ用計測スタンド 高機能 EMX-1000N	600,000	610,000											
2-3373-01	ディッシュブラシ 緑 4287	1,350	1,400							146				
2-3373-02	ディッシュブラシ 青 4287	1,350	1,400							146				
2-3373-03	ディッシュブラシ 赤 4287	1,350	1,400							146				
2-3373-04	ディッシュブラシ 白 4287	1,350	1,400							146				
2-3373-05	ディッシュブラシ 黄 4287	1,350	1,400							146				
2-3374-11	コンバトデッキブラシ 緑 7042	3,400	3,550							158				
2-3374-12	コンバトデッキブラシ 青 7042	3,400	3,550							158				
2-3374-13	コンバトデッキブラシ 赤 7042	3,400	3,550							158				
2-3374-14	コンバトデッキブラシ 白 7042	3,400	3,550							158				
2-3374-15	コンバトデッキブラシ 黄 7042	3,400	3,550							158				
2-3375-01	ハンドル デッキブラシ用 アルミニウム製 緑 2935	5,750	6,050							155				
2-3375-02	ハンドル デッキブラシ用 アルミニウム製 青 2935	5,750	6,050							155				
2-3375-03	ハンドル デッキブラシ用 アルミニウム製 赤 2935	5,750	6,050							155				
2-3375-04	ハンドル デッキブラシ用 アルミニウム製 白 2935	5,750	6,050							155				
2-3375-05	ハンドル デッキブラシ用 アルミニウム製 黄 2935	5,750	6,050							155				
2-3425-11	ハンドル(ブラシ用) 緑 2960	6,500	6,850							155				
2-3425-12	ハンドル(ブラシ用) 青 2960	6,500	6,850							155				
2-3425-13	ハンドル(ブラシ用) 赤 2960	6,500	6,850							155				
2-3425-14	ハンドル(ブラシ用) 白 2960	6,500	6,850							155				
2-3425-15	ハンドル(ブラシ用) 黄 2960	6,500	6,850							155				
2-3441-01	ハンドブラシ 緑 3890	3,950	4,150							146				
2-3441-02	ハンドブラシ 青 3890	3,950	4,150							146				
2-3441-03	ハンドブラシ 赤 3890	3,950	4,150							146				
2-3441-04	ハンドブラシ 白 3890	3,950	4,150							146				
2-3441-05	ハンドブラシ 黄 3890	3,950	4,150							146				
2-3446-01	フレキシブルブラシ ブラシ部 5374	7,800	8,200							158				
2-3446-02	フレキシブルブラシ用ハンドル 29755	13,800	14,500							158				
2-3673-01	水分計 MOC83u	210,000	231,000	850	850					86				
2-3673-11	水分計用ディスポーザ 1袋(50枚入)	5,060	5,570	850	850					86				
2-3673-12	水分計用ガラスファイバーシート 1袋(100枚入)	6,440	7,080	850	850					86				
2-3828-01	ポトルトップデイスベンサー 0.5-5mL	34,000	35,700	1472	1472									
2-3828-02	ポトルトップデイスベンサー 1-10mL	34,000	35,700	1472	1472									
2-3828-03	ポトルトップデイスベンサー 2.5-25mL	42,000	44,100	1472	1472									
2-3828-04	ポトルトップデイスベンサー 5-50mL	42,000	44,100	1472	1472									
2-3837-01	サンプルチューブ 5mL 1袋(1000本入) T552-SATTP	25,200	27,000	1337	1337									
2-3837-02	サンプルチューブ 7mL 1袋(1000本入) T552-TATTP	27,200	29,100	1337	1337									
2-3837-03	サンプルチューブ 10mL 1袋(1000本入) T552-IDATTP	28,600	31,000	1337	1337									
2-3837-04	サンプルチューブ 12mL 1袋(1000本入) T552-12ATTP	28,600	31,000	1337	1337									
2-3837-05	サンプルチューブ 30mL 1袋(500本入) T552-30ATTP	24,000	26,000	1337	1337									
2-3837-11	サンプルチューブ 5-10-12ATTP用リップシール付キャップ 1袋(1000個入) T552W	13,800	15,000	1337	1337									
2-3837-13	サンプルチューブ 5-10-12ATTP用キャップ 1袋(1000個入) T552WTP	13,800	15,000	1337	1337									
2-3837-14	サンプルチューブ 7ATTP用キャップ 1袋(1000個入) T552-TWTP	14,700	16,000	1337	1337									
2-3837-15	サンプルチューブ 30ATTP用キャップ 1袋(500個入) T552-30WTP	14,900	16,000	1337	1337									
2-4129-01	ビオラモオートクレーブバッグ(ガゼットタイプ) 500×150mm 1袋(100枚入) VOG1550	7,460	7,850	2744	2744									
2-4129-02	ビオラモオートクレーブバッグ(ガゼットタイプ) 600×190mm 1袋(100枚入) VOG1960	9,330	9,800	2744	2744									
2-4129-03	ビオラモオートクレーブバッグ(ガゼットタイプ) 600×220mm 1袋(100枚入) VOG2280	9,950	10,500	2744	2744									
2-4197-11	ポータブルイメージング分光色差計 RM200QC	360,000	369,000	763	763									
2-4726-01	遠次管 50mL 目盛り付 減菌済 1箱(25本×20袋入) C571-1	46,600	49,000	2134	2134									
2-4726-02	遠次管 50mL 目盛り付 非減菌済 1箱(100本×5袋入) C571-2	34,500	37,000	2134	2134									
2-4729-01	プロビオPCRチューブ8連付タケ 125個入 T322-IN	24,400	26,000	1325	1325									
2-4729-02	プロビオPCRチューブ8連付タケ 125個入 T322-IN	26,700	29,000	1325	1325									
2-4729-03	プロビオPCRチューブ8連用付タ 125個入 T321-IN	5,090	5,400	1325	1325									
2-4731-01	プロビオクライオチューブ(O-RINGシール) 0.5mL (自立型) 1箱(1000本入) T335-2	32,000	34,000	1337	1337									
2-4731-04	プロビオクライオチューブ(O-RINGシール) 1.5mL (丸底) 1箱(1000本入) T335-5	32,000	34,000	1337	1337									
2-4731-07	プロビオクライオチューブ(O-RINGシール) 1.5mL (自立型) 1箱(1000本入) T335-4	33,200	35,000	1337	1337									
2-4731-08	プロビオクライオチューブ(O-RINGシール) 2.0mL (自立型) 1箱(1000本入) T335-6	33,600	35,000	1337	1337									
2-4735-01	遠次管 50mL 減菌済 1箱(25本×20袋入) T420-2	49,900	53,000	2134	2134									
2-4735-02	遠次管 50mL 非減菌済 1箱(25本×20袋入) T420-5	40,500	43,000	2134	2134									
2-4753-01	ソフワイヤラック 13mm用×42本 18748-0013	3,650	3,640	2145	2145									
2-4753-04	ソフワイヤラック 25mm用×12本 18748-0025	3,650	3,640	2145	2145									
2-4753-05	ソフワイヤラック 30mm用×6本 18748-0030	3,650	3,640	2145	2145									
2-4755-01	キューベトラック 18520-0000	4,980	5,300	1715	1715									
2-4891-01	ベースモールド 1000個 M475-1	32,400	35,000	1584	1584	905								
2-4891-02	ベースモールド 1000個 M475-2	31,900	34,000	1584	1584	905								
2-4896-01	泡壇カセットキャビネット6入 M495-6	24,000	26,000	1584	1584	905								
2-4918-01	セーフティねじ口瓶 黒・遮光タイプ 250mL Q700R-002A	4,380	4,600	1908	1908									
2-4918-02	セーフティねじ口瓶 黒・遮光タイプ 500mL Q700R-003A	5,890	6,200	1908	1908									
2-4918-03	セーフティねじ口瓶 黒・遮光タイプ 1000mL Q700R-004A	7,600	8,000	1908	1908									
2-4960-01	セーフティボトル クリア 220mL Q109FD-024C	840	890	1908	1908									
2-4960-02	セーフティボトル クリア 450mL Q111FD-012C	1,140	1,200	1908	1908									
2-4960-03	セーフティボトル クリア 900mL Q113FD-012C	1,460	1,600	1908	1908									
2-4961-01	セーフティボトル 茶褐色・遮光タイプ 220mL Q109A0-024C	820	870	1908	1908									
2-4961-02	セーフティボトル 茶褐色・遮光タイプ 450mL Q111A0-024C	1,090	1,200	1908	1908									
2-4961-03	セーフティボトル 茶褐色・遮光タイプ 900mL Q113A0-012C	1,460	1,600	1908	1908									
2-4962-01	セーフティボトル 黒・完全遮光タイプ 220mL Q109X-024B	800	840	1908	1908									
2-4962-02	セーフティボトル 黒・完全遮光タイプ 450mL Q119X-012B	1,200	1,300	1908	1908									
2-4968-01	ビベットチップ・マクロ 5mL 未減菌済 250本/袋×10袋 4411-50	38,300	41,000	1462	1462									
2-4968-02	ビベットチップ・マクロ 5mL γ線滅菌済 50本/ラック×10ラック 4411-50	17,400	19,000	1462	1462									
2-4968-03	ビベットチップ・マクロ 5mL γ線滅菌済 フォルター付 50本/ラック×10ラック 4411-SF	101,000	110,000	1462	1462									
2-4969-01	ビベットチップ・マクロ 5mL 未減菌済 250本/袋×10袋 4420-50	38,300	41,000	1462	1462</									



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2023 円	サンアスト 2023 円	ナビス2024 円	サニーク 2024 円	欧龍2024 円	アズビエ 2023 円	アズツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 頁	ウェルビー ンダページ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-6201-01	滅菌サブリングスバチュア 100箱入 H38930-0000	35,100	37,000	2215	2215									
3-6205-01	ピペットチップフィルター FLOWMI 40um HI3880-0040	21,400	23,000	1680	1680									
3-6205-02	ピペットチップフィルター FLOWMI 70um HI3880-0070	21,800	23,000	1680	1680									
3-6234-01	ハイフローローターポンプ XBRPP992B	35,000	36,800	420	420									
3-6239-01	ハンドローターポンプ XBRP90P	19,000	21,300							103				
3-6240-11	電動計 156×73×35mm ST-140	105,400	110,700	871	871					69				
3-6291-01	ミニバイアル ソリッドキャップ 0.3mL 目盛あり 1箱(12本入) W986273NG	32,500	35,000	1927	1927									
3-6291-03	ミニバイアル ソリッドキャップ 2mL 目盛あり 1箱(12本入) W986272NG	45,100	48,000	1927	1927									
3-6291-04	ミニバイアル ソリッドキャップ 3mL 目盛あり 1箱(12本入) W986277NG	44,200	47,000	1927	1927									
3-6291-05	ミニバイアル ソリッドキャップ 5mL 目盛あり 1箱(12本入) W986279NG	42,700	45,000	1927	1927									
3-6292-03	ミニバイアル オープントップキャップ 1mL 目盛あり 1箱(12本入) W986294NG	40,500	43,000	1927	1927									
3-6292-04	ミニバイアル オープントップキャップ 2mL 目盛あり 1箱(12本入) W986298NG	43,700	46,000	1927	1927									
3-6292-06	ミニバイアル オープントップキャップ 5mL 目盛あり 1箱(12本入) W986299NG	50,000	53,000	1927	1927									
3-6292-12	遮光ミニバイアル 0.3・1mL用オープントップキャップ 1箱(200個入) W240508	9,700	10,200	1927	1927									
3-6292-17	ミニバイアルキャップ 2・3・5mL用中フタ 1箱(100個入) W240586A	55,500	59,000	1927	1927									
3-6310-01	マイクロチューブ 透明(非滅菌タイプ) 5mL 200個(袋)04395-48 (CF1002090)	14,700	16,000	1338	1338									
3-6314-02	マイクロバイアル 外ねじキャップ 2ml 自立式 1箱(30個入) 04395-59	4,800	5,100	1338	1338									
3-6322-01	PTFEシールパッキン 2ml/40 1箱(10個入) 89026-488	6,500	6,900	2021	2021									
3-6335-01	カラーマルチチューブチップ 16個入 5415-59	28,400	30,000	2148	2148									
3-6338-02	マイクロチューブ各成分検査用バイアル瓶 丸型 2～5mL 1箱(100個入) 89079-404	117,000	130,000	1938	1938									
3-6338-03	マイクロチューブ各成分検査用バイアル瓶 丸型 10～20mL 1箱(50個入) 89079-402	96,400	102,000	1938	1938									
3-6360-01	滅菌サブリングスプーン 1.23mL 1箱(200個入) H36940-0000	56,800	60,000	2211	2211									
3-6360-02	滅菌サブリングスプーン 2.45mL 1箱(200個入) H36942-0000	57,100	60,000	2211	2211									
3-6360-03	滅菌サブリングスプーン 4.93mL 1箱(200個入) H36944-0000	54,100	57,000	2211	2211									
3-6361-01	滅菌サブリングスコップ 60mL 1箱(100個入) H36902-0000	32,900	35,000	2220	2220									
3-6361-02	滅菌サブリングスコップ 125mL 1箱(100個入) H36904-0000	42,400	45,000	2220	2220									
3-6361-03	滅菌サブリングスコップ 250mL 1箱(100個入) H36906-0000	57,100	60,000	2220	2220									
3-6368-02	クライオチューブ CryoFreeze 1.8mL 内ネジ・30度 50本/袋×10袋入 6121-S0S	31,500	34,000	1338	1338									
3-6368-03	クライオチューブ CryoFreeze 1.8mL 内ネジ・自立型 50本/袋×10袋入 6122-S0S	30,900	33,000	1338	1338									
3-6369-01	クライオチューブ CryoFreeze 1.0mL 外ネジ・自立型 50本/袋×10袋入 6212-S0S	30,200	32,000	1338	1338									
3-6369-02	クライオチューブ CryoFreeze 1.8mL 外ネジ・自立型 50本/袋×10袋入 6222-S0S	31,300	33,000	1338	1338									
3-6506-01	一斗缶用廃液ロート 滴水準示付 HRRH-S	4,400	4,600	2159	2159									
3-6618-01	冷却ステージ (クールステージ) -20～40℃ CS-20	400,000	410,000	159	159									
3-6618-02	冷却ステージ (クールステージ) -40℃～差温 CS-40	450,000	460,000	159	159									
3-6793-01	超淨室薬品庫(木製薬品庫)引出L800	100,000	125,000	1078	1078									
3-6881-04	微量定置点検びん 本体 10mL 1箱(100個入) W242824	27,500	29,000	1896	1896									
3-6881-05	微量定置点検びん 本体 15mL 1箱(100個入) W242825	34,000	36,000	1896	1896									
3-6882-02	微量定置点検びん用 キャップ 3mL用 ピンク 1箱(100個入) IP 242501	6,430	6,800	1896	1896									
3-6882-03	微量定置点検びん用 キャップ 3mL用 赤 1箱(100個入) IR 242502	6,430	6,800	1896	1896									
3-6882-04	微量定置点検びん用 キャップ 3mL用 青 1箱(100個入) IB 242504	7,240	7,700	1896	1896									
3-6883-01	微量定置点検びん用 キャップ 7・10・15mL用 サフェア 1箱(100個入) 7N 24251101	8,530	9,000	1896	1896									
3-6883-02	微量定置点検びん用 キャップ 7・10・15mL用 ピンク 1箱(100個入) 7P 242511	7,500	7,900	1896	1896									
3-6883-03	微量定置点検びん用 キャップ 7・10・15mL用 赤 1箱(100個入) 7R 242512	7,720	8,200	1896	1896									
3-6883-04	微量定置点検びん用 キャップ 7・10・15mL用 青 1箱(100個入) 7S 242514	7,500	7,900	1896	1896									
3-6884-01	微量定置点検びん用 キャップ 30・60・125mL用 ナチュラール 1箱(100個入) 30N 24252101	8,530	9,000	1896	1896									
3-6887-01	微量定置点検びん用 チップ 30・60・125mL用 ナチュラール 1箱(100個入) 30N 242431-01	8,180	8,600	1896	1896									
3-6920-11	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 280×380×0.076 1箱(100枚入) 295ST1115	16,800	18,800	3334	3334									
3-6920-13	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 380×450×0.076 1箱(100枚入) 295ST1008	25,000	29,800	3334	3334									
3-6921-11	ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 280×380×0.076 1箱(100枚入) 295ST3115	22,400	24,000	3334	3334									
3-6922-02	ESDシールドバッグ シールドバッグ 100×150×0.076 1箱(100枚入) 758ST046	3,820	4,100	3334	3334									
3-6922-04	ESDシールドバッグ シールドバッグ 150×200×0.076 1箱(100枚入) 758ST0068	5,850	6,200	3334	3334									
3-6922-05	ESDシールドバッグ シールドバッグ 200×250×0.076 1箱(100枚入) 758ST0008	9,100	9,600	3334	3334									
3-6922-07	ESDシールドバッグ シールドバッグ 300×400×0.076 1箱(100枚入) 758ST216	18,700	20,000	3334	3334									
3-6922-08	ESDシールドバッグ シールドバッグ 300×450×0.076 1箱(100枚入) 758ST1218	20,800	22,000	3334	3334									
3-6923-01	ESDシールドバッグ シールドバッグ ジッパー付き 80×130×0.076 1箱(100枚入) 758T305	5,840	6,200	3334	3334									
3-6923-03	ESDシールドバッグ シールドバッグ ジッパー付き 130×200×0.076 1箱(100枚入) 758T508	8,620	9,100	3334	3334									
3-6923-04	ESDシールドバッグ シールドバッグ ジッパー付き 150×200×0.076 1箱(100枚入) 758T608	11,200	12,000	3334	3334									
3-6923-07	ESDシールドバッグ シールドバッグ ジッパー付き 300×400×0.076 1箱(100枚入) 758T1216	25,700	27,000	3334	3334									
3-6924-02	ESDシールドバッグ シールドバッグ 接着シール付き 100×150×0.076 1箱(100枚入) 758ST1013	4,180	4,400	3334	3334									
3-6924-04	ESDシールドバッグ シールドバッグ 接着シール付き 150×200×0.076 1箱(100枚入) 758ST0112	6,730	7,100	3334	3334									
3-6924-10	ESDシールドバッグ シールドバッグ 接着シール付き 450×600×0.076 1箱(100枚入) 758ST1008	45,700	48,000	3334	3334									
3-6971-02	保護面 上下面ガード 防曇加工 (耐熱タイプ) 2125AFR	42,100	45,000	2860	2860									
3-6971-05	保護面 上下面ガード 防曇加工 (寒外線) 2171AFR	15,200	16,000	2860	2860									
3-6972-02	保護面 上面ガード 防曇加工 (寒外線) 171AFR	12,900	14,000	2860	2860									
3-6973-01	保護面 上下面ガード (標準タイプ) 2124B	13,800	15,000	2860	2860									
3-6973-02	保護面 上下面ガード (耐熱タイプ) 2125R	33,000	35,000	2860	2860									
3-6973-04	保護面 上下面ガード (寒外線) 2171R	12,800	14,000	2860	2860									
3-6974-03	保護面 上面ガード (耐薬) 128R	10,500	12,000	2860	2860									
3-7005-03	サンプルチューブ(外ネジ) 丸底 2ml 1000個入 T501-2T	21,100	23,000	1338	1338									
3-7005-04	サンプルチューブ(外ネジ) 自立型 2ml 1000個入 T501-2AT	17,600	19,000	1338	1338									
3-7005-05	サンプルチューブ(外ネジ) 自立型 3ml 1000個入 T501-3AT	22,100	24,000	1338	1338									
3-7005-07	サンプルチューブ(外ネジ) 自立型 4ml 1000個入 T501-4AT	33,100	35,000	1338	1338									
3-7005-08	サンプルチューブ(外ネジ) 丸底 5ml 1000個入 T501-5T	37,200	40,000	1338	1338									
3-7005-11	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ ナチュラール 1000個入 T502N	23,600	25,000	1338	1338									
3-7005-12	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ 青 1000個入 T502B	23,900	26,000	1338	1338									
3-7005-17	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ 白 1000個入 T502W	23,900	26,000	1338	1338									
3-7005-18	サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ 黄 1000個入 T502Y	23,900	26,000	1338	1338									
3-7015-01	卓上ハイスピン遠心機 本体(ローター付属) D3024	207,000	217,000	1681	1681									
3-7018-02	遠心分離機(ローター付属) DMD412	92,200	96,000	1685	1685									
3-7019-11	ミックスローター MX-T6-S+	63,000	68,000	-	-									
3-7019-12	ミックスローター MX-T6-Pro	96,000	98,900	-	-									
3-7036-21	ブロックバシャーカ 差温～100℃ HM100-Pro	165,000	178,000	154	154									
3-7036-22	ブロックバシャーカ 差温-15～+100℃ HCM100-Pro	251,000	263,000	154	154									
3-7042-21	ホットスターラー MS-H280-Pro	43,200	45,500	256	256									
3-7043-01	デジタルビュレット 0.01～99.99mL dTrite	155,000	163,000	1470	1470									
3-7050-01	アスピレーター 本体 SAFEVAC	121,000	125,000	430	430									
3-7121-02	保護メガネ用安全保護用具保管ケース クリア MDI-2	7,700	8,100	2863	2863									
3-7121-06	保護メガネ用安全保護用具保管ケース クリア MDI-6	7,400	7,700	2863	2863									
3-7121-08	保護メガネ用安全保護用具保管ケース クリア MDI-8	7,400	7,700	2863	2863									
3-7121-10	保護メガネ用安全保護用具保管ケース クリア MDI-10	8,300	8,700	2863	2863									
3-7122-01	保護メガネ用安全保護用具保管ケース ブルー MAXI-1	25,400	26,600	2863	2863									
3-7289-07	精密石定盤 400×400×100mm 48kg 102-4040L0	86,000	90,400											
3-7289-08	精密石定盤 450×600×100mm 81kg 102-4560L0	102,000	112,000											
3-7289-09	精密石定盤 500×500×100mm 75kg 102-5050L0	94,000	104,000											



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2023 円	サンテクト 2023 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	欧備2024 円	アズビユア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 頁	ウェルビーイング 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-8930-04	マルチツールボックス 558×277×370mm TB-802	7,060	7,910							98				
3-8945-01	pH試験紙(経絡ロールタイプ) pH1.0~11.0 9129800	1,880	2,000	1,748	1,748									
3-8945-12	pH試験紙 pH1.0~14.0 経絡用 3巻入 9129803	3,200	3,300	1,748	1,748									
3-9062-01	シリカゲル(乾燥剤) 5g 500個入	3,400	3,600	1,184	1,184					106				
3-9062-02	シリカゲル(乾燥剤) 10g 300個入	3,900	4,100	1,184	1,184					106				
3-9062-03	シリカゲル(乾燥剤) 20g 100個入	3,000	3,200	1,184	1,184					106				
3-9062-04	シリカゲル(乾燥剤) 30g 100個入	4,100	4,300	1,184	1,184					106				
3-9062-05	シリカゲル(乾燥剤) 50g 50個入	3,000	3,200	1,184	1,184					106				
3-9062-31	シリカゲル 5g 500個 減菌済み	5,000	5,400	1,184	1,184									
3-9062-32	シリカゲル 10g 300個 減菌済み	5,500	6,000	1,184	1,184									
3-9062-33	シリカゲル 20g 100個 減菌済み	3,400	3,700	1,184	1,184									
3-9062-34	シリカゲル 30g 100個 減菌済み	5,900	6,500	1,184	1,184									
3-9062-35	シリカゲル 50g 50個 減菌済み	4,300	4,600	1,184	1,184									
3-9088-01	ドライ真空ポンプ(ダイヤフラム式) DA-41D	103,000	114,000	445	445									
3-9088-02	ドライ真空ポンプ(ダイヤフラム式) DA-81S	106,000	117,000	445	445									
3-9182-03	ポリスホイト(減菌済み)入包タイプ 2mL 1000本入 9401084	20,800	21,800	2111	2111									
3-9514-01	ズバリ止めテープ 50mm×5mm 黒 V-10-1	1,100	1,190	3035	3035									
3-9514-02	ズバリ止めテープ 50mm×5mm 緑 V-10-4	1,100	1,190	3035	3035					24				
3-9514-03	ズバリ止めテープ 50mm×5mm 黒/黄色 V-10-5	1,100	1,190	3035	3035					24				
3-9514-04	ズバリ止めテープ 50mm×5mm 黄色 V-10-8	1,100	1,190	3035	3035					24				
3-9514-05	ズバリ止めテープ 50mm×5mm 黄光 V-10-12	1,690	1,800	3035	3035					24				
3-9515-01	研磨布シート(アルミナタイプ) #60 10枚入	1,100	1,240											59
3-9515-02	研磨布シート(アルミナタイプ) #80 10枚入	980	1,100											59
3-9515-03	研磨布シート(アルミナタイプ) #100 10枚入	930	1,050											59
3-9515-04	研磨布シート(アルミナタイプ) #150 10枚入	930	1,050											59
3-9515-05	研磨布シート(アルミナタイプ) #240 10枚入	930	1,050											59
3-9515-06	研磨布シート(アルミナタイプ) #320 10枚入	930	1,050											59
3-9515-07	研磨布シート(アルミナタイプ) #400 10枚入	930	1,050											59
3-9516-01	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #120 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-02	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #150 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-03	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #180 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-04	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #240 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-05	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #320 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-06	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #400 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-07	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #600 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-08	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #800 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-09	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #1000 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-10	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #1200 10枚入	690	720	369	369									60
3-9516-11	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #1500 10枚入	830	870	369	369									60
3-9516-12	耐水研磨紙(シリコンカーバイトタイプ) #2000 10枚入	890	920	369	369									60
3-9518-11	ヘッドスペースバイアル用キャップ 100個入 4008268	6,800	9,300	1936	1936									
3-9518-12	ヘッドスペースバイアル用キャップ 100個入 6241111	16,300	17,100	1936	1936									
3-9518-13	ヘッドスペースバイアル用キャップ 100個入 4008268	18,700	19,600	1936	1936									
3-9520-11	オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ 100個入 7510053	6,800	7,100	1935	1935									
3-9520-12	オートサンプラー用バイアル用 黒無L黒キャップ+セブタム(PTFE/ブチルゴム) 100個入 4678380	4,650	4,900	1935	1935									
3-9524-01	オートサンプラー用プラスチックバイアル 0.2mL 100本入 6296888	13,600	14,200	1936	1936									
3-9526-11	オートサンプラー用バイアル用 マンドレル型インサート 100個入 7401066	4,650	4,900	1935	1935									
3-9526-18	オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セブタム(PTFE/シリコン) 100個入 9003484	5,700	6,000	1935	1935									
3-9527-01	オートサンプラー用バイアル 1.5mL 100本入 9003448	2,600	2,700	1935	1935									
3-9527-02	オートサンプラー用バイアル 1.5mL 100本入 4662800	2,800	2,900	1935	1935									
3-9527-03	オートサンプラー用バイアル 1.5mL 100本入 4008247	2,480	2,600	1935	1935									
3-9527-13	オートサンプラー用バイアル用 樹脂脚付インサート 100個入 6093247	11,650	12,200	1935	1935									
3-9527-27	オートサンプラー用バイアルキャップ(キャップ規格9-425用)青スリットキャップ+セブタム(PTFE) 100個入 4008221	2,600	2,700	1936	1936									
3-9778-02	低発塵シリカゲル 10g 300個入	6,200	6,500	1186	1186									
3-9778-03	低発塵シリカゲル 20g 100個入	4,200	4,400	1186	1186									
3-9778-05	低発塵シリカゲル 50g 50個入	4,500	4,700	1186	1186									
3-9921-01	モンキーレンチ(炭素鋼製) 150mm 1PK-H026	1,300	1,460											92
3-9925-02	六角棒レンチ 9本セット HW-229B	1,500	1,690											95
3-9933-01	堅牢レンチケース A4-105P	8,900	9,300	1244	1244									
3-9933-02	堅牢レンチケース A4XMI-4H1P	18,200	16,400	1244	1244									
3-9933-03	堅牢レンチケース A4X-107HK	37,100	39,000	1244	1244									
3-9933-04	堅牢レンチケース A4-110P	18,200	19,100	1244	1244									
3-9933-05	堅牢レンチケース A4-118P	36,800	38,600	1244	1244									
3-9933-06	堅牢レンチケース A4XMP-8H2P	35,000	36,900	1244	1244									
3-9933-07	堅牢レンチケース A4-216H	46,800	49,100	1244	1244									
3-9960-01	両口スリッパ(合金鋼製) 9本セット	8,990	10,100											93
3-9960-02	両口スリッパ(合金鋼製) 13本セット	15,200	17,100											93
3-9965-01	連結式平台車(耐重量型) 485×380×93mm RA-480	3,800	4,100	1288	1288									47
3-9965-02	連結式平台車(耐重量型) 800×405×135mm RA-680	6,200	6,500	1288	1288									47
3-9966-12	マルチベンチ(炭素鋼製) 1PK-051DS	1,740	1,950											90
3-9976-01	ナフ型六角棒レンチセット HW-121M	1,780	2,000											95
3-9978-01	ドライバーセット SD-081A	2,350	2,640											89
4-1098-01-20	温度湿度データロガー(無線LANタイプ) 校正証明書付 TR72A-S	65,000	66,000											83
4-1396-01	スルス手袋(ホック付) 12双入 S 1005 S	2,310	2,560	2917	2917									
4-1396-02	スルス手袋(ホック付) 12双入 M 1005 M	2,310	2,560	2917	2917									
4-1396-03	スルス手袋(ホック付) 12双入 L 1005 L	2,310	2,560	2917	2917									
4-1396-04	スルス手袋(ホック付) 12双入 LL 1005 LL	2,310	2,560	2917	2917									
4-1645-01	回転子 サターン 40mm 89030-912	2,940	3,230	267	267									
4-1773-03	ETFEチューブ 10m巻 3×4mm	2,780	4,120	2263	2263									
4-2072-01	真空冷却プレート PRD-1	190,000	203,000	158	158									
4-2082-01	ディスプレイカバー 青 100枚入 6282797	740	770	2974	2974									585
4-2215-11	耐熱エポキシ AL-7	26,000	23,400											
4-2357-01	メカニカルブスターポンプ排気装置 100~120V VMR-050	650,000	715,000	458	458									
4-2357-02	メカニカルブスターポンプ排気装置 200~240V VMR-050	650,000	715,000	458	458									
4-2456-01	サーモグラフボックス SGB-1	700,000	712,000	1141	1141									
4-2692-01	濃度調整ユニット(除菌) STU-1	90,000	96,800	1144	1144									
4-2795-01	分析天秤(AFPシリーズ) Z20g APZ20W	784,000	862,000	480	480									
4-2888-01	ミニ天秤(ブロンクス)本体 Mini H100	54,700	57,500	148	148									
4-2888-02	ミニ天秤(ブロンクス)本体 Mini H100	94,000	97,800	148	148									
4-2929-48	農業・動物検疫分析用標準品、環境汚染物質分析用標準品 ペンチオクロド 99052976	30,000	24,000	1798	1798									
4-2929-84	農業・動物検疫分析用標準品、環境汚染物質分析用標準品 ニアルステレン機ナトリウム 99052617	20,000	20,000	1798	1798									
4-2830-03	経 クリーンベビーブラインシヨリル	8,000	9,780	1528	1528									
4-2830-04	経 クリーン赤虫ミニキューブ	5,100	6,720	1528	1528									
4-2830-05	経 UV赤虫	8,800	10,800	1528	1528									
4-2830-06	経 クリーン赤虫	11,700	14,940	1528	1528									
4-2830-07	経 クリーンワムシ	10,800	12,600	1528	1528									
4-2830-08	経 クリーンコホボダ	10,800	12,600	1528	1528									
4-3179-01	アズビユアディスプレイ架(12入 50足入)	7,470	7,950											65
4-3209-01	グローブボックス用手袋	3,230	3,500	1148	1148									
4-3215-01	ダイヤモンドグリフプラス Microflex 63754 L 100枚入 63754090	3,900	4,100	2869	2869									
4-3215-02	ダイヤモンドグリフプラス Microflex 63754 M 100枚入 63754080	3,900	4,100	2869	2869									
4-3215-03	ダイヤモンドグリフプラス Microflex 63754 S 100枚入 63754070	3,900	4,100	2869	2869									
4-3526-01	連結式平台車 RA-580	3,800	4,040	1289	1289									
4-3530-01	中量作業台 AM-5M	56,000	58,800	1009	1009									



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用備蓄 価格2023 円	サンクレスト 2023 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	欧備2024 円	アズビユア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	ウェルビーイング 円	サイエンスカ タログ 円
6-8335-03	静電気防止バッグ ジッパー型 203×305 約0.08～0.09mm 1箱(100枚入) 13265	19,900	21,000	3334	3334									
6-8335-04	静電気防止バッグ ジッパー型 254×356 約0.08～0.09mm 1箱(100枚入) 13275	25,100	27,000	3334	3334									
6-8335-05	静電気防止バッグ ジッパー型 305×457 約0.08～0.09mm 1箱(100枚入) 13305	27,200	29,000	3334	3334									
6-8335-06	静電気防止バッグ ジッパー型 457×610 約0.08～0.09mm 1箱(100枚入) 13325	62,600	66,000	3334	3334									
6-8336-04	静電気防止バッグ オープン型 254×356 約0.08～0.09mm 1箱(100枚入) 13080	17,800	19,000	3334	3334									
6-8336-05	静電気防止バッグ オープン型 305×457 約0.08～0.09mm 1箱(100枚入) 13115	23,000	25,000	3334	3334									
6-8336-06	静電気防止バッグ オープン型 457×610 約0.08～0.09mm 1箱(100枚入) 13135	56,400	60,000	3334	3334									
68-5212-01	マイクロバッド 80入 CT806	2,832,500	3,010,600	-	-									
6-9183-31-20	温度記録計 おんどり(無線LAN) 校正証明書付 TR71A	47,800	51,000	626	626	266	83							
6-9183-31-22	温度記録計 おんどり(無線LAN) 試験成績書付 TR71A	34,800	38,000	626	626									
6-9183-31-28	温度記録計 おんどり(無線LAN) 校正証明書付・専用ケース付 TR71A	51,800	55,000	631	631									
6-9183-34-20	おんどり 温度データログ(有線LAN 温度2ch測定) 校正証明書付 TR-71nw	47,800	50,000				83							
6-9183-34-28	温度記録計 おんどり(無線LAN) 校正証明書付・専用ケース付 TR-71nw	51,800	54,000	631	631									
7-087-05	アルコバッド 80入 CT806	6,410	6,800	3255	3255									
7-1305-01	移乗ホード(EZ-go(R)) EZ-510	16,900	17,000			1713							177	
7-135-01	フロア 導電性フロアマット 9枚入	22,400	28,200	3328	3328			88						
7-139-01	ICバグ 100×150mm 0.1mm チェック無し 1袋(100枚入)	1,860	2,190	3333	3333									
7-139-02	ICバグ 150×200mm 0.1mm チェック無し 1袋(100枚入)	3,650	4,170	3333	3333									
7-139-03	ICバグ 200×300mm 0.1mm チェック無し 1袋(100枚入)	6,800	8,050	3333	3333									
7-139-04	ICバグ 300×450mm 0.1mm チェック無し 1袋(100枚入)	14,700	18,000	3333	3333									
7-139-06	ICバグ 200×300mm 0.1mm チェック付き 1袋(100枚入)	13,500	17,500	3333	3333									
7-139-07	ICバグ 300×450mm 0.1mm チェック付き 1袋(100枚入)	22,200	27,900	3333	3333									
7-139-15	ICバグ 100×150mm 0.1mm チェック付き 1袋(100枚入)	4,560	5,700	3333	3333									
7-2234-01	ネクストコア・ブチ(アルミ製自走式) オレンジ NEXT-10B F-1	144,100	158,510											208
7-2234-02	ネクストコア・ブチ(アルミ製自走式) ブルー NEXT-10B F-2	144,100	158,510											208
7-2234-03	ネクストコア・ブチ(アルミ製自走式) ライトグリーン NEXT-10B F-3	144,100	158,510											208
7-2234-04	ネクストコア・ブチ(アルミ製自走式) グレー NEXT-10B F-4	144,100	158,510											208
7-2868-01	Zパッド(おしり用) 145×75×7mm 40枚入 AT-ZP002	990	1,140			1193								
7-3430-01	松葉杖カバー 松葉杖用カバー	2,300	2,600			1852								
7-3430-03	松葉杖カバー 共通グリップカバー	1,700	1,800			1852								
7-3562-01	とっとも静かな処置車(トレイBOX) A4用 TSS-A2	130,000	135,000			125								
7-3562-02	とっとも静かな処置車(トレイBOX) A4用+A3用 TSS-B2	133,000	139,000			125								
7-3562-03	とっとも静かな処置車(トレイBOX) A4用 TSS-C2	134,000	137,000			125								
7-3562-04	とっとも静かな処置車(トレイBOX) A3用 TSS-D2	145,000	149,000			125								
7-3688-01	呼吸ガスディテクタ フロキャップ(6箱入) R500P21J	11,700	12,000			953								
7-3937-01	FLUKE(R) ハルスオキシメータスタ SPOT Light	730,000	880,000			1230								
7-3968-01	クリップホード ヨハーMC50P	960	950			263								
7-3968-02	クリップホード ヨハーMC50F	960	950			263								
7-3968-03	クリップホード ヨハーMC50W	960	950			263								
7-4345-01	オートクレープバッグ(消毒薬系付付き) 356×483mm 500枚入 AC1418R	25,000	26,500			497								
7-4345-02	オートクレープバッグ(消毒薬系付付き) 483×584mm 200枚入 AC1923R	20,400	21,200			497								
7-4345-03	オートクレープバッグ(消毒薬系付付き) 635×889mm 200枚入 AC2353R	36,900	38,200			497								
7-4345-04	オートクレープバッグ(消毒薬系付付き) 965×1194mm 100枚入 AC3847R	32,900	34,100			497								
7-458-01	導電性パーツボックス KB-1B	840	1,360	3338	3338									
7-458-02	導電性パーツボックス KB-2	1,770	2,890	3338	3338									
7-458-03	導電性パーツボックス KB-3A	3,180	5,410	3338	3338									
7-5231-01	ネクストコア・アジャスト(介助式) オレンジ NEXT-61B F1	171,600	188,760			211								
7-5231-02	ネクストコア・アジャスト(介助式) ブルー NEXT-61B F2	171,600	188,760			211								
7-5231-03	ネクストコア・アジャスト(介助式) ライトグリーン NEXT-61B F3	171,600	188,760			211								
7-5231-04	ネクストコア・アジャスト(介助式) グレー NEXT-61B F4	171,600	188,760			211								
7-5322-01	オートクレープ用廃棄バッグ 305×660mm 200枚入 S	13,700	14,400	2750	2750	497								
7-5322-02	オートクレープ用廃棄バッグ 405×660mm 200枚入 M	22,400	23,600	2750	2750	497								
7-5322-03	オートクレープ用廃棄バッグ 610×810mm 200枚入 L	31,000	32,700	2750	2750	497								
7-5322-06	オートクレープ用廃棄バッグ 900×1000mm 100枚入 LL	24,300	25,600	2750	2750	497								
7-5484-01	ティルト&リクライニング車椅子 エリーゼ FR-31TR	261,360	313,640										213	
7-5629-01	ソフマットD S-100	23,300	28,300	3326	3326									
7-5629-02	ソフマットD S-101	15,600	19,700	3326	3326									
7-5797-01	マイチルトニ 3D(リフトアップ付き エレベーター) オレンジ MH-SRL-SE #F-01	257,400	308,880			209								
7-5797-02	マイチルトニ 3D(リフトアップ付き エレベーター) ブルー MH-SRL-SE #F-02	257,400	308,880			209								
7-5797-03	マイチルトニ 3D(リフトアップ付き エレベーター) 緑ビニール MH-SRL-SE #B-61	257,400	308,880			209								
7-5861-01	LLシートレス 野菜シチュー1ケース(30袋入)	9,650	11,400			277								
7-5861-02	LLシートレス 野菜カレー1ケース(30袋入)	9,650	11,400			277								
7-6201-01	グレイスコアアジャスト GRC-51B ブラック	190,300	209,330			210								
7-6201-02	グレイスコアアジャスト GRC-51B ネイビー	190,300	209,330			210								
7-6201-03	グレイスコアアジャスト GRC-51B コイレット	190,300	209,330			210								
7-6201-04	グレイスコアアジャスト GRC-51B ブラック	190,300	209,330			210								
7-6201-05	グレイスコアアジャスト GRC-51B ネイビー	190,300	209,330			210								
7-6201-06	グレイスコアアジャスト GRC-51B コイレット	190,300	209,330			210								
7-6278-13	ナビホット&クールバッグ(バンド付) 120×290mm LM-918	1,780	2,000			1740								
7-6279-01	スライディンググローブ EZ-280	1,480	1,660			1714								
7-6280-01	クリア救急箱 TB-300	1,130	1,270			543								
7-6280-02	クリア救急箱 TB-312	1,570	1,760			543								
7-6283-01	ナビスジェルパッド(チューブ用滑り付き) HMA-M280FC	33,000	37,000			1559								
7-6286-01	ナビスジェルパッド(ドーナツ型) 小	6,500	7,280			1559								
7-6286-02	ナビスジェルパッド(ドーナツ型) 中	8,900	9,970			1559								
7-6286-03	ナビスジェルパッド(ドーナツ型) 大	11,200	12,600			1559								
7-6348-11	服パッドバッグ 80×100×70mm	7,200	12,000			1291								
7-6504-01	膝関節モデル 4552	15,700	16,000											380
7-6527-01	抗菌・難燃注射台(ネステングタイプ) SAF-BK1	22,800	25,600			1252								
7-6528-01	抗菌・難燃上肢台(ネステングタイプ) LAF-BK1	24,000	26,900			1256								
7-6959-11	テーピング H600-S008-A1	1,500	1,630			1083								
7-7376-01	ホット&アイスバッグ(ワイドキャップ) 小	1,500	1,690			1729							197	
7-7376-02	ホット&アイスバッグ(ワイドキャップ) 中	1,700	1,910			1729							197	
7-7376-03	ホット&アイスバッグ(ワイドキャップ) 大	2,100	2,360			1729							197	
7-7394-02	絆創膏ボックス ハリクイ 3L器兼本体 004-49159	750	760			488								
7-7428-11	ミニほうちり-もりりセット B5375-B	340	380			207								
7-7431-11	快適ランニングシューズ(併用タイプ) 黒	23,500	24,700	1035	1035	629								
7-7431-12	快適ランニングシューズ(併用タイプ) ブルー	23,500	24,700	1035	1035	629								
7-7431-13	快適ランニングシューズ(併用タイプ) ピンク	23,500	24,700	1035	1035	629								
7-752-01	総合練習キット ベース・標準パッド	29,400	30,700			1243								
7-8261-01	ネクストコア(アルミ製・背折れタイプ) オレンジ NEXT-11B F-1	81,000	89,100			1806							208	
7-8261-02	ネクストコア(アルミ製・背折れタイプ) ブルー NEXT-11B F-2	81,000	89,100			1806							208	
7-8261-03	ネクストコア(アルミ製・背折れタイプ) ライトグリーン NEXT-11B F-3	81,000	89,100			1806							208	
7-8261-04	ネクストコア(アルミ製・背折れタイプ) グレー NEXT-11B F-4	81,000	89,100			1806							208	
7-8432-01	カレンカードH(虫溝ネット) ピンク SC-TN3P	153,000	158,000			90								
7-8432-02	カレンカードH(虫溝ネット) ブルー SC-TN3B	153,000	158,000			90								
7-8432-03	カレンカードH(虫溝ネット) ピンク SC-TN1P	140,000	142,000			90								
7-8432-04	カレンカードH(虫溝ネット) ブルー SC-TN1B	140,000	142,000			90								
7-8433-01	カレンカードH(PC・ステンレスバット仕様) ピンク SC-PC1SP	132,000	134,000			90								
7-8433-02	カレンカードH(PC・ステンレスバット仕様) ブルー SC-PC1SB	132,000	134,000			90								
7-959-01	ロースツール ブラック FP20-BK	16,000	18,000			635								
7-959-02	ロースツール ブルー FP20-BL	16,000	18,000			635								
7-959-03	ロースツール ピンク FP20-PK	16,000	18,000			635								
7-960-01	円座ツール キャスター付	8,400	9,41											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 編纂2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	欧標2024 頁	アズビユア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	ウェルビーイングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
9-3962-02	とっても静かな洗濯車 849×353×942mm TSS-B	145,000	155,000			125								
9-3962-03	とっても静かな洗濯車 669×353×942mm TSS-C	120,000	124,000			125								
9-3962-04	とっても静かな洗濯車 849×353×942mm TSS-D	144,000	150,000			125								
9-4169-01	イリリガードルスタンド 2本架付 ピンク AP2-1P	19,800	21,600			1282								
9-4169-02	イリリガードルスタンド 2本架 ブルー AP2-1B	19,800	21,600			1282								
9-4170-01	持ち運び用イリリガードル台 TP02-B	12,500	13,000			1288								
9-4955-02	イリリガードルスタンド 4本架 ブルー AP4-1B	21,000	23,600			1282					512			
9-4956-01	イリリガードルスタンド HD 交換用ハンドル ピンク HD-P	6,250	7,000			1282								
9-4956-02	イリリガードルスタンド HD 交換用ハンドル ブルー HD-B	6,250	7,000			1282								
9-5367-21	洗濯機 1L ツインタイプ 本体セット 24868-0000	19,700	21,000	3009	3009									
9-5367-31	洗濯機用ポトル 1L 24851-0000	3,950	4,200	3009	3009									
9-5884-01	ヨーロッパアンカーII(補助天板付き・回診タイプ) 2段ブルー 630×400×855mm ES-B2B	93,000	95,000			92								
9-5884-02	ヨーロッパアンカーII(補助天板付き・回診タイプ) 2段ピンク 630×400×855mm ES-B2P	93,000	95,000			92								
9-5884-03	ヨーロッパアンカーII(補助天板付き・回診タイプ) 5段ブルー 630×400×855mm ES-B5B	108,000	113,000			92								
9-5884-04	ヨーロッパアンカーII(補助天板付き・回診タイプ) 5段ピンク 630×400×855mm ES-B5P	108,000	113,000			92								
9-654-01	ナビス 救急ケースセット RT-C	8,900	8,500			540								
9-7084-11	カレンダーII(PC・バインダー別売) ピンク SC-PC1PB	114,000	116,000			69								
9-7084-12	カレンダーII(PC・バインダー別売) ブルー SC-PC1BB	114,000	116,000			69								
9-7479-21	減音用耐熱PP袋 小 50枚入	2,850	2,980	2745	2745									
9-7479-22	減音用耐熱PP袋 中 50枚入	4,200	4,380	2745	2745									
9-7479-23	減音用耐熱PP袋 大 50枚入	5,900	6,070	2745	2745									
9-8270-11	カラフル注射台(ネスティングタイプ) ピンク GS-P	17,300	19,000			1252								
9-8270-12	カラフル注射台(ネスティングタイプ) ブルー GS-B	17,300	19,000			1252								
9-8271-11	カラフル上肢台(ネスティングタイプ) ピンク GL-P	17,800	19,800			1256								
9-8271-12	カラフル上肢台(ネスティングタイプ) ブルー GL-B	17,800	19,800			1256								
9-8289-01	イリリガードルスタンド(ネスティングタイプ) 2本架 ピンク SAP2-H	24,000	26,900			1285					454			
9-8289-02	イリリガードルスタンド(ネスティングタイプ) 2本架 ブルー SAP2-H	24,000	26,900			1285					454			
9-8290-01	イリリガードルスタンド(ネスティングタイプ) 4本架 ピンク SAP4-H	22,500	26,900			1285					454			
9-8290-02	イリリガードルスタンド(ネスティングタイプ) 4本架 ブルー SAP4-H	22,500	26,900			1285					454			
9-8296-01	イリリガードルスタンド(ネスティングタイプ) 交換用ハンドル ピンク LHD-P	5,700	6,390			1285					454			
9-8296-02	イリリガードルスタンド(ネスティングタイプ) 交換用ハンドル ブルー LHD-B	5,700	6,390			1285					454			
9-8956-11	カレンダーII(回診・引出し付) ピンク SC-K3P	100,000	102,000			91								
9-8956-12	カレンダーII(回診・引出し付) ブルー SC-K3B	100,000	102,000			91								
9-8973-11	カレンダーII(処置) ピンク SC-S1P	110,000	112,000			124								
9-8973-12	カレンダーII(処置) ブルー SC-S1B	110,000	112,000			124								
9-8973-13	カレンダーII(処置) ピンク SC-S2P	124,000	129,000			124								
9-8973-14	カレンダーII(処置) ブルー SC-S2B	124,000	129,000			124								
9-8974-11	カレンダーII(点検処置) ピンク SC-T1P	149,000	154,000			84								
9-8974-12	カレンダーII(点検処置) ブルー SC-T1B	149,000	154,000			84								
9-8974-13	カレンダーII(点検処置) ピンク SC-GP	136,000	138,000			84								
9-8974-14	カレンダーII(点検処置) ブルー SC-GB	136,000	138,000			84								
9-8975-11	カレンダーII(PC別売) ピンク SC-PC1P	109,000	111,000			69								
9-8975-12	カレンダーII(PC別売) ブルー SC-PC1B	109,000	111,000			69								
9-8996-01	足踏み式回転モップ用交換モップセット RT-C3228	4,800	5,380			208								
9-8996-11	足踏み式回転モップ用 交換モップヘッド RT-C3458	900	900			208								
9-9832-03	ヨーロッパアンカー II(スリムPCカード) 補助天板あり 引出し1段 ピンク ET-BP	95,000	96,000			69								
9-9832-04	ヨーロッパアンカー II(スリムPCカード) 補助天板あり 引出し2段 ブルー ET-BB	95,000	96,000			69								
9-040-01	保護面 上面ガード (業務用) No.3	10,500	12,000	2860	2860									
9-046-21	洗濯機 壁掛型 0.5L用 24865-0000	14,600	16,000	3009	3009									
9-046-31	洗濯機壁掛型用交換ポトル 0.5L 24850-0000	3,620	3,900	3009	3009									
9-5032-01	バナナジャック付アース線 D-070	4,110	5,240	3317	3317									