

2024年9月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2024年10月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
感染症対策用品パンフレット
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット
サイエンスカタログ2024-2025

2024年10月1日

 **アズワン株式会社**

2024年10月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビヤ 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタカタロ 頁	産産産産産用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
0-1165-01	コムリーワゴン 570×350×670mm	18,400	21,100			143									
0-1166-01	ミニテーブル 500×350×570→870mm MN II-G	23,700	29,100								181				
0-1166-11	ミニテーブル グレー ストッパー付 MN II-GS	22,800	29,000			1697									
0-1405-13	便器いす(折りたたみ式) 用 交換用脚ゴム HA9010	430	460			1877					101				
0-1518-01	与薬車 ブルー(ボックス24個) 787×500×1197mm ST-24B	285,000	300,000			282									
0-1518-02	与薬車 ピンク(ボックス24個) 787×500×1197mm ST-24P	285,000	300,000			282									
0-1518-03	与薬車 ブルー(ボックス30個) 787×500×1438mm ST-30B	335,000	355,000			282									
0-1518-04	与薬車 ピンク(ボックス30個) 787×500×1438mm ST-30P	335,000	355,000			282									
0-1603-01	乳児健診ベッド 1110×630×960mm YF-1	103,000	98,000			1021									
0-2424-01	伸縮ネット包帯 1号 10mm×20m NE-171	700	730			1341									
0-2424-02	伸縮ネット包帯 2号 20mm×20m NE-172	1,400	1,460			1341									
0-2424-03	伸縮ネット包帯 3号 30mm×20m NE-173	2,100	2,190			1341									
0-2424-04	伸縮ネット包帯 4号 40mm×20m NE-174	2,800	2,920			1341									
0-2424-05	伸縮ネット包帯 5号 50mm×20m NE-175	3,500	3,660			1341									
0-2424-06	伸縮ネット包帯 6号 70mm×20m NE-176	4,900	5,110			1341									
0-2566-11	ファスナー 50本入 F-8CUJ-50	1,500	1,800			190									
0-2716-01	軟膏板 180×180mm 18	5,200	6,240			241									
0-2716-02	軟膏板 210×210mm 21	10,600	11,700			241									
0-2716-03	軟膏板 240×240mm 24	14,900	16,400			241									
0-3045-01	探尿器 消臭ハルンパップ(Bタイプ)1袋(100枚入)	8,740	10,000			1905									
0-3059-21	高さ調節付浴槽手すり(安寿) レッド UST-130 536-600	24,000	28,000			1957					137				
0-3059-22	高さ調節付浴槽手すり(安寿) ブルー UST-130 536-601	24,000	28,000			1957					137				
0-3087-01	カルテブック A4・2穴・スタンダード ブルー CY4-2L	3,400	3,700			183									
0-3087-02	カルテブック A4・2穴・スタンダード ライトブルー CY4-2L	3,400	3,700			183									
0-3087-03	カルテブック A4・2穴・スタンダード グリーン CY4-2L	3,400	3,700			183									
0-3087-04	カルテブック A4・2穴・スタンダード ライトグリーン CY4-2L	3,400	3,700			183									
0-3087-05	カルテブック A4・2穴・スタンダード レッド CY4-2L	3,400	3,700			183									
0-3087-06	カルテブック A4・2穴・スタンダード シルバー CY4-2L	3,400	3,700			183									
0-3088-01	カルテブック A4・4穴・スタンダード ブルー CY4-4L	3,400	3,700			183									
0-3088-02	カルテブック A4・4穴・スタンダード ライトブルー CY4-4L	3,400	3,700			183									
0-3088-03	カルテブック A4・4穴・スタンダード グリーン CY4-4L	3,400	3,700			183									
0-3088-04	カルテブック A4・4穴・スタンダード ライトグリーン CY4-4L	3,400	3,700			183									
0-3088-05	カルテブック A4・4穴・スタンダード レッド CY4-4L	3,400	3,700			183									
0-3088-06	カルテブック A4・4穴・スタンダード シルバー CY4-4L	3,400	3,700			183									
0-3089-01	カルテブック A4・30穴・スタンダード ブルー CY4-30L	3,400	3,700			183									
0-3089-02	カルテブック A4・30穴・スタンダード ライトブルー CY4-30L	3,400	3,700			183									
0-3089-03	カルテブック A4・30穴・スタンダード グリーン CY4-30L	3,400	3,700			183									
0-3089-04	カルテブック A4・30穴・スタンダード ライトグリーン CY4-30L	3,400	3,700			183									
0-3089-05	カルテブック A4・30穴・スタンダード レッド CY4-30L	3,400	3,700			183									
0-3089-06	カルテブック A4・30穴・スタンダード シルバー CY4-30L	3,400	3,700			183									
0-3091-01	カルテブック A4・2穴・クリヤー ブルー CYC4-2L	3,400	3,700			183									
0-3091-02	カルテブック A4・2穴・クリヤー ライトブルー CYC4-2L	3,400	3,700			183									
0-3091-03	カルテブック A4・2穴・クリヤー グリーン CYC4-2L	3,400	3,700			183									
0-3091-04	カルテブック A4・2穴・クリヤー ライトグリーン CYC4-2L	3,400	3,700			183									
0-3091-05	カルテブック A4・2穴・クリヤー レッド CYC4-2L	3,400	3,700			183									
0-3091-06	カルテブック A4・2穴・クリヤー シルバー CYC4-2L	3,400	3,700			183									
0-3092-01	カルテブック A4・4穴・クリヤー ブルー CYC4-4L	3,400	3,700			183									
0-3092-02	カルテブック A4・4穴・クリヤー ライトブルー CYC4-4L	3,400	3,700			183									
0-3092-03	カルテブック A4・4穴・クリヤー グリーン CYC4-4L	3,400	3,700			183									
0-3092-04	カルテブック A4・4穴・クリヤー ライトグリーン CYC4-4L	3,400	3,700			183									
0-3092-05	カルテブック A4・4穴・クリヤー レッド CYC4-4L	3,400	3,700			183									
0-3092-06	カルテブック A4・4穴・クリヤー シルバー CYC4-4L	3,400	3,700			183									
0-3093-01	カルテブック A4・30穴・クリヤー ブルー CYC4-30L	3,400	3,700			183									
0-3093-02	カルテブック A4・30穴・クリヤー ライトブルー CYC4-30L	3,400	3,700			183									
0-3093-03	カルテブック A4・30穴・クリヤー グリーン CYC4-30L	3,400	3,700			183									
0-3093-04	カルテブック A4・30穴・クリヤー ライトグリーン CYC4-30L	3,400	3,700			183									
0-3093-05	カルテブック A4・30穴・クリヤー レッド CYC4-30L	3,400	3,700			183									
0-3093-06	カルテブック A4・30穴・クリヤー シルバー CYC4-30L	3,400	3,700			183									
0-3258-02	抑制帯(まもり帯) 2本入 0671(2m)	7,000	8,600			511					467				
0-3398-02	便器スタンド用アタッチメントA 便器掛タイプ	28,000	33,000			835									
0-3398-03	便器スタンド用アタッチメントB 便器掛タイプ(6本1組)	16,000	19,000			835									
0-3588-13	A3引出し用仕切り板 A3引出し用仕切り板	3,340	4,000	1024	1024	48									
0-3588-14	A4引出し用仕切り板 A4引出し用仕切り板	2,400	2,850	1024	1024	48									
0-363-01	善原堂 透明善原堂 2L用 透明善原堂(塩化ビニル製)	2,780	3,280			834									
0-363-02	善原堂 透明善原堂 3L用 透明善原堂(塩化ビニル製)	2,880	3,380			834									
0-3787-11	ひじ掛け付シャワースイス HP 535-019	41,000	47,000			1947					128				
0-4023-02	高性能ペンライト ニップル球(交換用・1個入)	680	750			732					445				
0-4023-11	高性能ペンライト 196064	2,500	2,980			732					445				
0-4394-01	脈拍数・呼吸数用ストップウォッチ 112.7001-00	44,100	48,100			2042									
0-4448-01	ワンタッチ折りたたみ歩行器(前足型) HA6006	12,100	12,900			1828					228				
0-4448-11	ワンタッチ折りたたみ歩行器(交換用脚ゴム1個入) R-041(交換用脚ゴム1個入)	420	450			1828					228				
0-4482-01	ずべり止めマット	8,200	8,690			1961					139				
0-4483-21	踏み台 交換用脚ゴム Fy914	550	590			1561									
0-4556-01	敷薬用トレ 16人用 緑・白(NSケースタイプ) NS-16R(16人用)	10,200	10,600			293									
0-4556-02	敷薬用トレ 24人用 緑・白(NSケースタイプ) NS-24R(24人用)	12,000	12,400			293									
0-4556-03	敷薬用トレ 32人用 緑・白(NSケースタイプ) NS-32R(32人用)	16,500	16,900			293									
0-4556-04	敷薬用トレ 16人用 緑・白(Wケースタイプ) W-16R(16人用)	10,500	11,000			293									
0-4556-05	敷薬用トレ 24人用 緑・白(Wケースタイプ) W-24R(24人用)	12,500	12,800			293									
0-4556-06	敷薬用トレ 32人用 緑・白(Wケースタイプ) W-32R(32人用)	18,000	18,400			293									
0-4556-07	敷薬用トレ 16人用(トレのみ) N-16TR	9,260	9,600			293									
0-4556-08	敷薬用トレ 24人用(トレのみ) N-24TR	10,500	10,800			293									
0-4556-09	敷薬用トレ 32人用(トレのみ) N-32TR	12,000	12,300			293									
0-4558-41	緊急対応カート EW-SR04	197,000	204,000			943									
0-4559-41	アルテア緊急カート ビーク EC-P	131,000	136,000			937									
0-4559-42	アルテア緊急カート ラベンダー EC-L	131,000	136,000			937									
0-4559-43	アルテア緊急カート ブルー EC-B	131,000	136,000			937									
0-4559-44	アルテア緊急カート レッド EC-R	131,000	136,000			937									
0-4610-01	ヘルパー用3ウェイバック(抗菌タイプ)	20,300	22,400			931									
0-5020-01	カルテフォルダー ダブルファスナー 50枚入 HK720U	13,000	14,000			188									
0-5020-02	カルテフォルダー シングルファスナー														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーマーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アメツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	標準産物架用 品カタログ 頁	ウェルビーイング カタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
0-5133-02	訪問看護シールドパーダック (抗菌タイプ) 風 1109-10	19,600	22,000			932									
0-5320-01	カーラシグナル A4, 2・4・30穴 10枚入 SK-455	5,350	5,880			185									
0-5321-01	カーラインデックス A4, 2・4・30穴 10枚入 (5枚×10組入) SK-460	4,370	5,730			185									
0-5440-01	BOXケース 4BOX 600×137×207mm 920040	14,400	16,000			48									
0-5597-03	与薬車(大型内用袋用) ピンク 655×400×1290mm NCS-40P	280,000	296,000			283									
0-5597-04	与薬車(大型内用袋用) ブルー 655×400×1290mm NCS-40B	280,000	296,000			283									
0-5641-21	ヨロビアンカードII(回診タイプ) 2段ブルー 600×400×855mm ES-A2B	82,000	91,000			92									
0-5641-22	ヨロビアンカードII(回診タイプ) 2段ピンク 600×400×855mm ES-A2P	82,000	91,000			92									
0-5641-23	ヨロビアンカードII(回診タイプ) 5段ブルー 600×400×855mm ES-A5B	104,000	118,000			92									
0-5641-24	ヨロビアンカードII(回診タイプ) 5段ピンク 600×400×855mm ES-A5P	104,000	118,000			92									
0-5734-05	アルティア トレーセバレーター 255×142mm	800	850			20									
0-5734-06	アルティア トレーセバレーター 255×67mm	490	520			20									
0-5761-01	衝立(抗菌タイプ) 1枚 基本タイプ ブルー CN-900(BL)	24,000	26,700			610					364				
0-5761-02	衝立(抗菌タイプ) 1枚 基本タイプ クリーム CN-900(CRM)	24,000	26,700			610					364				
0-5762-01	衝立(抗菌タイプ) 2枚 ブルー CN-1800(BL)	40,000	44,500			610					364				
0-5762-02	衝立(抗菌タイプ) 2枚 クリーム CN-1800(CRM)	40,000	44,500			610					364				
0-5763-01	衝立(抗菌タイプ) 3枚 ブルー 900mm×450mm×2 CN-1845(BL)	51,500	57,300			610					364				
0-5763-02	衝立(抗菌タイプ) 3枚 クリーム 900mm×450mm×2 CN-1845(CRM)	51,500	57,300			610					364				
0-5764-01	衝立(抗菌タイプ) 3枚 ブルー 900mm×1+860mm×2 CN-2700(BL)	58,000	64,500			610					364				
0-5764-02	衝立(抗菌タイプ) 3枚 クリーム 900mm×1+860mm×2 CN-2700(CRM)	58,000	64,500			610					364				
0-5765-01	衝立(抗菌タイプ) 追加連結用 ブルー CN-860(BL)	22,000	24,500			610					364				
0-5765-02	衝立(抗菌タイプ) 追加連結用 クリーム CN-860(CRM)	22,000	24,500			610					364				
0-5813-22	ステッキAS-225-PPL-Z1DGN	3,100	3,470								238				
0-5840-01	車いす (自走式/ステール/エアタイヤ/ビニールシート) KR801N	52,700	65,900			1803									
0-5840-02	車いす (自走式/ステール/リッドタイヤ/ビニールシート) KR801N/リッド	52,700	65,900			1803									
0-6054-01	シェルタイ(R)-カラー(伸縮巻帯) 2号 10巻入 NE-412	1,300	1,350			1333									
0-6054-02	シェルタイ(R)-カラー(伸縮巻帯) 3号 10巻入 NE-413	1,800	1,880			1333									
0-6054-03	シェルタイ(R)-カラー(伸縮巻帯) 4号 10巻入 NE-414	2,200	2,290			1333									
0-6103-02	数値トレーカート 413×537×1055mm シャッター付 SK400S	143,000	152,000			280									
0-6103-03	数値トレーカート 951×537×1000mm SK400W	145,000	152,000			280									
0-6170-01	訪問看護用トートバック(雨除けカバー付き) 1026-10	10,800	12,000			928					511				
0-6189-11	打診器 3693R 3693R	950	1,050			794									
0-6265-01	カルテフォルダーH型 100枚入 SN-700	15,200	17,500			186									
0-6265-02	カラートンバースティック(専用ラベル) 1000本入	14,100	17,700			186									
0-6380-01	吸着消臭止めマット(安葬) C(2枚入り)レッド S35-128	4,700	5,800			1958					139				
0-6622-11	トイレ椅子(折りたたみ型) 520×535×700×300mm HT2097	27,900	30,800			1878									
0-6626-11	トイレ椅子(折りたたみ型)椅子共通 交換用脚ゴム HS9010	680	720			1877					101				
0-6641-11	酸素ボンベキャリアー HP2080-RS	10,400	11,100			971									
0-6650-01	車イス用イリガールドール HP2010	5,000	5,300			1814									
0-6651-01	車椅子用酸素ボンベキャリアー HP3040	5,840	6,500			1812									
0-6656-01	ベッドサイド酸素ボンベホルダー HP3070	13,500	14,400			1705									
0-6657-01	BOXケース 3BOX 600×163×242mm 920030	18,400	20,400			48									
0-6663-01	シャワー用車いす レッド KS2	93,800	105,800			1949									
0-6663-02	シャワー用車いす イエロー KS2	93,800	105,800			1949									
0-6937-01	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05) ブラック/23cm	6,300	6,800			1973									
0-6937-02	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05) ブラック/24cm	6,300	6,800			1973									
0-6937-03	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05) ブラック/25cm	6,300	6,800			1973									
0-6937-04	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05) ブラック/26cm	6,300	6,800			1973									
0-6937-05	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05)ブラック/22cm	6,300	6,800			254									
0-6937-06	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05)ブラック/27cm	6,300	6,800			254									
0-6938-01	リハビリシューズ(すたこらさんソフ06) グレー/23cm	6,300	6,800			1973									
0-6938-02	リハビリシューズ(すたこらさんソフ06) グレー/24cm	6,300	6,800			1973									
0-6938-03	リハビリシューズ(すたこらさんソフ06) グレー/25cm	6,300	6,800			1973									
0-6938-04	リハビリシューズ(すたこらさんソフ06) グレー/26cm	6,300	6,800			1973									
0-6938-05	リハビリシューズ(すたこらさんソフ06) グレー/22cm	6,300	6,800			254									
0-6938-06	リハビリシューズ(すたこらさんソフ06) グレー/27cm	6,300	6,800			254									
0-7092-01	カラーカルテフォルダー クリスタルイエロー 1箱(50枚入) HK732U-17	10,000	11,000			188									
0-7092-02	カラーカルテフォルダー クリスタルピンク 50枚 HK732U-18	10,000	11,000			188									
0-7092-03	カラーカルテフォルダー クリスタルグリーン 1箱(50枚入) HK732U-19	10,000	11,000			188									
0-7092-04	カラーカルテフォルダー クリスタルブルー 1箱(50枚入) HK732U-20	10,000	11,000			188									
0-7092-05	カラーカルテフォルダー クリア 1箱(200枚入) HK1732U-ミ	32,000	36,000			188									
0-7116-01	アイバッチ(遮光タイプ) A-1 ベージュ 77×54mm 36枚入 025-500310-00	1,000	1,200			1159									
0-7116-02	アイバッチ(遮光タイプ) A-2 ベージュ 87×73mm 30枚入 025-500320-00	1,000	1,200			1159									
0-7116-03	アイバッチ(遮光タイプ) A-1 ホワイト 77×54mm 36枚入 025-500410-00	1,000	1,050			1159									
0-7116-04	アイバッチ(遮光タイプ) A-2 ホワイト 87×73mm 30枚入 025-500420-00	1,000	1,050			1159									
0-7118-01	減菌綿棒#104 2本×100枚入SP 023-412100-00	6,600	7,260	2497	2497										
0-7118-02	減菌綿棒#104 5本×70枚入SP 023-412650-00	7,380	8,470	2497	2497										
0-7118-03	減菌綿棒#104 10本×50枚入SP 023-412660-00	6,550	7,210	2497	2497										
0-7118-04	減菌綿棒#105 2本×50枚入SP 023-4121710-00	5,500	6,050	2497	2497										
0-7119-01	減菌ピンセット S 30本入 025-121430-00	1,800	1,980	2379	2379	1635									
0-7119-02	減菌ピンセット M 100本入 025-121440-00	11,000	12,100	2379	2379	1635									
0-7312-11	浴室用カッチリ踏み台 約430×290×150mm ブルー FIC-005B	17,800	18,000			135									
0-7312-12	浴室用カッチリ踏み台 約430×290×150mm ピンク FIC-005P	17,800	18,000			135									
0-7312-13	浴室用カッチリ踏み台 約430×290×200mm ブルー FIC-004B	17,800	18,000			135									
0-7312-14	浴室用カッチリ踏み台 約430×290×200mm ピンク FIC-004P	17,800	18,000			135									
0-7472-12	老眼鏡(受け付け用) 弱度・強度 セット 4800	8,800	9,920			176									
0-7472-13	老眼鏡(受け付け用) 弱度 眼鏡(グリーン)	1,060	1,190			176									
0-7472-14	老眼鏡(受け付け用) 中度 眼鏡(イエロー)	1,060	1,190			176									
0-7472-15	老眼鏡(受け付け用) 強度 眼鏡(バイオレット)	1,060	1,190			176									
0-7472-21	ルーペ(受け付け用) スタンドタイプ	2,000	2,400			176									
0-7488-01	カルテフォルダー(縦タイプ) 両サイドポケット 200枚入 HK7612-ミ	28,000	30,000			188									
0-7488-02	カルテフォルダー(縦タイプ) シングルポケット 200枚入 HK7608-ミ	16,500	19,000			188									
0-7489-01	サウチンカルテラック 1000×325×1744mm HK808	116,000	136,000			39									
0-7489-02	サウチンカルテラック 800×325×1744mm HK807	108,000	127,000			39									
0-7490-11	カルテラック 仕切板18枚入 HK880	5,500	6,200			39									
0-7609-01	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 22.0~22.5cm/グレー	5,400	5,900			1972									
0-7609-02	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 22.0~22.5cm/ブラック	5,400	5,900			1972									
0-7609-03	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 22.0~22.5cm/モスグリーン	5,400	5,900			1972									
0-7609-04	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 22.0~22.5cm/ハーブル	5,400	5,900			254									
0-7610-01	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 23.0~23.5cm/グレー	5,400	5,900			1972									
0-7610-02	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 23.0~23.5cm/ブラック	5,400	5,900			1972									
0-7610-03	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 23.0~23.5cm/モスグリーン	5,400	5,900			1972									
0-7610-04	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 23.0~23.5cm/ハーブル	5,400	5,900			254									
0-7611-01	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 24.0~24.5cm/グレー	5,400	5,900			1972									
0-7611-02	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 24.0~24.5cm/ブラック	5,400	5,900			1972									
0-7611-03	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 24.0~24.5cm/モスグリーン	5,400	5,900			1972									
0-7611-04	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 24.0~24.5cm/ハーブル	5,400	5,900			254									
0-7612-01	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 25.0~25.5cm/グレー	5,400	5,900			1972									
0-7612-02	リハビリシューズ(すたこらさんソフ07) 25.0~25.5cm/ブラック	5,													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2023 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカ タログ 円	感産産研 品/パ ンク 円	ウェルビー ング/パ ンク 円	サイエンス カ タログ 円
0-8068-01	グリーンストレッチャー[四折折] 570×2250×150mm FV1010	41,400	44,900			976					271				
0-8081-01	キズスターニケット ディーノ 500185	1,740	2,000			1272									
0-8082-01	ペビーターニケット (乳児用・ラテックスフリー) ブルー 560160	2,600	2,800			1271									
0-8082-02	ペビーターニケット (乳児用・ラテックスフリー) レッド 560170	2,600	2,800			1271									
0-8083-01	N95マスク(立体構造) スタンダード 20枚 SH9550	2,950	3,100			430									
0-8084-01	N95マスク(立体構造) スタンダード 20枚 SH2950	2,950	3,100	2203	2203	429									
0-8084-03	N95マスク(立体構造) パル付付き 20枚 SH2950V	4,100	4,300	2203	2203	429									
0-8088-01	イルリガードル台 2本架 AP00	16,300	18,300			1280									
0-8089-01	イルリガードル台 2本架 FP00	10,800	12,100			1280									
0-8110-02	ペッドバン 差込式便器 (1900mL) H103-10	1,100	1,170			1883									
0-8113-11	湯たんぽ 交換用キャップ	980	1,100			1745									
0-8120-01	ミニ遠心機 135×145×140mm 6200rpm CM-610T	50,500	53,000	1284	1284	885									
0-8128-01	モド椅子 (折りたたみ式) 610×590×740~840mm HT2100	22,900	23,800			1877					101				
0-8128-11	トイレ椅子 (折りたたみ式) 用 交換用パケツ HT0020	1,350	1,430			1877					101				
0-8141-01	食事用ディスポエロンB (簡便セットタイプ) 1袋 (50枚入) KW100660	5,200	5,500			1859									
0-8143-01	ディスポ水マットレスカバー 1袋 (4枚入) KW1989213	3,700	3,910			1723									
0-8154-01	カット綿 20g 4cm×4cm 033-102000-00	130	150			1310									
0-8154-02	カット綿 50g 8cm×8cm 033-102500-00	280	310			1310									
0-8155-01	カット綿 100g 8cm×16cm 013-012120-00	480	520			1310									
0-8155-02	脱脂綿 平 500g 013-004080-00	1,800	1,930			1311									
0-837-01	ロフトランドクラッチ (160~185cm) HC6012	4,260	4,520			1847					243				
0-864-01	レスキューシザー 400g	18,000	19,800			985									
0-8641-11	WY 防水シート半身タイプ レギュラー ブルー 039-121000-00	2,400	2,670			169									
0-8641-12	WY 防水シート半身タイプ レギュラー クリーム 039-121010-00	2,400	2,670			169									
0-8647-11	WY 食事用エプロン ホケツタイプ リーフグリーン 039-120100-00	1,800	1,900			27									
0-8647-12	WY 食事用エプロン ホケツタイプ リーフピンク 039-120110-00	1,800	1,900			27									
0-8648-12	消毒セット LV 1箱 (20袋入) 028-605110-02	4,000	4,400			1363									
0-8697-11	ホータブル強酸性水生器 アルトロンミニ AM-700A	124,000	132,000			374									
0-8753-02	メッシュスリッパ(ウオッシュャブル) ベージュ 28cm	1,200	1,500			2034									
0-8753-03	メッシュスリッパ(ウオッシュャブル) ブラウン 28cm	1,200	1,500			2034									
0-8984-01	メディカルサポートフック A4-2穴 背幅31mm ブルー HB656-1	1,750	1,850			182					263				
0-8984-02	メディカルサポートフック A4-2穴 背幅31mm ピンク HB656-5	1,750	1,850			182					263				
0-8985-01	メディカルサポートフック A4-2穴 背幅41mm ブルー HB676-1	1,850	1,950			182					263				
0-8985-02	メディカルサポートフック A4-2穴 背幅41mm ピンク HB676-5	1,850	1,950			182					263				
0-9030-01	大判シート耐熱シールド003909	300	320			550					286				
0-9118-21	浴槽台 (軽量タイプ) ユクリア コンパクト1220 オレンジ	19,000	21,000			134									
0-9118-23	浴槽台 (軽量タイプ) ユクリア コンパクト1220 ブルー	19,000	21,000			134									
0-9118-25	浴槽台 (軽量タイプ) ユクリア コンパクト1220 ブラック	19,000	21,000			134									
0-9156-01	スタンディングフレームカードフレーム小 DS-226-351-0	42,400	42,800			158									
0-9156-02	スタンディングフレームカードフレーム大 DS-226-361-0	45,100	45,500			158									
0-9179-01	チェアボザール赤塗装 100本入 赤塗装S	4,620	4,840			843									
0-9190-01	変換剤ボトル (チェアボザール) 100本入り	670	680			421					458				
0-9260-01	オールガーゼ (8枚巻) 50×50mm 3001	730	920			1299									
0-9263-01	スリムスチッキ (折りたたみ・伸縮式) ロイヤルブラウン 0401-S05815	5,600	6,000			1843					240				
0-9263-02	スリムスチッキ (折りたたみ・伸縮式) ブラック 0401-S05812	5,600	6,000			1843					240				
0-9263-03	スリムスチッキ (折りたたみ・伸縮式) ライトブラウン 0401-S05811	5,600	6,000			1843					240				
0-9265-01	スリムスチッキ (伸縮式) ライトブラウン 0401-SS8811	4,800	5,000			1842					238				
0-9265-02	スリムスチッキ (伸縮式) ブラック 0401-SS8812	4,800	5,000			1842					238				
0-9265-03	スリムスチッキ (伸縮式) ロイヤルブラウン 0401-SS8815	4,800	5,000			1842					238				
0-9267-01	伸縮杖用ゴムキャップ (ブラウン) 0401-SS8901	400	440			1842									
0-9267-02	伸縮杖用ゴムキャップ (ブラック) 0401-SS8902	400	440			1842									
0-9477-01	チェアボザール 10枚入 No.800	1,500	1,600			1600									
0-9477-02	チェアボザール 10枚入 No.1200	2,500	2,650			1600									
0-9477-03	チェアボザール 10枚入 No.1500	3,100	3,300			1600									
0-9477-04	チェアボザール 10枚入 No.1800	3,900	4,150			1600									
0-9477-05	チェアボザール 10枚入 No.2000	4,400	4,650			1600									
0-9477-06	チェアボザール 1巻 No.1000	10,500	11,100			1600									
0-9586-01	ソフトスクラブブラシ ソフト13	880	960			1580									
0-9637-01	術後腹帯 面ファスナー付 フリーサイズ 036-821500-00	1,080	1,240			1437									
0-9637-02	術後腹帯 面ファスナー付 ロングサイズ 036-821510-00	1,200	1,380			1437									
0-9821-01	ピンセット (RUBIS (R)) 97mm 1K102	5,400	6,100	1831	1831	1656									
0-9821-03	ピンセット (RUBIS (R)) クラフ 1K302C	5,400	6,100	1831	1831	1656									
0-9821-04	ピンセット (RUBIS (R)) セーフティ 1K302S	5,400	6,100	1831	1831	1656									
0-9821-12	ピンセット (RUBIS (R)) ホイスター 1K002	5,400	6,100	1831	1831	1656									
0-9843-43	松葉杖 適応身長 (参考) 137~157cm 1組 (2本入) NST801S	3,300	3,500			1850					244				
0-9843-44	松葉杖 適応身長 (参考) 157~178cm 1組 (2本入) NST801M	3,400	3,600			1850					244				
0-9843-45	松葉杖 適応身長 (参考) 178~198cm 1組 (2本入) NST801L	3,600	3,800			1850					244				
0-9847-13	シャワーいす 背無し NC342	5,900	6,200			1944					127				
0-9847-21	シャワーいす用脚ゴム	380	400			1944					127				
0-9847-31	シャワーいす 背付き NC352	8,200	8,650			1944									
0-9851-21	座付きカート 610×730×780~890 NC883	22,500	23,800			1835					230				
0-9853-21	折りたたみ便器椅子 NC616	17,000	18,000			1877					101				
0-9853-31	折りたたみ便器椅子用 バケツ 交換用バケツ	900	950			1877					101				
0-9853-32	折りたたみ便器椅子用 脚ゴム 交換用脚ゴム	290	310			1877					101				
0-9880-01	マジックタイプ駆血帯 レッド VT38525-1	800	850			1274									
0-9880-02	マジックタイプ駆血帯 スカイブルー VT38525-12	800	850			1274									
0-9880-03	マジックタイプ駆血帯 ピンク VT38525-16	800	850			1274									
0-9880-05	マジックタイプ駆血帯 若草色 VT38525-24	600	640			1274									
0-9883-01	抑動帯 (2本入) クッション部幅76mm 2520	6,510	6,870			511					467				
0-9884-01	保護衣 KW3118	18,500	19,500			909									
0-9895-06	ジェルパッド 正方形 SK-24	23,000	22,900			1559									
10-1905-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-10 SCC 20本/袋×5袋入	7,800	8,500	2527	2527										
10-1906-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-15 SCC 10本/袋×5袋入	4,800	5,400	2527	2527										
10-1907-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-20 SCC 10本/袋×5袋入	4,800	5,400	2527	2527										
10-1908-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-30 SCC 10本/袋×5袋入	6,500	7,000	2527	2527										
10-1909-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-50 SCC 10本/袋×5袋入	7,500	8,200	2527	2527										
10-1910-55-77	ブッシュバイアルSCC PV-100 SCC 10本/袋×5袋入	8,650	9,500	2527	2527										
1-039-01	クリーンペーパー A4 ブルー 1袋 (250枚入)	2,700	3,100	2516	2516										
1-039-02	クリーンペーパー A4 ホワイト 1袋 (250枚入)	2,700	3,100	2516	2516										
1-039-03	クリーンペーパー A4 ピンク 1袋 (250枚入)	2,700	3,100	2516	2516										
1-054-01	pH計 (ラックトップ) ASS00	78,000	84,000	556	556										508
1-054-01-20	pH計 (ラックトップ) 校正証明書付 ASS00	88,000	94,000	556	556										508
1-054-11	pH計 (ラックトップ) 用交換pH温度センサー 201T-M	13,000	13,650	556	556										508
1-054-12	pH計 (ラックトップ) 用交換pHセンサー 2503-C	14,900	15,650	556	556										508
1-054-13	pH計 (ラックトップ) 用交換温度センサー MP500	10,700	11,240	556	556										508
1-054-14	pH計 (ラックトップ) 用 ORPセンサー 3501Pt-C	17,000	17,850	556	556										508
1-054-15	pH計 (ラックトップ) プラスチックpH電極 LPE333	18,500	19,430	556	556										508
1-054-16	pH計 (ラックトップ) ガラスpH電極 LGE213	27,100	28,460	556	556										508
1-054-17	pH計 (ラックトップ) スリムpH電極 LSE223	25,700	26,990	556	556										508
1-054-18	pH計 (ラックトップ) セミマイクロpH電極 LSM242-6	25,000	26,250	556	556										508
1-054-19	pH計 (ラックトップ) マイクロpH電極 LME242-3	40,600	42,630	556	5										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークローズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	標準産物表用 品バリエーション 頁	ウェルビーイング ページ	サイエンスカ タログ 頁
1-1341-03	デジタル攪拌機(ブラシレスタイプ) 750rpm BLG-3D	135,000	145,800	195	195										
1-1341-04	デジタル攪拌機(ブラシレスタイプ) 375rpm BLG-4D	133,000	145,800	195	195										
1-1349-12	真空バルクパック(500個入り) EP-5099BuK	23,700	24,000			1220									
1-1361-01	PTFEポンプ A 124-16	68,300	71,600	377	377										
1-1362-01	PTFEポンプ H 912-02	10,100	10,600	2599	2599										
1-1362-02	PTFEポンプ H 912-04	10,800	11,300	2599	2599										
1-1362-03	PTFEポンプ H 912-06	13,700	14,400	2599	2599										
1-1374-01	飲料水分析用バイアル(I-CHEM) クラス300 厚板セプタム 72本入 S338-0040	40,000	55,000	1607	1607										
1-1374-03	飲料水分析用バイアル(I-CHEM) クラス200 厚板セプタム 72本入 S238-0040	26,000	46,000	1607	1607										
1-1374-04	交換用穴あきキャップ 24個入り 297-2414	1,900	7,600	1607	1607										
1-1374-05	交換用厚板セプタム 72枚入り 288-7222	15,500	19,600	1607	1607										
1-1374-06	飲料水分析用バイアル(I-CHEM) クラス300 厚板セプタム 72本入 T336-0040	41,800	72,000	1607	1607										
1-1389-14	オートサンブラー用バイアル 青キャップ(セプタム付き・ゴム・PTFE) 100個入り A5394-09B	3,300	5,300	1617	1617										
1-1409-02	サンプル瓶 10個入り 2.5mL 731	660	690	1522	1522										
1-1409-04	サンプル瓶 10個入り 7mL 733	900	940	1522	1522										
1-1409-05	サンプル瓶 10個入り 20mL 734	1,100	1,150	1522	1522										
1-1409-06	サンプル瓶 10個入り 35mL 735	1,450	1,500	1522	1522										
1-1409-08	サンプル瓶 10個入り 5mL 737	850	890	1522	1522										
1-1411-01	ボトルキャリア 320×300×200mm 395	2,100	2,200	1000	1000										
1-1411-02	ボトルキャリア 310×300×270mm 396	2,300	2,400	1000	1000										
1-1412-03	三角フラスコ 250mL 1462	600	720												459
1-1412-04	三角フラスコ 500mL 1463	1,030	1,240												459
1-1412-05	三角フラスコ 1000mL 1464	1,700	2,030												459
1-1412-06	三角フラスコ 2000mL 1465	2,900	3,360												459
1-1418-01	導電炭粉軽減マット 610×460 KJ-3S	8,230	8,600	2545	2545										
1-1418-02	導電炭粉軽減マット 610×910 KJ-3M	15,900	17,000	2545	2545										
1-1421-01	ピンセット交換ヘッド 3.18φ 1袋 (10個入り) V9013-ESD-10	5,270	5,600	2578	2578										
1-1421-02	ピンセット交換ヘッド 4.76φ 1袋 (10個入り) V9018-ESD-10	5,270	5,600	2578	2578										
1-1421-03	ピンセット交換ヘッド 6.35φ 1袋 (10個入り) V9025-ESD-10	5,270	5,600	2578	2578										
1-1421-04	ピンセット交換ヘッド 9.53φ 1袋 (10個入り) V9038-ESD-10	5,270	5,600	2578	2578										
1-1421-05	ピンセット交換ヘッド 12.70φ 1袋 (10個入り) V9050-ESD-10	5,270	5,600	2578	2578										
1-1421-06	ピンセット交換ヘッド 15.88φ 1袋 (10個入り) V9062-ESD-10	9,430	10,000	2578	2578										
1-1425-01	ワイプオール(10kGy高濃度)1袋(50枚入り) 60575	1,870	2,130	2488	2488										
1-1425-02	ワイプオール 60570 (25kGy γ線滅菌済)1袋(50枚入り) 60570(25kGy γ線滅菌済)	2,870	3,160	2488	2488										
1-1436-01	白金換気 真鍮通し(上)	2,150	2,400	1377	1377	899									
1-1457-01	ミニディスクホップ(バキュームタイプ) 10mL PP-N10	13	15	1725	1725										526
1-1457-02	ミニディスクホップ(バキュームタイプ) 30mL PP-N30	15	17	1725	1725										
1-1457-03	ミニディスクホップ(バキュームタイプ) 50mL PP-N50	16	19	1725	1725										
1-1457-51	ミニディスクホップ(バキュームタイプ) 10mL 1000個入り PP-N10C	12,400	14,500	1725	1725										
1-1457-52	ミニディスクホップ(バキュームタイプ) 30mL 1000個入り PP-N30C	14,200	16,400	1725	1725										
1-1457-53	ミニディスクホップ(バキュームタイプ) 50mL 1000個入り PP-N50C	15,300	17,600	1725	1725										
1-1468-02	Opus自動分注セット 50mL 959135010	456,000	524,400	1196	1196										
1-1468-03	Opus自動測定セット 20mL 958232010	393,000	452,000	1196	1196										
1-1471-01	オートクレープ廃棄バッグ 1袋(100枚入り) S	2,920	3,100	2163	2163										
1-1471-02	オートクレープ廃棄バッグ 1袋(100枚入り) M	7,240	7,700	2163	2163										
1-1471-03	オートクレープ廃棄バッグ 1袋(100枚入り) L	9,510	10,000	2163	2163										
1-1473-01	フリーズボックス φ10×12mm 81本 1箱(24個入り) 6100028J	19,500	20,500	1145	1145										
1-1473-02	フリーズボックス φ10×12mm 100本 1箱(24個入り) 61000200	15,000	15,800	1145	1145										
1-1474-12	乾燥ガラス瓶 φ120mm 13510150Y	7,200	7,600	975	975										
1-1474-13	乾燥ガラス瓶 φ150mm 13510180Y	9,900	10,400	975	975										
1-1474-14	乾燥ガラス瓶 φ180mm 13510210Y	13,800	14,500	975	975										
1-1474-15	乾燥ガラス瓶 φ210mm 13510240Y	20,700	21,700	975	975										
1-1474-16	乾燥ガラス瓶 φ225mm 13510300Y	36,000	37,800	975	975										
1-1487-01	耐酸性ピンセット 細 ポリプロチレンテレフタレート(PBT) K2A	2,720	2,800	2598	2598										
1-1487-02	耐酸性ピンセット 細 ポリプロチレンテレフタレート(PBT) K6	2,720	2,800	2598	2598										
1-1487-03	耐酸性ピンセット 細 ポリプロチレンテレフタレート(PBT) K7	2,720	2,800	2598	2598										
1-1487-04	耐酸性ピンセット 扁平 ポリプロチレンテレフタレート(PBT) KR	2,720	2,800	2598	2598										
1-1487-05	耐酸性ピンセット 扁平 ポリプロチレンテレフタレート(PBT) K35A	2,720	2,800	2598	2598										
1-1492-01	耐熱防災手袋 CGF-8A	12,200	13,400	2265	2265										
1-1492-02	耐熱防災手袋 CGF-8AL	14,800	16,200	2265	2265										
1-1512-01	シリジフィルター PTFE 0.22μm/φ13mm 1箱(100個入り) RJF1322NH	9,400	9,900	1269	1269										
1-1512-02	シリジフィルター PTFE 0.22μm/φ32mm 1箱(100個入り) RJF3222NH	14,200	14,500	1269	1269										
1-1512-03	シリジフィルター PTFE 0.45μm/φ13mm 1箱(100個入り) RJF1345NH	9,400	9,900	1269	1269										
1-1512-04	シリジフィルター PTFE 0.45μm/φ32mm 1箱(100個入り) RJF3245NH	14,200	14,500	1269	1269										
1-1515-01	シリジフィルター ナイロン 0.22μm/φ13mm 1箱(100個入り) RJN1322NH	9,400	9,900	1269	1269										
1-1515-02	シリジフィルター ナイロン 0.22μm/φ32mm 1箱(100個入り) RJN3222NH	14,200	14,500	1269	1269										
1-1515-03	シリジフィルター ナイロン 0.45μm/φ13mm 1箱(100個入り) RJN1345NH	9,400	9,900	1269	1269										
1-1515-04	シリジフィルター ナイロン 0.45μm/φ32mm 1箱(100個入り) RJN3245NH	14,200	14,500	1269	1269										
1-1517-01	シリジフィルター PES 0.22μm/φ13mm 1箱(100個入り) RJP1322NH	10,500	11,000	1269	1269										
1-1517-02	シリジフィルター PES 0.22μm/φ32mm 1箱(100個入り) RJP3222NH	15,400	16,100	1269	1269										
1-1517-03	シリジフィルター PES 0.45μm/φ13mm 1箱(100個入り) RJP1345NH	10,500	11,000	1269	1269										
1-1517-04	シリジフィルター PES 0.45μm/φ32mm 1箱(100個入り) RJP3245NH	15,400	16,100	1269	1269										
1-1605-01	大型超音波洗浄器 450×370×495mm MUC-38	298,000	304,000	2100	2100										
1-1605-01-12	洗浄バスケット 3BL用NEW	19,000	22,300	2100	2100										
1-1605-02	大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63	372,000	379,000	2100	2100										
1-1605-02-11	洗浄バスケット 63L用NEW	25,000	29,300	2100	2100										
1-1609-01	マイクロベイススタンド(ツインアクション) NIPS-TA5	12,400	14,300	1169	1169										
1-1628-01	超音波洗浄器 180×160×220mm AS12GTU	61,500	67,500	2095	2095										
1-1628-02	超音波洗浄器 270×160×240mm AS22GTU	106,000	116,000	2095	2095										
1-1628-03	超音波洗浄器 330×180×290mm AS33GTU	137,000	150,000	2095	2095										
1-1628-04	超音波洗浄器 380×270×310mm AS32GTU	177,000	195,000	2095	2095										
1-1628-05	超音波洗浄器 390×300×310mm AS72GTU	242,000	266,000	2095	2095										
1-1628-06	超音波洗浄器 570×330×330mm AS82GTU	285,000	325,000	2095	2095										
1-1628-07	超音波洗浄器 570×330×380mm AS83GTU	380,000	415,000	2095	2095										
1-1643-01	ビッドライ(シリカゲルタイプ) 450×400×900mm SPX-1	51,000	52,500	974	974										
1-1643-02	ビッドライ(シリカゲルタイプ) 900×400×900mm SPX-2	90,000	92,000	974	974										
1-1643-03	ビッドライ(シリカゲルタイプ) 600×550×1700mm SPX-3	124,000	127,000	974	974										
1-1657-01	クリーン安全ロングブーツ FS664C 24.0cm FS664C-01 24	19,080	19,530	2456	2456										
1-1657-02	クリーン安全ロングブーツ FS664C 24.5cm FS664C-01 24.5	19,080	19,530	2456	2456										
1-1657-03	クリーン安全ロングブーツ FS664C 25.0cm FS664C-01 25	19,080	19,530	2456	2456										
1-1657-04	クリーン安全ロングブーツ FS664C 25.5cm FS664C-01 25.5	19,080	19,530	2456	2456										
1-1657-05	クリーン安全ロングブーツ FS664C 26.0cm FS664C-01 26	19,080	19,530	2456	2456										
1-1657-06	クリーン安全ロングブーツ FS664C 26.5cm FS664C-01 26.5	19,080	19,530	2456	2456										
1-1657-07	クリーン安全ロングブーツ FS664C 27.0cm FS664C-01 27	19,080	19,530	2456	2456										
1-1657-08	クリーン安全ロングブーツ FS664C 28.0cm FS664C-01 28	19,100	19,800	2456	2456										
1-1697-11	マイクロプレートミキサー ユニバーサルトッププレート	1,050	1,100	2											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニークー 2024 円	数値2024 円	アズビエ 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感温制御用 品パック 円	ウェルビー ングパック 円	サイエンスカ タログ 円
1-2126-25	ETTAS 定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 OFW-450V-R	169,000	173,000	29	29										
1-2126-25-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFV	179,000	183,000	29	29										
1-2126-26	ETTAS 定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 OFW-600V-R	201,000	205,000	29	29										
1-2126-26-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFV	211,000	215,000	29	29										
1-2126-31	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 OFWP-300V	156,000	160,000	29	29										
1-2126-31-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 O	166,000	170,000	29	29										
1-2126-32	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 OFWP-450V	183,000	187,000	29	29										
1-2126-32-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 O	193,000	197,000	29	29										
1-2126-33	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600V	209,000	213,000	29	29										
1-2126-33-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 O	219,000	223,000	29	29										
1-2126-34	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 OFWP-300V-R	156,000	160,000	29	29										
1-2126-34-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 O	166,000	170,000	29	29										
1-2126-35	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 OFWP-450V-R	183,000	187,000	29	29										
1-2126-35-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 O	193,000	197,000	29	29										
1-2126-36	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 OFWP-600V-R	209,000	213,000	29	29										
1-2126-36-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 O	219,000	223,000	29	29										
1-2127-01	踏台 PFD-2A	16,000	17,600	1062	1062										
1-2127-02	踏台 PFD-3A	20,600	22,600	1062	1062										
1-2127-03	踏台 CTB-4C	43,600	48,000	1062	1062										
1-2127-04	踏台 CTB-5C	53,000	58,600	1062	1062										
1-2155-01	保温・保冷ビーカー 250mL T-GL250 1355	26,300	31,600	1718	1718										
1-2155-02	保温・保冷ビーカー 600mL T-GL600 1356	33,700	40,400	1718	1718										
1-2158-01	携帯型デヒドメータ計 PDVd-120	222,600	342,000	-	-										
1-2158-02	携帯型デヒドメータ計 本体セット PDVd-120-4.5	285,000	432,000	-	-										
1-2158-11	携帯型デヒドメータ計用サブユニット 1袋(50本入) PDVd-1001	71,000	114,000	-	-										
1-2163-01	大型二重波超音波洗浄器 450×370×495mm MUC-38D	428,000	434,000	2100	2100										
1-2163-02	大型二重波超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63D	546,000	554,000	2100	2100										
1-2168-01	ヘンベイスエアホトル コックなし	4,150	4,570	1534	1534										
1-2168-02	ヘンベイスエアホトル コック付	5,350	5,890	1534	1534										
1-2169-01	手提げ平角瓶 コック付	4,050	4,460	1534	1534										
1-2170-01	ブラベール 1L 白 DSP-1F	450	480	1565	1565										
1-2170-02	ブラベール 3L 白 DSP-3F	680	730	1565	1565										
1-2170-03	ブラベール 5L 白 DSP-5F	1,100	1,180	1565	1565										
1-2186-11	ETTAS 真空乾燥器(Vシリーズ) AVO-200V	225,000	236,000	44	44										
1-2186-12	ETTAS 真空乾燥器(Vシリーズ) AVO-250V	270,000	284,000	44	44										
1-2186-13	ETTAS 真空乾燥器(Vシリーズ) AVO-310V	355,000	372,000	44	44										
1-2186-14	ETTAS 真空乾燥器(Vシリーズ) AVO-450V	740,000	777,000	44	44										
1-2234-02	スターター(アナログタイプ) PC-210	43,400	46,100	247	247										
1-2234-11	ホットプレート(アナログタイプ) PC-200	87,700	90,100	247	247										
1-2234-13	ホットプレートスターター(アナログタイプ) PC-220	55,700	59,100	247	247										
1-2235-01	ポルテックスミキサー 6778	38,000	37,400	259	259										
1-2240-31	デジタル相違機 1ブロック用 6878-SB	52,900	54,900	132	132										
1-2240-32	デジタル相違機 2ブロック用 6888-DB	63,900	66,300	132	132										
1-2240-33	デジタル相違機 4ブロック用 6898-FB	81,600	84,700	132	132										
1-2247-01	ビオラモニスポビベット ビーリング包装(ブラ+紙) 1mL 500本入	9,900	10,400	1749	1749										44
1-2247-02	ビオラモニスポビベット ビーリング包装(ブラ+紙) 2mL 500本入	13,200	13,800	1749	1749										44
1-2247-03	ビオラモニスポビベット ビーリング包装(ブラ+紙) 5mL 200本入	7,500	7,900	1749	1749										44
1-2247-05	ビオラモニスポビベット ビーリング包装(ブラ+紙) 25mL 150本入	11,000	11,600	1749	1749										44
1-2247-06	ビオラモニスポビベット ビーリング包装(ブラ+紙) 50mL 100本入	13,200	13,900	1749	1749										44
1-2247-14	ビオラモニスポビベット ビーリング包装(ブラ+紙) 10mL 200本入	7,900	8,300	1749	1749										44
1-2248-01	ビオラモニスプレーバー 100本入	15,400	16,000	1076	1076										
1-2248-11	ビオラモニスプレーバー 10本入	1,560	1,650	1076	1076										
1-2249-01	ビオラモニリフター 100本入	12,500	13,000	1076	1076										
1-2249-11	ビオラモニリフター 10本入	1,300	1,350	1076	1076										
1-2252-51	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) エンボスタイプ 指先エンボス L 1000枚	24,100	26,500												7
1-2252-52	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) エンボスタイプ 指先エンボス M 1000枚	24,100	26,500												7
1-2252-53	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) エンボスタイプ 指先エンボス S 1000枚	24,100	26,500												7
1-2253-51	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(指先エンボス) L 1000枚	30,600	33,700												7
1-2253-52	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(指先エンボス) M 1000枚	30,600	33,700												7
1-2253-53	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(指先エンボス) S 1000枚	30,600	33,700												7
1-2254-51	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(全面エンボス) L 1000枚	23,200	25,500												8
1-2254-52	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(全面エンボス) M 1000枚	23,200	25,500												8
1-2254-53	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(全面エンボス) S 1000枚	23,200	25,500												8
1-2255-51	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(全面エンボス) L 1000枚	24,300	26,700												8
1-2255-52	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(全面エンボス) M 1000枚	24,300	26,700												8
1-2255-53	アズビエニトリル手袋SP(未洗浄タイプ) ハイグリフタイプ(全面エンボス) S 1000枚	24,300	26,700												8
1-2261-01	AP滅菌クリーンワイパー(クリーンルーム向け)1箱(50枚×15袋入) AP5509	56,700	63,800	2485	2485										35
1-2261-11	AP滅菌クリーンワイパー(クリーンルーム向け)50枚 AP5509	5,400	6,080												35
1-2262-11	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート LL 10双入	2,100	2,310												13
1-2262-12	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート L 10双入	2,100	2,310												13
1-2262-13	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート M 10双入	2,100	2,310												13
1-2262-14	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート S 10双入	2,100	2,310												13
1-2262-15	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート SS 10双入	2,100	2,310												13
1-2262-61	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート LL 10双×30セット	56,700	62,400												13
1-2262-62	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート L 10双×30セット	56,700	62,400												13
1-2262-63	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート M 10双×30セット	56,700	62,400												13
1-2262-64	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート S 10双×30セット	56,700	62,400												13
1-2262-65	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 手の平コート SS 10双×30セット	56,700	62,400												13
1-2263-11	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート LL 10双入	1,780	1,960												13
1-2263-12	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート L 10双入	1,780	1,960												13
1-2263-13	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート M 10双入	1,780	1,960												13
1-2263-14	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート S 10双入	1,780	1,960												13
1-2263-15	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート SS 10双入	1,780	1,960												13
1-2263-61	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート LL 10双×30セット	48,000	52,800												13
1-2263-62	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート L 10双×30セット	48,000	52,800												13
1-2263-63	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート M 10双×30セット	48,000	52,800												13
1-2263-64	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート S 10双×30セット	48,000	52,800												13
1-2263-65	アズビエ PUコート手袋(オーバーロックタイプ) 指先コート SS 10双×30セット	48,000	52,800												13
1-2264-11	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 白 M 22210SW	4,980	5,280												43
1-2264-12	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 白 L 22210SW	4,980	5,280												43
1-2264-13	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 白 2L 22210SW	4,980	5,280												43
1-2264-14	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 白 3L 22210SW	4,980	5,280												43
1-2264-15	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 白 4L 22210SW	4,980	5,280												43
1-2264-16	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 白 5L 22210SW	4,980	5,280												43
1-2265-11	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 青 M 22210SB	4,980	5,280												43
1-2265-12	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 青 L 22210SB	4,980	5,280												43
1-2265-13	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 青 2L 22210SB	4,980	5,280												43
1-2265-14	アズビエCRウェア(ワード別・サイドファスナー型) 青 3L 22210SB	4,980	5,280												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークローズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	感圧装置用 品パーツ 頁	ウェルビー ングレシフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
1-2812-15	ミニブロック・ミニケーブルブロック(フロントラボ)専用ブロック E-10 Block	13,000	13,650	131	131										
1-2812-16	ミニブロック・ミニケーブルブロック(フロントラボ)専用ブロック F-10 Block	10,600	11,000	131	131										
1-2812-17	ミニブロック・ミニケーブルブロック(フロントラボ)専用ブロック G-10 Block	10,600	11,000	131	131										
1-2813-01	ポータブル防水浴槽酸素メーター AST20	77,100	80,960	576	576										
1-2813-11	ポータブル防水浴槽酸素メーター用交換電極 DD-500	33,400	35,070	576	576										
1-2813-13	ポータブル防水浴槽酸素メーター用交換メメンキヤップ 3個入り DD-503 DD-503	6,770	7,110	576	576										
1-2814-01	防水ポータブル導電率メーター AS710	49,300	51,770	570	570										
1-2814-01-20	防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き AS710	59,300	61,770	570	570										
1-2814-11	防水ポータブル導電率メーター 交換用電極 Z301-S	11,500	12,080	570	570										
1-2814-12	防水ポータブル導電率メーター 交換用電極 DJS-0.1S	39,300	41,270	570	570										
1-2814-13	防水ポータブル導電率メーター 交換用電極 Z310-S	15,400	16,170	570	570										
1-2815-01	防水ポータブルpHメーター AS700	40,100	42,110	561	561										
1-2815-11	防水ポータブルpHメーター用 交換用電極 201T-S	13,800	14,490	561	561										508
1-2815-12	防水ポータブルpHメーター用 交換用ORP電極 301PT-1	18,200	19,110	561	561										508
1-2815-13	AS700用 BNC変換ケーブル BNC+RNA変換ケーブル	7,500	7,880	561	561										508
1-2844-01	シットスタンドチェア 背無 ERC-1	30,000	32,000	848	848										
1-2844-02	シットスタンドチェア 背無 ERC-2	31,000	33,000	848	848										
1-2848-01	アズラボディスプレイ (近紫外・可視光用) スタンダードタイプ 1箱(100本入) ST-MA	1,770	1,900	1332	1332										
1-2848-02	アズラボディスプレイ (近紫外・可視光用) セミクロタイプ 1箱(100本入) SM-MA	1,770	1,900	1332	1332										
1-2855-01	アズラボディスプレイ (可視光用) スタンダードタイプ 1箱(100本入) ST-PS	1,250	1,350	1332	1332										
1-2855-02	アズラボディスプレイ (可視光用) セミクロタイプ 1箱(100本入) SM-PS	1,250	1,350	1332	1332										
1-2871-01	アズラボ ガラスセル (1×10mm) G-101	3,200	3,400	1327	1327										
1-2871-02	アズラボ ガラスセル (2×10mm) G-102	2,900	3,050	1327	1327										
1-2871-03	アズラボ ガラスセル (5×10mm) G-103	1,900	2,000	1327	1327										
1-2871-04	アズラボ ガラスセル (10×10mm) G-104	1,400	1,500	1327	1327										
1-2871-05	アズラボ ガラスセル (20×10mm) G-105	2,200	2,300	1327	1327										
1-2871-06	アズラボ ガラスセル (30×9.5mm) G-106	2,600	2,800	1327	1327										
1-2871-07	アズラボ ガラスセル (40×9.5mm) G-107	2,900	3,050	1327	1327										
1-2871-08	アズラボ ガラスセル (50×9.5mm) G-108	3,400	3,600	1327	1327										
1-2871-09	アズラボ ガラスセル (100×9.5mm) G-109	6,900	7,200	1327	1327										
1-2890-01	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 0.50~100uL 1チャンネル 4861 000.015	95,200	105,000	1171	1171										
1-2890-02	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 5.0~100uL 1チャンネル 4861 000.023	95,200	105,000	1171	1171										
1-2890-03	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 15.0~300uL 1チャンネル 4861 000.031	95,200	105,000	1171	1171										
1-2890-04	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 50.0~1000uL 1チャンネル 4861 000.04	95,200	105,000	1171	1171										
1-2890-05	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 0.25~5mL 1チャンネル 4861 000.058	95,200	105,000	1171	1171										
1-2890-06	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 0.50~10mL 1チャンネル 4861 000.066	95,200	105,000	1171	1171										
1-2890-07	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 0.50~10uL 8チャンネル 4861 000.104	167,000	184,000	1171	1171										
1-2890-08	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 5.0~100uL 8チャンネル 4861 000.120	167,000	184,000	1171	1171										
1-2890-09	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 15.0~300uL 8チャンネル 4861 000.147	167,000	184,000	1171	1171										
1-2890-10	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 50.0~1200uL 8チャンネル 4861 000.16	167,000	184,000	1171	1171										
1-2890-11	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 0.50~10uL 12チャンネル 4861 000.112	196,000	216,000	1171	1171										
1-2890-12	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 5.0~100uL 12チャンネル 4861 000.139	196,000	216,000	1171	1171										
1-2890-13	電動ビベイト(エクスプローラー)容量可変タイプ) 15.0~300uL 12チャンネル 4861 000.15	196,000	216,000	1171	1171										
1-2901-01	アズラボ石英セル (セミマイクロブロック2面透明) Q-24	11,100	11,500	1326	1326										
1-2901-02	アズラボ石英セル (マイクロブロック2面透明) Q-44	11,100	11,500	1326	1326										
1-2901-03	アズラボ石英セル (4面透明) Q-204	14,700	15,440	1326	1326										
1-2901-04	アズラボ石英セル (マイクロブロック4面透明) Q-214	20,900	22,160	1326	1326										
1-2901-05	アズラボ石英セル (マイクロブロック2面透明) Q-114	19,100	20,440	1326	1326										
1-2901-06	アズラボ石英セル (マイクロブロック2面透明) Q-244	17,200	18,580	1326	1326										
1-2901-07	アズラボ石英セル (セミマイクロブロック2面透明) Q-264	17,200	18,580	1326	1326										
1-2901-08	アズラボ石英セル (マイクロブロック2面透明) Q-124	20,700	22,000	1326	1326										
1-2901-09	アズラボ石英セル (セミマイクロブロック2面透明) Q-134	19,700	21,000	1326	1326										
1-2903-11	ドライマックス 599×658×1255mm DMX-400N	341,000	358,000	943	943										
1-2903-12	ドライマックス 599×658×1785mm DMX-600N	418,000	439,000	943	943										
1-2903-13	ドライマックス 1200×658×1840mm DMX-1200N	698,000	733,000	943	943										
1-2904-11	ドライマックス 599×658×1255mm SDMX-400N	418,000	439,000	943	943										
1-2904-12	ドライマックス 599×658×1785mm SDMX-600N	440,000	462,000	943	943										
1-2904-13	ドライマックス 1200×658×1840mm SDMX-1200N	790,000	830,000	943	943										
1-2932-01	プレート用インキュベーター(フロントラボ) MyBL-P2	107,000	112,350	131	131										
1-2933-01	ブロックバキューム(フロントラボ)ホットタイプ MyBL-100S	160,000	168,000	130	130										
1-2933-02	ブロックバキューム(フロントラボ)ホットタイプ MyBL-100CS	219,000	229,950	130	130										
1-2934-01	プレート用シェイクインキュベーター(フロントラボ) MyBL-P2S	139,000	145,950	131	131										
1-2936-01	防水ポータブルマルチ水質ロガー AS810	186,000	191,000	592	592										
1-2936-11	防水ポータブルマルチ水質ロガー 交換用PH電極 201T-Q	13,600	14,400	592	592										
1-2936-12	防水ポータブルマルチ水質ロガー 交換用導電率電極 2301T-Q	12,100	12,400	592	592										
1-2939-01	ビオラモジュールプレート用小型遠心器 PL-SPIN	78,000	80,300	1286	1286										
1-2962-01	スタンダード型顕微鏡 80623LED	24,900	25,600	797	797										
1-3008-01	APDITガンイオンナイザー ZM-G1G	56,700	63,800	2534	2534										
1-3016-91	ディスプレイキャップ 1箱(100枚×10袋入り) YA-203	10,300	10,800												
1-3022-51	アズビエアポリミドテープ 19mm 14巻 CGT130AS19	42,700	48,000												
1-3068-71	アズビエアクリンペーパーⅡ A4 ブルー 1箱(250枚×10袋入り)	24,000	26,400												
1-3068-72	アズビエアクリンペーパーⅡ A4 ホワイト 2500枚	24,000	26,400												
1-3068-73	アズビエアクリンペーパーⅡ A4 ピンク 2500枚	24,000	26,400												
1-3068-74	アズビエアクリンペーパーⅡ A4 エイロ 2500枚	24,000	26,400												
1-3068-75	アズビエアクリンペーパーⅡ A4 グリーン 2500枚	24,000	26,400												
1-3068-77	アズビエアクリンペーパーⅡ A3 ブルー 1250枚	24,000	26,400												
1-3068-78	アズビエアクリンペーパーⅡ A3 グリーン 1250枚	24,000	26,400												
1-3068-80	アズビエアクリンペーパーⅡ B4 ブルー 1250枚	24,000	26,400												
1-3126-31	遠心分離機 Q-12B	23,700	24,900	1282	1282										
1-3192-01	アズビエアディスプレイコンランジ枠 1000本入 SFC-1000	10,700	11,300												
1-3195-01	シリジフィルター PTFE φ4mm/0.2 μm 1箱(100個入り) SYTF0101MNXX104	12,300	13,000	1269	1269										
1-3195-02	シリジフィルター PTFE φ4mm/0.45 μm 1箱(100個入り) SYTF0102MNXX104	11,700	13,000	1269	1269										
1-3195-03	シリジフィルター PTFE φ10mm/0.2 μm 1箱(100個入り) SYTF0301MNXX104	13,300	14,000	1269	1269										
1-3195-04	シリジフィルター PTFE φ13mm/0.45 μm 1箱(100個入り) SYTF0302MNXX104	13,300	14,000	1269	1269										
1-3195-05	シリジフィルター PTFE φ25mm/0.2 μm 1箱(100個入り) SYTF0601MNXX104	14,400	16,000	1269	1269										
1-3195-06	シリジフィルター PTFE φ25mm/0.45 μm 1箱(100個入り) SYTF0602MNXX104	14,400	16,000	1269	1269										
1-3195-07	シリジフィルター PTFE φ4mm/1 μm 1箱(100個入り) SYTF0105MNXX104	14,100	15,000	1269	1269										
1-3195-08	シリジフィルター PTFE φ13mm/1 μm 1箱(100個入り) SYTF0305MNXX104	16,500	18,000	1269	1269										
1-3195-09	シリジフィルター PTFE φ25mm/1 μm 1箱(100個入り) SYTF0605MNXX104	17,600	19,000	1269	1269										
1-3196-01	シリジフィルター PES φ4mm/0.2 μm 1箱(100個入り) SYPL0101MNXX204	13,300	14,000	1269	1269										
1-3196-02	シリジフィルター PES φ4mm/0.45 μm 1箱(100個入り) SYPL0102MNXX204	13,300	14,000	1269	1269										
1-3196-03	シリジフィルター PES φ13mm/0.2 μm 1箱(100個入り) SYPL0301MNXX204	14,900	16,000	1269	1269										
1-3196-04	シリジフィルター PES φ13mm/0.45 μm 1箱(100個入り) SYPL0302MNXX204	14,900	16,000	1269	1269										
1-3196-05	シリジフィルター PES φ25mm/0.2 μm 1箱(100個入り) SYPL0601MNXX204	15,900	17,000	1269	1269										
1-3196-06	シリジフィルター PES φ25mm/0.45 μm 1箱(100個入り) SYPL0602MNXX204	15,900	17,000												

Table with columns: 品番 (Part No.), 商品名 (Product Name), 旧価格 (Old Price), 新価格 (New Price), 研究用総合価格2025 (Research General Price 2025), サンクアスト2025 (Sankuasto 2025), ナビス2024 (Nabis 2024), サニーフーズ2024 (Sunny Foods 2024), 数値2024 (Value 2024), アズビエア2023 (Asubiea 2023), アズツール2021 (Azutool 2021), ナビ船2023 (Nabifune 2023), レンタルカタログ (Rental Catalog), 感温制御用部品 (Temperature Control Components), ウェルビーイング (Well-being), サイエンスカタログ (Science Catalog)

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感温制御装置用 品パレット 頁	ウェルビーイング パレット 頁	サイエンスカ タログ 頁
1-3913-70	アズビエアクリーン安全ブーツ(ファスター無・ロングタイプ) 28.5cm TCBS-NLN	7,800	8,780						58						
1-3913-71	アズビエアクリーン安全ブーツ(ファスター無・ロングタイプ) 29.5cm TCBS-NLN	7,800	8,780						58						
1-3913-72	アズビエアクリーン安全ブーツ(ファスター無・ロングタイプ) 30.0cm TCBS-NLN	7,800	8,780						58						
1-3913-73	アズビエアクリーン安全ブーツ(ファスター無・ロングタイプ) 31.0cm TCBS-NLN	7,800	8,780						58						
1-3914-02	アズビエア PUクール手袋 指先コート L 10双	1,890	2,080						13						
1-3914-03	アズビエア PUクール手袋 指先コート M 10双	1,890	2,080						13						
1-3914-04	アズビエア PUクール手袋 指先コート S 10双	1,890	2,080						13						
1-3914-05	アズビエア PUクール手袋 指先コート SS 10双	1,890	2,080						13						
1-3915-01	アズビエア PUクール手袋 手の平コート LL 10双	2,320	2,550						13						
1-3915-02	アズビエア PUクール手袋 手の平コート L 10双	2,320	2,550						13						
1-3915-03	アズビエア PUクール手袋 手の平コート M 10双	2,320	2,550						13						
1-3915-04	アズビエア PUクール手袋 手の平コート S 10双	2,320	2,550						13						
1-3915-05	アズビエア PUクール手袋 手の平コート XS 10双	2,320	2,550						13						
1-3916-01	アズビエア クールインナー手袋 LL 10双	1,440	1,580						16						
1-3916-02	アズビエア クールインナー手袋 L 10双	1,440	1,580						16						
1-3916-03	アズビエア クールインナー手袋 M 10双	1,440	1,580						16						
1-3916-04	アズビエア クールインナー手袋 S 10双	1,440	1,580						16						
1-3918-01	アズビエアベルタスリッパ(ブラック SS)	3,200	3,460						63						
1-3918-02	アズビエアベルタスリッパ(ブラック S)	3,200	3,460						63						
1-3918-03	アズビエアベルタスリッパ(ブラック M)	3,200	3,460						63						
1-3918-04	アズビエアベルタスリッパ(ブラック L)	3,200	3,460						63						
1-3918-05	アズビエアベルタスリッパ(ブラック 2L)	3,200	3,460						63						
1-3918-06	アズビエアベルタスリッパ(ブラック 3L)	3,200	3,460						63						
1-3924-02	アズビエア導電性指サック ロールタイプ M 1440個	9,840	10,600	2543	2543				30						
1-3924-03	アズビエア導電性指サック ロールタイプ L 1440個	9,840	10,600	2543	2543				30						
1-3924-62	アズビエア導電性指サック ロールタイプ M 1440個×10袋入	77,700	83,900						30						
1-3924-63	アズビエア導電性指サック ロールタイプ L 1440個×10袋入	77,700	83,900						30						
1-3927-01	アズビエアポリエステルワイバー(クリンルーム向け) 150枚 AP606H	2,720	3,060						34						
1-3927-02	アズビエアポリエステルワイバー(クリンルーム向け) 150枚 AP909H	4,800	5,400						34						
1-3927-03	アズビエアポリエステルワイバー(クリンルーム向け) 600枚 AP404H	5,230	5,890						34						
1-3927-51	アズビエアポリエステルワイバー(クリンルーム向け)1箱(150枚×20袋入) AP606H	45,200	50,900	2481	2481				34						
1-3927-52	アズビエアポリエステルワイバー(クリンルーム向け)1箱(150枚×10袋入) AP909H	40,500	45,600	2481	2481				34						
1-3927-53	アズビエアポリエステルワイバー(クリンルーム向け)1箱(600枚×10袋入) AP404H	44,200	49,800	2481	2481				34						
1-3928-51	アズビエアクリンルームワイバー II 6×6(極細繊維) 1袋(100枚入)	11,300	12,700	2480	2480				33						
1-3928-52	アズビエアクリンルームワイバー II 9×9(極細繊維) 1袋(100枚入)	14,200	16,000	2480	2480				33						
1-3929-01	AP ESDクリーン 俊俊特種フック	24,200	27,200	2545	2545				88						
1-3930-72	アズビエアエポキシ付粘着マット PEPEフィルムタイプ 5本 CSR-160R	15,200	17,100						72						
1-3933-01	アズビエア制臭剤(フェル) 1袋(100枚入)	6,280	7,070	2518	2518				97						
1-3933-71	アズビエア抗菌粘着マット(中粘着タイプ) 450×900 6シート	16,300	18,300						70						
1-3933-72	アズビエア抗菌粘着マット(中粘着タイプ) 600×900 6シート	18,400	20,700						70						
1-3933-73	アズビエア抗菌粘着マット(中粘着タイプ) 600×1200 6シート	26,000	29,300						70						
1-3934-51	アズビエア ESDテープ 透明19mm幅 1巻(10本入)	10,800	12,200	2511	2511				77						
1-3934-52	アズビエア ESDテープ 透明50mm幅 1巻(5本入)	14,800	16,700	2511	2511				77						
1-3935-11	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 M 12110SW	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3935-11-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 M 洗浄済 12110SW白M	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3935-12	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 L 12110SW	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3935-12-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 L 洗浄済 12110SW白L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3935-13	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 2L 12110SW	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3935-13-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 2L 洗浄済 12110SW白2L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3935-14	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 3L 12110SW	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3935-14-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 3L 洗浄済 12110SW白3L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3935-15	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 4L 12110SW	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3935-15-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 4L 洗浄済 12110SW白4L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3935-16	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 5L 12110SW	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3935-16-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 白 5L 洗浄済 12110SW白5L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3936-11	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 M 12110SB	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3936-11-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 M 洗浄済 12110SB青M	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3936-12	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 L 12110SB	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3936-12-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 L 洗浄済 12110SB青L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3936-13	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 2L 12110SB	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3936-13-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 2L 洗浄済 12110SB青2L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3936-14	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 3L 12110SB	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3936-14-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 3L 洗浄済 12110SB青3L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3936-15	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 4L 12110SB	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3936-15-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 4L 洗浄済 12110SB青4L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3936-16	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 5L 12110SB	5,300	5,720	2429	2429				49						
1-3936-16-77	アズビエアCRウエア(フード一体・センターファスター型) 青 5L 洗浄済 12110SB青5L	5,860	6,520	2429	2429				49						
1-3944-01	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~1050℃ φ8.0mm 300mm	12,000	13,500	504	504				504						
1-3944-02	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~1050℃ φ8.0mm 500mm	14,400	15,900	504	504				504						
1-3944-03	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~1050℃ φ8.0mm 1000mm	20,100	22,200	504	504				504						
1-3945-01	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~1000℃ φ6.4mm 300mm	11,500	12,700	504	504				504						
1-3945-02	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~1000℃ φ6.4mm 500mm	13,200	14,600	504	504				504						
1-3945-03	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~1000℃ φ6.4mm 1000mm	17,200	19,000	504	504				504						
1-3946-01	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~900℃ φ4.8mm 300mm	10,200	11,300	504	504				504						
1-3946-02	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~900℃ φ4.8mm 500mm	11,200	12,400	504	504				504						
1-3946-03	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~900℃ φ4.8mm 1000mm	14,400	15,900	504	504				504						
1-3947-01	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~750℃ φ3.2mm 300mm	9,720	10,700	504	504				504						
1-3947-02	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~750℃ φ3.2mm 500mm	10,800	11,900	504	504				504						
1-3947-03	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~750℃ φ3.2mm 1000mm	13,200	14,600	504	504				504						
1-3947-04	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~750℃ φ3.2mm×3000mm	26,800	29,500	504	504				504						
1-3950-01	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~700℃ φ1.6mm 300mm	9,720	10,700	504	504				504						
1-3950-02	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~700℃ φ1.6mm 500mm	10,800	11,900	504	504				504						
1-3950-03	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~700℃ φ1.6mm 1000mm	13,200	14,600	504	504				504						
1-3950-04	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~700℃ φ1.6mm×3000mm	15,100	16,700	504	504				504						
1-3963-01	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~700℃ φ1.0mm 300mm	9,720	10,700	504	504				504						
1-3963-02	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~700℃ φ1.0mm 500mm	10,800	11,900	504	504				504						
1-3963-03	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~700℃ φ1.0mm 1000mm	13,200	14,600	504	504				504						
1-3963-04	クニース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ) 0~700℃ φ1.0mm×3000mm	14,400	15,900	504	504				504						
1-3985-01	極細温度センサー(K熱電対) φ0.15mm 100mm Y端子	122,000	135,000	506	506				506						
1-3985-02	極細温度センサー(K熱電対) φ0.15mm 200mm Y端子	110,000	126,000	506	506				506						
1-3985-03	極細温度センサー(K熱電対) φ0.15mm 300mm Y端子	132,000	146,000	506	506				506						
1-3992-01	極細温度センサー(K熱電対) φ0.25mm 100mm Y端子	28,800	31,700	506	506				506						
1-3992-02	極細温度センサー(K熱電対) φ0.25mm 200mm Y端子	32,400	35,700	506	506				506				</		

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合 機用2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2024 頁	数値2024 頁	アズビエ 2023 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タログ 頁	産業用資 材用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁	サイエンス カ タログ 頁
1-4206-09	回転子 (PTFE樹脂製) 50 × φ 8mm	380	400	251	251										489
1-4206-11	回転子 (PTFE樹脂製) 60 × φ 8mm	1,000	1,100	251	251										489
1-4206-12	回転子 (PTFE樹脂製) 70 × φ 10mm	1,100	1,300	251	251										489
1-4206-13	回転子 (PTFE樹脂製) 80 × φ 10mm	1,400	1,600	251	251										489
1-4206-21	回転子 (PTFE樹脂製) 10 × φ 4mm 5個入り	1,100	1,150	251	251										489
1-4206-22	回転子 (PTFE樹脂製) 15 × φ 5mm 5個入り	1,100	1,150	251	251										489
1-4206-23	回転子 (PTFE樹脂製) 20 × φ 7mm 5個入り	1,100	1,150	251	251										489
1-4206-24	回転子 (PTFE樹脂製) 25 × φ 8mm 5個入り	1,400	1,550	251	251										489
1-4206-25	回転子 (PTFE樹脂製) 30 × φ 8mm 5個入り	1,400	1,550	251	251										489
1-4206-26	回転子 (PTFE樹脂製) 35 × φ 8mm 5個入り	1,650	1,700	251	251										489
1-4206-27	回転子 (PTFE樹脂製) 40 × φ 8mm 5個入り	1,650	1,700	251	251										489
1-4206-29	回転子 (PTFE樹脂製) 50 × φ 8mm × 5個	1,900	1,950	251	251										489
1-4206-31	回転子 (PTFE樹脂製) 60 × φ 8mm × 5個	4,700	5,450	251	251										489
1-4206-32	回転子 (PTFE樹脂製) 70 × φ 10mm 5個入り	5,700	6,450	251	251										489
1-4206-33	回転子 (PTFE樹脂製) 80 × φ 10mm 5個入り	6,900	7,950	251	251										489
1-4223-01	極細温度センサー (K熱電対) φ0.25mm 100mm オメガコネクタ	33,400	36,800	506	506										
1-4223-02	極細温度センサー (K熱電対) φ0.25mm 200mm オメガコネクタ	37,000	40,800	506	506										
1-4223-03	極細温度センサー (K熱電対) φ0.25mm 300mm オメガコネクタ	39,200	43,200	506	506										
1-4223-01	極細温度センサー (K熱電対) φ0.50mm 100mm オメガコネクタ	19,700	21,700	506	506										
1-4223-02	極細温度センサー (K熱電対) φ0.50mm 200mm オメガコネクタ	20,900	23,100	506	506										
1-4223-03	極細温度センサー (K熱電対) φ0.50mm 300mm オメガコネクタ	21,900	24,200	506	506										
1-4236-01	円形試験管立て φ140 × 205mm RSS-140	9,200	9,800	-	-										
1-4236-02	円形試験管立て φ210 × 205mm RSS-210	11,300	12,200	-	-										
1-4245-01	流し台 KWAG-1200	218,000	250,000	840	840										
1-4250-71	アズビエクリンマット (強粘着タイプ) 青 450 × 900 10シート	24,700	27,800						69						
1-4250-72	アズビエクリンマット (強粘着タイプ) 青 600 × 900 10シート	31,200	35,100						69						
1-4250-73	アズビエクリンマット (強粘着タイプ) 青 600 × 1200 10シート	44,400	50,000						69						
1-4252-51	アズビエ粘着ロール 10本 (PEフィルム)	8,040	9,050						72						
1-4252-52	アズビエ粘着ロール 10本 (PEフィルム)	13,800	15,500						72						
1-4256-02	アズビエワイバー 3000枚 PURE-3	12,800	16,800						37						
1-4256-12	アズビエワイバー 100枚 PURE-3	640	840						37						
1-4260-11	アズビエCRワイバー 5インチ 150枚 WA-3009	13,000	14,300						35						
1-4260-13	アズビエCRワイバー 6インチ 150枚 WA-3006	9,750	10,700						35						
1-4260-14	アズビエCRワイバー 4インチ 300枚 WA-3004	6,480	7,130						35						
1-4260-51	アズビエCRワイバー 5インチ 1200枚 WA-3009	72,900	80,100						35						
1-4260-53	アズビエCRワイバー 5インチ 2250枚 WA-3006	102,000	112,000						35						
1-4260-54	アズビエCRワイバー 4インチ 2400枚 WA-3004	36,400	40,000						35						
1-4265-71	APリストラップII (コード付き) ステンレスシド (静電気対策用品) 1箱 (10個入り) WS10	13,200	14,500						90						
1-4277-72	APリストラップII ポリエステルシド (静電気対策用品) 1箱 (10個入り) WS10	8,000	9,010	2538	2538				90						
1-4293-01	アズビエインナー手袋 指先無し 10枚	2,420	2,210	2475	2475				17						
1-4293-01	アズビエインナー手袋 指先有り S 10枚	2,150	2,420	2475	2475				16						
1-4293-02	アズビエインナー手袋 指先有り M 10枚	2,150	2,420	2475	2475				16						
1-4293-03	アズビエインナー手袋 指先有り L 10枚	2,150	2,420	2475	2475				16						
1-4293-04	アズビエインナー手袋 指先有り LL 10枚	2,150	2,420	2475	2475				16						
1-4293-05	アズビエインナー手袋 指先有り SS 10枚	2,150	2,420						16						
1-4295-11	アズビエESDポリエステル手袋 S BAZ00378	2,050	2,310	2470	2470				23						
1-4295-12	アズビエESDポリエステル手袋 M BAZ00378	2,050	2,310	2470	2470				23						
1-4295-13	アズビエESDポリエステル手袋 L BAZ00380	2,050	2,310	2470	2470				23						
1-4295-14	アズビエESDポリエステル手袋 LL BAZ00381	2,050	2,310	2470	2470				23						
1-4311-16	マルチトラック S600-300 10個入り	40,700	43,000	1787	1787										
1-4311-17	マルチトラック S600-30V 10個入り	40,700	43,000	1787	1787										
1-4316-01	青なし椅子 QZY-02	10,300	10,800	849	849			185							
1-4317-01	ルーベ MG7173	6,200	6,500	801	801										
1-432-11	ネジロメテウム瓶2070 100mL 2070 M/100	1,100	1,150	1585	1585										
1-432-12	ネジロメテウム瓶2070 250mL 2070 M/250	1,200	1,250	1585	1585										
1-432-13	ネジロメテウム瓶2070 500mL 2070 M/500	1,600	1,700	1585	1585										
1-432-14	ネジロメテウム瓶2070 1000mL 2070 M/1000	2,000	2,100	1585	1585										
1-432-15	ネジロメテウム瓶2070 2000mL 2070 M/2000	4,500	4,700	1585	1585										
1-432-16	ネジロメテウム瓶2070 5000mL 2070 M/5000	17,800	19,100	1585	1585										
1-432-17	ネジロメテウム瓶2070 50mL 2070M/50	1,000	1,050	1585	1585										
1-4463-04	シングルウェハーシッパ H93-120-101-1116	52,500	63,000	2572	2572										
1-4475-11	分析機器用作業台 (耐荷重タイプ) 1200 × 900 × 800mm GCT-1290	237,000	271,000	827	827				160						
1-4475-12	分析機器用作業台 (耐荷重タイプ) 1500 × 900 × 800mm GCT-1590	262,000	302,000	827	827				160						
1-4475-13	分析機器用作業台 (耐荷重タイプ) 1800 × 900 × 800mm GCT-1890	368,000	446,000	827	827				160						
1-4514-02	ワイヤラップ HS120085	3,700	3,900	1791	1791										
1-4514-03	ワイヤラップ HS120086	6,900	7,300	1791	1791										
1-4514-04	ワイヤラップ 120770	10,800	12,000	1791	1791										
1-4514-05	ワイヤラップ HS120087	4,000	4,200	1791	1791										
1-4514-06	ワイヤラップ HS120088	7,500	7,900	1791	1791										
1-4514-07	ワイヤラップ 120771	10,200	11,000	1791	1791										
1-4514-08	ワイヤラップ 120772	11,900	13,000	1791	1791										
1-4514-09	ワイヤラップ HS23224	5,400	5,700	1791	1791										
1-4523-01	携帯型ディスプレイ粘度計 PDVa-100	572,400	864,000	-	-										
1-4531-01	耐薬品庫 (スチール製) 450 × 700 × 900mm 赤 SP-945R	115,000	118,000	872	872										
1-4591-11	超音波洗浄器用 バスケット ASU-2用	7,800	8,900	2093	2093										
1-4591-12	超音波洗浄器用 バスケット ASU-3用	9,900	11,300	2093	2093										
1-4591-14	超音波洗浄器用 バスケット ASU-10用	12,000	13,900	2093	2093										
1-4591-15	超音波洗浄器用 バスケット ASU-20用	12,800	14,600	2093	2093										
1-4591-43	超音波洗浄器バスケット ASU-6用	10,900	17,900	2093	2093										
1-4602-42	ワッパグスター-REXIM LS-1D	30,000	31,000	217	217										426
1-4602-61	ワッパグスター-REXIM LS-1A	23,000	24,000	217	217										426
1-4603-31	ワッパグスター-REXIM高粘度対応 LP-1A	57,500	59,200	216	216										
1-4603-32	ワッパグスター-REXIM高粘度対応 LP-1D	64,500	66,400	216	216										
1-4604-41	ワッパグスター-REXIM LS-4A	71,000	73,000	217	217										426
1-4604-42	ワッパグスター-REXIM LS-4D	78,000	80,000	217	217										426
1-4605-41	ワッパグスター-REXIM LS-6A	105,000	108,000	217	217										426
1-4605-42	ワッパグスター-REXIM LS-6D	112,000	115,000	217	217										426
1-4609-21	マグネチックスターラーS-1用 コントローラー (4台同一回転) CS-1	25,000	26,200	230	230										
1-4609-22	マグネチックスターラーS-1用 コントローラー (4台単独回転) CS-4	29,800	31,300	230	230										
1-4609-23	マグネチックスターラーB-1用 コントローラー (4台同一回転) CB-1	25,000	26,300	230	230										
1-4609-24	マグネチックスターラーB-1用 コントローラー (4台単独回転) CB-4	29,800	31,300	230	230										
1-4609-25	マグネチックスターラー (OCTOPUS) S-1	18,600	19,500	230	230										
1-4609-26	マグネチックスターラー (OCTOPUS) B-1	25,800	27,100	230	230										
1-4609-31	マグネチックスターラーS-1用 ジョイントバー	280	300	230	230										
1-4609-32	マグネチックスターラーB-1用 ジョイントバー	580	590	230	230										
1-4610-31	試験管ミキサーTRIO用 シングルアタッチメント SA	930	960	255	255										
1-4610-32	試験管ミキサーTRIO用 アタッチメントベース (FA-TA用) AB	600	620	255	255										428
1-4610-33	試験管ミキサーTRIO用 フラットアタッチメント FA	1,470	1,500	255	255										428
1-4610-35	試験管ミキサーTRIO用 マイクロプレートベース MB	920	950	255	255										428
1-4610-41	試験管ミキサーTRIO TM-IN	22,500	24,080	255	255	883	</								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用補助 積替2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感温制御装置用 品バリエーション 頁	ウェルビーイング ページ	サイエンスカ タログ 頁
1-4761-72	アズビエアラインテープN 青 12mm×33m 10巻入	7,250	8,160						76						
1-4761-73	アズビエアラインテープN 黄 12mm×33m 10巻入	7,250	8,160						76						
1-4761-74	アズビエアラインテープN 緑 12mm×33m 10巻入	7,250	8,160						76						
1-4761-75	アズビエアラインテープN 白 12mm×33m 10巻入	7,250	8,160						76						
1-4762-71	アズビエアラインテープN 赤 25mm×33m 10巻入	13,000	14,600						76						
1-4762-72	アズビエアラインテープN 青 25mm×33m 10巻入	13,000	14,600						76						
1-4762-73	アズビエアラインテープN 黄 25mm×33m 10巻入	13,000	14,600						76						
1-4762-74	アズビエアラインテープN 緑 25mm×33m 10巻入	13,000	14,600						76						
1-4762-75	アズビエアラインテープN 白 25mm×33m 10巻入	13,000	14,600						76						
1-4762-77	アズビエアラインテープN 黄/黒 25mm×33m 10巻入	19,500	21,900						76						
1-4763-71	アズビエアラインテープN 赤 50mm×33m 5巻入	13,000	14,600						76						
1-4763-72	アズビエアラインテープN 青 50mm×33m 5巻入	13,000	14,600						76						
1-4763-73	アズビエアラインテープN 黄 50mm×33m 5巻入	13,000	14,600						76						
1-4763-74	アズビエアラインテープN 緑 50mm×33m 5巻入	13,000	14,600						76						
1-4763-75	アズビエアラインテープN 白 50mm×33m 5巻入	13,000	14,600						76						
1-4763-77	アズビエアラインテープN 黄/黒 50mm×33m 5巻入	19,500	21,900						76						
1-4766-11	アズビエアスーパーワイパー(エコノ) 6インチ スタック包装 150枚 AS606	5,040	5,540						35						
1-4766-12	アズビエアスーパーワイパー(エコノ) 9インチ スタック包装 150枚 AS909	8,570	9,430						35						
1-4766-13	アズビエアスーパーワイパー(エコノ) 4インチ バルク包装 300枚 AS404	4,900	5,390						35						
1-4766-21	アズビエアスーパーワイパー(エコノV)6インチ 150枚 AS606V ABA00192	4,500	4,950						-						
1-4766-22	アズビエアスーパーワイパー(エコノV)9インチ 150枚 AS909V ABA00060	7,400	8,140						-						
1-4766-23	アズビエアスーパーワイパー(エコノV)4インチ 300枚 AS404V ABA00058	4,200	4,620						-						
1-4766-51	アズビエアスーパーワイパー(エコノ) 6インチ スタック包装 2250枚 AS606	52,800	58,100						35						
1-4766-52	アズビエアスーパーワイパー(エコノ) 9インチ スタック包装 1200枚 AS909	48,400	53,200						35						
1-4766-53	アズビエアスーパーワイパー(エコノ) 4インチ バルク包装 3000枚 AS404	34,100	37,500						35						
1-4766-54	アズビエアスーパーワイパー(エコノ) スタック包装 240枚 AS924	38,700	40,400						79						
1-4766-61	アズビエアスーパーワイパー(エコノV)6インチ 2250枚 AS606V ABA00192	47,700	52,500						-						
1-4766-62	アズビエアスーパーワイパー(エコノV)9インチ 1200枚 AS909V ABA00060	42,700	47,000						-						
1-4766-63	アズビエアスーパーワイパー(エコノV)4インチ 3000枚 AS404V ABA00058	29,900	32,900						-						
1-4767-51	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) スムースタイプ(エンボス無し) L 1000枚	52,000	57,200						5						
1-4767-52	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) スムースタイプ(エンボス無し) M 1000枚	52,000	57,200						5						
1-4767-53	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) スムースタイプ(エンボス無し) S 1000枚	52,000	57,200						5						
1-4767-54	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) スムースタイプ(エンボス無し) SS 1000枚	52,000	57,200						5						
1-4768-51	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) エンボスタイプ(全面エンボス) L 1000枚	52,000	57,200						5						
1-4768-52	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) エンボスタイプ(全面エンボス) M 1000枚	52,000	57,200						5						
1-4768-53	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) エンボスタイプ(全面エンボス) S 1000枚	52,000	57,200						5						
1-4768-54	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) エンボスタイプ(全面エンボス) SS 1000枚	52,000	57,200						5						
1-4769-51	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(全面エンボス) L 1000枚	53,100	58,400						5						
1-4769-52	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(全面エンボス) M 1000枚	53,100	58,400						5						
1-4769-53	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(全面エンボス) S 1000枚	53,100	58,400						5						
1-4769-54	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(全面エンボス) LL 1000枚	51,500	56,700						5						
1-4773-51	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(指先エンボス) L 1000枚	51,500	56,700						5						
1-4773-52	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(指先エンボス) M 1000枚	51,500	56,700						5						
1-4773-53	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(指先エンボス) S 1000枚	51,500	56,700						5						
1-4773-54	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(指先エンボス) LL 1000枚	51,500	56,700						5						
1-4774-51	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(指先エンボス) L 1000枚	35,600	39,200						8						
1-4774-52	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(指先エンボス) M 1000枚	35,600	39,200						8						
1-4774-53	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(指先エンボス) S 1000枚	35,600	39,200						8						
1-4774-54	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(指先エンボス) SS 1000枚	35,600	39,200						8						
1-4775-51	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) エンボスタイプ(全面エンボス) L 1000枚	35,600	39,200						8						
1-4775-52	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) エンボスタイプ(全面エンボス) M 1000枚	35,600	39,200						8						
1-4775-53	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) エンボスタイプ(全面エンボス) S 1000枚	35,600	39,200						8						
1-4775-54	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) エンボスタイプ(全面エンボス) SS 1000枚	35,600	39,200						8						
1-4776-51	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(全面エンボス) L 1000枚	37,400	41,100						8						
1-4776-52	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(全面エンボス) M 1000枚	37,400	41,100						8						
1-4776-53	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(全面エンボス) S 1000枚	37,400	41,100						8						
1-4776-54	アズビエアニトリル手袋II(ビュアパック) ハイグリップタイプ(全面エンボス) SS 1000枚	37,400	41,100						8						
1-478-32	高速遠心分離機 AS185H	277,000	290,000	1281	1281										
1-478-41	高速遠心分離機 アンギュローター 1.5mL×12本 No.1	43,800	45,990	1281	1281										
1-478-42	高速遠心分離機 アンギュローター 5mL×12本 No.2	70,900	74,450	1281	1281										
1-478-43	高速遠心分離機 アンギュローター 10mL×12本 No.3	115,000	120,750	1281	1281										
1-478-44	高速遠心分離機 アンギュローター 50mL(丸底)×6本 No.4	170,000	178,500	1281	1281										
1-478-45	高速遠心分離機 アンギュローター 50mL(突起)×6本 No.5	187,000	196,350	1281	1281										
1-478-46	高速遠心分離機 アンギュローター 1.5/2mL×24本 No.6	105,000	110,250	1281	1281										
1-478-47	高速遠心分離機 アンギュローター 1.5mL×30本 No.7	115,000	120,750	1281	1281										
1-478-48	高速遠心分離機 アンギュローター 1.5/2mL×48本 No.8	160,000	168,000	1281	1281										
1-478-49	高速遠心分離機 アンギュローター 8連0.2mL-PCRチューブ×6本 No.9	88,600	93,030	1281	1281										
1-478-57	高速遠心分離機 マイクロプレート用ローター 96穴マイクロプレート×4枚 No.11	134,000	140,700	1281	1281										
1-4789-01	アズビエア 導電手袋 LL 10双	2,800	3,150	2476	2476				21						
1-4789-02	アズビエア 導電手袋 L 10双	2,800	3,150	2476	2476				21						
1-4789-03	アズビエア 導電手袋 M 10双	2,800	3,150	2476	2476				21						
1-4789-04	アズビエア 導電手袋 S 10双	2,800	3,150	2476	2476				21						
1-4794-01	アズビエア 導電ライン手袋 LL 10双	1,730	1,950	2476	2476				22						
1-4794-02	アズビエア 導電ライン手袋 L 10双	1,730	1,950	2476	2476				22						
1-4794-03	アズビエア 導電ライン手袋 M 10双	1,730	1,950	2476	2476				22						
1-4794-04	アズビエア 導電ライン手袋 S 10双	1,730	1,950	2476	2476				22						
1-4795-02	アズビエア 導電ライン手袋 指先コート L 10双	2,650	2,980	2477	2477				22						
1-4795-03	アズビエア 導電ライン手袋 指先コート M 10双	2,650	2,980	2477	2477				22						
1-4795-04	アズビエア 導電ライン手袋 指先コート S 10双	2,650	2,980	2477	2477				22						
1-4796-01	アズビエア 導電ライン手袋 手の平コート LL 10双	2,800	3,150	2477	2477				22						
1-4796-02	アズビエア 導電ライン手袋 手の平コート L 10双	2,800	3,150	2477	2477				22						
1-4796-03	アズビエア 導電ライン手袋 手の平コート M 10双	2,800	3,150	2477	2477				22						
1-4796-04	アズビエア 導電ライン手袋 手の平コート S 10双	2,800	3,150	2477	2477				22						
1-4796-61	アズビエアESD PETライナー A4 10枚入	3,200	3,600						97						
1-4800-51	ローラー転写シート ベーパー 10シート	35,200	39,600	2500	2500				71						
1-4800-52	ローラー転写シート フィルム 10シート	34,700	39,100	2500	2500				71						
1-4800-53	APローラー転写シート 240X165	18,200	20,500	2500	2500				71						
1-4800-01	アズビエア PUコート導電手袋 II 指先コート LL 10双入	4,980	5,600						21						
1-4800-02	アズビエア PUコート導電手袋 II 指先コート L 10双入	4,980	5,600						21						
1-4800-03	アズビエア PUコート導電手袋 II 指先コート M 10双入	4,980	5,600						21						
1-4800-04	アズビエア PUコート導電手袋 II 指先コート S 10双入	4,980	5,600						21						
1-4800-05	アズビエア PUコート導電手袋 II 指先コート SS 10双入	4,980	5,600						21						
1-4800-02	アズビエア PUコート導電手袋 II 手の平コート L 10双入	5,240	5,900						21						
1-4800-03	アズビエア PUコート導電手袋 II 手の平コート M 10双入	5,240	5,900						21						
1-4800-04	アズビエア PUコート導電手袋 II 手の平コート S 10双入	5,240	5,900						21						
1-4800-05	アズビエア PUコート導電手袋 II 手の平コート SS 10双入	5,240	5,900						21						
1-4801-61	アズビエアESD PETライナーP 黄 25mm×33m 10巻入	23,000	25,900	2510	2510				76		</				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研製用 品パック 円	ウェルビー ングハーフ 円	サイエンスカ タログ 円
1-4812-06	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 24.5cm)	3,480	3,760						63						
1-4812-07	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 25.0cm)	3,480	3,760						63						
1-4812-08	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 25.5cm)	3,480	3,760						63						
1-4812-09	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 26.0cm)	3,480	3,760						63						
1-4812-10	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 26.5cm)	3,480	3,760						63						
1-4812-11	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 27.0cm)	3,480	3,760						63						
1-4812-12	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 28.0cm)	3,480	3,760						63						
1-4812-13	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 29.0cm)	3,480	3,760						63						
1-4812-14	アズビエアベルタシューズ(ホワイト 30.0cm)	3,480	3,760						63						
1-4813-03	アズビエア導電ファイル A4 2枚 55mm 10冊入	36,200	40,700						97						
1-4813-06	アズビエア導電ファイル A4 30枚 40mm 5冊入	18,700	21,000						97						
1-4813-07	アズビエア導電ファイル A4 2枚 25mm 10冊入	28,500	32,100						97						
1-4813-08	アズビエア導電ファイル A4 30枚 35mm 5冊入	23,000	25,900						97						
1-4813-13	アズビエア導電ファイル A4 2枚 55mm	4,100	4,620	2519	2519				97						
1-4813-16	アズビエア導電ファイル A4 30枚 40mm	4,200	4,730	2519	2519				97						
1-4813-17	アズビエア導電ファイル A4 2枚 25mm	3,200	3,600	2519	2519				97						
1-4813-18	アズビエア導電ファイル A4 30枚 35mm	4,460	5,000						97						
1-4814-01	アズビエアベルタスリッパ(グレー SS)	3,200	3,460						63						
1-4814-02	アズビエアベルタスリッパ(グレー S)	3,200	3,460						63						
1-4814-03	アズビエアベルタスリッパ(グレー M)	3,200	3,460						63						
1-4814-04	アズビエアベルタスリッパ(グレー L)	3,200	3,460						63						
1-4814-05	アズビエアベルタスリッパ(グレー 2L)	3,200	3,460						63						
1-4814-06	アズビエアベルタスリッパ(グレー 3L)	3,200	3,460						63						
1-4815-01	アズビエアベルタスリッパ(ホワイト SS)	3,200	3,460						63						
1-4815-02	アズビエアベルタスリッパ(ホワイト S)	3,200	3,460						63						
1-4815-03	アズビエアベルタスリッパ(ホワイト M)	3,200	3,460						63						
1-4815-04	アズビエアベルタスリッパ(ホワイト L)	3,200	3,460						63						
1-4815-05	アズビエアベルタスリッパ(ホワイト 2L)	3,200	3,460						63						
1-4815-06	アズビエアベルタスリッパ(ホワイト 3L)	3,200	3,460						63						
1-4819-01	アズビエアハンドクリーナー (弱粘着) 青 PHC-5B	6,550	7,370						71						
1-4819-02	アズビエアハンドクリーナー (弱粘着) 青 HR-30B	26,000	29,300						71						
1-4819-03	アズビエアハンドクリーナー (弱粘着) 青 HR-150B	33,400	37,600						71						
1-4820-01	アズビエアハンドクリーナー (中粘着) 緑 PHC-5G	6,550	7,370						71						
1-4820-02	アズビエアハンドクリーナー (中粘着) 緑 HR-30G	26,000	29,300						71						
1-4820-03	アズビエアハンドクリーナー (中粘着) 緑 HR-150G	33,400	37,600						71						
1-4821-01	アズビエアハンドクリーナー(強粘着ローラー部静電気対策済) 赤 PHC-5R	9,000	10,100						71						
1-4821-02	アズビエアハンドクリーナー(強粘着ローラー部静電気対策済) 赤 HR-30R	33,400	37,600						71						
1-4822-51	アズビエアクリンマット(弱粘着) 青 450×900 6シート	22,900	25,800						69						
1-4822-52	アズビエアクリンマット(弱粘着) 青 600×900 6シート	27,800	31,300						69						
1-4822-53	アズビエアクリンマット(弱粘着) 青 600×1200 6シート	36,500	41,100						69						
1-4823-51	アズビエア帯電防止粘着マット(弱粘着) 青 450×900 6シート	28,500	29,800						69						
1-4823-52	アズビエア帯電防止粘着マット(弱粘着) 青 600×900 6シート	31,300	35,200						69						
1-4823-53	アズビエア帯電防止粘着マット(弱粘着) 青 600×1200 6シート	39,500	44,400						69						
1-4828-51	アズビエアプロフレアⅠ(クリーンルーム向け)1袋(100枚入) 6巾	15,600	17,600	2479	2479				33						
1-4828-52	アズビエアプロフレアⅡ(クリーンルーム向け)1袋(100枚入) 9巾	18,600	20,900	2479	2479				33						
1-4828-53	アズビエアプロフレアⅢ(クリーンルーム向け)1袋(100枚入) 4巾	5,640	6,350	2479	2479				33						
1-4833-01	アズビエアハンドクリーナー-II APDQR-36	25,500	28,700	2500	2500				71						
1-4833-02	アズビエアハンドクリーナー-II APDQR-30A	17,600	19,800						71						
1-4833-03	アズビエアハンドクリーナー-II APDQR-5A	6,040	6,800	2500	2500				71						
1-4834-51	アズビエア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) 白 200mm×20m 10本入	23,000	25,900						72						
1-4834-62	アズビエア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) 青 320mm×20m 1本入 SE320	6,430	7,230						72						
1-4839-11	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 青 M 11120SB	6,150	6,530						47						
1-4839-12	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 青 L 11120SB	6,150	6,530						47						
1-4839-13	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 青 2L 11120SB	6,150	6,530						47						
1-4839-14	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 青 3L 11120SB	6,150	6,530						47						
1-4839-15	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 青 4L 11120SB	5,860	6,530						47						
1-4839-16	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 青 5L 11120SB	6,150	6,530						47						
1-4840-11	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 白 M 11120SW	6,150	6,530						47						
1-4840-12	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 白 L 11120SW	6,150	6,530						47						
1-4840-13	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 白 2L 11120SW	6,150	6,530						47						
1-4840-14	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 白 3L 11120SW	6,150	6,530						47						
1-4840-15	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 白 4L 11120SW	6,150	6,530						47						
1-4840-16	アズビエアCRウェア(クリーンウェア) (フード一体・センターファスナー) 白 5L 11120SW	6,150	6,530						47						
1-4896-01	乾燥剤モレキュラーシーブ 3A 1/16	2,000	2,300	980	980				2,000						
1-4896-02	乾燥剤モレキュラーシーブ 5A 1/16	2,000	2,300	980	980				2,000						
1-4896-03	乾燥剤モレキュラーシーブ 4A 1/16	2,000	2,300	980	980				2,000						
1-4898-21	サド実験台(木製タイプ・引戸タイプ) 900×750×800 mm SHA-975R	107,000	112,000	813	813				41						
1-4898-22	サド実験台(木製タイプ・引戸タイプ) 1200×750×800 mm SHA-1275R	131,000	137,000	813	813				41						
1-4898-23	サド実験台(木製タイプ・引戸タイプ) 1800×750×800 mm SHA-1875R	214,000	223,000	813	813				41						
1-4898-24	サド実験台(木製タイプ・引戸タイプ) 2400×750×800 mm SHA-2475R	261,000	272,000	813	813				41						
1-4898-25	サド実験台(木製タイプ・引戸タイプ) 3000×750×800 mm SHA-3075R	344,000	358,000	813	813				41						
1-490-01	卓上遠心分離機 ASI65W	121,000	127,000	1281	1281										
1-490-11	卓上遠心分離機用ローター 1.5×2.2ml×12本 121522	43,500	45,500	1281	1281										
1-4937-11	除菌ウェットワイパー マイクロレール 30枚入	1,360	1,610												
1-5115-01	アズビエア導電性PVCシート グリッド 1370mm×0.3mm×30m	42,300	47,600	2548	2548				89						
1-5115-12	アズビエア導電性PVCシート クリア	50,700	57,100	2548	2548				89						
1-5115-13	アズビエア導電性PVCシート 10m グリッド	15,400	17,300	2548	2548				89						
1-5115-14	アズビエア導電性PVCシート 10m クリア	17,800	20,000	2548	2548				89						
1-5116-71	アズビエアクリンマット(中粘着タイプ) 青 450×900 10シート	24,700	27,800						69						
1-5116-72	アズビエアクリンマット(中粘着タイプ) 青 600×900 10シート	31,200	35,100						69						
1-5116-73	アズビエアクリンマット(中粘着タイプ) 青 600×1200 10シート	44,400	50,000						69						
1-5116-74	アズビエアクリンマット(中粘着タイプ) 青 380×700 10シート	19,800	21,400						69						
1-5126-01	高純度塩化ナトリウム 同梱部無し DC-300C	199,800	209,800	195	195										
1-5126-02	高純度塩化ナトリウム 同梱部付き DC-300PR	204,000	214,200	195	195										
1-5300-04	クオリティチップ(アキュラ用チップ) 50~350μL 1箱(1000本入) 308.0350B	11,200	12,300	1178	1178										
1-5300-11	クオリティチップ(アキュラ用チップ) 2~10μL 全長31.4mm 1箱(1000本入) 3090.0010B	6,700	7,400	1178	1178										
1-5300-15	クオリティチップ(アキュラ用チップ) 1000μL 1箱(1000本入) 3070.1000B	8,300	9,100	1178	1178										
1-5300-22	クオリティチップ(アキュラ用チップ) 2~10μL 全長38.1mm 1箱(1000本入) 3020.0010B	6,700	7,400	1178	1178										
1-5300-23	クオリティチップ(アキュラ用チップ) 10~200μL 1箱(1000本入) 3070.0200B	7,400	8,100	1178	1178										
1-5328-01	キャリブレーションシステム 0.25~2mL 520 002	57,100	65,700	1198	1198										
1-5328-02	キャリブレーションシステム 1~5mL 520 005	57,100	65,700	1198	1198										
1-5328-03	キャリブレーションシステム 1~10mL 520 010	57,100	65,700	1198	1198										
1-5328-11	キャリブレーションシステム 用エクステンションチューブ 1.524	14,000	16,100	1198	1198										
1-5407-02	オクtagon回転子 15 × φ 8mm 001.515	370	380	251	251										
1-5407-03	オクtagon回転子 22 × φ 8mm 001.522	420	430	251	251										
1-5407-04	オクtagon回転子 25 × φ 8mm 001.525	490	510	251	251										
1-5407-05	オクtagon回転子 38 × φ 8mm 001.538	600	630	251	251										
1-5407-06	オクtagon回転子 51 × φ 8mm 001.551	670	700	251	251										
1-5407-07	オクtagon回転子 75 × φ 13mm 001.575	1,600													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニークローズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	産業用検査用 品カタログ 円	ウェルビーイング カタログ 円	サイエンスカ タログ 円
1-7029-02	CRズボン L CFKC101-L	1,570	1,680	2439											
1-7029-02-77	CRズボン L 洗浄済 CFKC101-L	2,000	2,180	2439											
1-7029-03	CRズボン M CFKC101-M	1,570	1,680	2439											
1-7029-03-77	CRズボン M 洗浄済 CFKC101-M	2,000	2,180	2439											
1-7029-04	CRズボン S CFKC101-S	1,570	1,680	2439											
1-7029-04-77	CRズボン S 洗浄済 CFKC101-S	2,000	2,180	2439											
1-7031-01	CRコート・立襟 LL SC202-XL	3,040	3,260	2439											
1-7031-01-77	CRコート・立襟 LL 洗浄済 SC202-XL	3,400	3,760	2439											
1-7031-02	CRコート・立襟 L SC202-L	3,040	3,260	2439											
1-7031-02-77	CRコート・立襟 L 洗浄済 SC202-L	3,400	3,760	2439											
1-7031-03	CRコート・立襟 M SC202-M	3,040	3,260	2439											
1-7031-03-77	CRコート・立襟 M 洗浄済 SC202-M	3,400	3,760	2439											
1-7031-04	CRコート・立襟 S SC202-S	3,040	3,260	2439											
1-7031-04-77	CRコート・立襟 S 洗浄済 SC202-S	3,400	3,760	2439											
1-7032-01	グリーンフード SD102-XXL	1,260	1,350	2444											
1-7032-03	グリーンフード SD102-S	1,260	1,350	2444											
1-7035-11	CRバッグ SE102	2,200	2,300	2453											
1-7045-11	ディスポ不織布製靴カバー 100枚入 CN503	5,200	5,500	2319											
1-7045-61	ディスポ不織布製靴カバー 100枚×6 CN503	27,700	29,000	2319											
1-7046-01	ディスポキャップ 100枚入 CN207	1,800	1,900	2312											
1-7046-51	ディスポキャップ 100枚/箱×20箱入 CN207	34,000	36,000	2312											
1-7047-11	ディスポ靴カバー 100枚入 CN601	1,670	1,760	2315											
1-7048-01	ディスポ靴カバー 100枚入 CN603	4,560	4,800	2315		478	108								
1-7052-11	静電気シールドディングバッグ SB8, 100枚入	1,700	1,800	2551											
1-7052-12	静電気シールドディングバッグ SB10, 100枚入	2,410	2,600	2551											
1-7052-13	静電気シールドディングバッグ SB12, 100枚入	3,890	4,100	2551											
1-7052-14	静電気シールドディングバッグ SB15, 100枚入	5,240	5,500	2551											
1-7052-15	静電気シールドディングバッグ SB20, 100枚入	7,440	7,900	2551											
1-7052-16	静電気シールドディングバッグ SB25, 100枚入	11,400	12,000	2551											
1-7052-17	静電気シールドディングバッグ SB30, 50枚入	8,700	9,200	2551											
1-7052-18	静電気シールドディングバッグ SB45, 50枚入	16,600	18,000	2551											
1-7054-11	静電気防止ホリバッグ 100×150mm シッパー無 100枚入 PB10	930	980	2551											
1-7054-12	静電気防止ホリバッグ 150×200mm シッパー無 100枚入 PB15	2,210	2,400	2551											
1-7054-13	静電気防止ホリバッグ 200×300mm シッパー無 100枚入 PB20	2,720	2,900	2551											
1-7054-14	静電気防止ホリバッグ PB30	3,880	3,900	2551											
1-7057-03	フッ素シールドテープ (PTFE) 15m(2巻入り)	620	680	2004											
1-7057-53	アズビエアフッ素シールドテープ 13mm×15m 6巻	1,750	1,830												
1-7070-01	CRキップ SD201-XXL	760	820	2446				78							
1-7070-02	CRキップ SD201-L	760	820	2446											
1-7070-03	CRキップ SD201-S	760	820	2446											
1-7071-01	CRキップ SD-202-XXL	760	820	2446											
1-7071-02	CRキップ SD202-L	760	820	2446											
1-7071-03	CRキップ SD202-S	760	820	2446											
1-7161-01	APグリーンモップ CM-WC35SL	6,620	7,450	2505					80						
1-7161-02	APグリーンモップ ハンドル SM-WH35/AH-130	4,900	5,520	2505											80
1-7162-01	APグリーンモップ CM-WM370L-L	6,620	7,450	2505											80
1-7162-02	APグリーンモップ ハンドル CM-PH17/AH150	5,520	6,220	2505											80
1-7169-51	AP ESDキープ ロゴ付 50mm 1袋(5巻入)	16,900	19,000	2511											77
1-7169-52	AP ESDキープ ロゴ付 19mm 1袋(10巻入)	15,300	17,200	2511											77
1-7174-01	アズビエア ロングPUコートナイロン手袋 指先コート 1袋(10双入) XL	3,400	3,830	2472											15
1-7174-02	アズビエア ロングPUコートナイロン手袋 指先コート 1袋(10双入) L	3,400	3,830	2472											15
1-7174-03	アズビエア ロングPUコートナイロン手袋 指先コート 1袋(10双入) M	3,400	3,830	2472											15
1-7174-04	アズビエア ロングPUコートナイロン手袋 指先コート 1袋(10双入) S	3,400	3,830	2472											15
1-7175-01	アズビエア ロングPUナイロン手袋 手の平コート 1袋(10双入) XL	3,700	4,170	2472											15
1-7175-02	アズビエア ロングPUナイロン手袋 手の平コート 1袋(10双入) L	3,700	4,170	2472											15
1-7175-03	アズビエア ロングPUナイロン手袋 手の平コート 1袋(10双入) M	3,700	4,170	2472											15
1-7175-04	アズビエア ロングPUナイロン手袋 手の平コート 1袋(10双入) S	3,700	4,170	2472											15
1-7178-61	アズビエアESDクリアラミネートフィルム A4 100枚入	16,300	18,400	2518											97
1-7178-62	アズビエアESDクリアラミネートフィルム A3 100枚入	29,000	32,700	2518											97
1-7179-01	アズビエアPVCフロアマット グレー系大理石模様	48,700	54,800												89
1-7184-01	アズビエアモップハンドル MC-03	14,400	16,200	2505											80
1-7184-13	アズビエアモップ TP2-M	5,000	5,630	2505											80
1-7229-01	カーベットマット4000(ノーマット) N4 GRA 900X600D	7,550	8,690	2189											2189
1-7229-02	カーベットマット4000(ノーマット) N4 GRA 900X1500D	19,200	22,100	2189											2189
1-7247-01	熱媒体金属ビーズ(ラポアム・ビーズ) 2L 42370-002	51,300	53,500	138											138
1-7247-02	熱媒体金属ビーズ(ラポアム・ビーズ) 4L 42370-004	83,900	106,900	138											138
1-7247-03	熱媒体金属ビーズ(ラポアム・ビーズ) 8L 42370-008	147,000	213,800	138											138
1-7247-11	熱媒体金属ビーズ(ラポアム・ビーズ)専用ドライバ 6L 74300-706	213,000	356,000	138											138
1-7247-12	熱媒体金属ビーズ(ラポアム・ビーズ)簡易断熱容器セット(ビーズ0.5L付き) 39438-001	22,100	47,300	138											138
1-7247-13	熱媒体金属ビーズ(ラポアム・ビーズ)冷却容器セット(ビーズ2L付き) 67200-001	61,300	128,500	138											138
1-7279-51	アズビエアプロブレアクロスII 1袋(10枚入)	6,330	7,130	2508											79
1-7283-01	マイレクス(R) 0.45um 50個入 SLHN033N	37,900	41,100	1272											2082
1-7310-01	廃棄物保管場所標識 一般廃棄物保管場所 822-90A	2,640	2,900	2374											2374
1-7310-02	廃棄物保管場所標識 産業廃棄物保管場所 822-91	2,640	2,900	2374											2374
1-7310-03	廃棄物保管場所標識 特別管理産業廃棄物保管場所 822-92A	2,640	2,900	2374											2374
1-7393-11	ビベトスタンド リサーチ/バサーチ/ラフレンス/レフレンス2/ハイオマスター用 S	25,100	27,600	1153											1153
1-7393-13	ビベトスタンド エクスプローラー用充電スタンド 3116 000.031	42,000	46,100	1153											1153
1-7393-14	ビベトスタンド エクスプローラー用回転充電スタンド 3116 000.023	79,300	87,100	1153											1153
1-7397-01	ビベトチップ 200本入 パルック入り 4530-00	7,070	8,100	1177											1177
1-7398-01	ビベトチップ 25本/ラック×10ラック 4531-00	24,900	26,200	1177											1177
1-7398-02	ビベトチップ 25本/ラック×10ラック 4531-SB	26,800	29,500	1177											1177
1-7405-03	ねじ口専用チップ 環境チップ用-QL45用 パルプ無し 1巻入 D 808-08	5,600	7,300	1595											1595
1-7416-02	ハンディータグUV硬化装置用電源 HB100A-1(S) 50Hz	48,000	70,000	352											352
1-7416-05	ハンディータグUV硬化装置用電源 HB100A-1(O) 60Hz	48,000	70,000	352											352
1-7416-13	ハンディータグUV硬化装置用電源 A100-2	4,000	7,000	352											352
1-7473-41	インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 27L EIP-300V	101,000	106,000	56											56
1-7473-41-22	インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 27L 点検検査書付 EIP-300V	111,000	116,000	56											56
1-7473-42	インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 87L EIP-450V	118,000	124,000	56											56
1-7473-42-22	インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 87L 点検検査書付 EIP-450V	128,000	134,000	56											56
1-7473-41-31	インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 27L EIP-300V	111,000	116,000	56											56
1-7473-41-31-22	インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 27L 点検検査書付 EIP-300V	121,000	126,000	56											56
1-7473-42-31	インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 87L EIP-450V	128,000	134,000	56											56
1-7473-42-31-22	インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) 87L 点検検査書付 EIP-450V	138,000	144,000	56											56
1-7477-51	定温乾燥器 (タイマー仕様・自然対流式) 27L EO-300V	99,500	104,000	26											26
1-7477-51-22	定温乾燥器 (タイマー仕様・自然対流式) 27L 点検検査書付 EO-300V	109,500	114,000	26											26
1-7477-52	定温乾燥器 (タイマー仕様・自然対流式) 87L EO-450V	116,000	122,000	26											26
1-7477-52-22	定温乾燥器 (タイマー仕様・自然対流式) 87L 点検検査書付 EO-450V	126,000	132,000	26											26
1-7478-41	定温乾燥器 (プログラム機能仕様・自然対流式) 27L EOP-300V	109,500	114,000	26											26
1-7478-41-22	定温乾燥器 (プログラム機能仕様・自然対流式) 27L 点検検査書付 EOP-300V	119,500	124,000	26											26
1-7478-42	定温乾燥器 (プログラム機能仕様・自然対流式) 87L EOP-450V	126,000	132,000	26											26
1-7478-42-22	定温乾燥器 (プログラム機能仕様・自然対流式) 87L 点検検査書付 EOP-450V	1													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	産業用装置用 品/パーツ 頁	ウェルビーイング ページ	サイエンスカ タログ 頁
1-8400-06	試薬瓶(栓付き)(デュラン(R)) 白 1000mL 211655404	9,400	12,200	1596	1596										
1-8400-07	試薬瓶(栓付き)(デュラン(R)) 白 2000mL 211656306	14,100	18,300	1596	1596										
1-8401-01	厚手ビーカー 100mL 211312409	5,600	5,900	1717	1717										
1-8401-03	厚手ビーカー 250mL 211313602	6,000	6,300	1717	1717										
1-8401-04	厚手ビーカー 500mL 211314401	6,400	6,700	1717	1717										
1-8401-05	厚手ビーカー 1L 211315406	8,800	9,200	1717	1717										
1-8401-06	厚手ビーカー 2L 211316308	13,700	14,400	1717	1717										
1-8401-07	厚手ビーカー 3L 211316805	18,300	19,200	1717	1717										
1-8401-08	厚手ビーカー 5L 211317304	27,500	28,800	1717	1717										
1-8401-09	厚手ビーカー 10L 211318609	52,400	54,900	1717	1717										
1-8401-10	厚手ビーカー 15L 211318806	73,800	77,300	1717	1717										
1-8403-01	ペトリディッシュ(DURAN(R)) φ74×20mm 217554307	3,000	3,200	1089	1089										
1-8403-02	ペトリディッシュ(DURAN(R)) φ94×15mm 217554607	4,000	4,200	1089	1089										
1-8403-03	ペトリディッシュ(DURAN(R)) φ94×20mm 217554804	4,100	4,300	1089	1089										
1-8403-04	ペトリディッシュ(DURAN(R)) φ114×20mm 217555106	4,400	4,600	1089	1089										
1-8403-05	ペトリディッシュ(DURAN(R)) φ80×20mm 217554101	3,700	3,900	1089	1089										
1-8403-06	ペトリディッシュ(DURAN(R)) φ150×27mm 217555303	6,900	7,200	1089	1089										
1-8407-03	NS共通適合三角フラスコ 500mL 241931803	3,600	3,800	1668	1668										
1-8407-04	共通適合三角フラスコ O3022928	3,800	4,000	1668	1668										
1-8407-07	共通適合三角フラスコ O3022927	3,900	4,100	1668	1668										
1-8407-08	NS共通適合三角フラスコ 200mL 241933204	4,300	4,500	1668	1668										
1-8407-09	NS共通適合三角フラスコ 250mL 241933607	5,500	5,800	1668	1668										
1-8407-10	共通適合三角フラスコ O3022949	5,000	5,200	1668	1668										
1-8407-12	共通適合三角フラスコ O3022952	3,900	4,100	1668	1668										
1-8407-13	NS共通適合三角フラスコ 500mL 241934406	3,800	4,000	1668	1668										
1-8407-16	NS共通適合三角フラスコ 1000mL 241935402	6,700	7,000	1668	1668										
1-8407-17	共通適合三角フラスコ O3022970	6,500	6,800	1668	1668										
1-8448-31	クアラテック手袋 フルエンボス(HVダウナー) L 100枚入	3,150	3,400	2239	2239										
1-8448-32	クアラテック手袋 フルエンボス(HVダウナー) M 100枚入	3,150	3,400	2239	2239										
1-8448-33	クアラテック手袋 フルエンボス(HVダウナー) S 100枚入	3,150	3,400	2239	2239										
1-8448-41	クアラテック手袋 フルエンボス(HVダウナー) L 100枚×10箱	28,350	30,800	2239	2239										
1-8448-42	クアラテック手袋 フルエンボス(HVダウナー) M 100枚×10箱	28,350	30,800	2239	2239										
1-8448-43	クアラテック手袋 フルエンボス(HVダウナー) S 100枚×10箱	28,350	30,800	2239	2239										
1-845-03	グローブバッグ(スライドチャック式) 1080 X-17-17HG	27,300	29,000	937	937										
1-8491-01	セリウムフラスコ 丸形(DURAN(R)) 2000mL 243956303	38,200	40,000	1683	1683										
1-8491-04	セリウムフラスコ 丸形(DURAN(R)) 1000mL 243956004	102,600	107,500	1683	1683										
1-8491-05	セリウムフラスコ 丸形(DURAN(R)) 2000mL 243959103	125,500	129,400	1683	1683										
1-8492-02	セリウムフラスコ 円筒形丸底(DURAN(R)) 1000mL 243905405	32,400	34,000	1683	1683										
1-8492-03	セリウムフラスコ 円筒形丸底(DURAN(R)) 2000mL 243908307	40,600	42,600	1683	1683										
1-8492-04	セリウムフラスコ 円筒形丸底(DURAN(R)) 4000mL 243907108	52,500	55,000	1683	1683										
1-8493-02	セリウムフラスコ 四口(DURAN(R)) TS29/32×3-TS14/23×1 125mm 243924702	56,900	62,600	1683	1683										
1-8493-03	セリウムフラスコ 四口(DURAN(R)) TS29/32×4(angled) 243925801	63,500	69,900	1683	1683										
1-8493-06	セリウムフラスコ 四口(DURAN(R)) TS29/32×3-TS14/23×1 105mm 243964603	44,500	53,400	1683	1683										
1-8493-07	セリウムフラスコ 四口(DURAN(R)) TS29/32×4(parallel) 243925707	51,000	61,200	1683	1683										
1-8494-01	セリウムフラスコ 一口(DURAN(R)) TS29/32 243984605	36,400	40,000	1683	1683										
1-8495-01	フラスコ用クランプ O6246010	15,200	18,200	1683	1683										
1-8495-02	フラスコ用クランプ O6246015	18,000	21,600	1683	1683										
1-8496-01	セリウムフラスコ用O-Ring(DURAN(R)) 110×4mm テフロンFEP被覆シリコン 2922246	10,000	11,000	1683	1683										
1-8496-02	セリウムフラスコ用O-Ring(DURAN(R)) 157×5mm テフロンFEP被覆シリコン 2922257	12,900	14,200	1683	1683										
1-8496-13	セリウムフラスコ用O-Ring 110×4mm シリコン O6248010	2,900	3,200	1683	1683										
1-8496-14	セリウムフラスコ用O-Ring 157×5mm シリコン O6248015	5,600	6,200	1683	1683										
1-8535-01	遠沈管ラック 15mL×30本 50mL×20本 H1013	1,250	1,350	1789	1789										
1-8549-01	アズメールシャーレ φ40×13.5mm 10枚×50包入	5,000	5,150	1086	1086										467
1-8549-02	アズメールシャーレ φ55×17mm 10枚×50包入	7,800	8,000	1086	1086										467
1-8549-03	アズメールシャーレ φ70×15mm 10枚×60包入	10,600	10,900	1086	1086										467
1-8549-04	アズメールシャーレ φ90×20mm 10枚×50包入	12,600	13,000	1086	1086										467
1-8549-05	アズメールシャーレ φ90×15mm(2分割) 10枚×50包入	13,000	13,400	1086	1086										467
1-8702-01	静電シューズ エレクリヤー(R) 白 S P-01N	4,810	5,130	2460	2460										
1-8702-02	静電シューズ エレクリヤー(R) 白 M P-01N	4,810	5,130	2460	2460										
1-8702-03	静電シューズ エレクリヤー(R) 白 L P-01N	4,810	5,130	2460	2460										
1-8702-04	静電シューズ エレクリヤー(R) 白 XL P-01N	4,810	5,130	2460	2460										
1-8702-05	静電スリッパ エレクリヤー(R) 白 S P-02N	4,660	4,970	2460	2460										
1-8702-06	静電スリッパ エレクリヤー(R) 白 M P-02N	4,660	4,970	2460	2460										
1-8702-07	静電スリッパ エレクリヤー(R) 白 L P-02N	4,660	4,970	2460	2460										
1-8702-08	静電スリッパ エレクリヤー(R) 白 XL P-02N	4,660	4,970	2460	2460										
1-8707-01	卓上遠心機 MiniSpin 5452 000034	147,000	151,000	1285	1285										
1-8707-02	卓上遠心機 MiniSpin plus 5453 000038	190,000	196,000	1285	1285										
1-8729-01	トリプルシート 縦2.3mm	88,900	91,200	2081	2081									40	
1-8746-01	ニューバームフィット手袋 S(手のひらダブルコート) B0510-S	310	320	2471	2471										
1-8746-02	ニューバームフィット手袋 M(手のひらダブルコート) B0510-M	310	320	2471	2471										
1-8746-03	ニューバームフィット手袋 L(手のひらダブルコート) B0510-L	310	320	2471	2471										
1-878-01	丸型カバークラス φ12mm 100枚×10箱入 01 115 20.PK10	14,100	14,800	1443	1443										
1-878-02	丸型カバークラス φ15mm 100枚×10箱入 01 115 50.PK10	16,000	16,800	1443	1443										
1-878-03	丸型カバークラス φ18mm 100枚×10箱入 01 115 80.PK10	15,600	16,300	1443	1443										
1-878-04	丸型カバークラス φ22mm 100枚×10箱入 01 116 20.PK10	17,900	18,700	1443	1443										
1-878-05	丸型カバークラス φ25mm 100枚×10箱入 01 116 50.PK10	22,800	23,900	1443	1443										
1-8782-01	アルミナ99.99% 15mL ARC-15	1,000	1,030	1859	1859										
1-8782-02	アルミナ99.99% 20mL ARC-20	1,200	1,240	1859	1859										
1-8782-03	アルミナ99.99% 30mL ARC-30	2,300	2,400	1859	1859										
1-8782-04	アルミナ99.99% 50mL ARC-50	2,480	2,600	1859	1859										
1-8782-05	アルミナ99.99% 100mL ARC-100	3,300	3,500	1859	1859										
1-8782-06	アルミナ99.99% 150mL ARC-150	3,700	3,900	1859	1859										
1-8782-07	アルミナ99.99% 300mL ARC-300	4,700	4,900	1859	1859										
1-8782-08	アルミナ99.99% 500mL ARC-500	7,200	7,600	1859	1859										
1-8782-09	アルミナ99.99% 750mL ARC-750	8,600	9,000	1859	1859										
1-8782-11	アルミナ99.99% 15mL用 CRC-15	500	530	1859	1859										
1-8782-12	アルミナ99.99% 20mL用 CRC-20	580	610	1859	1859										
1-8782-13	アルミナ99.99% 30mL用 CRC-30	720	760	1859	1859										
1-8782-14	アルミナ99.99% 50mL用 CRC-50	870	920	1859	1859										
1-8782-15	アルミナ99.99% 100mL用 CRC-100	950	1,000	1859	1859										
1-8782-16	アルミナ99.99% 150mL用 CRC-150	1,100	1,160	1859	1859										
1-8782-17	アルミナ99.99% 200mL用 CRC-200	1,500	1,580	1859	1859										
1-8782-18	アルミナ99.99% 300mL用 CRC-300	1,800	1,890	1859	1859										
1-8784-01	アルミナ99.99% 130mL SOU-10025	2,800	2,900	1858	1858										
1-8784-02	アルミナ99.99% 220mL SOU-10035	3,600	3,780	1858	1858										
1-8804-01	デジタル温度計 SK-120TRH	28,100	29,000	51											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用価格 換算2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研費用 品目別 円	ウェルビーイング 円	サイエンスカ タログ 円
1-8849-19	三角フラスコ 広口 300mL 212263903	2,400	2,500	1669											
1-8849-20	三角フラスコ 広口 500mL 212264402	2,800	2,900	1669											
1-8849-21	三角フラスコ 広口 1000mL 212265407	3,800	4,000	1669											
1-8849-22	三角フラスコ 広口 2000mL 212266309	6,500	6,800	1669											
1-8850-01	トルビーカー 100mL 211162409	1,500	1,600	1715											
1-8850-02	トルビーカー 150mL 211162906	1,900	2,000	1715											
1-8850-03	トルビーカー 250mL 211163602	1,800	1,900	1715											
1-8850-04	トルビーカー 600mL 211164804	2,300	2,400	1715											
1-8850-05	トルビーカー 1L 211165406	4,100	4,300	1715											
1-8850-07	トルビーカー 400mL 211164101	1,700	1,800	1715											
1-8850-08	トルビーカー 800mL 211165303	3,400	3,600	1715											
1-8990-11	ミニふんい振とう機 MVS-1N	86,400	92,000	321	321										
1-8998-21	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 SOFW-300SB	207,000	212,000	23	23										
1-8998-21-22	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SOFW	217,000	222,000	23	23										
1-8998-22	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 SOFW-450SB	248,000	254,000	23	23										
1-8998-22-22	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SOFW	258,000	264,000	23	23										
1-8998-23	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 SOFW-600SB	301,000	307,000	23	23										
1-8998-23-22	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SOFW	311,000	317,000	23	23										
1-8998-24	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 SOFW-300SB-R	207,000	212,000	23	23										
1-8998-24-22	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SOFW	217,000	222,000	23	23										
1-8998-25	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 SOFW-450SB-R	248,000	254,000	23	23										
1-8998-25-22	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SOFW	258,000	264,000	23	23										
1-8998-26	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 SOFW-600SB-R	301,000	307,000	23	23										
1-8998-26-22	定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SOFW	311,000	317,000	23	23										
1-8999-22	定温乾燥器 B・S・Vシリーズ用 450用扉板セット(耐荷重:15kg) THS-450	7,250	7,600	30	30										
1-8999-23	定温乾燥器 B・S・Vシリーズ用 600用扉板セット(耐荷重:15kg) THS600	12,400	13,000	30	30										
1-8999-51	ETTAS 定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 OF-300SB	161,000	164,000	23	23										
1-8999-51-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 OF-300	171,000	174,000	23	23										
1-8999-52	ETTAS 定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 OF-450SB	193,000	197,000	23	23										
1-8999-52-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 OF-450	203,000	207,000	23	23										
1-8999-53	ETTAS 定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 OF-600SB	239,000	243,000	23	23										
1-8999-53-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 OF-600	249,000	253,000	23	23										
1-8999-54	ETTAS 定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 OF-300SB-R	161,000	164,000	23	23										
1-8999-54-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 OF-300	171,000	174,000	23	23										
1-8999-55	ETTAS 定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 OF-450SB-R	193,000	197,000	23	23										
1-8999-55-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 OF-450	203,000	207,000	23	23										
1-8999-56	ETTAS 定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 OF-600SB-R	239,000	243,000	23	23										
1-8999-56-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 OF-600	249,000	253,000	23	23										
1-9000-01	互換 (1組入) JY-30	62	70	2329	2329										
1-9000-31	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 OFW-300SB	183,000	187,000	23	23										
1-9000-31-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-30	193,000	197,000	23	23										
1-9000-32	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 OFW-450SB	215,000	219,000	23	23										
1-9000-32-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-45	225,000	229,000	23	23										
1-9000-33	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 OFW-600SB	262,000	267,000	23	23										
1-9000-33-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-60	272,000	277,000	23	23										
1-9000-34	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 OFW-300SB-R	183,000	187,000	23	23										
1-9000-34-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-30	193,000	197,000	23	23										
1-9000-35	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 OFW-450SB-R	215,000	219,000	23	23										
1-9000-35-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-45	225,000	229,000	23	23										
1-9000-36	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 OFW-600SB-R	262,000	267,000	23	23										
1-9000-36-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-60	272,000	277,000	23	23										
1-9001-51	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 SONW-300SB	170,000	174,000	22	22	864									
1-9001-51-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SONW	180,000	184,000	22	22	864									
1-9001-52	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 SONW-450SB	184,000	188,000	22	22										
1-9001-52-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SONW	194,000	198,000	22	22										
1-9001-53	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 SONW-600SB	219,000	224,000	22	22										
1-9001-53-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SONW	229,000	234,000	22	22										
1-9001-54	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 SONW-300SB-R	170,000	174,000	22	22										
1-9001-54-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW	180,000	184,000	22	22										
1-9001-55	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 SONW-450SB-R	184,000	188,000	22	22										
1-9001-55-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW	194,000	198,000	22	22										
1-9001-56	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 SONW-600SB-R	219,000	224,000	22	22										
1-9001-56-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW	229,000	234,000	22	22										
1-9002-41	ETTAS 定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 ON-300SB	123,000	126,000	22	22										
1-9002-41-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-300	133,000	136,000	22	22										
1-9002-42	ETTAS 定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 ON-450SB	140,000	143,000	22	22										
1-9002-42-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-450	150,000	153,000	22	22										
1-9002-43	ETTAS 定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 ON-600SB	178,000	181,000	22	22										
1-9002-43-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-600	188,000	191,000	22	22										
1-9002-44	ETTAS 定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 ON-300SB-R	123,000	126,000	22	22										
1-9002-44-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 ON-300	133,000	136,000	22	22										
1-9002-45	ETTAS 定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 ON-450SB-R	140,000	143,000	22	22										
1-9002-45-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 ON-450	150,000	153,000	22	22										
1-9002-46	ETTAS 定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 ON-600SB-R	178,000	181,000	22	22										
1-9002-46-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 ON-600	188,000	191,000	22	22										
1-9004-41	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 ONW-300SB	135,000	138,000	22	22										
1-9004-41-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-30	145,000	148,000	22	22										
1-9004-42	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 ONW-450SB	154,000	157,000	22	22										
1-9004-42-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-45	164,000	167,000	22	22										
1-9004-43	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 ONW-600SB	193,000	197,000	22	22										
1-9004-43-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-60	203,000	207,000	22	22										
1-9004-44	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 ONW-300SB-R	135,000	138,000	22	22										
1-9004-44-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-30	145,000	148,000	22	22										
1-9004-45	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 ONW-450SB-R	154,000	157,000	22	22										
1-9004-45-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-45	164,000	167,000	22	22										
1-9004-46	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 ONW-600SB-R	193,000	197,000	22	22										
1-9004-46-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-60	203,000	207,000	22	22										
1-9001-51	互換 (1組入 x 200個入) JY-30	9,200	9,850	2329	2329										
1-9005-41	インキュベーター(ステンレスタイプ) SIW-300SB	149,000	153,000	52	52										
1-9005-41-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-300SB	159,000	163,000	52	52										
1-9005-42	インキュベーター(ステンレスタイプ) SIW-450SB	176,000	180,000	52	52										
1-9005-42-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-450SB	186,000	190,000	52	52										
1-9005-43	インキュベーター(ステンレスタイプ) SIW-600SB														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	標準産物管理用 品/バッチ 円	ウェルビーイング バッチ 円	サイエンスカ タログ 円
1-9151-04	コンボジツワンビース ブルー-L PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9151-05	コンボジツワンビース ブルー-SL PP1030X	14,400	16,200		2428										
1-9152-01	コンボジツワンビース レッドS PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9152-02	コンボジツワンビース レッドM PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9152-03	コンボジツワンビース レッドL PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9152-04	コンボジツワンビース レッドLL PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9152-05	コンボジツワンビース レッド3L PP1030X	14,400	16,200		2428										
1-9153-01	コンボジツワンビース ネイビー-S PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9153-02	コンボジツワンビース ネイビー-M PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9153-03	コンボジツワンビース ネイビー-L PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9153-04	コンボジツワンビース ネイビー-LL PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9153-05	コンボジツワンビース ネイビー-3L PP1030X	14,400	16,200		2428										
1-9154-01	コンボジツワンビース イエロー-S PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9154-02	コンボジツワンビース イエロー-M PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9154-03	コンボジツワンビース イエロー-L PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9154-04	コンボジツワンビース イエロー-LL PP1030X	12,000	13,500		2428										
1-9154-05	コンボジツワンビース イエロー-3L PP1030X	14,400	16,200		2428										
1-9162-01	CR携帯電話ホルダー-A型 PA8KA	2,700	3,200	2452	2452						67				
1-9162-02	CR携帯電話ホルダー-B型 PA8KB	1,300	1,500	2452	2452						67				
1-9162-03	CRモバイルホルダー PA8M	2,400	2,700	2452	2452						67				
1-9162-04	CRメンテナンスバッグ PA8TA	5,300	6,000	2452	2452						67				
1-9180-01	クリーンインナーグローブ クリーン(バック)1袋(10双入) NHG-11CP	2,550	2,860	2475	2475										
1-9181-01	ハイクリーンポリ規格袋 150×250mm 1箱(100枚×5袋入) 1号	20,900	23,500	2041	2041										
1-9181-02	ハイクリーンポリ規格袋 200×300mm 1箱(100枚×5袋入) 2号	25,600	28,200	2041	2041										
1-9181-03	ハイクリーンポリ規格袋 260×380mm 1箱(100枚×5袋入) 3号	33,900	36,500	2041	2041										
1-9181-04	ハイクリーンポリ規格袋 300×450mm 1箱(100枚×5袋入) 4号	40,500	43,100	2041	2041										
1-9181-05	ハイクリーンポリ規格袋 360×500mm 1箱(50枚×4袋入) 5号	22,700	25,200	2041	2041										
1-9181-06	ハイクリーンポリ規格袋 400×550mm 1箱(50枚×4袋入) 6号	23,900	26,500	2041	2041										
1-9181-07	ハイクリーンポリ規格袋 460×600mm 1箱(50枚×4袋入) 7号	27,500	30,100	2041	2041										
1-9181-08	ハイクリーンポリ規格袋 550×900mm 1箱(20枚×4袋入) 8号	39,600	42,200	2041	2041										
1-9181-09	ハイクリーンポリ規格袋 680×1150mm 1箱(10枚×5袋入) 9号	37,800	40,400	2041	2041										
1-9181-10	ハイクリーンポリ規格袋 800×1400mm 1箱(10枚×4袋入) 10号	41,500	44,100	2041	2041										
1-9181-11	ハイクリーンポリ規格袋 150×250mm 1箱(50枚×5袋入) 1A号	27,600	30,200	2575	2575										
1-9181-12	ハイクリーンポリ規格袋 200×300mm 1箱(50枚×5袋入) 2A号	31,100	33,700	2575	2575										
1-9181-13	ハイクリーンポリ規格袋 250×300mm 1箱(50枚×5袋入) 3A号	37,000	39,500	2575	2575										
1-9181-14	ハイクリーンポリ規格袋 350×400mm 1箱(25枚×4袋入) 5A号	27,800	30,100	2575	2575										
1-9181-15	ハイクリーンポリ規格袋 450×600mm 1箱(25枚×4袋入) 7A号	40,000	42,500	2575	2575										
1-9201-03	静電気除去ブラシ STAC141	10,200	11,200	2559	2559										
1-9201-04	静電気除去ブラシ STAC181	14,800	15,800	2559	2559										
1-9251-01	木製試験筒	290	320												527
1-9333-04	導電PTFEチューブ SI1827-64 XA074-061915	83,500	87,500	1869	1869										
1-9333-08	導電PTFEチューブ 6289381 XL004-182734	21,200	22,200	1869	1869										
1-9333-09	導電PTFEチューブ 6289388 XL004-182742	35,300	37,000	1869	1869										
1-9348-11	シリコンバケ 066097	1,400	1,500	350	350										
1-9348-12	シリコンバケ 066096	1,400	1,500	350	350										
1-9348-13	シリコンバケ 066095	1,400	1,500	350	350										
1-9348-14	シリコンバケ 066094	1,500	1,640	350	350										
1-9348-15	シリコンバケ 066093	1,500	1,640	350	350										
1-9348-16	シリコンバケ 066092	1,500	1,640	350	350										
1-9347-01	マイクロビペット(アキュラ) 0.1~2uL 825.0002	39,500	45,400	1158	1158										
1-9347-02	マイクロビペット(アキュラ) 0.5~10uL 825.0010	39,500	45,400	1158	1158										
1-9347-03	マイクロビペット(アキュラ) 1~10uL 825.0010Y	37,100	42,700	1158	1158										
1-9347-04	マイクロビペット(アキュラ) 2~20uL 825.0020	37,100	42,700	1158	1158										
1-9347-05	マイクロビペット(アキュラ) 5~50uL 825.0050	37,200	42,800	1158	1158										
1-9347-06	マイクロビペット(アキュラ) 10~100uL 825.0100	37,200	42,800	1158	1158										
1-9347-07	マイクロビペット(アキュラ) 20~200uL 825.0200	37,200	42,800	1158	1158										
1-9347-08	マイクロビペット(アキュラ) 100~1000uL 825.1000	37,200	42,800	1158	1158										
1-9347-11	マイクロビペット(アキュラ) 0.1~2uL 826.0002	41,200	47,400	1158	1158										
1-9347-12	マイクロビペット(アキュラ) 0.5~10uL 826.0010	41,200	47,400	1158	1158										
1-9347-13	マイクロビペット(アキュラ) 1~10uL 826.0010Y	46,300	53,200	1158	1158										
1-9347-14	マイクロビペット(アキュラ) 2~20uL 826.0020	46,300	53,200	1158	1158										
1-9347-16	マイクロビペット(アキュラ) 10~100uL 826.0100	46,300	53,200	1158	1158										
1-9347-17	マイクロビペット(アキュラ) 20~200uL 826.0200	46,300	53,200	1158	1158										
1-9347-18	マイクロビペット(アキュラ) 100~1000uL 826.1000	46,300	53,200	1158	1158										
1-9349-01	8チャンネルマイクロビペット(アキュラ) 0.5~10uL 855.08.010	109,700	120,700	1158	1158										
1-9349-02	8チャンネルマイクロビペット(アキュラ) 5~50uL 855.08.050	100,800	110,900	1158	1158										
1-9349-03	8チャンネルマイクロビペット(アキュラ) 20~200uL 855.08.200	100,800	110,900	1158	1158										
1-9349-04	8チャンネルマイクロビペット(アキュラ) 40~350uL 855.08.350	100,800	110,900	1158	1158										
1-9352-01	ビペットスタンド 320.337R	18,400	20,200	1159	1159										
1-9352-03	ビペットスタンド 320.337B	18,400	20,200	1159	1159										
1-9352-04	ビペットスタンド 320.337G	18,400	20,200	1159	1159										
1-9352-05	ビペットスタンド 320.337M	18,400	20,200	1159	1159										
1-9352-06	ビペットスタンド 320.337Y	18,400	20,200	1159	1159										
1-9355-01	アズセーフSMSつなぎ版 1枚入 L	840	760	2295	2295	418									
1-9355-02	アズセーフSMSつなぎ版 1枚入 XL	840	760	2295	2295	418									
1-9355-03	アズセーフSMSつなぎ版 1枚入 XL	840	760	2295	2295	418									
1-9355-51	アズセーフSMSつなぎ版 25枚入 M	18,900	17,100	2295	2295										
1-9355-52	アズセーフSMSつなぎ版 25枚入 L	18,900	17,100	2295	2295										
1-9355-53	アズセーフSMSつなぎ版 25枚入 XL	18,900	17,100	2295	2295										
1-9400-01	PTFEビーカー 50mL	1,500	1,600	1721	1721										
1-9400-02	PTFEビーカー 100mL	1,700	1,800	1721	1721										
1-9400-03	PTFEビーカー 200mL	2,750	2,900	1721	1721										
1-9400-04	PTFEビーカー 300mL	3,340	3,500	1721	1721										
1-9400-05	PTFEビーカー 500mL	5,270	5,500	1721	1721										
1-9400-06	PTFEビーカー 1000mL	10,200	11,000	1721	1721										
1-9400-07	PTFEビーカー 2000mL	20,400	22,000	1721	1721										
1-9401-01	PTFE攪拌羽根 50×19×3mm	530	560	210	210										
1-9401-02	PTFE攪拌羽根 60×19×3mm	540	560	210	210										
1-9401-03	PTFE攪拌羽根 75×20×4mm	580	610	210	210										
1-9401-04	PTFE攪拌羽根 90×24×4mm	720	760	210	210										
1-9401-05	PTFE攪拌羽根 125×30×5mm	1,880	2,000	210	210										
1-9402-01	水用ポリタンク マグナムワイド10L	2,100	2,310	1534	1534										
1-9402-02	水用ポリタンク マグナムワイド20L	2,200	2,560	1534	1534										
1-9404-01	PPマイクロスバーチル 150mm 10本×10袋	2,800	2,980	1837	1837										
1-9404-02	PPマイクロスバーチル 180mm 10本×10袋	3,000	3,150	1837	1837										
1-9401-21	ビンジ付角型ケース(常電防止) 36×36×14mm 1箱(50個入) H-1N型	3,750	3,940	1563	1563										
1-9401-22	ビンジ付角型ケース(常電防止) 68×39×15mm 1箱(50個入) H-2N型	4,400	4,620	1563	1563										
1-9401-23	ビンジ付角型ケース(常電防止) 75×50×18mm 1箱(30個入) H-3N型	4,800	5,040	1563	1563										
1-9401-24	ビンジ付角型ケース(常電防止) 87×57×19mm 1箱(30個入) H-4N型	7,000	7,350	1563	1563										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 仕様2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感染対策用 品パレット 頁	ウェルビーイング ページ 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-2007-22	ドライバス 本体(2プロ用) Sahara320	114,300	120,000		132	132									
2-2007-31	ドライバス 本体(1プロ用) Sahara310	89,100	93,600		132	132									
2-2045-01	バスツールピペット 線径無 250本×箱×4箱 150mm 19000150	9,600	9,900		1754	1754									469
2-2045-02	バスツールピペット 線径付 250本×箱×4箱 150mm 190001500	11,600	12,000		1754	1754									469
2-2045-03	バスツールピペット 線径無 250本×箱×4箱 230mm 19000230	10,300	10,600		1754	1754									469
2-2045-04	バスツールピペット 線径付 250本×箱×4箱 230mm 190002300	14,900	15,300		1754	1754									469
2-2047-02	デイスポート(φ65×78mm)(100個入) 35040065	3,520	3,700		1796	1796									
2-2047-32	デイスポート(φ65×78mm)1個入 35040065	60	65		1796	1796									
2-2123-01	アズビエア ESDライン手袋 L 1袋(10双入) ANDL-3F	1,400	1,580		2476	2476			22						
2-2123-02	アズビエア ESDライン手袋 M 1袋(10双入) ANDL-3F	1,400	1,580		2476	2476			22						
2-2123-03	アズビエア ESDライン手袋 S 1袋(10双入) ANDL-3F	1,400	1,580		2476	2476			22						
2-2124-01	アズビエア シームレスグローブ クリーンバック L 1袋(1双×10袋入)	4,880	5,490		2470	2470			9						
2-2124-02	アズビエア シームレスグローブ クリーンバック M 1袋(1双×10袋入)	4,880	5,490		2470	2470			9						
2-2124-03	アズビエア シームレスグローブ クリーンバック S 1袋(1双×10袋入)	4,880	5,490		2470	2470			9						
2-2124-04	アズビエア シームレスグローブ クリーンバック LL 1袋(1双×10袋入)	4,880	5,490		2470	2470			9						
2-2124-05	アズビエア シームレスグローブ クリーンバック SS 1袋(1双×10袋入)	4,880	5,490		2470	2470			9						
2-2127-01	アズビエアCRFワード 白 SH3W	1,550	1,650		55				55						
2-2128-01	アズビエアCRFワード 青 SH3B	1,550	1,650		55				55						
2-2129-01	アズビエア 耐切削手袋 手の平コート有り L	860	950		27	9									
2-2129-02	アズビエア 耐切削手袋 手の平コート有り M	860	950		27	9									
2-2129-03	アズビエア 耐切削手袋 手の平コート有り S	860	950		27	9									
2-2129-04	アズビエア 耐切削手袋 手の平コート有り LL	860	950		27	9									
2-2130-01	アズビエア 耐切削手袋 手の平コート無し L	780	860		27	9									
2-2130-02	アズビエア 耐切削手袋 手の平コート無し M	780	860		27	9									
2-2130-03	アズビエア 耐切削手袋 手の平コート無し S	780	860		27	9									
2-2130-04	アズビエア 耐切削手袋 手の平コート無し LL	780	860		27	9									
2-2131-01	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 LL 10双入	1,750	1,930		12										
2-2131-02	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 L 10双入	1,750	1,930		12										
2-2131-03	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 M 10双入	1,750	1,930		12										
2-2131-04	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 S 10双入	1,750	1,930		12										
2-2131-05	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 SS 10双入	1,750	1,930		12										
2-2131-51	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 LL 10双×30セット	47,100	51,800		12										
2-2131-52	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 L 10双×30セット	47,100	51,800		12										
2-2131-53	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 M 10双×30セット	47,100	51,800		12										
2-2131-54	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 S 10双×30セット	47,100	51,800		12										
2-2131-55	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 手の平 SS 10双×30セット	47,100	51,800		12										
2-2132-01	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 LL 10双入	1,460	1,610		12										
2-2132-02	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 L 10双入	1,460	1,610		12										
2-2132-03	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 M 10双入	1,460	1,610		12										
2-2132-04	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 S 10双入	1,460	1,610		12										
2-2132-05	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 SS 10双入	1,460	1,610		12										
2-2132-51	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 LL 大箱 300双入	39,300	43,200		12										
2-2132-52	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 L 大箱 300双入	39,300	43,200		12										
2-2132-53	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 M 大箱 300双入	39,300	43,200		12										
2-2132-54	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 S 大箱 300双入	39,300	43,200		12										
2-2132-55	アズビエア PUケール手袋(オーバーロックタイプ) 指先 SS 大箱 300双入	39,300	43,200		12										
2-2133-01	アズビエアデイスボックス1袋(100個入) MDS-100	16,400	19,200	2460	2460										65
2-2140-21	アズビエア帯電防止粘着ロール(不織布)1パック(12本入) NWE80	21,300	24,000												
2-2140-22	アズビエア帯電防止粘着ロール(不織布)1パック(8本入) NWE160	39,800	44,800												73
2-2140-23	アズビエア帯電防止粘着ロール(不織布) NWE320	13,000	14,600												73
2-2142-01	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ポリエステル製 LL 10双入	1,040	1,140		17										
2-2142-02	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ポリエステル製 L 10双入	1,040	1,140		17										
2-2142-03	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ポリエステル製 M 10双入	1,040	1,140		17										
2-2142-04	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ポリエステル製 S 10双入	1,040	1,140		17										
2-2142-05	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ポリエステル製 SS 10双入	1,040	1,140		17										
2-2143-01	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ナイロン製 LL 10双入	1,460	1,610		17										
2-2143-02	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ナイロン製 L 10双入	1,460	1,610		17										
2-2143-03	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ナイロン製 M 10双入	1,460	1,610		17										
2-2143-04	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ナイロン製 S 10双入	1,460	1,610		17										
2-2143-05	アズビエアインナー手袋(オーバーロックタイプ) ナイロン製 SS 10双入	1,460	1,610		17										
2-2144-21	AP静電安全シューズ 23.0cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-22	AP静電安全シューズ 23.5cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-23	AP静電安全シューズ 24.0cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-24	AP静電安全シューズ 24.5cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-25	AP静電安全シューズ 25.0cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-26	AP静電安全シューズ 25.5cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-27	AP静電安全シューズ 26.0cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-28	AP静電安全シューズ 26.5cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-29	AP静電安全シューズ 27.0cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-30	AP静電安全シューズ 27.5cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-31	AP静電安全シューズ 28.0cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-32	AP静電安全シューズ 29.0cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2144-33	AP静電安全シューズ 30.0cm SCS5	6,400	6,910	2459	2459										59
2-2149-71	アズビエアクリーンペーパーエコーミー A4 ブルー 2500枚	20,000	22,000												-
2-2149-72	アズビエアクリーンペーパーエコーミー A4 ホワイト 2500枚	20,000	22,000												-
2-2149-73	アズビエアクリーンペーパーエコーミー A4 ピンク 2500枚	20,000	22,000												-
2-2149-74	アズビエアクリーンペーパーエコーミー A4 イエロー 2500枚	20,000	22,000												-
2-2149-75	アズビエアクリーンペーパーエコーミー A4 グリーン 2500枚	20,000	22,000												-
2-2149-76	アズビエアクリーンペーパーエコーミー A3 ブルー 1250枚	20,000	22,000												-
2-2149-77	アズビエアクリーンペーパーエコーミー A3 グリーン 1250枚	20,000	22,000												-
2-2149-78	アズビエアクリーンペーパーエコーミー A5 ブルー 500枚	20,000	22,000												-
2-2149-79	アズビエアクリーンペーパーエコーミー B4 ブルー 1250枚	20,000	22,000												-
2-2184-01	オールドラム(R) カウンタークロスハンキー 本ホワイト1袋(100枚入) FT-130	1,370	1,420												161
2-2184-02	オールドラム(R) カウンタークロスハンキー ベンク1袋(100枚入) FT-131	1,370	1,420												161
2-2184-04	オールドラム(R) カウンタークロスハンキーブルー1袋(100枚入) FT-133	1,370	1,420												161
2-2204-01	ハサップキヤップ(R)インナー(伸縮生地) S KB-411Q-6 S	1,000	1,110	2314	2314										114
2-2204-02	ハサップキヤップ(R)インナー(伸縮生地) M KB-411Q-6 M	1,000	1,110	2314	2314										114
2-2204-03	ハサップキヤップ(R)インナー(伸縮生地) L KB-411Q-6 L	1,000	1,110	2314	2314										114
2-2206-01	ハサップキヤップ(R)インナー(メッシュ) S KB-411Q-6B S	1,190	1,300	2314	2314										114
2-2206-02	ハサップキヤップ(R)インナー(メッシュ) M KB-411Q-6B M	1,190	1,300	2314	2314										114
2-2206-03	ハサップキヤップ(R)インナー(メッシュ) L KB-411Q-6B L	1,190	1,300	2314	2314										114
2-2333-02	ポケットルーベ D40	15,200	20,900	801	801										
2-2333-03	ポケットルーベ D36	20,500	28,000	801	801										
2-2386-02	振塵革手袋 M 210mm No.801	830	880	2281	2281										
2-2386-03	振塵革手袋 L 215mm No.801	830	880	2281	2281										
2-2386-04	振塵革手袋 LL 220mm No.801	830	880	2281	2281										
2-2558-01	高感度ハンドヘルドミノメーター(エンシュア) EnSURE	179,000	220,000												11
2-2558-11	大腸菌・大腸菌群培養試薬 Micro-Snap STEP.1(マイクロスナップステップ1)1箱(25本×4袋入)	35,000	43,000												11
2-2558-12	大腸菌検出試薬 Micro-SnapE.coli STEP.2(マイクロスナップステップ2)1箱(25本×4袋入)	66,000	69,000												11
2-2558-13	大腸菌群検出試薬 Micro-SnapColiform STEP.2(マイクロスナップステップ2)1箱(25本×4袋入)	66,000	69												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビオ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研製用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-316-07	ウイルスキックチューブ(透析用セルローズチューブ) Φ15.9mm×25mm×15m	13,800	15,200		1264										562
2-316-08	ウイルスキックチューブ(透析用セルローズチューブ) Φ28.6mm×44.1mm×15m	18,100	19,900	1264	1264										562
2-3297-01	ケミカル水中ポンプ CCP-200S-5G	141,000	148,500	373	373										
2-3297-02	ケミカル水中ポンプ CCP-200S-6G	141,000	148,500	373	373										
2-3303-01	精密部品保管搬送ケース CPK-S-5510	810	850	2553	2553										
2-3303-02	精密部品保管搬送ケース CPK-S-7515	1,100	1,150	2553	2553										
2-3303-03	精密部品保管搬送ケース CPK-S-8512	1,400	1,450	2553	2553										
2-3303-04	精密部品保管搬送ケース CPK-S-15020	2,950	3,200	2553	2553										
2-3368-41	豚皮手袋 1双入 AT300	1,050	1,100	2281	2281					12					
2-3368-51	豚皮手袋 10双入 AT300	9,200	9,650	2281	2281					12					
2-3404-01	減容ボトル 750mL	140	160	1582	1582									22	
2-3404-02	減容ボトル 1000mL	170	190	1582	1582									22	
2-3404-03	減容ボトル 500mL	140	160											22	
2-3404-04	減容ボトル 2L	500	540											22	
2-3404-05	減容ボトル 5L	660	710											22	
2-3404-11	ミスト式ロングノズル	430	460	1556	1556									22	
2-3406-01	マルチボトル 50mL	61	66	1521	1521										
2-3406-02	マルチボトル 100mL	82	87	1521	1521										
2-3406-04	マルチボトル 200mL	92	97	1521	1521										
2-3406-05	マルチボトル 250mL	110	120	1521	1521										
2-3406-06	マルチボトル 300mL	110	120	1521	1521										
2-3406-07	マルチボトル 400mL	140	150	1521	1521										
2-3406-08	マルチボトル 500mL	150	170	1521	1521										
2-3406-09	マルチボトル 1000mL	220	240	1521	1521										
2-3407-01	PET容器 正方形 400mL	210	230	1556	1556										
2-3407-02	PET容器 正方形 500mL	220	240	1556	1556										
2-3408-01	PET容器 ベル型 300mL	200	220	1582	1582										
2-3408-02	PET容器 ベル型 500mL	220	240	1582	1582										
2-3408-11	PET容器 専用ガンスプレー	240	260	1582	1582										
2-3411-01	ハチ駆除剤 ハチノック 屋外用	2,500	2,850	2193	2193		135								
2-3411-02	ハチ駆除剤 ハチノックS 携帯用	1,430	1,550	2193	2193	987									
2-3424-01	ハンドヘルドミノーター-SystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3	129,000	155,000											12	
2-3465-01	防虫用忌避剤 スプレータイプ 1L SP001	3,950	3,100											135	
2-3465-02	防虫用忌避剤 塗布タイプ 1L SP010	4,950	3,900											135	
2-3465-11	防虫用忌避剤 SP001詰め替え用 4L SP003	11,000	8,600											135	
2-347-11	ストラップ付試験紙(pH-Frd) pH8.0~10.0 1箱(100枚入)	3,600	3,800	1343	1343										
2-347-12	ストラップ付試験紙(0.0~14.0)フェー入り 100枚入	3,600	3,800	1343	1343										
2-348-13	ストラップ付試験紙(PH-HAMON) pH1.0~2.5 1箱(200枚入)	4,000	4,200	1343	1343										
2-349-01	罐詰型防水デジタル温度計 SK-100WP	26,500	27,500												
2-3500-12	pH計用補充型センサー 640S-1	30,100	30,500	564	564		74								
2-3500-13	pH計用預け込み型センサー 640S-2	38,000	38,400	564	564										
2-350-30	半定量付試験紙 塩酸 pH 100枚入	8,700	9,100	1346	1346										
2-3557-11	中央実験台 ホワイト引出し付き・フレーム型 1800×1200×800 HBO-1812W	550,000	578,000												74
2-3557-12	中央実験台 ホワイト引出し付き・フレーム型 1800×1500×800 HBO-1815W	621,000	653,000												74
2-3557-13	中央実験台 ホワイト引出し付き・フレーム型 2400×1200×800 HBO-2412W	680,000	715,000												74
2-3557-14	中央実験台 ホワイト引出し付き・フレーム型 2400×1500×800 HBO-2415W	706,000	742,000												74
2-3557-15	中央実験台 ホワイト引出し付き・フレーム型 3000×1200×800 HBO-3012W	830,000	872,000												74
2-3557-16	中央実験台 ホワイト引出し付き・フレーム型 3000×1500×800 HBO-3015W	874,000	918,000												74
2-3557-17	中央実験台 ホワイト引出し付き・フレーム型 3600×1200×800 HBO-3612W	1,040,000	1,092,000												74
2-3557-18	中央実験台 ホワイト引出し付き・フレーム型 3600×1500×800 HBO-3615W	1,090,000	1,145,000												74
2-3588-01	HEIKO ポリエチレン袋 70×100 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.1	200	210								171				
2-3588-02	HEIKO ポリエチレン袋 80×120 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.2	210	220												
2-3588-03	HEIKO ポリエチレン袋 80×150 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.3	250	260												171
2-3588-04	HEIKO ポリエチレン袋 90×170 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.4	290	300												171
2-3588-05	HEIKO ポリエチレン袋 100×190 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.5	290	310												171
2-3588-06	HEIKO ポリエチレン袋 100×210 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.6	330	360												171
2-3588-07	HEIKO ポリエチレン袋 120×230 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.7	360	400												171
2-3588-08	HEIKO ポリエチレン袋 130×250 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.8	380	420												171
2-3588-09	HEIKO ポリエチレン袋 150×250 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.9	390	420												171
2-3588-10	HEIKO ポリエチレン袋 180×270 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.10	510	550												171
2-3588-11	HEIKO ポリエチレン袋 200×300 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.11	550	580												171
2-3588-12	HEIKO ポリエチレン袋 230×340 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.12	720	750												171
2-3588-13	HEIKO ポリエチレン袋 260×380 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.13	760	800												171
2-3588-14	HEIKO ポリエチレン袋 280×410 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.14	840	890												171
2-3588-15	HEIKO ポリエチレン袋 300×450 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.15	1,030	1,080												171
2-3588-16	HEIKO ポリエチレン袋 340×480 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.16	1,670	1,750												171
2-3588-17	HEIKO ポリエチレン袋 360×500 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.17	1,710	1,800												171
2-3588-18	HEIKO ポリエチレン袋 380×530 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.18	1,930	2,010												171
2-3588-19	HEIKO ポリエチレン袋 400×550 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.19	2,080	2,140												171
2-3588-20	HEIKO ポリエチレン袋 460×600 厚み0.03mm 1袋(100枚入) No.20	2,520	2,610												171
2-3589-03	HEIKO ポリエチレン袋 80×150 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.803	240	250												171
2-3589-05	HEIKO ポリエチレン袋 100×190 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.805	300	320												171
2-3589-06	HEIKO ポリエチレン袋 100×210 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.806	310	330												171
2-3589-07	HEIKO ポリエチレン袋 120×230 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.807	320	340												171
2-3589-08	HEIKO ポリエチレン袋 130×250 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.808	400	420												171
2-3589-09	HEIKO ポリエチレン袋 150×250 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.809	430	450												171
2-3589-10	HEIKO ポリエチレン袋 180×270 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.810	530	560												171
2-3589-11	HEIKO ポリエチレン袋 200×300 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.811	630	660												171
2-3589-12	HEIKO ポリエチレン袋 230×340 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.812	810	840												171
2-3589-13	HEIKO ポリエチレン袋 260×380 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.813	1,030	1,070												171
2-3589-14	HEIKO ポリエチレン袋 280×410 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.814	1,190	1,230												171
2-3589-15	HEIKO ポリエチレン袋 300×450 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.815	1,370	1,420												171
2-3589-16	HEIKO ポリエチレン袋 340×480 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.816	1,680	1,750												171
2-3589-17	HEIKO ポリエチレン袋 360×500 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.817	1,680	1,960												171
2-3589-18	HEIKO ポリエチレン袋 380×530 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.818	2,060	2,140												171
2-3589-19	HEIKO ポリエチレン袋 400×550 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.819	2,340	2,430												171
2-3589-20	HEIKO ポリエチレン袋 460×600 厚み0.08mm 1袋(50枚入) No.820	2,890	2,990												171
2-361-11	アキュレックスディスプレイ SOCOREX 分注量0.2~2mL S01.02025	51,000	58,700	1202	1202										
2-361-12	アキュレックスディスプレイ SOCOREX 分注量0.4~5mL S01.05055	56,000	64,000	1202	1202										
2-361-13	アキュレックスディスプレイ SOCOREX 分注量1~10mL S01.101	57,600	66,200	1202	1202										
2-361-14	アキュレックスディスプレイ SOCOREX 分注量1~10mL S01.102	64,500	74,200	1202	1202										
2-361-15	アキュレックスディスプレイ SOCOREX 分注量1~30mL S01.302	72,000	82,800	1202	1202										
2-361-21	エクスチンドチューブ(アキュレックスディスプレイ用) 1.523	12,800	14,700	1202	1202										
2-366-02	分注器ピュールレット 0.5~5mL	40,000	42,500	1203	1203										
2-366-03	分注器ピュールレット 1~10mL	40,000	42,500	1203	1203										
2-368-02	分注器 フィックス-アレット 自 0.5~5mL	28,000	29,900	1203	1203										
2-368-03	分注器 フィックス-アレット 自 1~10mL	28,000	29,900	1203	1203										
2-368-04	分注器 フィックス-アレット 自 2~20mL	33,000	35,500	1203	1203										
2-368-12	アレルゲン検査DDSキット 未加熱食品用 卵・小麦														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2023 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研製用 品/パレット 円	ウェルビーイング パレット 円	サイエンスカ タログ 円
2-4932-02	APクレーンパンツ 白 L SSPW	2,350	2,540		2439				53						
2-4932-03	APクレーンパンツ 白 2L SSPW	2,350	2,540		2439				53						
2-4932-04	APクレーンパンツ 白 3L SSPW	2,350	2,540		2439				53						
2-4932-05	APクレーンパンツ 白 4L SSPW	2,350	2,540		2439				53						
2-4934-01	APクレーンパンツ 緑 M SSPG	2,350	2,540		2439				53						
2-4934-02	APクレーンパンツ 緑 L SSPG	2,350	2,540		2439				53						
2-4934-03	APクレーンパンツ 緑 2L SSPG	2,350	2,540		2439				53						
2-4934-04	APクレーンパンツ 緑 3L SSPG	2,350	2,540		2439				53						
2-4934-05	APクレーンパンツ 緑 4L SSPG	2,350	2,540		2439				53						
2-4935-01	APクレーンパンツ 青 M SSPB	2,350	2,540		2439				53						
2-4935-02	APクレーンパンツ 青 L SSPB	2,350	2,540		2439				53						
2-4935-03	APクレーンパンツ 青 2L SSPB	2,350	2,540		2439				53						
2-4935-04	APクレーンパンツ 青 3L SSPB	2,350	2,540		2439				53						
2-4935-05	APクレーンパンツ 青 4L SSPB	2,350	2,540		2439				53						
2-4936-01	APクレーンルームキャップ 白 SOW	710	770	2446	2446				57						
2-4936-02	APクレーンルームキャップ 桃 SOP	710	770	2446	2446				57						
2-4936-03	APクレーンルームキャップ 緑 SOG	710	770	2446	2446				57						
2-4936-04	APクレーンルームキャップ 青 SOB	710	770	2446	2446				57						
2-4938-01	アズビエアクレーンルームウェア (フード・マスク一体・ハイダファスナー) 白 M 10312W	6,400	6,910	2431	2431				50						
2-4938-02	アズビエアクレーンルームウェア (フード・マスク一体・ハイダファスナー) 白 L 10312W	6,400	6,910	2431	2431				50						
2-4938-03	アズビエアクレーンルームウェア (フード・マスク一体・ハイダファスナー) 白 2L 10312W	6,400	6,910	2431	2431				50						
2-4938-04	アズビエアクレーンルームウェア (フード・マスク一体・ハイダファスナー) 白 3L 10312W	6,400	6,910	2431	2431				50						
2-4938-05	アズビエアクレーンルームウェア (フード・マスク一体・ハイダファスナー) 白 4L 10312W	6,400	6,910	2431	2431				50						
2-4940-01	アズビエア滅菌クリンペーパー A4 青 2500枚	38,800	41,400						75						
2-4940-02	アズビエア滅菌クリンペーパー A4 白 2500枚	38,800	41,400	2516	2516				75						
2-4942-02	アズビエア帯電防止指サック ピンク ロールタイプ M 1440個	3,920	4,310						31						
2-4942-03	アズビエア帯電防止指サック ピンク ロールタイプ L 1440個	3,920	4,310						31						
2-4942-52	アズビエア帯電防止指サック ピンク ロールタイプ M 28800個	64,100	70,500						31						
2-4942-53	アズビエア帯電防止指サック ピンク ロールタイプ L 28800個	64,100	70,500						31						
2-4944-01	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 白 M S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4944-02	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 白 L S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4944-03	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 白 2L S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4944-04	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 白 3L S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4944-05	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 白 4L S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4945-01	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 青 M S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4945-02	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 青 L S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4945-03	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 青 2L S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4945-04	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 青 3L S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4945-05	アズビエアクレーンルームコート ファスナータイプ 青 4L S2367-Z	2,650	2,820						54						
2-4946-01	APCRワード 白 S SH2W	2,200	2,380	2444	2444				55						
2-4946-02	APCRワード 青 S SH2B	2,200	2,380	2444	2444				55						
2-4947-01	APCRワード 白 L SH2W	2,200	2,380	2444	2444				55						
2-4947-02	APCRワード 青 L SH2B	2,200	2,380	2444	2444				55						
2-4948-01	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 白 M 21212SW	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4948-02	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 白 L 21212SW	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4948-03	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 白 2L 21212SW	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4948-04	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 白 3L 21212SW	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4948-05	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 白 4L 21212SW	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4951-01	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 青 M 21212SB	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4951-02	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 青 L 21212SB	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4951-03	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 青 2L 21212SB	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4951-04	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 青 3L 21212SB	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4951-05	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 青 4L 21212SB	7,250	7,830	2430	2430				42						
2-4969-03	ビペットチップ・マクロ 5mL y 線滅菌済 フィルター付 50本/ラック×10ラック 4421-SF	73,000	87,600	1183	1183				42						
2-4991-01	マグネチックスター HS-1AN	29,000	30,500	221	221										
2-4992-01	マグネチックスター HS-1DN	39,900	41,900	221	221										
2-5049-01	遠心機(回転固定型) CN-810	77,600	81,500	1279	1279	888									
2-5049-01-22	遠心機(回転固定型) 検査書付 CN-810	87,600	91,500	1279	1279	888									
2-5050-01	遠心機(回転可変型) CN-820	94,000	98,700	1279	1279	888									
2-5050-01-22	遠心機(回転可変型) 検査書付 CN-820	104,000	108,700	1279	1279	888									
2-5051-01	遠心機(スタンダード) CN-1040	132,000	138,600	1279	1279	888									
2-5051-01-22	遠心機(スタンダード) 検査書付 CN-1040	142,000	148,600	1279	1279	888									
2-5052-01	遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050	108,000	113,400	1279	1279	888									
2-5052-01-22	遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm 検査書付 CN-1050	118,000	123,400	1279	1279	888									
2-5052-12	遠心機CN-1050/CN-2060用ローター 50mL×4本 RA-5004	81,800	85,900	1279	1279	888									
2-5052-13	遠心機CN-1050/CN-2060用ローター 1.5mL×20本 REA-1520	72,600	76,200	1279	1279	888									
2-5091-01	ビーカー 30mL	420	480	1714	1714	924									456
2-5091-02	ビーカー 50mL	320	360	1714	1714	924									456
2-5091-03	ビーカー 100mL	300	330	1714	1714	924									456
2-5091-04	ビーカー 200mL	350	380	1714	1714	924									456
2-5091-05	ビーカー 300mL	420	460	1714	1714	924									456
2-5091-06	ビーカー 500mL	650	700	1714	1714	924									456
2-5091-07	ビーカー 1L	1,250	1,370	1714	1714										456
2-5091-08	ビーカー 2L	3,050	3,350	1714	1714										456
2-5091-09	ビーカー 3L	4,750	5,400	1714	1714										456
2-5091-10	ビーカー 5L	8,150	9,400	1714	1714										456
2-5091-13	ビーカー 20mL	420	480	1714	1714	924									456
2-5091-22	ビーカー 10mL	420	480	1714	1714										456
2-5113-01	アズビエアクリンスーツ(フード別・サイドファスナー型) ポケット無し 白 M 21212SW	25,000	26,000	1379	1379										561
2-5181-01	PET スクウェアバイアル SCC 10mL (純水洗浄処理済み) 1箱(10本×5袋入) JST-R/N	6,470	7,750	2523	2523										
2-5181-02	PET スクウェアバイアル SCC 15mL (純水洗浄処理済み) 1箱(10本×5袋入) JST-R/N	3,670	4,400	2523	2523										
2-5181-03	PET スクウェアバイアル SCC 20mL (純水洗浄処理済み) 1箱(10本×5袋入) JST-R/N	3,710	4,650	2523	2523										
2-5181-04	PET スクウェアバイアル SCC 30mL (純水洗浄処理済み) 1箱(10本×5袋入) JST-R/N	4,450	5,950	2523	2523										
2-5181-05	PET スクウェアバイアル SCC 50mL (純水洗浄処理済み) 1箱(10本×5袋入) JST-R/N	5,780	6,950	2523	2523										
2-5181-06	PET スクウェアバイアル SCC 80mL (純水洗浄処理済み) 1箱(10本×5袋入) JST-R/N	6,390	7,800	2523	2523										
2-5181-07	PET スクウェアバイアル SCC 100mL (純水洗浄処理済み) 1箱(10本×5袋入) JST-R/N	11,400	12,800	2523	2523										
2-5183-01	APクッションキャップ M 白 SCGW	1,140	1,230	2446	2446				56						
2-5183-02	APクッションキャップ L 白 SCGW	1,140	1,230	2446	2446				56						
2-5184-01	APクッションキャップ M 青 SCGB	1,140	1,230	2446	2446				56						
2-5184-02	APクッションキャップ L 青 SCGB	1,140	1,230	2446	2446				56						
2-5185-01	アズビエアクリンスーツ (フード別・センターファスナー型) 白 S 22110SW	4,900	5,200						45						
2-5185-02	アズビエアクリンスーツ (フード別・センターファスナー型) 白 M 22110SW	4,900	5,200						45						
2-5185-03	アズビエアクリンスーツ (フード別・センターファスナー型) 白 L 22110SW	4,900	5,200						45						
2-5185-04	アズビエアクリンスーツ (フード別・センターファスナー型) 白 2L 22110SW	4,900	5,200						45						
2-5185-05	アズビエアクリンスーツ (フード別・センターファスナー型) 白 3L 22110SW	4,900	5,200						45						
2-5185-06	アズビエアクリンスーツ (フード別・センターファスナー型) 白 4L 22110SW	4,900	5,200						45						
2-5186-01	アズビエアクリンスーツ (フード別・センターファスナー型) 青 S 22110SB	4,900	5,200						45						
2-5186-02	アズビエアクリンスーツ (フード別・センターファスナー型) 青 M 22110SB	4,900	5,200						45						
2-5186-03															

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビオア 2023 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感温紙製薬用 品パック 円	ウェルビーイング パック 円	サイエンスカ タログ 円
2-569-02	メスシリンダー(ガラス) 10mL 1634AH/10	1,900	2,000	1734	1734	245									
2-569-03	メスシリンダー(ガラス) 25mL 1634AH/25	1,900	2,000	1734	1734	245									
2-569-04	メスシリンダー(ガラス) 50mL 1634AH/50	2,100	2,300	1734	1734	245									
2-569-05	メスシリンダー(ガラス) 100mL 1634AH/100	2,300	2,500	1734	1734	245									
2-569-06	メスシリンダー(ガラス) 250mL 1634AH/250	2,900	3,100	1734	1734	245									
2-569-07	メスシリンダー(ガラス) 500mL 1634AH/500	3,700	4,000	1734	1734	245									
2-569-08	メスシリンダー(ガラス) 1000mL 1634AH/1000	5,800	6,200	1734	1734	245									
2-569-09	メスシリンダー(ガラス) 2000mL 1634AH/2000	9,900	10,600	1734	1734	245									
2-5715-01	EMソーラーデジタルビュレットsolanus(R) 20ml 9392020	170,000	195,000	1197	1197										
2-5715-02	EMソーラーデジタルビュレットsolanus(R) 50ml 9392050	170,000	195,000	1197	1197										
2-5718-01	PSデジボセル(スタンダードタイプ) 1箱(100個入) BRA759007	3,100	3,200	1333	1333										
2-5718-02	PMMAデジボセル(セミコンパクトタイプ) 1箱(100個入) BRA759017	3,200	3,300	1333	1333										
2-5719-01	PMMAデジボセル(スタンダードタイプ) 1箱(100個入) BRA759106	3,850	4,000	1333	1333										
2-5719-02	PMMAデジボセル(セミコンパクトタイプ) 1箱(100個入) BRA759116	4,000	4,200	1333	1333										
2-5747-01	マイクロプレートシリーディングテープ アルミニウム 1箱(100枚入) 9792	14,300	15,800	1131	1131										
2-5747-02	マイクロプレートシリーディングテープ ポリオレフィン 1箱(100枚入) 9793	14,300	15,800	1131	1131										
2-575-01	耐薬キャビネット(Jolly)(下段、両開き) 9733000 0444 14	14,000	14,600	886	886					52					
2-575-02	耐薬キャビネット(Jolly)(トール、両開き) 9732000 0444 12	20,000	20,900	886	886					52					
2-575-03	耐薬キャビネット(Jolly)(トールマルチスペース) 9588000 0444 06	22,000	23,000	886	886					52					
2-5754-11	フリーズボックス用ストレージラック 88×157×420mm IFL-1R	12,500	13,500	1147	1147										
2-5754-12	フリーズボックス用ストレージラック 143×143×420mm IFL-2R	14,600	15,600	1147	1147										
2-5754-13	フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R	14,600	15,600	1147	1147										
2-5754-14	フリーズボックス用ストレージラック 143×143×530mm IFL-4R	16,000	17,500	1147	1147										
2-5754-15	フリーズボックス用ストレージラック 157×157×530mm IFL-5R	16,000	17,500	1147	1147										
2-5778-09	フルフードキャップ 常温タイプ FX70150	3,920	4,090				112								
2-5778-10	フルフードキャップ 清潔タイプ FX70151	3,750	3,920				112								
2-5822-02	バッグシステム クリップ400 1袋(50本入) 231040	28,400	31,300	1386	1386	48									
2-5822-04	バッグシステム ラック400 221040	39,900	43,900	1386	1386	48									
2-5822-06	バッグシステム オープン400 211040	26,000	28,600	1386	1386	48									
2-5822-07	バッグシステム ビベツト 251091	79,600	87,600	1386	1386	48									
2-5822-08	バッグシステム チップ レギュラー 1箱(25本×40箱入) 252019	12,100	13,400	1386	1386	48									
2-5822-09	バッグシステム チップ ジャンボ 1箱(25本×40箱入) 252024	13,700	15,100	1386	1386	48									
2-5847-01	毛髪・塵埃除去器 2人用 HW-TRC-S	248,000	295,000	2502	2502	124									
2-5847-02	毛髪・塵埃除去器 1人用 HW-TRC-S	148,000	170,000	2502	2502	124									
2-5847-03	毛髪・塵埃除去器用 取り替え集塵袋 (5枚入) TR-04-002	2,000	2,500	2502	2502	124									
2-5847-14	毛髪・塵埃除去器用 取り替え集塵袋 (5枚入) TR-04-011	13,000	16,000	2502	2502	124									
2-6225-01	フルフードキャップ 1枚入ブルー FX75210	3,240	3,410			112									
2-6225-02	フルフードキャップ 1枚入イエロー FX75210	3,240	3,410			112									
2-6225-03	フルフードキャップ 1枚入ホワイト FX75210	3,240	3,410			112									
2-6225-04	フルフードキャップ 1枚入ピンク FX75210	3,240	3,410			112									
2-6225-05	フルフードキャップ 1枚入グリーン FX75210	3,240	3,410			112									
2-6297-01	デジタル温度計 PC-7700H	5,100	5,300	522	522										
2-6297-01-20	デジタル温度計 校正証明書付き PC-7700H	15,100	15,300	522	522										
2-6322-01	フリドライヤーマスク CL3680400	1,600	1,700				159								
2-6322-02	フリドライヤーマスク交換用先端ゴム CL3682400	740	800				159								
2-6341-11	検査用ウェア 長袖 S FX70949	6,810	7,370	2292	2292	116									
2-6341-12	検査用ウェア 長袖 M FX70949	6,810	7,370	2292	2292	116									
2-6341-13	検査用ウェア 長袖 L FX70949	6,810	7,370	2292	2292	116									
2-6341-14	検査用ウェア 長袖 LL FX70949	6,810	7,370	2292	2292	116									
2-6341-15	検査用ウェア 長袖 XL FX70949	6,810	7,370	2292	2292	116									
2-6361-01	オートクレーブ用脱臭剤 ミント・ユーカリの香り 100粒 CLASSIC	21,300	23,500	2167	2167										
2-6361-02	オートクレーブ用脱臭剤 リンゴの香り 100粒 320200	21,300	23,500	2167	2167		65								
2-6361-03	オートクレーブ用脱臭剤 レモンの香り 100粒 CITRUS	21,300	23,500	2167	2167										
2-6361-05	オートクレーブ用脱臭剤 ビーチの香り 100粒 320500	21,300	23,500	2167	2167		65								
2-6361-07	オートクレーブ用脱臭剤 ココナツの香り 50粒 321100	25,600	28,200	2167	2167										
2-6361-08	オートクレーブ用脱臭剤 ハニカの香り 50粒 321200	25,600	28,200	2167	2167										
2-6361-09	オートクレーブ用脱臭剤 ミモザの香り 50粒 321300	25,600	28,200	2167	2167										
2-6393-41	乾熱滅菌器 左扉(右ハンドル左開き) KM-450V	145,000	148,000	2153	2153		64								
2-6393-42	乾熱滅菌器 左扉(右ハンドル右開き) KM-300V	126,000	129,000	2153	2153										
2-6393-43	乾熱滅菌器 左扉(右ハンドル左開き) KM-600V	190,000	195,000	2153	2153										
2-6393-44	乾熱滅菌器 右扉(左ハンドル右開き) KM-300V-R	126,000	129,000	2153	2153										
2-6393-45	乾熱滅菌器 右扉(左ハンドル右開き) KM-450V-R	145,000	148,000	2153	2153										
2-6393-46	乾熱滅菌器 右扉(左ハンドル右開き) KM-600V-R	190,000	195,000	2153	2153										
2-651-01	マクロビベツト 1mL(耐溶剤仕様)	32,000	34,300	1166	1166										
2-651-02	マクロビベツト 2mL(耐溶剤仕様)	32,000	34,300	1166	1166										
2-651-03	マクロビベツト 5mL(耐溶剤仕様)	32,000	34,300	1166	1166										
2-651-04	マクロビベツト 10mL(耐溶剤仕様)	32,000	34,300	1166	1166										
2-651-13	マクロビベツト用交換チップ 1mL 透明 200本入 025050-11	8,000	8,500	1166	1166										
2-651-14	マクロビベツト用交換チップ 2mL 透明 200本入 025050-21	12,000	12,600	1166	1166										
2-651-15	マクロビベツト用交換チップ 5mL 透明 200本入 025050-510	8,700	9,500	1166	1166										
2-651-16	マクロビベツト用交換チップ 10mL 透明 200本入 025050-1010	9,700	10,500	1166	1166										
2-651-18	マクロビベツト用交換チップ 50mL 透明 5本入 025050-501	7,400	7,900	1166	1166										
2-658-01	石英セルマツチングキット 2個入 T-I-UV-10S	26,500	29,800	1330	1330										
2-658-02	石英セルマツチングキット 4個入 T-I-UV-10S	52,900	59,500	1330	1330										
2-6672-06	リアルタイムPCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個入3247-00	16,800	16,100	1098	1098										
2-6706-01	ビオラマ滅菌デイスピンセット(無菌袋) 1袋(50本入) VDP-010	1,250	1,350	1409	1409										
2-6706-02	ビオラマ滅菌デイスピンセット(無菌袋) 1袋(50本入) VDP-020	1,460	1,580	1409	1409										
2-6712-01	ビオラマ処理カセット 1袋(500個入) VEC-500W	5,400	5,600	1435	1435										
2-6712-02	ビオラマ処理カセットVEC-5000R 1袋(500個入) VEC-500R	5,400	5,600	1435	1435										
2-6712-03	ビオラマ処理カセット 1袋(500個入) VEC-500G	5,400	5,600	1435	1435										
2-6712-04	ビオラマ処理カセット 1袋(500個入) VEC-500V	5,400	5,600	1435	1435										
2-6712-05	ビオラマ処理カセット 1袋(500個入) VEC-500B	5,400	5,600	1435	1435										
2-6725-01	ビオラマ処理カセット用脱臭剤(スチール製) 1袋(10個入) VSC-10	370	390	1376	1376	918									
2-6725-02	ビオラマ処理カセット用脱臭剤(スチール製) 1袋(50本) VSC-500	14,500	15,200	1376	1376	918									
2-694-01	ラボサーパララック(薬品保管用) スチール製 1列1段 LSR-W-T	57,000	62,500	877	877									198	
2-694-02	ラボサーパララック(薬品保管用) スチール製 2列1段 LSR-W-T	85,000	92,600	877	877									198	
2-694-03	ラボサーパララック(薬品保管用) スチール製 1列2段 LSR-W-T	95,000	105,000	877	877									198	
2-694-04	ラボサーパララック(薬品保管用) スチール製 2列2段 LSR-W-T	116,000	128,000	877	877									198	
2-696-01	ラボサーパララック(薬品保管用) ステンレス製 1列1段 LSR-S-T	100,800	111,000	877	877									198	
2-696-02	ラボサーパララック(薬品保管用) ステンレス製 2列1段 LSR-S-T	147,600	161,000	877	877									198	
2-696-03	ラボサーパララック(薬品保管用) ステンレス製 1列2段 LSR-S-T	151,500	165,000	877	877									198	
2-696-04	ラボサーパララック(薬品保管用) ステンレス製 2列2段 LSR-S-T	201,000	219,000	877	877									198	
2-7066-01	食品用ユニフォーム男女兼用 コート S FX70740R	4,780	5,120				117								
2-7066-02	食品用ユニフォーム男女兼用 コート M FX70740R	4,780	5,120				117								
2-7066-03	食品用ユニフォーム男女兼用 コート L FX70740R	4,780	5,120				117								
2-7066-04	食品用ユニフォーム男女兼用 コート LL FX70740R	4,780	5,120				117								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	標準産物製作用 品/パック 円	ウェルビーイング 円	サイエンスカ タログ 円
2-709-02	薬品保管ユニット(UT-Lab・キキスター付き) 450×500×652mm スチール製 SPT-UTC	91,000	93,800	877	877										
2-712-01	廃液容器保管庫(UT-Lab) 収納数1本 WF-1	52,000	53,700	890	890						208				
2-712-02	廃液容器保管庫(UT-Lab) 収納数2本 WF-2	81,000	83,500	890	890						208				
2-712-03	廃液容器保管庫(UT-Lab) 収納数4本 WF-4	107,000	110,000	890	890						208				
2-7124-01	セルカウンタプレート 65×24×3mm 10枚	2,380	2,620	1454	1454										
2-7124-02	セルカウンタプレート 65×24×3mm 120枚	23,800	25,500	1454	1454										
2-715-01	傾斜角可変スタンド φ20試験管用	9,500	10,000	-	-										
2-715-02	傾斜角可変スタンド φ30遠達管用	10,800	11,400	-	-										
2-7215-01	タンパク質結晶化プレート シッチングドロップ用 1袋(10枚入) MRC-2UV	22,700	23,800	1129	1129										
2-7215-05	タンパク質結晶化プレート 1袋(10枚入) MRC-2PS	15,800	16,600	1129	1129										
2-7215-07	タンパク質結晶化プレート 1袋(10枚入) MRC-3UV	22,500	23,600	1129	1129										
2-722-01	メスシリンダーラック 小・中サイズ用	26,600	28,300	2146	2146										
2-722-02	メスシリンダーラック 中・大サイズ用	42,500	43,300	2146	2146										
2-7232-13	減菌スクリーニング 1箱(1個×100袋入) 300mL	15,000	16,200	1374	1374										
2-7257-12	FXハンドルモップ用 FXエコーラック(モップ) 1袋(10枚入) CL-374-713-0	6,050	6,710	2175	2175										
2-7257-13	FXハンドルモップ用 エコーラック(モップ) 1袋(10枚入) CL-383-124-0	4,200	4,500	2175	2175										
2-727-01	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 同径 R1/8×1/8	1,650	3,940	1887	1887										
2-727-02	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 同径 R1/4×1/4	1,850	8,380	1887	1887										
2-727-03	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 同径 R3/8×3/8	1,950	6,270	1887	1887										
2-727-04	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 同径 R1/2×1/2	2,200	5,870	1887	1887										
2-727-05	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 同径 R3/4×3/4	3,400	7,920	1887	1887										
2-727-06	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 異径 R1/4×1/8	1,900	5,670	1887	1887										
2-727-07	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 異径 R3/8×1/4	2,000	5,050	1887	1887										
2-727-08	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 異径 R1/2×1/4	2,200	6,850	1887	1887										
2-727-09	アズフロ(R) ニップル ストレートタイプ 異径 R1/2×3/8	2,200	5,650	1887	1887										
2-728-01	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 同径 R1/8×1/8	2,700	6,200	1887	1887										
2-728-02	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 同径 R1/4×1/4	2,900	6,500	1887	1887										
2-728-03	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 同径 R3/8×3/8	4,000	9,350	1887	1887										
2-728-04	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 同径 R1/2×1/2	8,800	18,000	1887	1887										
2-728-05	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 同径 R3/4×3/4	10,200	23,300	1887	1887										
2-728-06	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 異径 R1/4×1/8	2,900	7,680	1887	1887										
2-728-07	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 異径 R3/8×1/4	4,000	9,350	1887	1887										
2-728-08	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 異径 R1/2×1/4	6,000	11,800	1887	1887										
2-728-09	アズフロ(R) ニップル エルボタイプ(L字) 異径 R1/2×3/8	6,000	13,400	1887	1887										
2-729-01	アズフロ(R) ニップル チーズタイプ(T字) 同径 R1/8×1/8	3,300	15,100	1887	1887										
2-729-02	アズフロ(R) ニップル チーズタイプ(T字) 同径 R1/4×1/4	5,100	16,200	1887	1887										
2-729-03	アズフロ(R) ニップル チーズタイプ(T字) 同径 R3/8×3/8	5,800	10,900	1887	1887										
2-729-04	アズフロ(R) ニップル チーズタイプ(T字) 同径 R1/2×1/2	14,300	19,100	1887	1887										
2-729-05	アズフロ(R) ニップル チーズタイプ(T字) 同径 R3/4×3/4	17,600	21,200	1887	1887										
2-7298-01	新油長靴 22.5cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-02	新油長靴 23.0cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-03	新油長靴 23.5cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-04	新油長靴 24.0cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-05	新油長靴 24.5cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-06	新油長靴 25.0cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-07	新油長靴 25.5cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-08	新油長靴 26.0cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-09	新油長靴 26.5cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-10	新油長靴 27.0cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-7298-11	新油長靴 28.0cm 白 JW707	3,600	3,990												119
2-730-01	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 同径 RC1/4×RC1/4 AF-CRC1/4	2,850	4,830	1887	1887										
2-730-02	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 同径 RC3/8×RC3/8 AF-CRC3/8	4,400	5,320	1887	1887										
2-730-03	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 同径 RC1/2×RC1/2 AF-CRC1/2	7,250	8,710	1887	1887										
2-730-04	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 同径 RC3/4×RC3/4 AF-CRC3/4	11,000	13,300	1887	1887										
2-730-05	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 異径 RC1/8×RC1/4 AF-CRC1/8×1/4	3,200	4,810	1887	1887										
2-730-06	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 異径 RC1/4×RC3/8 AF-CRC1/4×3/8	4,900	5,430	1887	1887										
2-730-07	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 異径 RC1/4×RC1/2 AF-CRC1/4×1/2	7,700	8,110	1887	1887										
2-730-08	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 異径 RC3/8×RC1/2 AF-CRC3/8×1/2	7,700	9,260	1887	1887										
2-730-09	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 異径 RC1/2×RC3/4 AF-CRC1/2×3/4	12,000	14,500	1887	1887										
2-730-10	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 異径 RC1/2×RC1 インチ AF-CRC1/2×1	19,500	23,500	1887	1887										
2-730-11	アズフロ(R) PTFEカップリング(ストレート) 異径 RC3/4×RC1 インチ AF-CRC3/4×1	19,500	23,500	1887	1887										
2-731-01	アズフロ(R) PTFEカップリング(L字) RC1/4 AF-CL	3,100	4,040	1887	1887										
2-731-02	アズフロ(R) PTFEカップリング(L字) RC3/8 AF-CL	4,200	6,840	1887	1887										
2-731-03	アズフロ(R) PTFEカップリング(L字) RC1/2 AF-CL	6,200	7,660	1887	1887										
2-731-04	アズフロ(R) PTFEカップリング(L字) RC3/4 AF-CL	10,600	13,500	1887	1887										
2-732-01	アズフロ(R) PTFEカップリング(T字) RC1/4 AF-CT	4,200	5,640	1887	1887										
2-732-02	アズフロ(R) PTFEカップリング(T字) RC3/8 AF-CT	5,300	9,880	1887	1887										
2-732-03	アズフロ(R) PTFEカップリング(T字) RC1/2 AF-CT	7,300	11,900	1887	1887										
2-732-04	アズフロ(R) PTFEカップリング(T字) RC3/4 AF-CT	13,200	16,900	1887	1887										
2-7323-02	ハンディ水質計(アリア) 用 粉体試薬(高濃度塩素用) 100回分 080560-1021A	3,500	3,900	589	589	395	91								
2-733-01	アズフロ(R) PTFEブラッシング(ストレート) AF-B RC1/8×R1/4	1,750	5,600	1887	1887										
2-733-02	アズフロ(R) PTFEブラッシング(ストレート) AF-B RC1/8×R3/8	1,850	6,040	1887	1887										
2-733-03	アズフロ(R) PTFEブラッシング(ストレート) AF-B RC1/4×R3/8	1,850	6,040	1887	1887										
2-733-04	アズフロ(R) PTFEブラッシング(ストレート) AF-B RC1/4×R1/2	1,950	5,840	1887	1887										
2-733-05	アズフロ(R) PTFEブラッシング(ストレート) AF-B RC3/8×R1/2	1,950	5,640	1887	1887										
2-733-06	アズフロ(R) PTFEブラッシング(ストレート) AF-B RC1/2×R3/4	4,150	7,960	1887	1887										
2-733-07	アズフロ(R) PTFEブラッシング(ストレート) AF-B RC3/4×R1	4,950	8,760	1887	1887										
2-734-01	アズフロ(R) PTFEオス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8	3,300	6,700	1888	1888										
2-734-02	アズフロ(R) PTFEオス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8	4,400	7,420	1888	1888										
2-734-03	アズフロ(R) PTFEオス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4	4,400	7,640	1888	1888										
2-734-04	アズフロ(R) PTFEオス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4	5,500	8,680	1888	1888										
2-734-05	アズフロ(R) PTFEオス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8	6,600	9,120	1888	1888										
2-735-01	アズフロ(R) PTFEオス・メス型ジョイント RC1/8×R1/8	2,900	7,000	1888	1888										
2-735-02	アズフロ(R) PTFEオス・メス型ジョイント RC1/4×R1/4	3,100	7,540	1888	1888										
2-735-03	アズフロ(R) PTFEオス・メス型ジョイント RC3/8×R3/8	4,200													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニークローズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研装置用 品パック 円	ウェルビーイング パック 円	サイエンスカ タログ 円
2-834-02	ゴムビクター 青 C43960010BL	1,260	1,350	1809	1809										470
2-834-03	ゴムビクター 赤 C43960015RE	1,260	1,350	1809	1809										470
2-834-04	ゴムビクター 青 C43960020VE	1,260	1,350	1809	1809										470
2-834-05	ゴムビクター オレンジ C43960025OR	1,260	1,350	1809	1809										470
2-835-01	ビベトポンプ 2mL	2,200	2,350	1209	1209										471
2-835-02	ビベトポンプ 10mL	2,200	2,350	1209	1209										471
2-835-03	ビベトポンプ 25mL	2,900	3,100	1209	1209										471
2-837-11	マニフォルド MultiVac 310-MS	141,000	126,900	1255	1255										
2-856-01	ASFL(アズフィル)シリンジフィルター(CA)1箱(100個入) 03302250-SFCA	19,000	20,000	1268	1268										
2-856-02	ASFL(アズフィル)シリンジフィルター(CA)1箱(100個入) 03304550-SFCA	19,000	20,000	1268	1268										
2-8623-01	濾過瓶 3L 2420/3000	25,800	27,700	1704	1704										
2-8623-02	濾過瓶 5L 2420/5000	39,100	42,000	1704	1704										
2-8623-03	濾過瓶 10L 2420/10000	38,300	41,200	1704	1704										
2-8633-01	キャスターベール 45C2-B(ブルー) 45C2-B ブルー	9,490	12,380	2180	2180										
2-8633-02	キャスターベール 70C2-R(レッド) 70C2-R レッド	10,800	14,550	2180	2180										
2-8633-03	キャスターベール 90C2-Y(イエロー) 90C2-Y イエロー	12,100	17,460	2180	2180										
2-8640-01	密閉バケツミニ(角) 3L 角-3L	1,500	1,720	1566	1566										
2-8640-02	密閉バケツミニ(角) 5L 角-5L	1,700	1,950	1566	1566										
2-8640-03	密閉バケツミニ(角) 10L 角-10L	2,440	2,780	1566	1566										
2-8640-04	密閉バケツミニ(角) 15L 15	2,900	3,300	1566	1566										
2-8640-05	密閉バケツミニ(角) 20L 20	3,510	3,980	1566	1566										
2-8641-01	密閉バケツミニ(丸) 3L 丸-3K	1,550	1,780	1566	1566										
2-8641-02	密閉バケツミニ(丸) 5L 丸-5K	1,670	1,920	1566	1566										
2-8641-03	密閉バケツミニ(丸) 10L 丸-10K	2,470	2,850	1566	1566										
2-8641-04	密閉バケツミニ(丸) 15L 15K	2,840	3,200	1566	1566										
2-8641-05	密閉バケツミニ(丸) 20L 20K	3,250	3,700	1566	1566										
2-865-01	オートサンブラー用バイアル1袋(100本入) 813-V	2,200	2,300	1617	1617										
2-865-02	オートサンブラー用バイアル1袋(100本入) 823-V	2,500	2,600	1617	1617										
2-865-03	オートサンブラー用バイアル1袋(100本入) 835-V	2,300	2,400	1617	1617										
2-865-04	オートサンブラー用バイアル1袋(100本入) 845-V	2,800	2,900	1617	1617										
2-865-11	バイアル用黒キャップ100個入 8181-SC	3,100	3,300	1617	1617										
2-865-12	バイアル用黒キャップ100個入 8181-SC	5,200	5,500	1617	1617										
2-865-13	バイアル用白キャップ100個入 8183-SC	3,100	3,300	1617	1617										
2-865-14	バイアル用白キャップ100個入 8183-SC	5,200	5,500	1617	1617										
2-865-15	バイアル用平底インサート100個入 250-I	1,600	1,700	1617	1617										
2-865-16	バイアル用平底インサート100個入 150-IP	9,000	9,500	1617	1617										
2-865-17	バイアル用セパタム100個入 81-S	2,300	2,100	1617	1617										
2-866-01	オートサンブラー用バイアル1袋(100本入) 913-V	2,200	2,300	1617	1617										
2-866-02	オートサンブラー用バイアル1袋(100本入) 923-V	2,500	2,600	1617	1617										
2-866-03	オートサンブラー用バイアル1袋(100本入) 935-V	2,400	2,500	1617	1617										
2-866-04	オートサンブラー用バイアル1袋(100本入) 945-V	2,700	2,800	1617	1617										
2-866-11	バイアル用黒キャップ100個入 9191-SC	3,000	3,200	1617	1617										
2-866-12	バイアル用黒キャップ100個入 9191-SC	5,100	5,500	1617	1617										
2-866-13	バイアル用平底インサート100個入 300-I	1,700	1,800	1617	1617										
2-866-14	バイアル用平底インサート100個入 250-IP	9,600	10,000	1617	1617										
2-866-15	バイアル用セパタム100個入 91-S	2,100	2,200	1617	1617										
2-8667-01	精密耐薬品セット 5SVR-SA	5,700	6,000	2594	2594										
2-8667-02	精密耐薬品セット 25SVR-SA	5,700	6,000	2594	2594										
2-8667-03	精密耐薬品セット 2ASVR-SA	5,700	6,000	2594	2594										
2-8667-04	精密耐薬品セット 24SVR-SA	5,700	6,000	2594	2594										
2-8667-05	精密耐薬品セット 7SVR-SA	5,700	6,000	2594	2594										
2-8667-06	精密耐薬品セット 2ABSVR-SA	5,700	6,000	2594	2594										
2-8667-07	精密耐薬品セット 4WFSVR-SA	6,000	6,300	2594	2594										
2-8667-11	精密耐薬品セット 5SVR-SA交換用チップ	2,300	2,400	2594	2594										
2-8667-12	精密耐薬品セット 25SVR-SA交換用チップ	2,300	2,400	2594	2594										
2-8667-13	精密耐薬品セット 2ASVR-SA交換用チップ	2,300	2,400	2594	2594										
2-8667-14	精密耐薬品セット 24SVR-SA交換用チップ	2,300	2,400	2594	2594										
2-8667-15	精密耐薬品セット 7SVR-SA交換用チップ	2,300	2,400	2594	2594										
2-8667-16	精密耐薬品セット 2ABSVR-SA交換用チップ	2,300	2,400	2594	2594										
2-8667-27	精密耐薬品セット 4WFSVR-SA交換用チップ	2,400	2,500	2594	2594										
2-867-01	アズラボバイアル瓶 本体のみ 20mL 透明 1袋(100本入) 2017-V	4,200	4,410	1605	1605										
2-867-02	アズラボバイアル瓶 本体のみ 30mL 透明 1袋(100本入) 3017-V	5,200	5,400	1605	1605										
2-867-03	アズラボバイアル瓶 本体のみ 40mL 透明 1袋(100本入) 4017-V	5,400	5,600	1605	1605										
2-867-04	アズラボバイアル瓶 本体のみ 60mL 透明 1袋(100本入) 6017-V	10,500	11,030	1605	1605										
2-867-12	バイアル用黒キャップ100個入り 221224-SC	7,600	7,980	1605	1605										
2-868-01	アズラボバイアル瓶 本体のみ 20mL 褐色 1袋(100本入) 2027-V	4,200	4,410	1605	1605										
2-868-03	アズラボバイアル瓶 本体のみ 40mL 褐色 1袋(100本入) 4027-V	5,400	5,600	1605	1605										
2-868-04	アズラボバイアル瓶 本体のみ 60mL 褐色 1袋(100本入) 6027-V	10,500	11,030	1605	1605										
2-869-01	バイアル瓶 φ22.5×75.5mm 20mL 1箱(100本入) 2017-VH	5,200	5,500	1611	1611										
2-869-11	バイアル用フタ 1箱(100個入) 201201-SC	6,900	7,200	1611	1611										
2-869-12	ボトル縛機 20mL用 20-AJRC	35,500	37,000	1611	1611										
2-878-01	ビュレット(ガラスコック付) 10mL 16420100A	5,400	5,700	1741	1741										
2-878-02	ビュレット(ガラスコック付) 25mL 16420250A	6,300	6,600	1741	1741										
2-878-03	ビュレット(ガラスコック付) 50mL 16420500A	6,500	6,800	1741	1741										
2-879-01	ビュレット PTFE活栓付 10mL 16420100FA	5,600	5,900	1741	1741										
2-879-02	ビュレット PTFE活栓付 25mL 16420250FA	7,300	7,700	1741	1741										
2-879-03	ビュレット PTFE活栓付 50mL 16420500FA	7,900	8,300	1741	1741										
2-883-01	スワフ1袋(500本入) HJ-2326	4,400	4,710	2494	2494										
2-883-02	スワフ1袋(500本入) HJ-2317	6,700	7,170	2494	2494										
2-883-04	スワフ1袋(500本入) HJ-2435	8,000	8,560	2494	2494										
2-883-06	スワフ1袋(25本入) HJ-3329	500	540	2494	2494										
2-8838-01	毛髪除去器(ヘアークルミン)用(2人用) TR-HH(2人用)	285,000	325,000												124
2-8838-02	毛髪除去器(ヘアークルミン)用(1人用) TR-HS(1人用)	185,000	200,000												124
2-8838-11	毛髪除去器(ヘアークルミン)専用ブラシボックス TR-B20	142,000	160,000												124
2-8838-12	毛髪除去器(ヘアークルミン)用ヘアークルミン TR-H-02-001	2,200	2,500												124
2-8838-13	毛髪除去器(ヘアークルミン)用ヘアークルミン TR-H-01-001	12,000	15,000												124
2-884-02	スワフ1袋(100本入) HJ-2637	7,090	7,590	2494	2494										
2-8875-01	葉緑素計 SPAD-502 Plus	138,000	150,000	1415	1415										
2-8939-11	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 透明ケース	271,000	299,000	1388	1388										9
2-8939-12	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 パーコドリーダ	92,300	102,000	1388	1388										9
2-8939-14	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 サンプリングパック1箱(1000個入)	38,800	42,700	1388	1388										9
2-8939-15	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 シングルコネクタセット 413003	52,600	57,900	1388	1388										9
2-8939-16	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 ダブルコネクタセット 414004	57,000	62,800	1388	1388										9
2-8939-17	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 メンテナンスキット 414003	177,000	195,000	1388	1388										9
2-8939-18	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 シリジジ 413004	65,000	71,500	1388	1388										9
2-8939-19	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 スタライスキット 414001	49,000	53,900	1388	1388										9
2-8939-20	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 チュービングセット 413006	17,700	19,500	1388	1388										9
2-8939-21	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 コネクタセット 412002	17,300	19,100	1388	1388										9
2-8939-22	スバイアルブリーディング装置イージースバイアル(R)用 フルチェックブロック 412003	146,000	161,000	1388											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感温制御装置用 品パンフ 頁	ウェルビーイング パンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-902-01	防水導電率計 AS650	13,600	14,280	572	572										
2-902-01-20	防水導電率計 校正証明書付き AS650	23,600	24,280	572	572										
2-9037-01	スタンダード乳鉢 乳鉢付き 211a/0	2,100	2,200	318	318										
2-9037-02	スタンダード乳鉢 乳鉢付き 211a/1/0	2,500	2,600	318	318										
2-9037-03	スタンダード乳鉢 乳鉢付き 211a/2a	3,050	3,200	318	318										
2-9037-04	スタンダード乳鉢 乳鉢付き 211a/3	3,350	3,500	318	318										
2-9037-05	スタンダード乳鉢 乳鉢付き 211a/3a	5,600	5,900	318	318										
2-9037-06	スタンダード乳鉢 乳鉢付き 211a/5	7,800	8,200	318	318										
2-9037-07	スタンダード乳鉢 乳鉢付き 211a/6	12,600	13,200	318	318										
2-9039-01	ラテックスロング滅菌手袋 (Protegrity (R) CP) S 1袋	430	450	2241	2241										
2-9039-02	ラテックスロング滅菌手袋 (Protegrity (R) CP) M 1袋	430	450	2241	2241										
2-9039-03	ラテックスロング滅菌手袋 (Protegrity (R) CP) L 1袋	430	450	2241	2241										
2-9039-51	ラテックスロング滅菌手袋 (Protegrity (R) CP) S 50袋	14,300	15,000	2241	2241										
2-9039-52	ラテックスロング滅菌手袋 (Protegrity (R) CP) M 50袋	14,300	15,000	2241	2241										
2-9039-53	ラテックスロング滅菌手袋 (Protegrity (R) CP) L 50袋	14,300	15,000	2241	2241										
2-9045-01	保護メガネ (ラップアラウンド型) SS-9863	300	320							20					
2-9045-03	保護メガネ (ラップアラウンド型) SS-2793	430	450							20					
2-9046-01	保護メガネ (メガネ対応) SS-9722	400	420							20					
2-9047-02	女性用保護メガネ (ラップアラウンド型) SS-8072	260	280							20					
2-9048-01	紫外線用メガネ ラップアラウンドタイプ SSUV-7724	1,980	2,000	2224	2224										
2-9048-02	紫外線用メガネ (ラップアラウンドタイプ) SSUV-2773R	570	610							20					
2-9048-04	紫外線用メガネ (オーバーハムメガネタイプ) SSUV-2060	640	670							20					
2-9049-01	保護メガネ SS-7087	2,800	2,900	2222	2222										
2-9052-01	作業用保護帽 (保護インナー内蔵タイプ) aboneJOB ラウンド スミキヤップ 2075 ネイビー	4,200	4,800	2328	2328										
2-9052-02	作業用保護帽 (保護インナー内蔵タイプ) aboneJOB ラウンド スミキヤップ 2075 ブラック	4,200	4,800	2328	2328										
2-9066-01	メディカルディスポボックス EVO30MONO	1,850	1,900	2181	2181	487									
2-9066-02	メディカルディスポボックス EVO30DUO-N	2,250	2,300	2181	2181	487									
2-9066-03	メディカルディスポボックス EVO30MONO	2,300	2,400	2181	2181	487									
2-9066-04	メディカルディスポボックス EVO30DUO-N	2,700	2,800	2181	2181	487									
2-908-12	攪拌機 (フロントロー) 用 ステンレス攪拌棒 十字羽根 FLXSI	2,030	2,140	189	189										
2-908-13	攪拌機 (フロントロー) 用 ステンレス攪拌棒 ストレート羽根 FLSSI	5,260	5,530	189	189										
2-908-14	攪拌機 (フロントロー) 用 ステンレス攪拌棒 板羽根 FLPSI	5,260	5,530	189	189										
2-908-15	攪拌機 (フロントロー) 用 ステンレス攪拌棒 遠心羽根 FLCSI	5,260	5,530	189	189										
2-908-16	攪拌機 (フロントロー) 用 PTFE攪拌棒 十字羽根 FLXPI	7,910	8,200	189	189										
2-908-17	攪拌機 (フロントロー) 用 PTFE攪拌棒 ストレート羽根 FLSPI	7,910	8,200	189	189										
2-908-18	攪拌機 (フロントロー) 用 PTFE攪拌棒 板羽根 FLPSPI	7,910	8,200	189	189										
2-908-19	攪拌機 (フロントロー) 用 PTFE攪拌棒 遠心羽根 FLCPI	7,910	8,200	189	189										
2-9086-01	アズビエアエコノミー常電防止粘着マット (中粘着) 青 450 x 900 10シート	19,100	20,100						68						
2-9086-02	アズビエアエコノミー常電防止粘着マット (中粘着) 青 600 x 900 10シート	24,800	26,000						68						
2-9086-03	アズビエアエコノミー常電防止粘着マット (中粘着) 青 600 x 1200 10シート	35,200	36,900						68						
2-9134-03	結晶皿 (硫酸ガラス) 60mL	1,600	1,680	1712	1712										
2-9134-04	結晶皿 (硫酸ガラス) 100mL	1,980	2,100	1712	1712										
2-9134-10	結晶皿 (硫酸ガラス) 3500mL	13,600	14,300	1712	1712										
2-9135-01	水槽 (硫酸ガラス) 500	3,800	4,000	1394	1394										
2-9135-02	水槽 (硫酸ガラス) 900	5,500	5,800	1394	1394										
2-9135-03	水槽 (硫酸ガラス) 2000	13,000	13,600	1394	1394										
2-9135-04	水槽 (硫酸ガラス) 3500	20,800	21,800	1394	1394										
2-9136-01	時計皿 φ40mm 10個入	1,600	1,700	1710	1710										466
2-9136-02	時計皿 φ50mm 10個入	1,800	1,900	1710	1710										466
2-9136-03	時計皿 φ60mm 10個入	1,800	1,900	1710	1710										466
2-9136-04	時計皿 φ70mm 10個入	2,100	2,200	1710	1710										466
2-9136-05	時計皿 φ80mm 10個入	2,200	2,300	1710	1710										466
2-9136-06	時計皿 φ90mm 10個入	2,300	2,400	1710	1710										466
2-9136-07	時計皿 φ100mm 10個入	2,750	2,900	1710	1710										466
2-9136-08	時計皿 φ110mm 10個入	2,800	2,900	1710	1710										466
2-9136-09	時計皿 φ120mm 10個入	2,900	3,000	1710	1710										466
2-9136-10	時計皿 φ150mm 10個入	4,800	5,000	1710	1710										466
2-9136-12	時計皿 φ200mm 10個入	9,250	9,700	1710	1710										466
2-9136-13	時計皿 φ250mm 5個入	7,200	7,500	1710	1710										466
2-9136-31	時計皿 φ180mm 10個入	6,800	7,100	1710	1710										466
2-9136-34	時計皿 φ280mm 5個入	8,000	8,400	1710	1710										466
2-9138-01	ビュレット ガラスコック付 10mL	7,350	7,700	1741	1741										
2-9138-02	ビュレット ガラスコック付 25mL	8,190	8,600	1741	1741										
2-9138-03	ビュレット ガラスコック付 50mL	9,030	9,500	1741	1741										
2-9138-04	ビュレット ガラスコック付 100mL	12,390	13,000	1741	1741										
2-9140-01	秤量瓶 25 x 25	980	1,100	1708	1708										
2-9140-02	秤量瓶 25 x 30	980	1,100	1708	1708										
2-9140-03	秤量瓶 30 x 30	980	1,100	1708	1708										
2-9140-04	秤量瓶 30 x 40	980	1,100	1708	1708										
2-9140-11	秤量瓶 40 x 40	1,300	1,500	1708	1708										
2-9140-14	秤量瓶 50 x 30	1,600	1,700	1708	1708										
2-9140-15	秤量瓶 50 x 40	1,600	1,700	1708	1708										
2-9140-16	秤量瓶 50 x 50	1,600	1,700	1708	1708										
2-9140-17	秤量瓶 50 x 70	1,600	1,700	1708	1708										
2-9140-18	秤量瓶 50 x 80	1,800	1,900	1708	1708										
2-9169-01	スタンダードシャーレ φ40 x 12mm 14946	520	540	1088	1088	848									468
2-9169-02	スタンダードシャーレ φ50 x 12mm 18598	520	540	1088	1088	848									468
2-9169-03	スタンダードシャーレ φ60 x 15mm 60/15	520	540	1088	1088	848									468
2-9169-04	スタンダードシャーレ φ80 x 15mm 80/15	520	540	1088	1088	848									468
2-9169-05	スタンダードシャーレ φ90 x 15mm 90/15	520	540	1088	1088	848									468
2-9169-06	スタンダードシャーレ φ100 x 20mm 100/20	840	880	1088	1088	848									468
2-9169-07	スタンダードシャーレ φ120 x 20mm 120/20	1,900	2,000	1088	1088	848									468
2-9169-08	スタンダードシャーレ φ150 x 20mm 150/20	1,900	2,000	1088	1088	848									468
2-9169-09	スタンダードシャーレ φ180 x 30mm 180/30	4,500	4,700	1088	1088										468
2-9169-20	スタンダードシャーレ φ200 x 30mm 200/30	8,000	8,400	1088	1088										468
2-917-01	濾液アラーム EM0320	2,000	2,140	692	692										
2-9171-01	ガラスローレット φ30mm	600	630	1792	1792										494
2-9171-02	ガラスローレット φ45mm	630	660	1792	1792										494
2-9171-03	ガラスローレット φ50mm	830	870	1792	1792										494
2-9171-04	ガラスローレット φ60mm	680	710	1792	1792										494
2-9171-05	ガラスローレット φ70mm	830	870	1792	1792										494
2-9171-06	ガラスローレット φ75mm	850	890	1792	1792										494
2-9171-07	ガラスローレット φ100mm	2,060	2,150	1792	1792										494
2-9171-08	ガラスローレット φ150mm	3,700	3,900	1792	1792										494
2-9174-01	水分トラップ S10001	24,600	25,800	1319	1319										
2-9187-01	圧トランスミッター センサー 520.9HDS03L401	24,700	28,200	-	-										
2-9187-02	圧トランスミッター センサー 520.9KDS03L401W	24,700	28,200	-	-										
2-9187-03	圧トランスミッター センサー 520.9LDS03L401	24,700	28,200	-	-										
2-9187-04	圧トランスミッター センサー 520.9LDS03L401W	24,700	28,200	-	-										
2-919-01	ピオラモビグユニカル 1箱 (48本入) VIO-225	12,800	13,200	1774	1774										
2-919-02	ピオラモビグユニカル 500mL 1箱 (36本入) VIO-500	10,900	11,200	1774	1774										
2-919-03	ピオラモビグユニカル VIO-250 6本/袋 x 8袋入	12,800	13,200	1774	1774										
2-9197-11	ハンディポンプ (気液両用) 液体流量320/150mL														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	産産産産産産 円	ウェルビーイング 円	サイエンスカ カタログ 円
2-9802-15	レーザ光保護メガネブルー20% 5625311	28,100	29,400		2229										
2-9810-11	保護ゴーグル(つるタイプ) 6X1 00.00.00	3,900	4,100		2277										
2-9814-01	混綿 軍手 フリーサイズ 12双入 450	380	400		2277					1					
2-9814-02	混綿 軍手 フリーサイズ 12双入 600	460	490		2277					1					
2-9814-03	女性用軍手 1ダース 12双入 600w	460	480							1					
2-9814-51	混綿 軍手 450 フリーサイズ 30ダース 360双入 450 30ダース	10,500	11,030		2277					1					
2-9814-52	混綿 軍手 600 フリーサイズ 30ダース 360双入 600 30ダース	12,300	12,920		2277					1					
2-9814-53	女性用軍手 30ダース 360双入 600w	12,100	12,600							1					
2-9815-01	純綿 軍手 フリーサイズ 12双入 750	850	900		2277					1					
2-9815-51	純綿 軍手 フリーサイズ 20ダース 240双入 750	15,300	16,070		2277					1					
2-9816-01	ずべり止め付手袋 フリーサイズ 12双入 720	650	690		2277					1					
2-9816-51	ずべり止め付手袋 フリーサイズ 20ダース 240双入 720	11,500	12,080		2277					1					
2-9831-22	白衣(綿100%) 女性用 M 9414343	5,200	5,400		2291										
2-9832-22	白衣(綿100%) 男性用 M 9414346	5,200	5,400		2291										
2-9832-23	白衣(綿100%) 男性用 L 9414347	5,200	5,400		2291										
2-9839-11	ホルテックスミキサー HS120318	49,000	54,500		259										
2-985-11	緊急液体吸収キット 回収用ポリ袋 1334	2,000	2,100		2348				119						
2-985-21	緊急液体吸収キット(水・油・溶剤用) OSKRE	40,300	42,400		2348				119						
2-985-22	緊急液体吸収キット(油・溶剤用) OSKRE	38,500	40,500		2348				119						
2-985-23	緊急液体吸収キット(水・油・溶剤・アルコール用) CSKRE	39,500	41,500		2348				119						
2-986-01-22	オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付 AS-MOR-3001	215,000	225,300		266										
2-986-13	オービタルシェーカー用交換用滑り止めパターマット 30×30cm MS-FLAT-30	2,430	2,600		266										
2-986-14	オービタルシェーカー用固定用スプリング 2個入り MW-SP	4,230	4,400		266										
2-986-22	プラスチックホルダー500mL(1個入) SI-200-11	10,600	11,100		71										
2-9864-08	マントルヒータースターラー(ビーカー用) 2L MS-ESB20	119,000	130,000		149										
2-9864-09	マントルヒータースターラー(ビーカー用) 3L MS-ESB30	123,000	135,200		149										
2-9864-10	マントルヒータースターラー(ビーカー用) 5L MS-ESB50	147,000	161,200		149										
2-9864-11	マントルヒータースターラー(ビーカー用) 10L MS-ESB100	303,000	332,800		149										
2-9864-12	マントルヒータースターラー(ビーカー用) 20L MS-ESB200	379,000	416,000		149										
2-9864-13	マントルヒータースターラー(ビーカー用) 100mL MS-ESB1	70,000	77,000		149										
2-987-11	内視鏡 F300-49-SWITCH-1M-SR	185,800	167,200		796										
2-9893-01	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-040	5,960	6,740												
2-9893-02	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-048	5,960	6,740												
2-9893-03	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-065	5,960	6,740												
2-9893-04	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-083	5,960	6,740												
2-9893-05	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-099	5,960	6,740												
2-9893-06	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-115	5,960	6,740												
2-9893-07	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-132	5,960	6,740												
2-9893-08	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-148	5,960	6,740												
2-9893-09	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-165	5,960	6,740												
2-9893-10	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-182	5,960	6,740												
2-9893-11	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-198	5,960	6,740												
2-9893-12	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-215	5,960	6,740												
2-9893-13	真空用テンプレート(不可逆性) 3点表示 1箱(10枚入) 430V-240	5,960	6,740												
2-9906-01	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-043	6,500	7,350		525										
2-9906-02	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-065	6,500	7,350		525										
2-9906-03	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-087	6,500	7,350		525										
2-9906-04	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-110	6,500	7,350		525										
2-9906-05	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-132	6,500	7,350		525										
2-9906-06	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-154	6,500	7,350		525										
2-9906-07	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-176	6,500	7,350		525										
2-9906-08	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-198	6,500	7,350		525										
2-9906-09	真空用テンプレート(不可逆性) 4点表示 1箱(10枚入) 450-223	6,500	7,350		525										
2-9907-01	真空用テンプレート(不可逆性) 6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-043	7,590	8,590		525										
2-9907-02	真空用テンプレート(不可逆性) 6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-076	7,590	8,590		525										
2-9907-03	真空用テンプレート(不可逆性) 6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-110	7,590	8,590		525										
2-9907-04	真空用テンプレート(不可逆性) 6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-143	7,590	8,590		525										
2-9907-05	真空用テンプレート(不可逆性) 6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-176	7,590	8,590		525										
2-9907-06	真空用テンプレート(不可逆性) 6点表示 1箱(10枚入) 101-6V-215	7,590	8,590		525										
2-9916-11	デスク 片袖タイプ 1000×700×720mm SD-1SNI107LCASPAWN3	99,900	108,100		843										387
2-9916-12	デスク 片袖タイプ 1100×700×720mm SD-1SNI117LCASPAWN3	101,500	109,900		843										387
2-9916-13	デスク 片袖タイプ 1200×700×720mm SD-1SNI127LCASPAWN3	103,400	112,000		843										387
2-9916-14	デスク 片袖タイプ 1400×700×720mm SD-1SNI147LCASPAWN3	120,200	129,800		843										387
2-9917-01	デスク スタンダードタイプ 1000×700×720mm SD-1SNI107CLSPAWN	65,000	70,100		843										387
2-9917-02	デスク スタンダードタイプ 1100×700×720mm SD-1SNI117CLSPAWN	66,900	72,100		843										387
2-9917-03	デスク スタンダードタイプ 1200×700×720mm SD-1SNI127CLSPAWN	68,100	73,700		843										387
2-9917-04	デスク スタンダードタイプ 1400×700×720mm SD-1SNI147CLSPAWN	85,100	91,800		843										387
2-9928-03	ストレッチフィルム 500mm×450m×8μm 1箱(8巻入) NES	9,220	10,200		2020										
2-9983-01	フロアマーキングテープ EPAAS50	4,920	5,540												76
3-067-11	ステンレス薬品庫 SN SN型	215,000	237,000		865										197
3-1117-01	コンパクトクリーンブース CCB-80	312,000	321,000												
3-1122-01	薬品庫 SG型	198,000	223,000		865										197
3-1122-12	ステンレス薬品庫 SN-SGセット	405,000	451,000		865										197
3-1123-01	薬品庫 MC-150	157,000	163,000		874										
3-113-01	乾燥用ラック P20302	14,000	15,000		2146										
3-1280-11	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 1800×750×800 SQA-1875W	276,000	299,000												75
3-1280-12	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 2400×750×800 SQA-2475W	325,000	355,000												75
3-1280-13	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 3000×750×800 SQA-3075W	407,000	432,000												75
3-1282-11	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 1200×750×800 SMA-1275W	176,000	199,000												75
3-1282-12	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 1500×750×800 SMA-1575W	222,000	249,000												75
3-1282-13	サイド実験台 ホワイト・木製タイプ 1800×750×800 SMA-1875W	252,000	286,000												75
3-1283-11	サイド実験台 ホワイトタイプ・コーナー用 1000×1000×800 SJA-1010W	200,000	229,000												75
3-1327-01	前線液回収収納ユニット AcuteTK	88,000	97,000												208
3-1337-11	分析機器用作業台(オープンタイプ) 900×750×700mm BCT-975L	225,000	246,000												160
3-1337-12	分析機器用作業台(オープンタイプ) 1200×750×700mm BCT-1275L	244,000	279,000												160
3-1337-13	分析機器用作業台(オープンタイプ) 1500×750×700mm BCT-1575L	283,000	326,000												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025	サンクアスト 2025	ナビス2024	サニーフーズ 2024	数値2024	アズビエア 2023	アズツール 2021	ナビス2023	レンタルカタログ	産産産産産産 品/パ/ン/ク	ウェルビーイング ヘルス	サイエンスカ タログ
3-1587-07	分銅 F-1級 5g	6,800	7,000	456	456										
3-1587-08	分銅 F-1級 2g	6,800	7,000	456	456										
3-1587-09	分銅 F-1級 1g	6,800	7,000	456	456										
3-1588-01	自立式チャック付きアルミ袋 幅:90×チャック下:99mm 底幅28mm 1袋(25枚入) CTAB11	600	620	2045	2045										
3-1588-02	自立式チャック付きアルミ袋 幅:100×チャック下:144mm 底幅30mm 1袋(25枚入) CTAB	750	770	2045	2045										
3-1588-03	自立式チャック付きアルミ袋 幅:110×チャック下:154mm 底幅33mm 1袋(25枚入) CTAB	820	850	2045	2045										
3-1588-04	自立式チャック付きアルミ袋 幅:120×チャック下:164mm 底幅35mm 1袋(25枚入) CTAB	870	900	2045	2045										
3-1588-05	自立式チャック付きアルミ袋 幅:130×チャック下:174mm 底幅37mm 1袋(25枚入) CTAB	950	980	2045	2045										
3-1588-06	自立式チャック付きアルミ袋 幅:140×チャック下:184mm 底幅41mm 1袋(25枚入) CTAB	1,040	1,070	2045	2045										
3-1588-07	自立式チャック付きアルミ袋 幅:150×チャック下:194mm 底幅45mm 1袋(25枚入) CTAB	1,150	1,180	2045	2045										
3-1588-08	自立式チャック付きアルミ袋 幅:160×チャック下:214mm 底幅47mm 1袋(25枚入) CTAB	1,260	1,300	2045	2045										
3-1588-09	自立式チャック付きアルミ袋 幅:180×チャック下:244mm 底幅53mm 1袋(25枚入) CTAB	1,460	1,500	2045	2045										
3-1588-10	自立式チャック付きアルミ袋 幅:200×チャック下:264mm 底幅58mm 1袋(25枚入) CTAB	1,780	1,870	2045	2045										
3-1588-11	自立式チャック付きアルミ袋 幅:220×チャック下:284mm 底幅64mm 1袋(25枚入) CTAB	1,980	2,080	2045	2045										
3-1588-12	自立式チャック付きアルミ袋 幅:240×チャック下:324mm 底幅70mm 1袋(25枚入) CTAB	2,290	2,410	2045	2045										
3-1588-13	自立式チャック付きアルミ袋 幅:300×チャック下:404mm 底幅80mm 1袋(25枚入) CTAB	3,340	3,510	2045	2045										
3-1588-14	自立式チャック付きアルミ袋 幅:340×チャック下:464mm 底幅90mm 1袋(25枚入) CTAB	4,170	4,380	2045	2045										
3-1601-01	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 2.5~25mL 525.025	85,000	90,000	1199	1199										
3-1601-03	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 10~100mL 525.100	107,000	117,700	1199	1199										
3-1601-06	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 10~100mL 525.100FC	109,500	120,500	1199	1199										
3-1608-01	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 2.5~25mL 530.025	73,000	93,500	1199	1199										
3-1608-02	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 5~50mL 530.050	80,000	107,000	1199	1199										
3-1608-03	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 10~100mL 530.100	101,200	117,700	1199	1199										
3-1608-04	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 2.5~25mL 530.025FC	82,000	104,500	1199	1199										
3-1608-05	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 5~50mL 530.050FC	97,900	107,700	1199	1199										
3-1608-06	キャリブレックスデイスベンサー (Calibrex) 10~100mL 530.100FC	109,500	120,500	1199	1199										
3-1610-01	ビベツスタンド(ツイスター-336) ダイアモンドホワイト 320.336W	19,000	21,900	1159	1159										
3-1610-02	ビベツスタンド(ツイスター-336) クォーツグレー 320.336G	19,000	21,900	1159	1159										
3-1610-03	ビベツスタンド(ツイスター-336) サファイアブルー 320.336B	19,000	21,900	1159	1159										
3-1610-04	ビベツスタンド(ツイスター-336) エメラルドグリーン 320.336G	19,000	21,900	1159	1159										
3-1614-13	プラスチックキャビネット(Guliver)(Hーールマルチスペース、両開き) 総立済 975 1000 0462	44,200	48,900									52			
3-1621-01	PPバンド(機械締め) 12mm×3000m 青 G0B-12	6,170	6,550											44	
3-1621-02	PPバンド(機械締め) 12mm×3000m 黄 G0B-12	6,170	6,550											44	
3-1621-03	PPバンド(機械締め) 15.5mm×2500m 青 G0B-15.5	6,170	6,550											44	
3-1621-04	PPバンド(機械締め) 15.5mm×2500m 黄 G0B-15.5	6,170	6,550											44	
3-1622-01	PPバンド(手締め) 15.5mm×1000m 青 G0B-S	2,830	3,090											44	
3-1622-02	PPバンド(手締め) 15.5mm×1000m 黄 G0B-S	2,830	3,090											44	
3-1639-04	セーフティウオーグ(タイプA)シマ線格用 黄 50mm×5m A BLA 50X5	3,000	3,460											24	
3-1639-05	セーフティウオーグ(タイプA)シマ線格用 黄 50mm×5m A YEL 50X5	3,000	3,460											24	
3-1639-06	セーフティウオーグ(タイプA)シマ線格用 緑 50mm×5m A GRE 50X5	3,000	3,460											24	
3-1721-11	アズビエアロングニードル手袋 LL 1袋(100枚入)	15,500	17,100							6					
3-1721-12	アズビエアロングニードル手袋 L 1袋(100枚入)	15,500	17,100							6					
3-1721-13	アズビエアロングニードル手袋 M 1袋(100枚入)	15,500	17,100							6					
3-1721-14	アズビエアロングニードル手袋 S 1袋(100枚入)	15,500	17,100							6					
3-1725-01	アズビエアエコーワイパーMF(クリーンルーム向け) 4インチ 600枚 AP804MF	6,240	6,860								32				
3-1725-02	アズビエアエコーワイパーMF(クリーンルーム向け) 6インチ 150枚 AP806MF	3,360	3,700								32				
3-1725-03	アズビエアエコーワイパーMF(クリーンルーム向け) 8インチ 150枚 AP808MF	6,540	7,190								32				
3-1734-51	アズビエアニードル手袋 ハイグリフタイプ (指先エンボス) LL 1000枚	41,500	45,700								7				
3-1734-52	アズビエアニードル手袋 ハイグリフタイプ (指先エンボス) L 1000枚	41,500	45,700								7				
3-1734-53	アズビエアニードル手袋 ハイグリフタイプ (指先エンボス) M 1000枚	41,500	45,700								7				
3-1734-54	アズビエアニードル手袋 ハイグリフタイプ (指先エンボス) S 1000枚	41,500	45,700								7				
3-1734-55	アズビエアニードル手袋 ハイグリフタイプ (指先エンボス) SS 1000枚	41,500	45,700								7				
3-1735-02	エコーニ-粘着マット(強粘着タイプ) 緑 600×900 10シート	20,000	22,000									68		33	
3-1736-01	ドライマックス用交換機板 400、600 下段用 400、600タイプ用	12,800	13,700	943	943										
3-1736-02	ドライマックス用交換機板 1200 下段用 1200タイプ用	25,500	27,300	943	943										
3-1736-03	ドライマックス用交換機板 400、600上・中段用 400、600タイプ用	12,800	13,700	943	943										
3-1736-04	ドライマックス用交換機板 1200上・中段用 1200タイプ用	25,500	27,300	943	943										
3-1755-01	スバツタシート(A種合格品) 920×920mm YS-2010S-1(1号)	5,530	6,360									101			
3-1755-02	スバツタシート(A種合格品) 920×1920mm YS-2010S-2(2号)	11,100	12,800									101			
3-1755-03	スバツタシート(A種合格品) 1920×1920mm YS-2010S-4(4号)	22,400	25,800									101			
3-1761-01	布粘着テープ 梱包用 50mm×25m×0.2mm No.8015	260	280	2021	2021						41	267			589
3-1761-51	布粘着テープ 梱包用 50mm×25m×0.2mm 1箱(30巻入) No.8015	6,990	7,430	2021	2021						41	267			589
3-1765-01	セキスイ クラフトテープ 50mm×50m×0.14mm No.500	240	250	2021	2021						41	267			589
3-1765-51	セキスイ クラフトテープ 50mm×50m×0.14mm 1箱(50巻入) No.500	10,700	11,100	2021	2021						41	267			589
3-1780-01	作業つなぎ服 M	390	400											17	
3-1780-02	作業つなぎ服 L	390	400											17	
3-1780-03	作業つなぎ服 LL	390	400											17	
3-1780-51	作業つなぎ服 M ケース販売 1ケース(50枚入)	18,200	18,700											17	
3-1780-52	作業つなぎ服 L ケース販売 1ケース(50枚入)	18,200	18,700											17	
3-1780-53	作業つなぎ服 LL ケース販売 1ケース(50枚入)	18,200	18,700											17	
3-1781-01	SMS作業つなぎ服(帯電防止) M	540	560											17	
3-1781-02	SMS作業つなぎ服(帯電防止) L	540	560											17	
3-1781-03	SMS作業つなぎ服(帯電防止) LL	540	560											17	
3-1781-51	SMS作業つなぎ服(帯電防止) M ケース販売 1ケース(50枚入)	25,900	26,900											17	
3-1781-52	SMS作業つなぎ服(帯電防止) L ケース販売 1ケース(50枚入)	25,900	26,900											17	
3-1781-53	SMS作業つなぎ服(帯電防止) LL ケース販売 1ケース(50枚入)	25,900	26,900											17	
3-1798-01	塗装服 上下セット 左胸ポケット付 L HK-502 F	2,190	2,410	2297	2297										
3-1798-02	塗装服 上下セット 左胸ポケット付 LL HK-502 O	2,220	2,460	2297	2297										
3-1798-03	塗装服 上下セット 胸中央ポケット(フラスター)付 L HK-506 F	2,190	2,410	2297	2297										
3-1798-04	塗装服 上下セット 胸中央ポケット(フラスター)付 LL HK-506 O	2,220	2,460	2297	2297										
3-1798-11	アズツール牛床革手袋(青縫い) A 1双入 AT-LG01-A	590	670	2281	2281							11			
3-1798-12	アズツール牛床革手袋(青縫い) B 1双(12双入) AT-LG01-B	5,240	5,900									11			
3-1801-11	アズツール牛床革手袋(青縫い) AT-LG02	630	710												
3-1802-12	アズツール牛床革手袋(青縫い) B AT-LG05-B	1,190	1,320												
3-1803-11	アズツール滑接用牛床革手袋(青縫い) 340mm AT-WL-G01	990	1,110												
3-1804-11	アズツール滑接用牛床革手袋(内縫い) AT-WL-G02	1,000	1,120												
3-1807-01	耐切削アラミド手袋(厚手) S NH-100S	590	670											10	
3-1807-02	耐切削アラミド手袋(厚手) M NH-100M	590	670											10	
3-1807-03	耐切削アラミド手袋(厚手) L NH-100L	590	670											10	
3-1808-01	アラミドインテグ手袋 3511K-L	3,800	4,180											10	
3-1808-01	アラミド耐熱手袋 NX501	1,540	1,820											10	
3-1813-01	新メリヤスウエス(縫ぎ目無し) 白 2kg×10袋 W0221	19,760	22,100	2343	2343							114			25
3-1813-02	新メリヤスウエス(縫ぎ目無し) 白 5袋×4袋入 W0125	16,200	18,100									114			25
3-1813-31	新メリヤスウエス(縫ぎ目無し) 白/バラ 2kg W0221	2,720	3,010	2343	2343							114			25
3-1814-01	新メリヤスウエス(縫ぎ目有り) 白 2kg×10袋 W0222	15,700	17,600									114			25
3-1815-02	白メリヤスウエス(エコムー) 2kg×5袋入 W0220E	6,210	6,950									115			26
3-1815-03	白メリヤスウエス(中古生地・エコムー) 4kg×5袋入 W0420E	12,200	13,700												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニークローズ 2024 円	駿龍2024 円	アズビエア 2024 円	アメツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 円	産業設備用品/ハット 円	ウェルビーイング/ヘルプ 円	サイエンスカ タログ 円
3-285-20	無酸素銅板 150×150×7 MPCUM-150×150×t17	15,800	18,600	1915	1915										
3-285-21	無酸素銅板 150×200×7 MPCUM-150×200×t17	20,100	23,700	1915	1915										
3-285-23	無酸素銅板 150×300×7 MPCUM-150×300×t17	24,800	29,200	1915	1915										
3-285-28	無酸素銅板 200×200×7 MPCUM-200×200×t17	22,200	26,100	1915	1915										
3-285-30	無酸素銅板 200×300×7 MPCUM-200×300×t17	32,900	38,700	1915	1915										
3-285-32	無酸素銅板 200×400×7 MPCUM-200×400×t17	43,700	51,400	1915	1915										
3-285-41	無酸素銅板 300×300×7 MPCUM-300×300×t17	49,400	58,100	1915	1915										
3-285-44	無酸素銅板 300×450×7 MPCUM-300×450×t17	73,500	86,400	1915	1915										
3-285-50	無酸素銅板 400×400×7 MPCUM-400×400×t17	88,900	105,000	1915	1915										
3-285-01	無酸素銅板 50×50×10 MPCUM-50×50×t10	4,410	5,070	1915	1915										
3-285-02	無酸素銅板 50×100×10 MPCUM-50×100×t10	7,500	8,700	1915	1915										
3-285-11	無酸素銅板 100×100×10 MPCUM-100×100×t10	11,400	13,400	1915	1915										
3-285-12	無酸素銅板 100×150×10 MPCUM-100×150×t10	15,900	18,700	1915	1915										
3-285-13	無酸素銅板 100×200×10 MPCUM-100×200×t10	20,100	23,600	1915	1915										
3-285-20	無酸素銅板 150×150×10 MPCUM-150×150×t10	20,700	24,400	1915	1915										
3-285-21	無酸素銅板 150×200×10 MPCUM-150×200×t10	26,000	30,600	1915	1915										
3-285-23	無酸素銅板 150×300×10 MPCUM-150×300×t10	35,900	42,200	1915	1915										
3-285-28	無酸素銅板 200×200×10 MPCUM-200×200×t10	31,500	37,100	1915	1915										
3-285-30	無酸素銅板 200×300×10 MPCUM-200×300×t10	46,900	55,200	1915	1915										
3-285-32	無酸素銅板 200×400×10 MPCUM-200×400×t10	62,300	73,300	1915	1915										
3-285-41	無酸素銅板 300×300×10 MPCUM-300×300×t10	70,500	82,900	1915	1915										
3-285-44	無酸素銅板 300×450×10 MPCUM-300×450×t10	105,200	124,000	1915	1915										
3-285-50	無酸素銅板 400×400×10 MPCUM-400×400×t10	126,800	149,000	1915	1915										
3-2860-01	無酸素銅板 50×50×12 MPCUM-50×50×t12	5,190	5,970	1915	1915										
3-2860-02	無酸素銅板 50×100×12 MPCUM-50×100×t12	8,730	10,200	1915	1915										
3-2860-11	無酸素銅板 100×100×12 MPCUM-100×100×t12	13,300	15,600	1915	1915										
3-2860-12	無酸素銅板 100×150×12 MPCUM-100×150×t12	18,600	21,900	1915	1915										
3-2860-13	無酸素銅板 100×200×12 MPCUM-100×200×t12	23,600	27,700	1915	1915										
3-2860-20	無酸素銅板 150×150×12 MPCUM-150×150×t12	24,200	28,500	1915	1915										
3-2860-21	無酸素銅板 150×200×12 MPCUM-150×200×t12	30,400	35,800	1915	1915										
3-2860-23	無酸素銅板 150×300×12 MPCUM-150×300×t12	42,800	50,400	1915	1915										
3-2860-28	無酸素銅板 200×200×12 MPCUM-200×200×t12	37,800	44,500	1915	1915										
3-2860-30	無酸素銅板 200×300×12 MPCUM-200×300×t12	56,400	66,300	1915	1915										
3-2860-32	無酸素銅板 200×400×12 MPCUM-200×400×t12	74,900	88,100	1915	1915										
3-2860-41	無酸素銅板 300×300×12 MPCUM-300×300×t12	84,500	99,400	1915	1915										
3-2860-44	無酸素銅板 300×450×12 MPCUM-300×450×t12	126,100	149,000	1915	1915										
3-2860-50	無酸素銅板 400×400×12 MPCUM-400×400×t12	152,300	179,000	1915	1915										
3-2861-01	無酸素銅丸 φ50×15 MPCUM-50×15×t15	6,330	7,260	1915	1915										
3-2861-02	無酸素銅丸 φ50×100×15 MPCUM-50×100×t15	10,400	12,100	1915	1915										
3-2861-11	無酸素銅丸 φ100×100×15 MPCUM-100×100×t15	15,700	18,400	1915	1915										
3-2861-12	無酸素銅丸 φ100×150×15 MPCUM-100×150×t15	22,000	25,800	1915	1915										
3-2861-13	無酸素銅丸 φ100×200×15 MPCUM-100×200×t15	27,700	32,500	1915	1915										
3-2861-20	無酸素銅丸 φ150×150×15 MPCUM-150×150×t15	28,200	33,200	1915	1915										
3-2861-21	無酸素銅丸 φ150×200×15 MPCUM-150×200×t15	35,900	42,200	1915	1915										
3-2861-23	無酸素銅丸 φ150×300×15 MPCUM-150×300×t15	53,000	62,300	1915	1915										
3-2861-28	無酸素銅丸 φ200×200×15 MPCUM-200×200×t15	47,400	55,800	1915	1915										
3-2861-30	無酸素銅丸 φ200×300×15 MPCUM-200×300×t15	70,500	82,900	1915	1915										
3-2861-32	無酸素銅丸 φ200×400×15 MPCUM-200×400×t15	93,600	111,000	1915	1915										
3-2861-41	無酸素銅丸 φ300×300×15 MPCUM-300×300×t15	105,700	125,000	1915	1915										
3-2861-44	無酸素銅丸 φ300×450×15 MPCUM-300×450×t15	157,600	186,000	1915	1915										
3-2861-50	無酸素銅丸 φ400×400×15 MPCUM-400×400×t15	190,300	224,000	1915	1915										
3-2873-01	タフピッチ銅丸 φ20×100 MRCUT-φ20×100	2,220	2,640	1921	1921										
3-2873-02	タフピッチ銅丸 φ20×200 MRCUT-φ20×200	4,050	4,830	1921	1921										
3-2873-03	タフピッチ銅丸 φ20×300 MRCUT-φ20×300	5,850	7,020	1921	1921										
3-2873-05	タフピッチ銅丸 φ20×500 MRCUT-φ20×500	9,450	11,400	1921	1921										
3-2877-01	タフピッチ銅丸 φ25×100 MRCUT-φ25×100	3,420	4,020	1921	1921										
3-2877-02	タフピッチ銅丸 φ25×200 MRCUT-φ25×200	6,240	7,470	1921	1921										
3-2877-03	タフピッチ銅丸 φ25×300 MRCUT-φ25×300	9,090	11,000	1921	1921										
3-2877-05	タフピッチ銅丸 φ25×500 MRCUT-φ25×500	14,700	17,700	1921	1921										
3-2881-01	ステンレス丸 SUS304 φ20×100 MRSUP-φ20×100	1,230	1,500	1921	1921										
3-2881-02	ステンレス丸 SUS304 φ20×200 MRSUP-φ20×200	2,250	2,790	1921	1921										
3-2881-03	ステンレス丸 SUS304 φ20×300 MRSUP-φ20×300	2,850	3,570	1921	1921										
3-2881-05	ステンレス丸 SUS304 φ20×500 MRSUP-φ20×500	4,560	5,730	1921	1921										
3-2882-01	無酸素銅丸 φ20×100 MRCUM-φ20×100	2,340	2,760	1921	1921										
3-2882-02	無酸素銅丸 φ20×200 MRCUM-φ20×200	4,260	5,040	1921	1921										
3-2882-03	無酸素銅丸 φ20×300 MRCUM-φ20×300	6,180	7,320	1921	1921										
3-2882-05	無酸素銅丸 φ20×500 MRCUM-φ20×500	9,960	11,900	1921	1921										
3-2886-01	無酸素銅丸 φ25×100 MRCUM-φ25×100	3,570	4,200	1921	1921										
3-2886-02	無酸素銅丸 φ25×200 MRCUM-φ25×200	6,570	7,800	1921	1921										
3-2886-03	無酸素銅丸 φ25×300 MRCUM-φ25×300	9,570	11,400	1921	1921										
3-2886-05	無酸素銅丸 φ25×500 MRCUM-φ25×500	15,500	18,600	1921	1921										
3-2890-01	無酸素銅丸 φ30×100 MRCUM-φ30×100	5,190	6,120	1921	1921										
3-2890-02	無酸素銅丸 φ30×200 MRCUM-φ30×200	9,480	11,300	1921	1921										
3-2890-03	無酸素銅丸 φ30×300 MRCUM-φ30×300	13,800	16,500	1921	1921										
3-2890-05	無酸素銅丸 φ30×500 MRCUM-φ30×500	22,300	26,600	1921	1921										
3-2893-01	無酸素銅丸 φ35×100 MRCUM-φ35×100	7,050	8,280	1921	1921										
3-2893-02	無酸素銅丸 φ35×200 MRCUM-φ35×200	12,800	15,200	1921	1921										
3-2893-03	無酸素銅丸 φ35×300 MRCUM-φ35×300	18,700	22,300	1921	1921										
3-2893-05	無酸素銅丸 φ35×500 MRCUM-φ35×500	30,400	36,300	1921	1921										
3-2896-01	無酸素銅丸 φ40×100 MRCUM-φ40×100	9,180	10,800	1921	1921										
3-2896-02	無酸素銅丸 φ40×200 MRCUM-φ40×200	16,900	20,000	1921	1921										
3-2896-03	無酸素銅丸 φ40×300 MRCUM-φ40×300	24,800	29,300	1921	1921										
3-2896-05	無酸素銅丸 φ40×500 MRCUM-φ40×500	39,700	47,400	1921	1921										
3-2898-01	無酸素銅丸 φ45×100 MRCUM-φ45×100	11,800	13,700	1921	1921										
3-2898-02	無酸素銅丸 φ45×200 MRCUM-φ45×200	21,300	25,200	1921	1921										
3-2898-03	無酸素銅丸 φ45×300 MRCUM-φ45×300	31,000	36,900	1921	1921										
3-2898-05	無酸素銅丸 φ45×500 MRCUM-φ45×500	50,200	59,900	1921	1921										
3-2900-01	無酸素銅丸 φ50×100 MRCUM-φ50×100	14,300	16,800	1921	1921										
3-2900-02	無酸素銅丸 φ50×200 MRCUM-φ50×200	26,400	31,300	1921	1921										
3-2900-03	無酸素銅丸 φ50×300 MRCUM-φ50×300	38,400	45,700	1921	1921										
3-2900-05	無酸素銅丸 φ50×500 MRCUM-φ50×500	62,200	74,200	1921	1921										
3-293-01	ガラス器具処理ボックス 6種入 56617-804	8,400	10,080	2183	2183										
3-3011-33	ステンレス製/キューム型グローブボックス 650×500×450mm AUN-650L	1,550,000	1,650,000	926	926										585
3-3011-44	ステンレス製/キューム型														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用価格 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	生産設備用 品目 頁	ウェルビーイング 目録 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-4046-32	コンパクトクリーンベンチ(垂直気流送排仕付) BH1200-AD	586,000	618,000	-	-										
3-4084-01	ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型	468,000	499,000	927	927										
3-4084-02	ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型PC(コンセント付き)	495,000	524,000	927	927										
3-4183-11	サイド実験台 (木製タイプ) 1800×750×800 mm SQA-1875	217,000	237,000	813	813									43	
3-4183-12	サイド実験台 (木製タイプ) 2400×750×800 mm SQA-2475	259,000	283,000	813	813									43	
3-4183-13	サイド実験台 (木製タイプ) 3000×750×800 mm SQA-3075	326,000	343,000	813	813									43	
3-4183-14	サイド実験台 (木製タイプ) 3600×750×800 mm SQA-3675	382,000	413,000	813	813									43	
3-4184-11	サイド実験台 (木製タイプ) 1800×900×800 mm SQA-1890	250,000	273,000	813	813									43	
3-4184-12	サイド実験台 (木製タイプ) 2400×900×800 mm SQA-2490	302,000	330,000	813	813									43	
3-4184-13	サイド実験台 (木製タイプ) 3000×900×800 mm SQA-3090	389,000	409,000	813	813									43	
3-4184-14	サイド実験台 (木製タイプ) 3600×900×800 mm SQA-3690	436,000	472,000	813	813									43	
3-4185-11	サイド実験台 木製タイプ (1800×750×800mm) SQA-1875	218,000	236,000	813	813	892								43	
3-4185-12	サイド実験台 木製タイプ (2400×750×800mm) SQA-2475	259,000	283,000	813	813	892								43	
3-4185-13	サイド実験台 木製タイプ (3000×750×800mm) SQA-3075	323,000	343,000	813	813	892								43	
3-4185-14	サイド実験台 木製タイプ (3600×750×800mm) SQA-3675	388,000	420,000	813	813	892								43	
3-4186-11	サイド実験台 木製タイプ (1800×900×800mm) SQA-1890	254,000	290,000	813	813	892								43	
3-4186-12	サイド実験台 木製タイプ (2400×900×800mm) SQA-2490	309,000	344,000	813	813	892								43	
3-4186-13	サイド実験台 木製タイプ (3000×900×800mm) SQA-3090	381,000	450,000	813	813	892								43	
3-4186-14	サイド実験台 木製タイプ (3600×900×800mm) SQA-3690	444,000	507,000	813	813	892								43	
3-4187-11	サイド実験台 (木製タイプ) 1500×750×800 mm SSB-1575	196,000	208,000											42	
3-4187-12	サイド実験台 (木製タイプ) 1800×750×800 mm SSB-1875	215,000	224,000											42	
3-4188-11	洗し台 ステンレス(SUS304) 600×750×800/930mm DWA-675R	301,000	314,000											138	
3-4188-12	洗し台 ステンレス(SUS304) 900×750×800/930mm DWA-975R	328,000	355,000											138	
3-4188-13	洗し台 ステンレス(SUS304) 1200×750×800/930mm DWA-1275R	378,000	394,000											138	
3-4188-14	洗し台 ステンレス(SUS304) 1500×750×800/930mm DWA-1575R	416,000	437,000											138	
3-4188-15	洗し台 ステンレス(SUS304) 1800×750×800/930mm DWA-1875R	450,000	482,000											138	
3-4189-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 600×750×800 mm HTI-675	165,000	172,000	815	815									67	
3-4189-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 900×750×800 mm HTI-975	176,000	184,000	815	815									67	
3-4189-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 1200×750×800 mm HTI-1275	196,000	205,000	815	815									67	
3-4189-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 1500×750×800 mm HTI-1575	288,000	302,000	815	815									67	
3-4189-15	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×750×800 mm HTI-1875	345,000	377,000	815	815									67	
3-4189-16	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×750×800 mm HTI-2475	394,000	418,000	815	815									67	
3-4189-17	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×750×800 mm HTI-3075	470,000	491,000	815	815									67	
3-4189-18	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×750×800 mm HTI-3675	584,000	619,000	815	815									67	
3-4190-11	サイド実験台 フレームタイプ (600×750×800mm) HTI-675	159,000	165,000			887								67	
3-4190-12	サイド実験台 フレームタイプ (900×750×800mm) HTI-975	165,000	173,000			887								67	
3-4190-13	サイド実験台 フレームタイプ (1200×750×800mm) HTI-1275	185,000	195,000			887								67	
3-4190-14	サイド実験台 フレームタイプ (1500×750×800mm) HTI-1575	278,000	293,000			887								67	
3-4190-15	サイド実験台 フレームタイプ (1800×750×800mm) HTI-1875	334,000	368,000			887								67	
3-4190-16	サイド実験台 フレームタイプ (2400×750×800mm) HTI-2475	384,000	409,000			887								67	
3-4190-17	サイド実験台 フレームタイプ (3000×750×800mm) HTI-3075	460,000	483,000			887								67	
3-4190-18	サイド実験台 フレームタイプ (3600×750×800mm) HTI-3675	488,000	611,000			887								67	
3-4191-11	サイド実験台 (フレームタイプ) 1800×750×800/1800 mm HTK-1875G	455,000	521,000											69	
3-4191-12	サイド実験台 (フレームタイプ) 2400×750×800/1800 mm HTK-2475G	548,000	599,000											69	
3-4191-13	サイド実験台 (フレームタイプ) 3000×750×800/1800 mm HTK-3075G	665,000	732,000											69	
3-4191-14	サイド実験台 (フレームタイプ) 3600×750×800/1800 mm HTK-3675G	814,000	909,000											69	
3-4192-11	サイド実験台 (フレームタイプ-コーナー用) 1000×1000×800 mm HJA-1010	214,000	236,000											61	
3-4192-12	サイド実験台 (フレームタイプ-コーナー用) 1150×1150×800 mm HJA-1111	302,000	333,000											61	
3-4194-01	サイド実験台 ホワイト天板-フレームタイプ 900×750×800 HTO-975W	152,000	159,000	816	816									75	
3-4194-02	サイド実験台 ホワイト天板-フレームタイプ 1200×750×800 HTO-1275W	178,000	189,000	816	816									75	
3-4194-03	サイド実験台 ホワイト天板-フレームタイプ 1500×750×800 HTO-1575W	226,000	236,000	816	816									75	
3-4194-04	サイド実験台 ホワイト天板-フレームタイプ 1800×750×800 HTO-1875W	305,000	339,000	816	816									75	
3-4195-01	サイド実験台 ホワイト天板-フレームタイプ 900×900×800 HTO-990W	192,000	202,000	816	816									75	
3-4195-02	サイド実験台 ホワイト天板-フレームタイプ 1200×900×800 HTO-1290W	236,000	251,000	816	816									75	
3-4195-03	サイド実験台 ホワイト天板-フレームタイプ 1500×900×800 HTO-1590W	287,000	299,000	816	816									75	
3-4195-04	サイド実験台 ホワイト天板-フレームタイプ 1800×900×800 HTO-1890W	388,000	420,000	816	816									75	
3-4197-01	分析機器台 オールスチールタイプ-耐荷重型 1200×900×650/1650mm SGCT-1290	318,000	324,000											161	
3-4197-02	分析機器台 オールスチールタイプ-耐荷重型 1500×900×650/1650mm SGCT-1590	363,000	368,000											161	
3-4197-03	分析機器台 オールスチールタイプ-耐荷重型 1800×900×650/1650mm SGCT-1890	427,000	432,000											161	
3-4197-04	分析機器台 SGC-1290	234,000	239,000											161	
3-4197-05	分析機器台 SGC-1590	275,000	280,000											161	
3-4197-06	分析機器台 SGC-1890	322,000	327,000											161	
3-4198-01	試薬棚 オールスチール-両面型-ガラス戸付き 900×300×1115mm STEB-900	143,000	148,000											123	
3-4198-02	試薬棚 オールスチール-両面型-ガラス戸付き 1200×300×1115mm STEB-1200	173,000	180,000											123	
3-4198-03	試薬棚 オールスチール-両面型-ガラス戸付き 1500×300×1115mm STEB-1500	211,000	218,000											123	
3-4198-04	試薬棚 オールスチール-両面型-ガラス戸付き 1800×300×1115mm STEB-1800	253,000	259,000											123	
3-4199-01	試薬棚 オールスチール-両面型-棚2段タイプ 900×300×1115 mm STOB-900	92,000	95,000											123	
3-4199-02	試薬棚 オールスチール-両面型-棚2段タイプ 1200×300×1115 mm STOB-1200	102,000	106,000											123	
3-4199-03	試薬棚 オールスチール-両面型-棚2段タイプ 1500×300×1115 mm STOB-1500	124,000	127,000											123	
3-4199-04	試薬棚 オールスチール-両面型-棚2段タイプ 1800×300×1115 mm STOB-1800	148,000	152,000											123	
3-4200-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ-フラット型-試薬棚付き 1800×1500×800/1915mm SS	898,000	902,000											120	
3-4200-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ-フラット型-試薬棚付き 2400×1500×800/1915mm SS	1,120,000	1,125,000											120	
3-4200-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ-フラット型-試薬棚付き 3000×1500×800/1915mm SS	1,300,000	1,308,000											120	
3-4200-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ-フラット型-試薬棚付き 3600×1500×800/1915mm SS	1,500,000	1,506,000											120	
3-421-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型-試薬棚付き 1800×1500×800/1915mm SS	937,000	943,000											120	
3-421-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型-試薬棚付き 2400×1500×800/1915mm SS	1,130,000	1,136,000											120	
3-421-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型-試薬棚付き 3000×1500×800/1915mm SS	1,370,000	1,375,000											120	
3-421-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型-試薬棚付き 3600×1500×800/1915mm SS	1,540,000	1,550,000											120	
3-422-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型 1800×1200×800mm SSAO-1812	755,000	761,000											121	
3-422-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型 2400×1200×800mm SSAO-2412	911,000	914,000											121	
3-422-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型 3000×1200×800mm SSAO-3012	1,000,000	1,111,000											121	
3-422-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型 3600×1200×800mm SSAO-3612	1,200,000	1,203,000											121	
3-431-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型 1800×1600×800mm SSAO-1815	769,000	773,000											121	
3-431-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型 2400×1500×800mm SSAO-2415	924,000	923,000											121	
3-431-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型 3000×1500×800mm SSAO-3015	1,120,000	1,130,000											121	
3-431-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ-ケコ型 3600×1500×800mm SSAO-3615	1,220,000	1,226,000											121	
3-431-01	ユニット中央実験台 スチールタイプ-フラット型 1800×1200×800mm SSSB-1812	728,000	732,000											121	
3-431-02	ユニット中央実験台 スチールタイプ-フラット型 2400×1200×800mm SSSB-2412	885,000	888,000											121	
3-431-03	ユニット中央実験台 スチールタイプ-フラット型 3000×1200×800mm SSSB-3012	1,040,000	1,046,000											121	
3-431-04	ユニット中央実験台 スチールタイプ-フラット型 3600×1200×800mm SSSB-3612	1,180,000													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	産業用装置用 品/パーツ 頁	ウェルビー ング/ヘルプ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-4468-12	アルミ製実験台フード(片面タイプ・バランスサッシ式・LED照明付き) 3600×750×1500mm	3,100,000	3,129,000												
3-4487-01	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 1500×750×800 SSTA-1500	319,000	326,000												
3-4487-02	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 1800×750×800 SSTA-1800	333,000	340,000												
3-4487-03	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 2400×750×800 SSTA-2400	398,000	401,000												
3-4487-04	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 3000×750×800 SSTA-3000	460,000	469,000												
3-4487-05	サイド実験台 スチールユニット・オープン型 3600×750×800 SSTA-3600	493,000	501,000												
3-4489-11	サイド実験台(フレムタイプ) 600×750×800 mm HSO-675	90,000	104,000	813	813	895									
3-4489-12	サイド実験台(フレムタイプ) 900×750×800 mm HSO-975	100,000	110,000	813	813	895									
3-4489-13	サイド実験台(フレムタイプ) 1200×750×800 mm HSO-1275	115,000	132,000	813	813	895									
3-4489-14	サイド実験台(フレムタイプ) 1500×750×800 mm HSO-1575	133,000	154,000	813	813	895									
3-4489-15	サイド実験台(フレムタイプ) 1800×750×800 mm HSO-1875	182,000	221,000	813	813	895									
3-4489-16	サイド実験台(フレムタイプ) 2400×750×800 mm HSO-2475	230,000	263,000	813	813	895									
3-4489-17	サイド実験台(フレムタイプ) 3000×750×800 mm HSO-3075	266,000	306,000	813	813	895									
3-4489-18	サイド実験台(フレムタイプ) 3600×750×800 mm HSO-3675	362,000	417,000	813	813	895									
3-4490-11	サイド実験台(フレムタイプ) 600×900×800 mm HSO-690	116,000	134,000	813	813	895									
3-4490-12	サイド実験台(フレムタイプ) 900×900×800 mm HSO-990	128,000	140,000	813	813	895									
3-4490-13	サイド実験台(フレムタイプ) 1200×900×800 mm HSO-1290	150,000	172,000	813	813	895									
3-4490-14	サイド実験台(フレムタイプ) 1500×900×800 mm HSO-1590	164,000	189,000	813	813	895									
3-4490-15	サイド実験台(フレムタイプ) 1800×900×800 mm HSO-1890	236,000	286,000	813	813	895									
3-4490-16	サイド実験台(フレムタイプ) 2400×900×800 mm HSO-2490	298,000	340,000	813	813	895									
3-4490-17	サイド実験台(フレムタイプ) 3000×900×800 mm HSO-3090	330,000	380,000	813	813	895									
3-4490-18	サイド実験台(フレムタイプ) 3600×900×800 mm HSO-3690	470,000	541,000	813	813	895									
3-4491-01	中央実験台 スチールタイプ・ケミ型 2400×1200×800/930mm SSAI-2412	1,040,000	1,054,000												
3-4491-02	中央実験台 スチールタイプ・ケミ型 3000×1200×800/930mm SSAI-3012	1,200,000	1,222,000												
3-4491-03	中央実験台 スチールタイプ・ケミ型 3600×1200×800/930mm SSAI-3612	1,400,000	1,419,000												
3-4491-04	中央実験台 スチールタイプ・ケミ型 4200×1200×800/930mm SSAI-4212	1,500,000	1,522,000												
3-4492-01	中央実験台 スチールタイプ・ケミ型 2400×1500×800/930mm SSAI-2415	1,120,000	1,140,000												
3-4492-02	中央実験台 スチールタイプ・ケミ型 3000×1500×800/930mm SSAI-3015	1,280,000	1,297,000												
3-4492-03	中央実験台 スチールタイプ・ケミ型 3600×1500×800/930mm SSAI-3615	1,470,000	1,491,000												
3-4492-04	中央実験台 スチールタイプ・ケミ型 4200×1500×800/930mm SSAI-4215	1,580,000	1,609,000												
3-4497-01	サニーフーズニドリル手袋・ロング M 100枚入 GTF 2909-10X	1,510	1,590	2244	2244	466	104								
3-4497-02	サニーフーズニドリル手袋・ロング M 100枚入 GTF 2909-10X	1,510	1,590	2244	2244	466	104								
3-4497-03	サニーフーズニドリル手袋・ロング S 1000枚入 GTF 2909-10X	1,510	1,590	2244	2244	466	104								
3-4497-51	サニーフーズニドリル手袋・ロング S 1000枚入 GTF 2909-10X	13,600	14,300	2244	2244	466	104								
3-4497-52	サニーフーズニドリル手袋・ロング M 1000枚入 GTF 2909-10X	13,600	14,300	2244	2244	466	104								
3-4497-53	サニーフーズニドリル手袋・ロング S 1000枚入 GTF 2909-10X	13,600	14,300	2244	2244	466	104								
3-4502-11	拭薬棚(片面型・LED照明付き) 900×200×1070mm TDA-920E	97,000	101,000												81
3-4502-12	拭薬棚(片面型・LED照明付き) 1200×200×1070mm TDA-1220E	109,000	114,000												81
3-4502-13	拭薬棚(片面型・LED照明付き) 1500×200×1070mm TDA-1520E	124,000	130,000												81
3-4502-14	拭薬棚(片面型・LED照明付き) 1800×200×1070mm TDA-1820E	155,000	162,000												81
3-4502-15	拭薬棚 TDA-930E	110,000	115,000												81
3-4502-16	拭薬棚 TDA-1230E	124,000	130,000												81
3-4502-17	拭薬棚 TDA-1530E	140,000	146,000												81
3-4502-18	拭薬棚 TDA-1830E	177,000	185,000												81
3-4503-11	拭薬棚(片面型・ガラス戸付き・LED照明付き) 900×200/305×1070mm TEA-920E	111,000	116,000												83
3-4503-12	拭薬棚(片面型・ガラス戸付き・LED照明付き) 1200×200/305×1070mm TEA-1220E	129,000	135,000												83
3-4503-13	拭薬棚(片面型・ガラス戸付き・LED照明付き) 1500×200/305×1070mm TEA-1520E	155,000	166,000												83
3-4503-14	拭薬棚(片面型・ガラス戸付き・LED照明付き) 1800×200/305×1070mm TEA-1820E	173,000	181,000												83
3-4503-15	拭薬棚 TEA-930E	127,000	133,000												83
3-4503-16	拭薬棚 TEA-1230E	147,000	154,000												83
3-4503-17	拭薬棚 TEA-1530E	177,000	190,000												83
3-4503-18	拭薬棚 TEA-1830E	197,000	205,000												83
3-4504-11	拭薬棚(両面型・LED照明付き) 900×300×1070mm TOB-930E	132,000	138,000												80
3-4504-12	拭薬棚(両面型・LED照明付き) 1200×300×1070mm TOB-1230E	147,000	154,000												80
3-4504-13	拭薬棚(両面型・LED照明付き) 1500×300×1070mm TOB-1530E	163,000	170,000												80
3-4504-14	拭薬棚(両面型・LED照明付き) 1800×300×1070mm TOB-1830E	201,000	210,000												80
3-4504-15	拭薬棚 TOB-945E	150,000	157,000												80
3-4504-16	拭薬棚 TOB-1245E	167,000	174,000												80
3-4504-17	拭薬棚 TOB-1545E	187,000	195,000												80
3-4504-18	拭薬棚 TOB-1845E	230,000	240,000												80
3-4505-11	拭薬棚(両面型・ガラス戸付き・LED照明付き) 900×300/510×1070mm TEB-930E	152,000	163,000												82
3-4505-12	拭薬棚(両面型・ガラス戸付き・LED照明付き) 1200×300/510×1070mm TEB-1230E	175,000	183,000												82
3-4505-13	拭薬棚(両面型・ガラス戸付き・LED照明付き) 1500×300/510×1070mm TEB-1530E	201,000	214,000												82
3-4505-14	拭薬棚(両面型・ガラス戸付き・LED照明付き) 1800×300/510×1070mm TEB-1830E	219,000	235,000												82
3-4505-15	拭薬棚 TEB-945E	174,000	187,000												82
3-4505-16	拭薬棚 TEB-1245E	200,000	209,000												82
3-4505-17	拭薬棚 TEB-1545E	230,000	244,000												82
3-4505-18	拭薬棚 TEB-1845E	250,000	268,000												82
3-4506-11	天秤台(上皿天秤用) 900×600×750mm WSA-960	288,000	323,000	820	820										179
3-4506-12	天秤台(上皿天秤用) 1200×600×750mm WSA-1260	338,000	379,000	820	820										179
3-4506-13	天秤台(上皿天秤用) 900×750×750mm WSA-975	316,000	354,000	820	820										179
3-4506-14	天秤台(上皿天秤用) 1200×750×750mm WSA-1275	437,000	490,000	820	820										179
3-4507-11	天秤台(マクロ1mg天秤用) 900×750×750mm WTA-975	480,000	529,000	820	820										166
3-4508-11	天秤台(ゼミミクロ0.01mg天秤用) 900×750×750mm WUA-975	550,000	606,000	820	820										166
3-4509-11	天秤台(ミクロ0.001mg天秤用) 900×750×750mm WVA-975	853,000	939,000	820	820										167
3-4730-01	ナイロン手袋 S 緑 1袋(10双入) No.8011-1-SP1-S	3,230	3,610				107								
3-4730-02	ナイロン手袋 M 白 1袋(10双入) No.8011-1-SP1-M	3,230	3,610				107								
3-4730-03	ナイロン手袋 L 赤 1袋(10双入) No.8011-1-SP1-L	3,230	3,610				107								
3-4730-04	ナイロン手袋 LL 黄 1袋(10双入) No.8011-1-SP1-LL	3,230	3,610				107								
3-5034-03	ニューダストアウトドライ用アークセラー メッシュ粗20	9,560	10,000	2142	2142										147
3-5034-04	ニューダストアウトドライ用アークセラー メッシュ粗50	10,100	10,800	2142	2142										147
3-5034-05	ニューダストアウトドライ用アークセラー メッシュ粗70	10,500	11,200	2142	2142										147
3-5037-01	ダイアフラム精密微量注射ポンプ用スリーブ Q-100-VE-P-S	198,000	255,000	366	366										
3-5037-02	ダイアフラム精密微量注射ポンプ用スリーブ Q-100-VF-P-S	198,000	255,000	366	366										
3-5038-01	防寒・防水白衣 コート(男女兼用) S MST71420	9,660	10,900				118								
3-5038-02	防寒・防水白衣 コート(男女兼用) M MST71420	9,660	10,900				118								
3-5038-03	防寒・防水白衣 コート(男女兼用) L MST71420	9,660	10,900				118								
3-5038-04	防寒・防水白衣 コート(男女兼用) XL MST71420	9,660	10,900				118								
3-5038-05	防寒・防水白衣 コート(男女兼用) 4L MST71420	9,660	10,900				118								
3-5038-06	防寒・防水白衣 コート(男女兼用) 5L MST71420	9,660	10,900				118								
3-5039-01	防寒・防水白衣 ハンズ(男性用) S MST71426	9,080	9,870				118								
3-5039-02	防寒・防水白衣 ハンズ(男性用) M MST71426	9,080	9,870				118								
3-5039-03	防寒・防水白衣 ハンズ(男性用) L MST71426	9,080	9,870				118								
3-5039-04	防寒・防水白衣 ハンズ(男性用) LL MST71426	9,080	9,870				118								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アメツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 円	産産産産産産 円	ウェルビーイング 円	サイエンスカ タログ 円
3-5268-03	ステンレスチェアー 連電卓車 COM-4	73,000	58,400	2,400	2,400										
3-5268-01	グリーン用耐熱手袋 中低温用 M 汎 No.3904	4,900	6,250	2,474	2,474										
3-5268-02	グリーン用耐熱手袋 中低温用 L 汎 No.3904	4,900	6,250	2,474	2,474										
3-5268-03	グリーン用耐熱手袋 中低温用 S 汎 No.3904	4,900	6,250	2,474	2,474										
3-5273-03	自動希釈装置 DiluFlow(R) 秤量用フラットフォーム 505.002	87,600	96,400				41								
3-5273-04	自動希釈装置 DiluFlow(R) 容器用トング付フラットフォーム 505.003	207,000	228,000				41								
3-5273-05	自動希釈装置 DiluFlow(R) 用調整分注アーム 505.004	112,000	124,000				41								
3-5273-06	自動希釈装置 DiluFlow(R) 用サーマルプリンター 410150	163,000	180,000	1,381	1,381										
3-5287-12	両面グリーンベンチ(殺菌灯付き) CTW1200UVAX	490,000	508,000												
3-5287-22	両面グリーンベンチ CTW-1200UVAX-L	470,000	498,000	922	922										
3-5345-21	耐震薬品庫(スチール製) 900×700×900mm SPW-990	149,000	153,000	872	872										
3-5345-22	耐震薬品庫(スチール製) 900×700×900mm SPH-990	97,000	99,900	872	872										
3-5345-23	耐震薬品庫(スチール製) 450×700×900mm SPG-945	90,000	92,700	872	872										
3-5345-24	耐震薬品庫(スチール製) 900×700×900mm SPG-990	125,000	129,000	872	872										
3-5346-21	耐震薬品庫(スチール製) 450×700×1800mm SPN-1845	180,000	185,000	872	872										
3-5346-22	耐震薬品庫(スチール製) 450×700×900mm黄 SP-945Y	115,000	118,000	872	872										
3-5346-23	耐震薬品庫(スチール製) 450×700×900mm黄 SPG-945Y	105,000	108,000	872	872										
3-5346-24	耐震薬品庫(スチール製) 450×700×900mm赤 SPG-945R	105,000	108,000	872	872										
3-5347-21	耐震薬品庫(スチール製) 450×700×900mm SP-945	91,000	93,500	872	872										
3-5347-22	耐震薬品庫(スチール製) 450×700×1800mm SP-1845	185,000	190,000	872	872										
3-5349-41	薬品トレー グレー	2,400	2,580	999	999										579
3-5349-42	薬品トレー ブルー	2,400	2,580	999	999										579
3-5349-43	薬品トレー イエロー	2,400	2,580	999	999										579
3-5349-51	薬品トレー用タテ仕切り板	560	590	999	999										579
3-5349-52	薬品トレー用ヨコ仕切り板	310	330	999	999										579
3-5373-01	ワンドラムローラー 30〜70 1個	3,000	3,200	539	539										
3-5373-11	ワンドラムローラー 30〜70 10個	27,000	28,400	539	539										
3-5390-01	蛍光式DO計(シングル/マルチ) ProDSS本体(GPS無し) 626870-1	263,000	315,000	-	-										
3-5390-02	蛍光式DO計(シングル/マルチ) ProDSS本体(GPS付き) 626870-2	341,000	411,000	-	-										
3-5390-12	蛍光式DO計(シングル/マルチ) DO電極ケーブル30m ODO-30	231,000	254,000	-	-										
3-5390-13	蛍光式DO計(シングル/マルチ) DO電極ケーブル100m ODO-100	327,000	367,000	-	-										
3-5390-14	蛍光式DO計(シングル/マルチ) マルチ4ポートケーブル10m(水深センサー付) 626910	431,000	508,000	-	-										
3-5390-15	蛍光式DO計(シングル/マルチ) マルチ4ポートケーブル30m(水深センサー付) 626911	457,000	542,000	-	-										
3-5390-16	蛍光式DO計(シングル/マルチ) マルチ4ポートケーブル100m(水深センサー付) 626911	725,000	777,000	-	-										
3-5390-17	蛍光式DO計(シングル/マルチ) マルチ用電極(水温・電導度(塩分)電極) 626902	141,000	156,000	-	-										
3-5390-18	蛍光式DO計(シングル/マルチ) マルチ用電極(蛍光式DO電極) 626900	199,000	222,000	-	-										
3-5390-19	蛍光式DO計(シングル/マルチ) マルチ用電極(電導電極) 626901	211,000	236,000	-	-										
3-5390-20	蛍光式DO計(シングル/マルチ) マルチ用電極(pH電極) 626903	87,500	99,300	-	-										
3-5390-21	蛍光式DO計(シングル/マルチ) マルチ用電極(pH/ORP電極) 626904	110,000	125,000	-	-										
3-5390-22	蛍光式DO計(シングル/マルチ) 交換用pH電極チップ 626963	37,400	42,700	-	-										
3-5390-24	蛍光式DO計(シングル/マルチ) 交換用pH/ORP電極チップ 626964	54,900	62,400	-	-										
3-5390-25	蛍光式DO計(シングル/マルチ) ラージハードキャリングケース(30mケーブル用) 626944	94,500	112,000	-	-										
3-5390-26	蛍光式DO計(シングル/マルチ) スマートハードキャリングケース(4mケーブル用) 626954	61,900	70,400	-	-										
3-5393-01	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 650℃ φ1.0×1000mm K-316-1.0-1000	10,600	11,700	504	504										
3-5393-02	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 650℃ φ1.0×3000mm K-316-1.0-3000	13,500	14,900	504	504										
3-5394-01	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 650℃ φ1.6×1000mm K-316-1.6-1000	10,800	11,900	504	504										
3-5394-02	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 650℃ φ1.6×3000mm K-316-1.6-3000	14,400	15,900	504	504										
3-5395-01	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 750℃ φ3.2×1000mm K-316-3.2-1000	12,300	13,600	504	504										
3-5395-02	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 750℃ φ3.2×3000mm K-316-3.2-3000	23,100	25,500	504	504										
3-5396-01	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 800℃ φ4.8×1000mm K-316-4.8-1000	13,500	14,900	504	504										
3-5396-02	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 800℃ φ4.8×3000mm K-316-4.8-3000	26,700	29,400	504	504										
3-5397-01	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 800℃ φ6.4×1000mm K-316-6.4-1000	15,200	16,800	504	504										
3-5398-01	Kシリーズ熱電対(SUS316ロングシリーズタイプ) 900℃ φ8.0×1000mm K-316-8.0-1000	17,800	19,600	504	504										
3-5410-02	サンプリングバッグ 書き込み面あり 450mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	42,000	50,400	2044	2044		35								
3-5410-06	サンプリングバッグ 書き込み面あり 1650mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	66,000	79,200	2044	2044		35								
3-5439-01	ハンディシャーラー USBタイプ	2,500	2,600	2037	2037										
3-549-01	高速対応クロス回転子 58947-820	1,630	1,800	252	252										
3-549-03	高速対応クロス回転子 58947-824	1,880	2,000	252	252										
3-549-04	高速対応クロス回転子 58947-826	2,090	2,200	252	252										
3-549-05	高速対応クロス回転子 58947-828	2,560	2,700	252	252										
3-5554-01	回転子取り出し棒(ポリプロピレン) φ10×300mm 004.1300	1,500	1,800	254	254										
3-5554-02	回転子取り出し棒(ポリプロピレン) φ10×450mm 004.1450	1,900	2,200	254	254										
3-5558-01	多目的クーラー 約2.1L KC-2C	500	580	1429	1429		51								
3-5558-02	多目的クーラー 約3.6L KC-3	610	710	1429	1429		51								
3-5558-03	多目的クーラー 約6.1L KC-5	900	1,040	1429	1429		51								
3-5558-04	多目的クーラー 約10.3L KC-9	1,250	1,430	1429	1429		51								
3-5558-05	多目的クーラー 約17.1L KC-18	2,170	2,510	1429	1429		51								
3-5558-06	多目的クーラー 約34.1L KC-33	2,200	2,530	1429	1429		51								
3-5558-07	多目的クーラー 約66.2L KC-65	5,200	5,920	1429	1429		51								
3-5558-08	多目的クーラー 約79.3L KC-80	6,280	7,340	1429	1429		51								
3-5572-01	セロジカルビペット(プラスチック個別包装) 1mL 1箱(200本×4袋入) 0030 127.692	34,000	37,300	1747	1747										
3-5572-02	セロジカルビペット(プラスチック個別包装) 2mL 1箱(150本×4袋入) 0030 127.706	28,700	31,400	1747	1747										
3-5572-03	セロジカルビペット(プラスチック個別包装) 5mL 1箱(100本×4袋入) 0030 127.714	24,300	26,700	1747	1747										
3-5572-04	セロジカルビペット(プラスチック個別包装) 10mL 1箱(100本×4袋入) 0030 127.722	27,200	29,900	1747	1747										
3-5572-05	セロジカルビペット(プラスチック個別包装) 25mL 1箱(50本×4袋入) 0030 127.730	25,800	28,200	1747	1747										
3-5572-06	セロジカルビペット(プラスチック個別包装) 50mL 1箱(40本×4袋入) 0030 127.749	60,000	65,800	1747	1747										
3-5597-01	T熱電対用補償導線 T-P-10m	3,600	3,960	508	508										
3-5597-02	T熱電対用補償導線 T-G-10m	6,480	7,140	508	508										
3-5597-03	T熱電対用補償導線 T-F-10m	9,360	15,300	508	508										
3-5598-01	Tシリーズ熱電対(SUS316) φ1.0×200mm T-S316-φ1.0-200	9,800	10,800	503	503										
3-5598-02	Tシリーズ熱電対(SUS316) φ1.0×500mm T-S316-φ1.0-500	10,600	11,700	503	503										
3-5598-03	Tシリーズ熱電対(SUS316) φ1.6×200mm T-S316-φ1.6-200	10,800	11,900	503	503										
3-5598-04	Tシリーズ熱電対(SUS316) φ1.6×500mm T-S316-φ1.6-500	10,800	11,900	503	503										
3-5599-05	Tシリーズ熱電対(SUS316) φ3.2×200mm T-S316-φ3.2-200	11,300	12,500	503	503										
3-5599-06	Tシリーズ熱電対(SUS316) φ3.2×500mm T-S316-φ3.2-500	12,300	13,600	503	503										
3-5643-01	多目的クーラー 約7L KS-1	870	1,000	1429	1429										
3-5643-02	多目的クーラー 約8L KS-2	960	1,110	1429	1429										
3-5643-03	多目的クーラー 約13L KS-3	1,070	1,230	1429	1429										
3-5643-04	多目的クーラー 約12.3L KS-5	830	960	1429	1429										
3-5643-05	多目的クーラー 約18.0L KS-7	1,440	1,670	1429	1429										
3-5643-06	多目的クーラー 約11.5L KS-11	2,320	2,680	1429	1429										
3-567-01	リングクランプ S 21572-104	19,300	21,000	1823	1823										
3-567-02	リングクランプ M 21572-137	19,600	21,000	1823	1823										
3-567-03	リングクランプ L 21572-160	17,800	19,000	1823	1823										
3-567-04	リングクランプ XL 21572-192	17,300	19,000	1823	1823										
3-5693-21	サイド実験台(木製タイプ) 450×750×800mm														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研装置用 品パック 円	ウェルビーイング パック 円	サイエンスカ タログ 円
3-626-02	試験管立2型(斜印入り) 1型-51	4,800	6,800	1783	1783										
3-626-03	試験管立2型(斜印入り) 2型-24	2,500	3,800	1783	1783										
3-626-04	試験管立2型(斜印入り) 2型-51	5,000	7,500	1783	1783										
3-626-05	試験管立2型(斜印入り) 3型-24	2,600	3,900	1783	1783										
3-626-06	試験管立2型(斜印入り) 3型-51	5,300	7,800	1783	1783										
3-6279-01	ステージ(角度傾斜)分度器付 AG40	69,000	72,500	806	806										
3-6279-02	ステージ(角度傾斜) AG100	55,200	58,000	806	806										
3-6279-03	ステージ(角度傾斜) AG120	73,900	77,800	806	806										
3-6279-04	ステージ(角度傾斜) AG200	97,750	103,000	806	806										
3-6279-05	ステージ(角度傾斜) AG220	107,000	113,000	806	806										
3-6279-06	ステージ 角度傾斜 分度器付 AG35	70,200	73,900	806	806										
3-6279-07	ステージ 角度傾斜 AG85	77,800	81,800	806	806										
3-6280-01	ステージ(XY軸) プレート100×100mm ストローク100mm SKY100-100	120,000	126,000	806	806										
3-6280-02	ステージ(XY軸) プレート125×125mm ストローク100mm SKY125-100	130,000	137,000	806	806										
3-6280-03	ステージ(XY軸) プレート150×150mm ストローク150mm SKY150-150	150,000	158,000	806	806										
3-6280-04	ステージ(XY軸) プレート175×175mm ストローク150mm SKY175-150	165,000	174,000	806	806										
3-6280-05	ステージ(XY軸) プレート200×200mm ストローク100mm SKY200-100	175,000	184,000	806	806										
3-6280-06	ステージ(XY軸) プレート300×300mm ストローク300mm SKY300-300	220,000	232,000	806	806										
3-6286-01	セフティ広口瓶 230mL 216627	2,900	3,100	1592	1592										
3-6286-02	セフティ広口瓶 470mL 216629	3,010	3,200	1592	1592										
3-6286-03	セフティ広口瓶 940mL W216631	3,480	3,700	1592	1592										
3-6291-02	ミニバイアル ソリッドキャップ 1mL 目盛あり 1箱(12本入) W986274NG	33,000	39,600	1608	1608										
3-6291-06	ミニバイアル ソリッドキャップ 10mL 目盛なし 1箱(6本入) W986260NG	37,000	44,400	1608	1608										
3-6291-13	ミニバイアル 10mL用ソリッドキャップ 1箱(100個入) 240418	39,900	46,600	1608	1608										
3-6292-13	透光ミニバイアル 2・3・5mL用オープントップキャップ 1箱(200個入) W240516	16,500	19,800	1608	1608										
3-6292-15	ミニバイアルキャップ 0.1mL用中フタ 1箱(120個入) W240581A	22,500	27,000	1608	1608										
3-6292-16	ミニバイアルキャップ 0.3・1mL用中フタ 1箱(100個入) W240583A	19,980	23,960	1608	1608										
3-6300-01	デジタルカメラ内蔵顕微鏡 40-400× M-100FLD Corded	78,600	83,000	764	764										
3-6305-01	生物顕微鏡 40-1000× E-110	68,200	72,000	763	763										
3-6314-05	クライオバイアル 外ねじキャップ 4mL 自立式 1箱(50個入) 04395-62	5,930	7,100	1114	1114										
3-6314-07	クライオバイアル 外ねじキャップ 5mL 自立式 1箱(50個入) 04395-63	6,200	7,400	1114	1114										
3-6315-01	マイクロスケール 25×75 CSMM-001	5,890	6,200	784	784										
3-6322-02	PTFEジョイントスリーブ Z9/42 1箱(10個入) 89026-490	8,250	9,900	1686	1686										
3-6342-13	耐酸キャビネット(組み立て式) 青 M12CRA	73,000	80,300	888	888										
3-6350-11	デジタルマイクロスコプ /パソコン接続 DX-O12B	15,400	17,000	772	772										
3-6352-01	単眼顕微鏡機 FV-650	142,000	150,000	768	768										
3-6356-01	デジタルマイクロスコープ DX-Q38S	45,100	44,000	778	778										
3-6359-11	デジタル顕微鏡カメラ 130万画素 MIC-139R	38,700	41,000	773	773										
3-6359-12	デジタル顕微鏡カメラ 200万画素 MIC-140R	59,000	62,000	773	773										
3-6367-01	クライオチューブ用 キャップインサート 青 500本/袋×4袋入 6000-01S	18,000	21,600	1114	1114										
3-6367-02	クライオチューブ用 キャップインサート 緑 500本/袋×4袋入 6000-02S	18,000	21,600	1114	1114										
3-6367-03	クライオチューブ用 キャップインサート オレンジ 500本/袋×4袋入 6000-03S	18,000	21,600	1114	1114										
3-6367-04	クライオチューブ用 キャップインサート 赤 500本/袋×4袋入 6000-04S	18,000	21,600	1114	1114										
3-6367-07	クライオチューブ用 キャップインサート 茶 500本/袋×4袋入 6000-07S	18,000	21,600	1114	1114										
3-6368-01	クライオチューブ CryoFreeze 1.0mL 内ねじ 自立型 50本/袋×10袋入 6112-S0S	25,800	30,900	1114	1114										
3-6368-06	クライオチューブ CryoFreeze 4.5mL 内ねじ 丸底 50本/袋×6袋入 6141-S0S	21,200	25,400	1114	1114										
3-637-01	遠望鏡立2型(斜印入り) 10本用	3,600	5,400	1790	1790										
3-6377-01	クーリングブロック 1.5・2.0mLチューブ 63615-01	25,500	28,800	145	145										
3-6377-02	クーリングブロック クライオバイアル 63615-02	25,500	28,800	145	145										
3-6377-03	クーリングブロック 0.5mLチューブ 63615-03	26,200	29,800	145	145										
3-6377-04	クーリングブロック 0.2mLチューブ 63615-04	29,800	33,500	145	145										
3-6377-05	クーリングブロック 384ウェル 63615-05	34,300	40,000	145	145										
3-6378-01	クライオバイアル 内ねじキャップ 1mL 自立式 1箱(50個入) 04395-64	3,800	4,500	1114	1114										
3-6378-02	クライオバイアル 内ねじキャップ 2mL 自立式 1箱(50個入) 04395-65	3,800	4,500	1114	1114										
3-6382-11	クリーンルームゴーグル(滅菌処理可) 611010000	6,200	7,400	2227	2227										
3-6387-01	ノンパウダー指サック M 1440個入 Mサイズ	4,820	5,100	2285	2285										
3-6387-02	ノンパウダー指サック S 1440個入 Sサイズ	4,820	5,100	2285	2285										
3-6394-01	デシケーター用中板 φ94×12mm 90	2,600	2,700	976	976										
3-6394-02	デシケーター用中板 φ143×12mm 140	3,200	3,400	976	976										
3-6394-03	デシケーター用中板 φ192×12mm 190	6,500	6,800	976	976										
3-6394-04	デシケーター用中板 φ239×12mm 235	8,600	9,000	976	976										
3-6394-05	デシケーター用中板 φ285×12mm 280	10,100	10,600	976	976										
3-6415-01	プレミアムグリッパ(パウダーフリー-指先エンボスタイプ) L 100枚入	3,100	3,250	2241	2241										
3-6415-02	プレミアムグリッパ(パウダーフリー-指先エンボスタイプ) M 100枚入	3,100	3,250	2241	2241										
3-6415-03	プレミアムグリッパ(パウダーフリー-指先エンボスタイプ) S 100枚入	3,100	3,250	2241	2241										
3-6424-11	耐切削導電手袋 XL 1双入 DCPGG-300ESDL	1,650	1,800	2477	2477										
3-6424-12	耐切削導電手袋 L 1双入 DCPGG-300ESDL	1,650	1,800	2477	2477										
3-6424-13	耐切削導電手袋 M 1双入 DCPGG-300ESDM	1,650	1,800	2477	2477										
3-6424-14	耐切削導電手袋 S 1双入 DCPGG-300ESDS	1,650	1,800	2477	2477										
3-6444-01	真空パック 280×5000 1本入 ロール袋28	1,230	1,200	2041	2041										
3-6444-02	真空パック 200×6000 1本入 ロール袋20	1,230	1,200	2041	2041										
3-6445-02	真空パック 200×280 10枚入 カット袋20	510	700	2041	2041										
3-6450-01	デジタル塩分計 ASSC500	7,300	7,800	707	707										
3-6452-01	TDS計 ASTDS1	6,000	6,600	572	572										
3-6453-01	導電率計 ASCON2	7,130	7,900	572	572										
3-6453-01-20	導電率計 校正証明書付き ASCON2	17,130	17,900	572	572										
3-6456-01	分液ロート 樹脂栓付き 50mL	5,800	6,100	1700	1700										
3-6456-02	分液ロート 樹脂栓付き 100mL	7,400	7,800	1700	1700										
3-6456-03	分液ロート 樹脂栓付き 250mL	9,300	9,700	1700	1700										
3-6456-04	分液ロート 樹脂栓付き 500mL	11,900	12,500	1700	1700										
3-6456-05	分液ロート 樹脂栓付き 1000mL	17,600	18,400	1700	1700										
3-6456-06	分液ロート 樹脂栓付き 2000mL	21,800	22,800	1700	1700										
3-6461-11	導電率計 校正済み 取り寄せセット CF-223-7	24,800	27,100	2505	2505										
3-6465-01	ポリロート 100φmm	270	290	1794	1794										
3-6465-02	ポリロート 150φmm	400	420	1794	1794										
3-6467-01	ストフコック 二方	3,800	4,000	1903	1903										
3-6467-02	ストフコック 三方	4,600	4,900	1903	1903										
3-6470-11	TOCサンプリングキット TX3342	95,200	100,000	2494	2494										
3-6470-12	TOCサンプリングキット TX3350	81,400	85,500	2494	2494										
3-6470-13	TOCサンプリングキット TX3340	25,400	26,700	2494	2494										
3-6479-11	吸引ろ過ポンプ用 吸引ホドトル フィルターファンネルセット LF30	25,500	28,000	1257	1257										
3-6479-12	吸引ろ過ポンプ 交換用濾気フィルター	2,100	1,900	1257	1257										
3-6481-02	ブンゼンバーナー フェニックス Accu	170,000	178,200	1851	1851										
3-6481-11	ブンゼンバーナー フェニックス CV360用アダプター	28,800	30,200	1851	1851										
3-6481-12	ブンゼンバーナー フェニックス フットスイッチ	20,200	21,200	1851	1851										
3-6488-01	TX740B クリーンフォームステック 1袋(100本×5袋入)	21,200	22,300	2493	2493										
3-6488-02	TX751B クリーンフォームステック 1袋(100本×5袋入)	18,500	19,500	2493	2493										
3-6488-04	TX757B クリーンフォームステック 1袋(100本×5袋入)	20,400	21,500	2493	2493										
3-6489-01	TX759B サンプリングスワブ 1袋(100本×5袋入)	14,500	15												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビオ 2023 円	アズツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 円	感産研製備用 品パック 円	ウェルビーイング ヘルプ 円	サイエンスカ タログ 円
3-6534-01	ブライン濃度検針計 RAS-050	22,400	23,500	703	703										
3-654-02	化石種木(化石種木8種)	1,800	2,200					102							411
3-6545-02	スタンダードスター (大容量タイプ) デジタル DSS-1HP	76,000	79,800	219	219										
3-6548-01	ラボチェア (静電タイプ) RC-SU	32,500	34,000	844	844										
3-6548-02	ラボチェア (静電タイプ) リング付き RC-SU	37,000	38,800	844	844										
3-6549-01	ガラスビーズ減量器 (デジタルタイプ) 130 x 145 x 155 GBS0D-150	68,000	71,400	2153	2153										
3-6549-02	ガラスビーズ減量器 (デジタルタイプ) 130 x 145 x 215 GBS0D-300	80,000	82,400	2153	2153										
3-6549-11	ガラスビーズ減量器 (デジタルタイプ) 交換用ガラスビーズ	1,200	1,300	2153	2153										
3-6550-01	マイクロプレートリーダー MPR-A100	465,000	488,000	1326	1326										
3-6550-02	マイクロプレートリーダー MPR-A100T	615,000	640,000	1326	1326										
3-6550-11	マイクロプレートリーダー 340nm フィルター	34,600	36,000	1326	1326										
3-6550-12	マイクロプレートリーダー 405nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-13	マイクロプレートリーダー 415nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-14	マイクロプレートリーダー 450nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-15	マイクロプレートリーダー 492nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-16	マイクロプレートリーダー 540nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-17	マイクロプレートリーダー 570nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-18	マイクロプレートリーダー 590nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-19	マイクロプレートリーダー 630nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-20	マイクロプレートリーダー 650nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6550-21	マイクロプレートリーダー 690nm フィルター	25,200	26,500	1326	1326										
3-6552-01	導電トレイ 317 x 231 x 58 CT-1	1,260	1,320	2557	2557										
3-6552-02	導電トレイ 375 x 310 x 28 CT-2	2,080	2,180	2557	2557										
3-6553-11	電子天秤 (AXA) 用RS/USB交換ケーブル	3,300	3,500	428	428										
3-6557-01	ハロゲン水分計 HMI105	104,000	111,280	708	708										
3-6557-02	ハロゲン水分計 HMA1101	175,000	187,250	708	708										
3-6557-11	ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 (φ90mm) 50枚入	3,900	4,180	708	708										
3-6560-01	電磁式オビタルシェーカー (CO2インキュベーター用) COSH6	180,000	192,600	269	269										
3-6560-11	電磁式オビタルシェーカー (CO2インキュベーター用) プラスコホルダー-100mL用 FH100	1,750	1,880	269	269										
3-6560-12	電磁式オビタルシェーカー (CO2インキュベーター用) プラスコホルダー-250mL用 FH250	2,050	2,200	269	269										
3-6560-13	電磁式オビタルシェーカー (CO2インキュベーター用) プラスコホルダー-500mL用 FH500	2,580	2,770	269	269										
3-6560-14	電磁式オビタルシェーカー (CO2インキュベーター用) スプリングホルダー SH	24,900	26,650	269	269										
3-6563-01	静音樹脂台車 耐荷重150kg 708 x 452 x 885mm SPC150	10,700	11,240	1054	1054				120	47					
3-6563-02	静音樹脂台車 耐荷重300kg 900 x 600 x 880mm SPC300	19,800	20,500	1054	1054				120	47					
3-6564-01	静音樹脂台車 フットブレーキ付き 耐荷重150kg 708 x 432 x 885mm SPC150FB	13,800	14,490	1054	1054				120	47					
3-6569-01	マグネチックフィルターファンネル 500mL XB300	24,850	26,800	1253	1253										
3-6569-02	マグネチックフィルターファンネル 500mL XB500	28,100	30,300	1253	1253										
3-6570-01	マグネチックフィルターファンネル 300mL シリコンパッキン付 XB300A	24,850	26,800	1253	1253										
3-6570-02	マグネチックフィルターファンネル 500mL シリコンパッキン付 XB500A	28,100	30,300	1253	1253										
3-6573-01	クリーンフラットモップ	15,800	17,400	2506	2506										
3-6573-11	クリーンフラットモップ 交換用モップ	3,300	3,600	2506	2506										
3-6575-01	ヘビークイネット 900 x 465 x 880mm 総耐荷重800kg HC88	60,800	63,840	854	854						52				
3-6575-02	ヘビークイネット 900 x 465 x 1760mm 総耐荷重1000kg HC176	105,000	110,250	854	854						52				
3-6578-01	キヤベネットワゴン 引出L5段タイプ 630 x 500 x 993mm CW105	95,100	98,000	1042	1042						49				
3-6578-02	キヤベネットワゴン 引出L7段タイプ 630 x 500 x 993mm CW107	102,000	105,000	1042	1042						49				
3-6578-11	工具掛けボード 820 x 490mm	7,300	7,800	1042	1042						49				
3-6577-01	液体吸収ロール(水・油・溶剤用) GAR75	11,700	12,300	2349	2349				118	29					
3-6577-02	液体吸収ロール(油用) OAR75	10,600	11,100	2349	2349				118	29					
3-6577-03	液体吸収ロール(水・油・溶剤・酸・アルカリ用) CAR75	19,100	20,100	2349	2349				118	29					
3-6579-01	スチール台車 耐荷重150kg 725 x 470 x 820mm SHT150	6,100	6,410	1055	1055						120	47			
3-6579-02	スチール台車 耐荷重300kg 900 x 600 x 850mm SHT300	11,500	12,080	1055	1055						120	47			
3-6579-11	スチール台車 耐荷重150kg 725 x 470 x 785mm 相立式 SHTW150	19,000	20,000	1055	1055				120	47					
3-6588-01	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 10mL 15/25 FGN-0011525	2,200	2,300	1678	1678										
3-6588-02	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 25mL 15/25 FGN-00251525	2,200	2,300	1678	1678										
3-6588-03	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 50mL 15/25 FGN-0051525	2,300	2,400	1678	1678										
3-6588-04	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 50mL 19/38 FGN-0051938	2,300	2,400	1678	1678										
3-6588-05	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 50mL 24/40 FGN-0052440	2,400	2,500	1678	1678										
3-6588-06	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 100mL 15/25 FGN-011525	2,300	2,400	1678	1678										
3-6588-07	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 100mL 19/38 FGN-011938	2,300	2,400	1678	1678										
3-6588-08	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 100mL 24/40 FGN-012440	2,400	2,500	1678	1678										
3-6588-09	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 100mL 29/42 FGN-012942	3,200	3,400	1678	1678										
3-6588-10	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 200mL 24/40 FGN-022440	2,900	3,050	1678	1678										
3-6588-11	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 250mL 24/40 FGN-022440	3,400	3,600	1678	1678										
3-6588-12	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 250mL 29/42 FGN-022942	3,800	4,000	1678	1678										
3-6588-13	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 500mL 24/40 FGN-022440	4,300	4,500	1678	1678										
3-6588-14	なす型フラスコ(肉厚タイプ) 500mL 29/42 FGN-022942	4,800	5,100	1678	1678										
3-6588-01	液体吸収マット(水・油・溶剤用)1箱(100枚入) GAM75	14,400	15,000	2347	2347				118	29					
3-6588-02	液体吸収マット(油用)1箱(100枚入) OAM75	12,300	13,000	2347	2347				118	29					
3-6588-03	液体吸収マット(水・油・溶剤・酸・アルカリ用)1箱(100枚入) CAM75	18,100	19,000	2347	2347				118	29					
3-6605-01	耐火キャベネット セルフクローズ式 430 x 430 x 580mm WA810041	95,000	99,800	878	878				203	53					
3-6605-02	耐火キャベネット セルフクローズ式 590 x 460 x 890mm WA810121	130,000	136,000	878	878				203	53					
3-6605-03	耐火キャベネット セルフクローズ式 1090 x 460 x 1120mm WA810301	225,000	236,000	878	878				203	53					
3-6605-04	耐火キャベネット セルフクローズ式 1090 x 460 x 1650mm WA810451	246,000	258,000	878	878				203	53					
3-6605-05	耐火キャベネット セルフクローズ式 1090 x 860 x 1650mm WA810811	290,000	305,000	878	878				203	53					
3-6605-11	耐火キャベネット(ブルー) 南泉製 SCL001	1,700	1,790	878	878				203	53					
3-6605-12	耐火キャベネット(ブルー) アース線(FM規格適合)2mm x 1.5m WA002	9,400	9,900	878	878				203	53					
3-6605-13	ブルー WAT045030	4,700	4,900	878	878				203						
3-6606-01	液体吸収ソックス(水・油・溶剤用)1箱(12本入) GAS165	10,800	11,200	2348	2348				119	30					
3-6606-02	液体吸収ソックス(油用)1箱(12本入) OAS165	10,800	11,200	2348	2348				119	30					
3-6606-03	液体吸収ソックス(水・油・溶剤・酸・アルカリ用)1箱(12本入) CAS165	13,200	13,800	2348	2348				119	30					
3-6607-03	ラネード液体吸収マット(水・油・溶剤・酸・アルカリ用)1箱(100枚入) CLAM75	16,000	16,800	2347	2347				118	29					
3-6609-01	PTFEテープ 13mm x 10m 総厚さ 0.08mm AFT813	1,300	1,400	2002	2002										
3-6609-02	PTFEテープ 19mm x 10m 総厚さ 0.08mm AFT819	1,600	1,700	2002	2002										
3-6609-03	PTFEテープ 25mm x 10m 総厚さ 0.08mm AFT825	2,100	2,200	2002	2002										
3-6609-04	PTFEテープ 13mm x 10m 総厚さ 0.13mm AFT1313	1,300	1,400	2002	2002										
3-6609-05	PTFEテープ 19mm x 10m 総厚さ 0.13mm AFT1319	1,600	1,700	2002	2002										
3-6609-06	PTFEテープ 25mm x 10m 総厚さ 0.13mm AFT1325	2,300	2,400	2002	2002										
3-663-01	アルカリ乾電池 単1形 12本入 LA-T1X2	3,080	3,340	2052	2052	132					266				
3-663-03	アルカリ乾電池 単3形 10本入 LA-T3X10	460	500	2052	2052	132					266				
3-663-05	アルカリ乾電池 9V形 1個入 LA-9VX1	360	380	2052	2052	532					266				
3-664-03	ブランドメディアディスク DVD-R CPRM対応 50枚スピンドル ACPRI8XS0PW	1,900	2,070	2072	2072										
3-664-04	ブランドメディアディスク DVD-R CPRM対応 20枚スピンドル L-DRW20P	2,140	2,320	2072	2072										
3-664-11	ブランドメディアディスク CD-R 50枚入 L-CD50P	1,520	1,730	2072	2072										
3-664-12	ブランドメディアディスク DVD-R 50枚入 L-DD50P	1,880	2,030	2072	2072										
3-6649-01	セルストレーナー 40um 50個 VCS-40	9,													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビオ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研装置用 品/パーツ 頁	ウェルビーイング/ヘルプ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-6685-03	防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) 15000g WPB15K1	48,800	51,200	438	438										
3-6685-04	防塵防水電子天秤 (IP68規格準拠) 30000g WPB30K1	48,800	51,200	438	438										
3-6690-01	LEDズーム実体顕微鏡 双眼 7.5~50x SZM223B	109,000	114,000	755	755										
3-6690-02	LEDズーム実体顕微鏡 三眼 7.5~50x SZM223T	121,000	126,000	755	755										
3-6691-32	顕微鏡用予知めし方 PGC550	94,500	97,300	755	755										
3-6692-01	EGプランレンズ生物顕微鏡 双眼 40~1000x MP38B	154,000	162,000	754	754	869									
3-6692-02	EGプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000x MP38T	165,000	173,000	754	754	869									
3-6696-01	ファンクションジェネレータ 1uHz~10MHz AWG1005	47,200	48,600	663	663										
3-6696-01-20	ファンクションジェネレータ 1uHz~10MHz 校正証明書付 AWG1005	67,200	68,600	663	663										
3-6696-02	ファンクションジェネレータ 1uHz~25MHz AWG1025F	63,000	64,900	663	663										
3-6696-02-20	ファンクションジェネレータ 1uHz~25MHz 校正証明書付 AWG1025F	83,000	84,900	663	663										
3-6701-01	マルチスライドラック ベース MSRB	7,260	7,600	1453	1453										
3-6701-02	マルチスライドラック 天板 MSRL	5,660	5,900	1453	1453										
3-6701-03	マルチスライドラック スライドガラス用 MSRFS	27,200	28,500	1453	1453										
3-6701-04	マルチスライドラック パラフィンブロック用 MSRFP	24,900	26,000	1453	1453										
3-6701-05	マルチスライドラック マグネットスタンド MGS	1,290	1,350	1453	1453										
3-6703-01	チューブトップフィルターユニット CA 0.22 μm 1箱(12個入) JTF-CA022	8,800	9,240	1249	1249										
3-6704-01	チューブトップフィルターユニット PES 0.22 μm 1箱(12個入) JTF-PES022	8,800	9,240	1249	1249										
3-6704-02	チューブトップフィルターユニット PES 0.45 μm 1箱(12個入) JTF-PES045	8,800	9,240	1249	1249										
3-6706-01	チューブトップフィルターユニット PVDF 0.22 μm 1箱(12個入) JTF-PVDF022	8,800	9,240	1249	1249										
3-6706-02	チューブトップフィルターユニット PVDF 0.45 μm 1箱(12個入) JTF-PVDF045	8,800	9,240	1249	1249										
3-671-21	カメラ用三脚 L-TP	3,050	3,350	-	-										
3-6715-01	石英試験管 5mL SJT-5	2,150	2,200	1763	1763										462
3-6715-02	石英試験管 10mL SJT-10	3,700	3,900	1763	1763										462
3-6715-03	石英試験管 15mL SJT-15	3,900	4,100	1763	1763										462
3-6715-04	石英試験管 20mL SJT-20	4,000	4,200	1763	1763										462
3-6715-05	石英試験管 25mL SJT-25	4,700	4,900	1763	1763										462
3-6715-06	石英試験管 30mL SJT-30	5,400	5,700	1763	1763										462
3-6715-07	石英試験管 50mL SJT-50	6,900	7,200	1763	1763										462
3-6719-01	ドライ真空ポンプ (耐酸タイプ) 1段式 GM-20S-AC	88,500	94,600	396	396										
3-6719-02	ドライ真空ポンプ (耐酸タイプ) 2段式 GM-20D-AC	121,000	129,000	396	396										
3-6733-01	石英蒸発皿 50mL SJD-50	9,300	9,800	1711	1711										
3-6733-02	石英蒸発皿 90mL SJD-90	12,900	13,500	1711	1711										
3-6733-03	石英蒸発皿 150mL SJD-150	25,700	27,000	1711	1711										
3-6733-04	石英蒸発皿 200mL SJD-200	29,000	30,500	1711	1711										
3-6736-01	IPFフィルターホルダー FHL-FP47	5,400	5,680	1275	1275										
3-6737-01	耐火ゴミ箱 φ300×400mm WAB109100	20,000	21,400	2183	2183										114
3-6737-02	耐火ゴミ箱 φ350×460mm WAB109300	23,000	24,610	2183	2183										114
3-6737-03	耐火ゴミ箱 φ410×510mm WAB109500	26,000	27,820	2183	2183										114
3-6737-04	耐火ゴミ箱 φ470×600mm WAB109700	41,500	44,410	2183	2183										114
3-6739-01	石英角型容器 100×100×100mm SJC-100100	49,800	52,000	1709	1709										
3-6739-02	石英角型容器 100×200×100mm SJC-100200	63,700	67,000	1709	1709										
3-6739-03	石英角型容器 100×300×100mm SJC-100300	89,200	94,000	1709	1709										
3-6739-04	石英角型容器 200×200×200mm SJC-200200	143,000	149,000	1709	1709										
3-6739-05	石英角型容器 200×300×200mm SJC-200300	187,000	193,000	1709	1709										
3-6739-06	石英角型容器 300×300×300mm SJC-300300	269,000	277,000	1709	1709										
3-675-01	交換フランジ NW16-RC1/2	5,520	6,680	414	414										
3-675-02	交換フランジ NW25-RC1/2	5,500	6,650	414	414										
3-675-03	交換フランジ NW25-RC3/8	5,500	6,650	414	414										
3-675-04	交換フランジ NW25-RC1/4	5,500	6,650	414	414										
3-676-01	交換フランジ NW16-ICF34-C	8,030	9,660	414	414										
3-676-02	交換フランジ NW25-ICF34-C	8,000	9,630	414	414										
3-676-03	交換フランジ NW16-ICF70-C	12,300	14,900	414	414										
3-676-04	交換フランジ NW25-ICF70-C	12,300	14,900	414	414										
3-676-05	交換フランジ NW40-ICF70-C	12,200	14,800	414	414										
3-6772-01	薬品ドレーユニット(UT-Lab.) 400×450×652mm 左扉 SPBT-UTCL	57,000	58,700	877	877										
3-6772-02	薬品ドレーユニット(UT-Lab.) 400×450×652mm 右扉 SPBT-UTCR	57,000	58,700	877	877										
3-6773-02	リークテスト用ポンプセット(VRT用) VRT-PS	98,000	101,000	740	740										
3-680-01	交換フランジ(ゼロレングス) ICF70-34-Zero	4,900	5,400	414	414										
3-680-02	交換フランジ(ゼロレングス) ICF114-34-Zero	9,900	12,000	414	414										
3-680-03	交換フランジ(ゼロレングス) ICF114-70-Zero	9,900	12,000	414	414										
3-680-04	交換フランジ(ゼロレングス) ICF152-34-Zero	16,800	20,000	414	414										
3-680-05	交換フランジ(ゼロレングス) ICF152-70-Zero	16,800	20,000	414	414										
3-680-06	交換フランジ(ゼロレングス) ICF152-114-Zero	16,800	20,000	414	414										
3-680-07	交換フランジ(ゼロレングス) ICF203-34-Zero	28,000	34,000	414	414										
3-680-08	交換フランジ(ゼロレングス) ICF203-70-Zero	28,000	36,000	414	414										
3-680-09	交換フランジ(ゼロレングス) ICF203-114-Zero	28,000	36,000	414	414										
3-680-10	交換フランジ(ゼロレングス) ICF203-152-Zero	28,000	38,000	414	414										
3-680-11	交換フランジ(ゼロレングス) ICF253-70-Zero	39,200	40,000	414	414										
3-680-12	交換フランジ(ゼロレングス) ICF253-114-Zero	39,200	44,000	414	414										
3-680-13	交換フランジ(ゼロレングス) ICF253-152-Zero	40,600	50,000	414	414										
3-680-14	交換フランジ(ゼロレングス) ICF253-203-Zero	40,600	52,000	414	414										
3-6866-01	薬品識別安全洗浄瓶 2000770020	950	1,000	1574	1574										
3-6866-02	薬品識別安全洗浄瓶 2000770016	950	1,000	1574	1574										
3-6866-03	薬品識別安全洗浄瓶 2000770017	950	1,000	1574	1574										
3-6866-04	薬品識別安全洗浄瓶 2000770018	950	1,000	1574	1574										
3-6866-05	薬品識別安全洗浄瓶 2000770019	950	1,000	1574	1574										
3-6867-01	薬品識別安全洗浄瓶 2000770025	1,050	1,200	1574	1574										
3-6867-02	薬品識別安全洗浄瓶 2000770021	1,050	1,200	1574	1574										
3-6867-03	薬品識別安全洗浄瓶 2000770022	1,050	1,200	1574	1574										
3-6867-04	薬品識別安全洗浄瓶 2000770023	1,050	1,200	1574	1574										
3-6867-05	薬品識別安全洗浄瓶 2000770024	1,050	1,200	1574	1574										
3-6872-01	木製平台車 450×300×135mm WFT4530	3,300	3,470	1061	1061				120	47					
3-6872-02	木製平台車 600×450×135mm WFT6045	4,900	5,200	1061	1061				120	47					
3-6872-03	木製平台車 900×600×135mm WFT9060	6,600	6,900	1061	1061				120	47					
3-6881-06	微量定量点検びん 本体 30mL 1箱(100個入) W242826	32,700	39,200	1579	1579										
3-6881-08	微量定量点検びん 本体 125mL 1箱(100個入) W242829	54,500	65,400	1579	1579										
3-6885-02	微量定量点検びん用 チップ 3mL用 ピンク 1箱(100個入) 1P 242401	5,260	6,300	1579	1579										
3-6885-03	微量定量点検びん用 チップ 3mL用 赤 1箱(100個入) 1R 242402	5,170	6,200	1579	1579										
3-6885-04	微量定量点検びん用 チップ 3mL用 青 1箱(100個入) 1B 242404	5,260	6,300	1579	1579										
3-6888-02	微量定量点検びん用 チップ 7・10・15mL用 ピンク 1箱(100個入) 7P 242421	6,800	8,200	1579	1579										
3-6888-04	微量定量点検びん用 チップ 7・10・15mL用 青 1箱(100個入) 7B 242424	6,780	8,200	1579	1579										
3-6887-03	微量定量点検びん用 チップ 30・60・125mL用 赤 1箱(100個入) 30R 242432	7,500	9,000	1579	1579										
3-6887-04	微量定量点検びん用 チップ 30・60・125mL用 青 1箱(100個入) 30B 242434	7,500	9,000	1579	1579										
3-6904-01	マイクロファイバータオル 1張(10枚入) 2470	4,500	4,800	2175	2175										
3-6910-01	カラフルチューブクラップ ストックタイプ 0.5~1.0 φmm レッド 0.5-10R	670	700	1912	1912										
3-6910-02	カラフルチューブクラップ ストックタイプ 0.5~1.0 φmm イエロー 0.5-10Y	670	700	1912	1912										
3-6910-04	カラフルチューブクラップ ストックタイプ 0.5~1.0 φmm グリーン 0.5-10G	670	700	1912</											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2024 円	アメツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研製用 品カタログ 円	ウェルビー ングカタログ 円	サイエンスカ タログ 円
3-6990-03	マイクロワイパー Textra 310×310mm 1箱(20枚×5袋×5袋入) TX3220	117,000	122,900		2484										
3-6990-04	TX3225 滅菌テクストラ10 Sterile TexTra10 300×300mm 1箱(100枚×5袋入)	126,000	132,300	2484	2484										
3-6990-05	TX3224 滅菌テクストラ10 Sterile TexTra10 230×230mm 1箱(100枚×5袋入)	119,000	125,000	2484	2484										
3-699-01	昇降式スタンディングデスク BHD-700	22,000	24,800	843	843										
3-6991-01	マイクロワイパー Vertex 230×230mm 1袋(100枚入) TX59	28,100	29,600	2483	2483										
3-6992-01	高吸収ワイパー Vertex 300×300mm 100枚入 TX42	18,300	19,300	2483	2483										
3-6992-02	高吸収ワイパー Vertex 230×230mm 150枚入 TX49	19,400	20,400	2483	2483										
3-6995-01	TX2412 アルファソフワイパー AlphaSoft(R) 310×310mm 1袋(50枚×2袋入)	26,000	27,300	2484	2484										
3-6996-01	TX2069 シールエッジワイパー ThermalSeal(TM) 230×230mm 1袋(75枚×2袋入)	7,810	8,200	2484	2484										
3-6996-04	サーマル TX2184B	15,100	15,900	2484	2484										
3-6997-01	TX1029 カンタムワイパー(Vectra(R) Quantum(R)) 230×230mm 1袋(50枚×2個入)	10,900	11,400	2483	2483										
3-7009-01	マイクロベツトプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 0.5~10uL チャンネル数 8	39,900	42,000	1162	1162										
3-7009-02	マイクロベツトプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 5~50uL チャンネル数 8	39,900	42,000	1162	1162										
3-7009-03	マイクロベツトプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 50~300uL チャンネル数 8	39,900	42,000	1162	1162										
3-7009-04	マイクロベツトプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 0.5~10uL チャンネル数 12	52,500	55,000	1162	1162										
3-7009-05	マイクロベツトプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 5~50uL チャンネル数 12	52,500	55,000	1162	1162										
3-7009-06	マイクロベツトプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 50~300uL チャンネル数 12	52,500	55,000	1162	1162										
3-7010-01	マイクロベツト マルチチャンネル・容量可変タイプ チャンネル数 8 容量範囲 0.5~10uL 0.5	33,700	36,000	-	-										
3-7010-02	マイクロベツト マルチチャンネル・容量可変タイプ チャンネル数 8 容量範囲 5~50uL 5~5	33,700	36,000	-	-										
3-7010-04	マイクロベツト マルチチャンネル・容量可変タイプ チャンネル数 12 容量範囲 0.5~10uL 0	45,900	49,000	-	-										
3-7010-05	マイクロベツト マルチチャンネル・容量可変タイプ チャンネル数 12 容量範囲 5~50uL 5~	45,900	49,000	-	-										
3-7010-06	マイクロベツト マルチチャンネル・容量可変タイプ チャンネル数 12 容量範囲 50~300uL	45,900	49,000	-	-										
3-701-01	昇降式パソコンデスク BHD-1000M	32,000	34,200	843	843										
3-701-02	昇降式パソコンデスク BHD-1000M-WH	32,000	34,200	843	843										
3-7011-01	攪拌機 Sタイプ 20L 10000rpm OS20-S	78,200	82,000	189	189										
3-7011-02	攪拌機 PROタイプ 20L 10000rpm OS20-PRO	127,000	133,000	189	189										
3-7011-03	攪拌機 Sタイプ 40L 5000rpm OS40-S	131,000	137,500	189	189										
3-7011-04	攪拌機 PROタイプ 40L 5000rpm OS40-PRO	138,000	144,900	189	189										
3-7011-05	攪拌機 PROタイプ 70L 10000rpm OS70-PRO	236,000	247,800	189	189										
3-7011-31	攪拌機用プレートスタンド Plate stand	17,800	18,500	189	189										
3-7011-32	攪拌機(OS70-PRO)用プレートスタンド 18900497	54,400	57,000	189	189										
3-7011-33	攪拌機(OS70-PRO)用十字羽根 18900478	5,990	6,200	189	189										
3-7011-34	攪拌機(OS70-PRO)用ファン羽根 18900498	5,990	6,200	189	189										
3-7011-35	攪拌機(OS70-PRO)用板羽根 18900499	5,990	6,200	189	189										
3-7011-36	攪拌機(OS70-PRO)用通心羽根 18900500	5,990	6,200	189	189										
3-7012-01	薄型マグネツクスターラー 15~1500rpm 800mL Flatspin	19,200	20,000	220	220										
3-7014-13	桌上小型遠心機 アダプター 2mL~0.5mL(8個入り) SA02P2	2,620	2,750	1283	1283										
3-7014-14	桌上小型遠心機 アダプター 2mL~0.5mL(8個入り) SA05P2	2,620	2,750	1283	1283										
3-7014-21	桌上小型遠心機 本体 D108	29,000	30,500	1283	1283										
3-7014-31	桌上小型遠心機 ローター 2mL/1.5mL×8本 A08-2	4,700	4,950	1283	1283										
3-7014-32	桌上小型遠心機 ローター 8連PCRチューブ×4 A04-PCR8	3,240	3,400	1283	1283										
3-7015-12	桌上ハイスピン遠心機 ローター 5mL×12本 AS12-5V	37,500	39,200	1280	1280										
3-7015-13	桌上ハイスピン遠心機 ローター 2mL/1.5mL×24本 AS24-2	37,500	39,200	1280	1280										
3-7015-14	桌上ハイスピン遠心機 ローター 0.5mL×36本 AS36-05	37,500	39,200	1280	1280										
3-7018-11	遠心分離機用 ローター A12-10P	21,400	22,500	1279	1279										
3-7018-12	遠心分離機用 アダプター A10P15	4,700	4,950	1279	1279										
3-7018-13	遠心分離機用 アダプタープラグ A10P15 plug	3,570	3,750	1279	1279										
3-7023-01	マグネツクスターラー アナログ MAX約1500rpm 20L MS-S	41,600	42,900	220	220										
3-7023-02	マグネツクスターラー アナログ MAX約1500rpm 10L MS7-S	64,200	67,400	220	220										
3-7024-01	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 5uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-02	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 10uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-03	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 20uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-04	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 25uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-05	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 50uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-06	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 100uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-07	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 200uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-08	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 250uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-09	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 500uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-10	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 1000uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-11	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 2000uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7024-12	マイクロベツトプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ 5000uL	9,100	9,600	1162	1162										
3-7025-01	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 5uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-02	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 10uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-03	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 20uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-04	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 25uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-05	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 50uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-06	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 100uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-07	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 200uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-08	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 250uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-09	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 500uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-10	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 1000uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-11	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 2000uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7025-12	マイクロベツト シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 5000uL	7,300	7,700	1161	1161										
3-7026-01	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 0.1~2.5uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-02	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 0.5~10uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-03	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 2~20uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-04	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 5~50uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-05	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 10~100uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-06	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 20~200uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-07	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 50~200uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-08	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 100~1000uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-09	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 200~1000uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-10	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 1000~5000uL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7026-11	マイクロベツト シングルチャンネル・容量可変タイプ 2~10mL	9,100	11,000	1161	1161										
3-7027-01	マイクロプレートミキサー MAX約1500rpm MX-M	42,500	45,000	261	261										
3-7027-13	マイクロプレートミキサー φ6mm用チューブアダプター48穴	2,930	3,100	261	261										
3-7027-14	マイクロプレートミキサー φ10mm用チューブアダプター15穴	2,930	3,100	261	261										
3-7028-01	ホルネツクスミキサー 50Hz 2500rpm(固定式) MX-F(50Hz)	21,300	22,370	256	256										
3-7028-02	ホルネツクスミキサー 2500rpm(固定式) MX-F(60Hz)	21,300	22,370	256	256										
3-7028-03	ホルネツクスミキサー 50Hz MAX約2500rpm(可変式) MX-S(50Hz)	24,100	25,000	256	256										
3-7028-04	ホルネツクスミキサー 60Hz MAX約2500rpm(可変式) MX-S(60Hz)	24,100	25,000	256	256										
3-7028-15	ホルネツクスミキサー MX-E	19,300	19,900	256	256										
3-7031-01	ホットプレートデイスベンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL dFlow	79,500	82,000	1197	1197										
3-7032-01	ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L MS-H-S	40,000	41,000	245	245										
3-7032-02	ホットプレートスターラー 100~1500rpm 20L MS-H-Pre+	62,800	63,000	245	245										
3-7032-11	ホットプレートスターラー 用 外部温度センサー PTT1000-A	15,600	16,500	244	244										
3-7033-01	ホットプレート 550°C 184×184mm HP550-S	59,000	62,500	119	119										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビオ 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研資用 品/ロット 円	ウェルビー ング/ロット 円	サイエンスカ タログ 円
3-7044-07	デジタルシユーカー 往復 100~350rpm 耐荷重7.5kg SK-L330-Pro	116,000	122,000	267	267										
3-7044-08	デジタルシユーカー 往復 100~500rpm 耐荷重7.5kg SK-O330-Pro	116,000	122,000	267	267										
3-7044-09	デジタルシユーカー シーズー 10~70rpm 耐荷重10kg SK-R330-Pro	116,000	122,000	267	267										
3-7044-10	デジタルシユーカー 立体 10~70rpm 耐荷重5kg SK-D3309-Pro	116,000	122,000	267	267										
3-7044-11	デジタルシユーカー 汎用アタッチメント1 SK-330タイプ用	31,900	33,500	267	267										
3-7044-12	デジタルシユーカー 汎用アタッチメント1(バー上下移動専用) SK-330タイプ用	31,900	33,500	267	267										
3-7044-13	デジタルシユーカー 汎用アタッチメント2 SK-180/1807タイプ共用	27,200	28,500	267	267										
3-7044-14	デジタルシユーカー 汎用アタッチメント2(バー上下移動専用) SK-180/1807タイプ共用	29,900	31,500	267	267										
3-7045-01	チューブローテーター MAX約80rpm MX-RD-E	63,400	66,500	274	274										
3-7045-02	チューブローテーター MAX約80rpm MX-RL-E	63,400	66,500	274	274										
3-7045-03	チューブローテーター 10~70rpm MX-RD-Pro	104,000	107,000	274	274										
3-7045-04	チューブローテーター 10~70rpm MX-RL-Pro	120,000	123,500	274	274										
3-7045-11	チューブホルダー 1.5mLマイクロチューブ用×60本掛 MX-RD-Pro専用 18900160	18,500	19,430	274	274										
3-7045-12	チューブホルダー 15mL遠流管管×16本掛 MX-RD-Pro専用 18900161	9,300	9,770	274	274										
3-7045-13	チューブホルダー 50mL遠流管管×8本掛 MX-RD-Pro専用 18900162	9,100	9,560	274	274										
3-7045-14	チューブホルダー サポートロッド(4個入り) MX-RD-Pro専用 18900140	4,100	4,310	274	274										
3-7045-15	チューブホルダー 1.5mLマイクロチューブ用×48本掛 MX-RL-Pro専用 18900142	18,800	19,500	274	274										
3-7045-16	チューブホルダー 15mL遠流管管×24本掛 MX-RL-Pro専用 18900143	16,100	16,910	274	274										
3-7045-17	チューブホルダー 50mL遠流管管×24本掛 MX-RL-Pro専用 18900144	16,100	16,910	274	274										
3-7045-18	チューブホルダー 1.5mLマイクロチューブ用×32本掛 MX-RL-Pro専用 18900145	16,800	17,640	274	274										
3-7045-19	チューブホルダー 15mL遠流管管×16本掛 MX-RL-Pro専用 18900146	15,100	15,860	274	274										
3-7045-20	チューブホルダー 50mL遠流管管×16本掛 MX-RL-Pro専用 18900147	15,100	15,860	274	274										
3-7045-21	チューブホルダー 1.5mLマイクロチューブ用×12個入り MX-RD-E/MX-RL-E用 18201250	380	400	274	274										
3-7045-22	チューブホルダー 15mL遠流管管×12個入り MX-RD-E/MX-RL-E用 18201250	610	650	274	274										
3-7045-23	チューブホルダー 50mL遠流管管×12個入り MX-RD-E/MX-RL-E用 18201251	500	520	274	274										
3-7050-11	アシレーター 交換用ボトル 4L PFC Vacuum Bottles	9,500	10,150	385	385										
3-7055-01	アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ FCS-280	49,000	54,000	66	66										
3-7055-01-22	アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き FCS-280	59,000	64,000	66	66										
3-7056-01	アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホトタイプ FJ-280	61,000	66,000	66	66										
3-7056-01-22	アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホトタイプ 出荷前点検検査書付き FJ-	61,000	66,000	66	66										
3-7057-01	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S25 容量 0.1~1mL S25.001	52,000	59,800	1199	1199										
3-7057-02	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S25 容量 0.25~2.5mL S25.002.5	52,000	59,800	1199	1199										
3-7057-03	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S25 容量 0.5~5mL S25.005	52,000	59,800	1199	1199										
3-7057-04	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S25 容量 1~10mL S25.010	52,000	59,800	1199	1199										
3-7057-05	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S25 FC 容量 0.1~1mL S25.001FC	70,100	80,600	1199	1199										
3-7057-06	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S25 FC 容量 0.25~2.5mL S25.002.5FC	70,100	80,600	1199	1199										
3-7057-07	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S25 FC 容量 0.5~5mL S25.005FC	70,100	80,600	1199	1199										
3-7065-01	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S30 容量 0.1~1mL S30.001	52,000	59,800	1199	1199										
3-7065-02	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S30 容量 0.25~2.5mL S30.002.5	52,000	59,800	1199	1199										
3-7065-03	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S30 容量 0.5~5mL S30.005	52,000	59,800	1199	1199										
3-7065-04	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S30 容量 1~10mL S30.010	52,000	59,800	1199	1199										
3-7065-05	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S30 FC 容量 0.1~1mL S30.001FC	59,600	80,600	1199	1199										
3-7065-06	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S30 FC 容量 0.25~2.5mL S30.002.5FC	59,600	80,600	1199	1199										
3-7065-07	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S30 FC 容量 0.5~5mL S30.005FC	59,600	80,600	1199	1199										
3-7065-08	キャリブレックスデイスンサー Calibrex(TM) S30 FC 容量 1~10mL S30.010FC	59,600	70,100	1199	1199										
3-7074-01	ホットプレート 200℃ 薄型 150×150mm PA2015	122,000	133,000	128	128										
3-7074-02	ホットプレート 200℃ 薄型 200×200mm PA2020	134,000	141,000	128	128										
3-7074-03	ホットプレート 200℃ 薄型 250×250mm PA2025	159,000	167,000	128	128										
3-7074-06	ホットプレート 300℃ 30×30mm PA3003	88,000	92,500	128	128										
3-7074-07	ホットプレート 300℃ 50×50mm PA3005	95,000	99,900	128	128										
3-7074-08	ホットプレート 300℃ 100×100mm PA3010	100,000	105,000	128	128										
3-7074-09	ホットプレート 300℃ 150×150mm PA3015	125,000	132,000	128	128										
3-7074-10	ホットプレート 300℃ 防水タイプ 250×250mm PA3025-WP	199,000	210,000	128	128										
3-7074-11	ホットプレート 400℃ 150×150mm PA4015	135,000	142,000	128	128										
3-7074-12	ホットプレート 400℃ 防水タイプ 250×250mm PA4025-WP	225,000	237,000	128	128										
3-7074-18	ホットプレート 800℃ 安全カバー付 50×64mm PA8005-CC	345,000	363,000	128	128										
3-7074-19	ホットプレート 800℃ 安全カバー付 100×100mm PA8010-CC	359,000	377,000	128	128										
3-7074-20	ホットプレート 800℃ 安全カバー付 150×150mm PA8015-CC	457,000	480,000	128	128										
3-7074-21	ホットプレート 800℃ 安全カバー付 250×250mm PA8025-CC	518,000	544,000	128	128										
3-7074-22	ホットプレート 120℃ 大面積タイプ 1250×1000mm PH20125	1,056,000	1,109,000	128	128										
3-7074-23	ホットプレート 400℃ 高速昇温 60×60mm PH131B	113,000	119,000	128	128										
3-7074-24	ホットプレート 400℃ 高速昇温カバー付 60×60mm PH132	150,000	158,000	128	128										
3-7074-25	ホットプレート 400℃ 小型リフコートロー付 60×60mm PH250	647,000	680,000	128	128										
3-7074-26	ホットプレート 200℃ 超薄型 100×100mm PH121	87,000	91,400	128	128										
3-7074-27	ホットプレート 150℃ 超薄型-小型 50×50mm PH121-50	76,000	79,800	128	128										
3-7074-28	ホットプレート 150℃ 小型 40×40mm PH200-40	73,000	76,700	128	128										
3-7074-29	ホットプレート 150℃ 小型 100×100mm PH200-100	90,000	94,500	128	128										
3-7074-34	ホットプレート 250℃ 薄型 150×150mm PA2515	169,000	178,000	128	128										
3-7074-35	ホットプレート 250℃ 薄型 200×200mm PA2520	185,000	195,000	128	128										
3-7074-43	ホットプレート 800℃ 80×80cm PA6008	173,000	182,000	128	128										
3-7074-44	ホットプレート 800℃ 100×100cm PA6010	199,000	210,000	128	128										
3-7074-45	ホットプレート 800℃ 150×150cm PA6015	216,000	227,000	128	128										
3-7074-46	ホットプレート 800℃ 250×250cm PA6025	321,000	338,000	128	128										
3-7074-47	ホットプレート 800℃ 防水タイプ 150×150cm PA6015-WP	233,000	245,000	128	128										
3-7075-01	クリーンフルネオプレシ手袋 L 100枚入	5,870	6,200	2258	2258										
3-7075-02	クリーンフルネオプレシ手袋 M 100枚入	5,870	6,200	2258	2258										
3-7075-03	クリーンフルネオプレシ手袋 S 100枚入	5,870	6,200	2258	2258										
3-7078-01	遠心用チューブ KARTELL/コニカル/遠心可 10mL ポリメチルペンチン 1387	130	140	1781	1781										
3-7078-02	遠心用チューブ KARTELL/コニカル/遠心可 15mL ポリメチルペンチン 1388	137	150	1781	1781										
3-7100-02	PP製特許針 79 φmm 454	300	330	1710	1710										
3-7100-03	PP製特許針 99 φmm 455	370	410	1710	1710										
3-7100-04	PP製特許針 118.5 φmm 456	480	530	1710	1710										
3-7114-01	結晶皿 200mL 213113201	1,780	1,900	1711	1711										
3-7114-02	結晶皿 400mL 213113209	1,800	2,000	1711	1711										
3-7114-03	結晶皿 600mL 213113406	1,600	1,800	1711	1711										
3-7114-04	結晶皿 100mL 213113809	1,900	2,100	1711	1711										
3-7114-05	結晶皿 150mL 213114102	2,000	2,200	1711	1711										
3-7114-06	結晶皿 300mL 213114402	2,100	2,300	1711	1711										
3-7114-07	結晶皿 500mL 213114908	3,200	3,500	1711	1711										
3-7114-08	結晶皿 900mL 213115407	4,600	5,100	1711	1711										
3-7114-09	結晶皿 2000mL 213115904	10,800	12,700	1711	1711										
3-7114-10	結晶皿 3500mL 213116309	19,200	21,100	1711	1711										
3-7116-01	吸引瓶 3L 211916802	28,800	30,200	1705	1705										
3-7116-02	吸引瓶 5L 211917301	40,900	42,900	1705	1705										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ2023 頁	レンタルカタログ 頁	産業設備用 品/パーツ 頁	ウェルビー ング/レポート 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-7219-04	産業用PE増粘剤 0.05×500×730mm 20~30L 500枚 L-9	23,400	26,000							45					
3-7234-01	電工ドラム(防雨・防塵型)ホッキンブラグ NFW-E33	32,100	35,500							57					
3-7234-02	電工ドラム(防雨・防塵型)防雨2Pブラグ NFW-303	26,700	29,500							57					
3-7235-01	電工ドラム(100V一般型) NR-304D-S	16,700	18,500							57					
3-7269-01	アズツール時計付防滴タイマー 青 A-543	820	910							75					
3-7269-02	アズツール時計付防滴タイマー ピンク A-543	820	910							75					
3-7273-01	毛布 1束(10枚入) AS-OB	10,600	11,800	2046	2046				116	27					
3-7274-11	特選白メリヤスウエス(新品生地・1枚用) 白 35~50cm 10kg×2箱 WM-S1010	22,800	25,400												
3-7275-01	白タオルウエス 約75×35cm 1セット(2袋入) YTW-0220	15,600	17,500						116	27					
3-7275-02	白タオルウエス 約35×35cm 1セット(2袋入) SHT-0210	17,900	19,800						116	27					
3-7276-01	定型白メリヤスウエス(新品生地) 白 35×35cm 1セット(20袋入) W0124	43,300	47,700						114	25					
3-7330-01	アズツール不織布研磨材 20枚入 AT #320	1,980	2,180							59					
3-7342-01	アズビエアインナー手袋(オールカットタイプ) 10双入	1,490	1,640						17						
3-7353-03	サンプリングチューブ 3810X PCR clean 1パック(1000本入) 0030125215	7,800	8,600	1106	1106										
3-7353-04	セイフロックチューブ 2.0mL 0030 120.094	11,400	12,500	1106	1106										
3-7358-01	エコマニー粘着マット 中粘着タイプ 青 600×900 1箱(30層×10シート入)	20,200	21,200						68	33					
3-7358-02	エコマニー粘着マット 中粘着タイプ 白 600×900 1箱(30層×10シート入)	20,200	21,200						68	33					
3-7358-03	エコマニー粘着マット 中粘着タイプ 青 450×900 1箱(30層×10シート入)	12,000	12,600						68	33					
3-7358-04	エコマニー粘着マット 中粘着タイプ 青 600×1200 1箱(30層×10シート入)	30,500	32,000						68	33					
3-7358-05	エコマニー粘着マット 中粘着タイプ 白 450×900 1箱(30層×10シート入)	12,000	12,600						68	33					
3-7358-06	エコマニー粘着マット 中粘着タイプ 白 600×1200 1箱(30層×10シート入)	30,500	32,000						68	33					
3-7361-01	アズビエアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25m AGV5025	20,600	23,200						122	43					
3-7369-04	アズビエアタックワイパーシート 中粘着 1袋(25枚入)	2,860	3,010						79						
3-7371-01	アズビエアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ L 10双入	1,900	2,090						18						
3-7371-02	アズビエアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ M 10双入	1,900	2,090						18						
3-7371-03	アズビエアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ S 10双入	1,900	2,090						18						
3-7373-01	アズビエアMWワイパー 6×6インチ 1袋(150枚入)	3,960	4,170						32						
3-7373-02	アズビエアMWワイパー 8×8インチ 1袋(100枚入)	4,620	4,870						32						
3-7377-01	アズビエア高純度ホリエチレン手袋 1000枚入	187,000	210,000	2469	2469				9						
3-7377-02	AP高純度シリコン手袋 50枚×2袋入	15,000	23,000	2469	2469										
3-7378-01	アズビエアPUクール手袋(ハイグリップタイプ) LL 10双入	2,100	2,360	2277	2277				12	4					
3-7378-02	アズビエアPUクール手袋(ハイグリップタイプ) L 10双入	2,100	2,360	2277	2277				12	4					
3-7378-03	アズビエアPUクール手袋(ハイグリップタイプ) M 10双入	2,100	2,360	2277	2277				12	4					
3-7378-04	アズビエアPUクール手袋(ハイグリップタイプ) S 10双入	2,100	2,360	2277	2277				12	4					
3-7378-05	アズビエアPUクール手袋(ハイグリップタイプ) SS 10双入	2,100	2,360	2277	2277				12	4					
3-7388-01	アズビエア黒色PU手袋 オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート LL 10双入	1,960	2,160						15						
3-7388-02	アズビエア黒色PU手袋 オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート L 10双入	1,960	2,160						15						
3-7388-03	アズビエア黒色PU手袋 オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート M 10双入	1,960	2,160						15						
3-7388-04	アズビエア黒色PU手袋 オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート S 10双入	1,960	2,160						15						
3-7388-05	アズビエア黒色PU手袋 オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート SS 10双入	1,960	2,160						15						
3-7568-11	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー用Yフィルター	103,000	105,000			914		288							
3-7568-12	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー用Yフィルター	80,600	81,700			914		288							
3-7568-15	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー用HPフィルター	103,000	105,000			914		288							
3-7568-20	卓上型ダクトレスドラフトチャンバー NF1800用固定式台座(キャスターなし)	227,000	230,000					288							
3-7575-04	ヘルマ石英セルスタンダード 100-10-40	20,900	21,900	1329	1329										
3-7578-01	石英ウール 500g入 1188	76,400	91,700	1350	1350										
3-7599-01	水浴式ベルチエ温度チャンバー 45×45mm PG-1504	650,000	683,000												
3-7599-02	水浴式ベルチエ温度チャンバー 60×60mm PG-1506	701,000	737,000												
3-7625-01	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF0510-01	33,000	34,800	2570	2570										
3-7625-02	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF0510-02	33,000	34,800	2570	2570										
3-7625-03	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF1005-01	40,400	42,500	2570	2570										
3-7625-04	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF1005-02	40,400	42,500	2570	2570										
3-7625-05	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF1010-01	40,400	42,500	2570	2570										
3-7625-06	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) スリットタイプ STF1010-02	40,400	42,500	2570	2570										
3-7625-07	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) 浮きおきタイプ STF2005	73,400	77,400	2570	2570										
3-7625-08	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) 浮きおきタイプ STF2010	66,000	69,600	2570	2570										
3-7625-10	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) メッシュタイプ STF4000-0120	52,000	54,700	2570	2570										
3-7625-11	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) メッシュタイプ STF4005	76,000	79,800	2570	2570										
3-7625-12	洗浄用キャリア STF0505-01	28,800	30,400	2570	2570										
3-7625-13	洗浄用キャリア STF0515-01	28,800	30,400	2570	2570										
3-7625-14	洗浄用キャリア STF1015-01	33,800	35,600	2570	2570										
3-7625-15	洗浄用キャリア STF1015-02	33,800	35,600	2570	2570										
3-7625-16	洗浄用キャリア STF4000-0045	33,000	34,700	2570	2570										
3-7625-17	洗浄用キャリア STF-2020-05	70,300	74,000	2570	2570										
3-7625-18	洗浄用キャリア STF-2020-10	77,400	81,500	2570	2570										
3-7625-19	洗浄用キャリア STF2100	171,000	180,200	2570	2570										
3-7625-29	洗浄用キャリア(オールフッ素樹脂) テフロン溶接タイプ STF7010	220,000	279,000	2570	2570										
3-7646-01	実験台用前面カート SW-845	164,000	181,000											180	
3-7647-01	吊戸棚(木製タイプ) 900×300×600mm TIA-930	84,000	99,300											191	
3-7647-02	吊戸棚(木製タイプ) 1200×300×600mm TIA-1230	98,000	116,000											191	
3-7659-01	教師用実験台 2400×900×800 mm EKA-2490KC	663,000	803,000											168	
3-7659-02	教師用実験台 3000×900×800 mm EKA-3090KC	753,000	912,000											168	
3-7660-01	教師用実験台 2400×900×800 mm EKA-2490DC	640,000	769,000											168	
3-7660-02	教師用実験台 3000×900×800 mm EKA-3090DC	730,000	878,000											168	
3-7661-01	生徒用実験台 3000×900×700 mm ESA-3090KCL	485,000	595,000											170	
3-7661-02	生徒用実験台 3000×900×760 mm ESA-3090KCM	485,000	595,000											170	
3-7661-03	生徒用実験台 3000×900×800 mm ESA-3090KCK	485,000	595,000											170	
3-7661-04	生徒用実験台 3600×900×700 mm ESA-3690KCL	504,000	618,000											170	
3-7661-05	生徒用実験台 3600×900×760 mm ESA-3690KCM	504,000	618,000											170	
3-7661-06	生徒用実験台 3600×900×800 mm ESA-3690KCK	504,000	618,000											170	
3-7662-01	生徒用実験台 3000×900×700 mm ESA-3090DCL	463,000	566,000											171	
3-7662-02	生徒用実験台 3000×900×760 mm ESA-3090DCM	463,000	566,000											171	
3-7662-03	生徒用実験台 3000×900×800 mm ESA-3090DCK	463,000	566,000											171	
3-7662-04	生徒用実験台 3600×900×700 mm ESA-3690DCL	485,000	589,000											171	
3-7662-05	生徒用実験台 3600×900×760 mm ESA-3690DCM	485,000	589,000											171	
3-7662-06	生徒用実験台 3600×900×800 mm ESA-3690DCK	485,000	589,000											171	
3-7663-01	生徒用実験台 1800×900×700 mm ESB-1890KCL	342,000	418,000											169	
3-7663-02	生徒用実験台 1800×900×760 mm ESB-1890KCM	342,000	418,000											169	
3-7663-03	生徒用実験台 1800×900×800 mm ESB-1890KCK	342,000	418,000											169	
3-7664-01	生徒用実験台 1800×900×700 mm ESB-1890DCL	324,000	390,000											169	
3-7664-02	生徒用実験台 1800×900×760 mm ESB-1890DCM	324,000	390,000											169	
3-7664-03	生徒用実験台 1800×900×800 mm ESB-1890DCK	324,000	390,000											169	
3-7665-01	生徒用実験台 3000×600×700 mm ESC-3060KCL	338,000	417,000											170	
3-7665-02	生徒用実験台 3000×600×760 mm ESC-3060KCM	338,000	417,000											170	
3-7665-03	生徒用実験台 3000×600×800 mm ESC-3060KCK	338,000	417,000											170	
3-7665-04	生徒用実験台 3600×600×700 mm ESC-3660KCL	441,000	542,000											170	
3-7665-05	生徒用実験台 3600×600×760 mm ESC-3660KCM	441,000	542,000											170	
3-7665-06	生徒用実験台 3600×600×800 mm ESC-3660KCK	441,000													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合 機用2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産機用装置用 品カタログ 頁	ウェルビーイング レポート 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-7728-04	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 1800×750×800 mm HSO-1875SG	212,000	257,000	819	819			71							
3-7729-01	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 800×600×800 mm HTO-960SG	134,000	140,000	819	819			71							
3-7729-02	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 1200×600×800 mm HTO-1260SG	162,000	172,000	819	819			71							
3-7729-03	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 1500×600×800 mm HTO-1560SG	202,000	211,000	819	819			71							
3-7729-04	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 1800×600×800 mm HTO-1860SG	257,000	286,000	819	819			71							
3-7730-01	サイド実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 600×750×800 mm HSO-675FD	126,000	146,000					61							
3-7730-02	サイド実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 900×750×800 mm HSO-975FD	134,000	147,000					61							
3-7730-03	サイド実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 1200×750×800 mm HSO-1275FD	150,000	172,000					61							
3-7730-04	サイド実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 1500×750×800 mm HSO-1575FD	205,000	236,000					61							
3-7730-05	サイド実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 1800×750×800 mm HSO-1875FD	254,000	306,000					61							
3-7730-06	サイド実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 2400×750×800 mm HSO-2475FD	300,000	343,000					61							
3-7730-07	サイド実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 3000×750×800 mm HSO-3075FD	410,000	472,000					61							
3-7730-08	サイド実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 3600×750×800 mm HSO-3675FD	506,000	582,000					61							
3-7731-01	サイド実験台 (木目調タイプ) 1800×750×800 mm SQA-1875M	265,000	284,000					77							
3-7731-02	サイド実験台 (木目調タイプ) 2400×750×800 mm SQA-2475M	318,000	341,000					77							
3-7731-03	サイド実験台 (木目調タイプ) 3000×750×800 mm SQA-3075M	390,000	412,000					77							
3-7731-04	サイド実験台 (木目調タイプ) 3600×750×800 mm SQA-3675M	470,000	503,000					77							
3-7732-01	サイド実験台 (木目調タイプ) 1800×900×800 mm SQA-1890M	303,000	347,000					77							
3-7732-02	サイド実験台 (木目調タイプ) 2400×900×800 mm SQA-2490M	369,000	411,000					77							
3-7732-03	サイド実験台 (木目調タイプ) 3000×900×800 mm SQA-3090M	456,000	540,000					77							
3-7732-04	サイド実験台 (木目調タイプ) 3600×900×800 mm SQA-3690M	561,000	609,000					77							
3-7733-01	サイド実験台 (木目調タイプ) 1200×750×800 mm SNA-1275M	192,000	201,000					77							
3-7733-02	サイド実験台 (木目調タイプ) 1500×750×800 mm SNA-1575M	234,000	244,000					77							
3-7733-03	サイド実験台 (木目調タイプ) 1800×750×800 mm SNA-1875M	245,000	255,000					77							
3-7734-01	サイド実験台 (木目調タイプ) 1200×750×800 mm SMA-1275M	174,000	187,000					77							
3-7734-02	サイド実験台 (木目調タイプ) 1500×750×800 mm SMA-1575M	220,000	237,000					77							
3-7734-03	サイド実験台 (木目調タイプ) 1800×750×800 mm SMA-1875M	240,000	260,000					77							
3-7735-01	サイド実験台 (木目調タイプ) 1000×1000×800 mm SJA-1010M	206,000	218,000					77							
3-7736-01	サイド実験台 (木目調タイプ) 600×750×800 mm HSF-675M	168,000	179,000					77							
3-7736-02	サイド実験台 (木目調タイプ) 900×750×800 mm HSF-975M	182,000	190,000					77							
3-7736-03	サイド実験台 (木目調タイプ) 1200×750×800 mm HSF-1275M	200,000	213,000					77							
3-7736-04	サイド実験台 (木目調タイプ) 1500×750×800 mm HSF-1575M	306,000	319,000					77							
3-7736-05	サイド実験台 (木目調タイプ) 1800×750×800 mm HSF-1875M	366,000	397,000					77							
3-7736-06	サイド実験台 (木目調タイプ) 2400×750×800 mm HSF-2475M	425,000	446,000					77							
3-7736-07	サイド実験台 (木目調タイプ) 3000×750×800 mm HSF-3075M	474,000	499,000					77							
3-7736-08	サイド実験台 (木目調タイプ) 3600×750×800 mm HSF-3675M	595,000	632,000					77							
3-7738-01	中央実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 1800×1200×800 mm HAO-1812FD	503,000	524,000					49							
3-7738-02	中央実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 2400×1200×800 mm HAO-2412FD	557,000	580,000					49							
3-7738-03	中央実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 3000×1200×800 mm HAO-3012FD	746,000	777,000					49							
3-7738-04	中央実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 3600×1200×800 mm HAO-3612FD	907,000	1,044,000					49							
3-7739-01	中央実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 1800×1500×800 mm HAO-1815FD	530,000	552,000					49							
3-7739-02	中央実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 2400×1500×800 mm HAO-2415FD	578,000	602,000					49							
3-7739-03	中央実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 3000×1500×800 mm HAO-3015FD	779,000	811,000					49							
3-7739-04	中央実験台 (フレームタイプ・折れ戻り付き) 3600×1500×800 mm HAO-3615FD	983,000	1,102,000					49							
3-7740-01	中央実験台 (木目調タイプ) 1800×1200×800 mm SAO-1812M	463,000	495,000					76							
3-7740-02	中央実験台 (木目調タイプ) 2400×1200×800 mm SAO-2412M	570,000	610,000					76							
3-7740-03	中央実験台 (木目調タイプ) 3000×1200×800 mm SAO-3012M	699,000	756,000					76							
3-7740-04	中央実験台 (木目調タイプ) 3600×1200×800 mm SAO-3612M	800,000	863,000					76							
3-7741-01	中央実験台 (木目調タイプ) 1800×1500×800 mm SAO-1815M	512,000	554,000					76							
3-7741-02	中央実験台 (木目調タイプ) 2400×1500×800 mm SAO-2415M	602,000	652,000					76							
3-7741-03	中央実験台 (木目調タイプ) 3000×1500×800 mm SAO-3015M	759,000	818,000					76							
3-7741-04	中央実験台 (木目調タイプ) 3600×1500×800 mm SAO-3615M	908,000	981,000					76							
3-7742-01	中央実験台 (木目調タイプ) 2400×1500×800/1870 mm SAN-2415EGM	1,110,000	1,404,000					76							
3-7742-02	中央実験台 (木目調タイプ) 3000×1500×800/1870 mm SAN-3015EGM	1,360,000	1,533,000					76							
3-7742-03	中央実験台 (木目調タイプ) 3600×1500×800/1870 mm SAN-3615EGM	1,580,000	1,747,000					76							
3-7742-04	中央実験台 (木目調タイプ) 4200×1500×800/1870 mm SAN-4215EGM	1,770,000	1,936,000					76							
3-7743-01	中央実験台 (木目調タイプ) 1800×1200×800 mm HDO-1812M	845,000	879,000					76							
3-7743-02	中央実験台 (木目調タイプ) 2400×1200×800 mm HDO-2412M	987,000	1,027,000					76							
3-7743-03	中央実験台 (木目調タイプ) 3000×1200×800 mm HDO-3012M	1,150,000	1,197,000					76							
3-7743-04	中央実験台 (木目調タイプ) 3600×1200×800 mm HDO-3612M	1,380,000	1,436,000					76							
3-7744-01	中央実験台 (木目調タイプ) 1800×1500×800 mm HDO-1815M	920,000	957,000					76							
3-7744-02	中央実験台 (木目調タイプ) 2400×1500×800 mm HDO-2415M	1,016,000	1,057,000					76							
3-7744-03	中央実験台 (木目調タイプ) 3000×1500×800 mm HDO-3015M	1,200,000	1,249,000					76							
3-7744-04	中央実験台 (木目調タイプ) 3600×1500×800 mm HDO-3615M	1,440,000	1,498,000					76							
3-7745-01	洗し台 ステンレス(SUS304) 600×600×800/930mm DWA-660	248,000	259,000	839	839			69						134	
3-7745-02	洗し台 ステンレス(SUS304) 900×600×800/930mm DWA-960	283,000	306,000	839	839			69						134	
3-7745-03	洗し台 ステンレス(SUS304) 1200×600×800/930mm DWA-1260	335,000	349,000	839	839			69						134	
3-7745-04	洗し台 ステンレス(SUS304) 1500×600×800/930mm DWA-1560	380,000	400,000	839	839			69						134	
3-7745-05	洗し台 ステンレス(SUS304) 1800×600×800/930mm DWA-1860	423,000	453,000	839	839			69						134	
3-7753-01	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 900×750×800 mm HTO-975SG	141,000	147,000	819	819			71							
3-7753-02	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 1200×750×800 mm HTO-1275SG	169,000	180,000	819	819			71							
3-7753-03	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 1500×750×800 mm HTO-1575SG	207,000	216,000	819	819			71							
3-7753-04	サイド実験台 (フレーム・アイランドタイプ) 1800×750×800 mm HTO-1875SG	269,000	299,000	819	819			71							
3-7761-01	中央実験台 (フレームタイプ・収納スペース付き) 1800×1500×800 mm HAO-1815SSY	494,000	514,000					48							
3-7761-02	中央実験台 (フレームタイプ・収納スペース付き) 2400×1500×800 mm HAO-2415SSY	542,000	564,000					48							
3-7761-03	中央実験台 (フレームタイプ・収納スペース付き) 3000×1500×800 mm HAO-3015SSY	597,000	621,000					48							
3-7761-04	中央実験台 (フレームタイプ・収納スペース付き) 3600×1500×800 mm HAO-3615SSY	800,000	897,000					48							
3-7762-01	中央実験台 (フレームタイプ・収納スペース付き) 1800×1500×800 mm HBO-1815SSY	593,000	623,000					48							
3-7762-02	中央実験台 (フレームタイプ・収納スペース付き) 2400×1500×800 mm HBO-2415SSY	660,000	694,000					48							
3-7762-03	中央実験台 (フレームタイプ・収納スペース付き) 3000×1500×800 mm HBO-3015SSY	804,000	845,000					48							
3-7762-04	中央実験台 (フレームタイプ・収納スペース付き) 3600×1500×800 mm HBO-3615SSY	959,000	1,007,000					48							
3-7763-01	中央実験台 (木製タイプ・排気ユニット付き) 1800×1200×800/1770 mm SAO-1812HU	645,000	812,000					24							
3-7763-02	中央実験台 (木製タイプ・排気ユニット付き) 2400×1200×800/1770 mm SAO-2412HU	785,000	961,000					24							
3-7763-03	中央実験台 (木製タイプ・排気ユニット付き) 3000×1200×800/1770 mm SAO-3012HU	971,000	1,215,000					24							
3-7763-04	中央実験台 (木製タイプ・排気ユニット付き) 3600×1200×800/1770 mm SAO-3612HU	1,070,000	1,321,000					24							
3-7763-05	中央実験台 (木製タイプ・排気ユニット付き) 1800×1500×800/1770 mm SAO-1815HU	688,000	861,000					24							
3-7763-06	中央実験台 (木製タイプ・排気ユニット付き) 2400×1500×800/1770 mm SAO-2415HU	822,000	1,015,000					24							
3-7763-07	中央実験台 (木製タイプ・排気ユニット付き) 3000×1500×800/1770 mm SAO-3015HU	1,020,000	1,260,000					24							
3-7763-08	中央実験台 (木製タイプ・排気ユニット付き) 3600×1500×800/1770 mm SAO-3615HU	1,160,000	1,417,000					24							
3-7765-01	中央実験台 木製タイプ (1800×1200×800mm)														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産資用 品カタログ 頁	ウェルビー ングレポート 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-7905-01	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm HEN-24	1,150,000	1,275,000												
3-7905-02	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HEN-30	1,350,000	1,465,000												
3-7905-03	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HEN-36	1,460,000	1,574,000												
3-7905-04	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 4200×1500×800/1870 mm HEN-42	1,700,000	1,831,000												
3-7906-01	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 2400×1200×800/1870 mm HEN-2412E	1,070,000	1,175,000												
3-7906-02	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 3000×1200×800/1870 mm HEN-3012E	1,230,000	1,330,000												
3-7906-03	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 3600×1200×800/1870 mm HEN-3612E	1,305,000	1,408,000												
3-7906-04	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 4200×1200×800/1870 mm HEN-4212E	1,550,000	1,722,000												
3-7907-01	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 2400×1500×800/1870 mm HEN-2415E	1,130,000	1,251,000												
3-7907-02	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HEN-3015E	1,280,000	1,398,000												
3-7907-03	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HEN-3615E	1,370,000	1,490,000												
3-7907-04	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 4200×1500×800/1870 mm HEN-4215E	1,660,000	1,787,000												
3-7908-01	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 2400×1200×800/1800 mm HEN-2412G	1,000,000	1,146,000												
3-7908-02	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 3000×1200×800/1800 mm HEN-3012G	1,120,000	1,269,000												
3-7908-03	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 3600×1200×800/1800 mm HEN-3612G	1,220,000	1,382,000												
3-7908-04	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 4200×1200×800/1800 mm HEN-4212G	1,400,000	1,645,000												
3-7909-01	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 2400×1500×800/1800 mm HEN-2415G	1,060,000	1,223,000												
3-7909-02	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 3000×1500×800/1800 mm HEN-3015G	1,180,000	1,347,000												
3-7909-03	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 3600×1500×800/1800 mm HEN-3615G	1,280,000	1,459,000												
3-7909-04	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 4200×1500×800/1800 mm HEN-4215G	1,520,000	1,719,000												
3-7910-01	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1200×800/1800 mm HEN-2412	983,000	1,108,000												
3-7910-02	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1200×800/1800 mm HEN-3012	1,060,000	1,185,000												
3-7910-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1200×800/1800 mm HEN-3612	1,140,000	1,266,000												
3-7910-04	中央実験台 (フレームタイプ) 4200×1200×800/1800 mm HEN-4212	1,370,000	1,570,000												
3-7911-01	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1500×800/1800 mm HEN-2415	1,050,000	1,192,000												
3-7911-02	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1500×800/1800 mm HEN-3015	1,120,000	1,261,000												
3-7911-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1500×800/1800 mm HEN-3615	1,200,000	1,343,000												
3-7911-04	中央実験台 (フレームタイプ) 4200×1500×800/1800 mm HEN-4215	1,480,000	1,633,000												
3-7912-01	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 1800×1200×800/1870 mm HCJ-18	828,000	862,000												
3-7912-02	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 2400×1200×800/1870 mm HCJ-24	1,028,000	1,070,000												
3-7912-03	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 3000×1200×800/1870 mm HCJ-30	1,130,000	1,176,000												
3-7912-04	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 3600×1200×800/1870 mm HCJ-36	1,330,000	1,415,000												
3-7913-01	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 1800×1500×800/1870 mm HCJ-18	855,000	890,000												
3-7913-02	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 2400×1500×800/1870 mm HCJ-24	1,050,000	1,093,000												
3-7913-03	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HCJ-30	1,160,000	1,207,000												
3-7913-04	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸・LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HCJ-36	1,400,000	1,457,000												
3-7914-01	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 1800×1200×800/1870 mm HCJ-1812E	809,000	842,000												
3-7914-02	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 2400×1200×800/1870 mm HCJ-2412E	965,000	1,004,000												
3-7914-03	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 3000×1200×800/1870 mm HCJ-3012E	1,060,000	1,093,000												
3-7914-04	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 3600×1200×800/1870 mm HCJ-3612E	1,290,000	1,368,000												
3-7915-01	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 1800×1500×800/1870 mm HCJ-1815E	837,000	871,000												
3-7915-02	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 2400×1500×800/1870 mm HCJ-2415E	990,000	1,030,000												
3-7915-03	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 3000×1500×800/1870 mm HCJ-3015E	1,080,000	1,124,000												
3-7915-04	中央実験台 (フレームタイプ) LED照明付 3600×1500×800/1870 mm HCJ-3615E	1,360,000	1,415,000												
3-7916-01	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 1800×1200×800/1800 mm HCJ-1812G	742,000	793,000												
3-7916-02	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 2400×1200×800/1800 mm HCJ-2412G	861,000	916,000												
3-7916-03	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 3000×1200×800/1800 mm HCJ-3012G	958,000	1,024,000												
3-7916-04	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 3600×1200×800/1800 mm HCJ-3612G	1,150,000	1,300,000												
3-7917-01	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 1800×1500×800/1800 mm HCJ-1815G	770,000	826,000												
3-7917-02	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 2400×1500×800/1800 mm HCJ-2415G	884,000	945,000												
3-7917-03	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 3000×1500×800/1800 mm HCJ-3015G	990,000	1,063,000												
3-7917-04	中央実験台 (フレームタイプ) ガラス戸付 3600×1500×800/1800 mm HCJ-3615G	1,220,000	1,311,000												
3-7920-01	中央実験台 (フレームタイプ) 1800×1200×800/1800 mm HCJ-1812	722,000	752,000												
3-7920-02	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1200×800/1800 mm HCJ-2412	801,000	832,000												
3-7920-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1200×800/1800 mm HCJ-3012	874,000	906,000												
3-7920-04	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1200×800/1800 mm HCJ-3612	1,100,000	1,205,000												
3-7921-01	中央実験台 (フレームタイプ) 1800×1500×800/1800 mm HCJ-1815	751,000	786,000												
3-7921-02	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1500×800/1800 mm HCJ-2415	825,000	861,000												
3-7921-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1500×800/1800 mm HCJ-3015	907,000	945,000												
3-7921-04	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1500×800/1800 mm HCJ-3615	1,180,000	1,227,000												
3-7922-01	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1200×800/830 mm HCI-2412	837,000	888,000												
3-7922-02	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1200×800/830 mm HCI-3012	892,000	955,000												
3-7922-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1200×800/830 mm HCI-3612	935,000	1,001,000												
3-7922-04	中央実験台 (フレームタイプ) 4200×1200×800/830 mm HCI-4212	1,100,000	1,277,000												
3-7923-01	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1500×800/830 mm HCI-2415	898,000	970,000												
3-7923-02	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1500×800/830 mm HCI-3015	947,000	1,023,000												
3-7923-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1500×800/830 mm HCI-3615	1,002,000	1,083,000												
3-7923-04	中央実験台 (フレームタイプ) 4200×1500×800/830 mm HCI-4215	1,200,000	1,369,000												
3-7924-01	中央実験台 (フレームタイプ) 1800×1200×800 mm HCO-1812CB	600,000	625,000												
3-7924-02	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1200×800 mm HCO-2412CB	654,000	681,000												
3-7924-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1200×800 mm HCO-3012CB	698,000	727,000												
3-7924-04	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1200×800 mm HCO-3612CB	860,000	990,000												
3-7925-01	中央実験台 (フレームタイプ) 1800×1500×800 mm HCO-1815CB	628,000	654,000												
3-7925-02	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1500×800 mm HCO-2415CB	677,000	705,000												
3-7925-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1500×800 mm HCO-3015CB	732,000	762,000												
3-7925-04	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1500×800 mm HCO-3615CB	936,000	1,049,000												
3-7926-01	中央実験台 (フレームタイプ) 1800×1200×800 mm HBO-1812	426,000	448,000												
3-7926-02	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1200×800 mm HBO-2412	531,000	558,000												
3-7926-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1200×800 mm HBO-3012	661,000	695,000												
3-7926-04	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1200×800 mm HBO-3612	808,000	849,000												
3-7927-01	中央実験台 (フレームタイプ) 1800×1500×800 mm HBO-1815	484,000	509,000												
3-7927-02	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1500×800 mm HBO-2415	551,000	579,000												
3-7927-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1500×800 mm HBO-3015	694,000	739,000												
3-7927-04	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1500×800 mm HBO-3615	850,000	893,000												
3-7928-01	中央実験台 (フレームタイプ) 1800×1200×800 mm HAO-1812	357,000	372,000												
3-7928-02	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1200×800 mm HAO-2412	412,000	429,000												
3-7928-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1200×800 mm HAO-3012	456,000	475,000												
3-7928-04	中央実験台 (フレームタイプ) 3600×1200×800 mm HAO-3612	618,000	711,000												
3-7929-01	中央実験台 (フレームタイプ) 1800×1500×800 mm HAO-1815	386,000	402,000												
3-7929-02	中央実験台 (フレームタイプ) 2400×1500×800 mm HAO-2415	435,000	453,000												
3-7929-03	中央実験台 (フレームタイプ) 3000×1500×800 mm HAO-3015	489,000	509,000</												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニークー 2024 円	数値2024 円	アズビエ 2025 円	アメツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカ タログ 円	感温紙製用 品パック 円	ウェルビー ングレシ フ 円	サイエンス カ タログ 円
3-8031-03	AP耐切削手袋(レベル3) 手の平コート有り M	730	800						27	9					
3-8031-04	AP耐切削手袋(レベル3) 手の平コート有り S	730	800						27	9					
3-8031-05	AP耐切削手袋(レベル3) 手の平コート有り SS	730	800						27	9					
3-8032-01	AP耐切削手袋(レベル3) 手の平コート無し LL	660	730						27	9					
3-8032-02	AP耐切削手袋(レベル3) 手の平コート無し L	660	730						27	9					
3-8032-03	AP耐切削手袋(レベル3) 手の平コート無し M	660	730						27	9					
3-8032-04	AP耐切削手袋(レベル3) 手の平コート無し S	660	730						27	9					
3-8038-01	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 900×600×800 mm SLA-960SG	152,000	165,000	819	819			71							
3-8038-02	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1200×600×800 mm SLA-1260SG	169,000	183,000	819	819			71							
3-8038-03	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1500×600×800 mm SLA-1560SG	205,000	222,000	819	819			71							
3-8038-04	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1800×600×800 mm SLA-1860SG	214,000	235,000	819	819			71							
3-8039-01	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 900×750×800 mm SLA-975SG	162,000	176,000	819	819			71							
3-8039-02	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1200×750×800 mm SLA-1275SG	178,000	193,000	819	819			71							
3-8039-03	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1500×750×800 mm SLA-1575SG	214,000	232,000	819	819			71							
3-8039-04	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1800×750×800 mm SLA-1875SG	223,000	241,000	819	819			71							
3-8040-01	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 900×800×800 mm SNA-960SG	152,000	165,000	819	819			71							
3-8040-02	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1200×800×800 mm SNA-1260SG	169,000	183,000	819	819			71							
3-8040-03	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1500×800×800 mm SNA-1560SG	205,000	222,000	819	819			71							
3-8040-04	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1800×800×800 mm SNA-1860SG	214,000	235,000	819	819			71							
3-8041-01	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 900×750×800 mm SNA-975SG	162,000	176,000	819	819			71							
3-8041-02	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1200×750×800 mm SNA-1275SG	178,000	193,000	819	819			71							
3-8041-03	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1500×750×800 mm SNA-1575SG	214,000	232,000	819	819			71							
3-8041-04	サイド実験台 (木製・アランドタイプ) 1800×750×800 mm SNA-1875SG	223,000	241,000	819	819			71							
3-8042-01	中央実験台 (木製タイプ・収納スペース付き) 1800×1500×800 mm SAO-1815SY	536,000	579,000	811	811			23							
3-8042-02	中央実験台 (木製タイプ・収納スペース付き) 2400×1500×800 mm SAO-2415SY	612,000	662,000	811	811			23							
3-8042-03	中央実験台 (木製タイプ・収納スペース付き) 3000×1500×800 mm SAO-3015SY	743,000	803,000	811	811			23							
3-8042-04	中央実験台 (木製タイプ・収納スペース付き) 3600×1500×800 mm SAO-3615SY	867,000	937,000	811	811			23							
3-8043-01	中央実験台 (木製タイプ・収納スペース付き) 1800×1500×800 mm SBO-1815SY	536,000	579,000					23							
3-8043-02	中央実験台 (木製タイプ・収納スペース付き) 2400×1500×800 mm SBO-2415SY	612,000	662,000					23							
3-8043-03	中央実験台 (木製タイプ・収納スペース付き) 3000×1500×800 mm SBO-3015SY	759,000	820,000					23							
3-8043-04	中央実験台 (木製タイプ・収納スペース付き) 3600×1500×800 mm SBO-3615SY	883,000	954,000					23							
3-8086-01	シリカゲル 不織布(コバルトブルー)20g 600個入 FA20g(NB)	18,400	19,100	977	977										
3-8086-02	シリカゲル 不織布(コバルトブルー)30g 400個入 FA30g(NB)	19,500	22,600	977	977										
3-8086-03	シリカゲル 不織布(コバルトブルー)50g 250個入 FA50g(NB)	18,200	19,600	977	977										
3-8086-04	シリカゲル 不織布(コバルトブルー)100g 150個入 FA100g(NB)	20,000	22,400	977	977										
3-8086-05	シリカゲル 不織布(コバルトブルー)150g 75個入 FA150g(NB)	20,000	21,900	977	977										
3-8115-01	フィルムチャック用ホットプレート 120×120 防水 PA2012-WPFC	520,000	547,000												
3-8115-02	フィルムチャック用ホットプレート 120×120 PA2012-FC	500,000	526,000												
3-8115-03	フィルムチャック用ホットプレート 200×200 防水 PA2020-WPFC	780,000	819,000												
3-8115-04	フィルムチャック用ホットプレート 200×200 PA2020-FC	764,000	803,000												
3-8141-01	アズセーフトリル手袋 青 (指先メッシュ) LLサイズ1箱(100枚入)	1,540	1,620	2245	2245					13					583
3-8141-02	アズセーフトリル手袋 青 (指先メッシュ) Lサイズ1箱(100枚入)	1,540	1,620	2245	2245					13					583
3-8141-03	アズセーフトリル手袋 青 (指先メッシュ) Mサイズ1箱(100枚入)	1,540	1,620	2245	2245					13					583
3-8141-04	アズセーフトリル手袋 青 (指先メッシュ) Sサイズ1箱(100枚入)	1,540	1,620	2245	2245					13					583
3-8141-51	アズセーフトリル手袋 青 (指先メッシュ) LL1ケース(100枚/箱×20箱入)	22,800	24,000	2245	2245					13					583
3-8141-52	アズセーフトリル手袋 青 (指先メッシュ) L1ケース(100枚/箱×20箱入)	22,800	24,000	2245	2245					13					583
3-8141-53	アズセーフトリル手袋 青 (指先メッシュ) M1ケース(100枚/箱×20箱入)	22,800	24,000	2245	2245					13					583
3-8141-54	アズセーフトリル手袋 青 (指先メッシュ) S1ケース(100枚/箱×20箱入)	22,800	24,000	2245	2245					13					583
3-8166-01	アズツール溶接用牛革手袋(背縫い) 280mm AT-WLG04	830	930							12					
3-8167-01	アズツール溶接用牛革手袋(3本指) AT-WLG05	1,030	1,140							12					
3-8168-01	アズツール溶接用牛革手袋(クレスト) AT-LG02-P	900	1,000							12					
3-8172-12	乾燥ラック用ハンガーロッド 9640-0410	320	400	2146	2146										
3-8172-13	乾燥ラック用ハンガーロッド用延長部品 9640-0415	370	400	2146	2146										
3-8174-01	壁掛け乾燥ラック 400×400mm 9640-1040	35,000	37,500	2146	2146										
3-8174-02	壁掛け乾燥ラック 500×500mm 9640-1050	47,200	50,500	2146	2146										
3-8174-03	壁掛け乾燥ラック 600×600mm 9640-1060	51,300	54,900	2146	2146										
3-8174-04	壁掛け乾燥ラック(排水機能付) 400×400mm 9640-2040	39,700	42,500	2146	2146										
3-8175-01	自動ビュレット(飛散防止加工) 15mL 9695-3015	17,900	18,700	1203	1203										
3-8175-02	自動ビュレット(飛散防止加工) 25mL 9695-3025	17,900	18,700	1203	1203										
3-8175-03	自動ビュレット(飛散防止加工) 50mL 9695-3050	20,000	20,900	1203	1203										
3-8176-01	チューブコネクタ(凸凹型) 10個入 8710-0417	4,830	5,000	1896	1896										
3-8176-02	チューブコネクタ(凸凹型) 10個入 8710-0417	6,830	7,100	1896	1896										
3-8177-01	PVDFチューブコネクタ(T型) 10個入 8711-0004	1,850	1,900	1896	1896										
3-8177-02	PVDFチューブコネクタ(T型) 10個入 8711-0006	2,420	2,500	1896	1896										
3-8177-03	PVDFチューブコネクタ(T型) 10個入 8711-0008	2,940	3,100	1896	1896										
3-8177-04	PVDFチューブコネクタ(T型) 10個入 8711-0010	2,990	3,100	1896	1896										
3-8178-02	PVDFチューブコネクタ(Y型) 10個入 8712-0006	3,200	3,300	1896	1896										
3-8178-05	PVDFチューブコネクタ(Y型) 10個入 8712-0014	5,900	6,200	1896	1896										
3-8179-02	PVDFチューブコネクタ(L型) 10個入 8713-0006	1,960	2,000	1896	1896										
3-8179-04	PVDFチューブコネクタ(L型) 10個入 8713-0010	2,270	2,400	1896	1896										
3-8180-01	PVDFチューブコネクタ(ストレート型) 10個入 8710-0004	1,300	1,400	1896	1896										
3-8180-03	PVDFチューブコネクタ(ストレート型) 10個入 8710-0008	1,950	2,000	1896	1896										
3-8180-04	PVDFチューブコネクタ(ストレート型) 10個入 8710-0010	2,000	2,100	1896	1896										
3-8181-02	PTFEハレルシンプ(ストッブコック付) 780mm 社出ホース仕様 5606-0601	114,800	132,000	377	377										
3-8183-01	PSスーパーテル 100本入 5378-0031	5,600	5,900	1837	1837										
3-8183-02	PSスーパーテル 100本入(簡包装) 5378-1031	13,000	13,600	1837	1837										
3-8184-01	サンプリングスプーン 25mL 100本入 5378-1011	8,900	9,300	1836	1836										
3-8184-02	サンプリングスプーン 10mL 100本入 5378-1012	10,500	11,000	1836	1836										
3-8185-02	半円形物サンブラー 5311-0002	26,700	28,000	1840	1840										
3-8188-01	ビスコサンブラー(高粘度用) PP(ポリプロピレン)5331-1060	51,900	59,700	381	381										
3-8188-05	ビスコサンブラー(高粘度用) フッ素樹脂(PTFE-FEP) 5331-2100	90,000	103,500	381	381										
3-8188-06	ビスコサンブラー(高粘度用) フッ素樹脂(PTFE-FEP) 5331-2200	110,000	121,000	381	381										
3-8194-01	デリスボンブラー(HDPE製) 低粘度用 100mL 1本入 5393-1120	3,000	3,100	380	380										
3-8194-02	デリスボンブラー(HDPE製) 低粘度用 200mL 1本入 5393-1130	4,000	4,200	380	380										
3-8194-03	デリスボンブラー(HDPE製) 低粘度用 100mL 1本入 5393-3320	3,000	3,100	380	380										
3-8194-04	デリスボンブラー(HDPE製) 高粘度用 200mL 1本入 5393-3330	3,800	4,000	380	380										
3-8194-05	デリスボンブラー(HDPE製) 低粘度用 100mL 20本入 5393-1120	54,000	56,600	380	380										
3-8194-07	デリスボンブラー(HDPE製) 高粘度用 100mL 20本入 5393-3320	54,000	56,600	380	380										
3-8194-08	デリスボンブラー(HDPE製) 高粘度用 200mL 20本入 5393-3330	68,400	71,700	380	380										
3-8195-02	液体サンブラー(低粘度用) PP(ポリプロピレン) 250mL 5330-1100	49,400	56,800	381	381										
3-8195-06	液体サンブラー(低粘度用) フッ素樹脂(PTFE-FEP) 500mL 5330-2200	111,200	127,900	381	381										
3-8219-11	牛革オイル加工手袋 1袋(10双入) 8803	5,600	6,400							11					
3-8220-01	アズツール牛革クレスト面ファスナー式手袋 AT-LG06	1,450	1,600												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 個数2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感温制御用 品/パック 頁	ウェルビー ング/パック 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-8408-12	ガラス瓶200・350mL用フタ 12個入 9070307	1,030	1,100	1600	1600										
3-8408-13	ガラス瓶700・1000mL用フタ 12個入 9070308	1,260	1,300	1600	1600										
3-8438-01	ガラスびん(ソーダガラス) φ2mm セット(2袋入) N6326450010202	2,500	2,600	313	313										
3-8438-02	ガラスびん(ソーダガラス) φ3mm セット(2袋入) N6326450010302	2,700	2,800	313	313										
3-8438-03	ガラスびん(ソーダガラス) φ4mm セット(2袋入) N6326450010402	3,500	3,700	313	313										
3-8438-04	ガラスびん(ソーダガラス) φ5mm セット(2袋入) N6326450010502	3,600	3,800	313	313										
3-8438-05	ガラスびん(ソーダガラス) φ6mm セット(2袋入) N6326450010602	4,000	4,200	313	313										
3-8438-06	ガラスびん(ソーダガラス) φ8mm セット(2袋入) N6326450010802	5,200	5,500	313	313										
3-8438-07	ガラスびん(ソーダガラス) φ10mm セット(2袋入) N6326450011002	6,000	6,300	313	313										
3-8440-02	タッチフレーム 白板家 1062×615mm シルバー JM-900-S	106,000	115,000	2073	2073										
3-8441-03	タッチフレーム 白板家 1252×721mm ブラック JM-1200-B	138,000	148,000	2073	2073										
3-8442-02	タッチフレーム 白板家 1420×820mm シルバー JM-1500-S	164,000	178,000	2073	2073										
3-8500-01	オートピュレット 10mL 透明 10-C 019.01.010	37,800	43,500	1743	1743										
3-8500-04	オートピュレット 25mL 茶 25-A 019.05.025	43,300	49,800	1743	1743										
3-8500-05	オートピュレット 50mL 透明 50-C 019.01.050	35,900	41,300	1743	1743										
3-8506-01	アルミニウム(角型) 250mL 100個入 3101240	10,400	10,900	453	453										
3-8506-02	アルミニウム(角型) 500mL 60個入 3101266	9,000	9,400	453	453										
3-8509-01	ガラス製ホモジナイザー(縦軸ガラス) 5mL 22001	21,200	22,300	288	288										
3-8509-02	ガラス製ホモジナイザー(縦軸ガラス) 10mL 22002	22,600	23,700	288	288										
3-8509-03	ガラス製ホモジナイザー(縦軸ガラス) 15mL 22003	24,500	25,700	288	288										
3-8509-04	ガラス製ホモジナイザー(縦軸ガラス) 30mL 22004	26,300	27,600	288	288										
3-8509-05	ガラス製ホモジナイザー(縦軸ガラス) 55mL 22005	32,500	34,100	288	288										
3-8511-01	アルミボトル(LN規格適合) 60mL 0327-0060	620	650	1648	1648										
3-8511-02	アルミボトル(LN規格適合) 120mL 0327-0120	820	860	1648	1648										
3-8511-03	アルミボトル(LN規格適合) 300mL 0327-0300	1,030	1,100	1648	1648										
3-8511-04	アルミボトル(LN規格適合) 600mL 0327-0600	1,650	1,700	1648	1648										
3-8511-05	アルミボトル(LN規格適合) 1200mL 0327-1200	2,060	2,100	1648	1648										
3-8512-01	アルミニウム(丸型) φ64×φ51×13mm 100個入 3253155	4,300	4,500	453	453										
3-8512-02	アルミニウム(丸型) φ80×φ58×34mm 100個入 3206644	6,400	6,700	453	453										
3-8512-04	アルミニウム(丸型) φ96×φ78×24mm 100個入 3253233	7,000	7,300	453	453										
3-8513-51	アズビエアニトリル手袋(指先エンプス)LLサイズ 1000枚入	39,000	42,900												
3-8513-52	アズビエアニトリル手袋(指先エンプス)Lサイズ 1000枚入	39,000	42,900												
3-8513-53	アズビエアニトリル手袋(指先エンプス)Mサイズ 1000枚入	39,000	42,900												
3-8513-54	アズビエアニトリル手袋(指先エンプス)Sサイズ 1000枚入	39,000	42,900												
3-8513-55	アズビエアニトリル手袋(指先エンプス)SSサイズ 1000枚入	39,000	42,900												
3-8517-01	熱電対交換延長ケーブル TON2FM-1-VX	8,400	11,100	508	508										
3-8517-02	熱電対交換延長ケーブル TON2FY-1-VX	6,200	8,900	508	508										
3-8517-03	熱電対交換延長ケーブル TON2FM-1-TNK0.65	8,600	11,100	508	508										
3-8517-04	熱電対交換延長ケーブル TON2FY-1-TNK0.65	6,400	8,900	508	508										
3-8517-05	熱電対交換延長ケーブル TON2FM-2-VX	9,000	11,000	508	508										
3-8517-06	熱電対交換延長ケーブル TON2FY-2-VX	6,800	8,800	508	508										
3-8517-07	熱電対交換延長ケーブル TON2FM-2-TNK0.65	9,500	11,100	508	508										
3-8517-08	熱電対交換延長ケーブル TON2FY-2-TNK0.65	7,300	8,900	508	508										
3-8518-01	熱電対交換延長ケーブル TON2FM-1-TX	8,400	11,100	508	508										
3-8518-02	熱電対交換延長ケーブル TON2FY-1-TX	6,200	8,900	508	508										
3-8518-03	熱電対交換延長ケーブル TON2FM-1-TNT0.65	8,600	11,100	508	508										
3-8518-04	熱電対交換延長ケーブル TON2FY-1-TNT0.65	6,400	8,900	508	508										
3-8518-05	熱電対交換延長ケーブル TON2FM-2-TX	9,000	11,000	508	508										
3-8518-06	熱電対交換延長ケーブル TON2FY-2-TX	6,800	8,800	508	508										
3-8518-07	熱電対交換延長ケーブル TON2FM-2-TNT0.65	9,500	11,100	508	508										
3-8518-08	熱電対交換延長ケーブル TON2FY-2-TNT0.65	7,300	8,900	508	508										
3-8568-01	シングル遠送管立(PP) HS23052	9,060	9,600	1791	1791										
3-8570-01	4WAYチューブラック クリア 5箱 HS29022A	8,300	8,800	1788	1788										
3-8570-02	4WAYチューブラック 5色アソート HS29022G	8,300	8,800	1788	1788										
3-8571-01	キューブラック HS29050A	9,500	10,000	1788	1788										
3-8572-01	PEフローター 50mL用(緑) HS2165A	3,250	3,900	1141	1141										561
3-8572-02	PEフローター 15mL用(青) HS2165B	3,250	3,900	1141	1141										561
3-8572-03	PEフローター 1.5~2.0mL用(黄) HS2165C	3,250	3,900	1141	1141										561
3-8572-04	フローター 0.2, 0.5, 1.5, 2.0 HS2166	3,250	3,900	1141	1141										561
3-8575-01	ワイヤー卓上乾燥ラック HS23243A	26,900	29,000	2146	2146										
3-8579-01	アイスバケツ 角型(エメラルド) HS28721G	14,600	16,000	1418	1418										
3-8579-02	アイスバケツ 丸型(黒) HS28714K	19,800	23,700	1418	1418										
3-8579-03	アイスバケツ 角型(青) HS28724B	21,800	23,000	1418	1418										
3-8579-04	アイスバケツ 角型(赤) HS28729R	31,600	34,000	1418	1418										
3-8583-01	マグネットビペットラック 3個入 HS20615M	18,100	20,000	1001	1001										
3-8601-11	静音オイルレスエアコンプレッサー DRS-210-39	99,900	105,000	392	392										
3-8608-01	ステンレス製フィルターハウジング 402mm	68,000	71,400	1469	1469										38
3-8608-02	ステンレス製フィルターハウジング 656mm	89,600	94,100	1469	1469										38
3-8608-03	ステンレス製フィルターハウジング 910mm	113,000	118,700	1469	1469										38
3-8609-01	染色トレイ StainTray(TM) クリアカバー付(小) M918-1	46,400	49,000	1449	1449										911
3-8609-02	染色トレイ StainTray(TM) 黒カバー付(小) M918-2	41,200	44,000	1449	1449										911
3-8609-03	染色トレイ StainTray(TM) クリアカバー付(大) M920-1	53,200	56,000	1449	1449										911
3-8609-04	染色トレイ StainTray(TM) 黒カバー付(大) M920-2	50,400	53,000	1449	1449										911
3-8624-01	PCRチューブ 8連0.2mL ナチュール 125本入 5010-1	14,700	16,000	1099	1099										
3-8624-02	PCRチューブ 8連0.2mL 緑 125本入 5010-2	14,700	16,000	-	-										
3-8624-05	PCRチューブ 8連0.2mL 黒 125本入 5010-5	14,700	16,000	1099	1099										
3-8624-13	PCRチューブ用マルチキャップブルー 5050-15	6,120	7,300	1099	1099										
3-8635-01	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 青 8個入 T314-225B	8,500	9,000	1141	1141										
3-8635-04	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 黄 8個入 T314-225Y	8,870	9,400	1141	1141										
3-8636-01	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 青 4個入 T314-281B	7,300	7,700	1141	1141										
3-8636-02	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 緑 4個入 T314-281G	7,300	7,700	1141	1141										
3-8636-03	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 赤 4個入 T314-281R	7,300	7,700	1141	1141										
3-8636-04	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 青 4個入 T314-281Y	7,300	7,700	1141	1141										
3-8637-01	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 青 3個入 T314-481B	7,400	7,800	1141	1141										
3-8637-02	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 緑 3個入 T314-481G	7,400	7,800	1141	1141										
3-8638-01	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 青 5個入 T314-542B	16,500	18,000	1141	1141										
3-8638-02	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 緑 5個入 T314-542G	16,500	18,000	1141	1141										
3-8639-01	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 青 5個入 T314-581B	12,300	13,000	1141	1141										
3-8639-02	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 緑 5個入 T314-581G	12,300	13,000	1141	1141										
3-8640-01	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 青 4個入 T314-2100B	7,830	8,300	1141	1141										
3-8640-03	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 赤 4個入 T314-2100R	7,830	8,300	1141	1141										
3-8640-04	クライオストレージボックス Cryostore(TM) 黄 4個入 T314-2100Y	7,830	8,300	1141	1141										
3-8658-01	ミニインキュベーター XMI-10D	89,800	98,800	61	61										
3-8658-11	ミニインキュベーター用 予備扉板	4,400	4,800	61	61										
3-8685-01	シリコンゴムバックン(ETTAS真空乾燥機専用) P-200S	4,600	5,000	45	45										
3-8685-02	シリコンゴムバックン(ETTAS真空乾燥機専用) P-250S	4,800	5,300	45	45										
3-8685-03	シリコンゴムバックン(ETTAS真空乾燥機専用) P-310S	5,000	5,500	45	45										
3-8685-04	シリコンゴムバックン(ETTAS真空乾燥機専用) P-450S														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研装置用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-8732-02	クワイオラベル(レーザープリンタータイプ) 104ラベル×16シート入 CL-32T1-WH	15,100	16,000	1118	1118										
3-8732-03	クワイオラベル(レーザープリンタータイプ) 72ラベル×16シート入 CL-8T1-WH	15,100	16,000	1118	1118										
3-8732-04	クワイオラベル(レーザープリンタータイプ) 126ラベル×16シート入 CL-23T1-WH	15,100	16,000	1118	1118										
3-8732-05	クワイオラベル(レーザープリンタータイプ) 95ラベル×16シート入 CL-6T1-WH	15,100	16,000	1118	1118										
3-8732-06	クワイオラベル(レーザープリンタータイプ) 52ラベル×16シート入 CL-8T1-WH	15,100	16,000	1118	1118										
3-8732-07	クワイオラベル(レーザープリンタータイプ) 30ラベル×16シート入 CL-3T1-WH	15,100	16,000	1118	1118										
3-8732-09	クワイオラベル(レーザープリンタータイプ) 336ラベル×16シート入 CL-48T1-WH	15,100	16,000	1118	1118										
3-8763-11	羊皮手袋 AS-254 M	2,380	2,980	-	-										
3-8763-12	羊皮手袋 AS-254 L	2,380	2,980	-	-										
3-8763-13	羊皮手袋 AS-254 LL	2,380	2,980	-	-										
3-8847-01	アズビエアAGV誘導用磁気テープ(ソフト) 50mm×25m	20,600	21,900						122	43					
3-8874-01	アズツール糸巻カートリッジフィルター(純製) 250mm 1um SWB1410	1,520	1,610												
3-8874-02	アズツール糸巻カートリッジフィルター(純製) 250mm 3um SWB3410	1,450	1,610												
3-8874-03	アズツール糸巻カートリッジフィルター(純製) 250mm 5um SWB5410	1,520	1,610												
3-8874-04	アズツール糸巻カートリッジフィルター(純製) 250mm 10um SWB10410	1,520	1,610												
3-8874-05	アズツール糸巻カートリッジフィルター(純製) 250mm 20um SWB20410	1,520	1,610												
3-8874-06	アズツール糸巻カートリッジフィルター(純製) 250mm 30um SWB30410	1,520	1,610												
3-8874-07	アズツール糸巻カートリッジフィルター(純製) 250mm 50um SWB50410	1,520	1,610												
3-8874-09	アズツール糸巻カートリッジフィルター(純製) 250mm 100um SWB100410	1,520	1,610												
3-8877-01	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 1um SWP1P10	590	640	1471	1471										
3-8877-02	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 3um SWP3P10	590	640	1471	1471										
3-8877-03	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 5um SWP5P10	590	640	1471	1471										
3-8877-04	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 10um SWP10P10	590	640	1471	1471										
3-8877-05	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 20um SWP20P10	590	640	1471	1471										
3-8877-06	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 30um SWP30P10	590	640	1471	1471										
3-8877-07	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 50um SWP50P10	590	640	1471	1471										
3-8877-08	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 75um SWP75P10	590	640	1471	1471										
3-8877-09	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 250mm 100um SWP100P10	590	640	1471	1471										
3-8878-01	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 500mm 1um SWP1P198	1,150	1,200	1471	1471										
3-8878-02	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 500mm 3um SWP3P198	1,100	1,200	1471	1471										
3-8878-03	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 500mm 5um SWP5P198	1,150	1,200	1471	1471										
3-8878-04	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 500mm 10um SWP10P198	1,150	1,200	1471	1471										
3-8878-05	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 500mm 20um SWP20P198	1,150	1,200	1471	1471										
3-8878-06	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 500mm 30um SWP30P198	1,150	1,200	1471	1471										
3-8878-07	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 500mm 50um SWP50P198	1,150	1,200	1471	1471										
3-8879-01	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 750mm 1um SWP1P295	1,900	1,820	1471	1471										
3-8879-02	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 750mm 3um SWP3P295	1,900	1,820	1471	1471										
3-8879-03	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 750mm 5um SWP5P295	1,900	1,820	1471	1471										
3-8879-04	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 750mm 10um SWP10P295	1,900	1,820	1471	1471										
3-8879-05	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 750mm 20um SWP20P295	1,900	1,820	1471	1471										
3-8879-06	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 750mm 30um SWP30P295	1,900	1,820	1471	1471										
3-8879-07	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 750mm 50um SWP50P295	1,900	1,820	1471	1471										
3-8879-09	アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製) 750mm 100um SWP100P295	1,900	1,820	1471	1471										
3-8928-01	ステンレスバケツ(取っ手付き) 8002	12,300	13,000	1640	1640										
3-8928-02	ステンレスバケツ(取っ手付き) 8003	12,300	13,000	1640	1640										
3-8928-11	ステンレスバケツ8002用フタ	4,040	4,300	1640	1640										
3-8928-02	積み重ね収納コンテナ 2.5L	830	870	1008	1008										
3-8937-01	フィルターハウジング 250mm 透網AS10 NPT3/4	4,900	5,100	1470	1470										51
3-8937-03	フィルターハウジング 250mm 透網AS10 NPT1/2	4,900	5,100	1470	1470										38
3-8937-11	フィルターハウジング用 交換用レンチ	1,150	1,200	1470	1470										38
3-8938-03	フィルターハウジング 250mm 青P10 NPT1/2	4,390	4,700	1470	1470										38
3-8938-05	フィルターハウジング 500mm 青P20 NPT3/4	8,980	9,400	1470	1470										38
3-8938-06	フィルターハウジング 500mm 青P20 NPT1/2	8,980	9,400	1470	1470										38
3-8939-01	フィルターバッグ(PP製) Φ178×420mm 0.5um 420-0.5	1,780	1,900	1477	1477										37
3-8939-02	フィルターバッグ(PP製) Φ178×420mm 1um 420-1	1,360	1,470	1477	1477										37
3-8939-03	フィルターバッグ(PP製) Φ178×420mm 5um 420-5	1,360	1,470	1477	1477										37
3-8939-04	フィルターバッグ(PP製) Φ178×420mm 10um 420-10	1,360	1,470	1477	1477										37
3-8939-05	フィルターバッグ(PP製) Φ178×420mm 25um 420-25	1,360	1,470	1477	1477										37
3-8939-06	フィルターバッグ(PP製) Φ178×420mm 50um 420-50	1,360	1,470	1477	1477										37
3-8939-07	フィルターバッグ(PP製) Φ178×420mm 100um 420-100	1,360	1,470	1477	1477										37
3-8940-01	フィルターバッグ(PP製) Φ178×810mm 0.5um 810-0.5	1,890	2,000	1477	1477										37
3-8940-02	フィルターバッグ(PP製) Φ178×810mm 1um 810-1	1,570	1,700	1477	1477										37
3-8940-03	フィルターバッグ(PP製) Φ178×810mm 5um 810-5	1,570	1,700	1477	1477										37
3-8940-04	フィルターバッグ(PP製) Φ178×810mm 10um 810-10	1,570	1,700	1477	1477										37
3-8940-05	フィルターバッグ(PP製) Φ178×810mm 25um 810-25	1,570	1,700	1477	1477										37
3-8940-06	フィルターバッグ(PP製) Φ178×810mm 50um 810-50	1,570	1,700	1477	1477										37
3-8940-07	フィルターバッグ(PP製) Φ178×810mm 100um 810-100	1,500	1,700	1477	1477										37
3-8941-01	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 250mm 0.5um PB05P10063	470	500	1471	1471										37
3-8941-02	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 250mm 1um PB11P10063	470	500	1471	1471										37
3-8941-03	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 250mm 5um PB15P10063	460	500	1471	1471										37
3-8941-04	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 250mm 10um PB11P10063	470	500	1471	1471										37
3-8941-05	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 250mm 25um PB125P10063	470	500	1471	1471										37
3-8941-06	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 250mm 50um PB150P10063	470	500	1471	1471										37
3-8941-07	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 250mm 75um PB175P10063	470	500	1471	1471										37
3-8941-08	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 250mm 100um PB1100P10063	470	500	1471	1471										37
3-8942-01	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 500mm 0.5um PB05P198063	880	790	1471	1471										37
3-8942-02	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 500mm 1um PB11P198063	880	790	1471	1471										37
3-8942-03	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 500mm 5um PB15P198063	880	790	1471	1471										37
3-8942-04	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 500mm 10um PB110P198063	880	790	1471	1471										37
3-8942-05	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 500mm 25um PB125P198063	880	790	1471	1471										37
3-8942-06	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 500mm 50um PB150P198063	880	790	1471	1471										37
3-8942-07	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 500mm 100um PB1100P198063	880	790	1471	1471										37
3-8943-01	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 750mm 0.5um PB05P235063	1,350	1,460	1471	1471										37
3-8943-02	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 750mm 1um PB11P235063	1,350	1,460	1471	1471										37
3-8943-03	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 750mm 5um PB15P235063	1,080	1,460	1471	1471										37
3-8943-04	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 750mm 10um PB110P235063	1,350	1,460	1471	1471										37
3-8943-05	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 750mm 25um PB125P235063	1,350	1,460	1471	1471										37
3-8943-06	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 750mm 50um PB150P235063	1,350	1,460	1471	1471										37
3-8943-08	アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) 750mm 100um PB1100P235063	1,350	1,460	1471	1471										37
3-8944-01	丸底フラスコ用アルミブロック 9728890	24,300	25,500	127	127										
3-8944-02	丸底フラスコ用アルミブロック 9728891	24,300	25,500	127	127										
3-8944-03	丸底フラスコ用アルミブロック 9728892	25,400	26,600	127	127										
3-8944-04	丸底フラスコ用アルミブロック 9728893	25,400	26,600	127	127										
3-8983-01	PC広口ボトル(オートクレーブ対応) 180mL WPC0180B	680	720	1096	1096										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビオ 2024 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研資用 品パック 円	ウェルビー ングパック 円	サイエンスカ タログ 円
3-9065-04	電動マルチペット E3x充電スタンド付 4987 000.380	155,000	169,000		1171										
3-9067-01	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×200m 25um 25u-W50	4,860	5,350	1951	1951										
3-9067-02	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×200m 38um 38u-W50	5,520	6,100	1951	1951										
3-9067-03	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×200m 50um 50u-W50	6,130	6,750	1951	1951										
3-9067-04	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×200m 75um 75u-W50	7,380	8,150	1951	1951										
3-9067-05	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×200m 100um 100u-W50	8,640	9,550	1951	1951										
3-9067-06	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×200m 125um 125u-W50	9,910	11,000	1951	1951										
3-9067-07	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×200m 188um 188u-W50	13,100	14,500	1951	1951										
3-9067-08	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×100m 250um 250u-W50	9,910	11,000	1951	1951										
3-9067-09	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 50mm×100m 350um 350u-W50	12,500	13,800	1951	1951										
3-9068-01	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×200m 25um 25u-W100	6,130	6,750	1951	1951										
3-9068-02	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×200m 38um 38u-W100	7,430	8,150	1951	1951										
3-9068-03	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×200m 50um 50u-W100	8,640	9,550	1951	1951										
3-9068-04	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×200m 75um 75u-W100	11,200	12,400	1951	1951										
3-9068-05	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×200m 100um 100u-W100	13,800	15,200	1951	1951										
3-9068-06	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×200m 125um 125u-W100	16,200	17,900	1951	1951										
3-9068-07	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×200m 188um 188u-W100	22,600	24,900	1951	1951										
3-9068-08	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×100m 250um 250u-W100	16,200	17,900	1951	1951										
3-9068-09	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 100mm×100m 350um 350u-W100	21,300	23,500	1951	1951										
3-9069-01	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×200m 25um 25u-W200	8,640	9,550	1951	1951										
3-9069-02	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×200m 38um 38u-W200	11,300	12,500	1951	1951										
3-9069-03	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×200m 50um 50u-W200	13,800	15,200	1951	1951										
3-9069-04	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×200m 75um 75u-W200	18,700	20,600	1951	1951										
3-9069-05	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×200m 100um 100u-W200	23,800	26,200	1951	1951										
3-9069-06	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×200m 125um 125u-W200	28,900	31,800	1951	1951										
3-9069-07	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×200m 188um 188u-W200	41,500	45,700	1951	1951										
3-9069-08	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×100m 250um 250u-W200	28,900	31,800	1951	1951										
3-9069-09	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 200mm×100m 350um 350u-W200	38,900	42,800	1951	1951										
3-9070-01	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×200m 25um 25u-W300	11,200	12,400	1951	1951										
3-9070-02	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×200m 38um 38u-W300	15,200	16,800	1951	1951										
3-9070-03	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×200m 50um 50u-W300	18,700	20,600	1951	1951										
3-9070-04	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×200m 75um 75u-W300	26,300	29,000	1951	1951										
3-9070-05	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×200m 100um 100u-W300	33,900	37,300	1951	1951										
3-9070-06	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×200m 125um 125u-W300	41,400	45,600	1951	1951										
3-9070-07	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×200m 188um 188u-W300	60,500	66,600	1951	1951										
3-9070-08	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×100m 250um 250u-W300	41,400	45,600	1951	1951										
3-9070-09	ルミラー (R) フィルム (S10スリット品) 300mm×100m 350um 350u-W300	58,500	62,200	1951	1951										
3-9106-01	ターゲットキリン(R)アンダーグループ CP insider S CPB-330	5,850	6,200	2273	2273										
3-9106-02	ターゲットキリン(R)アンダーグループ CP insider M CPB-330	5,850	6,200	2273	2273										
3-9106-03	ターゲットキリン(R)アンダーグループ CP insider L CPB-330	5,850	6,200	2273	2273										
3-9106-04	ターゲットキリン(R)アンダーグループ CP insider XL CPB-330	5,850	6,200	2273	2273										
3-9120-01	ロールフィルム(マイクロプレート用) SM-KIT-B	20,200	19,200	1134	1134										
3-9120-02	ロールフィルム(マイクロプレート用) SM-KIT-BS	25,700	26,500	1134	1134										
3-9120-03	ロールフィルム(マイクロプレート用) SM-KIT-SP	20,200	21,200	1134	1134										
3-9120-04	ロールフィルム(マイクロプレート用) SM-KIT-SPS	22,800	20,600	1134	1134										
3-9120-13	交換用ロールフィルム シールプレートフィルムタイプ 100枚×2巻 RSMSP-2	16,500	15,700	1134	1134										
3-9120-14	交換用ロールフィルム シールプレートフィルムタイプ 100枚×2巻 RSMSP-2-S	25,300	26,600	1134	1134										
3-9122-01	フィルムバンド 5巻×10巻入 PDL-5	11,400	11,700	1135	1135										
3-9122-02	フィルムローラー RL-PLT-01	5,300	5,500	1135	1135										
3-9125-01	多孔フィルムシール AeraSeal 100枚入 B-100	14,600	15,300	1134	1134										
3-9125-02	多孔フィルムシール AeraSeal 25枚×2巻入 BS-25	9,300	9,600	1134	1134										
3-9126-01	アルミシールホイル AlmaSeal II 100枚入 AF-100	14,500	14,900	1135	1135										
3-9126-02	アルミシールホイル AlmaSeal II 25枚×2巻入 AFS-25	13,300	14,000	1135	1135										
3-9126-03	アルミシールホイル F-384-100 100枚入	11,600	13,200	1135	1135										
3-9126-04	アルミシールホイル F-96-100 100枚入	9,200	10,400	1135	1135										
3-9127-01	ホイルシール eXTReme FoilSeal 100枚入 XTR-Foil-100	14,700	15,100	1134	1134										
3-9128-01	PCR用保護フィルム eXTReme Seal 100枚入 XTR-100	8,900	9,200	1133	1133										
3-9128-02	PCR用保護フィルム XTR-LGI100 100枚入	9,400	10,600	1133	1133										
3-9128-03	PCR用保護フィルム US-CS1X8-400 100枚入	7,900	7,500	1133	1133										
3-9129-01	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RTS 50枚入 TSS-RTQS-50	18,000	18,500	1134	1134										
3-9129-02	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RTS 100枚入 TSS-RTQ-100	32,800	33,800	1134	1134										
3-9129-03	PCR7プレート用フィルムネリソフ製 TSS-RTQ-25 25枚入	9,500	9,000	1134	1134										
3-9130-01	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RT 100枚入 TS-RT2-100	22,000	19,800	1134	1134										
3-9130-02	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RT 100枚入 TS-RT2RR-100	23,800	24,500	1134	1134										
3-9130-03	PCR7プレート用フィルムPET製 TS2-100 100枚入	13,000	14,300	1134	1134										
3-9130-04	PCR7プレート用フィルムPET製 TSA-100 100枚入	13,000	14,300	1134	1134										
3-9132-01	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab カラータブ付(5色アソート) 50枚入 S	7,500	7,900	1133	1133										
3-9132-02	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab 青色タブ付 100枚入 SP-IDB-100	10,800	10,300	1133	1133										
3-9132-03	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab 緑色タブ付 100枚入 SP-IDG-100	10,800	10,300	1133	1133										
3-9132-04	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab ラベンダータブ付 100枚入 SP-IDL-100	10,800	10,300	1133	1133										
3-9132-05	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab オレンジタブ付 100枚入 SP-IDO-100	10,800	10,300	1133	1133										
3-9132-06	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab 赤色タブ付 100枚入 SP-IDR-100	10,800	10,300	1133	1133										
3-9134-01	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate 100枚入 100-SEAL-PLT	6,800	7,000	1133	1133										
3-9134-02	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate 100枚入 STR-SEAL-PLT	9,900	10,200	1133	1133										
3-9134-03	ELISA用シールプレートフィルム SP2-RL-500 500枚入	30,000	27,000	1133	1133										
3-9134-05	ELISA用シールプレートフィルム GP-CS1X8-400 400枚入	4,520	4,900	1133	1133										
3-9142-12	デジタル粘度計用プリンター	59,000	63,400	693	693										
3-9142-13	デジタル粘度計用交換用温度センサー	20,500	24,000	693	693										
3-9145-01	手付型PPメスシリンダー 1L F28461-1000	13,000	14,000	1738	1738										
3-9145-02	手付型PPメスシリンダー 2L F28461-2000	22,900	25,000	1738	1738										
3-9146-01	大容量電導セル 50L	16,900	17,700	2563	2563										
3-9174-01	ウベロウ子粘度計 632733100020	31,500	33,000	697	697										
3-9174-02	ウベロウ子粘度計 632733100030	31,500	33,000	697	697										
3-9174-03	ウベロウ子粘度計 632733100040	31,500	33,000	697	697										
3-9174-04	ウベロウ子粘度計 632733100050	31,500	33,000	697	697										
3-9174-05	ウベロウ子粘度計 632733100060	31,500	33,000	697	697										
3-9174-06	ウベロウ子粘度計 632733100070	31,500	33,000	697	697										
3-9174-07	ウベロウ子粘度計 632733100080	31,500	33,000	697	697										
3-9174-08	ウベロウ子粘度計 632733100090	31,500	33,000	697	697										
3-9175-01	広口試薬瓶 白 50mL 63241410450	1,100	1,200	1597	1597										486
3-9175-02	広口試薬瓶 白 100mL 632414104100	1,200	1,300	1597	1597										486
3-9175-03	広口試薬瓶 白 250mL 632414104250	1,200	1,300	1597											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用価格 2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アメツール 2021 頁	ナビ2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産物検査用 品カタログ 頁	ウェルビーイング カタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-9223-12	感熱ラベルプリンター用長尺紙テープ(大) 幅62mm x 30.48m DK-2205	2,400	2,640		2081										
3-9223-13	感熱ラベルプリンター用宛名ラベル(小) 幅62 x 29mm 1巻 (800枚入) DK-1209	2,400	2,640		2081										
3-9223-14	感熱ラベルプリンター用赤字ラベル(大) 幅39 x 48mm 1巻 (620枚入) DK-1220	2,500	2,740		2081										
3-9253-01	ヘッドスペース スクウェアバイアル(高温対応) バイアル+セプタム付キャップ 1箱 (100個入)	22,180	24,840	1606	1606										
3-9253-02	ヘッドスペース スクウェアキャップ(高温対応) セプタム付キャップ 1箱 (100個入) 6904-8J	12,930	14,480	1606	1606										
3-9253-03	ヘッドスペース スクウェアバイアル(高温対応) 用セプタム 1箱 (100個入) 6904-8020	8,250	9,240	1606	1606										
3-9253-04	ヘッドスペース スクウェアバイアル(高温対応) バイアル+セプタム付キャップ 1箱 (100個入)	21,550	24,200	1606	1606										
3-9253-05	ヘッドスペース スクウェアバイアル(高温対応) セプタム付キャップ 1箱 (100個入) 6904-8J	12,300	13,800	1606	1606										
3-9253-06	ヘッドスペース スクウェアバイアル(高温対応) セプタムのみ 1箱 (100個入) 6904-80050	7,620	8,500	1606	1606										
3-9272-01	台車用エア 引きずりタイプ 14000	1,890	1,930	2403	2403										
3-9292-01	電気泳動用電源装置 MP-310	107,100	112,500	1294	1294										
3-9294-01	ステンレス長バット(蓋付き) 0153	1,720	1,900	1622	1622										
3-9294-02	ステンレス長バット(蓋付き) 0156	2,530	2,700	1622	1622										
3-9294-03	ステンレス長バット(蓋付き) 0159	2,930	3,100	1622	1622										
3-9294-04	ステンレス長バット(蓋付き) 0162	3,940	4,200	1622	1622										
3-9294-05	ステンレス長バット(蓋付き) 0168	4,240	4,500	1622	1622										
3-9295-01	アズツール活性炭カートリッジフィルター 小 250mm	2,300	2,500	1475	1475					38					
3-9295-02	アズツール活性炭カートリッジフィルター 大 508mm	4,500	4,700	1475	1475										
3-9295-01	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 250mm 0.2um GDT0P10250E0	4,500	5,000	1471	1471										
3-9295-02	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 250mm 0.5um GDT0P10250E0	4,600	5,000	1471	1471										
3-9295-03	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 250mm 1um GDT1P10250E0	4,600	5,000	1471	1471										
3-9295-04	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 250mm 3um GDT3P10250E0	4,600	5,000	1471	1471										
3-9295-05	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 250mm 5um GDT5P10250E0	4,600	5,000	1471	1471										
3-9295-06	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 250mm 10um GDT10P10250E0	4,600	5,000	1471	1471										
3-9295-07	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 250mm 20um GDT20P10250E0	4,600	5,000	1471	1471										
3-9295-08	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 250mm 40um GDT40P10250E0	4,600	5,000	1471	1471										
3-9297-01	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 500mm 0.2um GDT02P20500E0	9,100	7,900	1471	1471										
3-9297-02	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 500mm 0.5um GDT05P20500E0	8,800	7,900	1471	1471										
3-9297-03	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 500mm 1um GDT1P20500E0	9,190	7,900	1471	1471										
3-9297-05	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 500mm 5um GDT5P20500E0	8,800	7,900	1471	1471										
3-9297-06	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 500mm 10um GDT10P20500E0	8,800	7,900	1471	1471										
3-9297-07	アズツールブリーzecardトリッジフィルター (PP製) 500mm 20um GDT20P20500E0	8,800	7,900	1471	1471										
3-9319-01	ACクランプメーター 平均値検出型 3280-10F	9,900	11,000	669	669										
3-9319-02	ACクランプメーター 平均値検出型本体+フレキシブルカレントセンサ 3280-70F	23,000	25,400	669	669										
3-9319-13	ACクランプメーター 真の実効値型本体+CM3289	14,000	15,400	669	669										
3-9319-23	ACクランプメーター 真の実効値型本体+フレキシブルカレントセンサ CT6280	14,000	15,400	669	669										
3-9361-01	静電アースコード 0.1m 304S	1,630	1,850	2541	2541										
3-9361-02	静電アースコード 1.5m 304S	1,900	1,920	2541	2541										
3-9361-03	静電アースコード 4.5m 304S	2,410	2,430	2541	2541										
3-9381-01	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイト 23cm 10001-100.W22	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9381-02	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイト 23cm 10001-100.W23	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9381-03	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイト 24cm 10001-100.W24	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9381-04	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイト 25cm 10001-100.W25	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9381-05	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイト 26cm 10001-100.W26	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9381-06	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイト 27cm 10001-100.W27	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9381-07	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイト 28cm 10001-100.W28	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9381-08	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイト 29cm 10001-100.W29	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9382-01	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 22cm 10001-001.B22	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9382-02	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 23cm 10001-001.B23	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9382-03	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 24cm 10001-001.B24	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9382-04	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 25cm 10001-001.B25	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9382-05	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 26cm 10001-001.B26	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9382-06	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 27cm 10001-001.B27	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9382-07	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 28cm 10001-001.B28	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9382-08	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 29cm 10001-001.B29	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9383-01	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 22cm 10001-410.N22	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9383-02	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 23cm 10001-410.N23	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9383-03	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 24cm 10001-410.N24	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9383-04	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 25cm 10001-410.N25	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9383-05	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 26cm 10001-410.N26	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9383-06	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 27cm 10001-410.N27	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9383-07	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 28cm 10001-410.N28	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9383-08	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 29cm 10001-410.N29	6,000	6,500	2335	2335	2024									
3-9384-01	アスピレーター 冷却蛇管 ASP-COIL	12,300	12,900	387	387										
3-9390-01	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ4.8 x 200mm WPt Φ4.8 x 200	37,500	41,300	511	511										
3-9390-02	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ4.8 x 300mm WPt Φ4.8 x 300	38,200	42,100	511	511										
3-9390-03	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ4.8 x 500mm WPt Φ4.8 x 500	39,600	43,600	511	511										
3-9390-04	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ6.4 x 200mm WPt Φ6.4 x 200	38,000	41,900	511	511										
3-9390-05	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ6.4 x 300mm WPt Φ6.4 x 300	38,700	42,600	511	511										
3-9390-06	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ6.4 x 500mm WPt Φ6.4 x 500	40,600	44,700	511	511										
3-9390-07	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ8.0 x 200mm WPt Φ8.0 x 200	38,400	42,300	511	511										
3-9390-08	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ8.0 x 300mm WPt Φ8.0 x 300	39,400	43,400	511	511										
3-9390-09	ダブルエレメント測定抵抗体 Φ8.0 x 500mm WPt Φ8.0 x 500	41,600	45,800	511	511										
3-9391-01	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ1.6 x 200	14,800	16,300	504	504										
3-9391-05	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ3.2 x 300	12,400	13,700	504	504										
3-9391-09	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ4.8 x 500	16,800	18,500	504	504										
3-9391-12	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ1.6 x 300	16,000	17,700	504	504										
3-9391-13	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ1.6 x 500	18,200	20,100	504	504										
3-9391-14	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ3.2 x 200	11,200	12,400	504	504										
3-9391-16	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ3.2 x 500	14,600	16,100	504	504										
3-9391-17	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ4.8 x 200	13,200	14,600	504	504										
3-9391-18	ダブルエレメント熱電対(シース型) WK-Φ4.8 x 300	14,400	15,900	504	504										
3-9393-01	表面測定用熱電対 K-□7mm	6,960	7,660	511	511										
3-9393-02	表面測定用熱電対 K-□7mm	6,960	7,660	511	511										
3-9393-03	表面測定用熱電対 K-□5mm	6,960	7,660	511	511										
3-9393-04	表面測定用熱電対 T-□5mm	6,960	7,660	511	511										
3-9423-01	7&L製ケルセル Φ60mm	760	840	1088	1088										
3-9423-02	7&L製ケルセル Φ75mm	860	940	1088	1088										
3-9423-03	7&L製ケルセル Φ90mm	920	1,020	1088	1088										
3-9423-04	7&L製ケルセル Φ120mm	1,980	2,180	1088	1088										
3-9423-05	7&L製ケルセル Φ150mm	2,390	2,640	1088	1088										
3-9453-01	Protein LoBind チューブ 100本 0030108094	3,100	3,500	1106	1106										
3-9453-02	DNA LoBind チューブ 0.5 mL PCR clean カラールス 1箱 (50本 x 5袋入) 0030108035	5,900	6,500	1106	1106										
3-9454-01	エッペンドルフチューブ 5.0 mL 200本入り 0030119401	6,800	7,												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークローズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感温制御装置用 品バリエーション 頁	ウェルビーイング ページ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-9527-14	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)透明スクリーン+セ79M(TEF/COM)100個	3,000	3,100	1616	1616										
3-9527-15	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)青スクリーン+セ79M(TEF/COM)100個	2,700	2,800	1616	1616										
3-9527-16	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)透明スクリーン+セ79M(PTFE/COM)100	3,300	3,500	1616	1616										
3-9527-18	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)透明スクリーン+セ79M(PTFE/シジロ)10	4,800	5,000	1616	1616										
3-9527-20	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)緑スクリーン+セ79M(PTFE/シジロ)100	4,800	5,000	1616	1616										
3-9527-21	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)穴無し青スクリーン+セ79M(PTFE/シジロ)	5,400	5,700	1616	1616										
3-9527-22	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)透明スクリーン+スリットセ79M(PTFE/シジロ)	7,400	7,800	1616	1616										
3-9527-23	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)青スクリーン+スリットセ79M(PTFE/シジロ)	5,900	6,200	1616	1616										
3-9527-24	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)黒スクリーン+スリットセ79M(PTFE/シジロ)	6,800	7,100	1616	1616										
3-9527-26	オートワフラー用パ(7)キヤブ(キヤブ規格9-425用)青スクリーン+セ79M(PTFE/シジロ)PTF	6,200	6,500	1616	1616										
3-9527-29	オートワフラー用パイアル用 マイクロインサート(0.25mL) 100個入 4001547	4,300	4,500	1615	1615										
3-9528-01	ヘルマ(R)石英セル 蛍光用ウルトラマイクロ 105-250-15-40	83,500	96,700	1329	1329										
3-9529-01	ヘルマ(R)石英セル 蛍光用マイクロ 104002F-10-40	76,800	80,500	1329	1329										
3-9530-02	ヘルマ(R)石英セル 蛍光用セミマイクロ 108-F-10-40	64,100	67,200	1329	1329										
3-9531-01	ヘルマ(R)石英セル マイクロブラック 104002B-10-40	58,500	61,300	1329	1329										
3-9531-02	ヘルマ(R)石英セル マイクロブラック 108002B-10-40	76,800	80,500	1329	1329										
3-9534-02	ヘルマ(R)セル スタンダード 100-2-20	16,200	21,100	1329	1329										
3-9534-05	ヘルマ(R)セル スタンダード 100-20-20	14,700	19,100	1329	1329										
3-9534-07	ヘルマ(R)セル スタンダード 100-50-20	22,800	29,600	1329	1329										
3-9535-01	ヘルマ石英セル スタンダード 6030-UV-10-531	14,400	18,700	1329	1329										
3-9535-02	ヘルマ(R)石英セル セミマイクロ 6040-UV-10-531	22,700	23,800	1329	1329										
3-9538-01	ヘルマ(R)石英セル ウルトラマイクロ 105-200-15-40	72,500	76,000	1329	1329										
3-9538-03	ヘルマ(R)石英セル ウルトラマイクロ 105-201-85-40	61,400	92,100	1329	1329										
3-9539-02	ヘルマ(R)石英セル マイクロ 108-002-10-40	28,000	32,500	1329	1329										
3-9539-03	ヘルマ(R)石英セル マイクロ 115-10-40	40,000	52,000	1329	1329										
3-9540-04	ヘルマ(R)石英セル セミマイクロ 108-000-10-40	39,400	41,300	1329	1329										
3-9541-01	ヘルマ(R)石英セル セミマイクロブラック 108B-10-40	52,500	55,000	1329	1329										
3-9541-02	ヘルマ(R)石英セル セミマイクロブラック 114B-10-40	62,900	65,900	1329	1329										
3-9542-01	ヘルマ石英セル スタンダード 110-1-40	34,600	48,400	1329	1329										
3-9542-02	ヘルマ石英セル スタンダード 110-2-40	34,600	48,400	1329	1329										
3-9648-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 50個入 LP-TIC-1.25 *BLK*	270	320	-	-										
3-9648-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 50個入 LP-TIC-1.25 *BLU*	270	320	-	-										
3-9648-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 50個入 LP-TIC-1.25 *GRN*	270	320	-	-										
3-9648-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 50個入 LP-TIC-1.25 *RED*	270	320	-	-										
3-9648-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 50個入 LP-TIC-1.25 *WH*	270	320	-	-										
3-9648-06	端子キャップ(TICキャップ) 黄 50個入 LP-TIC-1.25 *YEL*	270	320	-	-										
3-9648-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 20個入 LP-TIC-2 *BLK*	270	320	-	-										
3-9648-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 20個入 LP-TIC-2 *BLU*	270	320	-	-										
3-9648-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 20個入 LP-TIC-2 *GRN*	270	320	-	-										
3-9648-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 20個入 LP-TIC-2 *RED*	270	320	-	-										
3-9648-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 20個入 LP-TIC-2 *WH*	270	320	-	-										
3-9648-06	端子キャップ(TICキャップ) 黄 20個入 LP-TIC-2 *YEL*	270	320	-	-										
3-9650-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 30個入 LP-TIC-3.5 *BLK*	270	320	-	-										
3-9650-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 30個入 LP-TIC-3.5 *BLU*	270	320	-	-										
3-9650-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 30個入 LP-TIC-3.5 *GRN*	270	320	-	-										
3-9650-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 30個入 LP-TIC-3.5 *RED*	270	320	-	-										
3-9650-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 30個入 LP-TIC-3.5 *WH*	270	320	-	-										
3-9650-06	端子キャップ(TICキャップ) 黄 30個入 LP-TIC-3.5 *YEL*	270	320	-	-										
3-9651-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 15個入 LP-TIC-5.5 *BLK*	270	320	-	-										
3-9651-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 15個入 LP-TIC-5.5 *BLU*	270	320	-	-										
3-9651-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 15個入 LP-TIC-5.5 *GRN*	270	320	-	-										
3-9651-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 15個入 LP-TIC-5.5 *RED*	270	320	-	-										
3-9651-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 15個入 LP-TIC-5.5 *WH*	270	320	-	-										
3-9651-06	端子キャップ(TICキャップ) 黄 15個入 LP-TIC-5.5 *YEL*	270	320	-	-										
3-9652-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 30個入 LP-TIC-8 *BLK*	270	320	-	-										
3-9652-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 30個入 LP-TIC-8 *BLU*	270	320	-	-										
3-9652-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 30個入 LP-TIC-8 *GRN*	270	320	-	-										
3-9652-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 30個入 LP-TIC-8 *RED*	270	320	-	-										
3-9652-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 30個入 LP-TIC-8 *WH*	270	320	-	-										
3-9652-06	端子キャップ(TICキャップ) 黄 30個入 LP-TIC-8 *YEL*	270	320	-	-										
3-9653-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 20個入 LP-TIC-14 *BLK*	270	320	-	-										
3-9653-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 20個入 LP-TIC-14 *BLU*	270	320	-	-										
3-9653-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 20個入 LP-TIC-14 *GRN*	270	320	-	-										
3-9653-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 20個入 LP-TIC-14 *RED*	270	320	-	-										
3-9653-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 20個入 LP-TIC-14 *WH*	270	320	-	-										
3-9653-06	端子キャップ(TICキャップ) 黄 20個入 LP-TIC-14 *YEL*	270	320	-	-										
3-9654-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 15個入 LP-TIC-22 *BLK*	270	320	-	-										
3-9654-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 15個入 LP-TIC-22 *BLU*	270	320	-	-										
3-9654-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 15個入 LP-TIC-22 *GRN*	270	320	-	-										
3-9654-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 15個入 LP-TIC-22 *RED*	270	320	-	-										
3-9654-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 15個入 LP-TIC-22 *WH*	270	320	-	-										
3-9654-06	端子キャップ(TICキャップ) 黄 15個入 LP-TIC-22 *YEL*	270	320	-	-										
3-9655-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 10個入 LP-TIC-38 *BLK*	270	320	-	-										
3-9655-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 10個入 LP-TIC-38 *BLU*	270	320	-	-										
3-9655-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 10個入 LP-TIC-38 *GRN*	270	320	-	-										
3-9655-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 10個入 LP-TIC-38 *RED*	270	320	-	-										
3-9655-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 10個入 LP-TIC-38 *WH*	270	320	-	-										
3-9655-06	端子キャップ(TICキャップ) 黄 10個入 LP-TIC-38 *YEL*	270	320	-	-										
3-9656-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 5個入 LP-TIC-60 *BLK*	270	320	-	-										
3-9656-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 5個入 LP-TIC-60 *BLU*	270	320	-	-										
3-9656-03	端子キャップ(TICキャップ) 緑 5個入 LP-TIC-60 *GRN*	270	320	-	-										
3-9656-04	端子キャップ(TICキャップ) 赤 5個入 LP-TIC-60 *RED*	270	320	-	-										
3-9656-05	端子キャップ(TICキャップ) 白 5個入 LP-TIC-60 *WH*	270	320	-	-										
3-9657-01	端子キャップ(TICキャップ) 黒 2個入 LP-TIC-100 *BLK*	270	320	-	-										
3-9657-02	端子キャップ(TICキャップ) 青 2個入 LP-TIC-100 *BLU*	270	320	-	-										
3-9657-03	端子キャップ(TICキャップ) 赤 2個入 LP-TIC-100 *RED*	270	320	-	-										
3-9657-04	端子キャップ(TICキャップ) 白 2個入 LP-TIC-100 *WH*	270	320	-	-										
3-9670-01	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-5	290	440	-	-										
3-9670-02	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-8	270	420	-	-										
3-9670-03	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-10	290	440	-	-										
3-9670-04	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-12	290	440	-	-										
3-9670-05	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-15	330	490	-	-										
3-9670-06	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-18	460	660	-	-										
3-9670-07	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-20	360	530	-	-										
3-9670-08	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-25	550	770	-	-										
3-9670-09	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB3-30	610	850	-	-										
3-9670-10	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB4-10	460	660	-	-										
3-9670-11	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB4-12	570	800	-	-										
3-9670-12	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB4-15	500	720	-	-										
3-9670-13	六角オネジ・メネジスベアラー(M5タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 MB4-20	610	860	-	-										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 額2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研装置用 品/パーツ 頁	ウェルビーイング パーツ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-9673-06	六角オネジ・メネジスベアー(M・異径タイプ) 10個入 MDU4-10	1,080	1,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9673-07	六角オネジ・メネジスベアー(M・異径タイプ) 10個入 MDU5-12	1,700	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9673-08	六角オネジ・メネジスベアー(M・異径タイプ) 10個入 MDU6-15	7,760	8,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-969-05	安全ブレーカー BS2020	2,530	2,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9798-11	スーパーリム活栓箱2本用スタンド 0435-9102	4,800	5,800	1515	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9798-01	ロングハンドルサンブラー Telescope ロッド 650~1200mm 5355-0120	5,900	6,200	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-03	ロングハンドルサンブラー Telescope ロッド 1250~2500mm 5355-0250	6,700	8,000	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-11	ロングハンドルサンブラー Telescope PPIカー 600mL 5354-0050	11,330	11,900	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-12	ロングハンドルサンブラー Telescope PPIカー 1000mL 5354-0100	11,330	11,900	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-13	ロングハンドルサンブラー Telescope PPIカー 2000mL 5354-0200	12,360	12,900	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-14	ロングハンドルサンブラー Telescope PPSイングビーカー 600mL 5354-5050	11,330	11,900	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-15	ロングハンドルサンブラー Telescope PPSイングビーカー 1000mL 5354-5100	11,330	11,900	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-16	ロングハンドルサンブラー Telescope PPSイングビーカー 2000mL 5354-5200	13,000	13,600	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-17	ロングハンドルサンブラー Telescope ボトルホルダー 5354-4100	13,000	13,600	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9798-18	ロングハンドルサンブラー Telescope ステンレスビーカー 1000mL 5354-2000	25,750	35,000	598	598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505
3-9801-01	口付(ロングタイプ) 0.5L OMI073-100	26,300	31,100	1846	1846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9801-02	口付(ロングタイプ) 0.5L OMI073-101	27,900	32,600	1846	1846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9801-03	口付(ロングタイプ) 1L OMI073-102	27,200	34,200	1846	1846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9801-04	口付(ロングタイプ) 1L OMI073-103	28,600	35,700	1846	1846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9801-05	口付(ロングタイプ) 2L OMI073-104	32,900	42,200	1846	1846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9801-06	口付(ロングタイプ) 2L OMI073-105	34,400	43,800	1846	1846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9809-12	土壌分析装置用 成分抽出液 6本入 EW-T201J	14,500	16,100	1415	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9866-03	アイボリNEO GL-45 500mL	1,360	1,400	1584	1584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485
3-9866-06	アイボリNEO GL-45 5000mL	17,500	19,100	1584	1584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485
3-9866-07	アイボリNEO GL-45 10000mL	33,000	35,800	1584	1584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485
3-9866-11	アイボリNEO交換用キャップ	230	200	1584	1584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485
3-9866-12	アイボリNEOシールリング	110	120	1584	1584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485
3-9873-01	耐久カーテージ 幅12.7mm 白 ASO-T14-1	1,710	1,800	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9873-02	耐久カーテージ 幅12.7mm 黄 ASO-T14-2	1,710	1,800	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9873-03	耐久カーテージ 幅12.7mm 緑 ASO-T14-3	1,710	1,800	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9873-04	耐久カーテージ 幅12.7mm 赤 ASO-T14-4	1,710	1,800	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9873-05	耐久カーテージ 幅12.7mm オレンジ ASO-T14-5	1,710	1,800	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9874-01	耐久カーテージ 幅19.05mm 白 ASO-T24-1	2,530	2,700	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9874-02	耐久カーテージ 幅19.05mm 黄 ASO-T24-2	2,530	2,700	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9874-03	耐久カーテージ 幅19.05mm 緑 ASO-T24-3	2,530	2,700	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9874-04	耐久カーテージ 幅19.05mm 赤 ASO-T24-4	2,530	2,700	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9874-05	耐久カーテージ 幅19.05mm オレンジ ASO-T24-5	2,530	2,700	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9874-06	耐久カーテージ 幅19.05mm 青 ASO-T24-6	2,530	2,700	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9874-07	耐久カーテージ 幅19.05mm ピンク ASO-T24-7	2,530	2,700	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9875-01	耐久カーテージ 幅25.4mm 白 ASO-T34-1	2,670	2,900	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9875-02	耐久カーテージ 幅25.4mm 黄 ASO-T34-2	2,670	2,900	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9875-03	耐久カーテージ 幅25.4mm 緑 ASO-T34-3	2,670	2,900	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9875-04	耐久カーテージ 幅25.4mm 赤 ASO-T34-4	2,670	2,900	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9875-05	耐久カーテージ 幅25.4mm オレンジ ASO-T34-5	2,670	2,900	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9875-06	耐久カーテージ 幅25.4mm 青 ASO-T34-6	2,670	2,900	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9875-07	耐久カーテージ 幅25.4mm ピンク ASO-T34-7	2,670	2,900	1996	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9894-01	脱出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL 20053	900	1,020	2112	2112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9923-01	ツールバッグ 250 x 250 x 150mm ST-5102	3,300	3,700	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-
3-9927-01	マスクングテープ(高温用) 12mm x 0.15mm x 45m CM3F-12	900	930	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-
3-9930-03	再剥離両面テープ 15mm x 0.1mm x 50m DT4A-15	680	720	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-
3-9930-04	再剥離両面テープ 20mm x 0.1mm x 50m DT4A-20	960	1,020	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-
3-9930-06	再剥離両面テープ 50mm x 0.1mm x 50m DT4A-50	2,400	2,550	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-
3-9933-10	堅牢レターケース A4-354P	87,300	78,600	1028	1028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-01	石英板 50 x 50 x 2mm	4,200	4,400	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-02	石英板 50 x 50 x 3mm	4,900	5,100	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-03	石英板 50 x 50 x 5mm	6,000	6,300	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-04	石英板 100 x 100 x 2mm	15,000	15,750	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-05	石英板 100 x 100 x 3mm	17,600	18,500	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-06	石英板 100 x 100 x 5mm	22,200	23,500	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-07	石英板 150 x 150 x 2mm	26,900	28,000	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-08	石英板 150 x 150 x 3mm	31,600	33,000	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-09	石英板 150 x 150 x 5mm	39,700	41,500	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-10	石英板 Φ50 x 2mm	3,000	3,140	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-11	石英板 Φ50 x 3mm	3,200	3,360	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-12	石英板 Φ50 x 5mm	3,980	4,180	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-13	石英板 Φ100 x 2mm	10,300	10,500	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-14	石英板 Φ100 x 3mm	11,700	12,500	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-15	石英板 Φ100 x 5mm	15,200	16,000	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-16	石英板 Φ150 x 2mm	19,900	21,000	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-17	石英板 Φ150 x 3mm	21,300	22,500	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9943-18	石英板 Φ150 x 5mm	29,200	30,500	1928	1928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9950-01	枕型分銅(錳鉄製) PWM20	16,700	17,500	461	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9950-02	枕型分銅(錳鉄製) PWM10	12,100	12,700	461	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9950-03	枕型分銅(錳鉄製) PWM5	9,900	10,500	461	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9952-01	円盤分銅 CWM2000	14,800	15,500	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9952-02	円盤分銅 CWM1000	10,000	10,500	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9952-03	円盤分銅 CWM500	5,200	5,500	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9952-04	円盤分銅 CWM200	4,800	5,000	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9952-05	円盤分銅 CWM100	4,100	4,300	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9952-06	円盤分銅 CWM50	3,000	3,200	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9952-07	円盤分銅 CWM20	3,000	3,200	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9952-08	円盤分銅 CWM10	3,000	3,200	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9954-02	PP三角フラスコ(スクリーンキャップ付) 100mL PEF100	630	670	1672	1672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9954-04	PP三角フラスコ(スクリーンキャップ付) 250mL PEF250	1,050	1,080	1672	1672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9954-05	PP三角フラスコ(スクリーンキャップ付) 500mL PEF500	1,820	1,910	1672	1672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9954-06	PP三角フラスコ(スクリーンキャップ付) 1000mL PEF1000	2,990	3,080	1672	1672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9954-07	PP三角フラスコ(スクリーンキャップ付) 2000mL PEF2000	3,840	3,950	1672	1672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9955-01	PPネジロチューブ 10mL 1000本入 PST10	27,700	29,600	1768	1768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9958-01	ケーブルカッター(合金鋼製) 8PK-SR500	24,400	27,300	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-
3-9962-02	プラスチック試験管(PP製) 10mL 500本入 P10310	7,200	7,600	1768	1768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9973-01	防水工業用内装鏡 本体 TF2989MX80	29,800	26,800	794	794	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-
3-9973-11	防水工業用内装鏡フープ 1m	39,800	35,800	794	794	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-
3-9984-01	サーマルサイクラー miniPCR GP-1000-01	190,500	228,000	1302	1302	-	-	-							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研資用 品/パレツ 円	ウェルビー ング/パレツ 円	サイエンスカ タログ 円
4-1073-53	アズビエア指サックハイグリップロールタイプ L 1440編入×20袋	53,900	59,300						31						
4-1074-01	アズビエアESDソックス M	1,320	1,490						92						
4-1074-02	アズビエアESDソックス S	1,320	1,490						92						
4-1075-01	アズツール 前切アームフックカバー(指めき)	1,270	1,430	2275	2275				29	6					
4-1078-01	アズビエアESD 光沢PETライナーテープ オレンジ	4,650	5,230						76						
4-1078-02	アズビエアESD 光沢PETライナーテープ 白	4,650	5,230						76						
4-1078-03	アズビエアESD 光沢PETライナーテープ 黄	4,650	5,230						76						
4-1079-01	アズビエア高密度ワイパー 6×8インチ 300枚入 WIP-0606	2,640	2,900						36						
4-1079-51	アズビエア高密度ワイパー 6×8インチ 300枚入×20袋 WIP-0606C	47,400	52,100						36						
4-1080-01	アズビエア耐切創リストバンド S 1双入 DM100	360	410	2275	2275				29	10					
4-1080-02	アズビエア耐切創リストバンド M 1双入 DM150	530	600	2275	2275				29	10					
4-1080-51	アズビエア耐切創リストバンド S 10双入 DM100(袋販売)	2,820	3,180	2275	2275				29	10					
4-1080-52	アズビエア耐切創リストバンド M 10双入 DM150(袋販売)	4,260	4,800	2275	2275				29	10					
4-1146-01	洗し台(陶器シンク) DJA-1260	296,000	326,000						139						
4-1146-02	洗し台(陶器シンク) DJA-1560	324,000	357,000						139						
4-1146-03	洗し台(陶器シンク) DJA-1860	348,000	384,000						139						
4-1147-01	洗し台(緊急用洗眼器付き) DWB-1275KS	530,000	564,000	840	840				135						
4-1147-02	洗し台(緊急用洗眼器付き) DWB-1575KS	560,000	615,000	840	840				135						
4-1147-03	洗し台(緊急用洗眼器付き) DWB-1875KS	594,000	665,000	840	840				135						
4-1148-01	洗し台(緊急用洗眼器付き) DWA-1275KS	503,000	516,000						134						
4-1148-02	洗し台(緊急用洗眼器付き) DWA-1575KS	543,000	561,000						134						
4-1148-03	洗し台(緊急用洗眼器付き) DWA-1875KS	577,000	604,000						134						
4-1150-01	生使用実験台(対面型) ESF-1890DCL	295,000	307,000						171						
4-1150-02	生使用実験台(対面型) ESF-1890DCM	295,000	307,000						171						
4-1150-03	生使用実験台(対面型) ESF-1890DC	295,000	307,000						171						
4-1151-01	生使用実験台(対面型) ESF-1890KCL	319,000	332,000						170						
4-1151-02	生使用実験台(対面型) ESF-1890KCM	319,000	332,000						170						
4-1151-03	生使用実験台(対面型) ESF-1890KC	319,000	332,000						170						
4-1152-01	準備室用被服机 両面バーティカルボード CHF-1890M	392,000	451,000						179						
4-1153-01	生使用被服机 両面バーティカルボード CHE-1890M	194,000	231,000						179						
4-1154-01	生使用被服机 両面バーティカルボード CHD-1890M	216,000	249,000						179						
4-1155-01	生使用被服机 両面バーティカルボード CHB-1890M	242,000	279,000						179						
4-1155-02	生使用被服机 両面バーティカルボード CHC-1890M	378,000	435,000						178						
4-1156-01	教師用被服机 両面バーティカルボード CHA-1890M	352,000	409,000						178						
4-1157-01	教師用被服机 両面バーティカルボード CHA-1890MK	378,000	435,000						178						
4-1158-01	被服用整理台 L級 CSC-1242SC	1,178,000	1,355,000						176						
4-1159-01	被服用整理台 H級 CSO-1670SO	1,016,000	1,169,000						176						
4-1160-01	生使用整理台 両面バーティカルボード CSC-2190STM	596,000	626,000						176						
4-1160-02	生使用整理台 両面バーティカルボード CSC-2190ST	596,000	626,000						176						
4-1161-01	生使用整理台 両面バーティカルボード CSB-2190STM	643,000	676,000						176						
4-1161-02	生使用整理台 両面バーティカルボード CSB-2190ST	643,000	676,000						176						
4-1162-01	生使用整理台 両面バーティカルボード CSA-2290SC	1,050,000	1,208,000						175						
4-1163-01	教師用整理台 両面バーティカルボード CKB-2290SC	994,000	1,144,000						175						
4-1164-01	教師用整理台 両面バーティカルボード CKA-2290SC	992,000	1,141,000						175						
4-1165-02	被服兼用生使用整理台 両面バーティカルボード CSF-1890MTM	628,000	685,000						177						
4-1165-03	被服兼用生使用整理台 両面バーティカルボード CSF-1890MT	628,000	685,000						177						
4-1165-05	被服兼用生使用整理台 両面バーティカルボード CSF-2190MTM	672,000	740,000						177						
4-1165-06	被服兼用生使用整理台 両面バーティカルボード CSF-2190MT	672,000	740,000						177						
4-1166-01	被服兼用教師用整理台 両面バーティカルボード CKD-2290MT	820,000	886,000						177						
4-1167-01	被服兼用教師用整理台 両面バーティカルボード CKC-2290MT	805,000	870,000						177						
4-1168-01	準備室実験台 両面バーティカルボード EJA-2490DC	568,000	586,000						169						
4-1169-01	準備室実験台 両面バーティカルボード EJA-2490KC	604,000	623,000						169						
4-119-01	洗し台1槽 FAS-2	113,000	125,000	838	838										
4-119-02	洗し台1槽 FAS-4	127,000	139,000	838	838										
4-119-03	洗し台1槽 FAS-2S	127,000	139,000	838	838										
4-119-04	洗し台1槽 FAS-4S	142,000	149,000	838	838										
4-1199-01	トリプルタイマー 5020-0377	2,900	3,000	2048	2048										
4-1199-01-20	トリプルタイマー 校正証明書付 5020-0377	8,900	9,000	2048	2048										
4-1201-01	アズビエアESDケール手袋 LL 1袋(10双入)	2,200	2,420						20						
4-1201-02	アズビエアESDケール手袋 L 1袋(10双入)	2,200	2,420						20						
4-1201-03	アズビエアESDケール手袋 M 1袋(10双入)	2,200	2,420						20						
4-1201-04	アズビエアESDケール手袋 S 1袋(10双入)	2,200	2,420						20						
4-1202-01	アズビエアESDケール手袋(指先コート) LL 1袋(10双入)	3,000	3,300						20						
4-1202-02	アズビエアESDケール手袋(指先コート) L 1袋(10双入)	3,000	3,300						20						
4-1202-03	アズビエアESDケール手袋(指先コート) M 1袋(10双入)	3,000	3,300						20						
4-1202-04	アズビエアESDケール手袋(指先コート) S 1袋(10双入)	3,000	3,300						20						
4-1202-05	アズビエアESDケール手袋(指先コート) SS 1袋(10双入)	3,000	3,300						20						
4-1203-02	アズビエアESDケール手袋(手の平コート) L 1袋(10双入)	3,300	3,630						20						
4-1203-03	アズビエアESDケール手袋(手の平コート) M 1袋(10双入)	3,300	3,630						20						
4-1203-04	アズビエアESDケール手袋(手の平コート) S 1袋(10双入)	3,300	3,630						20						
4-1204-01	アズビエアESDスリッパ LL	3,360	3,700						63						
4-1204-02	アズビエアESDスリッパ 黒 L	3,360	3,700						63						
4-1204-03	アズビエアESDスリッパ 黒 M	3,360	3,700						63						
4-1204-04	アズビエアESDスリッパ 黒 S	3,360	3,700						63						
4-1205-01	アズビエアESDスリッパ 白 LL	3,360	3,700						63						
4-1205-02	アズビエアESDスリッパ 白 L	3,360	3,700						63						
4-1205-03	アズビエアESDスリッパ 白 M	3,360	3,700						63						
4-1205-04	アズビエアESDスリッパ 白 S	3,360	3,700						63						
4-1206-01	アズビエアESDサンダル 黒 LL	3,730	4,100						63						
4-1206-02	アズビエアESDサンダル 黒 L	3,730	4,100						63						
4-1206-03	アズビエアESDサンダル 黒 M	3,730	4,100						63						
4-1206-04	アズビエアESDサンダル 黒 S	3,730	4,100						63						
4-1207-01	アズビエアESDサンダル 白 LL	3,730	4,100						63						
4-1207-02	アズビエアESDサンダル 白 L	3,730	4,100						63						
4-1207-03	アズビエアESDサンダル 白 M	3,730	4,100						63						
4-1207-04	アズビエアESDサンダル 白 S	3,730	4,100						63						
4-1260-01	衛生長靴 フード付 22.5cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-02	衛生長靴 フード付 23cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-03	衛生長靴 フード付 23.5cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-04	衛生長靴 フード付 24cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-05	衛生長靴 フード付 24.5cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-06	衛生長靴 フード付 25cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-07	衛生長靴 フード付 25.5cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-08	衛生長靴 フード付 26cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-09	衛生長靴 フード付 26.5cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-10	衛生長靴 フード付 27cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-11	衛生長靴 フード付 28cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1260-12	衛生長靴 フード付 29cm #4200	5,420	5,730	2331	2331										
4-1261-01	衛生長靴 先芯入り 22.5cm #4500	6,430	6,780	2331	2331										
4-1261-02	衛生長靴 先芯入り 23cm #4500	6,430	6,780	2331	2331										
4-1261-03	衛生長靴 先芯入り 23.5cm #4500	6,430	6,780	2331	2331										
4-1261-04	衛生長靴 先芯入り 24cm #4500	6,430	6,780	2331	2331										
4-1261-05	衛生長靴 先芯入り 24.5cm #4500	6,430	6,780	2331	2331										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アメツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研装置用 品カタログ 円	ウェルビー ングレポート 円	サイエンスカ タログ 円
4-132-02	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB3-10	230	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-03	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB3-12	230	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-04	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB3-15	230	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-05	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB3-18	270	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-06	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB3-20	330	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-07	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB4-5	400	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-08	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB4-10	490	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-09	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB4-12	510	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-10	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB4-15	630	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-11	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB4-20	840	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-12	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB5-10	310	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-132-13	丸型中空スベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 HB6-10	740	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-133-01	丸型中空スベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 HU3-5	440	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-133-02	丸型中空スベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 HU3-10	590	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-133-07	丸型中空スベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 HU4-5	590	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-133-08	丸型中空スベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 HU4-10	700	1,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-133-12	丸型中空スベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 HU5-10	780	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-133-13	丸型中空スベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 HU6-10	1,080	1,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-134-01	六角オネジ異型スベアサー(MMタイプ) 10個入 MMD3-5	1,250	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-134-02	六角オネジ異型スベアサー(MMタイプ) 10個入 MMD4-8	1,500	1,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-134-03	六角オネジ異型スベアサー(MMタイプ) 10個入 MMD5-10	1,900	1,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-134-04	六角オネジ異型スベアサー(MMタイプ) 10個入 MMDU3-5	2,800	3,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-134-05	六角オネジ異型スベアサー(MMタイプ) 10個入 MMDU4-8	3,660	4,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-134-06	六角オネジ異型スベアサー(MMタイプ) 10個入 MMDU5-10	4,350	4,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1345-01	ゲージポート NWフレンジ付 NW25 Φ18 2515	9,600	13,600	414	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1345-02	ゲージポート NWフレンジ付 NW25 Φ18 2518	10,000	22,200	414	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-01	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-5	250	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-02	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-8	230	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-03	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-10	270	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-04	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-12	250	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-05	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-15	310	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-06	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-18	430	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-07	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-20	350	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-08	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-25	480	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-09	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB3-30	580	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-10	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB4-5	430	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-101	洗浄用キヤリア(石炭ガラス製) SGF0510TypeA(取っ手取り外し可能タイプ)	247,000	260,000	2569	2569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-102	洗浄用キヤリア(石炭ガラス製) SGF0510TypeB(取っ手取り外し可能タイプ)	302,000	318,000	2569	2569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-103	洗浄用キヤリア(石炭ガラス製) SGF0510TypeC(取っ手なしタイプ)	228,000	241,000	2569	2569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-104	洗浄用キヤリア(石炭ガラス製) SGF1005TypeA(取っ手付きタイプ)	247,000	260,000	2569	2569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-105	洗浄用キヤリア(石炭ガラス製) SGF1005TypeB(取っ手取り外し可能タイプ)	302,000	318,000	2569	2569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-106	洗浄用キヤリア(石炭ガラス製) SGF1005TypeC(取っ手なしタイプ)	227,000	239,000	2569	2569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-11	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB4-10	400	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-12	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB4-12	480	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-13	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB4-15	440	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-14	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB4-20	550	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-15	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB4-25	630	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-16	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB4-30	710	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-17	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB4-60	1,100	1,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-18	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB5-60	1,600	2,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-19	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB5-100	2,300	3,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1352-03	超高温ホットプレート PA10010-PCC200V	756,000	794,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1352-04	超高温ホットプレート PA10010-CC-PCC200V	845,000	888,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-21	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB6-100	3,350	5,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-135-22	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅(Niメッキ) 10個入 FB8-100	5,450	8,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1353-01	真空チャンバーホットプレート(温度コントローラ付) PH-222-50-PCC-10A	573,000	602,000	129	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1353-02	真空チャンバーホットプレート(温度コントローラ付) PH-222-100-PCC-10A	719,000	756,000	129	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1354-01	顕微鏡用ヒートステージ(流量計付コントローラ付) ガスバージ機能付 PN-121-PCC	465,000	489,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1354-02	顕微鏡用ヒートステージ(流量計付コントローラ付) ガスバージ機能付 貫通穴/透過構造タイプ PN	505,000	531,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1370-01	アルミホイル 250mm×11um×20m AF-25-20	460	530	2006	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1370-02	アルミホイル 300mm×12um×50m AF-30-50	1,150	1,280	2006	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1370-13	アルミホイル 450mm×11um×30m AF-45-30(1)	1,350	1,510	2006	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-140-01	ラコムドライキヤリア キヤスター付 STD	165,000	171,000	2147	2147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1401-01	検査用U-8容器 密封対策品 50個入	7,600	8,130	1508	1508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1401-02	検査用U-8容器 密封対策品 100個入	13,800	14,800	1508	1508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1430-01	クリンルームマスク(クラス10) 50枚入 CC-641-3	2,600	2,900	2449	2449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1461-01	アルカリ乾電池 単1形 2本入 HDLR20/1.5V2P	360	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1461-02	アルカリ乾電池 単2形 2本入 HDLR14/1.5V2P	260	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1461-03	アルカリ乾電池 単3形 4本入 HDLR6/1.5V4P	160	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1461-04	アルカリ乾電池 単4形 4本入 HDLR03/1.5V4P	150	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1461-05	アルカリ乾電池 単3形 10本入 HDLR6/1.5V10P	370	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1461-06	アルカリ乾電池 単4形 10本入 HDLR03/1.5V10P	330	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-153-11	ドライボード SN型	20,700	24,500	2146	2146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1538-01	ヘルメット用ドライメッシュインナー フリー HIN-S	800	850	2328	2328	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
4-1538-11	ヘルメット用ドライメッシュインナー フリー 50枚入 HIN-S-10	39,700	40,000	2328	2328	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
4-1539-02	遮光・遮熱シート 1000mm×10m 45STD-10	16,300	17,500	1951	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1540-01	デイスホ細胞計算盤 改良ノバケル型 1箱(50枚入) DHG-N015	13,500	15,200	1455	1455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1540-02	デイスホ細胞計算盤 ビルケル型 1箱(50枚入) DHG-B025	13,500	15,200	1455	1455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1540-03	デイスホ細胞計算盤 ファックスローザンター型 1箱(50枚入) DHG-F015	13,500	15,200	1455	1455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-156-03	六角高メネジスベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 FU3-10	940	1,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-156-07	六角高メネジスベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 FU3-20	1,270	1,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-156-11	六角高メネジスベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 FU4-10	1,080	1,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-156-14	六角高メネジスベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 FU4-20	1,450	2,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-156-18	六角高メネジスベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 FU4-30	2,030	2,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-156-17	六角高メネジスベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 FU4-60	2,990	4,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-156-22	六角高メネジスベアサー(タイプ) ステンレス 10個入 FU8-100	16,200	22,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-157-03	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 FH5B3-10	330	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-157-07	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 FH5B3-20	460	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-157-09	六角高メネジスベアサー(タイプ) 黄銅 10個入 FH5B3-30	610	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1611-11	ダイヤル式可変抵抗器 BXR-07	23,000	24,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1611-12	ダイヤル式可変抵抗器 BXR-08	20,000	21,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1611-13	ダイヤル式可変抵抗器 インダクタ BXL-07	38,000	39,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1611-14	ダイヤル式可変抵抗器 コンデンサ BXC-05	34,000	34,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-1632-11	UNステンレスバルブ用純正 Z150	27,800	29,100	1646	1646										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研装置用 品/パーツ 円	ウェルビー ング/ヘル ス 円	サイエンスカ タログ 円
4-1810-01	スボイト瓶 (PE製) 50mL 388	520	550	1621	1621										487
4-1810-02	スボイト瓶 (PE製) 100mL 389	620	650	1621	1621										487
4-1810-03	スボイト瓶 (PE製) 250mL 391	820	860	1621	1621										487
4-1810-05	スボイト瓶 (PE製) 1000mL 393	1,100	1,160	1621	1621										487
4-1814-01	PPピフネルポート φ42.5mm 437	2,100	2,200	1793	1793										
4-1814-02	PPピフネルポート φ55mm 438	2,300	2,400	1793	1793										
4-1814-03	PPピフネルポート φ70mm 439	2,400	2,500	1793	1793										
4-1814-04	PPピフネルポート φ80mm 440	2,700	2,800	1793	1793										
4-1814-05	PPピフネルポート φ90mm 441	3,300	3,500	1793	1793										
4-1814-06	PPピフネルポート φ110mm 442	5,700	6,000	1793	1793										
4-1814-07	PPピフネルポート φ160mm 443	9,200	9,600	1793	1793										
4-1814-08	PPピフネルポート φ240mm 445	17,900	18,800	1793	1793										
4-1815-01	カナル試験管キャップ(ディスボ) φ11~13mm用 透明 1袋(100個入) 8830900	460	480	1807	1807										
4-1815-02	カナル試験管キャップ(ディスボ) φ11~13mm用 青 1袋(100個入) 8830904	460	480	1807	1807										
4-1815-03	カナル試験管キャップ(ディスボ) φ11~13mm用 黄色 1袋(100個入) 8830906	460	480	1807	1807										
4-1815-04	カナル試験管キャップ(ディスボ) φ11~13mm用 赤 1袋(100個入) 8830910	460	480	1807	1807										
4-1815-05	カナル試験管キャップ(ディスボ) φ11~13mm用 緑 1袋(100個入) 8830912	460	480	1807	1807										
4-1811-01	自動分析用サンプルカップ テクニコン/ベックマン/コナラボ用 1000本入 2501	3,400	3,600	1112	1112										
4-1811-02	自動分析用サンプルカップ テクニコン/コナラボ用 1000本入 2502	3,000	3,100	1112	1112										
4-1811-03	自動分析用サンプルカップ 日立用 1000本入 2600	4,800	5,000	1112	1112										
4-1811-04	自動分析用サンプルカップ テクニコン/コナラボ用 1000本入 2508	6,100	6,400	1112	1112										
4-1819-01	液体シンチレーションバイアル 20mL 1000本入 933	30,700	32,200	1612	1612										
4-1819-02	液体シンチレーションバイアル 4mL 2000本入 934	26,100	27,400	1612	1612										
4-182-12	噴霧器用防水ハッキンセット (卓上型噴霧器用部品0.7~1L用)	1,450	2,210	1583	1583										
4-182-13	噴霧器用防水ハッキンセット (卓上型噴霧器用部品0.4L用)	1,250	1,910	1583	1583										
4-1844-01	4チャンネルタイマー HS24670	4,600	4,900	2048	2048										
4-1844-01-20	4チャンネルタイマー 校正証明書付 HS24670	10,600	10,900	2048	2048										
4-1848-01	ミニボルトックス 120567	30,300	31,800	257	257										
4-1851-01	プロレンフィルム(円形カット)1箱(500枚入) CH426	54,900	58,000	1340	1340										
4-1851-02	円形カットフィルム 106 500枚入	24,000	26,000	1340	1340										
4-1851-03	円形カットフィルム 156 500枚入	23,000	25,000	1340	1340										
4-1851-04	円形カットフィルム 256 500枚入	18,800	20,000	1340	1340										
4-1851-05	円形カットフィルム 436 500枚入	49,100	52,000	1340	1340										
4-1851-06	円形カットフィルム 476 500枚入	43,900	47,000	1340	1340										
4-1852-01	プロレンフィルムローロール CH416	100,000	110,000	1340	1340										
4-1852-02	ロ-フィルム 425	30,300	32,000	1340	1340										
4-1852-03	ロ-フィルム 475	25,100	26,000	1340	1340										
4-1853-01	多孔フィルム CH325	23,200	25,000	1340	1340										
4-1854-01	XRFサンプルカップオープン(φ32mm)1箱(100セット入) CH1530	30,500	33,000	1340	1340										
4-1854-02	シリコン試料容器1500型 1530-SE 100個入	22,000	24,000	1340	1340										
4-1854-03	シリコン試料容器1500型 1540 100個入	26,100	28,000	1340	1340										
4-1854-11	XRFサンプルカップオープン1530-SE用フタ1箱(100セット入) 1630	19,900	21,000	1340	1340										
4-1855-02	フタ-ロ-フィルム 150	24,000	26,000	1340	1340										
4-1855-03	フタ-ロ-フィルム 250	19,900	21,000	1340	1340										
4-1864-01	ウェスタンプロットボックス 1.3x5.1x3.2cm 5個入 B1200-5	5,740	6,100	1298	1298										
4-1864-02	ウェスタンプロットボックス 8.9x6.5x2.5cm 5個入 B1200-7	7,620	8,100	1298	1298										
4-1864-03	ウェスタンプロットボックス 11.7x8.9x2.8cm 5個入 B1200-13	10,100	11,000	1298	1298										
4-1864-05	ウェスタンプロットボックス 15.2x10.2x2.8cm 5個入 B1200-17	14,700	16,000	1298	1298										
4-1865-01	ビンジ開閉フリーザーボックス(8x9) アソート5個入 R2781-A	3,800	4,000	1142	1142										
4-1865-02	ビンジ開閉フリーザーボックス(8x9) 青 5個入 R2781-B	3,800	4,000	1142	1142										
4-1865-03	ビンジ開閉フリーザーボックス(8x9) 緑 5個入 R2781-G	3,800	4,000	1142	1142										
4-1865-04	ビンジ開閉フリーザーボックス(8x9) オレンジ 5個入 R2781-O	3,800	4,000	1142	1142										
4-1865-05	ビンジ開閉フリーザーボックス(8x9) 紫 5個入 R2781-P	3,800	4,000	1142	1142										
4-1866-01	ビンジ開閉フリーザーボックス(10x10) アソート5個入 R2700-A	3,800	4,000	1142	1142										
4-1866-02	ビンジ開閉フリーザーボックス(10x10) 青 5個入 R2700-B	3,800	4,000	1142	1142										
4-1866-04	ビンジ開閉フリーザーボックス(10x10) オレンジ 5個入 R2700-O	3,800	4,000	1142	1142										
4-1866-05	ビンジ開閉フリーザーボックス(10x10) 紫 5個入 R2700-P	3,800	4,000	1142	1142										
4-1866-06	ビンジ開閉フリーザーボックス(10x10) 赤 5個入 R2700-R	3,800	4,000	1142	1142										
4-1869-01	セルストレーナーキャップ付きチューブ Flow Tubes ストレイナーキャップ・チューブ 滅菌 500個入 T9009	82,000	87,000	1083	1083										
4-1869-02	Flow Tubes ストレイナーキャップ 滅菌 500個入 T9009	39,700	42,000	1083	1083										
4-1869-03	Flow Tubes スタンダードキャップ・チューブ 滅菌 500個入 T9010	19,600	21,000	1083	1083										
4-1869-04	Flow Tubes チューブ 滅菌 1000個入 T9014	24,600	26,000	1083	1083										
4-1869-05	Flow Tubes スタンダードキャップ 未滅菌 1000個入 T9019	14,100	15,000	1083	1083										
4-1873-01	LEDペンライト lumintop 黒 IYP365	3,600	3,700	2379	2379	734									
4-1873-03	LEDペンライト lumintop ピンク IYP365	3,600	3,700	2379	2379	734									
4-1877-01	リジェントリザーバー 50mL 100個入 120690	8,800	9,300	1192	1192										
4-1878-01	リジェントリザーバー 50mL 100個入 120645	7,500	7,900	1192	1192										
4-1878-02	リジェントリザーバー 50mL 100個入 120644	19,800	21,000	1192	1192										
4-1878-04	リジェントリザーバー 100mL 100個入 120648	24,000	26,000	1192	1192										
4-1880-01	ボタン型温度ロガー SmartButton スタターキット 01-0182	42,500	51,000	538	538										
4-1880-01-20	ボタン型温度ロガー 校正証明書付 01-0182	52,500	61,000	538	538										
4-1880-11	ボタン型温度ロガー SmartButton センサー 01-0180	22,500	24,000	538	538										
4-1880-11-20	ボタン型温度ロガー 校正証明書付 01-0180	32,500	34,000	538	538										
4-1881-01	滅菌済みスワブフォーム 50本入 STX708A	11,800	12,400	2493	2493										
4-1881-02	滅菌済みスワブフォーム 50本入 STX712A	9,000	9,450	2493	2493										
4-1884-01	滅菌プリウェットワイパー TechniSat 50枚入 TX3214	6,500	6,800	2489	2489										
4-1884-02	滅菌プリウェットワイパー TechniSat 20枚入 TX3217	4,400	4,600	2489	2489										
4-1887-01	滅菌ドライワイパー TechniCloth 100枚入 STX609	10,900	11,400	2489	2489										
4-1890-03	プリウェットワイパー TechniSat 50枚入 TX1065	6,150	6,450	2489	2489										
4-1892-01	プリウェットワイパー Vectra High Sorption 75枚入 TX49P	12,700	13,300	2483	2483										
4-1894-01	滅菌エタノールスプレー 473mL 12本入 TX3267	50,200	52,800	2491	2491										
4-1894-02	滅菌エタノールスプレー 946mL 12本入 TX3265	57,800	60,700	2491	2491										
4-1902-11	Scale-reep 3000 塩分計	21,000	22,600	707	707										
4-1905-01	菅元部リング	3,800	4,100	2364	2364										
4-1920-01	メスス水栓 角型1/2インチ付 15A 断熱あり 12.6L S-1	69,900	71,000	112	112										
4-1920-02	メスス水栓 角型1/2インチ付 15A 断熱あり 18L S-2	76,200	78,000	112	112										
4-1920-03	メスス水栓 角型1/2インチ付 15A 断熱あり 26.2L S-3	86,800	88,500	112	112										
4-1944-01	耐熱耐切削手袋 エキストラソフト SSMK/18	14,200	14,900	2267	2267										
4-1955-01	生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded	70,400	74,000	763	763										
4-1968-06	マントルヒータースターラー(フラスコ用オールデジタル)2L MS-DMSD20	168,000	184,000	150	150										
4-1968-07	マントルヒータースターラー(フラスコ用オールデジタル)3L MS-DMSD30	172,000	189,200	150	150										
4-1968-08	マントルヒータースターラー(フラスコ用オールデジタル)5L MS-DMSD50	181,000	198,800	150	150										
4-1968-09	マントルヒータースターラー(フラスコ用オールデジタル)10L MS-DMSD100	324,000	355,600	150	150										
4-1968-10	マントルヒータースターラー(フラスコ用オールデジタル)20L MS-DMSD200	388,000	426,400	150	150										
4-1968-06	マントルヒータースターラー(ビーカー用オールデジタル)2L MS-DMSDB20	182,000	200,000	150	150										
4-1969-07	マントルヒータースターラー(ビーカー用オールデジタル)3L MS-DMSDB30	187,000	204,800	150	150										
4-1969-08	マントルヒータースターラー(ビーカー用オールデジタル)5L MS-DMSDB50	198,000	216,800	150	150										
4-1969-09	マントルヒータースターラー(ビーカー用オールデジタル)10L MS-DMSDB100														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2024 円	アメツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研製用 品/パレット 円	ウェルビー ング/パレット 円	サイエンスカ タログ 円	
4-1975-08	マントルヒーター(ヒーター用) 5L MS-EB50	87,700	96,400	149	149											
4-1975-09	マントルヒーター(ヒーター用) 10L MS-EB100	187,000	204,800	149	149											
4-1975-10	マントルヒーター(ヒーター用) 10L MS-EB100H	224,000	246,000	149	149											
4-1975-11	マントルヒーター(ヒーター用) 20L MS-EB200	313,000	344,000	149	149											
4-1975-12	マントルヒーター(ヒーター用) 20L MS-EB200H	376,000	413,200	149	149											
4-2014-01	吸水ワイパー 5枚入 219139	1,580	1,610	2027	2027											
4-2026-01	フラスコ用シリコンリッド φ43×61mm ピンク 291101119	400	420	2007	2007											
4-2026-02	フラスコ用シリコンリッド φ43×61mm 青 291101127	400	420	2007	2007											
4-2026-03	フラスコ用シリコンリッド φ43×61mm 緑 291101135	400	420	2007	2007											
4-2026-05	フラスコ用シリコンリッド φ64×76mm 青 291102123	600	610	2007	2007											
4-2026-06	フラスコ用シリコンリッド φ64×76mm 緑 291102131	600	610	2007	2007											
4-2026-08	フラスコ用シリコンリッド φ84×116mm 青 291103128	620	660	2007	2007											
4-2026-09	フラスコ用シリコンリッド φ84×116mm 緑 291103136	620	660	2007	2007											
4-2048-01	減菌ティスボトル(簡包装) 1um 白 500本入 P10986	12,100	13,000	1378	1378											
4-2048-02	減菌ティスボトル(簡包装) 10um 青 500本入 P10988	11,000	12,000	1378	1378											
4-2049-01	減菌ティスポイト(簡包装タイプ) 0.4mL 1箱(500本入) P31208	11,000	12,000	1759	1759											
4-2051-01	減菌サンプル容器(簡包装タイプ) φ80mL 1箱(350個入) P40102W	15,000	16,000	1510	1510											
4-2051-03	減菌サンプル容器(簡包装タイプ) 赤 80mL 1箱(350個入) P40102R	15,000	16,000	1510	1510											
4-2051-04	減菌サンプル容器(簡包装タイプ) 白 120mL 1箱(200個入) P40104W	15,500	17,000	1510	1510											
4-2051-05	減菌サンプル容器(簡包装タイプ) 青 120mL 1箱(200個入) P40104B	15,500	17,000	1510	1510											
4-2051-06	減菌サンプル容器(簡包装タイプ) 赤 120mL 1箱(200個入) P40104R	15,500	17,000	1510	1510											
4-2057-01	小型定量ピペット(イジェクト付き) 5uL LILP-5	2,400	2,550	1167	1167											
4-2057-02	小型定量ピペット(イジェクト付き) 10uL LILP-10	2,400	2,550	1167	1167											
4-2057-03	小型定量ピペット(イジェクト付き) 20uL LILP-20	2,400	2,550	1167	1167											
4-2057-04	小型定量ピペット(イジェクト付き) 25uL LILP-25	2,400	2,550	1167	1167											
4-2057-05	小型定量ピペット(イジェクト付き) 50uL LILP-50	2,400	2,550	1167	1167											
4-2057-06	小型定量ピペット(イジェクト付き) 100uL LILP-100	2,400	2,550	1167	1167											
4-2057-07	小型定量ピペット(イジェクト付き) 200uL LILP-200	2,400	2,550	1167	1167											
4-2058-01	UN対応角型容器 3L本体 2000096404	1,010	1,040	1535	1535											
4-2058-02	UN対応角型容器 5L本体 2000092562	560	570	1535	1535											
4-2058-03	UN対応角型容器 10L本体 2000095642	2,680	2,800	1535	1535											
4-2058-05	UN対応角型容器 2.5L本体 2000095966	930	1,000	1535	1535											
4-2058-11	UN対応角型容器 3L用キャップ 2000085870	130	120	1535	1535											
4-2058-12	UN対応角型容器 5L用キャップ 2000085901	130	120	1535	1535											
4-2059-01	活栓瓶(青目盛付) 5L 2000084137	6,600	6,900	1528	1528											
4-2059-02	活栓瓶(青目盛付) 10L 2000084132	6,600	6,900	1528	1528											
4-2059-03	活栓瓶(青目盛付) 25L 2000084136	11,900	12,500	1528	1528											
4-2059-11	活栓瓶(青目盛付)用ストロフフック 2000076459	3,100	3,200	1528	1528											
4-2060-01	ハンドル付細口瓶(青目盛付) 5L 2000084131	5,800	6,100	1524	1524											
4-2060-02	ハンドル付細口瓶(青目盛付) 10L 2000084133	6,600	6,900	1524	1524											
4-2060-03	ハンドル付細口瓶(青目盛付) 25L 2000084135	15,900	16,700	1524	1524											
4-2062-01	PTFEジョイントスリーブ NS 10/19 H 933-01	2,200	2,900	1686	1686											
4-2062-02	PTFEジョイントスリーブ NS 12/21 H 933-02	2,200	2,300	1686	1686											
4-2062-03	PTFEジョイントスリーブ NS 14/23 H 933-03	1,600	1,700	1686	1686											
4-2062-04	PTFEジョイントスリーブ NS 19/26 H 933-04	2,000	2,100	1686	1686											
4-2062-05	PTFEジョイントスリーブ NS 24/29 H 933-05	2,000	2,100	1686	1686											
4-2062-06	PTFEジョイントスリーブ NS 29/32 H 933-06	2,800	2,900	1686	1686											
4-2062-07	PTFEジョイントスリーブ NS 34/35 H 933-07	4,900	5,100	1686	1686											
4-2062-08	PTFEジョイントスリーブ NS 45/40 H 933-09	6,400	6,700	1686	1686											
4-2065-01	目盛付分液ロート(スキップ型) 50mL 04016128	7,300	7,600	1700	1700											
4-2065-03	目盛付分液ロート(スキップ型) 250mL 04016149	10,000	10,500	1700	1700											
4-2065-04	目盛付分液ロート(スキップ型) 500mL 04016158	11,800	12,400	1700	1700											
4-2065-05	目盛付分液ロート(スキップ型) 1000mL 04016170	15,400	16,100	1700	1700											
4-2065-06	目盛付分液ロート(スキップ型) 2000mL 04016173	25,400	26,600	1700	1700											
4-2066-01	目盛付分液ロート(丸型) 50mL 04006128	6,700	7,100	1699	1699											
4-2066-02	目盛付分液ロート(丸型) 100mL 04006137	8,100	8,500	1699	1699											
4-2070-03	目盛付厚手パケツ 10L 白色 注ぎ口有り 2000070588	5,100	5,300	1566	1566											
4-2080-01	クリア除菌シート 両面テープ 2枚入 JS-100	1,800	2,100	2542	2542											
4-2080-02	クリア除菌シート 両面テープ 4枚入 JS-50	1,700	1,950	2542	2542											
4-2088-01	セラミックホットプレート TCHP-200D	53,900	56,600	117	117											
4-2088-02	セラミックホットプレート TCHP-280D	70,000	72,500	121	121											
4-2091-06	ACアダプタ MKF-1202500C8	3,850	4,120	2618	2618											
4-2091-07	ACアダプタ GME5N-050100EW-1	1,600	1,750	541	541											
4-2091-14	ACアダプタ MKE-2401000H	2,620	2,810	2618	2618											
4-2161-14	テント(スターハブタイプ) クイックアップIGシート+ 2000036442	10,700	12,300	-	-											
4-2165-01	タイルカーペット シルバー PX3001	870	910	2190	2190											
4-2165-02	タイルカーペット グレー PX3002	870	910	2190	2190											
4-2165-03	タイルカーペット ブラウン PX3008	870	910	2190	2190											
4-2165-04	タイルカーペット ベージュ PX3012	870	910	2190	2190											
4-2165-05	タイルカーペット グリーン PX3019	870	910	2190	2190											
4-2165-06	タイルカーペット ブルー PX3022	870	910	2190	2190											
4-2168-01	重量物廃棄袋 透明45L 5枚入 J-65C	540	590	2188	2188											
4-2168-02	重量物廃棄袋 透明90L 5枚入 J-90C	880	930	2188	2188											
4-2195-01	多段式ゴミ箱 63L (21L×3段) CSS-60-MX6	17,700	20,370	2185	2185											
4-2195-02	多段式ゴミ箱 63L (21L×3段) CSS-60-MX7	17,700	20,370	2185	2185											
4-2195-03	多段式ゴミ箱 84L (21L×4段) CSS-80-MX6	22,800	26,190	2185	2185											
4-2195-04	多段式ゴミ箱 84L (21L×4段) CSS-80-MX7	22,800	26,190	2185	2185											
4-2195-05	多段式ゴミ箱 105L (21L×5段) CSS-100-MX6	27,800	32,010	2185	2185											
4-2195-06	多段式ゴミ箱 105L (21L×5段) CSS-100-MX7	27,800	32,010	2185	2185											
4-2204-01	フアッションセーフティグラス Contemporary S 572.03.05.00	3,700	4,000												41	
4-2204-02	フアッションセーフティグラス Contemporary M 571.03.05.00	3,700	4,000												41	
4-2204-03	フアッションセーフティグラス Contemporary L 571.03.05.00	3,700	4,000												41	
4-2216-01	ステンレス製フィルタースタンド 100mL SF1	63,500	66,700	1254	1254											
4-2216-02	ステンレス製フィルタースタンド 300mL SF3	71,200	74,800	1254	1254											
4-2216-03	ステンレス製フィルタースタンド 500mL SF5	103,200	111,500	1254	1254											
4-2217-01	ポトリトフフィルターファンネル 300mL VF12	36,900	39,700	1254	1254											
4-2217-11	ポトリトフフィルターファンネル 交換用GL45アダプター	4,600	4,800	1254	1254											
4-2219-01	ポータル吸引ポンプ Lafit 100eco	104,000	116,000	383	383											
4-2221-01	吸引る進歩ポンプ WaterVacMS WaterVac 100-MS	96,600	101,400	1257	1257											
4-2222-01	吸引る進歩ポンプ WaterVacMB 170×120×96mm WaterVac 100-MB	102,600	107,700	1257	1257											
4-2222-11	吸引る進歩ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル 100mL	28,000	29,400	1257	1257											
4-2222-12	吸引る進歩ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル 300mL	36,600	38,400	1257	1257											
4-2222-13	吸引る進歩ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル 500mL	63,300	66,500	1257	1257											
4-2223-01	ステンレススコップ 120mL 80.758.050	3,200	3,400	1845	1845											
4-2223-02	ステンレススコップ 450mL 8801	3,600	3,800	1845	1845											
4-2223-03	ステンレススコップ 1000mL 8802	4,900	5,100	1845	1845											
4-2223-04	ステンレススコップ 1500mL 80.758.120	6,700	7,000	1845	1845											
4-2223-05	ステンレススコップ 2000mL 8804	7,700	8,100	1												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研装置用 品パレット 円	ウェルビーイング パレット 円	サイエンスカ タログ 円
4-2430-06	HDMIケーブル レッド 1.5m HDMI15-894RD	1,050	1,270	2072	2072										
4-2430-07	HDMIケーブル ゴールド 2m HDMI20-883GD	1,200	1,430	2072	2072										
4-2430-08	HDMIケーブル シルバー 2m HDMI20-884SV	1,200	1,430	2072	2072										
4-2430-09	HDMIケーブル シルバー 3m HDMI30-888SV	1,510	1,690	2072	2072										
4-2430-10	HDMIケーブル シルバー 5m HDMI50-885SV	2,440	2,570	2072	2072										
4-2430-11	HDMIケーブル ゴールド 10m HDMI100-903GD	4,600	4,710	2072	2072										
4-2430-12	HDMIケーブル シルバー 10m HDMI100-904SV	4,600	4,710	2072	2072										
4-2430-13	HDMIケーブル レッド 10m HDMI100-906RD	4,600	4,710	2072	2072										
4-2447-01	メスシリンダー (太型) 50mL 42028	1,650	1,700	1734	1734										
4-2447-02	メスシリンダー (太型) 100mL 42038	2,000	2,100	1734	1734										
4-2447-03	メスシリンダー (太型) 250mL 42048	3,470	3,600	1734	1734										
4-2447-04	メスシリンダー (太型) 500mL 42054	5,560	5,800	1734	1734										
4-2447-05	メスシリンダー (太型) 1000mL 42062	9,450	9,900	1734	1734										
4-2448-01	UVディスプレイミクロ 70~850uL 100個入 759200	6,200	6,700	1332	1332										
4-2448-02	UVディスプレイミクロ 70~550uL 100個入 759220	6,200	6,700	1332	1332										
4-2448-03	UVディスプレイミクロ用キャップ 青 100個入 759240	3,300	3,600	1332	1332										
4-2448-04	UVディスプレイミクロ用キャップ 黄 100個入 759241	3,300	3,600	1332	1332										
4-2448-05	UVディスプレイミクロ用キャップ 緑 100個入 759242	3,300	3,600	1332	1332										
4-2448-06	UVディスプレイミクロ用キャップ オレンジ 100個入 759243	3,300	3,600	1332	1332										
4-2453-01	水分活性測定装置 測定のみ MD-AW1	125,000	88,000	712	712										
4-2453-01-22	水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AW1	135,000	98,000	712	712										
4-2453-02	水分活性測定装置 簡易メモリ付 (20枚) MD-AW2	140,000	95,000	712	712										
4-2453-02-22	水分活性測定装置 簡易メモリ付 (20枚) MD-AW2	150,000	105,000	712	712										
4-2453-03	水分活性測定装置 ログ記録用 (999枚) MD-AW3	160,000	105,000	712	712										
4-2453-03-22	水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AW3	170,000	115,000	712	712										
4-2453-11	水分活性測定装置 交換用シャーレ 100枚入	980	1,280	712	712										
4-2466-01	汎用PHトレー (深型) 中	2,800	3,000	1567	1567										
4-2466-02	汎用PHトレー (深型) 大	3,400	3,600	1567	1567										
4-2469-01	ペイントマーカー (耐熱・耐アルコール) φ0.8mm 黒 4-780001	1,130	1,200	1446	1446										
4-2469-02	ペイントマーカー (耐熱・耐アルコール) φ0.8mm 赤 4-780002	1,130	1,200	1446	1446										
4-2469-03	ペイントマーカー (耐熱・耐アルコール) φ0.8mm 青 4-780-9-003	1,130	1,200	1446	1446										
4-2469-04	ペイントマーカー (耐熱・耐アルコール) φ1~2mm 黒 4-751001	1,240	1,300	1446	1446										
4-2469-05	ペイントマーカー (耐熱・耐アルコール) φ1~2mm 赤 4-751002	1,240	1,300	1446	1446										
4-2469-06	ペイントマーカー (耐熱・耐アルコール) φ1~2mm 青 4-751003	1,240	1,300	1446	1446										
4-2470-01	ペイントマーカー (耐熱・耐アセトン) φ0.8mm 白 4-780049	1,130	1,200	1446	1446										
4-2470-02	ペイントマーカー (耐熱・耐アセトン) φ0.8mm 銅 4-780-9-055	1,130	1,200	1446	1446										
4-2470-03	ペイントマーカー (耐熱・耐アセトン) φ1~2mm 白 4-751049	1,240	1,300	1446	1446										
4-2470-04	ペイントマーカー (耐熱・耐アセトン) φ1~2mm 銅 4-751-9-055	1,240	1,300	1446	1446										
4-247-01	水点下フックソフト900g	1,080	1,250												562
4-247-02	水点下フックハード900g	1,260	1,400												562
4-247-03	水点下フックハード1200g	1,350	1,560												562
4-248-01	クレーボックス ハイパー水点下クレー M	8,510	9,440	1428	1428										
4-248-02	クレーボックス ハイパー水点下クレー L	11,640	12,300	1428	1428										
4-248-03	クレーボックス ハイパー水点下クレー XL	13,480	14,200	1428	1428										
4-2491-01	厚手フック兼ゴム手袋 Fluotech 344 M	28,200	30,000	2262	2262										
4-2491-02	厚手フック兼ゴム手袋 Fluotech 344 L	28,200	30,000	2262	2262										
4-2497-11	サマーグライ TIMD38VL	102,000	107,100	471	471				123						
4-2501-01	マグネットLEDライト A62A	5,900	6,200	791	791										
4-2503-01	PFAサンブルコンテナ 30mL 130297	9,500	10,000	1545	1545										
4-2503-02	PFAサンブルコンテナ 60mL 130397	9,800	10,300	1545	1545										
4-2503-04	PFAサンブルコンテナ 180mL 130597	14,100	14,800	1545	1545										
4-2504-01	クロス型攪拌子 10 x 5mm	490	510	252	252										
4-2504-02	クロス型攪拌子 20 x 8mm	700	730	252	252										
4-2504-03	クロス型攪拌子 25 x 9mm	700	730	252	252										
4-2504-04	クロス型攪拌子 30 x 10mm	800	840	252	252										
4-2504-05	クロス型攪拌子 38 x 11mm	900	940	252	252										
4-2504-06	クロス型攪拌子 50 x 15mm	2,700	2,800	252	252										
4-2504-07	クロス型攪拌子 60 x 20mm	4,100	4,300	252	252										
4-2506-01	PTFE製ねじ口瓶 1mL	2,200	2,500	1545	1545										
4-2506-02	PTFE製ねじ口瓶 5mL	2,500	2,600	1545	1545										
4-2506-03	PTFE製ねじ口瓶 10mL	4,900	5,600	1545	1545										
4-2506-04	PTFE製ねじ口瓶 25mL	6,600	7,600	1545	1545										
4-2506-05	PTFE製ねじ口瓶 50mL	8,800	10,100	1545	1545										
4-2506-06	PTFE製ねじ口瓶 100mL	11,200	12,900	1545	1545										
4-2506-07	PTFE製ねじ口瓶 150mL	12,400	14,300	1545	1545										
4-2506-08	PTFE製ねじ口瓶 250mL	13,800	15,900	1545	1545										
4-2506-09	PTFE製ねじ口瓶 500mL	23,500	27,000	1545	1545										
4-2506-10	PTFE製ねじ口瓶 1000mL	33,600	38,600	1545	1545										
4-2507-01	ガラスロート φ35mm 213512308	2,800	2,900	1792	1792										
4-2507-02	ガラスロート φ45mm 213512805	2,900	3,000	1792	1792										
4-2507-03	ガラスロート φ55mm 213513304	4,000	4,200	1792	1792										
4-2507-04	ガラスロート φ70mm 213513801	4,100	4,300	1792	1792										
4-2507-05	ガラスロート φ80mm 213514103	4,200	4,400	1792	1792										
4-2507-06	ガラスロート φ100mm 213514609	4,400	4,600	1792	1792										
4-2507-07	ガラスロート φ120mm 213515108	5,400	5,700	1792	1792										
4-2507-08	ガラスロート φ150mm 213515708	7,700	8,100	1792	1792										
4-2507-09	ガラスロート φ200mm 213516104	15,400	16,100	1792	1792										
4-2508-01	粉末ロート φ120mm 213545102	6,500	6,800	1795	1795										
4-2508-03	粉末ロート φ200mm 213546107	11,900	12,500	1795	1795										
4-2510-01	ウエストンプロット検出装置 picolabel 検出用基質 A液/B液各90mL入 CCH345-B100ML	10,000	16,300	1301	1301										
4-2510-02	ウエストンプロット検出装置 picolabel 検出用基質 B液/B液各90mL入 CCH345-B100ML	10,800	9,700	1301	1301										
4-2512-01	ネオフレックスナックス ロング手袋 UltraNeo 450 M	1,840	2,000	2258	2258										
4-2512-02	ネオフレックスナックス ロング手袋 UltraNeo 450 L	1,840	2,000	2258	2258										
4-2514-01	ウルトラロング耐薬ニトリル手袋 ULTRANITRIL 480 M	980	1,030	2254	2254										
4-2514-02	ウルトラロング耐薬ニトリル手袋 ULTRANITRIL 480 L	980	1,030	2254	2254										
4-2516-01	ウルトラニトリル厚手手袋 UltranitriL 381 M	1,930	2,100	2254	2254										
4-2516-02	ウルトラニトリル厚手手袋 UltranitriL 381 L	1,930	2,100	2254	2254										
4-2524-01	使い捨て耐薬手袋 TRILITES 894 S 100枚入	7,130	7,500	2259	2259				11	14					
4-2524-02	使い捨て耐薬手袋 TRILITES 894 M 100枚入	7,130	7,500	2259	2259				11	14					
4-2524-03	使い捨て耐薬手袋 TRILITES 894 L 100枚入	7,130	7,500	2259	2259				11	14					
4-2528-01	厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650 M	16,200	18,000	2257	2257										
4-2528-02	厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650 L	16,200	18,000	2257	2257										
4-2547-01	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 200 x 200mm 20枚入 G2020	11,500	11,800	1292	1292										
4-2547-02	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 100 x 200mm 40枚入 G1020	14,600	15,000	1292	1292										
4-2547-03	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 50 x 200mm 80枚入 G0520	15,700	16,500	1292	1292										
4-2547-04	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 50 x 100mm 160枚入 G0510	17,200	18,000	1292	1292										
4-2547-05	シリカゲルTLCプレート アルミシート 100 x 200mm 20枚入 A1020	8,700	9,000	1292	1292										
4-2547-06	シリカゲルTLCプレート アルミシート 50 x 100mm 80枚入 A0510	10,800	11,000	1292	1292										
4-2547-07	シリカゲルTLCプレート アルミシート 50 x 75mm 80枚入 A0575	9,300	9,600	1292	1292										
4-2548-01	LEDライト付スケールルーペ 10 x MG7174	9,100	9,500	801	801										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	生産設備用 品/パーツ 円	ウェルビー ング/ヘルプ 円	サイエンスカ タログ 円
4-2649-04	石英板 100×100×1mm	14,100	14,800	1928	1928										
4-2650-01	石英板 φ50×0.5mm	4,000	4,100	1928	1928										
4-2650-02	石英板 φ50×1mm	3,500	3,600	1928	1928										
4-2650-03	石英板 φ100×0.5mm	12,900	13,500	1928	1928										
4-2650-04	石英板 φ100×1mm	11,100	11,500	1928	1928										
4-2650-05	石英板 φ150×0.5mm	21,100	22,200	1928	1928										
4-2650-06	石英板 φ150×1mm	18,700	19,500	1928	1928										
4-2652-02	石英カーガラス 0.5mm 10枚入 QCG05	14,900	15,500	1443	1443										
4-2653-01	真空マニホールド(ガス置換用) 300×100×160mm VMF03	81,000	83,500	1695	1695										
4-2653-02	真空マニホールド(ガス置換用) 380×100×160mm VMF04	86,500	89,000	1695	1695										
4-2653-03	真空マニホールド(ガス置換用) 460×100×160mm VMF05	92,500	95,500	1695	1695										
4-2659-01	三方コック ガラスタイプ 15/25 GCI525	9,200	9,700	1691	1691										
4-2659-02	三方コック ガラスタイプ 19/38 GCI938	9,500	10,000	1691	1691										
4-2659-03	三方コック ガラスタイプ 24/40 GC2440	10,000	10,500	1691	1691										
4-2659-04	三方コック ガラスタイプ 29/42 GC2942	11,000	11,600	1691	1691										
4-2660-01	三方コック PTFEタイプ 15/25 TC1525	9,800	10,300	1691	1691										
4-2660-02	三方コック PTFEタイプ 19/38 TC1938	10,000	10,500	1691	1691										
4-2660-03	三方コック PTFEタイプ 24/40 TC2440	10,500	11,000	1691	1691										
4-2660-04	三方コック PTFEタイプ 29/42 TC2942	11,500	12,100	1691	1691										
4-2668-01	アダプター(減圧用) ニスタイプ 15/25 AD2-1525	8,700	9,100	1691	1691										
4-2668-02	アダプター(減圧用) ニスタイプ 19/38 AD2-1938	9,600	10,000	1691	1691										
4-2668-03	アダプター(減圧用) ニスタイプ 15/25 AD3-1525	9,900	10,500	1691	1691										
4-2668-04	アダプター(減圧用) ニスタイプ 19/38 AD3-1938	11,000	11,500	1691	1691										
4-2669-11	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS5K	31,900	33,500	1259	1259										
4-2669-12	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS10K	31,900	33,500	1259	1259										
4-2669-13	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS30K	31,900	33,500	1259	1259										
4-2669-14	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS50K	31,900	33,500	1259	1259										
4-2669-15	遠心式限外ろ過フィルターユニット CFUS100K	31,900	33,500	1259	1259										
4-2671-01	ピロモリスボ濾前三角フラスコ 125mL ペントフィルターキャップ 24個入 SEF125V	13,000	13,400	1091	1091										
4-2671-02	ピロモリスボ濾前三角フラスコ 250mL ペントフィルターキャップ 12個入 SEF250V	7,600	7,800	1091	1091										
4-2671-03	ピロモリスボ濾前三角フラスコ 500mL ペントフィルターキャップ 12個入 SEF500V	10,900	11,200	1091	1091										
4-2671-04	ピロモリスボ濾前三角フラスコ 125mL ノーマルキャップ 24個入 SEF125N	12,400	12,800	1091	1091										
4-2671-05	ピロモリスボ濾前三角フラスコ 250mL ノーマルキャップ 12個入 SEF250N	6,800	7,000	1091	1091										
4-2671-06	ピロモリスボ濾前三角フラスコ 500mL ノーマルキャップ 12個入 SEF500N	10,100	10,400	1091	1091										
4-2671-07	ピロモリスボ濾前三角フラスコ 1000mL ペントフィルターキャップ 1箱(6個入) SEF1000	9,200	9,500	1091	1091										
4-2671-08	ピロモリスボ濾前三角フラスコ 1000mL ノーマルキャップ 1箱(6個入) SEF1000N	8,300	8,500	1091	1091										
4-2672-01	ピロモリスボ濾前三角フラスコ ニスタイプ(PES-0.22um) 150mL 12個入 VFTB-150	13,200	14,100	1248	1248										
4-2672-02	ピロモリスボ濾前三角フラスコ ニスタイプ(PES-0.22um) 250mL 12個入 VFTB-250	14,900	15,300	1248	1248										
4-2672-03	ピロモリスボ濾前三角フラスコ ニスタイプ(PES-0.22um) 500mL 12個入 VFTB-500	20,600	21,200	1248	1248										
4-2672-04	ピロモリスボ濾前三角フラスコ ニスタイプ(PES-0.22um) 1000mL 12個入 VFTB-1000	27,700	28,500	1248	1248										
4-2675-01	エコマニボランスドレイ 7mL 2個入 WB7	4,900	5,100	450	450										
4-2675-02	エコマニボランスドレイ 100mL 2個入 WB100	8,000	8,400	450	450										
4-2675-03	エコマニボランスドレイ 250mL 2個入 WB250	17,200	18,060	450	450										
4-2677-01	デジタルマルチメーター 3.5桁 DMM6000	10,000	10,500	666	666					76					
4-2685-01	強磁力攪拌子 トライアングル 6×12mm SCS612T	410	450	250	250										
4-2685-02	強磁力攪拌子 トライアングル 8×25mm SCS825T	680	730	250	250										
4-2686-01	強磁力攪拌子 オクタゴン 3×13mm SCS313O	360	400	250	250										
4-2686-02	強磁力攪拌子 オクタゴン 8×15mm SCS815O	440	480	250	250										
4-2686-03	強磁力攪拌子 オクタゴン 8×25mm SCS825O	460	510	250	250										
4-2686-04	強磁力攪拌子 オクタゴン 8×38mm SCS838O	660	730	250	250										
4-2686-05	強磁力攪拌子 オクタゴン 8×51mm SCS851O	840	920	250	250										
4-2686-11	強磁力攪拌子 オクタゴン 5種セット(-01~05各個)	2,300	2,600	250	250										
4-2687-01	強磁力攪拌子 オーバル 5×10mm SCS510V	290	320	250	250										
4-2687-02	強磁力攪拌子 オーバル 6×15mm SCS615V	350	380	250	250										
4-2687-03	強磁力攪拌子 オーバル 10×20mm SCS1020V	570	630	250	250										
4-2687-04	強磁力攪拌子 オーバル 12×25mm SCS1225V	750	820	250	250										
4-2687-05	強磁力攪拌子 オーバル 16×35mm SCS1635V	860	950	250	250										
4-2687-06	強磁力攪拌子 オーバル 20×40mm SCS2040V	1,200	1,320	250	250										
4-2687-07	強磁力攪拌子 オーバル 20×50mm SCS2050V	1,600	1,760	250	250										
4-2687-11	強磁力攪拌子 オーバル 7種セット(-01~07各1個)	5,050	5,500	250	250										
4-2688-01	強磁力攪拌子 シリンダー 3×8mm SCS38	310	340	250	250										
4-2688-02	強磁力攪拌子 シリンダー 4×12mm SCS412	370	410	250	250										
4-2688-03	強磁力攪拌子 シリンダー 6×20mm SCS620	430	470	250	250										
4-2688-04	強磁力攪拌子 シリンダー 6×30mm SCS630	500	550	250	250										
4-2688-05	強磁力攪拌子 シリンダー 8×40mm SCS840	760	830	250	250										
4-2688-06	強磁力攪拌子 シリンダー 8×50mm SCS850	950	1,050	250	250										
4-2688-11	強磁力攪拌子 シリンダー 6種セット(-01~06各1個)	2,980	3,300	250	250										
4-2690-01	直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A10	24,100	24,800	659	659										
4-2690-02	直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01	30,400	31,300	659	659										
4-2690-03	直流安定化電源 0~60V/0~3A PS60V3A01	33,600	34,600	659	659										
4-2691-12	デジタルマルチメーター 5 1/2桁 BDM521	74,900	77,100	666	666										
4-2711-07	水中ポンプ(淡水:海水両用、水中専用) スキマー350 50/60Hz 3536290	2,900	3,620	1397	1397										
4-2711-11	水中ポンプ(淡水:海水両用、水中専用) コンパクトオン300NEW 50Hz 1020280	2,100	2,650	1397	1397										
4-2711-12	水中ポンプ(淡水:海水両用、水中専用) コンパクトオン600NEW 50Hz 1021280	3,250	4,080	1397	1397										
4-2711-13	水中ポンプ(淡水:海水両用、水中専用) コンパクトオン1000NEW 50Hz 1022280	4,200	5,250	1397	1397										
4-2711-14	水中ポンプ(淡水:海水両用、水中専用) コンパクトオン300NEW 60Hz 1020320	2,100	2,650	1397	1397										
4-2711-15	水中ポンプ(淡水:海水両用、水中専用) コンパクトオン600NEW 60Hz 1021320	3,250	4,080	1397	1397										
4-2711-16	水中ポンプ(淡水:海水両用、水中専用) コンパクトオン1000NEW 60Hz 1022320	4,200	5,250	1397	1397										
4-2726-01	ドラム缶運搬車 SE400	38,000	39,800	1643	1643										
4-2732-11	断熱ス 1m	4,700	4,900	97	97										
4-2732-12	断熱ス 3m	12,500	13,100	97	97										
4-2732-13	断熱ス 5m	18,000	18,900	97	97										
4-2733-01	外付けPC-バス 500mL 18900516	57,000	60,000	137	137										
4-2733-02	外付けPC-バス 1000mL 18900517	106,000	111,300	137	137										
4-2734-01	LEDアーム実体顕微鏡 J-45× 双燈 SZM720B	85,200	87,700	756	756										
4-2734-02	LEDアーム実体顕微鏡 J-45× 三燈 SZM720T	95,600	99,500	756	756										
4-2735-01	位相差顕微鏡 100~1000× 双燈 PMP3B8	333,000	350,000	769	769	870									
4-2735-02	位相差顕微鏡 100~1000× 三燈 PMP38T	343,000	360,000	769	769	870									
4-2749-01	エコマニ分析天秤 120g AXZ1204	99,900	104,500	418	418										
4-2749-02	エコマニ分析天秤 220g AXZ2204	109,000	114,500	418	418										
4-2750-01	ミニスケール 600g KS6001	3,850	4,000	440	440	779									
4-2750-02	ミニスケール 5000g KS5000	3,850	4,000	440	440	779									
4-2751-01	エコマニ電子天秤 300g BEE3002	20,300	21,800	435	435										
4-2751-02	エコマニ電子天秤 600g BEE6002	22,400	23,800	435	435										
4-2751-03	エコマニ電子天秤 3000g BEE30001	22,400	23,800	435	435										
4-2774-01	ねじり試験管(丸底・透明) 50mL 9900012	500	530	1764	1764										
4-2777-01	耐熱アルミズボン M HSH100KA-1-48	59,100	70,900	2324	2324										463
4-2777-02	耐熱アルミズボン L HSH100KA-1-52	57,000	67,000	2324	2324										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研装置用 品目別 頁	ウェルビーイング ページ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-3180-03	アズビエアケーブルインナー手袋H 緑 M 1袋(10双入)	980	1,080						16	2					
4-3180-04	アズビエアケーブルインナー手袋H 白 S 1袋(10双入)	980	1,080						16	2					
4-3180-05	アズビエアケーブルインナー手袋H オレンジ SS 1袋(10双入)	980	1,080						16	2					
4-3204-01	学習キット 電子回路実験(33種類) ACL-7000	155,000	164,100	-	-										
4-3204-02	学習キット ブロック状電子部分・回路実験(33種類) DGL-7000	163,000	173,500	-	-										
4-3204-03	学習キット 論理回路実験(7種類) FI-1	94,000	101,000	-	-										
4-3204-05	学習キット デジタル電子回路実験(19種類) MSC-02	88,000	94,800	-	-										
4-3204-06	学習キット 電源・発音発生・電位差実験用 M21-7000	84,000	89,200	-	-										
4-3206-01	アナログオシロスコープ 130×195×300mm CQ5005	36,000	44,000	-	-										
4-3309-01	窓下流し台(厚仕様) 900×600×760mm DMA-960	322,000	421,000											172	
4-3309-02	窓下流し台(厚仕様) 1200×600×760mm DMA-1260	382,000	499,000											172	
4-3309-03	窓下流し台(厚仕様) 1500×600×760mm DMA-1560	458,000	598,000											172	
4-3309-04	窓下流し台(厚仕様) 1800×600×760mm DMA-1860	520,000	679,000											172	
4-3310-01	流し台(センサー式混合栓付き) 600×750×800/900mm DWA-675RJ	400,000	417,000											138	
4-3310-02	流し台(センサー式混合栓付き) 900×750×800/900mm DWA-975RJ	432,000	467,000											138	
4-3310-03	流し台(センサー式混合栓付き) 1200×750×800/900mm DWA-1275RJ	480,000	500,000											138	
4-3310-04	流し台(センサー式混合栓付き) 1500×750×800/900mm DWA-1575RJ	520,000	547,000											138	
4-3310-05	流し台(センサー式混合栓付き) 1800×750×800/900mm DWA-1875RJ	555,000	595,000											138	
4-331-01	クランプ式交流電流センサ(中型・電機機器用・Φ24/300Arms) CTL-24-CLS	3,680	4,210	-	-										
4-3311-01	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1200×900×800mm SBO-1290	180,000	199,000											25	
4-3311-02	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1500×900×800mm SBO-1590	260,000	287,000											25	
4-3311-03	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1800×900×800mm SBO-1890	294,000	324,000											25	
4-3319-01	作業台(紙床タイプ) 600×750×300mm HSO-675L	106,000	129,000											161	
4-3319-02	作業台(紙床タイプ) 900×750×300mm HSO-975L	118,000	137,000											161	
4-3319-03	作業台(紙床タイプ) 1200×750×300mm HSO-1275L	132,000	160,000											161	
4-3319-04	作業台(紙床タイプ) 1500×750×300mm HSO-1575L	152,000	187,000											161	
4-3319-05	作業台(紙床タイプ) 1800×750×300mm HSO-1875L	208,000	267,000											161	
4-3319-06	作業台(紙床タイプ) 2400×750×300mm HSO-2475L	256,000	309,000											161	
4-3319-07	作業台(紙床タイプ) 3000×750×300mm HSO-3075L	295,000	361,000											161	
4-3319-08	作業台(紙床タイプ) 3600×750×300mm HSO-3675L	415,000	495,000											161	
4-3332-01	作業台 1800×900×700mm EGS-1890B	294,000	443,000											174	
4-3332-02	作業台 1500×900×700mm EGS-1590B	282,000	425,000											174	
4-3333-01	生徒用金工作業台 1800×900×750mm EGS-1890A	340,000	512,000											174	
4-3333-02	教師用金工作業台 1800×900×750mm EGC-1890B	392,000	590,000											174	
4-3333-03	教師用金工作業台(竣工方付付き) 1800×900×750mm EGG-1890A	462,000	696,000											174	
4-3336-01	窓下台 900×600×760mm MRC-960	110,000	162,000											173	
4-3336-02	窓下台 1200×600×760mm MRC-1260	134,000	195,000											173	
4-3336-03	窓下台 1500×600×760mm MRC-1560	152,000	225,000											173	
4-3336-04	窓下台 1800×600×760mm MRC-1860	205,000	293,000											173	
4-3337-01	窓下台(引き戸仕様) 900×600×760mm MRB-960	140,000	199,000											173	
4-3337-02	窓下台(引き戸仕様) 1200×600×760mm MRB-1260	164,000	237,000											173	
4-3337-03	窓下台(引き戸仕様) 1500×600×760mm MRB-1560	208,000	295,000											173	
4-3337-04	窓下台(引き戸仕様) 1800×600×760mm MRB-1860	278,000	381,000											173	
4-3338-01	窓下台(扉仕様) 900×600×760mm MRA-960	150,000	211,000											173	
4-3338-02	窓下台(扉仕様) 1200×600×760mm MRA-1260	172,000	246,000											173	
4-3338-03	窓下台(扉仕様) 1500×600×760mm MRA-1560	226,000	318,000											173	
4-3338-04	窓下台(扉仕様) 1800×600×760mm MRA-1860	292,000	403,000											173	
4-3339-01	窓下流し台(引き戸仕様) 900×600×760mm DMB-960	318,000	420,000											172	
4-3339-02	窓下流し台(引き戸仕様) 1200×600×760mm DMB-1260	374,000	498,000											172	
4-3339-03	窓下流し台(引き戸仕様) 1500×600×760mm DMB-1560	453,000	597,000											172	
4-3339-04	窓下流し台(引き戸仕様) 1800×600×760mm DMB-1860	512,000	674,000											172	
4-3340-01	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1200×900×800mm SIO-1290	272,000	300,000											25	
4-3340-02	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1500×900×800mm SIO-1590	352,000	388,000											25	
4-3340-03	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1800×900×800mm SIO-1890	402,000	443,000											25	
4-3341-01	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1200×900×800mm SCO-1290	190,000	210,000											25	
4-3341-02	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1500×900×800mm SCO-1590	268,000	295,000											25	
4-3341-03	中央実験台(木製・D=900mmタイプ) 1800×900×800mm SCO-1890	308,000	339,000											25	
4-3342-01	スチール作業台(足掛け付) 1200×750×800mm JCB-1275	194,000	202,000	827	827									155	
4-3342-02	スチール作業台(足掛け付) 1500×750×800mm JCB-1575	228,000	238,000	827	827									155	
4-3342-03	スチール作業台(足掛け付) 1800×750×800mm JCB-1875	304,000	317,000	827	827									155	
4-3342-04	スチール作業台(足掛け付) 2400×750×800mm JCB-2475	365,000	380,000	827	827									155	
4-3343-01	スチール作業台(足掛け付) 1200×750×800mm JCA-1275	170,000	177,000	827	827									155	
4-3343-02	スチール作業台(足掛け付) 1500×750×800mm JCA-1575	188,000	196,000	827	827									155	
4-3343-03	スチール作業台(足掛け付) 1800×750×800mm JCA-1875	260,000	271,000	827	827									155	
4-3343-04	スチール作業台(足掛け付) 2400×750×800mm JCA-2475	316,000	329,000	827	827									155	
4-336-01	極小型クランプ式交流電流センサ(Φ6/15Arms) CTL-6-S32-8F-CL	1,570	1,800	-	-										
4-337-01	超小型クランプ式交流電流センサ(Φ10/60Arms) CTL-10-CLS	1,760	2,020	-	-										
4-338-06	サド実験台(フレームタイプ/収納棚ユニット7ヶ所付) カートユニット付き 3600×900×850mm ALPFA-369C-1	1,744,000	1,873,000											99	
4-3383-06	サド実験台(フレームタイプ/収納棚ユニット7ヶ所付) カートユニット付き 3600×900×850mm ALPFA-369C-1	2,189,000	2,341,000											99	
4-3385-06	サド実験台(フレームタイプ/フレームユニット付き) カートユニット付き 3600×900×850mm ALPFA-369C-1	1,585,000	1,697,000											98	
4-3387-06	サド実験台(フレームタイプ) カートユニット付き 3600×900×850mm ALPFA-369C-1	958,000	1,036,000											98	
4-3432-01	アズツール活性炭マスク4層タイプ 50枚入 4ply	1,260	1,340						61	-					
4-3461-01	アズビエア塩素フリーPEシート クリア	56,400	62,000						78						
4-3479-01	強化アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m MDST233	1,700	1,840	2017	2017										
4-3491-01	クランプ付きガラステーブル 254×355mm 10x14	42,800	45,000	720	720										
4-3492-01	ワイヤレスバーコーター 約Φ76.2um No.3	22,500	24,000	720	720										
4-3492-02	ワイヤレスバーコーター 約Φ101.6um No.4	22,500	24,000	720	720										
4-3492-03	ワイヤレスバーコーター 約Φ127um No.5	22,500	24,000	720	720										
4-3492-04	ワイヤレスバーコーター 約Φ152.4um No.6	22,500	24,000	720	720										
4-3492-05	ワイヤレスバーコーター 約Φ177.8um No.7	22,500	24,000	720	720										
4-3492-06	ワイヤレスバーコーター 約Φ228.6um No.8	22,500	24,000	720	720										
4-3492-07	ワイヤレスバーコーター 約Φ254um No.9	22,500	24,000	720	720										
4-3492-08	ワイヤレスバーコーター 約Φ304.8um No.12	22,500	24,000	720	720										
4-3492-09	ワイヤレスバーコーター 約Φ355.6um No.14	22,500	24,000	720	720										
4-3492-10	ワイヤレスバーコーター 約Φ431.8um No.17	22,500	24,000	720	720										
4-3492-11	ワイヤレスバーコーター 約Φ457.2um No.18	22,500	24,000	720	720										
4-3492-12	ワイヤレスバーコーター 約Φ508um No.20	22,500	24,000	720	720										
4-3492-13	ワイヤレスバーコーター 約Φ812.8um No.32	22,500	24,000	720	720										
4-3492-14	ワイヤレスバーコーター 約Φ101.6um No.40	22,500	24,000	720	720										
4-3492-15	ワイヤレスバーコーター 約Φ1219.2um No.48	22,500	24,000	720	720										
4-3492-16	ワイヤレスバーコーター 約Φ1524um No.60	22,500	24,000	720	720										
4-3493-01	バーコーター 約Φ76.2um No.3	13,400	15,000	720	720										
4-3493-02	バーコーター 約Φ101.6um No.4	13,400	15,000	720	720										
4-3493-03	バーコーター 約Φ127um No.5	13,400	15,000	720	720										
4-3493-04	バーコーター 約Φ152.4um No.6	13,300	14,000	720	720										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研費用 品目別 頁	ウェルビーイング ページ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-3501-03	ポリイミド粘着テープ KY6250G-5W	1,170	1,290		2009										
4-3501-04	ポリイミド粘着テープ KY6250G-8W	1,420	1,570		2009										
4-3501-05	ポリイミド粘着テープ KY6250G-10W	1,470	1,620		2009										
4-3501-06	ポリイミド粘着テープ KY6250G-12W	1,560	1,750		2009										
4-3501-07	ポリイミド粘着テープ KY6250G-15W	1,620	1,790		2009										
4-3522-01	アルファライト 100×100mm 600枚×2袋入 TX104S	14,000	14,700		2482										
4-3522-02	アルファライト 230×230mm 75枚×2袋入 TX1008B	7,620	8,000		2482										
4-3523-01	クラッシュチューブ・スワブ 50本入 TX1726	17,000	17,900		2492										
4-3524-01	サーマシール80 100×100mm 300枚入 TX2184	7,400	7,800		2484										
4-3524-02	サーマシール80 230×230mm 75枚×2袋入 TX2189	7,400	7,800		2484										
4-3524-03	サーマシール80 310×310mm 50枚×2袋入 TX2182	9,010	9,500		2484										
4-3525-01	サーマシール80 バルクタイプ 150×150mm 150枚×2袋入 TX2186B	8,580	9,000		2484										
4-3525-02	サーマシール80 バルクタイプ 230×230mm 75枚×2袋入 TX2189B	6,970	7,300		2484										
4-3527-01	遠心機 CB-2060	145,000	152,300		1280										
4-3528-01	T熱電対3ヶ所 オス	750	790		509										
4-3528-02	T熱電対3ヶ所 ス	830	870		509										
4-3528-03	T熱電対3ヶ所 オス、ミセット	1,400	1,500		509										
4-3529-01	中置作業台 WHD-5I	154,000	161,700		830										
4-3529-02	中置作業台 WHD-6I	178,000	186,900		830										
4-3534-01	ねじ口チューブ接続キャップ	2,630	2,800		1593										
4-3535-01	耐薬品性真空ポンプ Chemker411	272,000	285,600		401										
4-3535-02	耐薬品性真空ポンプ Chemker611	391,400	411,000		401										
4-3536-01	耐薬品性真空ポンプ Chemker400	242,000	254,100		401										
4-3539-01	K熱電対3ヶ所 オス	660	690		509										
4-3539-02	K熱電対3ヶ所 ス	730	770		509										
4-3539-03	K熱電対3ヶ所 オス、ミセット	1,400	1,500		509										
4-355-01	ペン型ORP計 ORP70	23,000	24,100		555										
4-355-11	ペン型ORP計 交換用センサー ROS71	9,200	9,660		555										
4-3552-01	アズビエア2PLYマスク 耳掛けタイプ 2000枚入	16,000	16,800						61						
4-3553-01	アズビエア3PLYマスク 耳掛けタイプ 2000枚入	29,900	31,400						60						
4-3554-01	アズビエア2PLYマスク 耳掛けタイプ 2000枚入	13,800	14,500						61						
4-3555-01	アズビエア3PLYマスク 耳掛けタイプ 2000枚入	17,200	18,100						60						
4-356-01	ペン型pH/導電率計 MPC70	29,600	31,080		555										
4-356-01-20	ペン型pH/導電率計 校正証明書付 MPC70	49,600	51,080		555										
4-356-11	ペン型pH/導電率計 交換用電極 RMS71	12,400	13,020		555										
4-357-21	ペン型pH/ORP計 校正証明書付 RMS71	16,100	16,500		555										
4-357-31	ペン型pH/ORP計 pH測定専用交換センサー RGS71	7,500	7,800		555										
4-358-21	デジタル濃度計 T8D700	124,000	127,000		593										
4-358-31	デジタル濃度計 T8D700用校正セルセット4種	17,800	18,300		593										
4-359-01	ペン型導電率計 EC70	19,500	20,400		555										
4-359-11	ペン型導電率計 交換用センサー RES71	7,500	7,800		555										
4-3598-01	ポリイミドフィルム 20EN-514-20m	128,000	139,000		1949										
4-3598-02	ポリイミドフィルム 30EN-514-20m	77,800	85,600		1949										
4-3598-03	ポリイミドフィルム 50EN-514-20m	38,900	42,800		1949										
4-3598-04	ポリイミドフィルム 100EN-514-20m	29,200	32,200		1949										
4-3598-05	ポリイミドフィルム 150EN-514-20m	40,000	44,000		1949										
4-3598-06	ポリイミドフィルム 200EN-514-20m	69,200	76,200		1949										
4-3599-01	ポリイミドフィルム 20EN-A4	16,900	18,600		1949										
4-3599-02	ポリイミドフィルム 30EN-A4	10,800	11,900		1949										
4-3599-03	ポリイミドフィルム 50EN-A4	6,480	7,130		1949										
4-3599-04	ポリイミドフィルム 100EN-A4	4,760	5,240		1949										
4-3599-05	ポリイミドフィルム 150EN-A4	5,840	6,430		1949										
4-3599-06	ポリイミドフィルム 200EN-A4	8,430	9,280		1949										
4-360-01	突き刺し形pH計 SPH70	49,000	51,400		555										
4-360-01-20	突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70	59,000	61,400		555										
4-360-11	突き刺し形pH計 交換用センサー RSS71	34,400	36,100		555										
4-3604-01	折りたたみローテーブル L-TB-B	1,970	2,120		-										
4-3604-02	折りたたみローテーブル L-TB-WN	1,970	2,120		-										
4-3605-01	防爆型LEDライト 180F 米園防爆	74,700	82,350		-										
4-3606-01	防爆型LEDヘッドライト O54X IEC防爆	11,400	12,000		2365										
4-361-01	平面型pH計 FPH70	24,100	25,300		555										
4-361-01-20	平面型pH計 校正証明書付 FPH70	34,100	35,300		555										
4-361-11	平面型pH計 交換用センサー RFS71	10,700	11,240		555										
4-3624-01	樹脂製コンテナ容器 SOO7	44,200	47,500		-										
4-3638-01	UNコンテナ20L 容器 747104000120P11	2,920	3,100		1565										
4-3638-02	UNコンテナ20L用フタ 64710B80	1,680	1,800		1565										
4-3638-03	6471050B80 UNコンテナ20L	1,670	1,800		1565										
4-3649-01	ホットプレート PA9010-CC-PC200V	460,000	484,000		-										
4-3649-02	ホットプレート PA9010-CC-PC200V	545,000	573,000		-										
4-3655-01	分銅 F1500G	9,800	12,500		456										
4-3655-02	分銅 F1200G	7,800	9,600		456										
4-3655-03	分銅 F1100G	6,100	7,600		456										
4-3655-04	分銅 F150G	5,000	6,300		456										
4-3655-05	分銅 F120G	3,900	4,800		456										
4-3655-06	分銅 F110G	3,900	4,800		456										
4-3655-07	分銅 F15G	3,900	4,800		456										
4-3655-08	分銅 F12G	3,900	4,800		456										
4-3655-09	分銅 F11G	3,900	4,800		456										
4-3655-10	分銅 F1500MG	3,200	3,360		456										
4-3655-11	分銅 F1200MG	3,200	3,360		456										
4-3655-12	分銅 F1100MG	3,200	3,360		456										
4-3655-13	分銅 F150MG	3,200	3,360		456										
4-3655-14	分銅 F120MG	3,200	3,360		456										
4-3655-15	分銅 F110MG	3,200	3,360		456										
4-3655-16	分銅 F15MG	3,200	3,360		456										
4-3655-17	分銅 F12MG	3,200	3,360		456										
4-3655-18	分銅 F11MG	3,200	3,360		456										
4-3656-01	分銅 F2500G	7,700	8,090		456										
4-3656-02	分銅 F2200G	5,700	5,990		456										
4-3656-03	分銅 F2100G	4,800	5,040		456										
4-3656-04	分銅 F250G	3,800	3,940		456										
4-3656-05	分銅 F220G	3,300	3,470		456										
4-3656-06	分銅 F210G	3,600	3,780		456										
4-3656-07	分銅 F25G	3,300	3,470		456										
4-3656-08	分銅 F22G	3,300	3,470		456										
4-3656-09	分銅 F21G	3,300	3,470		456										
4-3656-10	分銅 F2500MG	2,800	2,940		456										
4-3656-11	分銅 F2200MG	2,800	2,940		456										
4-3656-12	分銅 F2100MG	2,800	2,940		456										
4-3656-13	分銅 F250MG	2,800	2,940		456										
4-3656-14	分銅 F220MG	2,800	2,940		456										
4-3656-15	分銅 F210MG	2,800	2,940		456										
4-3656-16	分銅 F25MG	2,800	2,940		456										
4-3656-17	分銅 F22MG	2,800	2,940		456										
4-3656-18	分銅 F21MG	2,800	2,940		456										
4-3695-01	ツクスレ抽出セット SETSOX	18,200	20,000		1255										
4-3697-01	濾過セット SETFIL	25,500	27,000		1255										
4-3699-01	除振台 210601	56,700	60,000		820										
4-3716-01	エコーマット 4665400	23,700	24,800		2546										
4-3716-03	エコーマット 4665402	22,700	23,800		2546										
4-3716-04	エコーマット 4665403	42,200	44,200		25										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークローズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	標準産物表用 品バリエーション 頁	ウェルビーイング ページ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-3740-06	マイドゥベット RB0-200	12,700	13,300		1163										
4-3740-07	マイドゥベット RB0-1000	12,700	13,300	1163	1163										
4-3740-08	マイドゥベット RB0-5000	12,700	13,300	1163	1163										
4-3740-09	マイドゥベット RB0-10000	12,700	13,300	1163	1163										
4-3750-51	スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 L	76,800	81,000	2259	2259										
4-3750-52	スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 XL	76,800	81,000	2259	2259										
4-3750-53	スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 XXL	76,800	81,000	2259	2259										
4-3754-01	廃液回収容器 R 205-02	3,800	4,000	1535	1535										
4-3754-02	廃液回収容器 R 205-05	4,400	4,600	1535	1535										
4-3754-03	廃液回収容器 R 205-10	4,800	5,000	1535	1535										
4-3757-01	汚付きステンレス缶 6282	1,720	1,900	1633	1633										
4-3757-02	汚付きステンレス缶 82100	1,820	2,000	1633	1633										
4-3757-03	汚付きステンレス缶 90110	2,020	2,200	1633	1633										
4-3757-04	汚付きステンレス缶 123166	3,640	3,900	1633	1633										
4-3757-05	汚付きステンレス缶 180180	6,560	6,900	1633	1633										
4-3759-01	マルチポートスイッチ POF-15A	29,800	35,800	73	73										
4-3786-02	プラスチック秤量皿 ASWFI-50 個入	22,000	24,000	1794	1794										
4-3786-03	プラスチック秤量皿 ASWFM-50 個入	30,900	33,000	1794	1794										
4-3786-04	プラスチック秤量皿 ASWFL-20 個入	25,000	27,000	1794	1794										
4-3786-05	プラスチック秤量皿 ASWFL-XL 10 個入	28,200	30,000	1794	1794										
4-3786-06	プラスチック秤量皿 DPWF-PP-XS 96 個入	25,000	30,000	1794	1794										
4-3786-07	プラスチック秤量皿 DPWF-PP-I-S 50 個入	17,400	19,000	1794	1794										
4-3786-08	プラスチック秤量皿 DPWF-PP2-M 50 個入	23,200	25,000	1794	1794										
4-3786-09	プラスチック秤量皿 DPWF-PP3-L 20 個入	20,000	21,000	1794	1794										
4-3786-10	プラスチック秤量皿 DPWF-PP4-XL 10 個入	25,300	27,000	1794	1794										
4-3787-01	ハイブリッドチューブ 76211-282	11,500	13,000	1080	1080										
4-3787-02	ハイブリッドチューブ 76211-284	33,400	36,000	1080	1080										
4-3787-03	ハイブリッドチューブ 76211-286	12,600	14,000	1080	1080										
4-3787-04	ハイブリッドチューブ 76211-288	35,500	38,000	1080	1080										
4-3787-05	ハイブリッドチューブ 76211-290	15,700	17,000	1080	1080										
4-3789-01	PTFEチューブバッグ BG2F1-PTFE	8,140	8,600	612	612										
4-3789-02	PTFEチューブバッグ BG2F3-PTFE	8,560	9,000	612	612										
4-3789-03	PTFEチューブバッグ BG2F5-PTFE	9,400	9,900	612	612										
4-3789-04	PTFEチューブバッグ BG2F10-PTFE	12,500	14,000	612	612										
4-3793-01	アースネックス用ツナグ HS2862HA	22,600	27,100	1147	1147										
4-3805-01	極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 1m	5,280	5,820	-	-										
4-3805-02	極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 2m	6,160	6,780	-	-										
4-3805-03	極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 3m	7,000	7,700	-	-										
4-3805-04	極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 4m	7,840	8,640	-	-										
4-3805-05	極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 5m	8,680	9,560	-	-										
4-3806-01	低温度K熱電対 φ1.6 x 300	10,100	11,200	-	-										
4-3806-02	低温度K熱電対 φ1.6 x 400	10,500	11,600	-	-										
4-3806-03	低温度K熱電対 φ1.6 x 500	11,000	12,200	-	-										
4-3816-03	5kg ツナグ 8267294 10本入	8,100	8,500	2129	2129										
4-3823-01	フイタビシヤク未滅菌 5393-6640 20本入	26,700	28,000	1847	1847										
4-3823-02	フイタビシヤク滅菌 5393-6641 20本入	32,800	34,400	1847	1847										
4-3825-01	受けフラスコ 100mL 3 0635 37	6,900	7,200	1681	1681										
4-3825-02	受けフラスコ 250mL 3 0635 49	6,900	7,200	1681	1681										
4-3825-04	受けフラスコ 1000mL 3 0635 70	8,800	9,200	1681	1681										
4-3825-05	受けフラスコ 03064037	18,900	19,800	1681	1681										
4-3825-06	受けフラスコ 03064049	19,200	20,100	1681	1681										
4-3826-01	インレー用ナフラスコ 03042937	4,000	4,200	1680	1680										
4-3826-02	インレー用ナフラスコ 03042949	6,500	6,800	1680	1680										
4-3826-03	インレー用ナフラスコ 03042958	7,200	7,500	1680	1680										
4-3826-04	インレー用ナフラスコ 03042970	9,900	10,400	1680	1680										
4-3827-01	スズ缶 透明 50mL 232701708	2,500	2,600	1621	1621										
4-3827-02	スズ缶 透明 100mL 232702404	2,900	3,000	1621	1621										
4-3827-03	スズ缶 遮光 50mL 232701765	2,500	2,600	1621	1621										
4-3827-04	スズ缶 遮光 100mL 232702461	2,900	3,000	1621	1621										
4-3828-01	シリコ試験管 100本入り 6mL 231751159 100本入	11,300	11,800	1764	1764										
4-3828-02	シリコ試験管 100本入り 12mL 231751459 100本入	12,400	13,000	1764	1764										
4-3828-03	シリコ試験管 100本入り 22mL 231752155 100本入	15,500	16,200	1764	1764										
4-3830-02	吸引ろ過瓶 212043654	8,100	8,500	1705	1705										
4-3830-03	吸引ろ過瓶 212044453	8,400	8,800	1705	1705										
4-3830-04	吸引ろ過瓶 212045458	12,700	13,300	1705	1705										
4-3830-07	吸引ろ過瓶 211947353	43,600	45,700	1705	1705										
4-3830-08	吸引ろ過瓶 211948658	71,800	75,300	1705	1705										
4-3830-11	吸引ろ過瓶 292585407	1,400	1,500	1705	1705										
4-3831-01	吸引三角ろ過瓶 100mL 212012409	6,500	6,800	1705	1705										
4-3831-02	吸引三角ろ過瓶 250mL 212013602	7,600	8,000	1705	1705										
4-3831-04	吸引三角ろ過瓶 1000mL 212015406	12,300	12,900	1705	1705										
4-3831-05	吸引三角ろ過瓶 2000mL 212016308	28,300	29,700	1705	1705										
4-3833-01	エコシェリバーバータール 小判 200枚入 ecoshermyS	190	310	-	-										
4-3833-02	エコシェリバーバータール 中判 200枚入 ecoshermyL	210	240	-	-										
4-3838-01	リアルタイムPCR用リアルタイム Real time AS16	1,200,000	1,240,000	1303	1303										
4-3841-01	LEDナイト SJ-2186	1,650	1,750	793	793										
4-3842-01	PTFEヤレ φ50mm	7,300	7,600	1864	1864										
4-3842-02	PTFEヤレ φ100mm	16,200	17,000	1864	1864										
4-3843-01	PTFEベリ皿 φ30mm	2,140	2,250	1864	1864										
4-3843-02	PTFEベリ皿 φ40mm	2,760	2,900	1864	1864										
4-3843-03	PTFEベリ皿 φ50mm	3,340	3,500	1864	1864										
4-3843-04	PTFEベリ皿 φ60mm	3,860	4,000	1864	1864										
4-3843-05	PTFEベリ皿 φ70mm	4,380	4,600	1864	1864										
4-3843-06	PTFEベリ皿 φ80mm	5,740	6,000	1864	1864										
4-3843-07	PTFEベリ皿 φ90mm	6,360	6,700	1864	1864										
4-3844-01	リットル AS0005 1000個入	6,300	6,600	977	977										
4-3844-02	リットル AS0010 600個入	7,100	7,400	977	977										
4-3844-03	リットル AS0020 300個入	6,100	6,300	977	977										
4-3844-04	リットル AS0030 200個入	7,200	7,500	977	977										
4-3844-05	リットル AS0050 100個入	5,500	5,700	977	977										
4-3845-01	フラスコ 遠注管用フラスコ AFB-CT50 10個入	11,900	12,500	1146	1146										
4-3845-02	フラスコ 遠注管用フラスコ AFB-CT15 10個入	12,900	13,500	1146	1146										
4-3845-03	アズラボ遠注管用フラスコ AFB-CT25 10個入	11,500	12,000	1146	1146										
4-3845-04	アズラボ遠注管用フラスコ AFB-CT225-250 10個入	13,500	14,100	1146	1146										
4-3846-21	ビオラモライオバイアル OC-1.5S	12,500	12,900	1113	1113										
4-3846-22	ビオラモライオバイアル OC-2.0S	9,500	14,200	1113	1113										
4-3846-23	ビオラモライオバイアル OC-5.0S	13,800	9,700	1113	1113										
4-3846-24	ビオラモライオバイアル IC-1.5S	13,500	13,900	1113	1113										
4-3846-25	ビオラモライオバイアル IC-1.8S	14,800	15,200	1113	1113										
4-3846-26	ビオラモライオバイアル IC-5.0S	10,500	10,800	1113	1113										
4-3846-27	ビオラモライオバイアル インサートキャップ白	3,700	3,800	1113	1113										
4-3846-28	ビオラモライオバイアル インサートキャップ赤	3,700	3,800	1113	1113										
4-3846-29	ビオラモライオバイアル インサートキャップ黄	3,700	3,800	1113	1113										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025	サンクアスト 2025	ナビス2024	サニーフーズ 2024	数値2024	アズビエア 2024	アズツール 2021	ナビス2023	レンタルカタログ	感産産研費用 品バロツ	ウェルビーイング バロツ	サイエンスカ タロツ
4-3879-12	インキペーター用シート FH-100	38,000	39,100	267	267										
4-3879-13	インキペーター用シート FH-250	30,700	31,600	267	267										
4-3879-14	インキペーター用シート SPH	42,300	43,600	267	267										
4-3880-01	デジ熱中センサー WDS-C	38,000	39,000	229	229										
4-3881-01	デジ熱薄型センサー DFS-150	20,800	21,800	221	221										
4-3882-01	フズビレーター EcoVAC	58,000	61,000	385	385										
4-3882-11	フズビレーター Vacuum Bottles(1790167)	6,100	6,500	385	385										
4-3882-12	フズビレーター Vacuum Bottles(17600119)	7,500	8,000	385	385										
4-3883-01	ブロッカスシャーカ BBS-A3000	325,000	341,250	141	141										
4-3883-02	ブロッカスシャーカ(ホット) BBS-3000 室温+5~105℃	228,000	235,000	141	141										
4-3883-11	ブロッカスシャーカ Block-24-05	29,400	30,870	141	141										
4-3883-12	ブロッカスシャーカ Block-24-15	29,400	30,870	141	141										
4-3883-13	ブロッカスシャーカ Block-24-20	29,400	30,870	141	141										
4-3883-14	ブロッカスシャーカ Block-8-15	31,500	33,080	141	141										
4-3883-15	ブロッカスシャーカ Block-4-50	31,500	33,080	141	141										
4-3883-16	ブロッカスシャーカ Block-96	29,400	30,870	141	141										
4-3883-17	ブロッカスシャーカ Block-96D-500	44,000	46,200	141	141										
4-3883-18	ブロッカスシャーカ Block-96D-1000	44,000	46,200	141	141										
4-3883-19	5.0mL×8本用ブロッカ Block-8-5	28,000	29,000	141	141										
4-3883-20	1.5/2.0mLクワイオバイアル×24本用ブロッカ Block-24-CV	28,000	29,000	141	141										
4-3883-23	96ディープウェル(2mL)プレート用ブロッカ Block-96D-2mL	38,000	45,000	141	141										
4-3895-01	コーカウター ACK-N90	102,000	107,000	1389	1389										
4-3902-01	クリア除菌シート JS-100P 2枚入	2,200	2,500	2542	2542										
4-3902-02	クリア除菌シート JS-50P 4枚入	1,900	2,150	2542	2542										
4-3913-01	大型アルミ防護袋 SAL-D1-25枚	20,500	22,000	2045	2045										
4-3913-02	大型アルミ防護袋 SAL-D2-25枚	19,500	20,500	2045	2045										
4-3913-03	大型アルミ防護袋 SAL-D3-25枚	22,800	24,100	2045	2045										
4-3913-04	大型アルミ防護袋 SAL-D4-25枚	22,300	23,600	2045	2045										
4-395-02	洗浄器用3段式バスケット集合(MCS/MCD用)	5,700	6,300	2090	2090										
4-3959-01	専用コントローラー PCC100G-KF25-1	257,000	270,000	-	-										
4-3959-02	専用コントローラー PCC100G-KF40-1	257,000	270,000	-	-										
4-3959-03	専用コントローラー PCC100G-VF40-1	257,000	270,000	-	-										
4-3959-04	専用コントローラー PCC100G-VG40-1	257,000	270,000	-	-										
4-3960-01	専用コントローラー PCC100G-200V-KF25-1	282,000	278,000	-	-										
4-3960-02	専用コントローラー PCC100G-200V-KF40-1	282,000	278,000	-	-										
4-3960-03	専用コントローラー PCC100G-200V-VF40-1	282,000	278,000	-	-										
4-3960-04	専用コントローラー PCC100G-200V-VG40-1	282,000	278,000	-	-										
4-3961-01	真空環境用ホットプレート PH220S-6010	570,000	599,000	-	-										
4-3961-02	真空環境用ホットプレート PH220S-6015	617,000	648,000	-	-										
4-3961-03	真空環境用ホットプレート PH220S-6020	758,000	796,000	-	-										
4-3961-04	真空環境用ホットプレート PH220S-6030	1,200,000	1,280,000	-	-										
4-3962-01	真空環境用ホットプレート PH2200S-100	455,000	478,000	-	-										
4-3962-02	真空環境用ホットプレート PH2200S-200	545,000	573,000	-	-										
4-3962-03	真空環境用ホットプレート PH2200S-400	665,000	699,000	-	-										
4-3968-01	透明トートバッグ Art. 3455	7,500	9,320	-	-										
4-3972-01	8連PCRチューブ 781332 120本入	25,800	27,000	1100	1100										
4-3973-01	UVディスク 759170 100本入	7,300	8,400	1332	1332										
4-3973-02	UVディスク 759150 100本入	8,100	9,300	1332	1332										
4-3974-01	ディスク 759105 100本入	2,500	2,900	1331	1331										
4-3974-02	ディスク 759115 100本入	2,500	2,900	1331	1331										
4-3975-01	MEISTERLINTセト IK531	22,000	24,200	1829	1829										
4-3976-01	蒸発皿 213013202	2,000	2,100	1711	1711										
4-3976-02	蒸発皿 213013408	2,100	2,200	1711	1711										
4-3976-03	蒸発皿 213013802	2,300	2,400	1711	1711										
4-3976-04	蒸発皿 213014104	2,500	2,600	1711	1711										
4-3976-05	蒸発皿 213014404	2,700	2,800	1711	1711										
4-3976-06	蒸発皿 213014901	4,000	4,200	1711	1711										
4-3976-07	蒸発皿 213015409	6,100	6,400	1711	1711										
4-3976-09	蒸発皿 213016302	20,800	21,800	1711	1711										
4-3977-01	ガラス濾液管 242630901	970	1,100	1771	1771										
4-3977-02	ガラス濾液管 216111705	2,780	2,900	1771	1771										
4-3978-01	ヘドチップ 237553903	560	590	1088	1088										
4-3978-02	ヘドチップ 237554008	570	590	1088	1088										
4-3978-03	ヘドチップ 237554205	590	610	1088	1088										
4-3978-04	ヘドチップ 1184071	610	630	1088	1088										
4-3978-05	ヘドチップ 237554608	1,650	1,700	1088	1088										
4-3978-06	ヘドチップ 237554805	1,650	1,700	1088	1088										
4-3978-07	ヘドチップ 237555107	2,160	2,300	1088	1088										
4-3978-08	ヘドチップ 237555201	2,470	2,600	1088	1088										
4-3978-09	ヘドチップ 237555604	4,020	4,200	1088	1088										
4-3978-10	ヘドチップ 237555904	7,110	7,500	1088	1088										
4-3979-01	ろ過フラスコ 257105451	110,000	115,300	1252	1252										
4-3979-02	ろ過フラスコ 257106304	140,000	139,800	1252	1252										
4-3979-11	ろ過フラスコ 252050105	8,200	8,600	1252	1252										
4-3979-12	ろ過フラスコ 252050208	8,200	8,600	1252	1252										
4-3979-13	ろ過フラスコ 252050302	8,200	8,600	1252	1252										
4-3979-14	ろ過フラスコ 252050405	8,200	8,600	1252	1252										
4-3979-15	ろ過フラスコ 294002803	19,000	19,900	1252	1252										
4-3981-01	上ロケット 247824604	42,000	44,000	976	976										
4-3981-03	上ロケット 247828108	53,000	55,500	976	976										
4-3981-04	上ロケット 247828605	75,500	79,100	976	976										
4-3983-01	ディスク 759005 100本入	1,800	2,100	1331	1331										
4-3983-02	ディスク 759015 100本入	1,900	2,200	1331	1331										
4-3989-02	ニオウイタ SS02	400	420	2187	2187										
4-3989-03	ニオウイタ SS03	500	530	2187	2187										
4-3989-07	ニオウイタ SS45	400	430	2187	2187										
4-3989-08	ニオウイタ SY17	400	420	2187	2187										
4-3989-09	ニオウイタ SY18	500	530	2187	2187										
4-4018-01	検体輸送箱 9L 発泡スチロール(キルテイング No.5(C-CA01))	8,300	10,100	1427	1427	856									
4-4018-02	検体輸送箱 20L 発泡スチロール(キルテイング No.10(C-CA03))	14,300	17,700	1427	1427	856									
4-4064-01	リシャインフィルム 125 μm-A4	1,800	2,070	-	-										
4-4064-02	リシャインフィルム 188 μm-A4	2,000	2,300	-	-										
4-4064-03	リシャインフィルム 125 μm-20m	18,000	20,700	-	-										
4-4064-04	リシャインフィルム 188 μm-20m	20,000	23,000	-	-										
4-4101-01	UN段ボール用PPテープ S-472	2,330	2,500	1647	1647										
4-4102-11	UN段ボール 角缶輸送キット S-22151	7,800	9,400	1647	1647										
4-4102-12	UN段ボール 角缶輸送キット S-22152	12,600	15,100	1647	1647										
4-4103-01	UN段ボール 金庫輸送キット S-7347	3,500	3,700	1647	1647										
4-4103-12	UN段ボール 角缶輸送キット S-7349	5,000	6,000	1647	1647										
4-4117-01	炬火付ラップ 221477.03	25,500	27,000	1689	1689										
4-4130-01	ガラス濾過器 257.M00.01AB	7,300	7,700	1706	1706										
4-4130-02	ガラス濾過器 257.M00.02AB	9,700	10,200	1706	1706										
4-4130-03	ガラス濾過器 257.M00.03AB	14,600	16,000	1706	1706										
4-4133-01	太陽光遮断キット KS0530	17,500	19,000	2066	2066										
4-4134-01	CO2温度センサー KS0457	2,870	3,100	2067	2067										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感産産研製用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-4158-01	音センサー-KS0035	460	490	2067	2067										
4-4158-02	音センサー-KS0105	580	610	2067	2067										
4-4157-01	光センサー-KS0031	460	490	2067	2067										
4-4158-01	アパックス KS0029	460	490	2067	2067										
4-4159-02	手触センサー-KS0115	580	610	2067	2067										
4-4160-02	圧力センサー-KS0114	580	610	2067	2067										
4-4161-01	リニア温度センサー-KS0022	710	750	2067	2067										
4-4161-02	リニア温度センサー-KS0123	1,030	1,100	2067	2067										
4-4162-01	ホルダーネットセンサー-KS0020	480	510	2067	2067										
4-4162-02	ホルダーネットセンサー-KS0110	590	620	2067	2067										
4-4164-01	アナログセンサー-KS0018	480	510	2067	2067										
4-4164-02	アナログセンサー-KS0102	590	620	2067	2067										
4-4166-01	Easyplugスターセット-KS0158	10,100	11,000	2066	2066										
4-4168-01	環境センサー-KS0190	12,900	14,000	2066	2066										
4-4169-01	センサーキット-KS0349	16,600	18,000	2066	2066										
4-4175-01	単眼鏡 2995-M4413	11,640	11,700	-	-										
4-4175-02	単眼鏡 2995-M4618	16,920	17,000	-	-										
4-4177-01	蛍光8打ロープ KEIKO-RCORD-620P	3,300	3,460	-	-										
4-4177-02	蛍光8打ロープ KEIKO-RCORD-820P	7,700	8,080	-	-										
4-4178-03	新生地 白メリヤススエス 縫目有り 20kg(5kg×4袋入) SWC12-5K20	11,600	12,600	2344	2344										
4-4178-06	新生地 白メリヤススエス 縫目有り 40kg(5kg×8袋入) SWC12	23,200	25,200	2344	2344										
4-4179-01	反射トラロープ HTR12-10-8STRAND	5,000	5,250	-	-										
4-4179-02	反射トラロープ HTR12-20-8STRAND	8,000	8,400	-	-										
4-418-01	分割シャーレ2分割 500枚入 Z5384-304	41,400	44,000	1087	1087										
4-4182-01	多用途補修テープ S90D1銀	500	540	-	-										
4-4183-01	フチルシールンゴテープST 黒40mm	1,190	1,220	-	-										
4-4183-02	フチルシールンゴテープST 黒70mm	2,040	2,080	-	-										
4-4184-13	両面テープ 強タイプ 20mm×1.0mm×10m D5601	510	520	-	-										
4-4185-01	カラー布粘着テープ №.8015赤	310	330	-	-	194									
4-4185-02	カラー布粘着テープ №.8015白	310	330	-	-	194									
4-4185-03	カラー布粘着テープ №.8015黄	310	330	-	-	194									
4-4185-04	カラー布粘着テープ №.8015黒	310	330	-	-	194									
4-4186-01	透明梱包用テープ №.601	250	260	-	-	194									
4-4187-01	手で切れるOPPテープ №.6022	460	520	-	-										
4-419-01	ドラッグボール(ロータリーエバプレーター用) 200mL TR200-2440	11,500	12,080	1696	1696										
4-419-02	ドラッグボール(ロータリーエバプレーター用) 200mL TR200-2842	12,000	12,600	1696	1696										
4-419-03	ドラッグボール(ロータリーエバプレーター用) 300mL TR300-2440	12,500	13,130	1696	1696										
4-419-04	ドラッグボール(ロータリーエバプレーター用) 300mL TR300-2842	13,000	13,650	1696	1696										
4-4194-01	拭きワイパー-8287753	51,300	53,700	846	846										
4-4195-01	拭きワイパー-8287747	38,900	38,600	849	849										
4-4196-01	拭きワイパー-8287729	51,300	53,700	846	846										
4-4196-02	拭きワイパー-8287730	51,300	53,700	846	846										
4-4196-03	拭きワイパー-8287731	51,300	53,700	846	846										
4-4196-04	拭きワイパー-8287741	69,000	72,300	846	846										
4-4196-05	拭きワイパー-8287742	69,000	72,300	846	846										
4-4196-06	拭きワイパー-8287743	69,000	72,300	846	846										
4-4197-01	拭きワイパー-8288956	34,700	36,300	848	848										
4-4197-02	拭きワイパー-8288957	44,100	46,200	848	848										
4-420-01	キャビラリー(ガス吹き込み管) GC-1525	3,000	3,200	1691	1691										
4-420-02	キャビラリー(ガス吹き込み管) GC-1938	3,100	3,300	1691	1691										
4-420-03	キャビラリー(ガス吹き込み管) GC-2440	3,300	3,500	1691	1691										
4-421-01	ジムロート冷却器 COD200-1525	9,800	10,500	1685	1685										
4-421-02	ジムロート冷却器 COD200-1938	9,800	10,500	1685	1685										
4-421-03	ジムロート冷却器 COD200-2440	9,800	10,500	1685	1685										
4-421-04	ジムロート冷却器 COD300-1525	10,000	10,800	1685	1685										
4-421-05	ジムロート冷却器 COD300-1938	10,000	10,800	1685	1685										
4-421-06	ジムロート冷却器 COD300-2440	10,000	10,800	1685	1685										
4-4229-01	がす10対応前薬品手袋 M	50,600	54,000	2262	2262			10							
4-4229-02	がす10対応前薬品手袋 L	50,600	54,000	2262	2262			10							
4-4229-03	がす10対応前薬品手袋 XL	50,600	54,000	2262	2262			10							
4-423-01	径違い管(拡大用) B1938-1525	2,800	3,000	1695	1695										
4-423-02	径違い管(拡大用) B2440-1525	3,000	3,200	1695	1695										
4-423-03	径違い管(拡大用) B2440-1938	3,200	3,400	1695	1695										
4-423-04	径違い管(拡大用) B2942-1525	3,300	3,500	1695	1695										
4-423-05	径違い管(拡大用) B2942-1938	3,500	3,700	1695	1695										
4-423-06	径違い管(拡大用) B2942-2440	3,800	4,000	1695	1695										
4-424-01	径違い管(縮小用) S1525-1938	2,900	3,000	1694	1694										
4-424-02	径違い管(縮小用) S1525-2440	3,200	3,400	1694	1694										
4-424-03	径違い管(縮小用) S1525-2942	3,300	3,500	1694	1694										
4-424-04	径違い管(縮小用) S1938-2440	3,300	3,500	1694	1694										
4-424-05	径違い管(縮小用) S1938-2942	3,400	3,600	1694	1694										
4-424-06	径違い管(縮小用) S2440-2942	4,200	4,400	1694	1694										
4-428-01	連結管(減圧用・直管・中管付) CRSM1525	5,400	5,700	1693	1693										
4-428-02	連結管(減圧用・直管・中管付) CRSM1938	6,500	6,800	1693	1693										
4-428-03	連結管(減圧用・直管・中管付) CRSM2440	7,300	7,700	1693	1693										
4-428-04	連結管(減圧用・直管・中管付) CRSM2942	8,000	8,400	1693	1693										
4-429-01	連結管(減圧用・曲管・中管付) CRSM1525	5,900	6,200	1693	1693										
4-429-02	連結管(減圧用・曲管・中管付) CRSM1938	7,300	7,700	1693	1693										
4-429-03	連結管(減圧用・曲管・中管付) CRSM2440	7,800	8,200	1693	1693										
4-429-04	連結管(減圧用・曲管・中管付) CRSM2942	8,400	8,800	1693	1693										
4-4297-01	KX7 MEISTERシヤット QR-SA	5,700	6,500	1829	1829										
4-4297-02	KX7 MEISTERシヤット S1R-SA	5,100	5,800	1829	1829										
4-4300-02	MEISTERシヤット 00-ION	4,700	5,300	1829	1829										
4-4300-03	MEISTERシヤット 1-ION	4,900	5,400	1829	1829										
4-4300-04	MEISTERシヤット 2A-ION	5,300	6,000	1829	1829										
4-4300-05	MEISTERシヤット 3-ION	4,600	5,200	1829	1829										
4-4300-07	MEISTERシヤット 5-ION	5,700	6,500	1829	1829										
4-4300-08	MEISTERシヤット 5A-ION	5,700	6,500	1829	1829										
4-4300-10	MEISTERシヤット SS-ION	5,000	5,700	1829	1829										
4-4301-02	MEISTERシヤット 5-AXAL-BIO-MED	15,400	17,500	1829	1829										
4-4304-01	両面コルクボード BSG07001	3,000	4,800	2081	2081										
4-4304-02	両面コルクボード BSG14100	7,000	10,000	2081	2081										
4-4308-01	無線温度・湿度ロガー SK-L700R-T-22	21,500	22,500	543	543										
4-4308-02	無線温度・湿度ロガー SK-L700R-T-32	24,500	26,000	543	543										
4-4318-01	成形大付きかきスズ 239219	570	600	1590	1590										
4-4318-02	成形大付きかきスズ 239220	730	770	1590	1590										
4-4318-03	成形大付きかきスズ 239217	1,200	1,300	1590	1590										
4-4318-04	成形大付きかきスズ 239218	1,670	1,800	1590	1590										
4-4318-05	成形大付きかきスズ 239221	950	1,000	1590	1590										
4-4319-02	透光カド箱-モーター付 25910 6本入	65,800	70,000	1592	1592										
4-432-01	連結管(ト字管) CT1525-1525	5,700	6,000	1693	1693										
4-432-02	連結管(ト字管) CT1525-1938	6,300	6,600	1693	1693										
4-432-03	連結管(ト字管) CT1938-1938	7,100	7,500	1693	1693										
4-432-04	連結管(ト字管) CT1938-2440	7,300	7,700	1693	1693										
4-432-05	連結管(ト字管) CT2440-2440	7,800	8,200	1693	1693										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2024 頁	数値2024 頁	アズビエ 2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タロ グ 頁	産業設備用 品パレ ット 頁	ウェルビー イング 頁	サイエンス カ タロ グ 頁
4-4342-01	シリンジフィルター 729256 100個入	25,000	26,200	1265	1265										
4-4342-02	シリンジフィルター 729257 100個入	25,000	26,200	1265	1265										
4-4342-03	シリンジフィルター 729245 100個入	25,000	26,200	1265	1265										
4-4342-04	シリンジフィルター 729246 100個入	25,000	26,200	1265	1265										
4-4348-01	シリンジフィルター 729014 100個入	32,000	33,500	1265	1265										
4-4348-02	シリンジフィルター 729015 100個入	32,000	33,500	1265	1265										
4-4348-03	シリンジフィルター 729208 100個入	28,000	29,300	1265	1265										
4-4348-04	シリンジフィルター 729209 100個入	28,000	29,300	1265	1265										
4-4348-05	シリンジフィルター 729008 100個入	28,000	29,300	1265	1265										
4-4348-07	シリンジフィルター 729007 100個入	28,000	29,300	1265	1265										
4-4348-08	シリンジフィルター 729207 100個入	28,000	29,300	1265	1265										
4-4348-10	シリンジフィルター 729247 100個入	28,000	29,300	1265	1265										
4-4350-01	ハット付三角フラスコ 250	1,440	1,500	1091	1091										
4-4350-02	ハット付三角フラスコ 500	1,650	1,800	1091	1091										
4-435-01	連結管(Y字管) CY1525	5,600	5,900	1693	1693										
4-435-02	連結管(Y字管) CY1938	6,700	7,000	1693	1693										
4-4351-01	PETG広口角型容器500ml 2000074371	170	180	1557	1557										
4-4351-02	PETG広口角型容器100ml 2000074372	170	180	1557	1557										
4-4351-03	PETG広口角型容器200ml 2000074373	300	310	1557	1557										
4-4351-04	PETG広口角型容器500ml 2000074374	390	410	1557	1557										
4-4351-05	PETG広口角型容器1000ml 2000074375	550	580	1557	1557										
4-4351-06	PETG広口角型容器2000ml 2000084404	1,160	1,200	1557	1557										
4-4358-01	トバック ハンギングバッグ 11号	580	670	-	-										
4-4358-02	トバック ハンギングバッグ 12号	750	850	-	-										
4-4358-03	トバック ハンギングバッグ 13号	920	1,040	-	-										
4-4358-04	トバック ハンギングバッグ 14号	1,000	1,140	-	-										
4-4358-05	トバック ハンギングバッグ 15号	1,170	1,320	-	-										
4-436-11	分液ロート(下部指合タイプ) 50mL 15/25 50-1525-1525	12,600	13,230	1699	1699										
4-436-12	分液ロート(下部指合タイプ) 50mL 19/38 50-1938-1938	12,800	13,440	1699	1699										
4-436-13	分液ロート(下部指合タイプ) 100mL 15/25 100-1525-1525	13,800	14,490	1699	1699										
4-436-15	分液ロート(下部指合タイプ) 250mL 19/38 250-1938-1938	16,300	17,200	1699	1699										
4-436-16	分液ロート(下部指合タイプ) 250mL 15/25 250-1525-1525	16,100	17,000	1699	1699										
4-4366-01	電動ファン付き呼吸器用保護具 X-protect 8700 PHL	690,000	724,000	-	-										
4-4394-01	染色ハット 9163250	2,300	2,980	-	-										
4-4394-02	染色ハット 9163251	2,100	2,440	-	-										
4-4397-01	CHEM-QUANT既読紙 塩素酸 0.20mg/L CL09.0303.0100	5,300	5,600	1345	1345										504
4-4397-04	CHEM-QUANT既読紙 亜硝酸 0.05mg/L CL09.0308.0100	6,200	6,500	1345	1345										504
4-4397-13	CHEM-QUANT既読紙 フェル 0.500mg/L CL09.0305.0100	4,300	4,500	1345	1345										504
4-4397-14	CHEM-QUANT既読紙 硝酸 0.500mg/L CL09.0313.0100	7,600	8,000	1345	1345										504
4-4397-15	CHEM-QUANT既読紙 塩化ベンゼン 0.100mg/L CL09.0314.0100	4,200	4,400	1345	1345										504
4-4419-01	SUS304 フラットシヤット S-115 9160391	1,380	1,620	-	-										
4-4419-02	SUS304 フラットシヤット S-130 9160392	1,380	1,620	-	-										
4-4419-03	SUS304 フラットシヤット C-115 9160388	1,380	1,620	-	-										
4-4419-04	SUS304 フラットシヤット S-145 9160393	1,380	1,620	-	-										
4-4419-05	SUS304 フラットシヤット C-130 9160387	1,380	1,620	-	-										
4-4419-06	SUS304 フラットシヤット C-145 9160388	1,380	1,620	-	-										
4-4436-01	実験用ハズ 048.26.130	2,000	2,100	1410	1410										
4-4439-01	スチルスポンジ 5320-0150	1,580	1,700	1834	1834										
4-4439-02	スチルスポンジ 5320-0210	1,890	2,000	1834	1834										
4-4439-03	スチルスポンジ 5320-0300	2,940	3,100	1834	1834										
4-4439-04	スチルスポンジ 5320-0400	3,570	3,700	1834	1834										
4-4442-01	セハワラフラスコ皿型 DN150 243915406	29,900	31,300	1683	1683										
4-4442-02	セハワラフラスコ皿型 DN150 243916308	58,000	69,600	1683	1683										
4-4442-03	セハワラフラスコ皿型 DN150 243916805	61,800	64,800	1683	1683										
4-4443-01	DN60規格用オリング 292253409	2,200	2,400	1683	1683										
4-4443-02	DN60規格用オリング 292223406	8,500	9,400	1683	1683										
4-4444-01	セハワラフラスコ ケンサ 290713407	14,400	15,800	1683	1683										
4-4445-01	セハワラフラスコ 四口 DN60 243923406	58,500	64,400	1683	1683										
4-4446-01	セハワラフラスコ 円筒形丸底 243902408	10,500	11,000	1683	1683										
4-4446-02	セハワラフラスコ 円筒形丸底 243903601	23,700	26,100	1683	1683										
4-4447-01	温度計付き比重瓶 023.03.005	16,800	18,500	701	701										
4-4447-02	温度計付き比重瓶 023.03.010	17,000	18,700	701	701										
4-4447-03	温度計付き比重瓶 023.03.025	17,300	19,000	701	701										
4-4447-05	温度計付き比重瓶 023.03.100	17,700	19,500	701	701										
4-4449-02	アースネックス用ストレージラック CF-10-2	12,400	13,000	1146	1146										
4-4449-03	アースネックス用ストレージラック CF-11-2	13,900	14,600	1146	1146										
4-4449-05	アースネックス用ストレージラック CF-13-2	16,500	17,300	1146	1146										
4-4449-06	アースネックス用ストレージラック CF-5-3	6,700	7,000	1146	1146										
4-4449-07	アースネックス用ストレージラック CF-8-3	16,500	17,300	1146	1146										
4-4449-08	アースネックス用ストレージラック CF-9-3	18,500	19,400	1146	1146										
4-4450-01	程度測定器 VF2110	87,000	91,200	717	717										
4-4452-02	粉体攪拌用ローリーナフラスコ 03 0430 49	17,000	17,800	1680	1680										
4-4452-03	粉体攪拌用ローリーナフラスコ 03 0430 58	20,500	21,500	1680	1680										
4-4452-04	粉体攪拌用ローリーナフラスコ 03 0430 70	24,400	25,600	1680	1680										
4-4453-01	染色ボックス 78301	780	830	-	-										
4-4456-01	ハイフレック 65101	2,800	3,000	1138	1138										
4-4456-02	ハイフレック 65102	2,600	2,800	1138	1138										
4-4457-01	遠沈管ラック 63351	1,800	1,900	1789	1789										
4-4457-02	遠沈管ラック 63352	1,800	1,900	1789	1789										
4-4460-01	染色ハット 81101	1,300	1,400	1447	1447										
4-4461-01	LEDアーム式フタ照明拡大鏡(1.75x) AML7V	25,600	26,800	797	797										
4-4461-01	アースネックス用拡大鏡(1.75x-4x) SLM55	520	550	1677	1677										
4-4472-01	アースネックス用拡大鏡(1.75x-4x) SLM55	6,700	9,140	797	797										
4-4472-02	アースネックス用拡大鏡 11501	1,800	2,000	1742	1742										
4-4472-03	アースネックス用拡大鏡 11502	1,900	2,000	1742	1742										
4-4472-04	アースネックス用拡大鏡 11503	3,600	3,900	1742	1742										
4-4473-01	アースネックス用拡大鏡 11151	160	170	1718	1718										
4-4473-02	アースネックス用拡大鏡 11152	200	210	1718	1718										
4-4473-03	アースネックス用拡大鏡 11153	280	280	1718	1718										
4-4473-04	アースネックス用拡大鏡 11154	400	420	1718	1718										
4-4473-06	アースネックス用拡大鏡 11156	1,300	1,400	1718	1718										
4-4473-07	アースネックス用拡大鏡 11157	1,800	1,900	1718	1718										
4-448-01	アーム式LED照明 BAM7V	14,300	15,020	790	790										
4-4484-01	蒸発皿 P-382	330	350	1865	1865										
4-4484-02	蒸発皿 P-178	530	560	1865	1865										
4-4484-03	蒸発皿 P-175	660	700	1865	1865										
4-4484-04	蒸発皿 P-180	920	970	1865	1865										
4-4484-06	蒸発皿 P-385	3,220	3,400	1865	1865										
4-449-01	USBデジタルマイクロスコープ SDM200	11,800	12,600	776	776										
4-4497-01	耐熱耐切削手袋 F2AGP-18TK	18,000	18,900	2267	2267										
4-4497-02	耐熱耐切削手袋 C2AGP-18TK	18,000	18,900	2267	2267										
4-4500-01	デンタルフォースゲージ DFS-20	49,800	52,300	738	738										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感温産廃用 品パック 円	ウェルビーイング パック 円	サイエンスカ タログ 円
4-4991-06	スベ外ロムフレン 3023 100枚入	13,600	15,000	1340	1340										
4-4991-07	スベ外ロムフレン 3025 100枚入	23,000	25,000	1340	1340										
4-4992-01	裏付マクド回転子 001.2201.1	460	560	253	253										
4-4992-02	裏付マクド回転子 1.2201	480	640	253	253										
4-4992-03	裏付マクド回転子 1.2202	580	770	253	253										
4-4992-04	裏付マクド回転子 1.2203	520	700	253	253										
4-4992-05	裏付マクド回転子 1.2204	640	830	253	253										
4-4993-08	簡易ドヘア検査器 Checkit CK8V5-6 6個入	45,000	48,000	1167	1167										
4-4995-01	PCR7プレート用フィルム・PP製 100-THER-PLT 100枚入	12,200	12,900	1133	1133										
4-4995-02	PCR7プレート用フィルム・PP製 STR-THER-PLT 100枚入	15,600	17,000	1133	1133										
4-4995-03	PCR7プレート用フィルム・PP製 TS-2X8-50 100枚入	8,100	7,700	1133	1133										
4-4996-01	パージバルブカード付ロックボックス Lockabox One / Crystal	10,200	10,700	889	889										
4-4996-03	パージバルブカード付ロックボックス Lockabox One / Opal	10,200	10,700	889	889										
4-4996-11	パージバルブカード付ロックボックス Lockabox One / Shelf Pack	2,600	2,700	889	889										
4-4998-01	ズナーフラスコ・セルスター 356876	70,500	84,600	1094	1094										
4-4998-02	ズナーフラスコ・セルスター 356882	98,000	117,600	1094	1094										
4-4999-01	ポリエチレン製通液管・ニカル 45166-15	5,800	7,000	1771	1771										
4-4999-02	ポリエチレン製通液管・ニカル 45166-50	8,480	10,200	1771	1771										
4-4999-03	ポリエチレン製通液管・ニカル 45246-100	13,900	15,000	1771	1771										
4-5001-01	スチューブキャップ通液管・高強度 45600-15	7,500	7,900	1771	1771										
4-5001-02	スチューブキャップ通液管・高強度 45600-30	7,540	8,000	1771	1771										
4-5001-11	スチューブキャップ通液管・高強度 45550-15 2個入	9,230	9,700	1771	1771										
4-5001-12	スチューブキャップ通液管・高強度 45550-30 2個入	10,700	12,000	1771	1771										
4-5002-01	スプレー 500mL 赤	670	720	1581	1581										
4-5002-02	スプレー 1000mL 赤	820	880	1581	1581										
4-5002-03	スプレー 500mL 黒	640	690	1581	1581										
4-5002-04	スプレー 500mL 青	640	690	1581	1581										
4-5002-05	スプレー 500mL 緑	640	690	1581	1581										
4-5002-06	スプレー 1000mL 黒	770	830	1581	1581										
4-5002-07	スプレー 1000mL 青	770	830	1581	1581										
4-5002-08	スプレー 1000mL 緑	770	830	1581	1581										
4-5015-01	ガラス通液管 45212-35	3,520	3,700	1771	1771										
4-5015-02	ガラス通液管 45212-60	4,900	5,200	1771	1771										
4-5035-01	広口ねじ口瓶 GL80 14393-0250	2,930	3,100	1589	1589										
4-5035-02	広口ねじ口瓶 GL80 14393-0500	3,130	3,300	1589	1589										
4-5035-03	広口ねじ口瓶 GL80 14393-1000	3,760	4,000	1589	1589										
4-5035-04	広口ねじ口瓶 GL80 14393-2000	7,200	8,600	1589	1589										
4-5035-05	広口ねじ口瓶 GL80 14393-5000	33,400	40,000	1589	1589										
4-5035-06	広口ねじ口瓶 GL80 14393-10L	55,800	66,900	1589	1589										
4-5035-11	広口ねじ口瓶 GL80 14393-0010	650	700	1589	1589										
4-5037-01	クリーンボトル TX515M	32,000	33,600	2512	2512										
4-5037-02	クリーンボトル TX532M	40,800	42,900	2512	2512										
4-5037-03	クリーンボトル TX542M	47,600	50,000	2512	2512										
4-5043-01	PETG角型増地瓶 BGC0030S 24本入	8,390	8,900	1094	1094										
4-5043-02	PETG角型増地瓶 BGC0060S 24本入	11,900	13,000	1094	1094										
4-5043-03	PETG角型増地瓶 BGC0125S 24本入	17,200	19,000	1094	1094										
4-5043-07	PETG角型増地瓶 BGC2000S 6本入	18,300	21,900	1094	1094										
4-5092-01	LEDサイクルライト 07-8395	1,330	1,630	-	-										
4-5093-01	デスクループ 08-0785	1,300	1,480	-	-										
4-5097-01	スベ外ロムフレン 3012 100枚入	13,600	15,000	1340	1340										
4-5097-02	スベ外ロムフレン 3014 100枚入	13,600	15,000	1340	1340										
4-5097-03	スベ外ロムフレン 3016 100枚入	12,600	14,000	1340	1340										
4-5097-05	スベ外ロムフレン 3020 100枚入	17,800	19,000	1340	1340										
4-5097-06	スベ外ロムフレン 3024 100枚入	14,700	16,000	1340	1340										
4-5097-07	スベ外ロムフレン 3026 100枚入	23,000	25,000	1340	1340										
4-5100-02	両面ネジ付フタ付・クリーンボトル 21598Z050-P3D	12,500	15,000	2511	2511										
4-5100-04	両面ネジ付フタ付・クリーンボトル 21598Z075-P3D	15,600	18,800	2511	2511										
4-5142-01	保護メガネ 546.03.45.00	1,700	1,800	2220	2220										
4-5143-01	防護・防塵保護メガネ 519.00.00.11	1,500	1,600	2221	2221										
4-5144-01	防護保護メガネ 516.02.00.00	950	1,000	2221	2221										
4-5149-01	フッ素樹脂製 SYR 250ul PTFE TLL-X	11,200	12,300	1219	1219										
4-5149-02	フッ素樹脂製 SYR 50ul PTFE TLL-X	11,300	12,400	1219	1219										
4-5149-03	フッ素樹脂製 SYR 100ul PTFE TLL-X	12,000	13,200	1219	1219										
4-5149-04	フッ素樹脂製 SYR 250ul PTFE TLL-X	11,300	12,400	1219	1219										
4-5149-05	フッ素樹脂製 SYR 500ul PTFE TLL-X	11,300	12,400	1219	1219										
4-5149-06	フッ素樹脂製 SYR 1.0ml PTFE TLL-X	10,600	11,700	1219	1219										
4-5149-07	フッ素樹脂製 SYR 2.5ml PTFE TLL-X	11,400	12,500	1219	1219										
4-5149-08	フッ素樹脂製 SYR 5.0ml PTFE TLL-X	12,000	13,200	1219	1219										
4-5149-09	フッ素樹脂製 SYR 10.0ml PTFE TLL-X	14,700	16,200	1219	1219										
4-5158-01	保護メガネ MDU5007	2,500	2,600	2220	2220										
4-5160-01	ESD対応フッ素樹脂製 AZAJK SA.0 本体	11,000	12,900	2597	2597										
4-5160-02	ESD対応フッ素樹脂製 7ZJ.SA.0 本体	11,000	12,900	2597	2597										
4-5160-03	ESD対応フッ素樹脂製 71ZJ.SA.0 本体	11,000	12,900	2597	2597										
4-5160-04	ESD対応フッ素樹脂製 72ZJ.SA.0 本体	11,000	12,900	2597	2597										
4-5160-05	ESD対応フッ素樹脂製 73ZJ.SA.0 本体	11,000	12,900	2597	2597										
4-5160-11	ESD対応フッ素樹脂製 AZAJK 先端	6,600	7,700	2597	2597										
4-5160-12	ESD対応フッ素樹脂製 A7ZJ 先端	6,600	7,700	2597	2597										
4-5160-13	ESD対応フッ素樹脂製 A7LZJ 先端	6,600	7,700	2597	2597										
4-5160-14	ESD対応フッ素樹脂製 A7ZJ 先端	6,600	7,700	2597	2597										
4-5160-15	ESD対応フッ素樹脂製 A7LZJ 先端	6,600	7,700	2597	2597										
4-5161-01	導電性ロータリースタット KMTB-331	540	600	2554	2554										
4-5161-02	導電性ロータリースタット KMTB-332	1,130	1,200	2554	2554										
4-5161-03	導電性ロータリースタット KMTB-333	1,960	2,100	2554	2554										
4-5163-01	PVC クリーンボトル用 CG40-6	5,400	5,950	2454	2454										
4-5179-01	人工皮革作業用グローブ MG-02-S	1,800	2,040	-	-										
4-5179-02	人工皮革作業用グローブ MG-02-M	1,800	2,040	-	-										
4-5179-03	人工皮革作業用グローブ MG-02-L	1,800	2,040	-	-										
4-5179-04	人工皮革作業用グローブ MG-02-LL	1,800	2,040	-	-										
4-5181-01	ヒートカットエプロン AP-05-SS	2,280	2,290	-	-										
4-5181-02	ヒートカットエプロン AP-05-S	2,280	2,290	-	-										
4-5182-01	静電エプロン AP-02-SS	1,850	2,050	-	-										
4-5182-02	静電エプロン AP-02-S	1,850	2,050	-	-										
4-5182-03	静電エプロン AP-02-M	1,850	2,050	-	-										
4-5182-04	静電エプロン AP-02-L	1,850	2,050	-	-										
4-5183-01	クリーン耐熱防水手袋 BL3905-S	10,000	10,300	2473	2473										
4-5183-02	クリーン耐熱防水手袋 BL3905-M	10,000	10,300	2473	2473										
4-5183-03	クリーン耐熱防水手袋 BL3905-L	10,000	10,300	2473	2473										
4-5184-01	マニキュア用耐熱手袋 BL3974-S	4,750	5,750	2473	2473										
4-5184-02	マニキュア用耐熱手袋 BL3974-M	4,750	5,750	2473	2473										
4-5184-03	マニキュア用耐熱手袋 BL3974-L	4,750	5,750	2473	2473										
4-5184-04	マニキュア用耐熱手袋 BL3974-LL	4,750	5,750	2473	2473										
4-5185-01	マニキュア用耐熱手袋 BL3974-LG-S	6,250	7,500	2473	2473										
4-5185-02	マニキュア用耐熱手袋 BL3974-LG-M	6,250	7,500	2473	2473										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーローズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研製用 品パック 円	ウェルビー ングパック 円	サイエンスカ タログ 円
4-5256-02	耐切創編み手袋 CR-01-J-M	12,880	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5256-03	耐切創編み手袋 CR-01-J-L	12,880	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5256-04	耐切創編み手袋 CR-01-J-LL	12,880	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-526-11	LEDアーム式照度計(1.75x) AML6V	17,900	18,800	797	797	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-
4-5265-01	ワイヤーホースバンド WS-1006-10	460	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-02	ワイヤーホースバンド WS-1008-10	490	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-03	ワイヤーホースバンド WM-1010-10	490	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-04	ワイヤーホースバンド WM-1012-10	490	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-05	ワイヤーホースバンド WM-1014-10	510	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-06	ワイヤーホースバンド WL-1016-10	610	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-07	ワイヤーホースバンド WL-1018-10	610	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-08	ワイヤーホースバンド WL-1020-10	610	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-09	ワイヤーホースバンド WL-1024-10	610	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-10	ワイヤーホースバンド WL-1028-10	620	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-11	ワイヤーホースバンド WL-1032-10	670	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-12	ワイヤーホースバンド WL-1035-10	670	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-13	ワイヤーホースバンド WL-1038-10	670	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-14	ワイヤーホースバンド WL-1042-10	710	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-15	ワイヤーホースバンド WL-1045-10	710	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-16	ワイヤーホースバンド WL-1050-10	740	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-17	ワイヤーホースバンド WL-1055-10	740	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-18	ワイヤーホースバンド WL-1060-10	760	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-19	ワイヤーホースバンド WL-1065-10	830	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-20	ワイヤーホースバンド WL-1070-10	920	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5265-21	ワイヤーホースバンド WL-1075-10	950	1,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-01	ステンワイヤーホースバンド SWM-1006-10	960	1,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-02	ステンワイヤーホースバンド SWM-1008-10	960	1,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-03	ステンワイヤーホースバンド SWM-1010-10	960	1,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-04	ステンワイヤーホースバンド SWM-1012-10	960	1,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-05	ステンワイヤーホースバンド SWM-1014-10	990	1,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-06	ステンワイヤーホースバンド SWL-1016-10	1,550	1,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-07	ステンワイヤーホースバンド SWL-1018-10	1,550	1,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-08	ステンワイヤーホースバンド SWL-1020-10	1,610	1,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-09	ステンワイヤーホースバンド SWL-1024-10	1,610	1,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-10	ステンワイヤーホースバンド SWL-1028-10	1,610	1,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-11	ステンワイヤーホースバンド SWL-1030-10	1,630	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-12	ステンワイヤーホースバンド SWL-1032-10	1,820	2,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-13	ステンワイヤーホースバンド SWL-1036-10	1,820	2,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-14	ステンワイヤーホースバンド SWL-1040-10	1,820	2,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-15	ステンワイヤーホースバンド SWL-1045-10	1,820	2,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-16	ステンワイヤーホースバンド SWL-1048-10	1,820	2,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-17	ステンワイヤーホースバンド SWL-1050-10	2,050	2,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-18	ステンワイヤーホースバンド SWL-1055-10	2,050	2,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-19	ステンワイヤーホースバンド SWL-1060-10	2,180	2,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-20	ステンワイヤーホースバンド SWL-1065-10	2,180	2,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-21	ステンワイヤーホースバンド SWL-1070-10	2,240	2,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5266-22	ステンワイヤーホースバンド SWL-1075-10	2,420	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-527-01	アズラボスクリーキャップ付セル 二面透明 SC10102	29,500	27,200	1,331	1,331	1,331	1,331	-	-	-	-	-	-	-	-
4-527-02	アズラボスクリーキャップ付セル 全面透明 SC10104	29,500	30,980	1,331	1,331	1,331	1,331	-	-	-	-	-	-	-	-
4-528-01	ガラス板 GB200	1,710	1,850	1,712	1,712	1,712	1,712	-	-	-	-	-	-	-	-
4-528-02	ガラス板 GB300	2,240	2,400	1,712	1,712	1,712	1,712	-	-	-	-	-	-	-	-
4-529-01	秤量瓶 筒型 WB2525	910	960	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-	-	-	-	-	-	-
4-529-02	秤量瓶 筒型 WB2540	860	900	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-	-	-	-	-	-	-
4-529-03	秤量瓶 筒型 WB3050	910	960	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-	-	-	-	-	-	-
4-529-04	秤量瓶 筒型 WB3070	1,070	1,120	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-	-	-	-	-	-	-
4-529-05	秤量瓶 平型 WB4025	1,180	1,250	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-	-	-	-	-	-	-
4-529-06	秤量瓶 平型 WB5030	1,610	1,700	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-	-	-	-	-	-	-
4-529-07	秤量瓶 平型 WB6030	2,570	2,700	1,708	1,708	1,708	1,708	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5308-01	PEボトル 1K 手付 1L 1K手付き	285	310	1,524	1,524	1,524	1,524	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5308-03	PEボトル 5K 手付 5L 5K手付き	980	1,190	1,524	1,524	1,524	1,524	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5325-01	タフテナー 10L(強化タイプ)	1,260	1,500	1,536	1,536	1,536	1,536	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5325-03	タフテナー 20L(強化タイプ)	1,730	2,000	1,536	1,536	1,536	1,536	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5325-11	タフテナー(強化タイプ)用コック	500	590	1,536	1,536	1,536	1,536	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5325-12	タフテナー(強化タイプ)用ノズル	120	150	1,536	1,536	1,536	1,536	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-01	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 300mL 1C 1023	24,300	27,700	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-02	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 500mL 3C 1025	28,200	32,100	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-03	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 800mL 6C 1028	29,400	33,500	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-04	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 1000mL 9C 10211	39,500	45,000	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-05	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 1500mL 12C 10214	48,300	55,100	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-06	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 2000mL 16C 10218	51,900	59,200	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-07	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 グリップ付 1000mL G9C 1068	44,000	50,200	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-08	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 グリップ付 1500mL G12C 10610	54,000	61,600	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-09	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 グリップ付 2000mL G16C 10613	56,000	63,800	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-10	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 2000mL 10215	45,500	51,900	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5328-12	デュワーフラスコ 細口シリンダー型 4000mL 10223	70,500	80,400	1,419	1,419	1,419	1,419	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5330-01	レバースクリューコック	720	850	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5330-02	レバースクリューコック 耐薬仕様	1,250	1,380	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-533-01	デジタルストレージオンスコープ RD02200	86,000	88,600	662	662	662	662	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5331-01	スクエアボトル 3L	910	1,050	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5331-02	スクエアボトル 5L	1,210	1,400	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5331-03	スクエアボトル 10L	1,720	1,980	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5332-01	スクエアボトル 3L 活栓付	1,440	1,700	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5332-02	スクエアボトル 5L 活栓付	1,670	1,950	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5332-03	スクエアボトル 10L 活栓付	2,180	2,500	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5332-04	スクエアボトル 3L 耐薬コック	1,900	2,200	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5332-05	スクエアボトル 5L 耐薬コック	2,150	2,480	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5332-06	スクエアボトル 10L 耐薬コック	2,650	3,050	1,515	1,515	1,515	1,515	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5333-01	ハンディーボトル活栓付 10L 細口コック付	2,930	3,400	1,527	1,527	1,527	1,527	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5333-02	ハンディーボトル活栓付 20L 細口コック付	3,680	4,250	1,527	1,527	1,527	1,527	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5333-03	ハンディーボトル活栓付 10L 細口 耐薬コック付	3,350	3,850	1,527	1,527	1,527	1,527	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5333-04	ハンディーボトル活栓付 20L 細口 耐薬コック付	4,050	4,650	1,527	1,527	1,527	1,527	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5334-01	ハンディーボトル活栓付 10L 広口コック付	3,050	3,550	1,527	1,527	1,527	1,527	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5334-02	ハンディーボトル活栓付 20L 広口コック付	3,680	4,250	1,527	1,527	1,527	1,527	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5334-03	ハンディーボトル活栓付 10L 広口 耐薬コック付	3,450	4,000	1,527	1,527	1,527	1,527	-	-	-	-	-			

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	生産設備用 品目別 頁	ウェルビー ングハビ ング 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-5357-14	針 3050264 3本入	4,700	5,200		1219										
4-5357-15	針 3050261 3本入	4,700	5,200		1219										
4-5357-16	針 3050260 3本入	4,700	5,200		1219										
4-5357-17	針 3050104 3本入	5,300	5,800		1219										
4-5357-18	針 3050283 3本入	5,300	5,800		1219										
4-5357-19	針 3050181 3本入	7,800	8,600		1219										
4-5357-20	針 3050202 3本入	5,600	6,200		1219										
4-5358-01	リソソル SYR 5ul SS FN 0.64G23aA542 Shimadzu AOC	7,700	8,500	1315	1315										
4-5358-02	リソソル SYR 5ul SS FN 0.47G26aA542 Shimadzu AOC	7,700	8,500	1315	1315										
4-5358-03	リソソル SYR 10ul SS FN 0.64 G23A542 Shimadzu AOC	7,300	8,000	1315	1315										
4-5358-04	リソソル SYR 10ul SS FN 0.47G26aA542 Shimadzu AOC	7,300	8,000	1315	1315										
4-5358-05	リソソル SYR 5ul SS RN 0.64G23sa42 Shimadzu AOC	8,200	9,000	1315	1315										
4-5358-06	リソソル SYR 5ul SS RN 0.47G26sa42 Shimadzu AOC	8,200	9,000	1315	1315										
4-5358-07	リソソル SYR 10ul SS RN 0.64G23A542 Shimadzu AOC	8,200	9,000	1315	1315										
4-5358-08	リソソル SYR 10ul SS RN 0.47G26aA542 Shimadzu AOC	8,200	9,000	1315	1315										
4-536-01	チャック付袋 50×70mm 300枚入 CB5070	230	240	2043	2043	262				45					
4-536-02	チャック付袋 60×85mm 300枚入 CB6085	310	330	2043	2043	262				45					
4-536-03	チャック付袋 70×100mm 200枚入 CB70100	240	250	2043	2043	262				45					
4-536-04	チャック付袋 85×120mm 200枚入 CB85120	320	340	2043	2043	262				45					
4-536-05	チャック付袋 100×140mm 200枚入 CB100140	340	360	2043	2043	262				45					
4-536-06	チャック付袋 120×170mm 100枚入 CB120170	260	270	2043	2043	262				45					
4-536-07	チャック付袋 140×200mm 100枚入 CB140200	340	360	2043	2043	262				45					
4-536-08	チャック付袋 170×240mm 100枚入 CB170240	470	490	2043	2043	262				45					
4-536-09	チャック付袋 200×280mm 100枚入 CB200280	620	650	2043	2043	262				45					
4-536-10	チャック付袋 240×340mm 100枚入 CB240340	840	880	2043	2043	262				45					
4-536-11	チャック付袋 280×400mm 50枚入 CB280400	1,070	1,120	2043	2043	262				45					
4-536-12	チャック付袋 340×480mm 50枚入 CB340480	1,500	1,580	2043	2043	262				45					
4-5362-01	マイクロリソソル SYR 5ul SS 0.47(G26a)a51	5,700	6,300	1218	1218										
4-5362-02	マイクロリソソル SYR 10ul SS FN 0.47(G26a)a51 L-MARK	3,900	4,300	1218	1218										
4-5362-03	マイクロリソソル SYR 25ul SS FN 0.72(G22a)a51	5,300	5,800	1218	1218										
4-5362-04	マイクロリソソル SYR 50ul SS FN 0.72(G22a)a51	5,500	6,100	1218	1218										
4-5362-05	マイクロリソソル SYR 100ul SS 0.72(G22a)a51	6,200	6,800	1218	1218										
4-5362-06	マイクロリソソル SYR 250ul SS 0.72(G22a)a51	7,000	7,700	1218	1218										
4-5364-01	5.5μリソソル SYR 5ul PTFE FN 0.47(G26a)a51	7,200	7,900	1217	1217										
4-5364-02	5.5μリソソル SYR 10ul PTFE FN 0.47(G26a)a51	4,800	5,300	1217	1217										
4-5364-03	5.5μリソソル SYR 25ul PTFE FN 0.72(G22a)a51	6,800	7,300	1217	1217										
4-5364-04	5.5μリソソル SYR 50ul PTFE FN 0.72(G22a)a51	6,800	7,300	1217	1217										
4-5364-05	5.5μリソソル SYR 100ul PTFE FN 0.72(G22a)a51	7,000	7,700	1217	1217										
4-5364-06	5.5μリソソル SYR 250ul PTFE FN 0.72(G22a)a51	7,900	8,700	1217	1217										
4-5364-07	5.5μリソソル SYR 500ul PTFE FN 0.72(G22a)a51	7,500	8,300	1217	1217										
4-5364-08	5.5μリソソル SYR 1.0ml PTFE FN 0.72(G22a)a51	7,800	8,600	1217	1217										
4-5364-09	5.5μリソソル SYR 2.5ml PTFE FN 0.72(G22a)a51	7,700	8,500	1217	1217										
4-538-01	LEDフレキシブル光源 DALI60	32,200	33,400	782	782										
4-5388-01	スタンダード ST-94	2,300	2,760	-	-										
4-539-01	PP成型バット PB1715	980	990	1568	1568										
4-539-02	PP成型バット PB3825	1,070	1,100	1568	1568										
4-539-03	PP成型バット PB4332	1,500	1,550	1568	1568										
4-539-04	PP成型バット PB5024	1,710	1,760	1568	1568										
4-5401-01	遮光容器 100mL 50個入 PO100B-50	9,200	9,300	-	-										
4-5403-02	ブッシュ式スプレー容器 115mL 乳白色(半透明)10本入 PS100-10	2,470	2,500	-	-										
4-541-01	カウンティングスケール 3kg CS9K01	38,300	40,990	448	448					75					
4-541-02	カウンティングスケール 6kg CS6K01	38,300	40,990	448	448					75					
4-541-03	カウンティングスケール 15kg CS15K05	38,300	40,990	448	448					75					
4-541-04	カウンティングスケール 30kg CS30K1	38,300	40,990	448	448					75					
4-5424-01	CC2000 7μL分注カセット SPI665 SPI702	69,000	62,100	722	722										
4-5424-02	CC2000 7μL分注カセット SPI665 SPI703	69,000	62,100	722	722										
4-5424-03	CC2000 7μL分注カセット SPI665 SPI704	69,000	62,100	722	722										
4-5424-04	CC2000 7μL分注カセット SPI665 SPI705	73,000	65,700	722	722										
4-5424-05	CC2000 7μL分注カセット SPI665 SPI706	73,000	65,700	722	722										
4-543-01	PPねじ口瓶 7mL 700個入 SC7	14,600	15,330	1508	1508										
4-543-02	PPねじ口瓶 30mL 400個入 SC30	15,700	16,490	1508	1508										
4-543-03	PPねじ口瓶 60mL 300個入 SC60	16,300	17,120	1508	1508										
4-544-01	4wayチューブラック 5個入 MTR5	5,400	5,700	1788	1788										
4-5459-01	アズビエア耐熱リソソルハンドグレー レベル5 DM100-GLAY S	360	410							29					
4-5459-02	アズビエア耐熱リソソルハンドグレー レベル5 DM150-GLAY M	530	600							29					
4-5459-03	アズビエア耐熱リソソルハンドグレー レベル5 DM100-GLAY(S 10双入)	2,820	3,180							29					
4-5459-04	アズビエア耐熱リソソルハンドグレー レベル5 DM150-GLAY(M 10双入)	4,260	4,800							29					
4-5464-01	アズビエアポリエチレンワイパー II 8インチ	2,660	2,930							34					
4-5464-02	アズビエアポリエチレンワイパー II 8インチ 1200枚	24,000	26,400							34					
4-5466-01	アズビエアAGV誘導用磁気テープ 30mm×25m	13,000	13,800							122					
4-5467-01	アズツールアラスト胸付前掛け 100×70cm	8,000	8,820							113					
4-5468-01	ティッシュボックスカバー II 100枚入	1,500	1,650							62					
4-5468-02	ティッシュボックスカバー II 2000枚入	22,800	25,100							62					
4-5468-03	アズビエアESD耐薬カウン C103-33 L ホワイト	26,000	29,300							64					
4-5468-04	アズビエアESD耐薬カウン C103-34 2L ホワイト	26,000	29,300							64					
4-5468-05	アズビエアESD耐薬カウン C103-35 3L ホワイト	26,000	29,300							64					
4-5470-01	アズビエアESD耐薬エプロン C103-2 フリー ホワイト	5,900	6,640							64					
4-5471-01	アズビエアESD耐薬アームカバー C103-1 フリー ホワイト	2,800	3,150							65					
4-5472-01	アズビエアESD耐薬ブーツカバー C103-4 フリー ホワイト	6,100	6,860							65					
4-5473-02	アズビエアクリンマット M146-1516-A1 ホワイト	27,800	31,300							69					
4-5474-04	クリーンルームワイパー GWS5 ST. 16 10枚×16枚入	142,700	152,000							104					
4-5474-10	クリーンルームワイパー GWS5 ST.16 10枚入	9,800	10,600							104					
4-5474-02	クリーンルームモップヘッド BCR-MOP3 10	237,800	253,000							107					
4-5479-11	クリーンルームモップ 交換用伸縮ハンドル BCR-T2HANDLE 10	183,100	195,000							107					
4-5479-13	クリーンルームモップ MSSS 0824 12	253,000	269,000							107					
4-5479-32	クリーンルームモップ BCR-MOP3 1	30,000	32,000	2507	2507										
4-5479-41	クリーンルームモップ BCR-T2HANDLE 1	30,000	32,000	2507	2507										
4-5487-02	帯電防止手袋 94-242 S	4,800	5,020							20					
4-5487-03	帯電防止手袋 94-242 M	4,800	5,020							20					
4-5487-04	帯電防止手袋 94-242 L	4,800	5,020							20					
4-551-01	角型増地瓶 250mL 24本入 GPE250	7,200	7,560	1095	1095										
4-551-02	角型増地瓶 500mL 12本入 GPE500	4,500	4,700	1095	1095										
4-551-03	角型増地瓶 1000mL 12本入 GPE1000	7,100	7,450	1095	1095										
4-5531-01	洗し台 DSE-975 片側水切りタイプ	400,000	429,000							140					
4-5531-02	洗し台 DSE-1275 片側水切りタイプ	470,000	499,000							140					
4-5531-03	洗し台 DSE-1575 片側水切りタイプ	525,000	547,000							140					
4-5531-04	洗し台 DSE-1875 片側水切りタイプ	567,000	590,000							140					
4-5531-05	洗し台 DSE-960 片側水切りタイプ	400,000	429,000							140					
4-5531-06	洗し台 DSE-1260 片側水切りタイプ	462,000	481,000							140					
4-5531-07	洗し台 DSE-1560 片側水切りタイプ	474,000	498,000							140			</		

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合 価格2025	サンクアスト 2025	ナビス2024	サニーフーズ 2024	欧龍2024	アズビエア 2024	アズツール 2021	ナビス2023	レンタルカタログ 頁	感産産研費用 品/ページ	ウェルビーイング ページ	サイエンスカ タログ
4-5982-10	SUS-φ150φ20H1.8mm TS-50-20-28	5,900	7,700	327	327										
4-5982-11	SUS-φ150φ20H1.0mm TS-50-20-29	5,900	7,700	327	327										
4-5982-12	SUS-φ150φ20H850μm TS-50-20-30	5,400	7,000	327	327										
4-5982-13	SUS-φ150φ20H710μm TS-50-20-31	5,400	7,000	327	327										
4-5982-14	SUS-φ150φ20H600μm TS-50-20-32	5,400	7,000	327	327										
4-5982-15	SUS-φ150φ20H500μm TS-50-20-33	5,400	7,000	327	327										
4-5982-16	SUS-φ150φ20H425μm TS-50-20-34	5,400	7,000	327	327										
4-5982-17	SUS-φ150φ20H355μm TS-50-20-35	5,400	7,000	327	327										
4-5982-18	SUS-φ150φ20H300μm TS-50-20-36	5,400	7,000	327	327										
4-5982-19	SUS-φ150φ20H250μm TS-50-20-37	5,400	7,000	327	327										
4-5982-20	SUS-φ150φ20H212μm TS-50-20-38	5,400	7,000	327	327										
4-5982-21	SUS-φ150φ20H180μm TS-50-20-39	5,400	7,000	327	327										
4-5982-23	SUS-φ150φ20H150μm TS-50-20-41	5,500	7,200	327	327										
4-5982-24	SUS-φ150φ20H125μm TS-50-20-42	5,600	7,300	327	327										
4-5982-25	SUS-φ150φ20H106μm TS-50-20-43	5,700	7,400	327	327										
4-5982-27	SUS-φ150φ20H90μm TS-50-20-45	5,800	7,500	327	327										
4-5982-28	SUS-φ150φ20H75μm TS-50-20-46	6,300	8,200	327	327										
4-5982-29	SUS-φ150φ20H63μm TS-50-20-47	6,800	8,800	327	327										
4-5982-30	SUS-φ150φ20H53μm TS-50-20-48	7,700	10,000	327	327										
4-5982-31	SUS-φ150φ20H45μm TS-50-20-49	9,400	11,200	327	327										
4-5982-32	SUS-φ150φ20H38μm TS-50-20-50	12,900	15,500	327	327										
4-5982-33	SUS-φ150φ20H32μm TS-50-20-51	19,300	23,200	327	327										
4-5982-34	SUS-φ150φ20H蓋・受器 TS-50-20-60	5,000	6,500	327	327										
4-5982-35	SUS-φ150φ20H蓋 TS-50-20-62	2,400	3,200	327	327										
4-5982-36	SUS-φ150φ20H皿 TS-50-20-61	3,200	4,200	327	327										
4-5982-37	SUS-φ150φ20H中間受器 TS-50-20-63	6,000	8,000	327	327										
4-5982-53	SUS-φ150φ20H9.5mm TS-50-20-16	6,500	8,500	327	327										
4-5982-54	SUS-φ150φ20H8.0mm TS-50-20-17	6,500	8,500	327	327										
4-5982-55	SUS-φ150φ20H6.7mm TS-50-20-18	6,500	8,500	327	327										
4-5982-56	SUS-φ150φ20H25μm TS-50-20-52	21,800	26,200	327	327										
4-5982-57	SUS-φ150φ20H20μm TS-50-20-53	36,000	43,200	327	327										
4-5984-01	SUS-φ100φ45H5.6mm TS-100-45-19	8,200	10,600	327	327										
4-5984-02	SUS-φ100φ45H4.75mm TS-100-45-20	8,200	10,600	327	327										
4-5984-03	SUS-φ100φ45H4.0mm TS-100-45-21	8,200	10,600	327	327										
4-5984-04	SUS-φ100φ45H3.25mm TS-100-45-22	8,400	10,900	327	327										
4-5984-05	SUS-φ100φ45H2.8mm TS-100-45-23	8,400	10,900	327	327										
4-5984-06	SUS-φ100φ45H2.36mm TS-100-45-24	8,400	10,900	327	327										
4-5984-07	SUS-φ100φ45H2.0mm TS-100-45-25	8,000	10,400	327	327										
4-5984-08	SUS-φ100φ45H1.7mm TS-100-45-26	8,000	10,400	327	327										
4-5984-09	SUS-φ100φ45H1.4mm TS-100-45-27	8,000	10,400	327	327										
4-5984-10	SUS-φ100φ45H1.18mm TS-100-45-28	8,000	10,400	327	327										
4-5984-11	SUS-φ100φ45H1.0mm TS-100-45-29	8,000	10,400	327	327										
4-5984-12	SUS-φ100φ45H850μm TS-100-45-30	7,300	9,500	327	327										
4-5984-13	SUS-φ100φ45H710μm TS-100-45-31	7,300	9,500	327	327										
4-5984-14	SUS-φ100φ45H600μm TS-100-45-32	7,300	9,500	327	327										
4-5984-15	SUS-φ100φ45H500μm TS-100-45-33	7,300	9,500	327	327										
4-5984-16	SUS-φ100φ45H425μm TS-100-45-34	7,300	9,500	327	327										
4-5984-17	SUS-φ100φ45H355μm TS-100-45-35	7,300	9,500	327	327										
4-5984-18	SUS-φ100φ45H300μm TS-100-45-36	7,300	9,500	327	327										
4-5984-19	SUS-φ100φ45H250μm TS-100-45-37	7,300	9,500	327	327										
4-5984-20	SUS-φ100φ45H212μm TS-100-45-38	7,300	9,500	327	327										
4-5984-21	SUS-φ100φ45H180μm TS-100-45-39	7,300	9,500	327	327										
4-5984-23	SUS-φ100φ45H150μm TS-100-45-41	7,600	9,900	327	327										
4-5984-24	SUS-φ100φ45H125μm TS-100-45-42	7,700	10,000	327	327										
4-5984-25	SUS-φ100φ45H106μm TS-100-45-43	7,900	10,300	327	327										
4-5984-27	SUS-φ100φ45H90μm TS-100-45-45	8,200	10,700	327	327										
4-5984-28	SUS-φ100φ45H75μm TS-100-45-46	8,600	11,200	327	327										
4-5984-29	SUS-φ100φ45H63μm TS-100-45-47	10,000	13,000	327	327										
4-5984-30	SUS-φ100φ45H53μm TS-100-45-48	12,100	15,700	327	327										
4-5984-31	SUS-φ100φ45H45μm TS-100-45-49	14,600	17,500	327	327										
4-5984-32	SUS-φ100φ45H38μm TS-100-45-50	18,600	22,300	327	327										
4-5984-33	SUS-φ100φ45H32μm TS-100-45-51	33,600	40,300	327	327										
4-5984-34	SUS-φ100φ45H蓋・受器 TS-100-45-60	6,400	8,400	327	327										
4-5984-35	SUS-φ100φ45H皿 TS-100-45-62	3,700	4,800	327	327										
4-5984-36	SUS-φ100φ45H皿 TS-100-45-61	4,400	5,800	327	327										
4-5984-37	SUS-φ100φ45H中間受器 TS-100-45-63	7,400	9,600	327	327										
4-5984-50	SUS-φ100φ45H1.6mm TS-100-45-13	7,600	9,900	327	327										
4-5984-51	SUS-φ100φ45H1.32mm TS-100-45-14	7,600	9,900	327	327										
4-5984-52	SUS-φ100φ45H1.2mm TS-100-45-15	7,600	9,900	327	327										
4-5984-53	SUS-φ100φ45H9.5mm TS-100-45-16	8,200	10,600	327	327										
4-5984-54	SUS-φ100φ45H8.0mm TS-100-45-17	8,200	10,600	327	327										
4-5984-55	SUS-φ100φ45H6.7mm TS-100-45-18	8,200	10,600	327	327										
4-5984-56	SUS-φ100φ45H25μm TS-100-45-52	36,000	43,200	327	327										
4-5984-57	SUS-φ100φ45H20μm TS-100-45-53	58,000	69,600	327	327										
4-5984-58	SUS-φ100φ45H1.60μm TS-100-45-40	9,400	11,600	327	327										
4-5985-01	SUS-φ120φ25H5.6mm JTS-200-25-19	12,800	16,600	327	327										
4-5985-02	SUS-φ120φ25H4.75mm JTS-200-25-20	12,800	16,600	327	327										
4-5985-03	SUS-φ120φ25H4.0mm JTS-200-25-21	12,800	16,600	327	327										
4-5985-04	SUS-φ120φ25H3.25mm JTS-200-25-22	13,200	17,200	327	327										
4-5985-05	SUS-φ120φ25H2.8mm JTS-200-25-23	13,200	17,200	327	327										
4-5985-06	SUS-φ120φ25H2.36mm JTS-200-25-24	13,200	17,200	327	327										
4-5985-07	SUS-φ120φ25H2.0mm JTS-200-25-25	11,800	15,400	327	327										
4-5985-08	SUS-φ120φ25H1.7mm JTS-200-25-26	11,800	15,400	327	327										
4-5985-09	SUS-φ120φ25H1.4mm JTS-200-25-27	11,800	15,400	327	327										
4-5985-10	SUS-φ120φ25H1.18mm JTS-200-25-28	11,800	15,400	327	327										
4-5985-11	SUS-φ120φ25H1.0mm JTS-200-25-29	11,800	15,400	327	327										
4-5985-12	SUS-φ120φ25H850μm JTS-200-25-30	11,300	14,600	327	327										
4-5985-13	SUS-φ120φ25H710μm JTS-200-25-31	11,300	14,600	327	327										
4-5985-14	SUS-φ120φ25H600μm JTS-200-25-32	11,300	14,600	327	327										
4-5985-15	SUS-φ120φ25H500μm JTS-200-25-33	11,300	14,600	327	327										
4-5985-16	SUS-φ120φ25H425μm JTS-200-25-34	11,300	14,600	327	327										
4-5985-17	SUS-φ120φ25H355μm JTS-200-25-35	11,300	14,600	327	327										
4-5985-18	SUS-φ120φ25H300μm JTS-200-25-36	11,300	14,600	327	327										
4-5985-19	SUS-φ120φ25H250μm JTS-200-25-37	11,300	14,600	327	327										
4-5985-20	SUS-φ120φ25H212μm JTS-200-25-38	11,300	14,600	327	327										
4-5985-21	SUS-φ120φ25H180μm JTS-200-25-39	11,300	14,600	327	327										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	欧龍2024 頁	アズビエア 2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	生産者対策用 品パンフ 頁	ウェルビーイング パンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-5985-56	SUS2-φ1200φ25H25 μ m JTS-200-25-52	45,800	55,000	327	327										
4-5985-57	SUS2-φ1200φ25H20 μ m JTS-200-25-53	96,800	116,200	327	327										
4-5985-58	SUS2-φ1200φ25H160 μ m JTS-200-25-40	19,000	15,100	327	327										
4-5986-01	SUS2-φ1200φ100H5.6mm JTS-200-100-19	16,600	21,600	327	327										
4-5986-02	SUS2-φ1200φ100H4.75mm JTS-200-100-20	16,600	21,600	327	327										
4-5986-03	SUS2-φ1200φ100H4.0mm JTS-200-100-21	16,600	21,600	327	327										
4-5986-04	SUS2-φ1200φ100H3.35mm JTS-200-100-22	17,500	22,800	327	327										
4-5986-05	SUS2-φ1200φ100H2.8mm JTS-200-100-23	17,500	22,800	327	327										
4-5986-06	SUS2-φ1200φ100H2.36mm JTS-200-100-24	17,500	22,800	327	327										
4-5986-07	SUS2-φ1200φ100H2.0mm JTS-200-100-25	16,200	21,100	327	327										
4-5986-08	SUS2-φ1200φ100H1.7mm JTS-200-100-26	16,200	21,100	327	327										
4-5986-09	SUS2-φ1200φ100H1.4mm JTS-200-100-27	16,200	21,100	327	327										
4-5986-10	SUS2-φ1200φ100H1.18mm JTS-200-100-28	16,200	21,100	327	327										
4-5986-11	SUS2-φ1200φ100H1.0mm JTS-200-100-29	16,200	21,100	327	327										
4-5986-12	SUS2-φ1200φ100H850 μ m JTS-200-100-30	16,000	20,800	327	327										
4-5986-13	SUS2-φ1200φ100H710 μ m JTS-200-100-31	16,000	20,800	327	327										
4-5986-14	SUS2-φ1200φ100H600 μ m JTS-200-100-32	16,000	20,800	327	327										
4-5986-15	SUS2-φ1200φ100H500 μ m JTS-200-100-33	16,000	20,800	327	327										
4-5986-16	SUS2-φ1200φ100H425 μ m JTS-200-100-34	16,000	20,800	327	327										
4-5986-17	SUS2-φ1200φ100H355 μ m JTS-200-100-35	16,000	20,800	327	327										
4-5986-18	SUS2-φ1200φ100H300 μ m JTS-200-100-36	16,000	20,800	327	327										
4-5986-19	SUS2-φ1200φ100H250 μ m JTS-200-100-37	16,000	20,800	327	327										
4-5986-20	SUS2-φ1200φ100H212 μ m JTS-200-100-38	16,000	20,800	327	327										
4-5986-21	SUS2-φ1200φ100H180 μ m JTS-200-100-39	16,000	20,800	327	327										
4-5986-23	SUS2-φ1200φ100H150 μ m JTS-200-100-41	16,900	22,000	327	327										
4-5986-24	SUS2-φ1200φ100H125 μ m JTS-200-100-42	17,200	22,400	327	327										
4-5986-25	SUS2-φ1200φ100H106 μ m JTS-200-100-43	17,300	22,500	327	327										
4-5986-27	SUS2-φ1200φ100H90 μ m JTS-200-100-45	17,900	23,300	327	327										
4-5986-28	SUS2-φ1200φ100H75 μ m JTS-200-100-46	19,400	25,200	327	327										
4-5986-29	SUS2-φ1200φ100H63 μ m JTS-200-100-47	22,000	28,600	327	327										
4-5986-30	SUS2-φ1200φ100H53 μ m JTS-200-100-48	24,800	32,200	327	327										
4-5986-31	SUS2-φ1200φ100H45 μ m JTS-200-100-49	27,800	34,400	327	327										
4-5986-32	SUS2-φ1200φ100H38 μ m JTS-200-100-50	34,300	37,700	327	327										
4-5986-33	SUS2-φ1200φ100H32 μ m JTS-200-100-51	51,000	61,200	327	327										
4-5986-34	SUS2-φ1200φ100H30 μ m JTS-200-100-60	17,600	20,200	327	327										
4-5986-35	SUS2-φ1200φ100H25 μ m JTS-200-100-62	5,000	5,500	327	327										
4-5986-36	SUS2-φ1200φ100H20 μ m JTS-200-100-61	12,800	13,800	327	327										
4-5986-37	SUS2-φ1200φ100H15 μ m JTS-200-100-63	16,100	17,700	327	327										
4-5986-38	SUS2-φ1200φ100H125.0mm JTS-200-100-01	16,000	20,800	327	327										
4-5986-39	SUS2-φ1200φ100H106 mm JTS-200-100-02	16,000	20,800	327	327										
4-5986-40	SUS2-φ1200φ100H90.0mm JTS-200-100-03	16,000	20,800	327	327										
4-5986-41	SUS2-φ1200φ100H75.0mm JTS-200-100-04	16,000	20,800	327	327										
4-5986-42	SUS2-φ1200φ100H63 mm JTS-200-100-05	16,000	20,800	327	327										
4-5986-43	SUS2-φ1200φ100H53 mm JTS-200-100-06	16,400	21,400	327	327										
4-5986-44	SUS2-φ1200φ100H45 mm JTS-200-100-07	16,400	21,400	327	327										
4-5986-45	SUS2-φ1200φ100H37.5mm JTS-200-100-08	16,400	21,400	327	327										
4-5986-46	SUS2-φ1200φ100H31.5mm JTS-200-100-09	16,400	21,400	327	327										
4-5986-47	SUS2-φ1200φ100H26.5mm JTS-200-100-10	16,400	21,400	327	327										
4-5986-48	SUS2-φ1200φ100H22.4mm JTS-200-100-11	16,400	21,400	327	327										
4-5986-49	SUS2-φ1200φ100H19.0mm JTS-200-100-12	16,400	21,400	327	327										
4-5986-50	SUS2-φ1200φ100H16.0mm JTS-200-100-13	16,200	21,100	327	327										
4-5986-51	SUS2-φ1200φ100H13.2mm JTS-200-100-14	16,200	21,100	327	327										
4-5986-52	SUS2-φ1200φ100H11.2mm JTS-200-100-15	16,200	21,100	327	327										
4-5986-53	SUS2-φ1200φ100H9.5mm JTS-200-100-16	16,600	21,600	327	327										
4-5986-54	SUS2-φ1200φ100H8.0mm JTS-200-100-17	16,600	21,600	327	327										
4-5986-55	SUS2-φ1200φ100H6.7mm JTS-200-100-18	16,600	21,600	327	327										
4-5986-56	SUS2-φ1200φ100H25 μ m JTS-200-100-52	53,200	63,800	327	327										
4-5986-57	SUS2-φ1200φ100H20 μ m JTS-200-100-53	100,000	130,000	327	327										
4-5986-58	SUS2-φ1200φ100H160 μ m JTS-200-100-40	22,000	22,100	327	327										
4-5987-01	SUS2-φ1250φ60H5.6mm TS-250-60-19	22,000	28,600	327	327										
4-5987-02	SUS2-φ1250φ60H4.75mm TS-250-60-20	22,000	28,600	327	327										
4-5987-03	SUS2-φ1250φ60H4.0mm TS-250-60-21	22,000	28,600	327	327										
4-5987-04	SUS2-φ1250φ60H3.35mm TS-250-60-22	24,000	31,200	327	327										
4-5987-05	SUS2-φ1250φ60H2.8mm TS-250-60-23	24,000	31,200	327	327										
4-5987-06	SUS2-φ1250φ60H2.0mm TS-250-60-24	24,000	31,200	327	327										
4-5987-07	SUS2-φ1250φ60H2.0mm TS-250-60-25	17,100	22,300	327	327										
4-5987-08	SUS2-φ1250φ60H1.7mm TS-250-60-26	17,100	22,300	327	327										
4-5987-09	SUS2-φ1250φ60H1.4mm TS-250-60-27	17,100	22,300	327	327										
4-5987-10	SUS2-φ1250φ60H1.18mm TS-250-60-28	17,100	22,300	327	327										
4-5987-11	SUS2-φ1250φ60H1.0mm TS-250-60-29	17,100	22,300	327	327										
4-5987-12	SUS2-φ1250φ60H850 μ m TS-250-60-30	16,500	21,500	327	327										
4-5987-13	SUS2-φ1250φ60H710 μ m TS-250-60-31	16,500	21,500	327	327										
4-5987-14	SUS2-φ1250φ60H600 μ m TS-250-60-32	16,500	21,500	327	327										
4-5987-15	SUS2-φ1250φ60H500 μ m TS-250-60-33	16,500	21,500	327	327										
4-5987-16	SUS2-φ1250φ60H425 μ m TS-250-60-34	16,500	21,500	327	327										
4-5987-17	SUS2-φ1250φ60H355 μ m TS-250-60-35	16,500	21,500	327	327										
4-5987-18	SUS2-φ1250φ60H300 μ m TS-250-60-36	16,500	21,500	327	327										
4-5987-19	SUS2-φ1250φ60H250 μ m TS-250-60-37	16,500	21,500	327	327										
4-5987-20	SUS2-φ1250φ60H212 μ m TS-250-60-38	16,500	21,500	327	327										
4-5987-21	SUS2-φ1250φ60H180 μ m TS-250-60-39	16,500	21,500	327	327										
4-5987-23	SUS2-φ1250φ60H150 μ m TS-250-60-41	17,100	22,300	327	327										
4-5987-24	SUS2-φ1250φ60H125 μ m TS-250-60-42	17,100	22,300	327	327										
4-5987-25	SUS2-φ1250φ60H106 μ m TS-250-60-43	17,100	22,300	327	327										
4-5987-27	SUS2-φ1250φ60H90 μ m TS-250-60-45	18,200	24,000	327	327										
4-5987-28	SUS2-φ1250φ60H75 μ m TS-250-60-46	19,800	25,700	327	327										
4-5987-29	SUS2-φ1250φ60H63 μ m TS-250-60-47	24,100	31,300	327	327										
4-5987-30	SUS2-φ1250φ60H53 μ m TS-250-60-48	25,300	32,900	327	327										
4-5987-31	SUS2-φ1250φ60H45 μ m TS-250-60-49	31,000	37,200	327	327										
4-5987-32	SUS2-φ1250φ60H38 μ m TS-250-60-50	41,800	50,200	327	327										
4-5987-33	SUS2-φ1250φ60H32 μ m TS-250-60-51	79,800	95,700	327	327										
4-5987-34	SUS2-φ1250φ60H26.5mm TS-250-60-60	19,000	24,700	327	327										
4-5987-35	SUS2-φ1250φ60H22.4mm TS-250-60-62	8,000	10,400	327	327										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	生産設備用 品/パーツ 頁	ウェルビーイング パーツ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-5988-15	SUSふろい300φ60H500μm JTS-300-60-33	21,500	28,000	327	327										
4-5988-16	SUSふろい300φ60H425μm JTS-300-60-34	21,500	28,000	327	327										
4-5988-17	SUSふろい300φ60H355μm JTS-300-60-35	21,500	28,000	327	327										
4-5988-18	SUSふろい300φ60H300μm JTS-300-60-36	21,500	28,000	327	327										
4-5988-19	SUSふろい300φ60H250μm JTS-300-60-37	21,500	28,000	327	327										
4-5988-20	SUSふろい300φ60H212μm JTS-300-60-38	21,500	28,000	327	327										
4-5988-21	SUSふろい300φ60H180μm JTS-300-60-39	21,500	28,000	327	327										
4-5988-23	SUSふろい300φ60H150μm JTS-300-60-41	22,600	29,400	327	327										
4-5988-24	SUSふろい300φ60H125μm JTS-300-60-42	22,600	29,400	327	327										
4-5988-25	SUSふろい300φ60H106μm JTS-300-60-43	22,600	29,400	327	327										
4-5988-27	SUSふろい300φ60H90μm JTS-300-60-45	24,800	32,200	327	327										
4-5988-28	SUSふろい300φ60H75μm JTS-300-60-46	25,900	33,700	327	327										
4-5988-29	SUSふろい300φ60H63μm TS-300-60-47	32,300	42,000	327	327										
4-5988-30	SUSふろい300φ60H53μm JTS-300-60-48	34,100	44,300	327	327										
4-5988-31	SUSふろい300φ60H45μm JTS-300-60-49	42,400	51,000	327	327										
4-5988-32	SUSふろい300φ60H38μm JTS-300-60-50	57,600	69,100	327	327										
4-5988-33	SUSふろい300φ60H32μm JTS-300-60-51	97,400	116,800	327	327										
4-5988-34	SUSふろい300φ60H 変替 JTS-300-60-60	22,000	28,600	327	327										
4-5988-35	SUSふろい300φ60H 変替 JTS-300-60-62	10,000	13,000	327	327										
4-5988-36	SUSふろい300φ60H JTS-300-60-61	14,000	18,200	327	327										
4-5988-37	SUSふろい300φ60H中間変替 JTS-300-60-63	24,000	31,200	327	327										
4-5988-38	SUSふろい300φ60H125.0mm JTS-300-60-01	24,500	31,800	327	327										
4-5988-39	SUSふろい300φ60H106.0mm JTS-300-60-02	24,500	31,800	327	327										
4-5988-40	SUSふろい300φ60H90.0mm JTS-300-60-03	24,500	31,800	327	327										
4-5988-41	SUSふろい300φ60H75.0mm JTS-300-60-04	24,500	31,800	327	327										
4-5988-42	SUSふろい300φ60H63.0mm JTS-300-60-05	24,500	31,800	327	327										
4-5988-43	SUSふろい300φ60H53.0mm JTS-300-60-06	27,300	35,500	327	327										
4-5988-44	SUSふろい300φ60H45.0mm JTS-300-60-07	27,300	35,500	327	327										
4-5988-45	SUSふろい300φ60H37.5mm JTS-300-60-08	27,300	35,500	327	327										
4-5988-46	SUSふろい300φ60H31.5mm JTS-300-60-09	27,300	35,500	327	327										
4-5988-47	SUSふろい300φ60H26.5mm JTS-300-60-10	27,300	35,500	327	327										
4-5988-48	SUSふろい300φ60H22.4mm JTS-300-60-11	27,300	35,500	327	327										
4-5988-49	SUSふろい300φ60H19.0mm JTS-300-60-12	27,300	35,500	327	327										
4-5988-50	SUSふろい300φ60H16.0mm JTS-300-60-13	28,400	37,000	327	327										
4-5988-51	SUSふろい300φ60H13.2mm JTS-300-60-14	28,400	37,000	327	327										
4-5988-52	SUSふろい300φ60H11.2mm JTS-300-60-15	28,400	37,000	327	327										
4-5988-53	SUSふろい300φ60H9.5mm JTS-300-60-16	29,300	38,000	327	327										
4-5988-54	SUSふろい300φ60H8.0mm JTS-300-60-17	29,300	38,000	327	327										
4-5988-55	SUSふろい300φ60H6.70mm JTS-300-60-18	29,300	38,000	327	327										
4-5988-56	SUSふろい300φ60H5.2μm JTS-300-60-52	110,400	132,400	327	327										
4-5988-57	SUSふろい300φ60H20μm JTS-300-60-53	193,300	232,000	327	327										
4-5989-01	試験用ふろい φ300×100 5.60mm	31,000	40,300	327	327										
4-5989-02	試験用ふろい φ300×100 4.75mm	31,000	40,300	327	327										
4-5989-03	試験用ふろい φ300×100 4.00mm	31,000	40,300	327	327										
4-5989-04	試験用ふろい φ300×100 3.35mm	32,500	42,300	327	327										
4-5989-05	試験用ふろい φ300×100 2.80mm	32,500	42,300	327	327										
4-5989-06	試験用ふろい φ300×100 2.36mm	32,500	42,300	327	327										
4-5989-07	試験用ふろい φ300×100 2.00mm	24,800	32,200	327	327										
4-5989-08	試験用ふろい φ300×100 1.70mm	24,800	32,200	327	327										
4-5989-09	試験用ふろい φ300×100 1.40mm	24,800	32,200	327	327										
4-5989-10	試験用ふろい φ300×100 1.18mm	24,800	32,200	327	327										
4-5989-11	試験用ふろい φ300×100 1.00mm	24,800	32,200	327	327										
4-5989-12	試験用ふろい φ300×100 850um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-13	試験用ふろい φ300×100 710um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-14	試験用ふろい φ300×100 600um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-15	試験用ふろい φ300×100 500um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-16	試験用ふろい φ300×100 425um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-17	試験用ふろい φ300×100 355um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-18	試験用ふろい φ300×100 300um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-19	試験用ふろい φ300×100 250um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-20	試験用ふろい φ300×100 212um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-21	試験用ふろい φ300×100 180um	23,500	30,500	327	327										
4-5989-23	試験用ふろい φ300×100 150um	24,800	32,200	327	327										
4-5989-24	試験用ふろい φ300×100 125um	24,800	32,200	327	327										
4-5989-25	試験用ふろい φ300×100 106um	24,800	32,200	327	327										
4-5989-27	試験用ふろい φ300×100 90um	26,600	34,600	327	327										
4-5989-28	試験用ふろい φ300×100 75um	27,900	36,300	327	327										
4-5989-29	試験用ふろい φ300×100 63um	34,100	44,300	327	327										
4-5989-30	試験用ふろい φ300×100 53um	36,000	46,800	327	327										
4-5989-31	試験用ふろい φ300×100 45um	44,300	53,200	327	327										
4-5989-32	試験用ふろい φ300×100 38um	59,400	71,300	327	327										
4-5989-33	試験用ふろい φ300×100 32um	99,600	119,500	327	327										
4-5989-34	試験用ふろい φ300×100 変替	26,000	33,800	327	327										
4-5989-35	試験用ふろい φ300×100 変替	10,000	13,000	327	327										
4-5989-36	試験用ふろい φ300×100 変替	18,000	23,400	327	327										
4-5989-38	試験用ふろい φ300×100 125.0mm	26,200	34,000	327	327										
4-5989-39	試験用ふろい φ300×100 106.0mm	26,200	34,000	327	327										
4-5989-40	試験用ふろい φ300×100 90.0mm	26,200	34,000	327	327										
4-5989-41	試験用ふろい φ300×100 75.0mm	26,200	34,000	327	327										
4-5989-42	試験用ふろい φ300×100 63.0mm	26,200	34,000	327	327										
4-5989-43	試験用ふろい φ300×100 53.0mm	28,900	37,600	327	327										
4-5989-44	試験用ふろい φ300×100 45.0mm	28,900	37,600	327	327										
4-5989-45	試験用ふろい φ300×100 37.5mm	28,900	37,600	327	327										
4-5989-46	試験用ふろい φ300×100 31.5mm	28,900	37,600	327	327										
4-5989-47	試験用ふろい φ300×100 26.5mm	28,900	37,600	327	327										
4-5989-48	試験用ふろい φ300×100 22.4mm	28,900	37,600	327	327										
4-5989-49	試験用ふろい φ300×100 19.0mm	28,900	37,600	327	327										
4-5989-50	試験用ふろい φ300×100 16.0mm	30,100	39,200	327	327										
4-5989-51	試験用ふろい φ300×100 13.2mm	30,100	39,200	327	327										
4-5989-52	試験用ふろい φ300×100 11.2mm	30,100	39,200	327	327										
4-5989-53	試験用ふろい φ300×100 9.50mm	31,000	40,300	327	327										
4-5989-54	試験用ふろい φ300×100 8.0mm	31,000	40,300	327	327										
4-5989-55	試験用ふろい φ300×100 6.70mm	31,000	40,300	327	327										
4-5989-56	試験用ふろい φ300×100 25um	112,100	134,500	327	327										
4-5989-57	試験用ふろい φ300×100 20um	195,000	234,000	327	327										
4-6031-11	オートプレートウォッシャー専用8列処理用ヘッド APW-8N	27,000	28,000	1135	1135										
4-6031-12	オートプレートウォッシャー専用12列処理用ヘッド APW-12N	30,000	32,000	1135	1135										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研装置用 品パンフ 頁	ウェルビーイング パンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
5-066-19	スチロール角形ケース 19型 10個 160×160×38mm	6,270	6,900		1562										484
5-066-33	スチロール角形ケース 13型 5個 310×225×57mm	5,280	5,810	1562	1562										484
5-067-21	丸型V式容器(スチロール製) 40個入 φ63.5×φ58×21mm V-1	1,980	2,230	1561	1561										484
5-067-22	丸型V式容器(スチロール製) 20個入 φ82×φ78×24mm V-2	1,540	1,750	1561	1561										484
5-067-23	丸型V式容器(スチロール製) 10個入 φ99×φ94×45mm V-3	1,320	1,480	1561	1561										484
5-067-24	丸型V式容器(スチロール製) 10個入 φ113.5×φ108×54.5mm V-4	1,820	2,020	1561	1561										484
5-067-25	丸型V式容器(スチロール製) 6個入 φ135×φ128×56mm V-5	1,420	1,580	1561	1561										484
5-067-26	丸型V式容器(スチロール製) 6個入 φ156×φ149×65mm V-6	1,650	1,850	1561	1561										484
5-067-27	丸型V式容器(スチロール製) 20個入 φ63×φ58×34.6mm V-7	1,230	1,390	1561	1561										484
5-067-28	丸型V式容器(スチロール製) 10個入 φ82.5×φ78×45.7mm V-8	935	1,050	1561	1561										484
5-067-29	丸型V式容器(スチロール製) 6個入 φ99.5×φ94×57mm V-9	890	990	1561	1561										484
5-067-30	丸型V式容器(スチロール製) 6個入 φ113×φ108×66.6mm V-10	1,190	1,330	1561	1561										484
5-067-31	丸型V式容器(スチロール製) 3個入 φ135×φ128×76mm V-11	810	900	1561	1561										484
5-067-32	丸型V式容器(スチロール製) 3個入 φ156×φ149×91mm V-12	1,060	1,180	1561	1561										484
5-083-01	スポイトボトル 30mL	90	100	1578	1578										
5-083-02	スポイトボトル 50mL	100	110	1578	1578										
5-083-03	スポイトボトル 100mL	110	120	1578	1578										
5-083-04	スポイトボトル 200mL	140	160	1578	1578										
5-083-05	スポイトボトル 300mL	190	210	1578	1578										
5-083-06	スポイトボトル 500mL	210	230	1578	1578										
5-085-02	廃液回収容器角型 青 20Lノズル・ロート付	2,400	2,650	893	893										579
5-085-03	廃液回収容器角型 赤 20Lノズル・ロート付	2,400	2,650	893	893										579
5-085-10	廃液回収容器専用 ロート 白	650	720	893	893										579
5-085-11	廃液回収容器角型 黄 20Lノズル・ロート付	2,500	2,750	893	893										579
5-085-12	廃液回収容器角型 グレー 20Lノズル・ロート付	2,500	2,750	893	893										579
5-1076-11	18-8ステンレスピンセット No.7(E01003) No.7(E01003)	4,600	6,390	1831	1831										
5-1076-12	18-8ステンレスピンセット No.20A	2,480	3,370	1831	1831										
5-1076-15	18-8ステンレスピンセット No.20b	2,510	3,410	1831	1831										
5-1076-21	18-8ステンレスピンセット No.20C	2,370	3,220	1831	1831										
5-1080-01	測温抵抗体(シース型) A線3線式 TSA-1.6-150K-M	18,600	20,500	510	510										
5-1080-03	測温抵抗体(シース型) A線3線式 TSR-32-150K-H	16,700	18,600	510	510										
5-1080-04	測温抵抗体(シース型) A線3線式 TSR-32-350K-H	20,400	22,300	510	510										
5-1080-05	測温抵抗体(シース型) A線3線式 TSA-1.6-150K-L	18,600	20,500	510	510										
5-1080-07	測温抵抗体(シース型) A線3線式 TSR-32-150K-L	16,700	18,600	510	510										
5-1080-08	測温抵抗体(シース型) A線3線式 TSR-32-350K-L	18,000	19,700	510	510										
5-1082-01	乾電別(テフロン(R)モールド型) L-TN-4-K	7,350	9,200	502	502										
5-1082-01-20	乾電別(テフロン(R)モールド型) 校正証明書付 L-TN-4-K	17,350	19,200	502	502										
5-1082-04	乾電別(テフロン(R)モールド型) L-TM4T	7,350	9,200	502	502										
5-1082-05	乾電別(テフロン(R)モールド型) L-TN-4-K-TCN-1M	11,800	13,800	502	502										
5-1082-05-20	乾電別(テフロン(R)モールド型) 校正証明書付 L-TN-4-K-TCN-1M	21,800	23,800	502	502										
5-113-11	バイアル瓶キャップ YK-1	108,000	146,000												
5-121-02	バイアルボトル補機 アルミキャップ用 AHC-20	55,000	60,000	1611	1611										
5-121-04	バイアルボトル補機 バイアルキャップ専用 DK-20	14,500	22,000	1611	1611										
5-261-01	アタッシュボトル(PE製) 汚捨て付 10L	3,630	4,000	1531	1531										
5-261-02	アタッシュボトル(PE製) 汚捨て付 10L	2,640	2,900	1531	1531										
5-327-02	ポリコック(HDPE製) φ18mm 20A	1,320	1,460	1540	1540										
5-327-03	ポリコック(HDPE製) φ23.5mm 25A	1,540	1,700	1540	1540										
5-3281-01	粘着調整剤(CMC) CMC-150	4,100	4,500	337	337										
5-3290-04	ステンレスふるい φ150×45mm 75.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-05	ステンレスふるい φ150×45mm 63.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-06	ステンレスふるい φ150×45mm 53.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-07	ステンレスふるい φ150×45mm 45.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-08	ステンレスふるい φ150×45mm 37.5mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-09	ステンレスふるい φ150×45mm 31.5mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-10	ステンレスふるい φ150×45mm 26.5mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-11	ステンレスふるい φ150×45mm 22.4mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-12	ステンレスふるい φ150×45mm 19.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-13	ステンレスふるい φ150×45mm 16.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-14	ステンレスふるい φ150×45mm 13.2mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-15	ステンレスふるい φ150×45mm 11.2mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-16	ステンレスふるい φ150×45mm 9.5mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-17	ステンレスふるい φ150×45mm 8.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-18	ステンレスふるい φ150×45mm 6.7mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-19	ステンレスふるい φ150×45mm 5.6mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-20	ステンレスふるい φ150×45mm 4.75mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-21	ステンレスふるい φ150×45mm 4.00mm	6,650	8,110	328	328										
5-3290-22	ステンレスふるい φ150×45mm 3.35mm	6,050	7,100	328	328										
5-3290-23	ステンレスふるい φ150×45mm 2.80mm	6,050	7,100	328	328										
5-3290-24	ステンレスふるい φ150×45mm 2.36mm	6,050	7,100	328	328										
5-3290-25	ステンレスふるい φ150×45mm 2.00mm	6,050	7,100	328	328										
5-3290-26	ステンレスふるい φ150×45mm 1.70mm	6,050	7,100	328	328										
5-3290-27	ステンレスふるい φ150×45mm 1.40mm	6,050	7,100	328	328										
5-3290-28	ステンレスふるい φ150×45mm 1.18mm	6,050	7,100	328	328										
5-3290-29	ステンレスふるい φ150×45mm 1.00mm	6,050	7,100	328	328										
5-3290-30	ステンレスふるい φ150×45mm 850um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-31	ステンレスふるい φ150×45mm 710um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-32	ステンレスふるい φ150×45mm 600um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-33	ステンレスふるい φ150×45mm 500um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-34	ステンレスふるい φ150×45mm 425um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-35	ステンレスふるい φ150×45mm 355um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-36	ステンレスふるい φ150×45mm 300um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-37	ステンレスふるい φ150×45mm 250um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-38	ステンレスふるい φ150×45mm 212um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-39	ステンレスふるい φ150×45mm 180um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-40	ステンレスふるい φ150×45mm 150um	6,050	7,100	328	328										
5-3290-41	ステンレスふるい φ150×45mm 125um	6,650	7,900	328	328										
5-3290-42	ステンレスふるい φ150×45mm 106um	6,650	7,900	328	328										
5-3290-43	ステンレスふるい φ150×45mm 100um	9,890	11,800	328	328										
5-3290-44	ステンレスふるい φ150×45mm 90um	6,650	7,900	328	328										
5-3290-45	ステンレスふるい φ150×45mm 75um	6,650	7,900	328	328										
5-3290-46	ステンレスふるい φ150×45mm 63um	8,490	10,200	328	328										
5-3290-47	ステンレスふるい φ150×45mm 53um	9,290	11,200	328	328										
5-3290-48	ステンレスふるい φ150×45mm 46um	10,900	13,000	328	328										
5-3290-49	ステンレスふるい φ150×45mm 45um	11,300	13,700	328	328										
5-3290-50	ステンレスふるい φ150×45mm 40um	16,400	19,800	328	328										
5-3290-51	ステンレスふるい φ150×45mm 38um	17,400	20,800	328	328										
5-3290-52	ステンレスふるい φ150×45mm 32um	32,400	35,400	328	328										
5-3290-53	ステンレスふるい φ150×45mm 25um	36,000	39,400	328	328										
5-3290-55	ステンレスふるい φ150×45mm 蓋及び受器	6,000	7,200	328	328										
5-3290-56	ステンレスふるい φ150×45mm 蓋のみ	4,200	3,000	328	328										
5-3290-57	ステンレスふるい φ150×45mm 受器のみ														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	欧備2024 頁	アズビエア 2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感温産廃処理用 品パレット 頁	ウェルビーイング パレット 頁	サイエンスカ タログ 頁
5-3291-27	ステンレスふんい φ200×45mm 1.40mm	6,240	7,490	328	328										
5-3291-28	ステンレスふんい φ200×45mm 1.18mm	6,240	7,490	328	328										
5-3291-29	ステンレスふんい φ200×45mm 1.00mm	6,240	7,490	328	328										
5-3291-30	ステンレスふんい φ200×45mm 850um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-31	ステンレスふんい φ200×45mm 710um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-32	ステンレスふんい φ200×45mm 600um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-33	ステンレスふんい φ200×45mm 500um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-34	ステンレスふんい φ200×45mm 425um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-35	ステンレスふんい φ200×45mm 395um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-36	ステンレスふんい φ200×45mm 300um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-37	ステンレスふんい φ200×45mm 250um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-38	ステンレスふんい φ200×45mm 212um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-39	ステンレスふんい φ200×45mm 180um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-40	ステンレスふんい φ200×45mm 150um	6,240	7,490	328	328										
5-3291-41	ステンレスふんい φ200×45mm 125um	6,850	8,100	328	328										
5-3291-42	ステンレスふんい φ200×45mm 106um	6,850	8,100	328	328										
5-3291-43	ステンレスふんい φ200×45mm 100um	10,100	12,000	328	328										
5-3291-44	ステンレスふんい φ200×45mm 90um	6,850	8,100	328	328										
5-3291-45	ステンレスふんい φ200×45mm 75um	6,850	8,100	328	328										
5-3291-46	ステンレスふんい φ200×45mm 63um	6,890	10,400	328	328										
5-3291-47	ステンレスふんい φ200×45mm 53um	9,490	11,400	328	328										
5-3291-48	ステンレスふんい φ200×45mm 46um	11,100	13,200	328	328										
5-3291-49	ステンレスふんい φ200×45mm 45um	11,700	14,000	328	328										
5-3291-50	ステンレスふんい φ200×45mm 40um	13,500	16,200	328	328										
5-3291-51	ステンレスふんい φ200×45mm 38um	17,600	21,000	328	328										
5-3291-52	ステンレスふんい φ200×45mm 32um	34,800	38,400	328	328										
5-3291-53	ステンレスふんい φ200×45mm 25um	38,400	42,400	328	328										
5-3291-55	ステンレスふんい φ200×45mm 蓋及び受器	6,400	7,800	328	328										
5-3291-56	ステンレスふんい φ200×45mm 蓋のみ	2,800	3,400	328	328										
5-3291-57	ステンレスふんい φ200×45mm 受器のみ	4,400	5,200	328	328										
5-3291-58	ステンレスふんい φ200×45mm 中間受器	6,850	8,310	328	328										
5-3292-04	ステンレスふんい φ150×60mm 75.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-05	ステンレスふんい φ150×60mm 63.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-06	ステンレスふんい φ150×60mm 53.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-07	ステンレスふんい φ150×60mm 45.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-08	ステンレスふんい φ150×60mm 37.5mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-09	ステンレスふんい φ150×60mm 31.5mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-10	ステンレスふんい φ150×60mm 26.5mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-11	ステンレスふんい φ150×60mm 22.4mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-12	ステンレスふんい φ150×60mm 19.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-13	ステンレスふんい φ150×60mm 16.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-14	ステンレスふんい φ150×60mm 13.2mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-15	ステンレスふんい φ150×60mm 11.2mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-16	ステンレスふんい φ150×60mm 9.5mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-17	ステンレスふんい φ150×60mm 8.0mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-18	ステンレスふんい φ150×60mm 6.7mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-19	ステンレスふんい φ150×60mm 5.6mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-20	ステンレスふんい φ150×60mm 4.75mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-21	ステンレスふんい φ150×60mm 4.00mm	6,650	8,110	328	328										
5-3292-22	ステンレスふんい φ150×60mm 3.35mm	6,050	7,100	328	328										
5-3292-23	ステンレスふんい φ150×60mm 2.80mm	6,050	7,100	328	328										
5-3292-24	ステンレスふんい φ150×60mm 2.36mm	6,050	7,100	328	328										
5-3292-25	ステンレスふんい φ150×60mm 2.00mm	6,050	7,100	328	328										
5-3292-26	ステンレスふんい φ150×60mm 1.70mm	6,050	7,100	328	328										
5-3292-27	ステンレスふんい φ150×60mm 1.40mm	6,050	7,100	328	328										
5-3292-28	ステンレスふんい φ150×60mm 1.18mm	6,050	7,100	328	328										
5-3292-29	ステンレスふんい φ150×60mm 1.00mm	6,050	7,100	328	328										
5-3292-30	ステンレスふんい φ150×60mm 850um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-31	ステンレスふんい φ150×60mm 710um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-32	ステンレスふんい φ150×60mm 600um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-33	ステンレスふんい φ150×60mm 500um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-34	ステンレスふんい φ150×60mm 425um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-35	ステンレスふんい φ150×60mm 355um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-36	ステンレスふんい φ150×60mm 300um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-37	ステンレスふんい φ150×60mm 250um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-38	ステンレスふんい φ150×60mm 212um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-39	ステンレスふんい φ150×60mm 180um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-40	ステンレスふんい φ150×60mm 150um	6,050	7,100	328	328										
5-3292-41	ステンレスふんい φ150×60mm 125um	6,650	7,900	328	328										
5-3292-42	ステンレスふんい φ150×60mm 106um	6,650	7,900	328	328										
5-3292-43	ステンレスふんい φ150×60mm 100um	9,890	11,800	328	328										
5-3292-44	ステンレスふんい φ150×60mm 90um	6,650	7,900	328	328										
5-3292-45	ステンレスふんい φ150×60mm 75um	6,650	7,900	328	328										
5-3292-46	ステンレスふんい φ150×60mm 63um	8,490	10,200	328	328										
5-3292-47	ステンレスふんい φ150×60mm 53um	9,290	11,200	328	328										
5-3292-48	ステンレスふんい φ150×60mm 46um	10,400	12,400	328	328										
5-3292-49	ステンレスふんい φ150×60mm 45um	11,300	13,700	328	328										
5-3292-50	ステンレスふんい φ150×60mm 40um	13,300	16,100	328	328										
5-3292-51	ステンレスふんい φ150×60mm 38um	17,400	20,800	328	328										
5-3292-52	ステンレスふんい φ150×60mm 32um	32,400	35,400	328	328										
5-3292-53	ステンレスふんい φ150×60mm 25um	36,000	39,400	328	328										
5-3292-55	ステンレスふんい φ150×60mm 蓋及び受器	6,000	7,200	328	328										
5-3292-56	ステンレスふんい φ150×60mm 蓋のみ	2,400	3,000	328	328										
5-3292-57	ステンレスふんい φ150×60mm 受器のみ	4,200	5,000	328	328										
5-3292-58	ステンレスふんい φ150×60mm 中間受器	6,650	8,110	328	328										
5-3293-01	ステンレスふんい φ200×60mm 125.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-02	ステンレスふんい φ200×60mm 106.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-03	ステンレスふんい φ200×60mm 90.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-04	ステンレスふんい φ200×60mm 75.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-05	ステンレスふんい φ200×60mm 63.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-06	ステンレスふんい φ200×60mm 53.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-07	ステンレスふんい φ200×60mm 45.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-08	ステンレスふんい φ200×60mm 37.5mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-09	ステンレスふんい φ200×60mm 31.5mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-10	ステンレスふんい φ200×60mm 26.5mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-11	ステンレスふんい φ200×60mm 22.4mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-12	ステンレスふんい φ200×60mm 19.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-13	ステンレスふんい φ200×60mm 16.0mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-14	ステンレスふんい φ200×60mm 13.2mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-15	ステンレスふんい φ200×60mm 11.2mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-16	ステンレスふんい φ200×60mm 9.5mm	6,850	8,310	328	328										
5-3293-17	ステンレスふんい φ200×60mm 8.0mm	6,850	8,310	328	328			</							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用価格 納期2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	欧雷2024 頁	アズビシア 2023 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研装置用 品カタログ 頁	ウェルビーイング カタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
5-5360-03	EMU-ロメスシリンダー 50mL 2240175	2,150	2,200	1737	1737										
5-5360-04	EMU-ロメスシリンダー 100mL 2240180	2,150	2,200	1737	1737										
5-5360-05	EMU-ロメスシリンダー 250mL 2240186	3,650	3,800	1737	1737										
5-5360-06	EMU-ロメスシリンダー 500mL 2240190	5,100	5,300	1737	1737										
5-5362-01	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 25mL 671895	2,000	2,300	1733	1733										
5-5362-02	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 50mL 672895	2,280	2,600	1733	1733										
5-5362-03	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 100mL 673895	2,580	3,000	1733	1733										
5-5362-04	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 250mL 674895	3,050	3,500	1733	1733										
5-5362-05	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 500mL 675895	3,340	3,800	1733	1733										
5-5362-06	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 1000mL 676895	3,810	4,400	1733	1733										
5-5362-07	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 10mL 677895	1,700	2,000	1733	1733										
5-5363-03	EMU-ロ共栓付メスフラスコ 25mL 2820270	2,700	2,800	1729	1729										
5-5363-04	EMU-ロ共栓付メスフラスコ 50mL 2820275	3,200	3,300	1729	1729										
5-5363-05	EMU-ロ共栓付メスフラスコ 100mL 2820281	3,500	3,700	1729	1729										
5-5363-06	EMU-ロ共栓付メスフラスコ 250mL 2820286	4,300	4,500	1729	1729										
5-5366-11	フッ素樹脂製三方コック(ロック締め) 016.1302.6.2	5,300	5,800	1894	1894										
5-5366-12	フッ素樹脂製三方コック(ロック締め) 016.1304.2	6,100	6,700	1894	1894										
5-5367-11	フッ素樹脂製三方コック(ロック締め) 016.1202.6.2	3,800	4,200	1894	1894										
5-5367-12	フッ素樹脂製三方コック(ロック締め) 016.1204.2	4,400	4,800	1894	1894										
5-5368-11	フッ素樹脂製三方コック(差し込み止) 016.802.5.2	3,900	4,100	1894	1894										
5-5368-12	フッ素樹脂製三方コック(差し込み止) 016.802.2	3,900	4,500	1894	1894										
5-5368-13	フッ素樹脂製三方コック(差し込み止) 016.803.2	3,900	4,800	1894	1894										
5-5368-14	フッ素樹脂製三方コック(差し込み止) 016.804.2	5,000	5,300	1894	1894										
5-5369-11	フッ素樹脂製三方コック(差し込み止) 016.702.5.2	3,400	3,800	1894	1894										
5-5369-12	フッ素樹脂製三方コック(差し込み止) 016.702.2	3,400	3,800	1894	1894										
5-5369-13	フッ素樹脂製三方コック(差し込み止) 016.703.2	3,400	4,000	1894	1894										
5-5369-14	フッ素樹脂製三方コック(差し込み止) 016.704.2	3,600	4,000	1894	1894										
5-5370-11	アルミ製ルツボ架台 上径φ35×下径φ25(6穴)	49,000	51,600	1862	1862										
5-5370-12	アルミ製ルツボ架台 上径φ25×下径φ15(10穴)	47,500	50,000	1862	1862										
5-5391-01	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き5.6mm JTS-	10,600	13,800	326	326										
5-5391-02	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き4.75mm JTS-	10,600	13,800	326	326	239									
5-5391-03	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き4.00mm JTS-	10,600	13,800	326	326										
5-5391-04	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き3.35mm JTS-	11,300	14,700	326	326										
5-5391-05	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き2.80mm JTS-	11,300	14,700	326	326	239									
5-5391-06	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き2.36mm JTS-	11,300	14,700	326	326										
5-5391-07	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き2.00mm JTS-	10,500	13,700	326	326	239									
5-5391-08	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き1.70mm JTS-	10,500	13,700	326	326										
5-5391-09	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き1.40mm JTS-	10,500	13,700	326	326										
5-5391-10	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き1.18mm JTS-	10,500	13,700	326	326										
5-5391-11	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き1.00mm JTS-	10,500	13,700	326	326										
5-5391-12	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き850um JTS-	9,800	12,800	326	326	239									
5-5391-13	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き710um JTS-	9,800	12,800	326	326										
5-5391-14	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き600um JTS-	9,800	12,800	326	326										
5-5391-15	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き500um JTS-	9,800	12,800	326	326										
5-5391-16	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き425um JTS-	9,800	12,800	326	326										
5-5391-17	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き355um JTS-	9,800	12,800	326	326										
5-5391-18	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き300um JTS-	9,800	12,800	326	326	239									
5-5391-19	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き250um JTS-	9,800	12,800	326	326										
5-5391-20	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き212um JTS-	9,800	12,800	326	326										
5-5391-21	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き180um JTS-	9,800	12,800	326	326										
5-5391-23	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き150um JTS-	9,600	12,500	326	326	239									
5-5391-24	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き125um JTS-	9,700	12,600	326	326										
5-5391-25	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き106um JTS-	9,900	12,900	326	326										
5-5391-27	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き90um JTS-1	10,400	13,500	326	326										
5-5391-28	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き75um JTS-1	11,000	14,300	326	326	239									
5-5391-29	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き63um JTS-1	12,600	16,400	326	326										
5-5391-30	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き53um JTS-1	14,800	19,200	326	326										
5-5391-31	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き45um JTS-1	18,100	21,700	326	326										
5-5391-32	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き38um JTS-1	23,700	31,200	326	326										
5-5391-33	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き32um JTS-1	38,500	46,200	326	326										
5-5391-34	ふんい(ID φ150mm) 差・受器 JTS-150-45-60	9,100	11,800	326	326										
5-5391-35	ふんい(ID φ150mm) 差のみ JTS-150-45-62	3,600	4,700	326	326										
5-5391-36	ふんい(ID φ150mm) 受器のみ JTS-150-45-61	6,300	8,200	326	326										
5-5391-37	ふんい(ID φ150mm) 中間受器 JTS-150-45-63	10,500	12,600	326	326										
5-5391-43	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き53mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-44	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き45mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-45	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き37.5mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-46	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き31.5mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-47	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き26.5mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-48	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き22.4mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-49	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き19mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-50	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き16mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-51	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き13.2mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-52	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き11.2mm JTS-	10,400	13,500	326	326										
5-5391-53	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き9.50mm JTS-	10,600	13,800	326	326										
5-5391-54	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き8.00mm JTS-	10,600	13,800	326	326										
5-5391-55	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き6.70mm JTS-	10,600	13,800	326	326										
5-5391-56	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き25um JTS-1	43,300	52,000	326	326										
5-5391-57	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ150mm(深さ45mm) 目開き20um JTS-1	92,700	111,200	326	326										
5-5392-01	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き5.60mm JTS-	12,800	16,600	326	326										
5-5392-02	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き4.75mm JTS-	12,800	16,600	326	326										
5-5392-03	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き4.00mm JTS-	12,800	16,600	326	326										
5-5392-04	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き3.35mm JTS-	13,200	17,200	326	326										
5-5392-05	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き2.80mm JTS-	13,200	17,200	326	326										
5-5392-06	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き2.36mm JTS-	13,200	17,200	326	326										
5-5392-07	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き2.00mm JTS-	11,800	15,400	326	326										
5-5392-08	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き1.70mm JTS-	11,800	15,400	326	326										
5-5392-09	ふんい(試験用・給アリア)〈TS製〉SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き1.40mm JTS-	11,800													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価額2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビオア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研製用 品パンフ 頁	ウェルビーイング パンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
5-5392-52	ふんい(試験用・給アリー)・CTS製 SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き11.2mm JTS	12,400	16,200	326	326										
5-5392-53	ふんい(試験用・給アリー)・CTS製 SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き50mm JTS	12,800	16,600	326	326										
5-5392-54	ふんい(試験用・給アリー)・CTS製 SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き80mm JTS	12,800	16,600	326	326										
5-5392-55	ふんい(試験用・給アリー)・CTS製 SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き670mm JTS	12,800	16,600	326	326										
5-5392-56	ふんい(試験用・給アリー)・CTS製 SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き25mm JTS-2	45,800	55,000	326	326										
5-5392-57	ふんい(試験用・給アリー)・CTS製 SUS普及型 φ200mm(深さ45mm) 目開き20um JTS-2	96,800	116,200	326	326										
5-5665-04	クリンガスバリア袋 300×450mm 100枚	8,900	10,200	2041	2041										
5-5665-05	クリンガスバリア袋 400×600mm 100枚	16,000	18,000	2041	2041										
5-5665-06	クリンガスバリア袋 650×750mm 100枚	30,000	35,000	2041	2041										
5-5665-11	クリンガスバリア袋 100枚 250×112	2,900	3,300	2041	2041										
5-5665-12	クリンガスバリア袋 100枚 250×162	4,000	4,600	2041	2041										
5-5665-13	クリンガスバリア袋 100枚 250×312	6,900	7,900	2041	2041										
5-5670-01	セパ用ランプ3個入	5,340	6,000	1684	1684										
5-5679-01	EMU-ロ小容量メスフラスコ 1mL 2960233	3,200	3,300	1729	1729										
5-5679-02	EMU-ロ小容量メスフラスコ 2mL 2960240	3,200	3,300	1729	1729										
5-5684-01	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP付付き) 25mL 67195	1,700	2,000	1733	1733										
5-5684-04	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP付付き) 250mL 67495	3,000	3,500	1733	1733										
5-5684-05	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP付付き) 500mL 67595	3,300	3,800	1733	1733										
5-5684-06	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP付付き) 10mL 67795	1,300	1,500	1733	1733										
5-5684-07	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP付付き) 1000mL 67695	3,800	4,400	1733	1733										
5-5684-12	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP付付き) 50mL 67295	2,000	2,300	1733	1733										
5-5684-13	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP付付き) 100mL 67395	2,300	2,600	1733	1733										
5-5721-01	ホモジナイザーセット 2mL	6,200	6,800	288	288										
5-5721-02	ホモジナイザーセット 5mL	7,200	7,900	288	288										
5-5721-03	ホモジナイザーセット 10mL	8,000	8,800	288	288										
5-5721-04	ホモジナイザーセット 15mL	9,700	10,700	288	288										
5-5721-05	ホモジナイザーセット 30mL	11,700	12,900	288	288										
5-5721-06	ホモジナイザーセット 50mL	14,400	15,800	288	288										
61-0066-30	高アルカリ用センサ 640S-3	34,600	35,000	564	564										
61-0066-31	平面用センサ 640S-4	30,400	30,800	564	564										
61-0066-32	試験管用センサ 640S-5	39,800	40,200	564	564										
61-0066-33	微量用センサ 640S-6	57,700	58,100	564	564										
61-0085-68	エクサレーフ EL-25G 1箱(100枚×30枚入) 078426	14,490	15,800	2488	2488										
61-0096-60	センサ用内部補充液 3本入 6426-00	4,700	4,900	564	564										
61-0132-88	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 23.0cm PA8875-NI-230	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-89	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 23.5cm PA8875-NI-235	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-90	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 24.0cm PA8875-NI-240	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-91	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 24.5cm PA8875-NI-245	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-92	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 25.0cm PA8875-NI-250	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-93	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 25.5cm PA8875-NI-255	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-94	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 26.0cm PA8875-NI-260	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-95	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 26.5cm PA8875-NI-265	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-96	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 27.0cm PA8875-NI-270	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-97	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 28.0cm PA8875-NI-280	16,000	19,800	2457	2457										
61-0132-98	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 29.0cm PA8875-NI-290	19,200	23,760	2457	2457										
61-0132-99	ウレタン安全ハーフブーツ PA8875 ホワイト 30.0cm PA8875-NI-300	19,200	23,760	2457	2457										
61-0139-05	異物防止フード PA1484 ホワイト M PA1484-01-M	8,000	9,200	2445	2445										
61-0139-06	異物防止フード PA1484 ホワイト L PA1484-01-L	8,000	9,200	2445	2445										
61-0139-07	異物防止フード PA1484 ホワイト LL PA1484-01-LL	8,000	9,200	2445	2445										
61-0139-08	異物防止フード PA1484 ブルー M PA1484-07-M	8,000	9,200	2445	2445										
61-0139-09	異物防止フード PA1484 ブルー L PA1484-07-L	8,000	9,200	2445	2445										
61-0139-10	異物防止フード PA1484 ブルー LL PA1484-07-LL	8,000	9,200	2445	2445										
61-0141-35	フェイスカバーフード ホワイト M PA1961-01-M	3,800	4,300	-	-										
61-0141-36	フェイスカバーフード ホワイト L PA1961-01-L	3,800	4,300	-	-										
61-0141-37	フェイスカバーフード ホワイト LL PA1961-01-LL	3,800	4,300	-	-										
61-0141-77	バイオクリーンフード PA1361 ホワイトLL PA1361-01-LL	2,800	3,400	2445	2445										
61-0142-96	AC対応オーバーボックス PA5600 ホワイト 22.0cm PA5600-01-2	4,900	5,900	2461	2461										
61-0142-97	AC対応オーバーボックス PA5600 ホワイト 24.0cm PA5600-01-4	4,900	5,900	2461	2461										
61-0142-98	AC対応オーバーボックス PA5600 ホワイト 26.0cm PA5600-01-6	4,900	5,900	2461	2461										
61-0142-99	AC対応オーバーボックス PA5600 ホワイト 28.0cm PA5600-01-8	4,900	5,900	2461	2461										
61-0143-01	AC対応オーバーボックス PA5600 グレー 22.0cm PA5600-07-2	4,900	5,900	2461	2461										
61-0143-02	AC対応オーバーボックス PA5600 グレー 24.0cm PA5600-07-4	4,900	5,900	2461	2461										
61-0143-03	AC対応オーバーボックス PA5600 グレー 26.0cm PA5600-07-6	4,900	5,900	2461	2461										
61-0143-04	AC対応オーバーボックス PA5600 グレー 28.0cm PA5600-07-8	4,900	5,900	2461	2461										
61-0163-60	Eppendorf Easytip 3 4430 000018	66,400	73,000	1208	1208										
61-0167-59	epT.I.P.S.(R) スタンダード 50-1250 µL L 1パック(250本×4袋入) 0030000730	12,100	13,300	1180	1180										
61-0167-60	epT.I.P.S.(R) スタンダード 0.1-20 µL 1パック(500本×2袋入) 0030000838	11,400	12,500	1180	1180										
61-0168-52	DNALoBind チューブ 1.5mL 1パック(250本入) 0030108051	3,200	3,600	1106	1106										
61-0168-53	DNALoBind チューブ 2.0mL 1パック(250本入) 0030108078	3,900	4,300	1106	1106										
61-0168-55	0030108116プロテインLo1.5 0030108116	2,400	2,600	1106	1106										
61-0168-61	エッペンドルフチューブ 5.0mL PCR clean 1パック(200本入) 0030119480	7,400	8,200	1106	1106										
61-0168-62	エッペンドルフチューブ 5.0mL Biopur 1パック(50本入) 0030119479	8,200	9,000	1106	1106										
61-0168-63	エッペンドルフチューブ 5.0mL Sterile 1パック(200本入) 0030119487	8,200	9,000	1106	1106										
61-0168-66	セイフロックチューブ 1.5mL 0030 120.086	11,400	12,000	1106	1106										
61-0168-79	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0.5mL, Eppendorf Quality, 500本 0030 121.023	7,400	8,100	1106	1106										
61-0168-85	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0.5mL, Eppendorf Biopur, 50本, 個別包装 0030 121.570	5,000	5,500	1106	1106										
61-0168-86	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5mL, Eppendorf Biopur, 100本, 個別包装 0030 121.589	5,100	5,600	1106	1106										
61-0168-87	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2.0mL, Eppendorf Biopur, 100本, 個別包装 0030 121.597	6,800	7,500	1106	1106										
61-0168-93	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0.5mL, PCR clean, 500本 0030 123.301	7,400	10,000	1106	1106										
61-0168-94	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1.5mL, PCR clean, 1,000本 0030 123.328	9,100	10,000	1106	1106										
61-0168-95	Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2.0mL, PCR clean, 1,000本 0030 123.344	12,400	13,600	1106	1106										
61-0169-08	Eppendorf Tubes(R) 3810X, 1.5mL, g-safe(R) 遠心安定性, Eppendorf Quality(TM), 1,000本	6,700	7,400	1106	1106										
61-0181-16	マルチウェル プレート 240 角	1,200	1,500												
61-0193-90	Millipore-HF Filter 0.45µm PES 13mm Non-sterile, 100/Pk 100PK LHPX13NL	49,100	14,900	-	-										
61-3218-35	ステンレスドラム缶 クローズドタイプ 50L KD-050	46,875	46,900	1643	1643										
61-3218-36	ステンレスドラム缶 クローズドタイプ 100L KD-100	61,619	61,700	1643	1643										
61-3218-37	ステンレスドラム缶 クローズドタイプ 200L KD-200	96,155	96,200	1643	1643										
61-3218-39	ステンレスドラム缶オープン缶 KD-100B	59,211	59,300	1643	1643										
61-3218-40	ステンレスドラム缶オープン缶 KD-200B	91,981	92,000	1643	1643										
61-3538-71	ビーカー 3000mL(フッ素樹脂製) NR0201-011	66,800	76,500	1722	1722										
61-3538-72	ビーカー 5000mL(フッ素樹脂製) NR0201-010	106,000	121,000	1722	1722										
61-3778-16	STAT-3SF(持続型警報防止リアファイル) 1冊(50枚入) ASCFA4	16,000	17,700	2550	2550										
61-3815-52	真空用テンプレート(不可逆性) 8点表示 1ケース(10枚入) 101-8V-043	9,750	11,100	525	525										
61-3815-53	真空用テンプレート(不可逆性) 8点表示 1ケース(10枚入) 101-8V-087	9,750	11,100</												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研製用 品パック 円	ウェルビーイング パック 円	サイエンスカ タログ 円
61-4504-13	軟膏ケースラベル 1あたし HS701 1パック(150片入) HS701-1	550	630			251									
61-4504-14	軟膏ケースラベル 2かお HS701 1パック(150片入) HS701-2	550	630			251									
61-4504-15	軟膏ケースラベル 4かお HS701 1パック(150片入) HS701-4	550	630			251									
61-4504-16	軟膏ケースラベル 5て HS701 1パック(150片入) HS701-5	550	630			251									
61-4504-17	軟膏ケースラベル 6つめ HS701 1パック(150片入) HS701-6	550	630			251									
61-4504-18	軟膏ケースラベル 9あし HS701 1パック(150片入) HS701-9	550	630			251									
61-4504-19	軟膏ケースラベル 10無地 HS701 1パック(150片入) HS701-10	550	630			251									
61-4504-21	おくすり服用ラベル 1朝 HS711 1パック(150片入) HS711-1	350	400			259									
61-4504-22	おくすり服用ラベル 2昼 HS711 1パック(150片入) HS711-2	350	400			259									
61-4504-23	おくすり服用ラベル 3夜 HS711 1パック(150片入) HS711-3	350	400			259									
61-4504-24	おくすり服用ラベル 4ねる前 HS711 1パック(150片入) HS711-4	350	400			259									
61-4697-20	ラボネット 210角	1,160	1,400												
61-4697-64	ステンレスふんい250×60 4.0mm	16,800	20,000	328	328										524
61-4697-87	ステンレスふんい250×60 7.5um	16,800	20,000	328	328										
61-4698-40	ステンレスふんい300×60用 蓋・変器	20,400	25,000	328	328										
61-4698-67	ステンレスふんい350×100 1.0mm	21,600	25,800	329	329										
61-4698-75	ステンレスふんい350×100 250um	21,600	25,800	329	329										
61-4699-59	ステンレスふんい450×100 1.7mm	32,400	39,000	329	329										
61-4699-73	ステンレスふんい450×100 150um	32,400	39,000	329	329										
61-4699-80	ステンレスふんい450×100 45um	51,600	61,800	329	329										
61-5999-26	こいのぼり ピンク 15	530	570								288				
61-5999-27	こいのぼり ブルー 16	530	570								288				
61-6000-17	クリスマスリース作り 417	420	440								288				
61-6009-10	はご板(木製)羽根付 2410	460	490								288				
61-6009-30	お手玉 1箱(5個入) 2434	840	590								290				
61-6009-32	鉄芯ゴマ 無着色 φ60 2436	390	410								290				
61-6009-46	クリスマスツリー作り 2460	530	550								288				
61-6009-48	民芸万華鏡 2463	450	470								296				
61-6039-27	工作オープン陶土 400g 27047	600	700								296				
61-6054-89	コンパクトLEDランタン 74259	1,040	1,070								282				
61-6072-47	プログラミング教材(アタッチメント) USBケーブルminiB(40cm) 153101	880	980	-	-										
61-6072-59	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用音センサー 専用カバー付 153114	1,490	1,620	-	-										
61-6072-60	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用光センサー 153115	1,490	1,620	-	-										
61-6072-61	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用赤外線フォトリフレクタ 153116	2,110	2,260	-	-										
61-6072-62	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用タッチセンサー 専用カバー付 153117	1,490	1,620	-	-										
61-6072-63	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用加速度センサー カバー付 153118	3,090	3,340	-	-										
61-6072-64	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用電子リレー 専用カバー付 153119	1,490	1,620	-	-										
61-6072-65	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用LED赤 153120	1,000	1,090	-	-										
61-6072-66	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用LED緑 153121	1,000	1,090	-	-										
61-6072-67	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用LED青 153122	1,000	1,090	-	-										
61-6072-68	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用LED白 153123	1,000	1,090	-	-										
61-6072-69	プログラミング教材(アタッチメント) センサー接続コード(3芯15cm) 153125	280	310	-	-										
61-6072-70	プログラミング教材(アタッチメント) センサー接続コード(3芯30cm) 153126	380	390	-	-										
61-6072-71	プログラミング教材(アタッチメント) センサー接続コード(4芯50cm) 153127	500	540	-	-										
61-6072-72	プログラミング教材(アタッチメント) スタディーロボット用カバー台座付 153129	7,710	6,240	-	-										
61-6072-76	プログラミング教材(アタッチメント) Robotist Basic 153142	42,300	31,200	-	-										
61-6072-77	プログラミング教材(アタッチメント) Robotist Advanced 153143	59,200	48,100	-	-										
61-6072-78	プログラミング教材(アタッチメント) サーボモーター-3Kg 153148	3,090	3,340	-	-										
61-6072-79	プログラミング教材(アタッチメント) ロボット用DCモーター 153149	1,240	1,370	-	-										
61-6178-53	水耕栽培用パネル 12穴	1,380	1,470	1413	1413										
61-6178-54	水耕栽培用パネル 16穴	1,380	1,470	1413	1413										
61-6178-55	水耕栽培用パネル 48穴	1,380	1,470	1413	1413										
61-6178-56	水耕栽培用パネル 120穴	1,380	1,470	1413	1413										
61-6178-57	育苗箱	1,430	1,520	-	-										
61-6863-69	アルト 格子NB	28,000	31,000								235				
61-6863-70	アルト 花柄BR	28,000	31,000								235				
61-6863-75	シンフォニーSP CLブラウン	34,000	38,000								232				
61-6863-76	シンフォニーSP 格子紺	34,000	38,000								232				
61-7000-60	簡易透過カード(透過用セル)NaCl、9.5mm 1パック(25枚入) 0000-7095	31,000	41,700	1338	1338										
61-7000-61	簡易透過カード(透過用セル)KBr、9.5mm 1パック(25枚入) 0000-7096	38,000	52,400	1338	1338										
61-7000-62	簡易透過カード(透過用セル)KCl、9.5mm 1パック(25枚入) 0000-7097	33,000	45,500	1338	1338										
61-7000-63	簡易透過カード(透過用セル)KBr、19mm 1パック(25枚入) 0000-7087	38,000	52,400	1338	1338										
61-7000-64	簡易透過カード(透過用セル)KBr、19mm 1パック(25枚入) 0000-7090	45,000	61,600	1338	1338										
61-7000-65	簡易透過カード(透過用セル)KCl、19mm 1パック(25枚入) 0000-7091	40,000	54,100	1338	1338										
61-7000-66	簡易透過カード(透過用セル)NaCl、15mm 1パック(25枚入) 0000-7131	41,000	55,400	1338	1338										
61-7000-67	簡易透過カード(透過用セル)KBr、15mm 1パック(25枚入) 0000-7132	41,000	55,400	1338	1338										
61-7000-68	簡易透過カード(透過用セル)KCl、15mm 1パック(25枚入) 0000-7133	42,000	57,200	1338	1338										
61-7000-69	簡易透過カード(透過用セル)PTFE (25ヶ入) 0000-7362	21,000	26,800	1338	1338										
61-7000-70	簡易透過カード(透過用セル)PTFE (50ヶ入) 0000-7363	37,000	51,100	1338	1338										
61-7000-71	簡易透過カード(透過用セル)Polyethylene (25ヶ入) 0000-7365	22,000	28,500	1338	1338										
61-7000-72	簡易透過カード(透過用セル)Polyethylene (50ヶ入) 0000-7366	38,000	52,400	1338	1338										
61-7012-92	角棒HD 60mm 30031	480	600	-	-										
61-7012-93	角棒HD 70mm 30032	510	640	-	-										
61-7012-94	角棒HD 85mm 30033	530	680	-	-										
61-7012-95	角棒HD 95mm 30034	600	800	-	-										
61-7344-95	携帯型レーザー距離測定器 トウルバールス200X TruePulse200X	648,000	691,000	753	753										
61-7346-87	セーフマスクプレミア ラベンダー 1箱(50枚入) PMR02011M	600	720			438									
61-7346-89	セーフマスクプレミア ホワイト 1箱(50枚入) PMR02014M	600	720			438									
61-7346-91	セーフマスクプレミア ブルー 1箱(50枚入) 2019M	600	720			438									
61-7346-93	セーフマスクプレミア ピンク 1箱(50枚入) PMR02016M	600	720			438									
61-7346-94	セーフマスクプレミア イエロー 1箱(50枚入) PMR02017M	600	720			438									
61-7346-95	セーフマスクプレミア グリーン 1箱(50枚入) 2019M	600	720			438									
61-7346-96	セーフマスクプレミア ホワイト 1箱(50枚入) MED211AKID	780	850			441					383				
61-7346-97	セーフマスクプレミア ブルー 1箱(50枚入) MED211BKID	780	830			441					383				
61-8562-51	クワイオジェット(6L用)×フレキシブルホース(1m) セット	85,000	95,000	1425	1425										
61-8562-52	クワイオジェット(10L用)×フレキシブルホース(1m) セット	85,000	95,000	1425	1425										
61-8562-53	クワイオジェット(20L用)×フレキシブルホース(1m) セット	91,000	101,000	1425	1425										
61-8562-54	クワイオジェット(30L用)×フレキシブルホース(1m) セット	95,000	105,000	1425	1425										
61-8562-55	クワイオジェット(50L/100S用)×フレキシブルホース(1m) セット	99,000	110,000	1425	1425										
61-9432-45	シリコン杖 21号	1,830	2,170	1801	1801										
61-9432-46	シリコン杖 22号	2,070	2,460	1801	1801										
61-9432-47	シリコン杖 23号	2,300	2,720	1801	1801										
61-9432-48	シリコン杖 24号	2,660	3,160	1801	1801										
61-9432-49	シリコン杖 25号	2,790	3,300	1801	1801										
61-9432-50	シリコン杖 26号	3,110	3,690	1801	1801										
61-9432-51	シリコン杖 27号	3,420	4,050	1801	1801										
61-9432-52	シリコン杖 28号	3,730	4,410	1801	1801										
61-9432-53	シリコン杖 29号	4,140	4,900	1801	1801										
61-9432-54	シリコン杖 30号	4,760	5,620	1801	1801										
61-9432-58	赤ゴム杖 21号	1,270	1,500	1801	1801										
61-9432-59	赤ゴム杖 22号	1,390	1,640	1801	1801										
61-9432-60	赤ゴム杖 23号	1,570	1,860	1801	1801										
61-9432-61	赤ゴム杖 24号	1,770	2,100	1801	1801			</							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカ タロ グ 円	生産者対策用 品/パッケ 円	ウェルビー ング/パッケ 円	サイエンス カ タロ グ 円
62-2079-67	磁製乳棒 φ90mm用 90B	240	290	318	318										
62-2079-68	磁製乳棒 φ90mm用 90N	540	700	318	318										
62-2079-69	磁製乳棒 φ120mm用 120B	420	510	318	318										
62-2079-70	磁製乳棒 φ120mm用 120N	780	1,000	318	318										
62-2079-71	磁製乳棒 φ150mm用 150B	650	790	318	318										
62-2079-72	磁製乳棒 φ150mm用 150N	1,270	1,660	318	318										
62-2079-73	磁製乳棒 φ180mm用 180B	2,420	2,950	318	318										
62-2079-74	磁製乳棒 φ180mm用 180N	4,410	5,760	318	318										
62-2079-75	磁製乳棒 φ210mm用 210B	4,620	5,620	318	318										
62-2079-76	磁製乳棒 φ210mm用 210N	8,910	11,700	318	318										
62-2079-77	磁製乳棒 φ240mm用 240B	5,320	6,480	318	318										
62-2079-78	磁製乳棒 φ240mm用 240N	12,100	15,800	318	318										
62-2079-79	磁製乳棒 φ300mm用 300B	12,400	15,100	318	318										
62-2079-80	磁製乳棒 φ300mm用 300N	18,900	24,500	318	318										
62-2246-84	木柄シヨベル 丸型 #101	1,870	2,310	-	-										
62-2246-85	木柄シヨベル 角型 #102	1,960	2,400	-	-										
62-2249-62	カラー共柄移楕ゴテイエロー 鉄 #500-Y	300	360												549
62-2249-63	カラー共柄移楕ゴテピンク 鉄 #500-P	300	360												549
62-2249-64	カラー共柄移楕ゴテブルー 鉄 #500-BL	300	360												549
62-2249-65	カラー共柄移楕ゴテグリーン 鉄 #500-GR	300	360												549
62-2249-66	共柄移楕ゴテ太 鉄 #500-L	310	380	-	-										
62-2249-67	共柄移楕ゴテ細 鉄 #500-S	310	330	-	-										
62-2266-85	セメダイン3000コード 液状 CA-065	170	190												590
62-2266-86	セメダイン3000コード 液状 CA-064	170	190												590
62-2694-09	吸水ワイパー 5枚×20パック入 219139	30,000	32,100	2027	2027										
62-2694-27	オキシワイルファイブ用ポンプ 8941432	770	2,020			369									
62-2943-70	ホータブルトイレ きらくMS型 ダークブラウン 45603	31,000	37,000			1876					99				
62-2943-71	ホータブルトイレ きらくMY型 ダークブラウン 45613	37,000	45,000			1876					99				
62-2977-76	静電気除去ブラシ STAG14-S	4,900	5,400	2559	2559										
62-2977-78	静電気除去ブラシ STAG34	4,800	5,400	2559	2559										
62-2977-80	静電気除去ブラシ STAG61	5,200	7,200	2559	2559										
62-2977-81	静電気除去ブラシ STAG66	7,800	10,600	2559	2559										
62-3143-33	差込形電線コネクタ クイックロック クリアレッド 1箱(50個入) QLX 2-JP-RCL 3ヶ所 50ヶ	960	1,110	-	-										
62-3143-34	差込形電線コネクタ クイックロック クリアブルー 1箱(50個入) QLX 3-JP-BCL 3ヶ所 50ヶ	1,040	1,200	-	-										
62-3143-35	差込形電線コネクタ クイックロック クリアイエロー 1箱(50個入) QLX 4-JP-YCL 3ヶ所 50ヶ	1,410	1,630	-	-										
62-3143-36	差込形電線コネクタ クイックロック クリアイエロー 1箱(50個入) QLX 4-JP-YCL 3ヶ所 50ヶ	1,870	2,160	-	-										
62-3143-37	差込形電線コネクタ クイックロック クリアオレンジ 1箱(50個入) QLX 5-JP-OC 3ヶ所 50ヶ	1,050	1,210	-	-										
62-3143-38	差込形電線コネクタ クイックロック クリアパープル 1箱(20個入) QLX 6-JP-PC 3ヶ所 20ヶ	1,440	1,660	-	-										
62-3144-10	DNレール RDA-100	600	670	-	-										
62-3144-11	DNレール RDA-100	530	620	-	-										
62-3144-12	DNレール RDA-100	530	620	-	-										
62-3144-13	DNレール RDA-50	320	380	-	-										
62-3144-14	DNレール RDB-100	540	630	-	-										
62-3146-22	LANケーブル TPCC5 (Cat.5e) 1巻(300m入) TPCC5 0.5 MMX 4P U717A JB	25,400	30,000	-	-										
62-3146-23	LANケーブル TPCC6 (Cat.6) 1巻(300m入) TPCC6 0.5 MMX 4P U717A JB	33,900	38,500	-	-										
62-3799-58	2段階4点支柱柱 軽量タイプ 茶花柄 OT-37PG	10,300	10,800									242			
62-3799-59	2段階4点支柱柱 軽量タイプ 赤花柄 OT-37RE	10,300	10,800									242			
62-3890-27	LED付ちようちん 13603	980	1,060									298			
62-4885-53	ネズミ対策「強力チュークリン」薬用剤16枚入	1,060	1,140	-	-										
62-4885-55	ネズミ対策「ねずみがいやがる袋」	1,290	1,380	-	-										
62-4885-61	ネズミ対策「ねずみがいやがるゼリー」	1,220	1,330	-	-										
62-4885-74	ネズミ対策「ネオラッペ」	960	1,030	-	-										
62-4885-78	スーパーX ホワイト 20mL BP AX-022	500	600	1989	1989										
62-4885-79	スーパーX ホワイト 135mL BP AX-039	1,880	1,950	1989	1989										
62-4885-80	スーパーX クリア 20mL BP AX-038	500	600	1989	1989										
62-4885-81	スーパーX クリア 135mL BP AX-041	1,880	1,950	1989	1989										
62-4885-82	スーパーX ブラック 20mL BP AX-035	500	600	1989	1989										
62-4885-83	スーパーX ブラック 135mL BP AX-040	1,880	1,950	1989	1989										
62-4885-84	スーパーX2 クリア 20mL BP AX-067	550	670	1989	1989										
62-4885-85	スーパーX2 速硬化タイプ クリア 10mL BP AX-083	380	460	1989	1989										
62-4885-86	スーパーX2 ゴールド クリア 135mL BP AX-015	2,000	2,120	1989	1989										
62-4885-87	スーパーXハイパーワイド 10mL BP AX-175	520	550	1989	1989										
62-4885-88	スーパーXハイパーワイド 20mL BP AX-176	780	820	1989	1989										
62-4885-89	スーパーXハイパーワイド 120mL BP AX-177	2,120	2,270	1989	1989										
62-4886-16	ハイスーパーS 6gセット BP CA-187	390	410	-	-										
62-4886-17	ハイスーパーS 15gセット BP CA-184	790	840	-	-										
62-4886-18	ハイスーパーS 15gセット BP CA-188	790	840	-	-										
62-4886-20	ハイスーパーS 80gセット BP CA-186	1,170	1,230	-	-										
62-4886-23	ハイスーパーS 15gセット BP CA-194	790	840	-	-										
62-4886-24	ハイスーパーS 80gセット BP CA-193	1,150	1,310	-	-										
62-4886-26	スーパー 15gセット BP CA-151	410	450	1989	1989										
62-4886-29	スーパー 110gセット BP CA-149	1,110	1,210	1989	1989										
62-4886-35	3000 多用差 3g BP CA-156	460	500												590
62-4886-36	3000 ハイスピード 3g BP CA-155	460	500												590
62-4886-37	3000 金属用 3g BP CA-060	460	500												590
62-4886-38	3000 ゼリー状速硬化 3g BP CA-154	460	500												590
62-4886-39	3000 ゼリー状速硬化 20g BP CA-281	960	1,040												590
62-4886-40	3000XX 多用差 20g アルミ袋 CA-061	1,010	1,110												590
62-4886-41	3000RFX ハイスピード 20g アルミ袋 CA-062	1,010	1,110												590
62-4886-42	3000DXL 金属用 20g アルミ袋 CA-063	1,010	1,110												590
62-4886-55	楕ビバゴ用 30mL GA-123	280	350	-	-										
62-4886-56	楕ビバゴ用 100g AR-066	550	660	-	-										
62-4909-81	ドライバースセット TDS-φ	450	540									267			
6-255-01	磁製デュレットスタンド 2倍高床式接セット	6,980	7,510	1817	1817										473
6-255-04	磁製デュレットスタンド用 磁製台	3,350	3,960	1817	1817										473
6-255-11	磁製デュレットスタンド 2倍高床式接セット	7,920	8,480	1817	1817										473
62-6089-07	プロテインマスクリックス ホワイト 1箱(50枚入) PLEJMA2714	900	1,060			438									
62-6089-14	ゼーフマスクプレミアム アンチファゴ ホワイト 1箱(50枚入) PNRJMK2383	910	1,120			436									
62-6119-05	バルブ表示板 100×150×2mm 10枚入 886-31	2,200	2,420	-	-										
62-6119-06	バルブ表示板 60×120×2mm 10枚入 886-32	1,650	1,820	-	-										
62-6119-08	バルブ表示板 48×80×2mm 10枚入 886-34	990	1,090	-	-										
62-6154-09	バルブ表示板 120×60×2mm 10枚入 886-41	1,650	1,820	-	-										
62-6154-10	バルブ表示板 80×40×2mm 10枚入 886-42	990	1,090	-	-										
62-6154-11	バルブ表示板 60×40×2mm 5枚入 886-43	460	510	-	-										
62-6154-16	バルブ表示板 50×50×2mm 10枚入 886-48	1,100	1,210	-	-										
62-6154-17	バルブ表示板 45×30×2mm 5枚入 886-49	390	430	-	-										
62-6154-22	バルブ表示板 50×25×2mm 10枚入 886-54	880	970	-	-										
62-6247-97	無線温度ロガー一体センサ SK-L700R-T-1	5,000	5,800	543	543										
62-6247-98	無線温度ロガー一分離センサ SK-L700R-T-2	5,500	6,300	543	543										
62-6248-01	無線温度ロガー一体センサ SK-L700R-TH-1	7,500	8,500	543	543										
62-6248-02	無線温度ロガー一分離センサ SK-L700R-TH-2	8,600	9,600	543	543										
62-6281-84	テクノロジー 耐熱ローハイド EMA-19	31,320	29,300	2311	2311										
62-6859-47	家具調トイレ(産業) コンパクト プラスチック便座 PN-L23206	46,000	51,000												98
62-6859-48	家具調トイレ(産業) コンパクト ソフト便座 PN-L23207	50,000	56,000												98
62-6859-49	家具調トイレ(産業) コンパクト あたか便座 PN-L23208	58,000	66,000												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビオア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	生産者対策用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
65-0552-56	ワイヤーバンド 50mm 50個入 WL-1050	2,300	2,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-58	ワイヤーバンド 55mm 50個入 WL-1055	2,300	2,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-60	ワイヤーバンド 60mm 50個入 WL-1060	2,400	2,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-61	ワイヤーバンド 65mm 50個入 WL-1065	2,650	3,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-62	ワイヤーバンド 70mm 50個入 WL-1070	3,000	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-63	ワイヤーバンド 75mm 50個入 WL-1075	3,100	3,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-64	ワイヤーバンド 80mm 10個入 WL-1080	640	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-65	ワイヤーバンド 85mm 10個入 WL-1085	660	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-66	ワイヤーバンド 90mm 10個入 WL-1090	680	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-67	ワイヤーバンド 95mm 10個入 WL-1095	700	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-68	ワイヤーバンド 100mm 10個入 WL-1100	760	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-69	ワイヤーバンド 105mm 10個入 WL-1105	820	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-70	ワイヤーバンド 110mm 10個入 WL-1110	840	1,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-71	ステンワイヤーバンド 6mm 100個入 SWM-1006	6,300	7,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-72	ステンワイヤーバンド 8mm 100個入 SWM-1008	6,300	7,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-73	ステンワイヤーバンド 10mm 100個入 SWM-1010	6,300	7,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-74	ステンワイヤーバンド 12mm 100個入 SWM-1012	6,300	7,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-76	ステンワイヤーバンド 14mm 100個入 SWM-1014	6,500	7,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-77	ステンワイヤーバンド 16mm 100個入 SWL-1016	10,800	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-79	ステンワイヤーバンド 18mm 100個入 SWL-1018	10,800	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-81	ステンワイヤーバンド 20mm 100個入 SWL-1020	11,200	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-83	ステンワイヤーバンド 24mm 100個入 SWL-1024	11,200	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-85	ステンワイヤーバンド 26mm 100個入 SWL-1026	11,200	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-87	ステンワイヤーバンド 30mm 100個入 SWL-1030	11,400	13,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-88	ステンワイヤーバンド 32mm 100個入 SWL-1032	12,800	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-89	ステンワイヤーバンド 36mm 100個入 SWL-1036	12,800	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-91	ステンワイヤーバンド 40mm 100個入 SWL-1040	12,800	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-93	ステンワイヤーバンド 45mm 100個入 SWL-1045	13,600	16,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-95	ステンワイヤーバンド 48mm 100個入 SWL-1048	13,600	16,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-96	ステンワイヤーバンド 50mm 50個入 SWL-1050	7,300	8,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-97	ステンワイヤーバンド 55mm 50個入 SWL-1055	7,300	8,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0552-99	ステンワイヤーバンド 60mm 50個入 SWL-1060	7,700	9,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-01	ステンワイヤーバンド 65mm 50個入 SWL-1065	7,700	9,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-02	ステンワイヤーバンド 70mm 50個入 SWL-1070	8,000	9,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-03	ステンワイヤーバンド 75mm 50個入 SWL-1075	8,700	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-04	ステンワイヤーバンド 80mm 10個入 SWL-1080	1,740	2,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-05	ステンワイヤーバンド 85mm 10個入 SWL-1085	1,740	2,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-06	ステンワイヤーバンド 90mm 10個入 SWL-1090	1,820	2,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-07	ステンワイヤーバンド 95mm 10個入 SWL-1095	1,820	2,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-08	ステンワイヤーバンド 100mm 10個入 SWL-1100	2,100	2,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0553-10	ステンワイヤーバンド 110mm 10個入 SWL-1110	2,420	2,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0563-86	ローターエバポレーター 水専用/ス付 室温+5~80°C ±1°C N-1300V-WS	305,500	314,600	1289	1289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0563-91	ローターエバポレーター 水専用/ス付付 室温+5~80°C ±1°C N-1300S-WS	291,700	299,600	1289	1289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0566-81	ローターA R-2000A	20,200	22,000	1286	1286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0566-82	ローターB R-2000B	18,100	20,000	1286	1286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0566-83	ローターC R-2000C	18,100	20,000	1286	1286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0566-84	ローターD R-2000D	18,100	20,000	1286	1286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0567-04	レギュラープロック MGB型 適用容器: 0.5mLマイクロチューブ MGB-0548	32,900	34,000	135	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0567-05	レギュラープロック MGB型 適用容器: 1.5mLマイクロチューブ MGB-1540	32,900	34,000	135	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0567-06	レギュラープロック MGB型 適用容器: 外径12mm試験管 MGB-1240	32,900	34,000	135	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0567-07	レギュラープロック MGB型 適用容器: 外径15mm試験管 MGB-1524	32,900	34,000	135	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0567-08	レギュラープロック MGB型 適用容器: 外径16.5mm試験管 MGB-1624	32,900	34,000	135	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0569-65	冷却水循環装置 クールエース 空冷・密閉系向循環 CA-3110	895,000	922,000	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0569-67	冷却水循環装置 クールエース 空冷・密閉系向循環 CA-4110	1,140,000	1,174,000	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0570-32	アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス 130W MG-1400	223,000	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0570-43	レギュラープロック MGL型 MGL-0096	32,900	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0570-44	レギュラープロック MGL型 0.2mLマイクロチューブ用 MGL-0296	32,900	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0570-45	レギュラープロック MGL型 0.5mLマイクロチューブ用 MGL-0548	32,900	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0570-46	レギュラープロック MGL型 1.5mLマイクロチューブ用 MGL-1540	32,900	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0570-47	レギュラープロック MGL型 2.0mLマイクロチューブ(V底)用 MGL-2040	32,900	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0570-54	マグネテックスターラー付 アルミブロック恒温槽 PSL-2500A	550,000	566,000	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0570-75	マグネテックスターラー付 恒温油槽 PS-1100	202,000	208,000	111	111	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0571-26	多岐管 直径120mm 蓋SUS304 PMS-4S	87,000	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0571-28	ドライチャンバー 1段 DRS-1	128,000	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0571-30	多岐管 直径150mm 蓋SUS304 PMS-4LS	112,000	115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0571-87	噴霧乾燥機 スプレッドライヤー SD-1010	2,100,000	2,163,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0574-25	恒温恒湿器 エンピロト 大型観音窓付き KCL-2000W	1,380,000	1,450,000	738	738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0575-18	ホットプレート付マグネテックスターラー RCH-1000	118,000	122,000	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0575-20	シンプレックスマルチシリーズ 試験管用チューブアダプター φ24×4本 BBS-24T4I	18,100	19,000	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0575-25	シンプレックスマルチシリーズ シングルホルダー BBS-1HLD	38,200	39,000	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0575-26	シンプレックスマルチシリーズ トリプルホルダー BBS-3HLD	48,800	50,000	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0575-33	シンプレックスマルチシリーズ フラスコアダプター ナス型・丸底プラスチック用 φ64 BBS-64	18,100	19,000	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0575-41	シンプレックスマルチシリーズ アルミブロック ナス型・丸底プラスチック用 φ85mm BBS-8	39,300	40,000	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0575-68	シンプレックスシリーズ アルミバス BBS-130AB	43,500	45,000	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0576-07	アダプタープレート(RCH-3型 φ150mm用) BBS-150FAP	17,000	18,000	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0580-10	PSL-2500A型用アルミバスセット	143,000	157,000	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0580-20	ナス型プラスチック用アルミブロックセット(JIS規格) 300mL PSL-2500A型用	107,200	117,300	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0580-21	ナス型プラスチック用アルミブロックセット(JIS規格) 500mL PSL-2500A型用	124,300	136,300	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0603-35	タッチセンサー送信機 消し機能 増設用 XP10C	2,280	2,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0603-36	業務用押しボタン送信機 消し機能 増設用 XP10E	1,750	1,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0603-53	人感センサー チャイムセット ネットワーク型	4,380	4,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0603-62	チャイム表示受信チャイム 増設用 XP190	5,700	5,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0603-63	呼び出しチャイムセット ネットワーク型 チャイム表示 XP1910C	7,520	7,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-0603-64	呼び出しチャイムセット ネットワーク型 チャイム表示 XP1910E	7,080	7,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-1211-15	グリップ付4点支柱板 プラウワン AQS-106R	8,600	9,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-1211-16	グリップ付4点支柱板 レッド AQS-10RE	8,600	9,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-1213-98	インクジェットハンディプリンター BT-HH6105B2	66,700	66,800	2081	2081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-1213-99	ハンディプリンターインクジェット用カートリッジ 黒 BT-2580P Black	14,300	18,600	2081	2081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-1214-01	ハンディプリンターインクジェット用カートリッジ 青 BT-2581P Cyan	15,800	18,700	2081	2081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-1214-02	ハンディプリンターインクジェット用カートリッジ 赤 BT-2582P Magenta	15,800	18,700	2081	2081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-1214-03	ハンディプリンターインクジェット用カートリッジ 白 BT-2585P White	25,200	29,200	2081	2081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-1219-15	プロロー フレミアム(減湿ロール) 350mm×100m JPGS33080	14,440	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1516
65-1219-16	プロロー フレミアム(減湿ロール) 400mm×100m JPGS33090	15,740	16,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1516
65-1337-05	AD718 アディマルズ ベネチアトリック 小売用 コジカ														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研装置用 品/パーツ 円	ウェルビーイング セブ 円	サイエンスカ タログ 円
65-3416-37	リンクステーション SOHO向け LS270DNB ネットワークHDD 2ベイ 6TB LS270DN602B	75,600	74,500		2614										
65-3416-44	リンクステーション SOHO向け LS270DNB ネットワークHDD 2ベイ 16TB LS270DN1602B	151,200	155,000	2614	2614										
65-3419-44	リンクステーション SOHO向け LS270DNB ネットワークHDD 2ベイ 2TB LS270DN202B	58,500	57,000	2614	2614										
65-3419-45	リンクステーション SOHO向け LS270DNB ネットワークHDD 2ベイ 4TB LS270DN402B	67,700	66,000	2614	2614										
65-3420-57	リンクステーション SOHO向け LS270DNB ネットワークHDD 2ベイ 8TB LS270DN802B	86,000	83,300	2614	2614										
65-537-01	耐熱手袋 EGF-37	11,900	13,200	2264	2264										
65-3726-98	防災おんぶ担架 OT9622000	19,500	19,800			545									
65-3744-63	epT.I.P.S. ボックス 2.0 0.1-20 μL 0030076133	5,900	6,500	1180	1180										
65-3744-65	epT.I.P.S. ボックス 2.0 0.5-1250 μL 0030076192	6,000	6,600	1180	1180										
65-3744-66	epT.I.P.S. セット 0.1-20 μL 1セット(480本入) 0030076303	10,700	11,800	1181	1181										
65-3744-69	epT.I.P.S. セット 0.5-20 μL 1セット(480本入) 0030076311	9,800	10,800	1181	1181										
65-3744-74	epT.I.P.S. ラック (Biopur) 0.2-5mL 1セット(120本入) 0030075307	10,600	11,700	1180	1180										
65-3744-75	ep Dualfilter T.I.P.S. strile およびPCR clean 0.2-5mL 1セット(120本入) 0030078624	16,800	18,500	1182	1182										
65-3744-76	ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1, 000 μL 1セット(960本入) 0030078645	36,900	40,800	1182	1182										
65-3978-15	ダブルスリット紅門鏡 II型 AW-001-II	60,000	62,000			1662									
65-3978-16	六角灯ダブルスリット紅門鏡 II型 AW-001-III	63,000	65,000			1662									
65-3978-17	ダブルスリット紅門鏡 II型 AW-002-II	60,000	62,000			1662									
65-3978-18	六角灯ダブルスリット紅門鏡 II型 小 AW-002-III	63,000	65,000			1662									
65-3978-24	プラスチック紅門鏡 Lセット(LED紅門鏡ホルダーセット) K-202L-H	53,000	54,000			1662									
65-3978-26	プラスチック紅門鏡 Mセット(LED紅門鏡ホルダーセット) K-202M-H	53,000	54,000			1662									
65-3978-64	温度計 G-130	98,000	140,000			793									
65-3978-73	知覚筆 G-174	6,000	19,000			792									
65-4268-21	専用加熱対(デジタル)温度調節器付きマルチヒーター・ホトプレート・ホトプレートスター用/汎用スリット	12,000	13,200	149	149										
65-4268-22	専用加熱対(デジタル)温度調節器付きマルチヒーター・ホトプレート・ホトプレートスター用/汎用スリット	18,200	20,000	149	149										
65-4268-23	専用加熱対(デジタル)温度調節器付きマルチヒーター・ホトプレート・ホトプレートスター用/汎用スリット	7,300	8,000	149	149										
65-4268-24	専用加熱対(デジタル)温度調節器付きマルチヒーター・ホトプレート・ホトプレートスター用/汎用スリット	9,100	10,000	149	149										
65-4268-25	専用加熱対(デジタル)温度調節器付きマルチヒーター・ホトプレート・ホトプレートスター用/汎用スリット	7,300	8,000	149	149										
65-4268-26	専用加熱対(デジタル)温度調節器付きマルチヒーター・ホトプレート・ホトプレートスター用/汎用スリット	9,100	10,000	149	149										
65-4268-27	専用加熱対(デジタル)温度調節器付きマルチヒーター・ホトプレート・ホトプレートスター用/汎用スリット	36,400	40,000	149	149										
65-4268-28	専用加熱対(デジタル)温度調節器付きマルチヒーター・ホトプレート・ホトプレートスター用/汎用スリット	40,000	44,000	149	149										
65-549-01	縦製乳鉢 φ60mm 乳棒付き	790	960	318	318	232									490
65-549-02	縦製乳鉢 φ90mm 乳棒付き	890	1,070	318	318	232									490
65-549-03	縦製乳鉢 φ120mm 乳棒付き	1,250	1,490	318	318	232									490
65-549-04	縦製乳鉢 φ150mm 乳棒付き	1,850	2,250	318	318	232									490
65-549-05	縦製乳鉢 φ180mm 乳棒付き	6,550	7,980	318	318	232									490
65-549-06	縦製乳鉢 φ210mm 乳棒付き	13,200	16,100	318	318	232									490
65-549-07	縦製乳鉢 φ240mm 乳棒付き	19,100	23,300	318	318	232									490
65-549-08	縦製乳鉢 φ300mm 乳棒付き	30,600	37,100	318	318	232									490
65-552-01	縦製ポリアルミル φ105×140mm PM-80T	8,100	9,720	305	305										
65-552-02	縦製ポリアルミル φ130×180mm PM-120T	10,900	13,100	305	305										
65-552-03	縦製ポリアルミル φ150×215mm PM-150T	13,900	16,700	305	305										
65-552-04	縦製ポリアルミル φ185×245mm PM-180T	20,900	25,100	305	305										
65-552-05	縦製ポリアルミル φ215×280mm PM-210T	39,000	46,800	305	305										
65-552-16	縦製ポリアルミル φ240×310mm PM-240T	40,200	50,300	305	305										
65-552-17	縦製ポリアルミル φ305×375mm PM-300C	71,200	85,500	305	305										
65-5521-83	スチール製車いす EX-11BS	55,000	60,000			1802									
65-5564-04	エアシャワー(自動除菌タイプ) 出入口片引付自動扉 Aタイプ HAS-T201PSL2-AS	1,916,000	2,008,000												355
65-5564-05	エアシャワー(自動除菌タイプ) 出入口片引付自動扉 Bタイプ HAS-T201PSL2-AS	1,916,000	2,008,000												355
65-5604-35	エアシャワー(自動除菌タイプ) 出入口両引付自動扉 HAS-T201P2-AW	2,549,000	2,641,000												355
65-5698-37	タワーアーチンネル HG-TW100	353,500	362,000			171									
65-5698-38	キリンバネル HG-KP101	238,000	248,000			171									
65-5698-39	ゾウバネル HG-ZP102	238,000	248,000			171									
65-5698-42	ステップ(丸) 左向き HG-ST106L	25,000	27,000			171									
65-5698-43	ステップ(丸) 右向き HG-ST107R	25,000	27,000			171									
65-5698-44	Lサークル HG-SC108	126,500	130,000			171									
65-5698-45	アーチンネルすべり台 HG-AC200	465,800	481,700			171									
65-5710-82	メンブランフィルター 滅菌済み 0.45 μm 5個入 4421601009	16,900	18,500	1208	1208										
65-5710-83	メンブランフィルター 滅菌済み 0.2 μm 5個入 4430606005	16,900	18,500	1208	1208										
65-5711-71	クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴 ABR-24CR	46,200	57,530	146	146										
65-5711-72	オンアイス アルミブロック 大型タイプ AB-136C	62,000	78,910	146	146										
65-5711-73	アルミブロック用スタンド 大型タイプ AR-LST	9,600	13,970	146	146										
65-5711-74	オンアイス アルミブロック ABR-22W-02	33,700	42,900	146	146										
65-5711-75	オンアイス アルミブロック ABR-24W-02	29,400	37,420	146	146										
65-5711-76	オンアイス アルミブロック 15mL遠浅管用 ABR-6-15	30,600	38,950	146	146										
65-5711-77	オンアイス アルミブロック 80mL遠浅管用 ABR-2-50	19,300	24,570	146	146										
65-5711-78	オンアイス アルミブロック 小型タイプ 27mm AB-12M	13,100	16,680	146	146										
65-5711-79	オンアイス アルミブロック 小型タイプ 22mm AB-12M-05	12,200	15,530	146	146										
65-5711-80	オンアイス アルミブロック 小型タイプ 13.6mm AB-24M-02	10,900	13,880	146	146										
65-5711-81	温度制御用アルミプレート 80×122×5mm AB-TC1	5,300	6,750	147	147										
65-5711-82	温度制御用アルミプレート 77×116×5mm AB-TC2	5,300	6,750	147	147										
65-5711-83	温度制御用アルミプレート(上段)80×122×4mm 黒 AB-TC1-STB	15,700	19,990	147	147										
65-5711-84	温度制御用アルミプレート(上段)80×122×4mm シルバー AB-TC1-STW	15,700	19,990	147	147										
65-5711-85	温度制御用アルミプレート(上段)77×116×4mm 黒 AB-TC2-STB	15,700	19,990	147	147										
65-5711-86	温度制御用アルミプレート(上段)77×116×4mm シルバー AB-TC2-STW	15,700	19,990	147	147										
65-558-01	縦製蒸発皿(丸皿) φ60mm 30mL D-30	400	440	1863	1863										490
65-558-02	縦製蒸発皿(丸皿) φ70mm 50mL D-50	530	590	1863	1863										490
65-558-03	縦製蒸発皿(丸皿) φ80mm 80mL D-80	670	740	1863	1863										490
65-558-04	縦製蒸発皿(丸皿) φ90mm 120mL D-120	830	920	1863	1863										490
65-558-05	縦製蒸発皿(丸皿) φ110mm 210mL D-210	1,260	1,390	1863	1863										490
65-558-06	縦製蒸発皿(丸皿) φ150mm 400mL D-400	2,500	2,750	1863	1863										490
65-558-07	縦製蒸発皿(丸皿) φ180mm 750mL D-540	3,770	4,150	1863	1863										490
65-563-01	縦製平皿 φ60mm 25mL	570	630	1964	1964										490
65-563-02	縦製平皿 φ75mm 50mL	680	730	1964	1964										490
65-563-03	縦製平皿 φ90mm 50mL	1,070	1,180	1964	1964										490
65-563-04	縦製平皿 φ105mm 160mL	1,560	1,720	1964	1964										490
65-563-05	縦製平皿 φ120mm 200mL	1,750	1,930	1964	1964										490
65-563-06	縦製平皿 φ150mm 400mL	2,750	3,030	1964	1964										490
65-564-01	縦製ルツポ型 本体 10mL B00	260	340	1858	1858										490
65-564-02	縦製ルツポ型 本体 15mL B0	300	330	1858	1858										490
65-564-03	縦製ルツポ型 本体 30mL B1	410	460	1858	1858										490
65-564-04	縦製ルツポ型 本体 50mL B2	590	650	1858	1858										490
65-564-05	縦製ルツポ型 本体 100mL B3	790	870	1858	1858										490
65-564-06	縦製ルツポ型 本体 155mL B4	1,080	1,190	1858	1858										490
65-564-07	縦製ルツポ型 本体 280mL B5	1,180	1,300	1858	1858										490
65-565-01	縦製ルツポ型 フタ 10mL用 B00	210	330	1858	1858										490
65-565-02	縦製ルツポ型 フタ 15mL用 B0	230	370	1858	1858										490
65-565-03	縦製ルツポ型 フタ 30mL用 B1	270	360	1858	1858										490
65-565-04	縦製ルツポ型 フタ 50mL														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニークー 2024 円	数値2024 円	アズビエ 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカ タログ 円	感産産研用 品ハロフ 円	ウェルビー イングハ ルブ 円	サイエンス カ タログ 円
65-9390-05	25mlアスピレーティングピペット(個別包装) 200本入 229248	40,000	45,600	1755	1755										
65-9390-06	50mlアスピレーティングピペット(個別包装) 100本入 229249	43,000	49,100	1755	1755										
66-0003-09	大判マルチタオケット #3000・ホワイト	3,000	3,300			590									
66-0003-10	大判マルチタオケット #3000・ピンク	3,000	3,300			590									
66-0003-11	大判マルチタオケット #3000・ブルー	3,000	3,300			590									
66-0003-12	大判マルチタオケット #3000・ベージュ	3,000	3,300			590									
66-0003-13	大判マルチタオケット #3000・グリーン	3,000	3,300			590									
66-0003-30	ティップクリナー 138029	8,000	9,200			1611									
66-0003-31	ディスプレイホルダー先電極(ブレード絶縁タイプ) 138104	4,200	4,900			1611									
66-0003-32	ディスプレイホルダー先電極(ニードル絶縁タイプ) 138105	5,300	6,100			1611									
66-0003-33	ディスプレイホルダー先電極(ホルム4mm) 138103	6,600	7,600			1611									
66-0003-34	バイポーラーフォーセプス(アドソストレート) 60-1768-001	47,250	54,340			1611									
66-0003-35	バイポーラーフォーセプス(クッシングバイオネットマイクロ) 60-1769-001	89,250	102,640			1611									
66-0003-36	バイポーラーフォーセプス(セムケンストレート) 60-1772-001	89,250	102,640			1611									
66-0003-98	自動血球洗浄機 MC450	2,180,000	2,230,000			1262									
66-0004-28	加圧バッグ P1B1000 1000mm	7,000	8,300			1419									
66-0004-29	加圧バッグ P1B500 500mm	6,000	7,110			1419									
66-0004-30	フジポリエロン 袖付 裏指フックタイプ 10枚入	900	1,200			413									
66-0004-89	セーフジェル500mL JAG010088	720	1,000			316									
66-0004-90	プロリール プレミアム JPSG33010	4,580	5,000			1516									
66-0004-91	プロリール プレミアム JPSG33020	6,300	6,400			1516									
66-0004-92	プロリール プレミアム JPSG33030	7,800	8,400			1516									
66-0004-93	プロリール プレミアム JPSG33040	11,700	12,000			1516									
66-0004-94	プロリール プレミアム JPSG33050	14,940	15,600			1516									
66-0004-95	プロリール プレミアム JPSG33060	19,380	19,400			1516									
66-0005-05	メドワイブ GWR911004 100枚入	1,000	1,300			377									
66-0005-33	イソジキス薬 30ml	560	670			360									
66-0007-51	ディスプレイホルダー ベントス BEGR010 2個入	3,080	3,300			1751									
66-0011-17	フィットウェーブリアA03 茶メタリック 8FYA03SR06	8,500	10,000			177									
66-0011-18	フィットウェーブリアA04 茶メタリック 8FYA04SR06	10,000	12,000			177									
66-0012-06	内視鏡用ブラシ 27-05179-10 10本入	2,600	3,000			1531									
66-0012-07	内視鏡用ブラシ 27-57787-10 10本入	3,000	3,470			1531									
66-0012-08	内視鏡用ブラシ 30-18050-50 50本入	39,600	45,700			1531									
66-0012-09	内視鏡用ブラシ 30-23050-50 50本入	50,400	58,200			1531									
66-0012-10	内視鏡用ブラシ 32-23056-50 50本入	50,400	58,200			1531									
66-0012-11	内視鏡用ブラシ 34-18030-50 50本入	48,000	55,400			1531									
66-0012-12	内視鏡用ブラシ 34-18030-50 50本入	54,000	62,400			1531									
66-0012-13	内視鏡用ブラシ 34-18030-50 50本入	60,000	69,300			1531									
66-0012-14	内視鏡用ブラシ 35-23020-3 3本入	4,350	5,020			1531									
66-0012-15	内視鏡用ブラシ 35-23025-3 3本入	4,350	5,020			1531									
66-0012-16	内視鏡用ブラシ 36-10010-10 10本入	2,200	2,540			1531									
66-0012-17	寛骨臼リマ専用ブラシ 50-ACETAB 3本入	20,000	23,100			1534									
66-0012-18	両端ブラシ(白) 350mm 3本入 40-35005	6,500	7,500			1533									
66-0012-19	両端ブラシ(緑) 細 350mm 3本入 40-35006	6,500	7,500			1533									
66-0012-20	両端ブラシ(青) 細 350mm 3本入 40-35008	6,500	7,500			1533									
66-0012-21	両端ブラシ(赤) 350mm 3本入 40-35010	6,500	7,500			1533									
66-0012-22	両端ブラシ(黄) 350mm 3本入 40-35012	8,200	9,470			1533									
66-0012-23	両端ブラシ(緑) 太 350mm 3本入 40-35015	8,200	9,470			1533									
66-0012-24	両端ブラシ(青) 太 350mm 3本入 40-35020	8,200	9,470			1533									
66-0012-25	両端ブラシ2way(白) 350mm 3本入 40-35056	6,500	7,500			1533									
66-0012-26	両端ブラシ2way(青) 350mm 3本入 40-35810	6,500	7,500			1533									
66-0012-27	両端ブラシ(白) 500mm 3本入 40-50005	6,500	7,500			1533									
66-0012-28	両端ブラシ(緑) 細 500mm 3本入 40-50006	6,500	7,500			1533									
66-0012-29	両端ブラシ(青) 細 50 3本入 40-50008	6,500	7,500			1533									
66-0012-30	両端ブラシ(赤) 500mm 3本入 40-50010	6,500	7,500			1533									
66-0012-31	両端ブラシ(黄) 500mm 3本入 40-50012	8,500	9,810			1533									
66-0012-32	両端ブラシ(緑) 太 500mm 3本入 40-50015	8,500	9,810			1533									
66-0012-33	両端ブラシ(青) 太 500mm 3本入 40-50020	8,500	9,810			1533									
66-0012-34	両端ブラシ2way(白) 500mm 3本入 40-50056	6,900	7,970			1533									
66-0012-35	両端ブラシ2way(青) 500mm 3本入 40-50810	6,900	7,970			1533									
66-0012-36	両端ブラシ(白) 650mm 3本入 40-65005	6,600	7,620			1533									
66-0012-37	両端ブラシ(緑) 細 650mm 3本入 40-65006	6,600	7,620			1533									
66-0012-38	両端ブラシ(青) 細 650mm 3本入 40-65008	6,600	7,620			1533									
66-0012-39	両端ブラシ(赤) 650mm 3本入 40-65010	6,600	7,620			1533									
66-0012-40	両端ブラシ(黄) 650mm 3本入 40-65012	8,500	9,810			1533									
66-0012-41	両端ブラシ(緑) 太 650mm 3本入 40-65015	8,500	9,810			1533									
66-0012-42	両端ブラシ(青) 太 650mm 3本入 40-65020	8,500	9,810			1533									
66-0012-43	両端ブラシ(白) 800mm 3本入 40-80005	7,300	8,430			1533									
66-0012-44	両端ブラシ(緑) 細 800mm 3本入 40-80006	7,300	8,430			1533									
66-0012-45	両端ブラシ(青) 細 800mm 3本入 40-80008	7,300	8,430			1533									
66-0012-46	両端ブラシ(赤) 800mm 3本入 40-80010	7,300	8,430			1533									
66-0012-47	両端ブラシ(黄) 800mm 3本入 40-80012	9,500	11,000			1533									
66-0012-48	両端ブラシ(緑)太 800mm 3本入 40-80015	9,500	11,000			1533									
66-0012-49	両端ブラシ(青) 太 800mm 3本入 40-80020	9,500	11,000			1533									
66-0012-50	多目的ハンドルブラシ 28-69394-10 両端 10本入	3,700	4,270			1533									
66-0012-51	多目的ハンドルブラシ 28-72550-10 ナイロン製10本入	3,700	4,270			1533									
66-0012-52	多目的ハンドルブラシ 29-72550-10 ステンレス製 10本入	3,700	4,270			1533									
66-0012-53	ホテル洗浄ブラシ 50-10295-3 3本入	14,000	16,200			1533									
66-0012-54	手洗い用ブラシ 50-40911-10 10個入	5,000	5,770			1533									
66-0012-55	多目的平ブラシ 50-40922 乗らめゆ 3本入	7,500	8,660			1533									
66-0012-56	フレキシブルブラシ 41-31502-S-20 白20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-57	フレキシブルブラシ 41-32503-S-20 黄20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-58	フレキシブルブラシ 41-32504-S-20 紫20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-59	フレキシブルブラシ 41-32505-S-20 灰20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-60	フレキシブルブラシ 41-32505-S-20 灰20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-61	フレキシブルブラシ 41-46802-S-3 白3本入	3,900	4,500			1531									
66-0012-62	フレキシブルブラシ 41-47503-S-3 黄3本入	3,900	4,500			1531									
66-0012-63	フレキシブルブラシ 41-47504-S-3 紫3本入	3,900	4,500			1531									
66-0012-64	フレキシブルブラシ 41-47505-S-3 灰3本入	3,900	4,500			1531									
66-0012-65	フレキシブルブラシ 41-61502-S-20 白20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-66	フレキシブルブラシ 41-62503-S-20 黄20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-67	フレキシブルブラシ 41-62504-S-20 紫20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-68	フレキシブルブラシ 41-62505-S-20 灰20本入	22,000	25,400			1531									
66-0012-69	フレキシブルブラシ 41-76502-S-3 白3本入	3,900	4,500			1531									
66-0012-70	フレキシブルブラシ 41-77503-S-3 黄3本入	3,900	4,500			1531									
66-0012-71	フレキシブルブラシ 41-77504-S-3 紫3本入	3,900	4,500			1531									
66-0012-72	フレキシブルブラシ 41-77505-S-3 灰3本入	3,900	4,500			1531									
66-0012-89	ワイヤーブラシ 20-10079 3本入	2,400	2,770			1533									
66-0012-90	ワイヤーブラシ 20-10106 3本入	2,400	2,770			1533									
66-0012-91	ワイヤーブラシ 20-10129 3本入	2,400	2,770			1533									
66-0012-92	ワイヤーブラシ 20-10157 3本入	2,													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	標準産物装置用 品/パーツ 円	ウェルビーイング パーツ 円	サイエンスカ タログ 円
67-7091-01	島津理化 121-355S 化学実習器 FT-Y5	181,300	188,000												208
67-7091-05	121-610 化学淨走台用記録装置セット	32,000	35,000												212
67-7091-21	121-860 二次元の衝突実験器 TD-10	24,000	26,000												217
67-7091-28	121-087 同時落下実験器 KL-50A	43,400	46,000												218
67-7091-47	123-090 ケーター可逆振り子 KP-1000	458,700	428,000												227
67-7091-53	190892 単振り子用吊り線(金具付き)3種5組	7,100	8,800												230
67-7091-60	121-177 単振り子実験器SP-600スタンド(LC-B)セット	66,700	70,700												231
67-7091-65	123-151 ね振り子 SS-2N	15,600	16,400												235
67-7091-72	126-040 ボイルの法則実験器 NYB-100	10,500	12,400												240
67-7091-84	125-210 水圧実験器 UPS-10	5,200	6,000												237
67-7091-85	125-196 水圧実験用水槽 PSL-5	13,200	18,600												237
67-7092-03	192262 水熱量計 JK-100用紙抵抗線 2種5組	6,500	7,000												244
67-7092-04	192263 水熱量計 JK-100用ふた(ターミナルつき)	4,200	5,000												244
67-7092-16	127-102 線形振幅測定器 HK-4B	180,000	200,000												248
67-7092-18	191186 オプチカルレーザ	28,000	30,000												248
67-7092-23	123-351 水平すだれ式波動実験器 WM-70Na	311,800	326,000												250
67-7092-25	191011 水平すだれ WM-70N用クロスアーム(振動部)	80,000	115,000												250
67-7092-26	191013 水平すだれ WM-70N用モーター(造波装置)	37,900	39,000												250
67-7092-30	123-410 波動実験用つまみばね	7,900	10,000												253
67-7092-74	191601 光学台 OB-C用キャリア	4,500	5,200												273
67-7092-77	191604 光学台 OB-C用スリット(十字入り)	5,800	6,300												273
67-7092-78	191605 光学台 OB-C用ろうそく立て(1本立て)	3,500	4,000												273
67-7092-79	191606 光学台 OB-C用ろうそく立て(4本立て)	4,500	5,000												273
67-7092-80	191607 光学台 OB-C用電球ソケット	11,800	12,400												273
67-7092-82	191621 光学台 OB-C用凹レンズばさみ	4,400	5,000												273
67-7092-86	129-090 光の基礎実験セット OBS-100	165,600	183,000												275
67-7092-96	128-740 とつレンズ A	8,600	9,400												277
67-7093-04	128-900 プリズム	11,000	12,000												278
67-7093-05	128-920 直角プリズム	4,800	5,000												278
67-7093-07	128-720 マジックミラー	44,000	50,800												279
67-7093-13	128-109 教育用レーザ装置 NEO-1MW-SR	187,500	210,000												281
67-7093-21	191507 光電池実験LB-15用ランプ	3,000	4,000												282
67-7093-71	133-351 静電高圧発生装置 VG-150N	235,200	244,000												297
67-7093-72	191991 ハンデグラフVG-250-VG-T2用 ゴムベルト 幅50×長さ1000mm	19,600	22,000												296
67-7093-76	192002 ハンデグラフVG-250用 ジョイン	2,600	3,000												296
67-7093-78	133-340 ハンデグラフVG-250用 ジョイン	504,000	420,000												298
67-7093-84	133-010 電圧機	6,200	6,400												299
67-7093-86	133-140 電圧振り子	5,600	7,700												299
67-7094-04	132-133 立体磁界観察器 DD-7M	11,000	13,800												304
67-7094-33	192068 二重コイル SH-T-S用紙片 10枚組	3,200	3,400												321
67-7094-67	134-100 電気学習セット 小学校用	14,000	15,800												310
67-7094-68	134-110 電気学習セット 中学校用	21,000	25,000												310
67-7094-80	136-591 電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3	8,500	8,800												313
67-7094-82	192078 互電球 2.5V 0.3A(5個組)	2,000	2,200												313
67-7095-09	190312 メートルブリッジMB-1000用振動部	13,400	15,000												328
67-7095-12	190315 メートルブリッジMB-1用接線棒	4,600	5,000												328
67-7095-13	100-611 金属抵抗の温度係数測定器 MR-20A	117,500	152,000												329
67-7095-17	195055 KHE-5-SN-50用ホール素子	70,300	55,400												330
67-7095-29	100-258 半導体素子実験装置 KSC-3D	325,000	341,000												335
67-7095-35	100-330 周波数変換・増幅装置 FMH-105	440,000	450,000												340
67-7095-49	島津理化 102-001S プログラミングボード IO-27S	28,300	28,700												128
67-7095-51	196100 モーターハベル MO-3	3,400	3,800												128
67-7095-73	195068 HA-30用光源ランプ(ハロゲンランプ)	6,300	6,900												348
67-7095-75	195068 HA-30用光電管 R13634	47,200	58,000												348
67-7095-77	192354 ミリカンMLD-5-10-20-30用ラテックス液(15mL容器入り)	11,400	12,000												349
67-7095-96	136-801 高温拡散形霧箱 WH-100N	320,000	330,000												352
67-7096-05	136-880 教育用放射線線源保管箱 RH-10	20,000	26,000												356
67-7096-26	192674 浸透圧実験OP-50用浸透膜 3枚組	4,400	5,800												360
67-7096-36	112-097 鉄製スタンド LC-B	42,000	46,000												366
67-7096-37	112-098 鉄製スタンド LC-D	50,000	56,000												366
67-7097-71	148-310 地震発生装置	59,000	66,000												404
67-7097-72	148-320 液状化実験装置	65,000	74,000												404
67-7097-89	146-477 ハンド吸排気ポンプ	19,800	21,500												397
67-7098-18	542-604 電気炉 MPN-311	441,000	485,000												415
67-7098-25	545-522 低温インキュベータ BITEC-300	415,000	449,000												417
67-7098-26	545-524 低温インキュベータ BITEC-400	587,000	634,000												417
67-7098-27	545-526 低温インキュベータ BITEC-500	831,000	898,000												417
67-7098-28	545-527 低温インキュベータ BITEC-300L	587,000	634,000												417
67-7098-29	545-528 低温インキュベータ BITEC-400L	783,000	846,000												417
67-7098-30	545-529 低温インキュベータ BITEC-500L	1,027,000	1,110,000												417
67-7098-37	511-160 純水製造装置 SWAC-252	523,000	544,000												422
67-7098-39	597036 歯石洗浄剤	3,600	3,800												422
67-7098-40	597070 イオン交換樹脂カートリッジ	30,200	30,800												422
67-7098-42	597072 メンブレンフィルタ(2個組)	16,000	16,400												422
67-7098-43	511-130 高留水製造装置 SWAC-210A	364,000	383,000												424
67-7099-10	148-300 簡易地震計(水平動式)	32,000	35,000												405
67-7135-12	閉め忘れお知らせアラーム FA1	1,180	1,680								2369				
67-8019-75	接け込みヒーター ヒーターカバー付(ショットタイプ) SNH-P900S	16,000	17,500								171				171
67-8019-76	接け込みヒーター ヒーターカバー付(ロングタイプ) SNH-P900L	17,000	18,600								171				171
67-8032-64	128-900S プリズムM5セット	33,000	36,000												278
67-8032-65	128-920S 直角プリズムM5セット	24,000	25,000												278
67-8032-67	島津理化 128-178S プリズム実験器 LR-30NP	101,000	102,000												278
67-8033-13	島津理化 148-478S 系の生体実験器 ハンド吸排気ポンプ付き CH-20	144,700	147,000												397
67-8117-24	島津理化 101-355S 電気の基礎	128,100	147,000												116
67-8117-25	島津理化 101-3591 斜面の運動の実験	80,100	83,300												116
67-8117-47	107-1055A 直流電流計 HO-55A(4個組)	66,800	70,400												169
67-8117-56	192650 水圧実験器UPS-10用 ゴム膜2枚1組	1,500	2,000												237
67-8735-33	S-302VDH用HEPAフィルターセット S-302HEPS	20,500	21,200	386		386									
67-8735-35	吸引装置共通 吸引瓶 蓋つき ZL	28,500	31,900	386		386									
67-8735-36	吸引装置共通 吸引瓶 蓋つき ZL	21,500	23,600	386		386									
67-8735-79	湿度計 LS-150	450,000	500,000	641		641									
67-8735-80	湿度計 LS-160	450,000	500,000	641		641									
67-7905-02	MEISTER ピンセット TNF クリーンパック No.00 00-TNF	8,040	8,500	2584		2584									
67-7905-03	MEISTER ピンセット SA(耐酸鋼)製 クリーンパック No.00 00-SA	4,690	4,900	2584		2584									
67-7905-05	MEISTER ピンセット SA(耐酸鋼)製 クリーンパック No.0 0-SA	4,590	5,500	2584		2584									
67-7905-07	MEISTER ピンセット TNF クリーンパック No.00B 00B-TNF	6,640	8,000	2584		2584									
67-7905-08	MEISTER ピンセット SA(耐酸鋼)製 クリーンパック No.00B 00B-SA	5,310	7,200	2584		2584									
67-7905-10	MEISTER ピンセット TNF クリーンパック No.00C 00C-TNF	5,750	6,700	2584		2584									
67-7905-11	MEISTER ピンセット SA(耐酸鋼)製 クリーンパック No.00C 00C-SA	4,690	5,400	2584		2584									
67-7905-13	MEISTER ピンセット TNF クリーンパック No.0C9 0C9-TNF	6,730	7,600	2584		2584									
67-7905-14	MEISTER ピンセット SA(耐酸鋼)製 クリーンパック No.0C9 0C9-SA	4,590	5,300	2584		2584									
67-7905-16	MEISTER ピンセット TNF クリーンパック No.0C11 0C11-TNF	6,630	7,000	2584		2584									
67															

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	産業用資材用品 円	ウェルビーイング 円	サイエンスカ タログ 円
6-7905-57	MEISTER ピンセット TNF クリーンパック No.7B 7B-TNF	7,640	8,500	2585											
6-7905-78	MEISTER ピンセット TNF (手タン)製 クリーンパック No.F-TNF	7,080	8,300	2585											
6-7905-79	MEISTER ピンセット TNF (手タン)製 クリーンパック No.AA-TNF	6,070	7,800	2585											
6-7905-80	MEISTER ピンセット TNF (手タン)製 クリーンパック No.0-TNF	6,680	8,900	2584											
6-7907-01	MEISTERピンセット ウェハー用 幅広 耐酸鋼 41LB2-SA	8,370	8,800	2587											
6-7907-02	MEISTERピンセット ウェハー用 幅広 耐酸鋼 41LB4-SA	8,370	8,800	2587											
6-7907-03	MEISTERピンセット ウェハー用 幅広 耐酸鋼 41LB6-SA	8,370	8,800	2587											
6-7907-08	MEISTERピンセット ウェハー用 幅広 耐酸鋼 41LB5-SA	8,370	8,800	2587											
6-7907-09	MEISTERピンセット ウェハー用 幅広 耐酸鋼 41LB6/8-SA	9,320	11,800	2587											
6-7908-01	特殊作業用ピンセット 丸筒 耐酸鋼 572	6,270	6,700	2593											
6-7908-02	特殊作業用ピンセット 丸筒 耐酸鋼 573	6,270	6,700	2593											
6-7908-03	特殊作業用ピンセット 扁平 耐酸鋼 574B	6,690	7,200	2593											
6-7908-04	特殊作業用ピンセット 凹 耐酸鋼 577	6,270	6,700	2593											
6-7908-05	特殊作業用ピンセット 丸筒 耐酸鋼 578	6,280	7,000	2593											
6-7908-06	特殊作業用ピンセット 扁平 耐酸鋼 NTX87	6,600	7,200	2593											
6-7908-07	特殊作業用ピンセット 凹 耐酸鋼 T	5,530	6,100	2593											
6-7909-11	セラミックチップピンセット 71M2	10,800	11,900	2594											
6-7909-12	セラミックチップピンセット 72M2	10,800	11,900	2594											
6-7909-13	セラミックチップピンセット 73M2	11,500	12,700	2594											
6-7909-14	セラミックチップピンセット 74M2	11,500	12,700	2594											
6-7909-15	セラミックチップピンセット 2AMZ	10,800	11,900	2594											
6-7909-16	セラミックチップピンセット 7M2	10,800	11,900	2594											
6-7909-21	セラミックチップピンセット 71M2交換用チップ	7,000	7,700	2594											
6-7909-22	セラミックチップピンセット 72M2交換用チップ	7,000	7,700	2594											
6-7909-23	セラミックチップピンセット 73M2交換用チップ	7,000	7,700	2594											
6-7909-24	セラミックチップピンセット 74M2交換用チップ	7,000	7,700	2594											
6-7909-25	セラミックチップピンセット 2AM2交換用チップ	7,000	7,700	2594											
6-7909-26	セラミックチップピンセット 7M2交換用チップ	7,000	7,700	2594											
6-7911-01	ファイバーチップピンセット ウェハー用 幅広 PEEK 8SA	7,640	7,900	2591											
6-7911-02	ファイバーチップピンセット ウェハー用 幅広 PEEK 4SA	7,210	7,600	2591											
6-7915-01	アルファモップ (テックス・ワイブ社製) TX7108	30,100	31,700	2504											
6-7915-11	アルファモップ交換用ワイバー (テックス・ワイブ社製) TX7118	156,000	163,800	2504											
67-9215-29	グリーン難燃耐熱手袋 (滑り止め付5本指) 27cm EGF38	10,440	11,800	2264											
67-9285-04	関数電卓 数字自然表示 fx-JP700CW-N	5,800	6,240	2078											
67-9285-05	関数電卓 統計算機能搭載 fx-JP900CW-N	7,600	8,270	2078											
67-9285-06	関数電卓 数字自然表示 fx-JP500CW-N	4,100	4,460	2078											
67-9308-36	レーザー距離計 トータル・バルス L2L LTI-7005880	183,000	193,000	753											
6-7990-12	静電測定器 FMX-004	93,700	79,800	2536											
68-0506-49	ep Dualfilter T1P.S. BioBased Uロッド 減菌済 0.1-10μL 960本入 0030081030	31,700	34,800	1182											
68-0506-50	ep Dualfilter T1P.S. BioBased Uロッド 減菌済 0.5-20μL 960本入 0030081048	30,500	33,500	1182											
68-0506-51	ep Dualfilter T1P.S. BioBased Uロッド 減菌済 2-20μL 960本入 0030081054	30,500	33,500	1182											
68-0506-52	ep Dualfilter T1P.S. BioBased Uロッド 減菌済 2-100μL 960本入 0030081068	30,500	33,500	1182											
68-0506-53	ep Dualfilter T1P.S. BioBased Uロッド 減菌済 2-200μL 960本入 0030081072	30,500	33,500	1182											
68-0506-54	ep Dualfilter T1P.S. BioBased Uロッド 減菌済 20-300μL 960本入 0030081080	30,500	33,500	1182											
68-0506-55	ep Dualfilter T1P.S. BioBased Uロッド 減菌済 50-1,000μL 960本入 0030081099	32,900	36,100	1182											
68-0506-56	ep Dualfilter T1P.S. BioBased Uロッド 減菌済 50-1,250μL 960本入 0030081102	32,900	36,100	1182											
68-0506-57	ep Dualfilter T1P.S. SealMax BioBased Uロッド(Biour) 減菌済 0.5-20μL 960本入 0030081103	31,400	34,500	1182											
68-0506-58	ep Dualfilter T1P.S. SealMax BioBased Uロッド(Biour) 減菌済 2-100μL 960本入 0030081104	31,400	34,500	1182											
68-0506-59	ep Dualfilter T1P.S. SealMax BioBased Uロッド(Biour) 減菌済 2-200μL 960本入 0030081105	32,600	35,700	1182											
68-0506-60	ep Dualfilter T1P.S. SealMax BioBased Uロッド(Biour) 減菌済 20-300μL 960本入 0030081106	31,400	34,500	1182											
68-0506-61	ep Dualfilter T1P.S. SealMax BioBased Uロッド(Biour) 減菌済 50-1000μL 960本入 0030081107	34,100	37,400	1182											
68-0509-60	静電気除去ブラシ コンパクト型 STAC33-earth	600	800	2559											
6-8065-01	ハーフロリング 黒 P-3	720	910	1978											
6-8065-02	ハーフロリング 黒 P-4	880	1,100	1978											
6-8065-03	ハーフロリング 黒 P-5	960	1,200	1978											
6-8065-04	ハーフロリング 黒 P-6	1,320	1,650	1978											
6-8065-05	ハーフロリング 黒 P-7	1,540	1,940	1978											
6-8065-06	ハーフロリング 黒 P-8	1,760	2,200	1978											
6-8065-07	ハーフロリング 黒 P-9	1,880	2,360	1978											
6-8065-08	ハーフロリング 黒 P-10	1,980	2,490	1978											
6-8065-09	ハーフロリング 黒 P-11	3,080	3,860	1978											
6-8065-10	ハーフロリング 黒 P-12	3,400	4,250	1978											
6-8065-11	ハーフロリング 黒 P-14	3,800	4,750	1978											
6-8065-12	ハーフロリング 黒 P-15	3,960	4,960	1978											
6-8065-13	ハーフロリング 黒 P-16	4,000	5,010	1978											
6-8065-14	ハーフロリング 黒 P-18	4,440	5,570	1978											
6-8065-15	ハーフロリング 黒 P-20	4,640	5,800	1978											
68-0821-54	電子式個人線量計 DOSEI-γ (γ線用) CPXANRFA-30	34,000	40,800	637											
68-0821-55	電子式個人線量計 DOSEI-γ (γ線、中性子線用) CPXANRFA-31	112,000	115,000	637											
68-0821-56	Naシンチレーションサーベイメータ (ワイドレンジタイプ) NHC7	500,000	550,000	637											
68-0821-57	Naシンチレーションサーベイメータ (低エネルギータイプ) NHC6	700,000	750,000	637											
6-8099-01	耐酸ドラムポンプ 055	2,300	2,560	380											
68-1412-97	インサート (200μL) 付遠方ろすびん 1箱(100個入) 6904-25800	7,000	8,400	1613											
6-8173-11	モニターユニット2 本体セット max3500min ⁻¹ UM-JET-2	82,600	87,000	344											
68-1806-76	I27-061 熱伝導比較装置 HM-5A	13,500	20,000												
6-8221-11	電子ポンプ TP-N20R	4,100	4,320	376											243
6-8221-13	電子ポンプ TP-N30R	5,000	5,240	376											
6-8253-01	耐熱プロテクター ハンドプロテクター	13,800	16,300	2265											
6-8253-02	耐熱プロテクター アームプロテクター	8,900	10,900	2265											
6-8259-11	ウルトラテープ #1164 白2インチ 54m 1164-ZW	11,300	19,000	2510											
6-8260-01	ウルトラテープ #1164 1インチ 白	3,000	5,500	2509											
6-8260-02	ウルトラテープ #1110 1インチ グリーン	3,000	5,500	2509											
6-8260-03	ウルトラテープ #1110 1インチ オレンジ	3,000	5,500	2509											
6-8261-01	ウルトラテープ #1185 2インチ 白/黒	4,200	4,170	2509											
6-8261-02	ウルトラテープ #1185 2インチ 黒/黒	4,200	4,170	2509											
6-8262-01	ウルトラテープ #1153 白1/2インチ 1/2(白)	2,400	3,170	2509											
6-8262-02	ウルトラテープ #1153 グリーン1/2(グリーン)	2,400	3,170	2509											
6-8262-03	ウルトラテープ #1153 オレンジ1/2(オレンジ)	2,400	3,170	2509											
6-8262-04	ウルトラテープ #1153 1インチ 白 1(白)	2,900	4,000	2509											
6-8262-05	ウルトラテープ #1153 1インチ グリーン 1(グリーン)	2,900	4,000	2509											
6-8262-06	ウルトラテープ #1153 1インチ オレンジ 1(オレンジ)	2,900	4,000	2509											
6-8262-07	ウルトラテープ #1153 2インチ 白 2(白)	4,500	6,000	2509											
6-8262-08	ウルトラテープ #1153 2インチ グリーン 2(グリーン)	4,500	6,000	2509											
6-8262-09	ウルトラテープ #1153 2インチ オレンジ 2(オレンジ)	4,500	6,000	2509											
6-8620-01	熱水安全手袋 フリーサイズ	9,800	10,800												
6-8626-01	減菌シャーレ BIO-BK φ90×15mm 10枚×50袋 1-90	17,000	17,500	1086											
6-8626-03	減菌シャーレ BIO-BK φ90×20mm 10枚×50袋 1-90-20	19,400	20,000	1086											
6-8630-01	遠投管 スーパーシールキャップ 15mL 1ケース(2ラック(25本/ラック)/箱×10箱入)	36,700	39,700	1777											
6-8630-02	遠投管 スーパーシールキャップ 50mL 1ケース(25本/ラック×20ラック入) 3191-335	45,200	48,900	1777											
6-8672-12	ビペットチップ(減菌済) 1250μL 96本×6箱 1045-965	9,600	10,400	1178											42
6-8762-13	ナスコ・ワールバック(書き込み面なし) 1627mL 250枚入 B01532	47,600	57,100	2046											35
6-8762-14	ナスコ・ワールバック(書き込み面なし) 2041mL 250枚入 B01323	50,000	60,000	2046											35
6-905-01	クリーンール手袋 PVC パウダーフリー L 100枚入	2,400													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用価格 補償2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	生産設備用 品目別 頁	ウェルビー ングル 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-1992-01	ワンタッチIVスタンド 4ヶ用 371272	18,900	19,800			1284					455				
7-1992-02	ワンタッチIVスタンド 2ヶ用 371283	18,900	19,800			1284					455				
7-2070-01	カラフルIVスタンド 本体のみ(フックなし) 371281	15,000	15,800			1284					455				
7-2077-01	角度自在型 上膝・下膝台 ネジ式昇降 371254	26,400	27,700			1257					452				
7-2095-01	角度自在型 上膝・下膝台 ワンタッチ昇降 371245	29,500	30,900			1257					452				
7-2101-01	SCCアイボリーPP細口瓶100mL10本入 (純水洗浄処理済み)	2,650	2,950	2526	2526										
7-2101-02	SCCアイボリーPP細口瓶250mL10本入 (純水洗浄処理済み)	2,900	3,950	2526	2526										
7-2101-03	SCCアイボリーPE細口瓶500mL10本入 (純水洗浄処理済み)	4,580	5,500	2526	2526										
7-2101-05	SCC アイボリー PP細口瓶50mL 10本入 (純水洗浄処理済み)	2,550	2,850	2526	2526										
7-2101-06	SCC アイボリー PP細口瓶1000mL 5本入 (純水洗浄処理済み)	3,300	4,000	2526	2526										
7-2102-01	SCC アイボリー広口びん 100ml (純水洗浄処理済み)1箱(5本×2袋入)	2,800	3,100	2526	2526										
7-2102-02	SCC アイボリー広口びん 250ml (純水洗浄処理済み)1箱(5本×2袋入)	3,000	4,050	2526	2526										
7-2102-03	SCC アイボリー PP広口びん 500ml (純水洗浄処理済み)1箱(2本×5袋入)	4,800	5,600	2526	2526										
7-2102-04	SCC アイボリー PP広口びん 1000ml (純水洗浄処理済み)1箱(1本×5袋入)	3,300	4,200	2526	2526										
7-2102-05	SCC アイボリー PP広口瓶 50mL 10本入 (純水洗浄処理済み)	2,650	2,950	2526	2526										
7-2103-03	SCC ビッグボーイ細口びん 500ml (純水洗浄処理済み)	7,600	8,500	2526	2526										
7-2104-03	SCC スチロール角型ケース (純水洗浄処理済み)1箱(5個×6袋入) 3型	8,500	6,800	2528	2528										
7-2104-05	SCC スチロール角型ケース (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) 5型	4,900	3,800	2528	2528										
7-2110-04	SCCスクリーン管瓶白 6ml (純水洗浄処理済み)1箱(20本×5袋入) No.2	11,200	12,500	2522	2522										
7-2110-05	SCCスクリーン管瓶白 9ml (純水洗浄処理済み)1箱(20本×5袋入) No.3	13,400	14,800	2522	2522										
7-2110-07	SCCスクリーン管瓶白 20ml (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) No.5	9,300	9,800	2522	2522										
7-2110-08	SCCスクリーン管瓶白 30ml (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) No.6	11,200	12,300	2522	2522										
7-2110-09	SCCスクリーン管瓶白 50ml (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) No.7	15,600	16,300	2522	2522										
7-2110-10	SCCスクリーン管瓶白NO8 110ml (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) No.8	19,800	21,500	2522	2522										
7-2161-01	SCG ハラシテッシュ(ティスホタイプ秤量皿) (純水洗浄処理済み)1袋(100枚入) BD	3,750	4,000	2528	2528										
7-2161-02	SCG ハラシテッシュ(ティスホタイプ秤量皿) (純水洗浄処理済み)1袋(100枚入) BD	4,000	4,500	2528	2528										
7-2161-03	SCG ハラシテッシュ(ティスホタイプ秤量皿) (純水洗浄処理済み)1袋(100枚入) BD	5,000	6,500	2528	2528										
7-2175-01	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) プラスチック便座 モカブラウン PN-L30200B	30,000	32,000								100				
7-2175-02	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) プラスチック便座 ミスティアブルー PN-L30200V	30,000	32,000								100				
7-2176-01	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) プラスチック便座(前後傾斜脚付き) モカブラウン PN-	33,000	35,000								100				
7-2176-02	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) プラスチック便座(前後傾斜脚付き) ミスティアブルー	33,000	35,000								100				
7-2177-01	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) 長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き) モカブラウン	33,000	35,000								100				
7-2177-02	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) 長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き) ミスティアブルー	33,000	35,000								100				
7-2178-01	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) ソフト便座(前後傾斜脚付き) モカブラウン PN-L3020C	37,000	40,000								100				
7-2178-02	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) ソフト便座(前後傾斜脚付き) ミスティアブルー PN-L3	37,000	40,000								100				
7-2179-01	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) あたか便座(前後傾斜脚付き) モカブラウン PN-L3K	47,000	50,000								100				
7-2179-02	ホータブルトレ ラフィーネ(産産) あたか便座(前後傾斜脚付き) ミスティアブルー PN	47,000	50,000								100				
7-2214-01	グッドボーイ 1000ml SCC 透明 (純水洗浄処理済み)1袋(5本入)	1,420	1,550	2526	2526										
7-2214-02	グッドボーイ 250ml SCC 透明 (純水洗浄処理済み)1袋(5本入)	1,670	1,950	2526	2526										
7-2214-03	グッドボーイ 500ml SCC 透明 (純水洗浄処理済み)1袋(2本入)	930	1,100	2526	2526										
7-2214-04	グッドボーイ 1000ml SCC 透明 (純水洗浄処理済み)	670	800	2526	2526										
7-2214-05	グッドボーイ 2000ml SCC 透明 (純水洗浄処理済み)	1,410	1,700	2526	2526										
7-2221-01	UMサンブル瓶SCC 50ml 5本入 (純水洗浄処理済み)	1,250	1,500	2523	2523										
7-2221-02	UMサンブル瓶SCC 100ml 5本入 (純水洗浄処理済み)	1,600	1,900	2523	2523										
7-2221-03	UMサンブル瓶SCC 200ml 5本入 (純水洗浄処理済み)	2,000	2,400	2523	2523										
7-2221-04	UMサンブル瓶SCC 450ml 2本入 (純水洗浄処理済み)	2,600	3,100	2523	2523										
7-2222-01	スクリーン管瓶 6mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み)1箱(20本×5袋入) No.2	11,500	13,100	2522	2522										
7-2222-02	スクリーン管瓶 9mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み)1箱(20本×5袋入) No.3	13,700	15,400	2522	2522										
7-2222-03	スクリーン管瓶 20mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) No.5	9,800	10,400	2522	2522										
7-2222-04	スクリーン管瓶 30mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) No.6	12,600	13,600	2522	2522										
7-2222-05	スクリーン管瓶 50mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) No.7	17,000	17,900	2522	2522										
7-2222-06	スクリーン管瓶 110mL 褐色 SCC (純水洗浄処理済み)1箱(10本×5袋入) No.8	20,400	22,200	2522	2522										
7-2263-11	減菌ケーパーン(R) S 50×50mm 1箱(36枚入)	1,300	1,380								405				
7-2263-12	減菌ケーパーン(R) M 75×75mm 1箱(30枚入)	1,300	1,380								405				
7-2263-13	減菌ケーパーン(R) L 100×75mm 1箱(24枚入)	1,300	1,380								405				
7-2268-01	浴槽ボード YS-3674	13,200	14,500			1956					136				
7-2270-01	アンティ(シルバーカー) 黒チェック UX-2KC	29,000	31,900								236				
7-2270-02	アンティ(シルバーカー) ネイビー UX-2NB	29,000	31,900								236				
7-2275-01	車いす(介助式アルミ製背折れタイプ) エアータイヤ グリーンチェック KS-70GC	108,000	119,000								211				
7-2275-02	車いす(介助式アルミ製背折れタイプ) エアータイヤ ネイビーチェック KS-70NC	108,000	119,000								211				
7-2275-03	車いす(介助式アルミ製背折れタイプ) ノーバンクタイプ グリーンチェック KS-70GC	121,000	133,000								211				
7-2275-04	車いす(介助式アルミ製背折れタイプ) ノーバンクタイプ ネイビーチェック KS-70NC	121,000	133,000								211				
7-2276-01	車いす(自走式アルミ製背折れタイプ) エアータイヤ グリーンチェック KS-80GC	110,000	120,000								208				
7-2276-02	車いす(自走式アルミ製背折れタイプ) エアータイヤ ネイビーチェック KS-80NC	110,000	120,000								208				
7-2276-03	車いす(自走式アルミ製背折れタイプ) ノーバンクタイプ グリーンチェック KS-80GC	127,000	140,000								208				
7-2276-04	車いす(自走式アルミ製背折れタイプ) ノーバンクタイプ ネイビーチェック KS-80NC	127,000	140,000								208				
7-2307-01	折りたたみシャワーベンチ (ISフィット) レッド 536-105	29,800	36,000								128				
7-2307-02	折りたたみシャワーベンチ (ISフィット) グリーン 536-108	29,800	36,000								128				
7-2307-03	折りたたみシャワーベンチ (ISフィット) ブルー 536-106	29,800	36,000								128				
7-2355-01	バスボード(軽量タイプ) S VAL11001	24,000	27,000								135				
7-2355-02	バスボード(軽量タイプ) L VAL11002	26,000	29,000								135				
7-2395-11	コンプレッサー式ネプライザーナビキューブ 交換用ネプライザーキット	2,180	2,600			1442					468				
7-2395-12	コンプレッサー式ネプライザーナビキューブ 交換用エアホース	980	1,180			1442					468				
7-2445-01	サーマルバック 小 R-1039S	3,500	3,900			1743					202				
7-2445-02	サーマルバック 中 R-1039M	4,900	5,500			1743					202				
7-2445-03	サーマルバック 大 R-1039L	5,900	6,500			1743					202				
7-2445-04	サーマルバック ネット用 R-1039N	5,300	6,000			1743					202				
7-2543-01	介護用相梁(ベルカ) 650(±20)×1600mm KB160	29,800	30,400								271				
7-2543-02	介護用相梁(ベルカ) 650(±20)×900mm KB90	23,800	24,400								271				
7-2544-01	介護用相梁(ベルカ) 520(±20)×1750mm SB160	29,800	30,400								271				
7-2544-02	介護用相梁(ベルカ) 520(±20)×1800mm SB180	29,800	30,400								271				
7-2544-03	介護用相梁(ベルカ) 520(±20)×900mm SB90A	23,800	24,400								271				
7-259-01	フツ素樹脂系 キュート150mm (5巻入)	2,590	3,140	1808	1808										
7-259-02	フツ素樹脂系 キュート200mm (5巻入)	2,200	2,850	1808	1808										
7-259-03	フツ素樹脂系 キュート200mm (5巻入)	2,100	2,630	1808	1808										
7-259-04	フツ素樹脂系 キュート150mm (5巻入)	1,900	2,390	1808	1808										
7-259-05	フツ素樹脂系 キュート120mm (5巻入)	1,700	2,380	1808	1808										
7-260-03	フツ素樹脂系 2巻 2m巻 白	2,800	3,510	1808	1808										
7-2643-01	タグリッパグリーム 75g	1,030	1,140			1797					58				
7-2650-01	補高便座やわらか 30mm VALSHBY3	12,000	14,500								102				
7-2650-02	補高便座やわらか 60mm VALSHBY6	14,500	17,500								102				
7-2654-01	簡易車椅子 BP2	28,000	37,000								307				
7-2666-01	ポータブルトイレ FX-OP(ちび(まん)) 補高スベラーなし ベージュ 533-554	28,500	31,500								100				
7-2666-02	ポータブルトイレ FX-OP(ちび(まん)) 補高スベラーなし 白 533-331	28,500	31,500								100				
7-2667-01	ポータブルトイレ FX-OP(ちび(まん)) 標準便座・補高スベラー付き ベージュ 533-550	31,000	34,500								100				
7-2667-02	ポータブルトイレ FX-OP(ちび(まん)) 標準便座・補高スベラー付き 白 533-330	31,000	34,500								100				
7-2668-01	ポータブルトイレ FX-OP(ちび(まん)) ソフト便座・補高スベラー付き ベージュ 533-560	37,000	40,500												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタロ グ 円	感産産研製用 品パット 円	ウェルビー ングパット 円	サイエンスカ タログ 円
7-2785-01	シャワーチェアミドルSPおりたみN(ユクリア) ワンタッチ開閉なし オレンジ PN-L41721	26,000	29,300								126				
7-2785-02	シャワーチェアミドルSPおりたみN(ユクリア) ワンタッチ開閉なし ブルー PN-L41721A	26,000	29,300								126				
7-2785-03	シャワーチェアミドルSPおりたみN(ユクリア) ワンタッチ開閉なし モカブラウン PN-L41	26,000	29,300								126				
7-2819-01	アコーディオンスクリーン(タイプ) 350~1950×470×1300mm AX-193(TL55)	107,000	119,000			616									
7-2819-02	アコーディオンスクリーン(タイプ) 350~1950×470×1650mm AX-196(TL55)	116,000	129,000			616									
7-2819-03	アコーディオンスクリーン(タイプ) 350~1950×470×1800mm AX-198(TL55)	130,000	145,000			616									
7-2819-04	アコーディオンスクリーン(タイプ) 350~1950×470×2000mm AX-1920(TL55)	167,000	186,000			616									
7-2951-01	センシユ ミサ1 ソフト 単品系統具・コロストミー/イレオストミー用 15~33φmm 透明 18	8,500	8,700									484			
7-2951-02	センシユ ミサ1 ソフト 単品系統具・コロストミー/イレオストミー用 10~50φmm 透明 18	8,500	8,700									484			
7-2951-03	センシユ ミサ1 ソフト 単品系統具・コロストミー/イレオストミー用 15~33φmm 不透明(ユートルクレ) 18	8,500	8,700									484			
7-2951-04	センシユ ミサ1 ソフト 単品系統具・コロストミー/イレオストミー用 10~50φmm 不透明(ユートルクレ) 18	8,500	8,700									484			
7-2982-01	ブローンマスク ホワイト 50枚入	640	800			438									
7-2982-02	ブローンマスク ブルー 50枚入	640	800			438									
7-2982-03	ブローンマスク ピンク 50枚入	640	800			438									
7-3054-01	サージカルタオル ピンク 1袋(10枚入) STW-P	7,200	8,000			1594									
7-3055-01	サージカルタオル ネイビー 1袋(10枚入) STW-B	7,600	8,400			1594									
7-3055-02	サージカルタオル グリーン 1袋(10枚入) STW-G	7,600	8,400			1594									
7-3076-01	ベッド用バッグホルダー BBH-1	2,050	2,200			1906									
7-310-01	フロンテューブ 1×3	3,150	3,940	1871	1871										
7-310-02	フロンテューブ 1×4	3,500	8,910	1871	1871										
7-310-03	フロンテューブ 2×5	3,600	5,040	1871	1871										
7-310-04	フロンテューブ 3×5	3,150	3,940	1871	1871										
7-310-05	フロンテューブ 4×6	3,800	4,750	1871	1871										
7-310-06	フロンテューブ 5×7	4,500	5,790	1871	1871										
7-310-07	フロンテューブ 6×8	5,200	6,500	1871	1871										
7-310-08	フロンテューブ 7×9	8,500	10,700	1871	1871										
7-310-09	フロンテューブ 8×10	10,800	13,500	1871	1871										
7-3101-01	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) ピンク M 403341-03	3,200	3,500			1971						144			
7-3101-02	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) ピンク L 403341-03	3,200	3,500			1971						144			
7-3101-03	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) ピンク LL 403341-03	3,200	3,500			1971						144			
7-3101-04	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) オレンジ M 403341-04	3,200	3,500			1971						144			
7-3101-05	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) オレンジ L 403341-04	3,200	3,500			1971						144			
7-3101-06	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) オレンジ LL 403341-04	3,200	3,500			1971						144			
7-3101-07	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) ブルー M 403341-10	3,200	3,500			1971						144			
7-3101-08	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) ブルー L 403341-10	3,200	3,500			1971						144			
7-3101-09	入浴介護ハーフパンツ (男女兼用) ブルー LL 403341-10	3,200	3,500			1971						144			
7-3136-01	ネームケース 85×20mm 50枚入 HB353	2,900	3,200			186									
7-3136-02	ネームケース 120×24mm 50枚入 HB354	3,600	4,000			186									
7-3136-03	ネームケース 80×95mm 10枚入 HB355	1,000	1,200			186									
7-3137-01	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ ブルー HB436-1	3,500	3,800			183									
7-3137-02	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ ライトブルー HB436-2	3,500	3,800			183									
7-3137-03	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ グリーン HB436-3	3,500	3,800			183									
7-3137-04	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ ライトグリーン HB436-4	3,500	3,800			183									
7-3137-05	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ レッド HB436-5	3,500	3,800			183									
7-3137-06	カルテブック(スタンダード) 2穴タイプ シルバー HB436-6	3,500	3,800			183									
7-3138-01	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ ブルー HB437-1	3,500	3,800			183									
7-3138-02	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ ライトブルー HB437-2	3,500	3,800			183									
7-3138-03	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ グリーン HB437-3	3,500	3,800			183									
7-3138-04	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ ライトグリーン HB437-4	3,500	3,800			183									
7-3138-05	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ レッド HB437-5	3,500	3,800			183									
7-3138-06	カルテブック(スタンダード) 4穴タイプ シルバー HB437-6	3,500	3,800			183									
7-3139-01	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ ブルー HB438-1	3,500	3,800			183									
7-3139-02	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ ライトブルー HB438-2	3,500	3,800			183									
7-3139-03	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ グリーン HB438-3	3,500	3,800			183									
7-3139-04	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ ライトグリーン HB438-4	3,500	3,800			183									
7-3139-05	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ レッド HB438-5	3,500	3,800			183									
7-3139-06	カルテブック(スタンダード) 30穴タイプ シルバー HB438-6	3,500	3,800			183									
7-3140-01	メディカルサポッドブック(クリヤー) 2穴タイプ ブルー 背幅31mm HB666-1	1,750	1,850			182									
7-3140-02	メディカルサポッドブック(クリヤー) 2穴タイプ ピンク 背幅31mm HB666-5	1,750	1,850			182									
7-314-01	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.08×13mm×10m	1,500	1,660	2003	2003										
7-314-02	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.13×13mm×10m	1,650	1,910	2003	2003										
7-314-03	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.18×13mm×10m	2,200	2,610	2003	2003										
7-314-04	フッ素樹脂粘着テープ(ASF-110) (t0.23mm×幅13mm×10m) ASF-110 FR	2,820	3,280	2003	2003										
7-3141-01	メディカルサポッドブック(クリヤー) 4穴タイプ ブルー 背幅31mm HB667-1	1,750	1,850			182									
7-3141-02	メディカルサポッドブック(クリヤー) 4穴タイプ ピンク 背幅31mm HB667-5	1,750	1,850			182									
7-3142-01	メディカルサポッドブック(クリヤー) 30穴タイプ ブルー 背幅31mm HB668-1	1,750	1,850			182									
7-3142-02	メディカルサポッドブック(クリヤー) 30穴タイプ ピンク 背幅31mm HB668-5	1,750	1,850			182									
7-3143-01	メディカルサポッドブック(クリヤー) 2穴タイプ ブルー 背幅41mm HB686-1	1,850	1,950			182									
7-3143-02	メディカルサポッドブック(クリヤー) 2穴タイプ ピンク 背幅41mm HB686-5	1,850	1,950			182									
7-3144-01	メディカルサポッドブック(クリヤー) 4穴タイプ ブルー 背幅41mm HB687-1	1,850	1,950			182									
7-3144-02	メディカルサポッドブック(クリヤー) 4穴タイプ ピンク 背幅41mm HB687-5	1,850	1,950			182									
7-3145-01	メディカルサポッドブック(クリヤー) 30穴タイプ ブルー 背幅41mm HB688-1	1,850	1,950			182									
7-3145-02	メディカルサポッドブック(クリヤー) 30穴タイプ ピンク 背幅41mm HB688-5	1,850	1,950			182									
7-3146-01	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ ブルー HB446-1	3,500	3,800			183									
7-3146-02	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ ライトブルー HB446-2	3,500	3,800			183									
7-3146-03	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ グリーン HB446-3	3,500	3,800			183									
7-3146-04	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ ライトグリーン HB446-4	3,500	3,800			183									
7-3146-05	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ レッド HB446-5	3,500	3,800			183									
7-3146-06	カルテブック(クリヤー) 2穴タイプ シルバー HB446-6	3,500	3,800			183									
7-3147-01	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ ブルー HB447-1	3,500	3,800			183									
7-3147-02	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ ライトブルー HB447-2	3,500	3,800			183									
7-3147-03	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ グリーン HB447-3	3,500	3,800			183									
7-3147-04	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ ライトグリーン HB447-4	3,500	3,800			183									
7-3147-05	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ レッド HB447-5	3,500	3,800			183									
7-3147-06	カルテブック(クリヤー) 4穴タイプ シルバー HB447-6	3,500	3,800			183									
7-3148-01	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ ブルー HB448-1	3,500	3,800			183									
7-3148-02	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ ライトブルー HB448-2	3,500	3,800			183									
7-3148-03	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ グリーン HB448-3	3,500	3,800			183									
7-3148-04	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ ライトグリーン HB448-4	3,500	3,800			183									
7-3148-05	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ レッド HB448-5	3,500	3,800			183									
7-3148-06	カルテブック(クリヤー) 30穴タイプ シルバー HB448-6	3,500	3,800			183									
7-315-01	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.08×19mm×10m	2,180	2,420	2003	2003										
7-315-02	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.13×19mm×10m	2,500	2,820	2003	2003										
7-315-03	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.18×19mm×10m	3,280	3,840	2003	2003										
7-315-04	フッ素樹脂粘着テープ(ASF-110) (t0.23mm×幅19mm×10m) ASF-110 FR	4,570	5,080	2003	2003										
7-316-01	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.08×25mm×10m	2,750	3,180	2003	2003										
7-316-02	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.13×25mm×10m	3,280	3,670	2003	2003										
7-316-03	チューコフロー(R)粘着テープ ASF-110FR 0.18×25mm×10m	4,250	4,900	2003	2003										
7-316-04	フッ素樹脂粘着テープ(ASF-110) (t0.23mm×幅25mm×10m) ASF-110 FR	5,790	6,700	2003	2003										
7-3180-12	ナビウェア用ブーツエクスパンダー両足セット	4,800	5,300			1120									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用融合機 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2023 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	標準産物製作用 品カタログ 円	ウェルビーイング カタログ 円	サイエンスカ タログ 円
7-3302-11	ステップジャリスター-軽量踏み台 交換用足巾(1個入)	250	280			1562					91				
7-3309-01	アクションバンド (頭部用) 角型枕 230×250×57mm 40200	24,000	25,000			1559									
7-3309-02	アクションバンド (頭部用) 角型枕 230×250×25mm 40207	20,400	22,000			1559									
7-3309-04	アクションバンド (頭部用) 馬蹄型 中 Φ140×30mm 40205	20,400	22,000			1559									
7-3309-05	アクションバンド (頭部用) 馬蹄型 小 Φ90×20mm 40206	13,800	15,000			1559									
7-3309-06	アクションバンド (頭部用) 馬蹄型 特大 Φ200×75mm 40211	36,100	39,000			1559									
7-3309-07	アクションバンド (頭部用) ドーナツ型 大 Φ200×45mm 40201	24,000	25,000			1559									
7-3309-08	アクションバンド (頭部用) ドーナツ型 中 Φ140×30mm 40202	20,400	22,000			1559									
7-3309-09	アクションバンド (頭部用) ドーナツ型 小 Φ90×20mm 40203	13,800	14,800			1559									
7-3309-10	アクションバンド (頭部用) ドーナツ型 特大 Φ200×75mm 40212	36,100	39,000			1559									
7-3309-11	アクションバンド (頭部用) 脚臥位用 チューブ溝付き 220×200×120mm 40216	56,500	60,000			1559									
7-3311-01	アクションバンド (上肢台用) 100×300×5mm 40400	10,800	12,000			1560									
7-3311-02	アクションバンド (上肢台用) 100×380×5mm 40300	12,000	13,000			1560									
7-3311-03	アクションバンド (上肢台用) 110×610×10mm 40301	24,000	26,000			1560									
7-3311-04	アクションバンド (上肢台用) 160×610×10mm 40308	30,000	32,000			1560									
7-3311-05	アクションバンド (上肢台用) 160×380×8mm 40309	21,800	23,000			1560									
7-3311-06	アクションバンド (膝・肩用) 230×260×10mm 40402	15,600	17,000			1560									
7-3311-07	アクションバンド (膝・肩用) 280×430×6mm 40403	19,200	20,000			1560									
7-3311-08	アクションバンド (膝・肩用) 510×560×13mm 40404	58,900	62,000			1560									
7-3311-09	アクションバンド (膝・肩用) 300×630×13mm 40120	30,000	32,000			1560									
7-3311-10	アクションバンド (かかと用) 150×83×45mm 40502	11,000	12,000			1560									
7-3312-01	アクションバンド (体位安定用) 半円形 500×150×120mm 40621	114,300	122,000			1560									
7-3312-02	アクションバンド (体位安定用) 半円形 400×150×120mm 40620	90,200	97,000			1560									
7-3312-03	アクションバンド (体位安定用) 半円形 300×150×120mm 40619	66,100	70,000			1560									
7-3312-04	アクションバンド (体位安定用) 半円形 500×100×80mm 40618	48,100	52,000			1560									
7-3312-05	アクションバンド (体位安定用) 半円形 400×100×80mm 40617	38,500	40,000			1560									
7-3312-06	アクションバンド (体位安定用) 半円形 300×100×80mm 40616	27,600	30,000			1560									
7-3312-07	アクションバンド (体位安定用) 半円形 300×75×75mm 40646	25,200	27,000			1560									
7-3312-08	アクションバンド (体位安定用) 半円形 250×75×75mm 40645	22,800	25,000			1560									
7-3312-09	アクションバンド (体位安定用) 半円形 200×75×75mm 40644	20,400	22,000			1560									
7-3312-10	アクションバンド (体位安定用) 半円形 150×75×75mm 40643	18,000	19,000			1560									
7-3312-11	アクションバンド (体位安定用) 半円形 300×50×50mm 40642	15,600	17,000			1560									
7-3312-12	アクションバンド (体位安定用) 半円形 250×50×50mm 40641	14,400	15,500			1560									
7-3312-13	アクションバンド (体位安定用) 半円形 200×50×50mm 40640	13,200	14,000			1560									
7-3312-14	アクションバンド (体位安定用) 半円形 150×50×50mm 40639	12,000	13,000			1560									
7-3312-15	アクションバンド (体位安定用) 胸郭型枕 300×180×130mm 40622	64,800	70,000			1560									
7-3312-16	アクションバンド (体位安定用) 胸郭型枕 400×180×130mm 40623	87,800	95,000			1560									
7-3312-17	アクションバンド (体位安定用) 胸郭型枕 500×180×130mm 40624	109,100	116,000			1560									
7-3312-18	アクションバンド (体位安定用) 多目的用 110×250×50mm 40602	19,200	21,000			1560									
7-3312-19	アクションバンド (体位安定用) 多目的用 110×350×50mm 40605	22,800	24,500			1560									
7-3312-20	アクションバンド (体位安定用) 多目的用 110×450×50mm 40615	26,400	28,000			1560									
7-3339-03	ホワイトボード 床置き(映写/白)タイプ 880×1400mm RP-502S	109,560	122,780			89									
7-3339-04	ホワイトボード 床置き(映写/白)タイプ 880×1600mm RP-501S	110,880	121,280			89									
7-3391-11	防災バッグ30 YBQ-30R	3,980	5,260			552					284				
7-340-01	PTFE導線芯入 1/4インチ	4,200	6,000	310	310										
7-3424-01	カテテルホルダーフック型 1箱用	3,050	3,300			122									
7-3428-02	MRI対応踏み台 2段 445×510×300mm	32,500	33,500			1221									
7-3428-11	MRI対応踏み台 2段 手すり付 445×505×1100mm	42,000	43,500			1221									
7-3429-01	軽量踏み台 AL-1	28,800	30,000			1562					91				
7-3505-01	プロレーン (R) マスク (レベル2) 1箱(50枚入) PLEJMK2883	950	1,260			275									
7-3595-01	ボックスホルダー 1段 ネジ型 277×121×117mm	2,800	3,000			484								388	
7-3595-02	ボックスホルダー 1段 マグネット型 277×126×117mm	4,350	4,600			484								388	
7-3595-03	ボックスホルダー 1段 手すり型 277×130×350mm	3,350	3,500			484								388	
7-3595-04	ボックスホルダー 1段 フック型 277×146×150mm	2,400	2,600			484								388	
7-3595-01	ボックスホルダー 横置き9段 ネジ型 277×121×517mm	5,000	5,400			484								388	
7-3595-02	ボックスホルダー 横置き9段 マグネット型 277×126×517mm	7,800	9,000			484								388	
7-3595-03	ボックスホルダー 横置き9段 手すり型 277×131×722mm	4,350	4,900			484								388	
7-3595-04	ボックスホルダー 横置き9段 フック型 277×140×525mm	3,350	3,800			484								388	
7-3595-05	ボックスホルダー 縦置き9段 ネジ型 478×124×231mm	5,000	5,500			484								388	
7-3595-06	ボックスホルダー 縦置き9段 マグネット型 478×129×231mm	7,800	9,000			484								388	
7-3597-01	ホルホルダー ネジ型 88×103×103mm	2,400	2,600			320									
7-3597-03	ホルホルダー 手すり型 88×103×350mm	3,450	3,700			320									
7-3597-04	ホルホルダー フック型 88×122×140.5mm	2,250	2,400			320									
7-3598-11	マルチホルダー ネジ型	4,100	4,400			121									
7-3598-14	マルチホルダー フック型	3,550	3,900			121									
7-3603-01	ナビコールバックレギュラーサイズ	260	300			1730					199				
7-3611-01	プロシエアテーピングテープ(伸縮固定テープ) 6巻入 ASHLS7	3,100	3,300			1082									
7-3612-01	プロシエアテーピングテープ(非伸縮固定テープ) 白 6巻入 CT550W	1,300	1,400			1082									
7-3612-02	プロシエアテーピングテープ(非伸縮固定テープ) ページュ 6巻入 CT550S	1,300	1,400			1082									
7-3615-01	ディスプレイスベーパー 280×400mm 500枚入 DFP-40	6,700	5,800			599									
7-3617-21	ベッドサイドテーブル MBT-3261	28,000	33,000			1693									
7-3617-22	ベッドサイドテーブル MBT-3261-B	26,000	30,700			1693									
7-3618-01	プロシエア検診用平判シート 1箱(200枚入) KST-365	2,030	2,300			1599									
7-3629-01	ふきとりコンタクト S (180×200mm) 1袋(100枚入) FK-5020	1,260	1,320			1930									
7-3629-02	ふきとりコンタクト M (180×300mm) 1袋(100枚入) FK-5030	1,690	1,780			1930									
7-3629-03	ふきとりコンタクト L (180×400mm) 1袋(100枚入) FK-5040	1,120	1,180			1930									
7-3679-11	介護スポンジ まもるくん S T4531-S	7,000	7,170			518									
7-3679-12	介護スポンジ まもるくん L T4531-L	7,000	7,170			518									
7-3682-01	体位変換用スライディンググロブ 静電気対策(ライトブルー) SS T4132	1,910	1,960			1714									
7-3682-02	体位変換用スライディンググロブ 静電気対策(ライトブルー) S T4132	1,910	1,960			1714									
7-3682-03	体位変換用スライディンググロブ 静電気対策(ライトブルー) M T4132	1,910	1,960			1714									
7-3682-04	体位変換用スライディンググロブ(パウダーフリー) ホワイト S 300枚入 1174A-Y300	1,910	1,960			465									
7-3685-12	セーフタチニトリルグロブ(パウダーフリー) ホワイト S 300枚入 1174B-Y300	4,950	5,250			465									
7-3685-13	セーフタチニトリルグロブ(パウダーフリー) ホワイト M 300枚入 1174C-Y300	4,950	5,250			465									
7-3685-14	セーフタチニトリルグロブ(パウダーフリー) ホワイト L 300枚入 1174D-Y300	4,950	5,250			465									
7-3718-01	雷達セット 赤 GA-432-11														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークー 2024 頁	数値2024 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカ タロ 頁	産業産 品ハロ ン 頁	ウェルビー ングハ ット 頁	サイエンス カ タロ グ 頁
7-4346-02	入れ歯ケース (書き込みスペース付き) グリーン H980-92	130	140			1798									
7-4346-51	入れ歯ケース (書き込みスペース付き) ピンク 200個 H980-91	23,000	24,600			1798									
7-4346-52	入れ歯ケース (書き込みスペース付き) グリーン 200個 H980-92	23,000	24,600			1798									
7-4359-01	固定式手洗いブラシ	950	1,010			1981					375				
7-4363-01	移動用ターンテーブル	4,700	4,980			1714									
7-4414-01	入れ歯ケース デントナビ DN-W	140	160			1798						57			
7-4420-11	一重収巻き 紳士 M	2,650	2,950			1487						156			
7-4420-12	一重収巻き 紳士 L	2,650	2,950			1487						156			
7-4420-13	一重収巻き 婦人 M	2,650	2,950			1487						156			
7-4420-14	一重収巻き 婦人 L	2,650	2,950			1487						156			
7-4421-11	ガーゼ収巻き 紳士 M	2,700	3,000			1975						156			
7-4421-12	ガーゼ収巻き 紳士 L	2,700	3,000			1975						156			
7-4421-13	ガーゼ収巻き 紳士 LO	2,700	3,000			1975						156			
7-4421-14	ガーゼ収巻き 婦人 M	2,700	3,000			1975						156			
7-4421-15	ガーゼ収巻き 婦人 L	2,700	3,000			1975						156			
7-4421-16	ガーゼ収巻き 婦人 LO	2,700	3,000			1975						156			
7-4425-01	業務用レジロール 200×300mm 1巻 (2500枚) 200300	2,150	2,350			122						96			
7-4425-02	業務用レジロール 230×340mm 1巻 (2500枚) 230340	2,450	2,650			122						96			
7-4430-01	洗面器 小浅型 (約3L)	2,120	2,210			1542									
7-4432-01	ステンレスバット (蓋付き) 210×150×40mm B1	2,300	2,500	1625	1625	1549									
7-4432-02	ステンレスバット (蓋付き) 240×180×40mm B2	2,850	3,000	1625	1625	1549									
7-4432-03	ステンレスバット (蓋付き) 270×210×40mm B3	3,600	3,800	1625	1625	1549									
7-4432-04	ステンレスバット (蓋付き) 300×240×40mm B4	4,400	4,700	1625	1625	1549									
7-4432-05	ステンレスバット (蓋付き) 330×270×40mm B5	5,000	5,300	1625	1625	1549									
7-445-01	飛沫防止パーテーション パネル小	6,300	4,500			403					392			36	
7-445-02	飛沫防止パーテーション パネル大	7,000	4,900			403					392			36	
7-4557-04	減菌ケーバイン 50枚入 50×50mm No.7561	800	850			1307									
7-4557-05	減菌ケーバイン 50枚入 50×75mm No.7563	950	1,000			1307									
7-4557-06	減菌ケーバイン 50枚入 75×75mm No.7564	1,200	1,260			1307									
7-4557-07	減菌ケーバイン 50枚入 75×100mm No.7565	1,500	1,580			1307									
7-4557-08	減菌ケーバイン 50枚入 100×100mm No.7566	1,850	1,950			1307									
7-4557-11	減菌ケーバイン 100枚入 50×50mm No.7161	2,400	2,520			1307									
7-4557-12	減菌ケーバイン 100枚入 75×75mm No.7164	3,500	3,700			1307									
7-4557-13	減菌ケーバイン 100枚入 75×100mm No.7165	4,200	4,410			1307									
7-4568-02	アルチア用ステンレス網板 (簡易ロックタイプ) 600×400×8mm NST6	9,200	9,440			20									
7-4571-05	ボールクラブ用ホルダー 手袋ホルダー	3,450	3,700			120									
7-4571-06	ボールクラブ用ホルダー 手袋ホルダー	2,500	2,600			120									
7-4571-08	ボールクラブ用ホルダー カチールホルダー1箱	3,450	3,700			120									
7-4571-09	ボールクラブ用ホルダー カチールホルダー2箱	4,200	4,500			120									
7-4571-11	ボールクラブ用ホルダー ウェットティッシュホルダー	3,200	3,400			120									
7-4571-17	ボールクラブ用ホルダー マルチホルダー	3,450	3,700			120									
7-4574-01	アルチア ステンレスバスケット ハーフ 深型 SB15H	14,200	16,700	2134	2134	19									
7-4574-02	アルチア ステンレスバスケット ハーフ 深型 SB150H	17,000	18,300	2134	2134	19									
7-4574-03	アルチア ステンレスバスケット スタンダード 浅型 SB75	18,700	19,300	2134	2134	19									
7-4574-04	アルチア ステンレスバスケット スタンダード 深型 SB150	21,600	23,100	2134	2134	19									
7-4587-01	練球入れ 140ml	380	400			1545									
7-4587-02	練球入れ 200ml	450	470			1545									
7-4587-03	練球入れ 340ml	550	580			1545									
7-4587-13	練球入れ 340ml用フタ	460	480			1545									
7-4587-14	練球入れ 480ml用フタ	380	400			1545									
7-464-01	飛沫防止パーテーション用 置き型ホルダー1セット(2個入)	1,050	780			403					392			36	
7-464-02	飛沫防止パーテーション用 クランプ型ホルダー1セット(2個入)	2,800	2,000			403					392			36	
7-464-03	飛沫防止パーテーション用 クランプ型ホルダー タテ1セット(2個入)	2,600	2,000			403					392				
7-465-01	紫外線除菌ハンデライト ひかっときれい ブルー	53,000	39,000			402									
7-468-01	アーム固定ホルダー 180×500mm ARM-ST500	9,800	9,770			520									
7-468-02	アーム固定ホルダー 180×600mm ARM-ST600	9,800	9,770			520									
7-469-01	リスト固定ホルダー 150×300mm Wrist-ST	6,800	6,780			520									
7-477-01	エルボー固定ホルダー 180×330mm Elbow-ST	6,800	6,780			520									
7-4838-01	ゆったり編みだんじろく湿サポーター O05360000	1,700	2,480											498	
7-4838-02	ゆったり編みだんじろく湿サポーター O05370000	1,600	2,280											498	
7-4838-03	ゆったり編みだんじろく湿サポーター O05380000	1,400	2,280											498	
7-4838-04	ゆったり編みだんじろく湿サポーター O05390000	1,200	1,980											498	
7-4838-05	ゆったり編みだんじろく湿サポーター O05400000	1,400	1,780											498	
7-4838-06	ゆったり編みだんじろく湿サポーター O05410000	1,200	1,980											498	
7-4843-01	レース付深ばき安心シューズ O20790002	2,480	3,800											160	
7-4843-02	レース付深ばき安心シューズ O20790003	2,480	3,800											160	
7-4843-03	レース付深ばき安心シューズ O20790004	2,480	3,800											160	
7-4843-04	レース付深ばき安心シューズ O20790005	2,480	3,800											160	
7-4844-01	備長炭サポーターシリーズ O14820002	1,800	1,980											499	
7-4844-02	備長炭サポーターシリーズ O14820004	1,800	1,980											499	
7-4844-03	備長炭サポーターシリーズ O14960000	2,000	2,480											499	
7-4844-04	備長炭サポーターシリーズ O36800000	1,480	1,880											499	
7-4845-01	膝ないス68 650	64,000	66,000											257	
7-4845-02	膝ないス68 800	72,000	74,200											257	
7-4845-03	膝ないス68 1000	83,000	85,500											257	
7-4845-04	膝ないス68 1250	107,000	110,300											257	
7-4845-05	膝ないス68 1500	118,000	121,600											257	
7-4845-06	膝ないス68 1750	125,000	128,800											257	
7-4845-07	膝ないス68 2000	136,000	140,100											257	
7-4845-08	膝ないス68 2400	230,000	236,900											257	
7-4845-09	膝ないス68 2600	250,000	257,500											257	
7-4845-10	膝ないス68 2800	270,000	278,100											257	
7-4854-11	ナビスLEDヘッドライト用 交換用バッテリー	12,000	12,500			735									
7-4854-13	ナビスLEDヘッドライト用 交換用緑当て	2,400	2,500			735									
7-4854-32	ナビスLEDヘッドライト用ルーベ	12,000	12,500			735									
7-4868-01	爪やすり TMY-100	400	450			1107									
7-4881-01	減菌コンテナ (本体) S 310×272×96mm	35,700	37,000			1497					502				
7-4881-03	減菌コンテナ (本体) S 310×272×138mm	38,800	42,500			1497									
7-4883-03	減菌コンテナ (本体) L 600×272×138mm	46,000	50,300			1497									
7-4884-03	減菌コンテナ S用蓋 レッド	36,700	40,200			1497									
7-4884-04	減菌コンテナ S用蓋 ゴールド	36,700	40,200			1497									
7-4887-02	減菌コンテナS用バスケット 245×245×50mm	10,000	11,000			1497									
7-4887-03	減菌コンテナS用バスケット 245×245×70mm	12,400	13,600			1497									
7-4887-04	減菌コンテナS用バスケット 245×245×100mm	13,400	14,700			1497									
7-4888-02	減菌コンテナM用バスケット 405×245×50mm	13,000	14,300			1497									
7-4888-03	減菌コンテナM用バスケット 405×245×70mm	14,400	15,800			1497									
7-4888-02	減菌コンテナL用バスケット 535×245×50mm	17,000	18,600			1497									
7-4889-03	減菌コンテナL用バスケット 535×245×70mm	20,000	21,900			1497									
7-4889-04	減菌コンテナL用バスケット 535×245×100mm	21,000	23,000			1497									
7-4901-24	カラフルパーテーション ピンク FMS16508-PK	115,000	156,000			617									
7-4908-01	エアロベーター マスクなし (5歳以上) AS175 Mouthpiece & Cap	1,150	1,190			1451								471	
7-4908-02	エアロベーター Sサイズマスク付 (0~1歳半) AS175 Yellow	1,700	1,750			1451								471	
7-4908-03	エアロベーター Mサイズマスク付 (1~5歳) AS175 Orange	1,700	1,750			1451								471	
7-4908-04	エアロベーター Lサイズマスク付 (5歳以上) AS175 Green	1,700	1,750			1451								471	
7-4948-01	入浴グッズ ユクリア (ユニットバス専用コンパクト30脚付) オレンジ PN-L12311D	33,000	35,500											136	
7-4948-02	入浴グッズ ユクリア (ユニットバス専用コンパクト30脚付														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2023 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感温制御用 品パック 円	ウェルビーイング パック 円	サイエンスカ タログ 円
7-5287-02	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RF1	5,000	5,500			1759					192				
7-5287-03	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RF2	6,500	7,500			1759					192				
7-5287-04	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RF3	5,500	6,500			1759					192				
7-5287-05	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RF4	11,000	12,500			1759					192				
7-5287-06	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RF5	13,000	15,000			1759					192				
7-5287-09	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RM3	2,700	3,200			1759					192				
7-5287-11	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RM5	15,000	18,000			1759					192				
7-5287-12	ロンボ ポジショニングピロー&クッション スネーククッション	25,000	29,000			1759					192				
7-5287-13	ロンボ ポジショニングピロー&クッション スネークミニクッション	16,000	19,000			1759					192				
7-5287-14	ロンボ ポジショニングピロー&クッション バックサポートクッション	14,500	17,500			1759					192				
7-5287-15	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RM6-H	18,800	22,000			1759					192				
7-5287-27	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RM1-H	14,500	17,500			1759					192				
7-5287-28	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RM2-H	14,500	17,500			1759					192				
7-5287-30	ロンボ ポジショニングピロー&クッション RM4-H	7,500	9,000			1759					192				
7-5291-01	入浴グリップ ユクリア コンパクト130 オレンジ PN-L1221ID	21,500	28,500								136				
7-5291-02	入浴グリップ ユクリア コンパクト130 ブルー PN-L1221A	21,500	28,500								136				
7-5291-03	入浴グリップ ユクリア コンパクト130 モカブラウン PN-L1221IBR	21,500	28,500								136				
7-5292-01	入浴グリップ ユクリア 130 オレンジ PN-L1201ID	28,000	32,500								136				
7-5292-02	入浴グリップ ユクリア 130 ブルー PN-L1201A	28,000	32,500								136				
7-5292-03	入浴グリップ ユクリア 130 モカブラウン PN-L1201IBR	28,000	32,500								136				
7-5293-01	入浴グリップ ユクリア 200 オレンジ PN-L1201D	28,000	32,500								136				
7-5293-02	入浴グリップ ユクリア 200 ブルー PN-L1201A	28,000	32,500								136				
7-5293-03	入浴グリップ ユクリア 200 モカブラウン PN-L12012BR	28,000	32,500								136				
7-5296-01	ナビキューブ用マスク 大人用マスク	760	910			1442					468				
7-5296-02	ナビキューブ用マスク 小児用マスク	760	910			1442					468				
7-5477-01	シンフォニーSP Bチェックブルー	34,000	38,000								232				
7-5477-02	シンフォニーSP 花柄BK	34,000	38,000								232				
7-5478-01	シンフォニーSP スリム オレンジ/BR	32,000	36,000								232				
7-5478-02	シンフォニーSP スリム 花柄	32,000	36,000								232				
7-5478-03	シンフォニーSPスリム ダマスクピンク	32,000	36,000								232				
7-5527-20	医療用長息生活 レベル3セット 1箱(10本入) PMS0310	3,000	3,280												
7-5527-21	医療用長息生活 トライアルセット 1箱(3本入) PMS1R03	980	1,080												
7-5527-22	医療用長息生活 レベル0セット 1箱(3本入) PMS0003	980	1,080												
7-5527-23	医療用長息生活 レベル0セット 1箱(10本入) PMS0010	2,700	2,980												
7-5527-24	医療用長息生活 レベル1セット 1箱(3本入) PMS0103	980	1,080												
7-5527-25	医療用長息生活 レベル1セット 1箱(10本入) PMS0110	2,700	2,980												
7-5527-26	医療用長息生活 レベル2セット 1箱(3本入) PMS0203	980	1,080												
7-5527-27	医療用長息生活 レベル2セット 1箱(10本入) PMS0210	2,700	2,980												
7-5527-28	医療用長息生活 レベル3セット 1箱(3本入) PMS0303	1,080	1,180												
7-5579-03	取っ手付き巾着 HS-N32	950	1,000								34				
7-5584-01	リバーシブルキャップ ベージュ 403039-17	1,800	2,300								164				
7-5584-02	リバーシブルキャップ グレー 403039-18	1,800	2,300								164				
7-562-41	精密ピンセット No.51 NO.51-TITAN	8,500	11,000	2588	2588										
7-5661-11	クリーンステップボット RB-406S-22L	13,900	15,000	2185	2185	502									
7-5661-12	クリーンステップボット RB-406S-75L	37,400	40,000	2185	2185	502									
7-5661-16	クリーンステップボット RB-406S-10L	8,530	10,300	2185	2185	502									
7-5661-17	クリーンステップボット RB-406S-43L	19,200	23,000	2185	2185	502									
7-5662-01	タンククリーン 1袋(20本入) 20	960	1,210								48				
7-5662-02	タンククリーン 1箱(20本×5袋入) 100	4,600	5,800								48				
7-5777-01	ベストオセロ OW-0350B	3,500	3,900								291				
7-5785-11	ベビーボンド KP-350/BB/N	5,000	6,500								328				
7-5801-01	ノズリップマット ピンク HS-N19	1,950	2,150								33				
7-5801-02	ノズリップマット ブルー HS-N19	1,950	2,150								33				
7-5803-01	取っ手付き箸筒 梅花赤 HS-N43	850	1,000								33				
7-5803-02	取っ手付き箸筒 梅花青 HS-N43	850	1,000								33				
7-5803-03	取っ手付き箸筒 みず玉 HS-N43	850	1,000								33				
7-5828-11	タフデント(クリア除菌108錠入)	840	930			1795					57				
7-5829-11	ハニッシュデント 108錠入	930	1,030								58				
7-5829-12	ハニッシュデント(消臭洗浄) 108錠入	930	1,030								57				
7-589-01	誘導ラインテープ(PET加工) 黄色/黒 T136-50A	5,150	5,200			204									
7-589-03	誘導ラインテープ(PET加工) 白/赤 T139-50A	5,150	5,200			204									
7-5912-01	杖やすめ ネジ止型W ブルー tue-NW	1,200	1,440								244				
7-5912-02	杖やすめ ネジ止型W グリーン tue-NW	1,200	1,440								244				
7-5912-03	杖やすめ ネジ止型W ピンク tue-NW	1,200	1,440								244				
7-5912-04	杖やすめ ネジ止型W ホワイト tue-NW	1,200	1,440								244				
7-5913-01	杖やすめ ネジ止型X(クロス) ブルー tue-NX	1,100	1,320								244				
7-5913-02	杖やすめ ネジ止型X(クロス) グリーン tue-NX	1,100	1,320								244				
7-5913-03	杖やすめ ネジ止型X(クロス) ピンク tue-NX	1,100	1,320								244				
7-5913-04	杖やすめ ネジ止型X(クロス) ホワイト tue-NX	1,100	1,320								244				
7-598-01	サイズが異なるグローブディスペンサー(ナビロール手袋対応タイプ) 3種類 GL035-0212	18,200	19,400			484									
7-6017-01	くらくらグリップ ピンク HS-N15	700	850								32				
7-6017-02	くらくらグリップ ブルー HS-N15	700	850								32				
7-6245-01	バイタルナビ 水銀フリー血圧計 NV-3320	9,500	11,500			682					429				
7-6245-11	バイタルナビ 水銀フリー血圧計 交換用カフ	1,200	1,450			682					429				
7-6245-12	バイタルナビ 水銀フリー血圧計用 交換用ゴム球	700	850			680					429				
7-6263-01	プロシエ業務用エプロン 白 100枚×10箱	14,100	14,800			410									
7-6263-02	プロシエ業務用エプロン 青 100枚×10箱	14,100	14,800			410									
7-6263-03	プロシエ業務用エプロン ピンク 100枚×10箱	14,100	14,800			410									
7-6264-01	プロシエエプロン(袖 縦折付) 白 30枚入	3,300	3,460			415					385				
7-6264-02	プロシエエプロン(袖 縦折付) 青 30枚入	3,300	3,460			415					385				
7-6264-03	プロシエエプロン(袖 縦折付) 白 30枚入	2,900	2,980			415					385				
7-6265-02	プロシエエプロン(袖 ゴム付) スカイブルー 30枚入	2,900	2,980			415					385				
7-6266-01	プロシエ食器用PEエプロン 白 50枚入	1,030	1,080			1858					28				
7-6266-02	プロシエ食器用PEエプロン 青 50枚入	1,030	1,080			1858					28				
7-6266-03	プロシエ食器用PEエプロン ピンク 50枚入	1,030	1,080			1858					28				
7-6267-01	プロシエポリエチレンシューズカバー 白 100枚入	3,090	3,240			447					386				
7-6267-02	プロシエポリエチレンシューズカバー 青 100枚入	3,090	3,240			447					386				
7-6277-01	ナビロール抗菌ポリエチ手袋 L 100枚入	300	320			472					387				
7-6277-02	ナビロール抗菌ポリエチ手袋 M 100枚入	300	320			472					387				
7-6277-03	ナビロール抗菌ポリエチ手袋 S 100枚入	300	320			472					387				
7-6288-01	ベッドサイドテーブル(マル手機能) BTW38	33,000	34,700			1695									
7-6389-01	ディスポーズ用・防水シート 600x900mm	1,800	2,600								171				
7-6389-02	ディスポーズ用・防水シート 1200x900mm	1,650	2,200								171				
7-6389-03	ディスポーズ用・防水シート 2250x900mm	3,350	3,500								171				
7-6395-01	家具調トイレレクタR自動ラップ 533-940	139,000	156,000												
7-6395-02	家具調トイレレクタR自動ラップ 533-941	145,000	162,000												
7-6395-03	家具調トイレレクタR自動ラップ 533-942	155,000	172,000												
7-6395-04	家具調トイレレクタR自動ラップ 533-943	160,000	179,000												
7-6395-05	家具調トイレレクタR自動ラップ 533-944	166,000	185,000												
7-6395-06	家具調トイレレクタR自動ラップ 533-945	176,000	195,000												
7-6423-01	リハビリシューズ すたごらさんソフト楕88 ワイン 22.5cm	6,500	7,200								254				
7-6423-02	リハビリシューズ すたごらさんソフト楕88 ワイン 23cm	6,500	7,200								254				
7-6423-03	リハビリシューズ すたごらさんソフト楕88 ワイン 23.5cm	6,500	7,200								254				
7-6423-04	リハビリシューズ すたごらさんソフト楕88 ワイン 24cm	6,500	7,200								254				
7-6423-05	リハビリシューズ すたごらさんソフト楕88 ワイン 24.5cm	6,500	7,200								254				
7-6431-01	リハビリシューズ すたごらさんソフト楕88 ネイビー 22.5cm	6,500	7,200												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2023 円	アメツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	感温制御装置用 品パレット 円	ウェルビーイングパレット 円	サイエンスカ タログ 円
7-653-11	コットンシガー 1箱(100枚×20袋入) 200×200	17,700	20,280		2488	2488									
7-6558-01	フジポリエロン 袖付 M 1箱(25枚入)	2,860	3,150			413									
7-6558-02	フジポリエロン 袖付 L 1箱(25枚入)	2,600	3,150			413									
7-6565-01	ゆらめいて光る LEDセンサーキャンドル SL104	1,490	1,880								493				
7-6713-11	ユビット ホワイト XS 000-3045	600	690			1043									
7-6713-12	ユビット ホワイト S 000-3044	650	750			1043									
7-6713-13	ユビット ホワイト M 000-3043	710	820			1043									
7-6713-14	ユビット ホワイト L 000-3042	820	940			1043									
7-6714-11	ユビット ベージュ XS 000-3035	600	690			1043									
7-6714-12	ユビット ベージュ S 000-3034	650	750			1043									
7-6714-13	ユビット ベージュ M 000-3033	710	820			1043									
7-6714-14	ユビット ベージュ L 000-3032	820	940			1043									
7-6715-11	ユビット ブラック XS 000-3039	600	690			1043									
7-6715-12	ユビット ブラック S 000-3038	650	750			1043									
7-6715-13	ユビット ブラック M 000-3037	710	820			1043									
7-6715-14	ユビット ブラック L 000-3036	820	940			1043									
7-6764-01	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前閉じタイプ ブルー	1,610	1,670			2033									
7-6764-02	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前閉じタイプ グリーン	1,610	1,670			2033									
7-6764-03	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前閉じタイプ キャンセル	1,610	1,670			2033									
7-6764-04	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前閉じタイプ ピンク	1,610	1,670			2033									
7-6764-05	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前閉じタイプ ベージュ	1,610	1,670			2033									
7-6764-51	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前閉じ ブルー	8,830	9,130			2033									
7-6764-52	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前閉じ グリーン	8,830	9,130			2033									
7-6764-53	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前閉じ キャンセル	8,830	9,130			2033									
7-6764-54	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前閉じ ピンク	8,830	9,130			2033									
7-6764-55	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前閉じ ベージュ	8,830	9,130			2033									
7-6765-01	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前開きタイプ ブルー	1,610	1,670			2033									
7-6765-02	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前開きタイプ グリーン	1,610	1,670			2033									
7-6765-03	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前開きタイプ キャンセル	1,610	1,670			2033									
7-6765-04	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前開きタイプ ピンク	1,610	1,670			2033									
7-6765-05	スリッパ(抗菌カーテンダー) 前開きタイプ ベージュ	1,610	1,670			2033									
7-6765-51	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前開き ブルー	8,830	9,130			2033									
7-6765-52	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前開き グリーン	8,830	9,130			2033									
7-6765-53	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前開き キャンセル	8,830	9,130			2033									
7-6765-54	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前開き ピンク	8,830	9,130			2033									
7-6765-55	スリッパ(抗菌カーテンダー)6足入) 前開き ベージュ	8,830	9,130			2033									
7-6776-01	スチキングテープ(粘着剤) 粘着剤付(1巻) Care-115-AC	34,000	36,000												
7-6778-01	ES Flow MD-5310	189,000	198,000									336			
7-6783-01	ペーパータオル コンパクトスタンド OT5684100	16,600	17,500											64	
7-6783-02	ペーパータオル コンパクトスタンド OT5684200	16,600	17,500											85	
7-6784-01	ペーパータオルスタンド OT5685000	85,000	87,500											85	
7-6784-02	ペーパータオルスタンド OT5685500	35,000	36,000											85	
7-6785-01	おむつ回収カートⅡ DS2401020	110,000	121,000											344	
7-6788-01	シャワーチェア 7450	18,200	20,000											129	
7-6794-01	ダンサーBOX クラシックカーテンBK	36,300	40,000											235	
7-6794-02	ダンサーBOX ダマスクピンク	36,300	40,000											235	
7-6801-01	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XS LE5060-1-1	12,000	13,000			1007									
7-6801-02	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 S LE5060-1-1	12,000	13,000			1007									
7-6801-03	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 M LE5060-1-1	12,000	13,000			1007									
7-6801-04	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 L LE5060-1-1	12,000	13,000			1007									
7-6801-05	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XL LE5060-1-1	12,000	13,000			1007									
7-6801-06	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XXL LE5060-1-1	12,000	13,000			1007									
7-6802-01	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XS LE5060-1-2	12,000	13,000			1007									
7-6802-02	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 S LE5060-1-2	12,000	13,000			1007									
7-6802-03	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 M LE5060-1-2	12,000	13,000			1007									
7-6802-04	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 L LE5060-1-2	12,000	13,000			1007									
7-6802-05	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XL LE5060-1-2	12,000	13,000			1007									
7-6802-06	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XXL LE5060-1-2	12,000	13,000			1007									
7-6803-01	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XS LE5062-1-1A	7,500	8,500			1007									
7-6803-02	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 S LE5062-1-1A	7,500	8,500			1007									
7-6803-03	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 M LE5062-1-1A	7,500	8,500			1007									
7-6803-04	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 L LE5062-1-1A	7,500	8,500			1007									
7-6803-05	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XL LE5062-1-1A	7,500	8,500			1007									
7-6803-06	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XXL LE5062-1-1A	7,500	8,500			1007									
7-6804-01	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XS LE5062-1-2A	7,500	8,500			1007									
7-6804-02	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 S LE5062-1-2A	7,500	8,500			1007									
7-6804-03	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 M LE5062-1-2A	7,500	8,500			1007									
7-6804-04	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 L LE5062-1-2A	7,500	8,500			1007									
7-6804-05	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XL LE5062-1-2A	7,500	8,500			1007									
7-6804-06	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XXL LE5062-1-2A	7,500	8,500			1007									
7-6805-01	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XS LE5065-1-1	8,600	9,600			1007									
7-6805-02	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 S LE5065-1-1	8,600	9,600			1007									
7-6805-03	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 M LE5065-1-1	8,600	9,600			1007									
7-6805-04	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 L LE5065-1-1	8,600	9,600			1007									
7-6805-05	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XL LE5065-1-1	8,600	9,600			1007									
7-6805-06	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧1 XXL LE5065-1-1	8,600	9,600			1007									
7-6806-01	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XS LE5065-1-2	8,600	9,600			1007									
7-6806-02	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 S LE5065-1-2	8,600	9,600			1007									
7-6806-03	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 M LE5065-1-2	8,600	9,600			1007									
7-6806-04	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 L LE5065-1-2	8,600	9,600			1007									
7-6806-05	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XL LE5065-1-2	8,600	9,600			1007									
7-6806-06	弾性スリープ アクセス ブラウン 圧迫圧2 XXL LE5065-1-2	8,600	9,600			1007									
7-6810-01	シフトチェア(背もたれ) 花柄メッシュ	43,000	48,000											232	
7-6810-02	シフトチェア(背もたれ) 格子メッシュ	43,000	48,000											232	
7-6811-01	室内用枕先立	4,950	5,500											241	
7-6812-01	四点可動式オゾン・オフさん 77MC-C5	20,400	22,500											243	
7-6812-02	四点可動式オゾン・オフさん 77MC-S4	20,400	22,500											243	
7-6818-01	シャワーチェア-薬湯STS 7233	12,700	14,000											129	
7-6818-02	シャワーチェア-薬湯STS 7234	15,400	17,000											129	
7-6823-01	レジ SX-4SN	25,400	27,900											236	
7-6823-02	レジ SX-4DN	25,400	27,900											236	
7-6977-01	コップ用止血鉗子 有鉤 直 130mm AA 216/13	3,900	4,000			1636									
7-6977-02	コップ用止血鉗子 有鉤 曲 130mm AA 217/13	3,900	4,000			1636									
7-6977-03	コップ用止血鉗子 有鉤 直 140mm AA 216/14	3,900	4,000			1636									
7-6977-04	コップ用止血鉗子 有鉤 曲 140mm AA 217/14	3,900	4,000			1636									
7-7005-01	セムケンピンセット 無鉤 直 125mm AB 120/12	3,000	3,200			1627									
7-7005-02	セムケンピンセット 無鉤 直 155mm AB 120/15	3,000	3,200			1627									
7-7008-01	アドソンピンセット 有鉤 120mm AB 110/12	1,800	1,900			1633									
7-7008-02	アドソンピンセット 無鉤 120mm AB 100/12	1,800	1,900			1633									
7-7116-01	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05)ネイビー 23.0cm	6,300	6,800											254	
7-7116-02	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05)ネイビー 24.0cm	6,300	6,800											254	
7-7116-03	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05)ネイビー 25.0cm	6,300	6,800											254	
7-7116-04	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05)ネイビー 26.0cm	6,300	6,800											254	
7-7116-05	リハビリシューズ(すたこらさんソフ05)ネイビー 22.0cm	6,300	6,800												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アメツール 2021 頁	ナビ館2023 頁	レンタルカタログ 頁	感温産廃処理用 品パンフ 頁	ウェルビーイングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-7378-02	ステンレスコップ 200mL	1,270	1,320			300									458
7-7378-03	ステンレスコップ 300mL	1,520	1,580			300									458
7-7380-01	ディスポジックス(50錠入) DS31FS100	6,730	7,100			2023									
7-7383-11	プロシエアフィット手袋 100枚入 L	420	450	2251	2251	473									
7-7383-12	プロシエアフィット手袋 100枚入 M	420	450	2251	2251	473									
7-7383-13	プロシエアフィット手袋 100枚入 S	420	450	2251	2251	473									
7-7384-01	プロシエア食事用PEエプロン(前面タイプ) クリア 50枚入	1,070	1,120			1858					28				
7-740-01	ステンレス爪切り 73mm 1L101P	5,200	5,500			1104									
7-741-01	ステンレス爪切り Rubis Twist 80mm 1L100	5,600	6,000			1104									
7-7430-01	プロシエア・ディスポジックスカバー 100枚入	2,750	2,890	2320	2320	447						386			
7-7434-01	減菌トレー用シリコンマット 172×77×13 Manta 2801	2,600	2,780			1498									
7-7434-02	減菌トレー用シリコンマット 172×77×14 Manta 2802	2,000	2,140			1498									
7-7434-03	減菌トレー用シリコンマット 246×148×13 Manta 2803	4,700	5,030			1498									
7-7434-06	減菌トレー用シリコンマット 535×246×19 Manta 2806	21,000	22,500			1498									
7-7434-07	減菌トレー用シリコンマット 275×189×18 Manta 2807	8,200	8,770			1498									
7-7435-01	減菌トレー 本体 Estejo 2801	8,500	9,090			1498									
7-7435-03	減菌トレー 本体 Estejo 2803	21,000	22,500			1498									
7-7435-06	減菌トレー 本体 Estejo 2808	10,400	11,200			1498									
7-7435-09	減菌トレー 本体 Estejo 2815	170,000	182,000			1498									
7-7435-11	減菌トレー 本体 Estejo 2817	145,000	156,000			1498									
7-7437-01	アンブルオープンナー(軽量タイプ) SN-02R	2,620	2,980			1238									
7-7437-02	アンブルオープンナー(軽量タイプ) SN-02L	3,040	3,460			1238									
7-7437-11	アンブルオープンナー用 交換用Oリング(Rサイズ) 10個入	760	870			1238									
7-7437-12	アンブルオープンナー用 交換用Oリング(Lサイズ) 10個入	720	820			1238									
7-7542-01	MRスポット(ピークリーマーカー-MR用) L 1箱(40個入) MR-184	27,700	34,000			1216									
7-7542-02	MRスポット(ピークリーマーカー-MR用) S 1箱(40個入) MR-185	27,700	34,000			1216									
7-7542-03	MRスポット(ピークリーマーカー-MR用) SS 1箱(40個入) MR-186	27,700	34,000			1216									
7-756-01	病院用吊り下げ接合タック 接地(2P) 2個口 MR7561	11,330	13,030			1234									
7-7578-02	内視鏡カメラ用ドレープ 80個入 10-1123EU	41,000	42,800			1597									
7-758-01	PVAインスツルメントワイプ 1枚×20袋入 5-OP-IW011XX2Y	5,500	5,800			1203									
7-7588-01	爪ニッパー(刃先ストレートタイプ) #P3355-STR	9,600	10,200			1106									
7-7590-01	足指測定ベルト 2個入 #P6055	980	1,040			1096									
7-7598-01	イージーリムーバブル(美容整形用) 緑 1444	300	320			1616									
7-7598-02	イージーリムーバブル(美容整形用) 赤 1445	300	320			1616									
7-7598-04	イージーリムーバブル(美容整形用) 緑 30本入 1444-30	7,200	7,650			1616									
7-7598-05	イージーリムーバブル(美容整形用) 赤 30本入 1445-30	7,200	7,650			1616									
7-7598-06	イージーリムーバブル(美容整形用) 白 30本入 1440-30	10,200	11,000			1616									
7-7601-23	スキンマーカー 1437GVFSR-AO	240	260			1616									
7-7601-63	スキンマーカー 1437GVFSR-100AO	17,500	18,600			1616									
7-7608-01	折り止めシート 20cm×1m 青 T/R-1	4,100	4,900	2370	2370	1981									
7-7608-02	折り止めシート 20cm×1m 赤 T/R1	4,100	4,900	2370	2370	1981									
7-7608-03	折り止めシート 30cm×1m 青 T/R-2	5,430	6,500	2370	2370	1981									
7-7608-04	折り止めシート 30cm×1m 赤 T/R-3	5,430	6,500	2370	2370	1981									
7-7608-05	折り止めシート 40cm×2m 青 T/R7	14,400	17,200	2370	2370	1981									
7-7608-06	折り止めシート 40cm×2m 赤 T/R8	14,400	17,200	2370	2370	1981									
7-7616-01	ネイルカッター-pnp #P3355	9,600	10,200			1106									
7-7617-01	足裏ジェルパッド 防こ防止・折り止め 2枚入 #P8201	1,690	1,800			1096									
7-7617-02	足裏ジェルパッド 土踏まず 2枚入 #P8202	1,690	1,800			1096									
7-7617-03	足裏ジェルパッド うおのめ・タコ 2枚入 #P8203	1,690	1,800			1096									
7-7617-04	足裏ジェルパッド 種子巻 2枚入 #P8204	1,690	1,800			1096									
7-7620-01	ジェルスベーター(両指) 足指間 2個入 #P26-S	1,350	1,440			1096									
7-7620-03	ジェルスベーター(両指) 足指間 2個入 #P26-L	1,350	1,440			1096									
7-7620-04	ジェルスベーター(両指) 親指・人差し指 2個入 #P27-M	1,350	1,440			1096									
7-7620-05	ジェルスベーター(両指) 親指・人差し指 2個入 #P27-L	1,350	1,440			1096									
7-7620-06	ジェルスベーター(両指) 親指・人差し指 #P33	1,080	1,160			1096									
7-7620-07	ジェルスベーター(両指) 足指間(人差し指・中指・薬指・小指) #P35	1,020	1,090			1096									
7-764-11	ディスポベキキュラ 2.5mm BOX	2,800	3,200			786									
7-764-12	ディスポベキキュラ 4.0mm BOX	2,800	3,200			786									
7-7662-01	ディスポ蓋(樹脂タイプ) 100枚入 H-WB250	4,300	4,550			1547									
7-7662-02	ディスポ蓋(樹脂タイプ) 100枚入 H-WB700	6,600	7,000			1547									
7-7664-01	プロシエア・検診用ディスポパンツ(ロングタイプ) 穴あき 1枚×50袋入 PP-L	7,000	7,400			421									
7-7664-02	プロシエア・検診用ディスポパンツ(ロングタイプ) バックシール型 1枚×50袋入 PP-L	8,000	8,500			421									
7-7665-01	プロシエア・検診用ディスポパンツ(スーパーロングタイプ) 穴あき 1枚×50袋入 PP-SL	7,800	8,300			421									
7-7665-02	プロシエア・検診用ディスポパンツ(スーパーロングタイプ) バックシール型 1枚×50袋入 F	9,900	10,500			421									
7-7666-01	ポイズンエクストラクター KM-109B	2,900	2,980			987									
7-7673-01	蛇管チューブスタンド ホワイト	2,580	3,400			1578									
7-7673-02	蛇管チューブスタンド グリーン	2,580	3,400			1578									
7-7692-01	シャワー椅子(ひじ掛け付き) NC355	17,000	18,000			1945									
7-7694-02	カルテワゴン(筆記台付き・平板タイプ) 30F-NS	71,000	66,000			74									
7-7695-01	折りたたみ担架(チェア型) RA-1A12	91,000	99,000			980									
7-7696-01	折りたたみ担架(四つ折りタイプ) RA-1A7	37,500	40,500			976									
7-7700-01	プロシエア・SMMSアイソレーションシアン 50枚入 CN-SMMS	8,900	9,400			406									
7-7721-01	Z型採血管立 8本用	2,800	3,670			1267									
7-7721-02	Z型採血管立 12本用	3,500	4,470			1267									
7-7721-03	Z型採血管立 16本用	3,900	5,150			1267									
7-7726-01	サージカルマスク(タイオンタイプ) 50枚入 ASMT	760	800			434									
7-7727-01	足置き台(ワンタッチ昇降) FC	52,000	49,000												
7-7733-01	爪きり USN90	620	700			1103						503			
7-7735-01	ミニカラフルステンワゴン(フック付き・低床タイプ) レギュラー ピンク MCSWR-ZPF	23,000	29,300	1043	1043	109									
7-7735-02	ミニカラフルステンワゴン(フック付き・低床タイプ) レギュラー グリーン MCSWR-ZGF	23,000	29,300	1043	1043	109									
7-7735-03	ミニカラフルステンワゴン(フック付き・低床タイプ) レギュラー ラベンダー MCSWR-ZLF	23,000	29,300	1043	1043	109									
7-7735-04	ミニカラフルステンワゴン(フック付き・低床タイプ) レギュラー シルバー(塗装無) MCSWR	22,000	27,900	1043	1043	109									
7-7736-01	ミニカラフルステンワゴン(フック付き・低床タイプ) ラージ ピンク MCSWL-ZPF	30,000	38,400	1043	1043	109									
7-7736-02	ミニカラフルステンワゴン(フック付き・低床タイプ) ラージ グリーン MCSWL-ZGF	30,000	38,400	1043	1043	109									
7-7736-03	ミニカラフルステンワゴン(フック付き・低床タイプ) ラージ ラベンダー MCSWL-ZLF	30,000	38,400	1043	1043	109									
7-7736-04	ミニカラフルステンワゴン(フック付き・低床タイプ) ラージ シルバー(塗装無) MCSWL-ZSF	29,000	37,200	1043	1043	109									
7-7754-01	ウェットティッシュホルダー(フックタイプ)	2,350	2,500			320									
7-7833-01	JUSTイリガートールスタンド(フリーストップ・ハンドル付き) JIV-2FS	23,500	25,000			1281									
7-7833-02	JUSTイリガートールスタンド(フリーストップ・ハンドル付き) JIV-4FS	24,500	26,000			1281						455			
7-7920-01	角パットワゴン(消毒盤台) 1段 SB75-1	32,100	36,800			1570									
7-7920-02	角パットワゴン(消毒盤台) 2段 SB75-2	43,100	47,800			1570									
7-7920-11	ハートフルレーワゴン ハンドル 359	4,800	6,240			73									
7-7948-01	バスグリップ 7512	18,500	20,500			1957									
7-7950-01	折りたたみシャワーチェア 薬湯 ライトグリーン 7550ST	19,300	21,500			1946									
7-7950-02	折りたたみシャワーチェア 薬湯 パープル 7550ST	19,300	21,500			1946									
7-7986-11	ストロー 5本入 C10090	350	450												
7-7992-01	ハートフルレーワゴン HW-HL	62,500	77,600			73						37			
7-7992-02	ハートフルレーワゴン HW-SL	79,600	99,600			73									
7-7992-03	ハートフルレーワゴン HW-HH	68,800	85,900			73									
7-7992-04	ハートフルレーワゴン HW-SH	79,700	100,000			73									
7-8001-01	桌上ブラックライト DTBL24	20,000	20,500			275									
7-8030-01	アルSMIX四点可動式モータータイプ 花柄BK 75MA-F2	13,200	14,800			1845									
7-8030-02	アルSMIX四点可動式モータータイプ 桜柄ローズピンク 75MA-C1	13,200	14,800			1845									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビヤ 2024 円	アズツール 2021 円	ナビス2023 円	レンタルカタログ 円	産業用製品 円	ウェルビーイング 円	サイエンスカ タログ 円
7-8941-01	トロミアップ やさしいとろみ(とろみ調整食品) 2.5g 25本入	530	580								22				
7-8941-02	トロミアップ やさしいとろみ(とろみ調整食品) 300g	1,320	1,460								22				
7-8941-03	トロミアップ やさしいとろみ(とろみ調整食品) 800g	3,170	3,490								22				
7-898-01	除菌シート MY WET 本体 バケツ入 1箱(350枚入)	2,900	3,000					376							
7-898-11	除菌シート MY WET 替替用シート 1パック(350枚入)	2,370	2,480					376							
7-8989-01	ビタッククッション 車いす用 ビンク PT-CS-KU PK	26,000	27,000								221				
7-8989-02	ビタッククッション 車いす用 ベージュ PT-CS-KU BE	26,000	27,000								221				
7-8989-03	ビタッククッション 車いす用 グリーン PT-CS-KU GR	26,000	27,000								221				
7-9061-01	WY ワンタッチ航着 O39-122000-00	1,500	1,580								157				
7-9061-04	WY ワンタッチ航着 O39-122030-00	1,500	1,580								157				
7-9061-05	WY ワンタッチ航着 O39-122040-00	1,500	1,580								157				
7-9171-01	水溶性ランドリーバッグ 小さサイズ 1袋(100枚入)	12,500	11,000										14		
7-9193-01	ロビーベンチ用パーテーション TP-LB	58,000	38,000										15		
7-9194-01	採光台パーテーション TP-BS	24,000	16,500										5		
7-9203-01	中継ケーブル(日本光電互換) 3.0m NV710-36	13,000	14,000												403
7-9203-02	中継ケーブル(日本光電互換) 2.2m NV708-16	13,000	13,500												731
7-9203-03	中継ケーブル(日本光電互換) 3.0m NV710-106	13,000	13,500												731
7-9203-10	中継ケーブル(ネルコア互換) 3.0m NV710-70	14,000	14,500												731
7-9203-11	中継ケーブル(ネルコア互換) 2.2m NV708X-01	12,000	12,500												731
7-9203-12	中継ケーブル(ネルコア互換) 1.2m NV704X-01	10,000	11,000												731
7-9204-21	リユーズ可能なSpO2センサー 交換用ラップタイプ装着補助テープ 12本入 E023-12	4,100	4,200												730
7-9243-01	ティッシュボックス 100枚入 DMC-40	980	700												443
7-9245-21	カラフルパーテーション ホワイト FMS18506-WH	110,000	136,000												617
7-9245-22	カラフルパーテーション ブルー FMS18506-BL	110,000	120,000												617
7-9245-24	カラフルパーテーション ピンク FMS18506-PK	110,000	132,000												617
7-9246-21	カラフルパーテーション ホワイト FMS18508-WH	148,000	165,000												617
7-9246-23	カラフルパーテーション クリーム FMS18508-CR	148,000	165,000												617
7-9246-24	カラフルパーテーション ピンク FMS18508-PK	148,000	165,000												617
7-9248-11	静脈可視化装置用キャスタースタンド NVS500-SP1	82,000	87,000												1265
7-9248-12	静脈可視化装置用クランプスタンド NVS500-SP2	49,000	52,000												1265
7-9248-14	エンハンサー NVE100	43,000	45,500												1266
7-9258-11	抑動器 Renol Fix 腰部用ベルト M RFB09115M	25,000	27,700												508
7-9258-12	抑動器 Renol Fix 腰部用ベルト L RFB09140M	25,000	27,700												508
7-9258-18	抑動器 Renol Fix マグネットロック RFK01222	1,800	2,000												572
7-9259-01	カラフル電線帯 デザイン 500120	2,000	2,100												1028
7-9259-02	カラフル電線帯 サークル 500104	2,000	2,100												1272
7-9259-04	カラフル電線帯 ストライプ ブルー 500122	2,000	2,100												1272
7-9259-05	カラフル電線帯 ストライプ イエロー 500123	2,000	2,100												1272
7-9259-06	カラフル電線帯 ストライプ ピンク 500124	2,000	2,100												1272
7-9276-01	THE WHITE COAT レディスプレザー白衣(ミニマリストシリーズ) S相当 5160-XS	5,120	5,900	2288	2288										1987
7-9276-02	THE WHITE COAT レディスプレザー白衣(ミニマリストシリーズ) M相当 5160-S	5,120	5,900	2288	2288										1987
7-9276-03	THE WHITE COAT レディスプレザー白衣(ミニマリストシリーズ) L相当 5160-M	5,120	5,900	2288	2288										1987
7-9276-04	THE WHITE COAT レディスプレザー白衣(ミニマリストシリーズ) LL相当 5160-L	5,120	5,900	2288	2288										1987
7-9277-01	THE WHITE COAT メンズプレザー白衣(ミニマリストシリーズ) S相当 5150-XS	5,120	5,900	2288	2288										1987
7-9277-02	THE WHITE COAT メンズプレザー白衣(ミニマリストシリーズ) M相当 5150-S	5,120	5,900	2288	2288										1987
7-9277-03	THE WHITE COAT メンズプレザー白衣(ミニマリストシリーズ) L相当 5150-M	5,120	5,900	2288	2288										1987
7-9277-04	THE WHITE COAT メンズプレザー白衣(ミニマリストシリーズ) LL相当 5150-L	5,120	5,900	2288	2288										1987
7-9388-01	さっと拭えるエプロン 720×1200mm 50枚入	760	810								386				415
7-9419-11	デジタルターマトスコープ 交換用スプレー ES145	2,050	2,200												1180
7-9419-12	デジタルターマトスコープ 交換用USBケーブル ES156	2,050	2,200												1180
7-9437-01	ローナタール鉋子 AA 763/13	4,700	5,000												1641
7-9438-01	クワイラウッド持針器 TC 直 150mm AE 470/15	11,000	12,000												1669
7-9438-02	クワイラウッド持針器 TC 直 180mm AE 470/18	12,000	13,000												1669
7-9438-03	クワイラウッド持針器 TC 直 200mm AE 470/20	15,000	16,000												1669
7-9439-01	マイクロピンセット No.1 120mm AB 501/01	4,500	4,900												1631
7-9439-02	マイクロピンセット No.2 120mm AB 501/02	4,500	4,900												1631
7-9439-03	マイクロピンセット No.3 120mm AB 501/03	4,500	4,900												1631
7-9439-04	マイクロピンセット No.4 110mm AB 501/04	4,500	4,900												1631
7-9439-05	マイクロピンセット No.5 110mm AB 501/05	4,500	4,900												1631
7-9440-03	外科ピンセット 無鉤・直(細) 160mm AB 070/16	2,100	2,200												1629
7-9440-04	外科ピンセット 無鉤・直(細) 180mm AB 070/18	2,200	2,400												1629
7-9440-05	外科ピンセット 無鉤・直(細) 200mm AB 070/20	2,700	2,800												1629
7-9440-06	外科ピンセット 無鉤・直(細) 250mm AB 070/25	3,500	3,800												1629
7-9440-09	外科ピンセット 有鉤・直(細) 160mm AB 080/16	2,100	2,200												1629
7-9440-10	外科ピンセット 有鉤・直(細) 180mm AB 080/18	2,200	2,400												1629
7-9440-11	外科ピンセット 有鉤・直(細) 200mm AB 080/20	2,700	2,800												1629
7-9440-12	外科ピンセット 有鉤・直(細) 250mm AB 080/25	3,500	3,800												1629
7-9442-01	ルーツェピンセット 無鉤 140mm AB 656/14	3,000	3,200												1631
7-9443-03	組織ピンセット 有鉤 1×2 爪 160mm AB 060/16	2,100	2,200												1628
7-9443-04	組織ピンセット 有鉤 1×2 爪 180mm AB 060/18	2,200	2,400												1628
7-9443-05	組織ピンセット 有鉤 1×2 爪 200mm AB 060/20	2,400	2,600												1628
7-9443-06	組織ピンセット 有鉤 1×2 爪 250mm AB 060/25	3,000	3,200												1628
7-9445-01	リストン骨剪刃 直 140mm KA 880/14	14,000	15,000												1647
7-9445-02	リストン骨剪刃 直 150mm KA 882/15	13,000	14,000												1647
7-9446-01	ベルグマンギプス剪刃 230mm AC 553/23	11,000	12,000												1046
7-9457-01	耳用鉋子 85mm KM 226/08	12,000	13,000												1650
7-9457-02	耳用鉋子 140mm KM 226/14	12,000	13,000												1650
7-9458-01	オーバーホルト剥離・結紮鉋子 AA 221/03	11,000	12,000												1641
7-9458-02	オーバーホルト剥離・結紮鉋子 AA 221/07	11,000	12,000												1641
7-9460-01	ケリ鉋子 無鉤 直 140mm AA 171/14	4,800	5,000												1640
7-9460-02	ケリ鉋子 無鉤 曲 140mm AA 171/14	4,800	5,000												1640
7-9460-03	ケリ鉋子 無鉤 直 160mm AA 172/16	4,800	5,000												1640
7-9460-04	ケリ鉋子 無鉤 曲 160mm AA 172/16	4,800	5,000												1640
7-9464-01	ローチェスターペーパー鉋子 無鉤 直 140mm AA 200/14	3,500	3,800												1637
7-9464-02	ローチェスターペーパー鉋子 無鉤 曲 140mm AA 201/14	3,500	3,800												1637
7-9465-01	バックハウスタール鉋子 115mm AA 751/11	3,000	3,200												1641
7-9465-02	バックハウスタール鉋子 130mm AA 751/13	3,000	3,200												1641
7-9515-01	ミラセラピーシート S NC95110	28,900	30,800									322			
7-9518-11	アームストラップ NC16004-1	4,700	4,980												1054
7-9518-12	アームストラップ NC16004-2	4,700	4,980												1054
7-952-01	プロシエア・チニスボSMS検診衣 フリー 10枚入 AY-10	3,000	3,200												423
7-9521-01	ベルト付きつり包帯 S 210×340mm NC16008-1	3,170	3,370												1056
7-9521-02	ベルト付きつり包帯 M 220×400mm NC16008-2	3,170	3,370												1056
7-9521-03	ベルト付きつり包帯 L 230×440mm NC16008-3	3,170	3,370												1056
7-9521-04	ベルト付きつり包帯 XL 240×510mm NC16008-4	3,170	3,370												1056
7-9535-01	2電流・どこでもシャワー(DC・電池) 69930012	8,910	9,440									122			
7-9572-04	イソジランがい薬 500mL	3,280	3,430												360
7-9635-03	ゴーバンド(ラテックスフリー) 長さ45.7m レッド 10-6522	16,600	17,700												315
7-9635-06	ゴーバンド(ラテックスフリー) 長さ45.7m ブラック 10-6525	20,400	21,700												315
7-9636-02	ゴーバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m イエロー 10-6511	2,410	2,560												1141
7-9636-03	ゴーバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m レッド 10-6512	2,610	2,780												1141
7-9636-04	ゴーバンド(ラテックスフリー) 長さ5.5m グリーン 10-6513	2,720	2,890				</								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用補助 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	標準産物製薬用 品カタログ 頁	ウェルビー ングカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-9824-01	点検-経血検査キット 本体セット	91,600	113,000			1240									
7-9830-11	セラパテ (85g) ベージュ 10-0957	1,500	1,600			1144									
7-9830-12	セラパテ (85g) イエロー 10-0967	1,500	1,600			1144									
7-9830-13	セラパテ (85g) レッド 10-0968	1,500	1,600			1144									
7-9830-14	セラパテ (85g) グリーン 10-0969	1,500	1,600			1144									
7-9830-15	セラパテ (85g) ブルー 10-0970	1,500	1,600			1144									
7-9830-16	セラパテ (85g) ブラック 10-1467	1,500	1,600			1144									
7-9831-01	ハンドエクササイズボール タン 10-1490	1,990	2,120								316				
7-9831-02	ハンドエクササイズボール イエロー 10-1491	1,990	2,120								316				
7-9831-03	ハンドエクササイズボール レッド 10-1492	1,990	2,120								316				
7-9831-04	ハンドエクササイズボール グリーン 10-1493	1,990	2,120								316				
7-9831-05	ハンドエクササイズボール ブルー 10-1494	1,990	2,120								316				
7-9831-06	ハンドエクササイズボール ブラック 10-1495	1,990	2,120								316				
7-9835-01	PE貯尿瓶(ハンドル付) 243×114×160mm 4B1	630	700			834									
7-9859-01	LEDペンライトH ADライトPRO 本体 #355BKLL	6,800	7,600			734									
7-9920-01	ご遺体用復巻き(面ファスナータイプ) 紳士 M	2,600	2,800			1487									
7-9920-02	ご遺体用復巻き(面ファスナータイプ) 紳士 L	2,600	2,800			1487									
7-9920-03	ご遺体用復巻き(面ファスナータイプ) 婦人 M	2,600	2,800			1487									
7-9920-04	ご遺体用復巻き(面ファスナータイプ) 婦人 L	2,600	2,800			1487									
7-9960-01	エコミー診察台カバー 白 RS-800W	3,950	4,400			591									
7-9960-02	エコミー診察台カバー 青 RS-800B	3,950	4,400			591									
7-9961-01	折りたたみ簡易ベッド RA-1A17	21,000	22,800			1693									
7-9963-01	超音波診断用ゲルウォーマー GWN-2	29,000	32,700			808									
7-9964-01	プロシエア患者識別バンド ロング ホワイト 100本入	2,800	3,150			534									
7-9964-02	プロシエア患者識別バンド ロング ピンク 100本入	2,800	3,150			534									
7-9964-03	プロシエア患者識別バンド ロング ブルー 100本入	2,800	3,150			534									
7-9964-04	プロシエア患者識別バンド ロング グリーン 100本入	2,800	3,150			534									
7-9965-01	プロシエア患者識別バンド ロング・無地 ホワイト 100本入	2,600	2,950			534									
7-9965-02	プロシエア患者識別バンド ロング・無地 ピンク 100本入	2,600	2,950			534									
7-9965-03	プロシエア患者識別バンド ロング・無地 ブルー 100本入	2,600	2,950			534									
7-9965-04	プロシエア患者識別バンド ロング・無地 グリーン 100本入	2,600	2,950			534									
7-9981-01	サニーウォーカー AW-RE チェックNB	22,000	24,500			1837									
7-9981-02	サニーウォーカー AW-RE クラシックガーデンBK	22,000	24,500			1837									
7-9992-01	バイタルパッド聴診器 ライト サスペンデッド・オプション 交換用ダイヤフラム ブラック	1,700	1,800			652					425				
7-9992-02	バイタルパッド聴診器 ライト サスペンデッド・オプション 交換用ダイヤフラム グレー	1,700	1,800			652					425				
7-9993-01	バイタルパッド聴診器 ライト サスペンデッド・オプション 交換用ダイヤフラムリング ブラック	320	350			652					425				
7-9993-02	バイタルパッド聴診器 ライト サスペンデッド・オプション 交換用ダイヤフラムリング グレー	320	350			652					425				
7-9994-01	バイタルパッド聴診器 ライト サスペンデッド・オプション 交換用ベルリング ブルー	430	460			652					425				
7-9994-02	バイタルパッド聴診器 ライト サスペンデッド・オプション 交換用ベルリング レッド	430	460			652					425				
7-9994-03	バイタルパッド聴診器 ライト サスペンデッド・オプション 交換用ベルリング オレンジ	430	460			652					425				
7-9994-04	バイタルパッド聴診器 ライト サスペンデッド・オプション 交換用ベルリング パープル	430	460			652					425				
8-1003-01	耐熱防災手袋 230mm CGT3	11,920	13,300		2264	2264									
8-1003-02	耐熱防災手袋 350mm CGF6L	12,500	13,800		2264	2264									
8-1003-03	耐熱防災手袋 250mm CGG5	2,810	3,070		2264	2264									
8-1003-04	耐熱防災手袋 220mm CGG-5(S)	2,820	3,070		2264	2264									
8-1004-01	耐熱前掛 EMA-18	10,800	11,900		2311	2311									
8-1005-01	耐熱手袋 EGF-37L	12,900	14,300		2264	2264									
8-1081-21	防護保護器具保管庫 SP-1	126,000	131,000		2218	2218									
8-1081-22	防護保護器具保管庫 SP-2	175,000	182,000		2218	2218									
8-1081-23	防護保護器具保管庫 SP-1用架台	31,000	32,000		2218	2218									
8-1081-24	防護保護器具保管庫 SP-2用架台	46,000	47,500		2218	2218									
8-1086-11	紫外線用メガネ SS-29 TILALAIT	5,760	6,340		2225	2225									
8-1089-01	耐熱防災シート CS2	20,300	22,400		2370	2370									
8-112-01	高機能ビニールスリッパ 570398 ネイビー	960	1,270								516				
8-112-02	高機能ビニールスリッパ 570404 アイボリー	960	1,270								516				
8-113-01	抗菌多機能ビニールスリッパ かぶり 574907	1,070	1,330								516				
8-113-02	抗菌多機能ビニールスリッパ かぶり 574891	1,070	1,330								516				
8-113-03	抗菌多機能ビニールスリッパ かぶり 574921	1,070	1,330								516				
8-113-04	抗菌多機能ビニールスリッパ かぶり 574914	1,070	1,330								516				
8-114-01	マイクロファイバーひざかけ 572644	1,100	1,370								173				
8-114-02	マイクロファイバーひざかけ 573948	1,100	1,370								173				
8-114-03	マイクロファイバーひざかけ 573955	1,100	1,370								173				
8-1206-03	プリンター用紙(三菱電機プリンター用) プリント用紙・インクシート 100×94mm CK30S	12,400	14,500			810									
8-1206-04	プリンター用紙(三菱電機プリンター用) プリント用紙・インクシート 148×100mm CK30L	13,400	15,700			810									
8-1206-05	プリンター用紙(三菱電機プリンター用) 感熱ロール紙 110mm×18m 1箱(5本入) K95HG	14,300	15,300			810									
8-1206-07	プリンター用紙(三菱電機プリンター用) 感熱ロール紙 110mm×20m K65HM-CE	13,000	13,800			810									
8-1218-15	ナビアスバッグ ピンク M	1,700	1,800			1729									
8-1219-02	4点杖(軽量アルミニウム製)ブラック PW-101-AL-BK	7,100	7,500			1844									
8-1219-03	4点杖(軽量アルミニウム製)ブロンズ PW-101-AL-BR	7,100	7,500			1844									
8-1257-01	移乗用ボード EZ-go(R) (ボードタイプ/540×1790mm) EZ-100	59,000	63,000			1712					175				
8-1257-02	移乗用ボード EZ-go(R) (シートタイプ/550×1560mm) EZ-200	47,100	52,700			1712					175				
8-1319-01	チェア ピンク CH-1104XR	20,800	22,500			633									
8-1319-02	チェア ブルー CH-1104XR	20,800	22,500			633									
8-1325-03	カウンタークロス 抗菌加工 厚手・ピンク 1袋(80枚入) 2AP	3,570	3,710			337								87	
8-1325-04	カウンタークロス 抗菌加工 厚手・ブルー 1袋(80枚入) 2AB	3,570	3,710			337								87	
8-1341-01	検査カード[LUXE] 本体 LX31EMG	180,000	196,000			945									
8-1341-11	検査カード[LUXE]用 養生巻 VGPR	13,600	14,300			94									
8-1341-22	検査カード[LUXE]用 IVスタンド VIV	13,200	13,900			945									
8-1342-01	エグゼクティブメッシュチェア GH-6239AXSN	60,700	65,800			627									
8-1509-01	ミケールボア(粘着不織布包帯) 1号 12.5mm×10m 24巻 NE-231	5,170	5,640			1334									
8-1509-02	ミケールボア(粘着不織布包帯) 2号 25mm×10m 12巻 NE-232	5,170	5,640			1334									
8-1509-03	ミケールボア(粘着不織布包帯) 3号 37.5mm×10m 6巻 NE-234	5,170	5,640			1334									
8-1509-04	ミケールボア(粘着不織布包帯) 4号 50mm×10m 4巻 NE-235	5,170	5,640			1334									
8-1509-05	ミケールボア(粘着不織布包帯) 10号 100mm×10m 3巻 NE-236	5,170	5,640			1334									
8-1509-06	ミケールボア(粘着不織布包帯) 15号 150mm×10m 2巻 NE-237	5,170	5,640			1334									
8-1509-07	ミケールボア(粘着不織布包帯) 30号 300mm×10m 1巻 NE-239	5,170	5,640			1334									
8-1510-24	ダイアテックス(粘着性強力包帯) 4号 50mm×5m 1袋(3巻入) NE-864-P	2,560	2,670			1334									
8-1510-35	ダイアテックス(粘着性強力包帯) 5号 75mm×5m 1袋(2巻入) NE-865-P	2,490	2,600			1334									
8-1511-01	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 1号 12.5mm×5m 1箱(24巻入) NE-260	4,650	5,120			1334									
8-1511-02	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 2号 25mm×5m 1箱(12巻入) NE-261	4,650	5,120			1334									
8-1511-03	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 3号 50mm×5m 1箱(6巻入) NE-262	4,650	5,120			1334									
8-1511-04	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 4号 75mm×5m 1箱(4巻入) NE-263	4,650	5,120			1334									
8-1511-05	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 5号 100mm×5m 1箱(3巻入) NE-264	4,650	5,120			1334									
8-1511-06	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 2.5号 37.5mm×5m 1箱(6巻入) NE-265	4,650	5,120			1334									
8-1511-32	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 2号 25mm×5m 3巻入り NE-261-P	1,520	1,590			1334									
8-1511-33	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 3号 50mm×5m 3巻入り NE-262-P	2,760	2,890			1334									
8-1511-36	ニューストレックス(粘着性伸縮包帯) 2.5号 37.5mm×5m 3巻入り NE-265-P	2,140	2,230			1334									
8-152-01	トイレトベーパー シングル100(Penguin・ペンギン)1箱(1巻×80包入)	8,410	8,740												86
8-1545-01	手術用踏み台(メディカル・ファイブスター) 12cm	22,000	24,500			1563									
8-1545-02	手術用踏み台(メディカル・ファイブスター) 25cm	24,200	26,800			1563									
8-1545-03	手術用踏み台(メディカル・ファイブスター) 12cmワイドタイプ	26,600	29,600			1563									
8-1545-04	手術用踏み台(メディカル・ファイブスター) 25cmワイドタイプ	28,800	32,000			15									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用給食 補給2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2023 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	産産産産産産 頁	ウェルビーイング 頁	サイエンスカ タログ 頁
8-169-03	ケミカルスプレー 耐熱TEEコート FC-103	6,470	6,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-171-11	デジマチックキヤリバ CD-15APX CD-15APX	16,900	19,300	748	748	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
8-171-11-20	デジマチックキヤリバ(校正証明書付) CD-15APX	20,900	23,300	748	748	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
8-171-12	デジマチックキヤリバ CD-20APX CD-20APX	21,800	24,900	748	748	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
8-171-12-20	デジマチックキヤリバ(校正証明書付) CD-20APX	25,800	28,900	748	748	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
8-1747-11	ベッドサイドテーブル SL-III No.720	29,000	33,000	-	-	1694	-	-	-	-	181	-	-	-	-
8-1748-11	ベッドサイドテーブル FL-VII No.721	33,500	37,000	-	-	1694	-	-	-	-	181	-	-	-	-
8-1823-01	折りたたみシャワーベンチ IS レッド 536-322	31,000	36,000	-	-	1947	-	-	-	-	128	-	-	-	-
8-1823-03	折りたたみシャワーベンチ IS ブルー 536-320	31,000	36,000	-	-	1947	-	-	-	-	128	-	-	-	-
8-1823-04	折りたたみシャワーベンチ IU レッド 536-332	31,000	36,000	-	-	1947	-	-	-	-	128	-	-	-	-
8-1823-06	折りたたみシャワーベンチ IU ブルー 536-330	31,000	36,000	-	-	1947	-	-	-	-	128	-	-	-	-
8-1836-21	床頭台 BS30BL BS30BL	25,500	27,400	-	-	1700	-	-	-	-	335	-	-	-	-
8-1836-22	床頭台 BS30PK	25,500	27,400	-	-	1700	-	-	-	-	335	-	-	-	-
8-1836-23	床頭台 BS30CR BS30CR	25,500	27,400	-	-	1700	-	-	-	-	335	-	-	-	-
8-1836-24	床頭台 BS30GR	25,500	27,400	-	-	1700	-	-	-	-	335	-	-	-	-
8-1836-25	床頭台 BS30OR BS30OR	25,500	27,400	-	-	1700	-	-	-	-	335	-	-	-	-
8-1853-01	入浴用キヤリベルト 110×11cm 000-7117	8,400	10,800	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	-	-
8-1853-02	入浴用キヤリベルト 85×11cm 000-7118 S	8,400	10,800	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	-	-
8-1859-31	ふかふかベビーバスK 120391	3,000	3,500	-	-	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-1859-32	ふかふかベビーバスプラスK 120392	3,500	4,000	-	-	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-198-01	シャワーチェア(Air)モデルSPワンタッチ PN-L41831A	33,000	34,300	-	-	-	-	-	-	-	126	-	-	-	-
8-198-02	シャワーチェア(Air)モデルSPワンタッチ PN-L41831D	33,000	34,300	-	-	-	-	-	-	-	126	-	-	-	-
8-198-03	シャワーチェア(Air)モデルSPワンタッチ PN-L41831BR	33,000	34,300	-	-	-	-	-	-	-	126	-	-	-	-
8-1989-01	テーブル(1200×1100×660〜730mm) TBH-1211R-QBE	101,800	104,000	-	-	1855	-	-	-	-	339	-	-	-	-
8-1989-02	テーブル(900×1200×660〜730mm) TBH-0912-QBE	92,600	94,600	-	-	1855	-	-	-	-	339	-	-	-	-
8-1989-03	テーブル(1600×900×660〜730mm) TBH-1609-QBE	103,300	106,000	-	-	1855	-	-	-	-	339	-	-	-	-
8-1989-04	テーブル(1800×900×660〜730mm) 角型 TBH-1809-QBE	107,400	110,000	-	-	1855	-	-	-	-	339	-	-	-	-
8-1990-01	椅子(アイリス)(深型/520×590×800mm/ピンク) IRS-150-V	38,400	40,900	-	-	1856	-	-	-	-	336	-	-	-	-
8-1990-02	椅子(アイリス)(深型/520×590×800mm/ブルー) IRS-150-V	38,400	40,900	-	-	1856	-	-	-	-	336	-	-	-	-
8-1994-01	椅子(ホープ) 肘付き(540×590×800mm/オレンジ) HPE-150-V	40,500	43,200	-	-	1856	-	-	-	-	337	-	-	-	-
8-1994-02	椅子(ホープ) 肘付き(540×590×800mm/グリーン) HPE-150-V	40,500	43,200	-	-	1856	-	-	-	-	337	-	-	-	-
8-1994-03	椅子(ホープ) 肘付き(540×590×800mm/ブルー) HPE-150-V	40,500	43,200	-	-	1856	-	-	-	-	337	-	-	-	-
8-1994-04	椅子(ホープ) 肘無しオレンジ HPE-110-V	40,500	43,200	-	-	1856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-1994-05	椅子(ホープ) 肘無しグリーン HPE-110-V	40,500	43,200	-	-	1856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-1994-06	椅子(ホープ) 肘無しブルー HPE-110-V	40,500	43,200	-	-	1856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2002-01	爪やりにがみスリ 89 7mm K1700GT	3,400	3,600	-	-	1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2002-02	爪やりにがみスリ 89 9mm K1700G	1,400	1,500	-	-	1109	-	-	-	-	502	-	-	-	-
8-2170-11	ナーステーブル用引出し	15,000	15,600	-	-	60	-	-	-	-	502	-	-	-	-
8-2171-01	ナーステーブル(天板総穴有) 1200×900×750mm 1290L-WC	89,000	92,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-01	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/22.5cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-02	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/23cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-03	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/23.5cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-04	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/24cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-05	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/24.5cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-06	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/25cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-07	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/25.5cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-08	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/26cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-09	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/26.5cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-10	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/27cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-11	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/28cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2202-12	サボシューズ ハイバーV#720 (黒/29cm) #720	4,000	4,220	-	-	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2236-12	ディスプレイバイザー 1箱(100枚入) シールド	9,250	9,760	-	-	452	-	-	-	-	384	-	-	-	-
8-2238-11	洗髪槽(樹脂製)用 シャワーホース	800	850	-	-	1939	-	-	-	-	121	-	-	-	-
8-2256-11	イルリガール台 2-4タイプ	11,800	13,200	-	-	1280	-	-	-	-	454	-	-	-	-
8-2256-12	イルリガール台	15,800	17,600	-	-	1280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2256-13	ボンベホルダー(イルリガール用) A15-ID2	13,300	14,000	-	-	1293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2260-03	プロシヤ滅菌サージカウン(SMMS不織布4層) LL 1箱(1枚×10枚入)	9,330	9,340	-	-	1606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2268-01	アームリスト ディスポタイプ A0E00-M	850	900	-	-	1055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2268-02	アームリスト コットタイプ A0A00-M	2,000	2,110	-	-	1055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2269-11	プロシヤ・アイソレーションガウン(クールタイプ) 50枚入 クールイエロー	11,000	12,100	2304	2304	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2269-12	プロシヤ・アイソレーションガウン(クールタイプ)ブルー 50枚入	11,000	12,100	2304	2304	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2276-01	ディスプレイ容器 φ150×75mm 02050	770	820	-	-	839	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2276-51	ディスプレイ容器 φ150×75mm 100セット 2050	65,500	69,700	-	-	839	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2452-01	リネンカート(システムカート) フレームのみ DS-574-020-0	28,500	31,000	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2459-01	ユーティリティカート 引出型6段 745×475×825mm YDS-106	64,000	67,200	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2459-04	ユーティリティカート 鍵付き 浅型6段 YDS-106	74,000	80,000	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2459-11	ユーティリティカート 仕切板セット	3,700	3,900	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2498-02	差込便器(プラスチック製) 1300L JCS0001A フタ付	2,840	3,000	-	-	1883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2520-01	超薄型シャカステン(LED光源) 半切 LH-1	108,000	115,000	-	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2547-01	口腔ケアボジジ(マウスビュア(R)) 紙軸M・ふっつ 10本 039-102058-00	460	480	-	-	1775	-	-	-	-	47	-	-	-	-
8-2547-16	口腔ケアボジジ(マウスビュア(R)) 紙軸S・やわらかめ 10本 039-112038-00	460	480	-	-	1775	-	-	-	-	47	-	-	-	-
8-2549-01	口腔ケアボジジ(マウスビュア(R)) プラスチック軸M・ふっつ 1袋(10本入) 039-102068	500	510	-	-	1775	-	-	-	-	47	-	-	-	-
8-2549-16	口腔ケアボジジ(マウスビュア(R)) プラスチック軸S 1袋(10本入) 039-112048-00	500	530	-	-	1775	-	-	-	-	47	-	-	-	-
8-2555-01	ナーステーブル(天板総穴有) 1500×900×750mm 1590L-WC	94,000	97,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2556-01	ナーステーブル(天板総穴有) 1800×900×750mm 1890L-WC	104,000	108,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2557-01	ナーステーブル(天板総穴有) 1800×1200×750mm 1812L-WC	129,000	133,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2560-01	ナーステーブル(天板総穴有) 1200×900×900mm 1290H-WC	89,000	92,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2561-01	ナーステーブル(天板総穴有) 1500×900×900mm 1590H-WC	95,000	98,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2562-01	ナーステーブル(天板総穴有) 1800×900×900mm 1890H-WC	105,000	109,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2563-01	ナーステーブル(天板総穴有) 1800×1200×900mm 1812H-WC	131,000	136,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2566-01	ナーステーブル(フラット天板) 1200×900×750mm 1290L-W	86,000	89,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2567-01	ナーステーブル(フラット天板) 1500×900×750mm 1590L-W	92,000	95,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2568-01	ナーステーブル(フラット天板) 1800×900×750mm 1890L-W	99,000	103,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2569-01	ナーステーブル(フラット天板) 1800×1200×750mm 1812L-W	125,000	129,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2572-01	ナーステーブル(フラット天板) 1200×800×900mm 1290H-W	88,000	91,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2573-01	ナーステーブル(フラット天板) 1500×800×900mm 1590H-W	92,000	95,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2574-01	ナーステーブル(フラット天板) 1800×800×900mm 1890H-W	102,000	106,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2575-01	ナーステーブル(フラット天板) 1800×1200×900mm 1812H-W	127,000	132,000	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-2589-51	プロシヤポリエチレンロング手袋 フリーサイズ 50枚×10	19,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-
8-2590-01	プロシヤ使い捨てスリッパ(エコヌーメー/28cm) 1箱(1足×100枚入)	7,300	8,200	-	-	2035	-	-	-	-	512	-	-	-	-
8-2590-02	プロシヤ使い捨てスリッパ(スタンダード/27cm) 1箱(1足×50枚入)	6,200	7,000	-	-	2035	-	-	-	-	512	-	-	-	-
8															

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 補給2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2024 頁	アメツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感産産研製用 品パンフ 頁	ウェルビーイング パンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
8-5580-01	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) S DR-K014S	6,150	6,130			1065									
8-5580-02	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) M DR-K014M	6,150	6,130			1065									
8-5580-03	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) L DR-K014L	6,150	6,130			1065									
8-5580-04	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) XL DR-K014XL	6,150	6,130			1065									
8-5581-01	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) 右ひざ用 S DR-K012S	9,700	9,670			1065									
8-5581-02	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) 右ひざ用 M DR-K012M	9,700	9,670			1065									
8-5581-03	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) 右ひざ用 L DR-K012L	9,700	9,670			1065									
8-5581-04	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) 右ひざ用 XL DR-K012XL	9,700	9,670			1065									
8-5581-05	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) 左ひざ用 S DR-K012SL	9,700	9,670			1065									
8-5581-06	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) 左ひざ用 M DR-K012ML	9,700	9,670			1065									
8-5581-07	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) 左ひざ用 L DR-K012L	9,700	9,670			1065									
8-5581-08	フルオープンニースターサポーター (Dr.MED(R)) 左ひざ用 XL DR-K012LXL	9,700	9,670			1065									
8-5583-01	ニースプリントサポーター (Dr.MED(R)) S DR-K008S	4,200	4,190								496				
8-5583-02	ニースプリントサポーター (Dr.MED(R)) M DR-K008M	4,200	4,190								496				
8-5583-03	ニースプリントサポーター (Dr.MED(R)) L DR-K008L	4,200	4,190								496				
8-5583-04	ニースプリントサポーター (Dr.MED(R)) LL DR-K008XL	4,200	4,190								496				
8-5585-01	ニイモビライザー (Dr.MED(R)) S DR-K106S	4,300	4,290			1064									
8-5585-02	ニイモビライザー (Dr.MED(R)) M DR-K106M	4,300	4,290			1064									
8-5585-03	ニイモビライザー (Dr.MED(R)) L DR-K106L	4,300	4,290			1064									
8-5585-04	ニイモビライザー (Dr.MED(R)) XL DR-K106XL	4,300	4,290			1064									
8-5593-01	アングルサポーター (Dr.MED(R)) S DR-A011S	3,100	3,090			1070									
8-5593-02	アングルサポーター (Dr.MED(R)) M DR-A011M	3,100	3,090			1070									
8-5593-03	アングルサポーター (Dr.MED(R)) L DR-A011L	3,100	3,090			1070									
8-5593-04	アングルサポーター (Dr.MED(R)) XL DR-A011XL	3,100	3,090			1070									
8-5648-01	耐熱前掛 CMA72	9,800	10,800	2310	2310										
8-5654-02	オイルソールシートタイプ(44g/枚) 50枚入 T-151J	10,300	11,790	2349	2349										
8-5665-01	デイスポコト (総丈約106cm) 1枚入 男性用	500	530	2303	2303	414									
8-5665-02	デイスポコト (総丈約98cm) 1枚入 女性用	500	530	2303	2303	414									
8-5665-51	デイスポコト (総丈約106cm) 50枚入 男性用	23,600	25,000	2303	2303										
8-5665-52	デイスポコト (総丈約98cm) 50枚入 女性用	23,600	25,000	2303	2303										
8-5671-01	フード(異物混入防止タイプ) M PAI338H	3,600	4,300	2314	2314										
8-5671-02	フード(異物混入防止タイプ) L PAI338H	3,600	4,300	2314	2314										
8-5671-03	マスク(異物混入防止タイプ) PA2380	2,300	2,600	2314	2314										
8-5688-01	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック L 100枚入	5,700	6,000	2242	2242										
8-5688-02	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック M 100枚入	5,700	6,000	2242	2242										
8-5688-03	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック S 100枚入	5,700	6,000	2242	2242										
8-5688-31	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック Y 緩減菌済 L 100枚入	6,900	7,250	2242	2242										
8-5688-32	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック Y 緩減菌済 M 100枚入	6,900	7,250	2242	2242										
8-5688-33	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック Y 緩減菌済 S 100枚入	6,900	7,250	2242	2242										
8-5688-51	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック L 1000枚入(ケース)	51,000	54,000	2242	2242										
8-5688-52	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック M 1000枚入(ケース)	51,000	54,000	2242	2242										
8-5688-53	クリーンファーストニトリル(パウダーフリー) クリーンバック S 1000枚入(ケース)	51,000	54,000	2242	2242										
8-5734-01	サージフックス(R) No.0.5 指 032-403605-00	400	440			1340									
8-5734-02	サージフックス(R) No.2 大人/手首、子供 指 032-403620-00	400	440			1340									
8-5734-03	サージフックス(R) No.3 大人/肘、子供 指 032-403630-00	400	440			1340									
8-5734-04	サージフックス(R) No.4 大人/膝、子供 太腿 032-403640-00	400	440			1340									
8-5734-05	サージフックス(R) No.5 大人/太腿、子供 顔 032-403650-00	400	440			1340									
8-5734-06	サージフックス(R) No.6 大人/顔、子供 胸 032-403660-00	400	440			1340									
8-5754-01	デイスボインナーウェア アンダーシャツ 2枚入	830	920			424									
8-5755-01	デイスボインナーウェア ショーツ M 3枚入	530	590			424									
8-5755-02	デイスボインナーウェア ショーツ L 3枚入	530	590			424									
8-5755-03	デイスボインナーウェア ショーツ LL 3枚入	530	590			424									
8-5756-01	デイスボインナーウェア トランクス M 2枚入	530	590			424									
8-5756-02	デイスボインナーウェア トランクス L 2枚入	530	590			424									
8-5756-03	デイスボインナーウェア トランクス LL 2枚入	530	590			424									
8-5798-01	LEDライトルーベ φ92×200mm 9630	2,100	2,190								62				
8-5811-01	スライドガラス(マリエンフェルド・ドイツ製) 切欠・フロスト無し 50枚入 10 050 00	640	700	1440	1440										
8-5811-02	スライドガラス(マリエンフェルド・ドイツ製) 切欠・透明フロスト 50枚入 10 052 00	880	900	1440	1440										
8-5811-03	スライドガラス(マリエンフェルド・ドイツ製) 縁研磨・フロスト無し 50枚入 10 054 12	1,130	1,200	1440	1440										
8-5811-04	スライドガラス(マリエンフェルド・ドイツ製) 縁研磨・透明フロスト 50枚入 10 056 12	1,340	1,400	1440	1440										
8-5816-02	ナビスラブレレンズ生物顕微鏡 双眼 N-238-LED	124,000	129,800			869									
8-5817-01	ダブルストップ抑制帯 手首用 1袋(2個入) 2128	14,700	15,500			510									
8-5817-02	ダブルストップ抑制帯 手首用 1袋(2個入) 2228	14,200	15,000			510									
8-5818-02	ナースウオッチ クリップとめのロング EW838LC	3,900	4,100			2039									
8-584-01	Tタイプ開閉器 スモール	1,300	1,470			1791									
8-584-02	Tタイプ開閉器 レギュラー	1,300	1,470			1791									
8-586-01	コンバクトワゴン NW-WH	5,900	6,300			605									
8-587-01	折りたたみベッド FB4-60	25,000	28,200			1692									
8-588-01	オーバートーブル WT-1450	32,000	34,000			1697									
8-5884-01	ヨロビアンカーH(補助天板付き・回診タイプ) 2段ブルー 630×400×855mm ES-B2B	95,000	110,000			92									
8-5884-02	ヨロビアンカーH(補助天板付き・回診タイプ) 2段ピンク 630×400×855mm ES-B2P	95,000	110,000			92									
8-5884-03	ヨロビアンカーH(補助天板付き・回診タイプ) 5段ブルー 630×400×855mm ES-B5B	113,000	126,000			92									
8-5884-04	ヨロビアンカーH(補助天板付き・回診タイプ) 5段ピンク 630×400×855mm ES-B5P	113,000	126,000			92									
8-5893-21	ナビスメイト・ドレイワゴン 補助天板付き 2段BOX ブルー	66,000	70,500			96									
8-5893-22	ナビスメイト・ドレイワゴン 補助天板付き 3段BOX ブルー	66,000	70,500			96									
8-5893-23	ナビスメイト・ドレイワゴン 補助天板付き 5段BOX ブルー	73,000	81,000			96									
8-5893-24	ナビスメイト・ドレイワゴン 補助天板付き 2段BOX ピーチ	66,000	70,500			96									
8-5893-25	ナビスメイト・ドレイワゴン 補助天板付き 3段BOX ピーチ	66,000	70,500			96									
8-5893-26	ナビスメイト・ドレイワゴン 補助天板付き 5段BOX ピーチ	73,000	81,000			96									
8-590-01	スハブチュラ Gray-AG	320	370			240									
8-5901-01	プロシエアクラフブラン(滅菌済デイスブラン) 1箱(24個入) NV1429	2,900	3,150			1580									
8-5909-01	入浴介助エプロン(防水加工) ピンク	3,500	3,950			1968					142				
8-5909-02	入浴介助エプロン(防水加工) ブルー	3,500	3,950			1968					142				
8-5921-01	プロシエアPEG滅菌インジューサー テープ 19mm×50m 1950	1,750	1,950			1520									
8-5927-02	プロシエアPEG滅菌インジューサー テープ 25mm×50m 2550	1,800	2,050			1520									
8-5946-01	プロシエア患者識別バンド ホワイト 100本入	2,600	2,900			534									
8-5946-02	プロシエア患者識別バンド ピンク 100本入	2,600	2,900			534									
8-5946-03	プロシエア患者識別バンド ブルー 100本入	2,600	2,900			534									
8-5946-04	プロシエア患者識別バンド グリーン 100本入	2,600	2,900			534									
8-5947-01	プロシエア患者識別バンド 無地 ホワイト 100本入	2,400	2,700			534									
8-5947-02	プロシエア患者識別バンド 無地 ピンク 100本入	2,400	2,700			534									
8-5947-03	プロシエア患者識別バンド 無地 ブルー 100本入	2,400	2,700			534									
8-5947-04	プロシエア患者識別バンド 無地 グリーン 100本入	2,400	2,700			534									
8-5957-01	服衣カゴ ホワイト GDDB-100	950	1,000			602									
8-5957-02	服衣カゴ マスカットグリーン GDDB-100G	950	1,000			602									
8-5957-03	服衣カゴ ラベンダーピンク GDDB-100P	950	1,000			602									
8-5962-01	カルテホルダー 両面ホルダー付 50枚入 DB	3,850	4,250			187									
8-5963-01	カルテホルダー シングルタイプ 50枚入 SG	2,900	3,700			187									
8-5965-01	プロシエアドレッシングロール 50mm×10m AS5010	1,600	1,700			1364						415			
8-5965-02	プロシエアドレッシングロール 75mm×10m AS7510	2,300	2,450			1364						415			
8-5965-03	プロシエアドレッシングロール 100mm×10m AS10010	3,000	3,200			1364						415			
8-5965-04	プロシエアドレッシングロール 150mm×10m AS15010	4,200	4,500			136									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用設備 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーフーズ 2024 円	数値2024 円	アズビオ 2023 円	アメツール 2021 円	ナビ助2023 円	レンタルカタログ 円	感産産研装置用 品/パーツ 円	ウェルビーイング パーツ 円	サイエンスカ タログ 円
8-6376-05	スツール(患者用) グライド ターコイズブルー PCK-110IDL-S4	48,000	51,900			638									
8-6377-01	スツール(患者用) キヤスター オフホワイトC PCK-1100DL-C8	51,300	55,500			638									
8-6377-02	スツール(患者用) キヤスター コーラルピンク PCK-1100DL-M6	51,300	55,500			638									
8-6377-03	スツール(患者用) キヤスター フラックスベージュ PCK-1100DL-K6	51,300	55,500			638									
8-6377-04	スツール(患者用) キヤスター アボカドグリーン PCK-1100DL-L8	51,300	55,500			638									
8-6377-05	スツール(患者用) キヤスター ターコイズブルー PCK-1100DL-S4	51,300	55,500			638									
8-6384-11	記録紙(汎用タイプ) 58mm×25m 5巻入 CHP-58	2,500	3,400			691									
8-6384-12	記録紙(汎用タイプ) 50mm×30m 5巻入 CHP-50	2,700	3,700			691									
8-6384-13	記録紙(汎用タイプ) 60mm×25m 5巻入 CHP-60	2,500	3,400			691									
8-6384-14	記録紙(汎用タイプ) 110mm×25m 5巻入 CHP-110	4,600	6,200			691									
8-6384-15	記録紙(汎用タイプ) 112mm×20m CP-112-2	920	1,250			691									
8-6385-01	ポケットマスク Adsafe 130×106×48 4053	2,230	2,500			984									
8-640-01	HE-403A アルコール消毒液ベンサー	3,500	3,900			308					367				
8-6404-01	ニールックサポーター(ソルボウク) G 63536	3,400	3,800			1079									
8-6404-02	ニールックサポーター(ソルボウク) M 63537	3,400	3,800			1079									
8-6404-03	ニールックサポーター(ソルボウク) L 63538	3,400	3,800			1079									
8-6406-01	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーパワーフィット) ベージュ左足用S 21.5~23.0 6355	2,400	2,600			1094									
8-6406-02	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーパワーフィット) ベージュ右足用S 21.5~23.0 6355	2,400	2,600			1094									
8-6406-03	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーパワーフィット) ベージュ左足用M 23.5~25.0 6355	2,400	2,600			1094									
8-6406-04	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーパワーフィット) ベージュ右足用M 23.5~25.0 6355	2,400	2,600			1094									
8-6406-05	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーパワーフィット) 左足用L ベージュ25.5~27.0 6355	2,400	2,600			1094									
8-6406-06	外反母趾サポーター(ソルボ・スキニーパワーフィット) 右足用L ベージュ25.5~27.0 6355	2,400	2,600			1094									
8-642-01	408 411 目盛コップ	2,200	2,600			201									
8-642-02	408 412 目盛コップ	2,200	2,600			201									
8-642-03	408 401 目盛コップ	2,200	2,600			201									
8-6437-01	ポータブルトレジャスピタ(安券) 標準便座 533-900	37,500	39,500			1877					100				
8-6437-02	ポータブルトレジャスピタ(安券) ソフト便座 533-901	43,500	45,500			1877					100				
8-6437-03	ポータブルトレジャスピタ(安券) 履房便座 533-902	53,500	55,500			1877					100				
8-6450-01	洗浄ホトルたて 収納数8本 SW-F1	6,200	6,400			1915									
86-4629-38	Human PDGF-BB (Platelet Derived Growth Factor-BB) ELISA Kit 96T EH0254	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4642-89	Human AGLY(ATP-citrate synthase) ELISA Kit 96T EH1580	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4647-92	Human SEMA3A(Semaphorin-3A) ELISA Kit 96T EH1293	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4648-57	Human PRKGSH(Glucosidase 2 subunit beta) ELISA Kit 96T EH2259	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4650-66	Human RHOA (Transforming protein RhoA) ELISA Kit 96T EH2484	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4658-31	Mouse Cma1(Chymase 1, Mast Cell) ELISA Kit 96T EM0717	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4675-54	Mouse COP1(Cortisol) ELISA Kit 96T EM1721	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4677-19	Human IFITM2(Interferon-induced transmembrane protein 2) ELISA Kit 96T EH9300	95,000	113,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4678-67	Porcine CHEM1(Chemerin) ELISA Kit 96T EP0169	117,000	123,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4679-82	Rat IL-2(Interleukin-2) ELISA Kit 96T ER0039	82,000	86,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4680-83	Rat Cat(Catalase) ELISA Kit 96T ER0264	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4680-93	Rat Gpx1(Glutathione peroxidase 1) ELISA Kit 96T ER0274	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4681-39	Rat SOD1(Superoxide dismutase [Cu-Zn]) ELISA Kit 96T ER0332	82,000	86,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4682-26	Rat MT-1(Metallothionein-1) ELISA Kit 96T ER0447	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4684-97	Rat Ab40(Amyloid Beta 40) ELISA Kit 96T ER0754	82,000	86,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86-4688-28	Rat NF-kappa B(Nuclear Factor Kappa B) ELISA Kit 96T ER1188	93,000	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-6554-01	オーバルリンク(浴室用マット) ライトグリーン L1	24,200	25,410			1959						138			
8-6554-02	オーバルリンク グリーンL1	24,200	25,410			1959						138			
8-6555-01	オーバルリンク(浴室用マット) ライトグリーン L2	46,200	48,510			1959						138			
8-6555-02	オーバルリンク グリーンL2	46,200	48,510			1959						138			
8-6556-01	オーバルリンク(浴室用マット) ライトグリーン L3	66,000	69,300			1959						138			
8-6556-02	オーバルリンク グリーンL3	66,000	69,300			1959						138			
86-5595-42	ELISA Kit for High Mobility Group Protein 1 (HMGB1) SEA399Hu	135,000	160,000	1483	1483										
86-5595-45	ELISA Kit for Dihydroepiandrosterone (DHEA) CE4398Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5596-25	ELISA Kit for 5-Hydroxytryptamine (5-HT) CE4808Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5596-26	ELISA Kit for Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) CE4900Ge	144,000	170,000	1483	1483										
86-5596-33	ELISA Kit for Bovine Serum Albumin (BSA) CE4248Ge	98,000	120,000	1483	1483										
86-5596-77	ELISA Kit for Thrombin/Anthrombin Complex (TAT) SEA831Mu	139,000	170,000	1483	1483										
86-5596-93	ELISA Kit for Interleukin 23 Subunit Alpha (IL23a) SEA384Hu	135,000	160,000	1483	1483										
86-5596-96	ELISA Kit for Interleukin 27A (IL27A) SEA385Hu	135,000	160,000	1483	1483										
86-5597-42	ELISA Kit for Malondialdehyde (MDA) CE4597Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5598-07	ELISA Kit for Myeloperoxidase (MPO) SEA601Hu	105,000	130,000	1483	1483										
86-5598-36	ELISA Kit for Folic Acid (FA) CE4610Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5598-59	ELISA Kit for Hydroxyproline (Hyp) CE4621Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5599-52	ELISA Kit for Amiloride Binding Protein 1 (ABP1) SEA656Po	162,000	200,000	1483	1483										
86-5600-64	ELISA Kit for Asymmetrical Dimethylarginine (ADMA) CEB301Ge	173,000	210,000	1483	1483										
86-5600-67	ELISA Kit for Advanced Glycation End Product (AGE) CEB353Ge	152,000	180,000	1483	1483										
86-5601-32	ELISA Kit for Glutathione (GSH) CE4294Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5601-66	ELISA Kit for Interleukin 4 (IL4) SEA077Ca	154,000	190,000	1483	1483										
86-5601-99	ELISA Kit for Interleukin 1 Beta (IL1b) SEA563Ga	146,000	180,000	1483	1483										
86-5602-24	ELISA Kit for Interleukin 1 Alpha (IL1a) SEA071Po	150,000	200,000	1483	1483										
86-5602-91	ELISA Kit for Gibberellic Acid (GA) CE4759Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5603-42	ELISA Kit for Interleukin 6 (IL6) SEA079Si	173,000	210,000	1483	1483										
86-5604-22	ELISA Kit for Interleukin 12B (IL12B) SEA058Po	162,000	200,000	1483	1483										
86-5605-25	ELISA Kit for Netrin 1 (Ntn1) SEB827Hu	142,000	170,000	1483	1483										
86-5605-35	ELISA Kit for Interleukin 10 (IL10) SEA056Po	162,000	200,000	1483	1483										
86-5605-40	ELISA Kit for Interleukin 13 (IL13) SEA060Po	162,000	200,000	1483	1483										
86-5605-96	ELISA Kit for Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) SEA050Ra	100,000	120,000	1483	1483										
86-5606-37	ELISA Kit for Interleukin 5 (IL5) SEA078Mu	100,000	120,000	1483	1483										
86-5606-39	ELISA Kit for Interleukin 6 (IL6) SEA079Mu	108,000	130,000	1483	1483										
86-5607-17	ELISA Kit for Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα) SEA133Hu	98,000	120,000	1483	1483										
86-5607-91	ELISA Kit for Thyroxine (T4) CE4452Ge	116,000	140,000	1483	1483										
86-5608-90	ELISA Kit for Dopamine (DA) CE4851Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5608-98	ELISA Kit for Epinephrine (EPT) CE4856Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5609-29	ELISA Kit for Aldosterone (ALD) CE4911Ge	170,000	210,000	1483	1483										
86-5614-15	ELISA Kit for Interleukin 10 (IL10) SEA056Ca	146,000	180,000	1483	1483										
86-5614-16	ELISA Kit for Interleukin 1 Beta (IL1b) SEA563Ca	120,000	150,000	1483	1483										
86-5615-72	ELISA Kit for Interleukin 12A (IL12A) SEA059Ea	165,000	200,000	1483	1483										
86-5615-75	ELISA Kit for Interleukin 13 (IL13) SEA060Ea	165,000	200,000	1483	1483										
86-5615-93	ELISA Kit for Interleukin 17 (IL17) SEA063Ea	165,000	200,000	1483	1483										
86-5616-50	ELISA Kit for Retinol (Ret) CED051Ge	174,000	210,000	1483	1483										
86-5618-13	ELISA Kit for Vitamin B1 (VB1) CED053Ge	174,000	210,000	1483	1483										
86-5624-60	ELISA Kit for Ephrin B2 (EPNB2) SEE112Hu	150,000	180,000	1483	1483										
86-5625-55	ELISA Kit for Testosterone (Testo) CE4458Ge	85,000	110,000	1483	1483										
86-5628-32	ELISA Kit for Fibulin 3 (FBLN3) SEF422Hu	150,000	180,000	1483	1483										
86-5638-69	ELISA Kit for Triiodothyronine (T3) CE4453Ge	116,000	140,000	1483	1483										
86-5640-47	ELISA Kit for Fibrinogen Like Protein 1 (FGL1) SED022Mu	154,000	190,000	1483	1483										
86-5650-26	ELISA Kit for Low Density Lipoprotein Receptor Adaptor Protein 1 (LDLRAP1) SED104H														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビユア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	感測産物検出 品パレット 頁	ウェルビー ングヘルプ 頁	サイエンスカ タログ 頁
9-5715-09	ステックローラー 転写シート B5	10,000	11,000		2501										
9-5715-11	ステックローラー 専用転写シート 90	2,500	2,750	2501	2501										
9-5715-22	ステックローラー 専用転写シート A5	7,500	8,250	2501	2501										
9-5715-23	ステックローラー 専用転写シート B4	21,000	23,100	2501	2501										
9-694-18	自動分析用サンプルカップ 0.25mL 1箱(1000本入) 2510	4,000	4,200	1112	1112	855									
9-694-21	自動分析用サンプルカップ 0.5mL 1箱(1000本入) 2511	4,000	4,200	1112	1112	855									
9-694-22	自動分析用サンプルカップ クロスフィット 1箱(1000個入) 2512	2,800	2,900	1112	1112	855									
9-826-11	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ20-11mm 1袋(11個入) SS-06	2,100	2,300	1911	1911										
9-826-12	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ23-13mm 1袋(11個入) SS-08	2,100	2,300	1911	1911										
9-826-13	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ27-14mm 1袋(11個入) SS-10	2,100	2,300	1911	1911										
9-826-14	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ32-18mm 1袋(11個入) SS-12	2,100	2,200	1911	1911										
9-826-15	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ38-21mm 1袋(11個入) SS-16	2,300	2,500	1911	1911										
9-826-16	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ44-21mm 1袋(11個入) SS-20	2,300	2,500	1911	1911										
9-826-17	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ51-27mm 1袋(11個入) SS-24	2,400	2,600	1911	1911										
9-826-18	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ57-33mm 1袋(11個入) SS-28	2,600	2,800	1911	1911										
9-826-19	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ64-40mm 1袋(11個入) SS-32	3,100	3,400	1911	1911										
9-826-40	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ70-46mm 1袋(11個入) SS-36	3,200	3,500	1911	1911										
9-826-41	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ76-52mm 1袋(11個入) SS-40	3,400	3,700	1911	1911										
9-826-42	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ83-59mm 1袋(11個入) SS-44	3,500	3,800	1911	1911										
9-826-43	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ89-65mm 1袋(11個入) SS-48	3,600	3,900	1911	1911										
9-826-44	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ95-71mm 1袋(11個入) SS-52	3,800	4,100	1911	1911										
9-826-45	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ102-78mm 1袋(11個入) SS-56	4,000	4,300	1911	1911										
9-826-46	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ114-90mm 1袋(11個入) SS-64	4,200	4,500	1911	1911										
9-826-47	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ127-103mm 1袋(11個入) SS-72	4,400	4,700	1911	1911										
9-826-48	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ140-117mm 1袋(11個入) SS-80	4,600	4,900	1911	1911										
9-826-49	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ152-130mm 1袋(11個入) SS-88	4,900	5,300	1911	1911										
9-826-50	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ165-141mm 1袋(11個入) SS-96	5,200	5,500	1911	1911										
9-826-51	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ178-157mm 1袋(11個入) SS-104	5,400	5,800	1911	1911										
9-826-52	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ216-165mm 1袋(11個入) SS-128	6,100	6,500	1911	1911										
9-826-53	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ235-135mm 1袋(11個入) SS-140	6,400	6,900	1911	1911										
9-826-54	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ273-174mm 1袋(11個入) SS-164	7,200	7,700	1911	1911										
9-826-55	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ292-193mm 1袋(11個入) SS-176	7,600	8,100	1911	1911										
9-826-56	ラボラン ステンレスホースバンド 幅14mm φ343-244mm 1袋(11個入) SS-208	8,500	9,100	1911	1911										
9-870-01	ラボラン回転子 (PTFE) 10 × φ4mm 11個入り	2,300	2,400	251	251										489
9-870-02	ラボラン回転子 (PTFE) 15 × φ5mm 11個入り	2,300	2,400	251	251										489
9-870-03	ラボラン回転子 (PTFE) 20 × φ7mm 11個入り	2,300	2,400	251	251										489
9-870-04	ラボラン回転子 (PTFE) 25 × φ8mm 11個入り	3,100	3,300	251	251										489
9-870-05	ラボラン回転子 (PTFE) 30 × φ8mm 11個入り	3,200	3,400	251	251										489
9-870-06	ラボラン回転子 (PTFE) 35 × φ8mm 11個入り	3,400	3,600	251	251										489
9-870-07	ラボラン回転子 (PTFE) 40 × φ8mm 11個入り	3,400	3,600	251	251										489