

2024年10月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2024年11月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
サイエンスカタログ2024-2025

2024年11月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニープーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
0-1032-01	散薬用トレー 30人用 グリーン SC-30G	8,400	9,450			292							
0-1032-02	散薬用トレー 30人用 ブルー SC-30B	8,400	9,450			292							
0-1032-03	散薬用トレー 30人用 イエロー SC-30Y	8,400	9,450			292							
0-1032-04	散薬用トレー 30人用 レッド SC-30R	8,400	9,450			292							
0-1032-05	散薬用トレー 30人用 ホワイト SC-30W	8,400	9,450			292							
0-1392-01	血沈台 10本立用	4,800	5,490			841							
0-1528-11	入浴用WATERエプロン 緑色	4,200	4,830			1969					143		
0-1528-12	入浴用WATERエプロン 紫色	4,200	4,830			1969					143		
0-1692-11	運搬車 しずかるスーパ(2段式) NS105NN-ST	88,800	96,000	1057	1057								
0-1801-11	MLワゴン 570×477×805mm 小16 MLK541	91,700	94,800			49							
0-1802-11	MLワゴン 570×477×805mm 大8 MLK542	92,600	95,300			49							
0-1803-11	MLワゴン 833×477×805mm 小24 MLK641	113,000	117,000			49							
0-1804-11	MLワゴン 833×477×805mm 大12 MLK642	114,000	117,500			49							
0-2220-03	ナビスメイトワゴン 仕切板 NM-2, 4用 NM2-4R用仕切板	3,500	4,000			97							
0-2703-01	体位固定マット(ウエイブブロック) 450×300×165mm WB-1	9,200	10,400			1757							
0-2703-02	体位固定マット(ウエイブブロック) 445×350×200mm WB-2	12,700	14,100			1757							
0-2703-03	体位固定マット(ウエイブブロック) 500×500×25~120mm WB-3	11,400	12,900			1757							
0-4558-12	救急ワゴンR3仕切板 小 セット タテ・ヨコ各3枚入	3,400	4,400			943							
0-4558-13	救急ワゴンR3仕切板 中 セット タテ・ヨコ各3枚入	4,700	5,200			943							
0-5501-01	角度計 200mm 東大式	13,300	16,900			774							
0-5501-02	角度計 300mm 東大式	13,700	17,800			774							
0-5501-03	角度計 400mm 東大式	14,900	19,100			774							
0-5501-04	角度計 250mm 東大式	13,900	17,900			774							
0-5501-05	角度計 350mm 東大式	14,600	18,000			774							
0-5501-06	角度計 450mm 東大式	15,300	18,800			774							
0-5501-07	角度計 500mm 東大式	16,000	20,100			774							
0-6720-01	角度計[神中式] 370mm 大	13,600	18,000			774					319		
0-6720-02	角度計[神中式] 280mm 中	13,400	17,600			774					319		
0-6720-03	角度計[神中式] 150mm 小	12,700	17,300			774					319		
0-7190-11	ミニグリッパ(R) 100×70×0.04mm 100枚入 透明 JG-C	450	470			262							
0-7190-12	ミニグリッパ(R) 120×85×0.04mm 100枚入 糖 JG-D	510	530			262							
0-7190-13	ミニグリッパ(R) 140×100×0.04mm 100枚入 ピンク JG-E	570	600			262							
0-7190-14	ミニグリッパ(R) 170×120×0.04mm 100枚入 白 JG-F	700	740			262							
0-7190-15	ミニグリッパ(R) 200×140×0.04mm 100枚入 青 JG-G	880	930			262							
0-7190-16	ミニグリッパ(R) 240×170×0.04mm 100枚入 赤 JG-H	1,150	1,210			262							
0-7190-17	ミニグリッパ(R) 280×200×0.04mm 100枚入 緑 JG-I	1,470	1,550			262							
0-7190-18	ミニグリッパ(R) 340×240×0.04mm 100枚入 黄 JG-J	1,790	1,900			262							
0-7190-19	ミニグリッパ(R) 400×280×0.04mm 100枚入 透明 JG-K	2,270	2,410			262							
0-7190-20	ミニグリッパ(R) 480×340×0.04mm 100枚入 透明 JG-L	3,040	3,240			262							
0-7844-01	原コップトレー30人用	9,500	11,900			831							
0-830-01	食事札立 (40×60×30mm)	170	180			1870							
0-830-02	名札立 レッド	290	330			1870					341		
0-830-03	名札立 ブルー	290	330			1870					341		
0-830-04	名札立 イエロー	290	330			1870					341		
0-830-06	名札立 ホワイト	290	330			1870					341		
0-830-07	名札立 グリーン	290	330			1870					341		
0-8373-31	アルウエッティ(清精練) 1枚/包×100包入 oneE 31076	550	990			1316					406		
0-8373-32	アルウエッティ(清精練) 2枚/包×100包入 one2-E 31078	750	1,120			1316					406		
0-8373-41	アルウエッティ(清精練) 300包×10袋入 oneE 31077	14,800	29,600			1316					406		
0-8373-42	アルウエッティ(清精練) 150包×20袋入 one2-E 31079	16,500	33,000			1316					406		
0-8374-31	アルウエッティBox-E 32枚入 31072	160	250			1313					407		
0-8374-32	アルウエッティBox-E 50枚入 31073	240	280			1313					407		
0-8374-33	アルウエッティBox-E 100枚入 31074	330	460			1313					407		
0-8374-34	アルウエッティBox-E 200枚入 31075	450	630			1313					407		
0-8374-41	アルウエッティBox-E 32枚/個×60個セット 31072 得々パック	7,830	13,300			1313					407		
0-8374-42	アルウエッティBox-E 50枚/個×72個セット 31073 得々パック	13,400	17,400			1313					407		
0-8374-43	アルウエッティBox-E 100枚/個×36個セット 31074 得々パック	8,910	14,200			1313					407		
0-8374-44	アルウエッティBox-E 200枚/個×24個セット 31075 得々パック	7,710	13,100			1313					407		
0-8699-01	スポジカ 14本入	550	580			1776					47		
0-8699-02	スポジカ 60本入	2,140	2,230			1776					47		
0-8699-03	スポジカ 300本入	9,520	9,830			1776					47		
0-9088-01	減菌QCクイックカップ 55647 1箱(1個×10袋入) S	2,400	3,500			1320							
0-9089-02	減菌QCハール線球(R) φ10 10球/個×10個入 EB10-10(S)	2,450	3,710			1320							
0-9089-04	減菌QCハール線球(R) φ14 20球/個×10個入 EB14-20(S)	2,900	4,330			1320							
0-9089-05	減菌QCハール線球(R) φ20 10球/個×10個入 EB20-10(S)	2,700	3,910			1320							
0-9089-08	減菌QCハール線球(R) φ25 10球/個×10個入 EB25-10(J)	3,000	3,990			1320							
0-9092-02	減菌セッシン 無鈎 180mm 30本入 SH-2M	4,050	6,050			1635							
0-9092-03	減菌セッシン 有鈎 180mm 20本入 SH-1M	3,000	3,740			1635							
0-9094-02	ソフトシーネ 25×100×830mm 下肢用 L	1,340	1,580			1041							
0-9094-03	ソフトシーネ 20×90×720mm 下肢用 M	1,200	1,410			1041							
0-9095-01	ソフトシーネ 20×80×630mm 上肢用 S	850	1,110			1041							
0-9095-02	ソフトシーネ 20×70×510mm 上肢用 SS	850	1,020			1041							
0-9095-03	ソフトシーネ 20×60×410mm 上肢用 3S	850	1,020			1041							
0-9096-03	ソフトシーネ 10×25×90mm 手指・足指用 指-S	200	300			1041							
0-9276-01	止血鉗子(ペアン) 直 無鈎 120mm AA-01S	5,000	6,000			1636							490
0-9276-02	止血鉗子(ペアン) 直 無鈎 130mm AA-02S	5,000	6,000			1636							490
0-9276-03	止血鉗子(ペアン) 直 無鈎 140mm AA-03S	5,000	6,000			1636							490
0-9276-04	止血鉗子(ペアン) 直 無鈎 150mm AA-04S	5,000	6,000			1636							490
0-9276-05	止血鉗子(ペアン) 直 無鈎 160mm AA-05S	5,000	6,000			1636							490
0-9276-06	止血鉗子(ペアン) 直 無鈎 180mm AA-06S	5,000	6,000			1636							490
0-9276-07	止血鉗子(ペアン) 直 無鈎 200mm AA-07S	5,500	7,000			1636							490
0-9276-08	止血鉗子(ペアン) 直 無鈎 240mm AA-08S	6,000	8,000			1636							490
0-9277-01	止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 120mm AA-01C	5,000	6,000			1636							490
0-9277-02	止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 130mm AA-02C	5,000	6,000			1636							490
0-9277-03	止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 140mm AA-03C	5,000	6,000			1636							490
0-9277-04	止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 150mm AA-04C	5,000	6,000			1636							490
0-9277-05	止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 160mm AA-05C	5,000	6,000			1636							490
0-9277-06	止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 180mm AA-06C	5,000	6,000			1636							490
0-9277-07	止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 200mm AA-07C	5,500	7,000			1636							490
0-9277-08	止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 240mm AA-08C	6,000	8,000			1636							490
0-9278-01	止血鉗子(コップェル) 直 有鈎 120mm AA-09S	5,000	6,000			1636							490
0-9278-02	止血鉗子(コップェル) 直 有鈎 130mm AA-10S	5,000	6,000			1636							490
0-9278-03	止血鉗子(コップェル) 直 有鈎 140mm AA-11S	5,000	6,000			1636							490
0-9278-04	止血鉗子(コップェル) 直 有鈎 150mm AA-12S	5,000	6,000			1636							490
0-9278-05	止血鉗子(コップェル) 直 有鈎 160mm AA-13S	5,000	6,000			1636							490
0-9278-07	止血鉗子(コップェル) 直 有鈎 180mm AA-15S	5,000	6,000			1636							490
0-9278-08	止血鉗子(コップェル) 直 有鈎 205mm AA-16S	5,500	7,000			1636							490
0-9278-09	止血鉗子(コップェル) 直 有鈎 245mm AA-17S	6,000	8,000			1636							490
0-9279-01	止血鉗子(コップェル) 曲 有鈎 120mm AA-09C	5,000	6,000			1636							490
0-9279-02	止血鉗子(コップェル) 曲 有鈎 130mm AA-10C	5,000	6,000			1636							490
0-9279-03	止血鉗子(コップェル) 曲 有鈎 140mm AA-11C	5,000	6,000			1636							490
0-9279-04	止血鉗子(コップェル) 曲 有鈎 150mm AA-12C	5,000	6,000			1636							490
0-9279-05	止血鉗子(コップェル) 曲 有鈎 160mm AA-13C	5,000	6,000			1636							490
0-9279-07	止血鉗子(コップェル) 曲 有鈎 180mm AA-15C	5,000	6,000			1636							490
0-9279-08	止血鉗子(コップェル) 曲 有鈎 205mm AA-16C	5,500	7,000			1636							490
0-9279-09	止血鉗子(コップェル) 曲 有鈎 245mm AA-17C	6,000	8,000			1636							490
0-9281-01	止血鉗子(モスキート) 直 無鈎 AA-23S	5,000	6,000			1637							
0-9281-02	止血鉗子(モスキート) 曲 無鈎 AA-23C1	5,000	6,000			1637							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニープーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
0-9356-02	マイクロピンセット φ6mm DB-24S2	3,800	6,900			1656							
0-9356-03	マイクロピンセット φ8mm DB-25S1	3,800	6,900			1656							
0-9357-01	マイクロピンセット 直 無鉛 溝付き 100mm DB27S	3,000	4,500			1632							
0-9357-02	マイクロピンセット 直 無鉛 溝付き 110mm DB28S	3,000	4,500			1632							
0-9357-03	マイクロピンセット 直 無鉛 溝付き 130mm DB29S	3,000	4,500			1632							
0-9430-11	エンゼルセット 52786	2,500	3,530			1485					491		
0-9443-01	ノンスリップバルブシート 1袋(10枚入) No.80	2,750	2,770			1599							
0-9443-02	ノンスリップバルブシート 1袋(10枚入) No.1200	4,100	4,120			1599							
0-9443-03	ノンスリップバルブシート 1袋(10枚入) No.1500	5,300	5,330			1599							
0-9443-04	ノンスリップバルブシート 1袋(10枚入) No.2000	6,880	6,920			1599							
1-1067-01	フィルタハウジング PF-3	15,000	21,400	1470	1470								
1-1436-01	白金棒挟 真鍮通し(上)	2,400	2,500	1377	1377	899							
1-1650-01	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 8個入 UFC500308	8,400	8,610	1259	1259								526
1-1650-02	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 24個入 UFC500324	21,200	21,700	1259	1259								
1-1650-03	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 96個入 UFC500396	62,400	64,000	1259	1259								
1-1650-04	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 500個入 UFC5003BK	230,000	236,000	1259	1259								
1-1651-01	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 8個入 UFC501008	8,400	8,610	1259	1259								
1-1651-02	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 24個入 UFC501024	21,200	21,700	1259	1259								
1-1651-03	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 96個入 UFC501096	61,900	63,400	1259	1259								
1-1651-04	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 500個入 UFC5010BK	230,000	236,000	1259	1259								
1-1652-01	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 8個入 UFC503008	8,470	8,680	1259	1259								
1-1652-02	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 24個入 UFC503024	21,200	21,700	1259	1259								
1-1652-03	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 96個入 UFC503096	61,900	63,400	1259	1259								
1-1652-04	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/3000NMWL) 500個入 UFC5030BK	232,000	238,000	1259	1259								
1-1653-01	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/5000NMWL) 8個入 UFC505008	8,400	8,610	1259	1259								
1-1653-02	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/5000NMWL) 24個入 UFC505024	21,200	21,700	1259	1259								
1-1653-03	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/5000NMWL) 96個入 UFC505096	61,900	63,400	1259	1259								
1-1653-04	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/5000NMWL) 500個入 UFC5050BK	230,000	236,000	1259	1259								
1-1654-01	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 8個入 UFC510008	8,400	8,610	1259	1259								
1-1654-02	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 24個入 UFC510024	21,200	21,700	1259	1259								
1-1654-03	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 96個入 UFC510096	61,900	63,400	1259	1259								
1-1654-04	連心式フィルタユニット(アミン)(R)ウルトラ-0.5 (0.5μm/10000NMWL) 500個入 UFC5100BK	232,000	238,000	1259	1259								
1-1826-01	透湿防水手袋 281-S	740	810	2260	2260								
1-1826-02	透湿防水手袋 281-M	740	810	2260	2260								
1-1826-03	透湿防水手袋 281-L	740	810	2260	2260								
1-1851-02	新薬ニトリル手袋 ソルベックス 245-M	590	630	2255	2255								
1-1851-03	新薬ニトリル手袋 ソルベックス 245-L	590	630	2255	2255								
1-1832-01	クリーンエア供給装置 本体 KSC-CA3	193,000	242,000	2423	2423								
1-1832-11	クリーンエア供給装置 交換用HEPAフィルター 1個(5枚入)PS-150-255	4,070	6,000	2423	2423								
1-1832-12	クリーンエア供給装置 交換用HEPAフィルター KSC-CA3-HP	31,000	36,900	2423	2423								
1-1832-13	クリーンエア供給装置 交換用HEPAフィルター 2枚入 KSC-CA3-UFP	5,000	7,000	2423	2423								
1-2027-02	ファイバーステッククラフト用 インサートフィルターハロゲンカラー 258307	5,800	6,240	779	779								
1-2197-02	新薬ニトリル手袋 ソルベックス 275-M	580	630	2255	2255								
1-2197-03	新薬ニトリル手袋 ソルベックス 275-L	580	630	2255	2255								
1-2578-11	マイクロフレックス ネオタッチ XS 1箱(100枚入) 25-101-XS	5,450	5,890	2259	2259								
1-2578-12	マイクロフレックス ネオタッチ S 1箱(100枚入) 25-101-S	5,450	5,890	2259	2259								
1-2578-13	マイクロフレックス ネオタッチ M 1箱(100枚入) 25-101-M	5,450	5,890	2259	2259								
1-2578-14	マイクロフレックス ネオタッチ L 1箱(100枚入) 25-101-L	5,450	5,890	2259	2259								
1-2579-11	TouchNuffit ダーマシールド73-701 SS 1袋(25枚×2パック入) 73-701-6.5	21,500	23,300	2259	2259								
1-2579-12	TouchNuffit ダーマシールド73-701 S 1袋(25枚×2パック入) 73-701-7.0	21,500	23,300	2259	2259								
1-2579-13	TouchNuffit ダーマシールド73-701 M 1袋(25枚×2パック入) 73-701-7.5	21,500	23,300	2259	2259								
1-2579-14	TouchNuffit ダーマシールド73-701 L 1袋(25枚×2パック入) 73-701-8.0	21,500	23,300	2259	2259								
1-2605-31	ラテックス手袋 Accutech91-225 SS 1袋(25枚×2パック入) 91-225-6.5	10,400	11,300	2241	2241								
1-2605-32	ラテックス手袋 Accutech91-225 S 1袋(25枚×2パック入) 91-225-7.0	10,400	11,300	2241	2241								
1-2605-33	ラテックス手袋 Accutech91-225 M 1袋(25枚×2パック入) 91-225-7.5	10,400	11,300	2241	2241								
1-2605-34	ラテックス手袋 Accutech91-225 L 1袋(25枚×2パック入) 91-225-8.0	10,400	11,300	2241	2241								
1-2634-11	ワイヤレスデジタル顕微鏡用 スタンド 3R-WM401PCST	14,000	17,400	773	773								
1-2636-11	アルファテックエプロン M 56-800	4,700	5,270	2308	2308								
1-2636-12	アルファテックエプロン L 56-800	5,100	5,310	2308	2308								
1-3176-04	カートリッジ純水器 G-20C	229,000	236,000	1466	1466								424
1-3219-11	小型音通録音計 TYPE6230H	216,000	243,000	652	652								
1-3438-02	トリプルアームLED照明 T5F-HI	53,000	54,000	782	782								
1-3864-01	クリーンローラー HC-03B 5P	16,500	18,000	2499	2499								
1-3864-02	クリーンローラー HC-03CB 5P	33,200	36,300	2499	2499								
1-3864-04	クリーンローラー HC-73/450	18,000	21,000	2499	2499								
1-3864-05	クリーンローラー HC-715/110	34,700	37,800	2499	2499								
1-3864-06	クリーンローラー HC-730/110	42,200	45,200	2499	2499								
1-3864-11	転写用粘着シート DMR-2535	11,600	12,600	2499	2499								
1-3864-12	転写粘着シート設置台 DMB-7	14,800	16,300	2499	2499								
1-3864-23	クリーニング液 1箱(5本入) TC-325NF 5L	41,400	44,400	2499	2499								
1-4227-01	LEDライト ダブルアーム・調式タイプ PF-D	37,000	40,000	782	782								
1-4237-02	LEDライト ねじ固定式フレキシブル NJK-LED	28,000	29,000	782	782								
1-4238-02	LEDライト マグネット式ダブルアーム MG-PFD	42,000	43,000	782	782								
1-4444-01	ウォーターサンプラー 1袋(25個入) MHP-C10025	43,300	45,100	1368	1368		29						
1-4458-01	イオン交換水製造装置 Milli-Diキット 卓上スタンド付 ZFDJSTDKT	279,000	288,000	1461	1461								
1-5789-01	イオン交換水製造装置 Milli-Diキット ZFDJ000KT	219,000	226,000	1461	1461								
1-5789-02	Milli-Di 交換用カートリッジ CPD00NJM1	19,700	20,700	1461	1461								
1-5789-12	Milli-Di 最終フィルター-取り付アダプター MD02ADAP	9,500	9,900	1461	1461								
1-6290-01	観音屏聖金網台 300kg NK-307K	69,400	77,000	1057	1057								
1-6290-02	観音屏聖金網台 300kg フットタイプ NK-307K-ST	77,300	85,400	1057	1057								
1-6290-03	観音屏聖金網台 150kg NK107K-HB	92,200	103,000	1057	1057								
1-6290-04	観音屏聖金網台 300kg NK307K-HB	124,000	137,000	1057	1057								
1-6292-01	シズカル(R) 倉庫(折りたたみ式) SCC-101	28,500	31,600	1053	1053								
1-6292-02	シズカル(R) 倉庫(折りたたみ式) PR-101	31,100	34,300	1053	1053								
1-6404-01	コードレス吸着ピンセット 394	18,900	20,900	2582	2582								
1-6426-01	エコチューブ 2×4 1巻(10m)	1,180	1,300	1878	1878								
1-6426-02	エコチューブ 3×5 1巻(10m)	1,460	1,600	1878	1878								
1-6426-03	エコチューブ 4×6 1巻(10m)	1,660	1,830	1878	1878								
1-6426-04	エコチューブ 5×7 1巻(10m)	2,100	2,300	1878	1878								
1-6426-05	エコチューブ 5×9 1巻(10m)	4,320	4,800	1878	1878								
1-6426-06	エコチューブ 6×8.4 1巻(10m)	2,800	3,080	1878	1878								
1-6426-07	エコチューブ 6×10 1巻(10m)	5,040	5,520	1878	1878								
1-6426-08	エコチューブ 7×10 1巻(10m)	4,060	4,470	1878	1878								
1-6426-09	エコチューブ 8×11.5 1巻(10m)	5,300	5,900	1878	1878								
1-6426-10	エコチューブ 9×13 1巻(10m)	6,700	7,440	1878	1878								
1-6426-11	エコチューブ 10×14.5 1巻(10m)	8,360	9,300	1878	1878								
1-6426-12	エコチューブ 12×16 1巻(10m)	8,600	9,500	1878	1878								
1-6426-13	エコチューブ 15×20 1巻(10m)	13,100	14,400	1878	1878								
1-6541-01	ラジップ 幅:90×チャック下:115mm 1袋(50枚入) AL-9	1,400	1,490	2045	2045	861							
1-6541-02	ラジップ 幅:100×チャック下:160mm 1袋(50枚入) AL-10	1,780	1,890	2045	2045	861							
1-6541-03	ラジップ 幅:120×チャック下:180mm 1袋(50枚入) AL-12	2,290	2,430	2045	2045	861							
1-6541-04	ラジップ 幅:140×チャック下:200mm 1袋(50枚入) AL-14	2,920	3,100	2045	2045</								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 検量2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニーフーズ 2024 頁	飯櫃2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
1-6771-10	エムクアント分析用試験紙 シアン化合物 1箱(100枚入) 1.10044.0001	13,900	14,300		1345								
1-6771-11	エムクアント分析用試験紙 鉄 1箱(100枚入) 1.10004.0001	5,590	5,740	1345	1345								
1-6771-12	エムクアント分析用試験紙 鉛 1箱(100枚入) 1.10077.0001	11,800	12,100	1345	1345								
1-6771-13	エムクアント分析用試験紙 マンガン 1箱(100枚入) 1.10080.0001	17,800	18,300	1345	1345								
1-6771-14	エムクアント分析用試験紙 モリブデン 1箱(100枚入) 1.10049.0001	13,400	13,800	1345	1345								
1-6771-15	エムクアント分析用試験紙 ニッケル 1箱(100枚入) 1.10006.0001	5,460	5,600	1345	1345								
1-6771-16	エムクアント分析用試験紙 リン酸 1箱(100枚入) 1.10428.0001	9,960	10,200	1345	1345								
1-6771-18	エムクアント分析用試験紙 硫酸 1箱(100枚入) 1.10019.0001	6,630	6,810	1345	1345								
1-6771-19	エムクアント分析用試験紙 スズ 1箱(50枚入)	13,200	13,600	1345	1345		92						
1-6771-20	エムクアント分析用試験紙 総硬度 1箱(100枚入) 1.10025.0001	6,050	6,210	1345	1345								
1-6771-22	エムクアント分析用試験紙 塩素(低濃度) 塩素(低濃度タイプ)1箱(75枚入) 1.17925.0001	5,980	6,140	1345	1345								
1-6771-23	エムクアント分析用試験紙 塩素(高濃度) 塩素(高濃度タイプ)1箱(100枚入) 1.17924.0001	5,980	6,140	1345	1345								
1-6771-24	エムクアント分析用試験紙 過酸化水素 1箱(100枚入) 1.10011.0001	5,200	5,340	1345	1345								
1-6771-25	エムクアント分析用試験紙 硝酸 1箱(100枚入) 1.10020.0001	5,210	5,350	1345	1345								
1-6771-26	エムクアント分析用試験紙 亜硝酸 1箱(100枚入) 1.10007.0001	5,200	5,340	1345	1345								
1-6771-27	エムクアント分析用試験紙 七素 1箱(100枚入) 1.17917.0001	20,700	21,200	1345	1345								
1-6890-01	スリカカップ-GP 150mL 1箱(12個入) S2GPU01RE	21,200	21,500	1249	1249								
1-6890-02	スリカカップ-GP 250mL 1箱(12個入) S2GPU02RE	24,200	24,600	1249	1249								
1-6890-03	スリカカップ-GP 500mL 1箱(12個入) S2GPU05RE	35,300	35,800	1249	1249								
1-6890-04	スリカカップ-GP 1000mL 1箱(12個入) S2GPU11RE	44,800	45,500	1249	1249								
1-6892-01	マイレクス 0.2um/4mm 100個入 SLLGH04NL	15,700	16,100	1272	1272								
1-6892-03	マイレクス 0.45um/4mm 100個入 SLLHH04NL	15,700	16,100	1272	1272								
1-6892-15	マイレクス 0.2um/13mm 100個入 SLLGX13NL	19,900	20,400	1272	1272								
1-6892-17	マイレクス 0.45um/13mm 100個入 SLCRX13NL	19,900	20,400	1272	1272								
1-6892-19	マイレクス 0.2um/33mm 50個入 SLLG033NS	24,100	24,700	1272	1272								
1-6893-02	33mmマイレクス 0.8 μm (EOG) 1箱(50個入) SLAAR33SS	20,100	20,600	1272	1272								
1-6893-04	33mmマイレクス 0.22 μm (Y 緑) 1箱(50個入) SLGPR33RS	20,600	21,100	1272	1272								
1-6893-06	33mmマイレクス 0.45 μm (EOG) 1箱(50個入) SLGSR33SS	16,800	17,200	1272	1272								
1-6893-08	33mmマイレクス 0.45 μm (EOG) 1箱(50個入) SLHAR33SS	16,800	17,200	1272	1272								
1-6893-09	33mmマイレクス 0.45 μm (Y 緑) 1箱(50個入) SLHVR33RS	20,600	21,100	1272	1272								
1-7123-04	スリーワンモーターハバパワー BLH3000	198,000	207,000	193	193								
1-7200-11	キューラインナー手袋 S 50双入 GP-01	10,200	10,600	2280	2280								
1-7201-11	断熱切削手袋 アクテフアーマー ショートフリースサイズ 43-113	5,600	6,450	2262	2262								
1-7243-11	マルチカートしずかるスパー(固定式) NS102N-ST	53,700	59,200	1056	1056								
1-7282-01	マイレクス(R) 0.2um 50個入 SLDHG03NS	16,900	16,400	1272	1272								
1-7282-02	マイレクス(R) 0.2um 250個入 SLDHG03NS	72,700	74,600	1272	1272								
1-7282-03	マイレクス(R) 0.2um 1000個入 SLDHG03NS	209,000	214,000	1272	1272								
1-7283-01	マイレクス(R) 0.45um 50個入 SLHN033NK	14,100	14,500	1272	1272								
1-7283-02	マイレクス(R) 0.45um 250個入 SLHN033NK	63,200	64,800	1272	1272								
1-7283-03	マイレクス(R) 0.45um 1000個入 SLHN033NK	209,000	214,000	1272	1272								
1-7287-01	HFPEマイレクス シリジフィルター 1袋(50個入) SLHM25NS	22,800	23,400	1271	1271								
1-7311-02	匠給エアー掃除機(フローリングクリーナー) ノズルφ32 V500	53,000	55,000	2172	2172								
1-7318-03	ナノテクリーンAC 1袋(10双入) ED100-L	8,960	9,500	2470	2470								
1-7318-04	ナノテクリーン ED100-XL	8,960	9,500	2470	2470								
1-7318-11	ナノテクリーン ED100-S	8,960	9,500	2470	2470								
1-7319-02	ナノテクリーンAC(クリンテック)1袋(10双入) ED110-M	9,560	10,200	2470	2470								
1-7319-03	ナノテクリーンAC(クリンテック)1袋(10双入) ED110-L	9,560	10,200	2470	2470								
1-7319-04	ナノテクリーン ED110-XL	9,110	9,720	2470	2470								
1-7319-11	ナノテクリーン ED110-S	9,110	9,720	2470	2470								
1-7439-11	空気イオンカウンター NT-C101A	99,800	112,000	2414	2414								
1-7501-01	手袋(ソフトエース) バイオレット M 736-M	330	370	2260	2260								571
1-7501-02	手袋(ソフトエース) バイオレット L 736-L	330	370	2260	2260								571
1-7502-01	手袋(ソフトエース) ピンク M 731-M	330	370	2260	2260								571
1-7502-02	手袋(ソフトエース) ピンク L 731-L	330	370	2260	2260								571
1-7503-01	手袋(ソフトエース) グリーン M 733-M	330	370	2260	2260								571
1-7503-02	手袋(ソフトエース) グリーン L 733-L	330	370	2260	2260								571
1-7506-01	手袋(ソフトエース) ホワイト M 758-M	330	370	2260	2260								
1-7647-01	制電ラインドット手袋 簡易包装 L 1袋(10双入) A0161-10P-L	4,700	5,490	2477	2477								
1-7647-02	制電ラインドット手袋 簡易包装 M 1袋(10双入) A0161-10P-M	4,700	5,490	2477	2477								
1-7647-03	制電ラインドット手袋 簡易包装 S 1袋(10双入) A0161-10P-S	4,700	5,490	2477	2477								
1-7827-01	ケミスター(R) ファイト(ノンコート) Mサイズ 520-M	1,130	1,170	2273	2273								
1-7827-02	ケミスター(R) ファイト(ノンコート) Lサイズ 520-L	1,130	1,170	2273	2273								
1-7828-01	ケミスター(R) フィンガー(指先コート) Mサイズ 530-M	1,180	1,220	2273	2273								
1-7828-02	ケミスター(R) フィンガー(指先コート) Lサイズ 530-L	1,180	1,220	2273	2273								
1-7829-01	ケミスター(R) パーム(手のひらコート) Mサイズ 540-M	1,220	1,260	2273	2273								
1-7829-02	ケミスター(R) パーム(手のひらコート) Lサイズ 540-L	1,220	1,260	2273	2273								
1-8451-01	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 4.5 x 15	980	1,080	1884	1884								
1-8451-02	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 6 x 12	700	770	1884	1884								
1-8451-03	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 6 x 15	840	930	1884	1884								
1-8451-04	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 6 x 18	1,270	1,400	1884	1884								435
1-8451-05	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 7.5 x 21	1,870	2,060	1884	1884								435
1-8451-06	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 9 x 24	2,460	2,730	1884	1884								435
1-8451-07	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 12 x 30	2,860	3,150	1884	1884								435
1-8451-08	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 15 x 36	4,000	4,400	1884	1884								435
1-8451-09	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 18 x 42	5,340	5,880	1884	1884								435
1-8451-10	クラン真空エコホース TPE(熱可塑性エラストマー) 25 x 50	7,040	7,750	1884	1884								435
1-8698-01	超低露点エアードライヤー QD10-50	350,000	400,000	394	394								
1-8698-02	超低露点エアードライヤー QD10-75	380,000	430,000	394	394								
1-8698-03	超低露点エアードライヤー QD20-50	380,000	430,000	394	394								
1-8698-04	超低露点エアードライヤー QD20-75	380,000	430,000	394	394								
1-8799-06	ファイバーオプティックライトソース KL1900LED	122,000	131,150	779	779								
1-8799-14	ファイバーオプティックライトソース用 ライトガイド(1シングル) 154101	26,000	27,950	779	779								
1-8799-15	ファイバーオプティックライトソース用 ライトガイド(2シングル) 154202	43,000	46,200	779	779								
1-8799-16	ファイバーオプティックライトソース用 インターフィルター-ブルー 258302	9,100	9,780	779	779								
1-8799-17	ファイバーオプティックライトソース用 インターフィルター-レッド 258303	5,800	6,240	779	779								
1-8799-18	ファイバーオプティックライトソース用 インターフィルター-グリーン 258304	5,800	6,240	779	779								
1-8799-19	ファイバーオプティックライトソース用 インターフィルター-イエロ 258305	5,800	6,240	779	779								
1-8799-21	ファイバーオプティックライトソース用 デュアルライトガイド(フレキシブル) 155204	66,000	70,950	779	779								
1-8799-31	ファイバーオプティックライトソース KL2500LED	198,000	212,850	779	779								
1-8799-32	ファイバーオプティックライトソース KL1900HAL	135,000	145,130	779	779								
1-8873-01	クリーンエアーコンプレッサー P4-QD10	650,000	720,000	394	394								
1-8873-02	クリーンエアーコンプレッサー P6-EFA	590,000	680,000	394	394								
1-8873-03	クリーンエアーコンプレッサー P6-QD20	740,000	800,000	394	394								
1-8934-01	シリコンオイル KF-96-50CS	4,870	5,420	1982	1982								
1-8934-02	シリコンオイル KF96-1-100	4,600	5,420	1982	1982								
1-8934-03	シリコンオイル KF96-1-300	4,870	5,420	1982	1982								
1-8934-14	シリコンオイル 1kg KF96S-1-100	16,800	18,400	1982	1982								
1-8934-15	シリコンオイル 1kg KF96S-1-100	13,970	16,700	1982	1982								
1-896-02	オイルミストトラップ 標準型 OMT-050A	13,900	15,300	411	411								435
1-896-03	オイルミストトラップ 標準型 OMT-100A	24,700	27,200	411	411								435
1-896-04	オイルミストトラップ 標準型 OMT-200A	33,500	36,900	411	411								435
1-896-05	オイルミストトラップ インライン型(接続口G1) OMT-100	31,900	35,100	411	411								435
1-896-06	オイルミストトラップ インライン型(接続口G1) OMT-200	45,100	49,700	411	411								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-1428-13	引張用アタッチメント フィルムチャック FC-21	11,500	11,800		736								
2-1428-14	引張用アタッチメント フィルムチャック FC-20	11,500	11,800		736								
2-1428-15	引張用アタッチメント フィルムチャック FC-40	11,500	11,800		736								
2-1428-16	引張用アタッチメント クサビチャック KC-100	36,000	36,800		736								
2-1428-17	引張用アタッチメント パンダグラフチャック PGG-0510	27,000	27,600		736								
2-1428-19	引張用アタッチメント ローレットカム式チャック GP-15	27,000	27,600		736								
2-1428-20	引張用アタッチメント フィルムチャック FC-21U	21,000	21,500		736								
2-1428-21	引張用アタッチメント フィルムチャック FC-21UQ	31,500	32,200		736								
2-1428-22	引張用アタッチメント フィルムチャック FC-41U	21,000	21,500		736								
2-1431-14	デジタルフォースゲージ用グラフ作成ソフトウェア ForceRecorder ライト Force Recorder Light	30,000	30,700		736								
2-1431-15	デジタルフォースゲージ用ソフトウェア作成・編集ソフトウェア Force Recorder 2ソフトウェア Force Recorder Standart	40,000	40,900		736								
2-1431-32	デジタルフォースゲージ(高精度型)用計測スタンド MX2-1000N	395,000	404,000		737								
2-1431-41	デジタルフォースゲージ ZTA-20N ZTA-20N	108,000	111,000		736								
2-1431-42	デジタルフォースゲージ ZTA-50N	108,000	111,000		736								
2-1431-43	デジタルフォースゲージ ZTA-200N ZTA-200N	108,000	111,000		736								
2-1431-44	デジタルフォースゲージ ZTA-500N	108,000	111,000		736								
2-1431-53	デジタルフォースゲージZTA-1000N ZTA-1000N	115,000	118,000		736								
2-1666-01	バームフィット手袋(手の平コート) S (簡易包装)1袋(10双入) B0500-10P-S	2,200	2,400		2472								
2-1666-02	バームフィット手袋(手の平コート) M (簡易包装)1袋(10双入) B0500-10P-M	2,200	2,400		2472								
2-1666-03	バームフィット手袋(手の平コート) L (簡易包装)1袋(10双入) B0500-10P-L	2,200	2,400		2472								
2-1667-01	トップフィット手袋(指先コート) S (簡易包装)1袋(10双入) B0601-10P-S	2,200	2,400		2472								
2-1667-02	トップフィット手袋(指先コート) M (簡易包装)1袋(10双入) B0601-10P-M	2,200	2,400		2472								
2-2134-01	アズビエア真空ピセット(本体セット) H394	18,800	20,800						101				
2-2797-01	吸引ろ過ポンプ EZ-Stream(TM) EZSTREAMI	282,000	293,000				51						
2-2797-11	吸引ろ過ポンプ用シリコニューブ STREAMTUB	19,600	20,400				51						
2-2798-01	エアサンブラー RGSハイフロータッチ L41194.0001	1,070,000	1,110,000				19						
2-2798-12	エアサンブラー専用増地TSM-一般細菌用SCD-LP1箱(50本入) 1.44240.0050	39,700	41,300				19						
2-2798-14	エアサンブラー専用増地SDX 酵母・カビ用サブローチキストロー寒天増地1箱(50本入) 1.44243.0050	39,700	41,300				19						
2-2850-11	ファイバ照明LED光源 シングルグースネックライトガイド 170101	22,000	23,650	781	781								
2-2850-12	ファイバ照明LED光源 ダブルグースネックライトガイド 170202	33,000	35,480	781	781								
2-2850-13	ファイバ照明LED光源 フォーカスレンズ 158210	6,500	6,990	781	781								
2-2850-14	ファイバ照明LED光源 円形支柱取り付け用ブラケット φ25 120225	5,200	5,590	781	781								
2-2850-15	ファイバ照明LED光源 円形支柱取り付け用ブラケット φ29 120229	5,200	5,590	781	781								
2-2850-16	ファイバ照明LED光源 円形支柱取り付け用ブラケット φ32 120232	5,200	5,590	781	781								
2-2850-17	ファイバ照明LED光源 円形支柱取り付け用ブラケット φ35 120235	5,200	5,590	781	781								
2-2850-18	ファイバ照明LED光源 自立スタンド 120230+158340	18,900	20,320	781	781								
2-2850-19	ファイバ照明LED光源本体 K00LED	59,000	63,430	781	781								
2-3040-01	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.1um x φ13mm 100枚入 VVLP01300	17,100	17,500	1244	1244								
2-3040-02	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.1um x φ25mm 100枚入 VVLP02500	17,100	17,500	1244	1244								
2-3040-03	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.1um x φ47mm 100枚入 VVLP04700	25,700	26,400	1244	1244								
2-3040-04	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.1um x φ90mm 50枚入 VVLP09050	37,300	38,700	1244	1244								
2-3040-05	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.1um x φ142mm 50枚入 VVLP14250	67,100	68,800	1244	1244								
2-3040-06	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.22um x φ13mm 100枚入 GVWP01300	18,400	18,900	1244	1244								
2-3040-07	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.22um x φ25mm 100枚入 GVWP02500	21,500	22,100	1244	1244								
2-3040-08	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.22um x φ47mm 100枚入 GVWP04700	30,000	30,800	1244	1244								
2-3040-09	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.22um x φ90mm 50枚入 GVWP09050	42,600	43,700	1244	1244								
2-3040-10	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.22um x φ142mm 50枚入 GVWP14250	75,500	77,500	1244	1244								
2-3040-11	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.45um x φ13mm 100枚入 HVLV01300	18,100	18,600	1244	1244								
2-3040-12	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.45um x φ25mm 100枚入 HVLV02500	21,000	21,500	1244	1244								
2-3040-13	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.45um x φ47mm 100枚入 HVLV04700	29,000	29,800	1244	1244								
2-3040-14	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.45um x φ90mm 50枚入 HVLV09050	41,600	42,700	1244	1244								
2-3040-15	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.45um x φ142mm 50枚入 HVLV14250	73,900	75,800	1244	1244								
2-3040-16	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.65um x φ13mm 100枚入 DVPV01300	17,100	17,500	1244	1244								
2-3040-17	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.65um x φ25mm 100枚入 DVPV02500	17,100	17,500	1244	1244								
2-3040-18	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.65um x φ47mm 100枚入 DVPV04700	25,700	26,400	1244	1244								
2-3040-19	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.65um x φ90mm 50枚入 DVPV09050	37,800	38,800	1244	1244								
2-3040-20	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 0.65um x φ142mm 50枚入 DVPV14250	67,800	69,600	1244	1244								
2-3041-01	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 5um x φ13mm 100枚入 SVLP01300	17,100	17,500	1244	1244								
2-3041-02	デュラポア(R) メンブレン(親水性) 5um x φ47mm 100枚入 SVLP04700	25,700	26,400	1244	1244								
2-3043-01	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.025um x φ13mm 100枚入 VSWP01300	22,400	23,000	1241	1241								
2-3043-02	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.025um x φ25mm 100枚入 VSWP02500	29,200	30,000	1241	1241								
2-3043-03	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.025um x φ47mm 100枚入 VSWP04700	34,700	35,600	1241	1241								
2-3043-04	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.025um x φ90mm 25枚入 VSWP09025	30,800	31,600	1241	1241								
2-3043-05	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.05um x φ13mm 100枚入 VMWP01300	22,400	23,000	1241	1241								
2-3043-06	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.05um x φ25mm 100枚入 VMWP02500	29,200	30,000	1241	1241								
2-3043-07	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.05um x φ47mm 100枚入 VMWP04700	34,700	35,600	1241	1241								
2-3043-08	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.05um x φ90mm 25枚入 VMWP09025	30,800	31,600	1241	1241								
2-3043-09	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.1um x φ13mm 100枚入 VCGWP01300	22,400	23,000	1241	1241								
2-3043-10	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.1um x φ25mm 100枚入 VCGWP02500	29,200	30,000	1241	1241								
2-3043-11	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.1um x φ47mm 100枚入 VCGWP04700	35,200	36,100	1241	1241								
2-3043-12	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.1um x φ90mm 25枚入 VCGWP09025	29,200	30,000	1241	1241								
2-3043-13	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um x φ13mm 100枚入 GSWP01300	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-14	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um x φ25mm 100枚入 GSWP02500	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-15	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um x φ47mm 100枚入 GSWP04700	23,100	23,700	1241	1241								
2-3043-16	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um x φ90mm 100枚入 GSWP09000	63,600	65,200	1241	1241								
2-3043-17	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.22um x φ142mm 50枚入 GSWP14250	58,900	60,400	1241	1241								
2-3043-18	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.3um x φ25mm 100枚入 PHWP02500	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-19	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.3um x φ47mm 100枚入 PHWP04700	16,100	16,500	1241	1241								
2-3043-20	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.3um x φ90mm 25枚入 PHWP09025	58,900	60,400	1241	1241								
2-3043-21	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um x φ13mm 100枚入 HAWP01300	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-22	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um x φ24mm 100枚入 HAWP02400	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-23	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um x φ25mm 100枚入 HAWP02500	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-24	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um x φ47mm 100枚入 HAWP04700	22,400	23,000	1241	1241								
2-3043-25	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um x φ90mm 100枚入 HAWP09000	63,600	65,200	1241	1241								
2-3043-26	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.45um x φ142mm 50枚入 HAWP14250	58,900	60,400	1241	1241								
2-3043-27	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um x φ13mm 100枚入 DAWP01300	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-28	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um x φ25mm 100枚入 DAWP02500	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-29	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um x φ47mm 100枚入 DAWP04700	23,100	23,700	1241	1241								
2-3043-30	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um x φ90mm 25枚入 DAWP09025	16,100	16,500	1241	1241								
2-3043-31	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.65um x φ142mm 50枚入 DAWP14250	58,900	60,400	1241	1241								
2-3043-32	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um x φ13mm 100枚入 AAWP01300	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-33	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um x φ25mm 100枚入 AAWP02500	14,200	14,600	1241	1241								
2-3043-34	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um x φ47mm 100枚入 AAWP04700	23,100	23,700	1241	1241								
2-3043-35	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um x φ90mm 100枚入 AAWP09000	63,600	65,200	1241	1241								
2-3043-36	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 0.8um x φ142mm 50枚入 AAWP14250	58,900	60,400	1241	1241								
2-3044-01	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 1.2um x φ13mm 100枚入 RAWP01300	14,200	14,600	1241	1241								
2-3044-02	メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) 1.2um x φ25mm 100枚入 RAWP02500	14,200	14,600	1241	1241								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-3048-21	フロリナートメンブレン 1um x φ13mm 100枚入 FALP01300	38,800	39,800		1244								
2-3048-24	フロリナートメンブレン 1um x φ25mm 100枚入 FALP02500	52,300	53,700	1244	1244								
2-3048-25	フロリナートメンブレン 1um x φ47mm 100枚入 FALP04700	67,900	69,700	1244	1244								
2-3048-34	フロリナートメンブレン 3um x φ25mm 100枚入 FSLW02500	52,300	53,700	1244	1244								
2-3048-35	フロリナートメンブレン 3um x φ47mm 100枚入 FSLW04700	67,900	69,700	1244	1244								
2-3048-36	フロリナートメンブレン 3um x φ90mm 25枚入 FSLW09025	55,600	57,000	1244	1244								
2-3048-37	フロリナートメンブレン 3um x φ142mm 10枚入 FSLW14200	46,800	58,300	1244	1244								
2-3051-01	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.2um x φ13mm 100枚入 JGWP01300	10,200	10,500	1244	1244								
2-3051-04	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.2um x φ25mm 100枚入 JGWP02500	11,600	11,900	1244	1244								
2-3051-05	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.2um x φ47mm 100枚入 JGWP04700	14,800	15,200	1244	1244								
2-3051-06	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.2um x φ90mm 25枚入 JGWP09025	11,600	11,900	1244	1244								
2-3051-07	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.2um x φ142mm 25枚入 JGWP14225	20,300	20,800	1244	1244								
2-3051-11	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.45um x φ13mm 100枚入 JHWP01300	9,960	10,200	1244	1244								
2-3051-14	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.45um x φ25mm 100枚入 JHWP02500	11,600	11,900	1244	1244								
2-3051-15	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.45um x φ47mm 100枚入 JHWP04700	14,800	15,200	1244	1244								
2-3051-16	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.45um x φ90mm 25枚入 JHWP09025	11,600	11,900	1244	1244								
2-3051-17	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 0.45um x φ142mm 25枚入 JHWP14225	20,300	20,800	1244	1244								
2-3052-01	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 1um x φ13mm 100枚入 JAWP01300	10,200	10,500	1244	1244								
2-3052-04	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 1um x φ25mm 100枚入 JAWP02500	11,600	11,900	1244	1244								
2-3052-05	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 1um x φ47mm 100枚入 JAWP04700	14,800	15,200	1244	1244								
2-3052-06	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 1um x φ90mm 25枚入 JAWP09025	11,600	11,900	1244	1244								
2-3052-07	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 1um x φ142mm 25枚入 JAWP14225	23,900	24,500	1244	1244								
2-3052-11	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ13mm 100枚入 JMW01300	10,200	10,500	1244	1244								
2-3052-14	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ25mm 100枚入 JMW02500	11,600	11,900	1244	1244								
2-3052-15	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ47mm 100枚入 JMW04700	14,800	15,200	1244	1244								
2-3052-16	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ90mm 25枚入 JMW09025	11,600	11,900	1244	1244								
2-3052-17	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 5um x φ142mm 25枚入 JMW14225	21,300	21,900	1244	1244								
2-3052-21	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ13mm 100枚入 JCWP01300	10,200	10,500	1244	1244								
2-3052-24	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ25mm 100枚入 JCWP02500	11,600	11,900	1244	1244								
2-3052-25	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ47mm 100枚入 JCWP04700	14,800	15,200	1244	1244								
2-3052-26	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ90mm 25枚入 JCWP09025	12,200	12,500	1244	1244								
2-3052-27	オムニポアTM メンブレン(水系、溶媒系両用) 10um x φ142mm 25枚入 JCWP14225	23,900	24,500	1244	1244								
2-3055-01	プレフィルター φ10mm 100枚入 AP2501000	4,680	4,800	1246	1246								
2-3055-02	プレフィルター φ13mm 100枚入 AP2501300	4,680	4,800	1246	1246								
2-3055-06	プレフィルター φ42mm 100枚入 AP2504200	4,680	4,800	1246	1246								
2-3055-07	プレフィルター φ47mm 100枚入 AP2504700	9,230	9,470	1246	1246								
2-3055-08	プレフィルター φ75mm 100枚入 AP2507500	9,230	9,470	1246	1246								
2-3055-11	プレフィルター φ10mm 500枚入 AP4001000	7,370	7,370	1246	1246								
2-3055-13	プレフィルター φ24mm 500枚入 AP4002405	22,800	23,600	1246	1246								
2-3055-17	プレフィルター φ47mm 500枚入 AP4004705	30,000	30,800	1246	1246								
2-3064-11	マレクス(R) 0.2 μm/φ25mm 1箱(50個入) SLFGJ25LS	35,100	35,900	1272	1272								
2-3065-11	マレクス(R) 10個入 0.2um/φ50mm SLFG05010	19,400	19,800	1272	1272								
2-3065-21	マレクス(R) 10個入 0.45um/φ50mm SLFH05010	19,400	19,800	1272	1272								
2-3069-11	スリバクス ベル膜L 0.22 μm 1箱(15個入) SVGV01015	26,300	27,600	1276	1276								
2-3069-21	スリバクス ベル膜L 0.45 μm 1箱(15個入) SVHV01015	26,300	27,600	1276	1276								
2-3072-01	ウルトラフリー(R)MC(遠心式フィルターユニット・精密ろ過)0.1 μm 1箱(100本入) UFC30V000	50,900	52,200	1262	1262								
2-3072-02	ウルトラフリー(R)MC(遠心式フィルターユニット・精密ろ過)0.22 μm 1箱(100本入) UFC30GV00	50,900	52,200	1262	1262								
2-3072-03	ウルトラフリー(R)MC(遠心式フィルターユニット・精密ろ過)0.45 μm 1箱(100本入) UFC30HV00	50,900	52,200	1262	1262								
2-3072-04	ウルトラフリー(R)MC(遠心式フィルターユニット・精密ろ過)0.65 μm 1箱(100本入) UFC30DV00	50,900	52,200	1262	1262								
2-3072-05	ウルトラフリー(R)MC(遠心式フィルターユニット・精密ろ過)5 μm 1箱(100本入) UFC30SV00	50,900	52,200	1262	1262								
2-3085-01	スウィネックスホルダー(CN) φ13mm 1箱(10個入) SX0001300	13,700	14,100	1275	1275								
2-3085-02	スウィネックスホルダー(CN) φ25mm 1箱(12個入) SX0002500	25,600	26,300	1275	1275								
2-3085-03	スウィネックスホルダー(CN) φ47mm 1箱(8個入) SX0004700	67,000	68,700	1275	1275								
2-3452-01	耐切削インナー手袋(カトリジストインナー) L 1袋(10双入) 145	7,800	8,000										107
2-3452-02	耐切削インナー手袋(カトリジストインナー) M 1袋(10双入) 145	7,800	8,000										107
2-3452-03	耐切削インナー手袋(カトリジストインナー) S 1袋(10双入) 145	7,800	8,000										107
2-3570-01	塩素試験紙 高濃度タイプ 1袋(6巻入) 50014	5,220	4,990										90
2-392-01	デジタル顕微鏡 TV接続 10~200 x 3R-MSTV401	21,600	32,700	774	774								
2-392-03	デジタル顕微鏡 USB(2.0)接続 10~200 x 3R-MSUSB401	21,600	32,700	774	774								
2-392-04	デジタル顕微鏡 USB(2.0)接続 450~600 x 3R-MSUSB601	32,800	43,700	774	774								
2-4017-22	クリンエアコンプレッサー 20/24L/min(50/60Hz) P4-EFA	500,000	600,000	394	394								
2-4222-01	エアサンプラー MAS-100 ECO(TM) 1.09227.0001	675,000	702,000										19
2-5125-01	新電ライントップ手袋 S A0161-S	540	590	2477	2477								
2-5125-02	新電ライントップ手袋 M A0161-M	540	590	2477	2477								
2-5125-03	新電ライントップ手袋 L A0161-L	540	590	2477	2477								
2-5852-01	シングルバス カンピロバクター 1箱(25袋入) 1.04148.0001	31,900	33,200										30
2-5852-11	シングルバス リステリア モノサイトゲネス(全血清型)箱(25袋入) 1.04148.0001	38,700	40,300										30
2-5965-11	グラム染色液キット 500ml x 5本入 1.11885.0001	21,700	22,200										32
2-630-03	コールドライトMega用 ライトガイド シングル 500mm FGS6S500	18,700	20,200	779	779								
2-630-04	コールドライトMega用 ライトガイド 2分岐 500mm LFG6S500	45,900	49,400	779	779								
2-630-08	コールドライト 集光レンズ HL301	5,470	5,890	779	779								
2-630-09	コールドライト用交換ランプ 100W	5,560	5,990	779	779								
2-630-55	コールドライト MegaLight LED	73,400	79,000	779	779								
2-7089-02	水道水直結純水製造装置Direct-Q用 リークチェッカー ZFWATDEKT	93,100	98,000	1460	1460	863							
2-7089-03	水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3(カートリッジ) SPR005A1	80,300	82,900	1460	1460	863							
2-7089-05	水道水直結純水製造装置Direct-Q用 エアバートフィルター 2個入り TANKMPK03	4,000	4,100	1460	1460	863							
2-7089-06	超純水製造装置用最終フィルター-millipak Express20 MPQ02001	17,600	18,000	1457	1457	863							
2-7089-07	水道水直結純水製造装置Direct-Q用 サニタリゼーションキット SANIKIT01	23,100	23,900	1460	1460	863							
2-7100-03	超純水製造装置用SynergyPak1 SYPK05A1	85,900	88,700	1461	1461								
2-7112-04	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/10000NMWL) 8個入 UFC801008	14,900	15,300	1259	1259								
2-7112-05	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/10000NMWL) 24個入 UFC801024	35,900	36,800	1259	1259								
2-7112-06	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/3000NMWL) 96個入 UFC801096	109,000	111,000	1259	1259								
2-7112-07	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/3000NMWL) 8個入 UFC803008	14,900	15,300	1259	1259								
2-7112-08	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/3000NMWL) 24個入 UFC803024	35,900	36,800	1259	1259								
2-7112-09	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/3000NMWL) 96個入 UFC803096	109,000	111,000	1259	1259								
2-7112-10	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/5000NMWL) 8個入 UFC805008	15,000	15,400	1259	1259								
2-7112-11	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/5000NMWL) 24個入 UFC805024	35,900	36,800	1259	1259								
2-7112-12	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/5000NMWL) 96個入 UFC805096	107,000	110,000	1259	1259								
2-7112-13	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/10000NMWL) 8個入 UFC810008	15,000	15,400	1259	1259								
2-7112-14	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/10000NMWL) 24個入 UFC810024	35,900	36,800	1259	1259								
2-7112-15	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-4) (4mL/10000NMWL) 96個入 UFC810096	107,000	110,000	1259	1259								
2-7112-19	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-15) (15mL/10000NMWL) 8個入 UFC901008	21,000	21,500	1259	1259								
2-7112-20	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-15) (15mL/10000NMWL) 24個入 UFC901024	51,600	52,900	1259	1259								
2-7112-21	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-15) (15mL/10000NMWL) 96個入 UFC901096	154,000	158,000	1259	1259								
2-7112-22	遠心式フィルターユニット(アズコン)(R)ウルトラ-15) (15mL/3000NMWL) 8個入 UFC903008	21,200	21,700	1259	1259				</				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-3640-18	ねじロビン(標準セット) 透明 100mL SV-100 1箱(25本入) 250513	13,300	15,030	1591	1591								
3-3640-19	ねじロビン(標準セット) 透明 110mL SV-110 1箱(20本入) 250714	15,100	17,160	1591	1591								
3-3640-20	ねじロビン(標準セット) 透明 150mL SV-150 1箱(20本入) 250715	19,600	22,240	1591	1591								
3-3641-02	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 1.5mL S-07 1箱(100本入) 250112	14,300	16,300	1591	1591								
3-3641-03	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 10mL S-3 1箱(100本入) 250018	18,200	20,700	1591	1591								
3-3641-04	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 12mL S-5 1箱(100本入) 250019	19,100	21,800	1591	1591								
3-3641-05	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 2mL S-08 1箱(100本入) 250013	14,400	16,500	1591	1591								
3-3641-06	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 2mL S-09A 1箱(100本入) 250014	14,800	16,900	1591	1591								
3-3641-07	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 3mL S-09B 1箱(100本入) 250015	14,900	17,000	1591	1591								
3-3641-08	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 4mL S-1 1箱(100本入) 250016	15,300	17,500	1591	1591								
3-3641-09	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 5mL S-2 1箱(100本入) 250017	16,300	18,600	1591	1591								
3-3641-10	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 5mL SV-5 1箱(100本入) 250525	16,400	18,700	1591	1591								
3-3641-11	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 8mL SV-8 1箱(50本入) 250526	8,450	9,650	1591	1591								
3-3641-12	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 10mL SV-10 1箱(50本入) 250527	9,150	10,400	1591	1591								
3-3641-13	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 15mL SV-15 1箱(50本入) 250528	9,950	11,300	1591	1591								
3-3641-14	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 20mL SV-20 1箱(50本入) 250529	10,850	12,350	1591	1591								
3-3641-15	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 30mL SV-30 1箱(50本入) 250530	14,900	16,900	1591	1591								
3-3641-16	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 50mL SV-50A 1箱(50本入) 250531	20,350	23,050	1591	1591								
3-3641-17	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 50mL SV-50M 1箱(50本入) 250532	16,400	18,650	1591	1591								
3-3641-18	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 100mL SV-100 1箱(25本入) 250533	14,400	16,250	1591	1591								
3-3641-19	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 110mL SV-110 1箱(20本入) 250734	16,240	18,520	1591	1591								
3-3641-20	ねじロビン(標準セット) 茶褐色 150mL SV-150 1箱(20本入) 250735	21,020	23,960	1591	1591								
3-4701-01	WF接続デジタル顕微鏡(200倍) 3R-WM401W-Fi	54,400	65,500	773	773						88		
3-4701-02	デジタル顕微鏡 3R-WM601W-Fi	131,000	163,000	773	773						88		
3-4702-01	耐切削手袋(ケミスター(R)パーマFS) サイズ 544-S	1,270	1,370	2273	2273								
3-4702-02	耐切削手袋(ケミスター(R)パーマFS) Mサイズ 544-M	1,270	1,370	2273	2273								
3-4702-03	耐切削手袋(ケミスター(R)パーマFS) Lサイズ 544-L	1,270	1,370	2273	2273								
3-4702-04	耐切削手袋(ケミスター(R)パーマFS) XLサイズ 544-XL	1,270	1,370	2273	2273								
3-4702-05	耐切削手袋 ケミスターパーマFS-手のひらコート XS No.544-XS	1,270	1,370	2273	2273								
3-5084-02	流水式乾座洗浄装置 本体(洗剤投入型) KSW-S02D	505,000	531,000				121						
3-5578-01	オイルミストコレクター(超小型油煙回収機)本体 KDC-M01	399,000	419,000									33	
3-5578-13	オイルミストコレクター(超小型油煙回収機)交換用高性能フィルタ KDC-D01-MP	24,000	27,000									33	
3-5578-14	オイルミストコレクター(超小型油煙回収機)交換用プレフィルタ KDC-M01-PP01	2,700	4,000									33	
3-6036-11	標準形ダイヤルケージ 緑色 WDI-10	5,500	6,200									81	
3-6037-01	デジタルインジケータ DEI-127	9,300	11,000									81	
3-6921-04	ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 30×200×0.076 1箱(100枚入) 29SST058	9,810	10,300			2552							2552
3-7145-01	交換ゴム軍手袋 トロロー(グリーン) M 1箱 200-LP	370	410			2254							2254
3-7145-02	交換ゴム軍手袋 トロロー(グリーン) L 1箱 200-G-L	370	410			2254							2254
3-7236-01	耐油手袋スノーバーロンタイプ M 695-M	1,190	1,310									15	
3-7236-02	耐油手袋スノーバーロンタイプ L 695-L	1,190	1,310									15	
3-8072-11	パッド式除菌器 YPG2836-GSP050	86,500	90,450	462	462								
3-8839-01	耐薬品手袋 アルファテック 02-100 S	2,450	2,650	2261	2261								
3-8839-02	耐薬品手袋 アルファテック 02-100 M	2,450	2,650	2261	2261								
3-8839-03	耐薬品手袋 アルファテック 02-100 L	2,450	2,650	2261	2261								
3-8839-04	耐薬品手袋 アルファテック 02-100 LL	2,450	2,650	2261	2261								
3-9076-01	オートクレーブ滅菌対応シリコンマット S 265×240×20mm SM-S	13,600	9,900	2155	2155								
3-9076-02	オートクレーブ滅菌対応シリコンマット M 265×480×20mm SM-M	20,000	17,000	2155	2155								
3-9347-01	ハンドブレイキ付き二段式ワゴン台車 740×480×896mm NS104HB	75,500	83,600	1056	1056								
3-9347-02	ハンドブレイキ付き二段式ワゴン台車 814×610×990mm NS304HB	104,000	116,000	1056	1056								
4-1096-01	MILLEX-LCR 1袋(50個入) SLCR033NS	24,100	24,700	1272	1272								
4-1194-01	スリッパカバーHV 1000mL 1箱(12個入) SZHV11RE	46,000	46,700	1249	1249								
4-1991-01	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 915mm×0.2mm×50m	21,800	22,600	1962	1962								
4-1991-02	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 915mm×0.3mm×50m	32,700	33,900	1962	1962								
4-1991-03	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 915mm×0.5mm×50m	32,700	33,900	1962	1962								
4-1991-04	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 915mm×1.0mm×50m	22,900	23,700	1962	1962								
4-1991-05	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 915mm×2.0mm×50m	45,500	47,000	1962	1962								
4-1991-06	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 1370mm×0.2mm×30m	32,700	33,900	1962	1962								
4-1991-07	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 1370mm×0.3mm×30m	29,400	30,400	1962	1962								
4-1991-08	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 1370mm×0.5mm×30m	49,000	50,700	1962	1962								
4-1991-09	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 1370mm×1.0mm×30m	34,300	35,500	1962	1962								
4-1991-10	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 1370mm×2.0mm×30m	68,400	70,700	1962	1962								
4-1991-11	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 1830mm×0.2mm×50m	43,500	45,000	1962	1962								
4-1991-12	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 1830mm×0.3mm×50m	39,200	40,600	1962	1962								
4-1991-13	非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ 1830mm×0.5mm×30m	65,300	67,600	1962	1962								
4-1992-01	帯電防止フィルム(タイデンオーム) 1830mm×0.1mm×50m 1巻	46,800	47,600	2549	2549								
4-1992-02	帯電防止フィルム(タイデンオーム) 1370mm×0.3mm×30m 1巻	63,300	64,300	2549	2549								
4-1992-03	帯電防止フィルム(タイデンオーム) 1830mm×0.3mm×30m 1巻	84,200	86,600	2549	2549								
4-1993-01	帯電防止フィルム(タイデン防止R) 1370mm×0.1mm×50m 1巻	34,400	35,200	2549	2549								
4-1993-02	帯電防止フィルム(タイデン防止R) 1370mm×0.3mm×30m 1巻	61,800	63,200	2549	2549								
4-2394-01	耐薬ニトリル手袋(アルファテックシルベックス・厚手) LL 37-185	1,650	1,790	2255	2255								
4-2394-02	耐薬ニトリル手袋(アルファテックシルベックス・厚手) L 37-185	1,650	1,790	2255	2255								
4-2394-03	耐薬ニトリル手袋(アルファテックシルベックス・厚手) LL 37-185	1,650	1,790	2255	2255								
4-2942-01	ニトロブ(TYPE-R65) ブルー S 774-S	1,540	1,730	2255	2255								
4-2942-02	ニトロブ(TYPE-R65) ブルー M 774-M	1,540	1,730	2255	2255								
4-2942-03	ニトロブ(TYPE-R65) ブルー L 774-L	1,540	1,730	2255	2255								
4-2942-04	ニトロブ(TYPE-R65) ブルー LL 774-LL	1,540	1,730	2255	2255								
4-2943-02	ニトロブ(TYPE-R65) イエロー M 774-YEL-M	1,540	1,730	2255	2255								
4-2943-03	ニトロブ(TYPE-R65) イエロー L 774-YEL-L	1,540	1,730	2255	2255								
4-2943-04	ニトロブ(TYPE-R65) イエロー LL 774-YEL-LL	1,540	1,730	2255	2255								
4-3995-02	タンパク質分解酵素配合洗浄剤 スクリーンESM 10L 2516	22,500	26,300	2113	2113								
4-5091-01	アルミニウム低温槽フロン設備 262250	75,000	85,000	139	139								
4-5177-11	互換付き金網台車カー 300L-SC	37,000	39,600	1058	1058								
4-5178-01	ナイロンコート金網台車 NK307K-NC-ST	107,000	116,000	1058	1058								
4-5178-02	ナイロンコート金網台車 NK307K-NC	97,000	105,000	1058	1058								
4-5178-03	ナイロンコート金網台車 NK307NC-ST	107,000	116,000	1058	1058								
4-5178-04	ナイロンコート金網台車 NK307NC	97,000	105,000	1058	1058								
4-5388-02	ナメテクリン ED200-M(手のひらコート)	7,620	8,280	2470	2470								
4-5388-03	ナメテクリン ED200-L(手のひらコート)	7,620	8,280	2470	2470								
4-5388-04	ナメテクリン ED200-XL(手のひらコート)	7,620	8,280	2470	2470								
4-5388-11	ナメテクリン ED200-S(手のひらコート)	7,620	8,280	2470	2470								
4-5394-01	透湿防水耐薬手袋 No. 282 3L/OG	1,560	1,800	2268	2268								
4-5640-12	ステンレスカップ φ125×55mm PPD-12	800	900	1633	1633								
4-6562-01	Immobilon-P PVDF 0.45um 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK IPVH07850	35,800	36,700	1300	1300								
4-6562-02	Immobilon-P PVDF 0.45um 8x10cm sheet 10/Pk 10PK IPVH08100	19,200	19,700	1300	1300								
4-6562-03	Immobilon-P PVDF 0.45um 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK IPVH08130	25,000	25,700	1300	1300								
4-6562-04	Immobilon-P PVDF 0.45um 9x12cm sheet 10/Pk 10PK IPVH09120	24,500	25,100	1300	1300								
4-6562-05	Immobilon-P PVDF 0.45um 10x10cm sheet 10/Pk 10PK IPVH10100	23,600	24,200	1300	1300								
4-6562-06	Immobilon-P PVDF 0.45um 15x15cm sheet 10/Pk 10PK IPVH15150	34,200	35,100	1300	1300								
4-6562-07	Immobilon-P PVDF 0.45um 20x20cm sheet 10/Pk 10PK IPVH20200	40,800	41,900	1300	1300								
4-6562-08	Immobilon-P PVDF 0.45um 26x26cm sheet 10/Pk 10PK IPVH304F0	44,500	45,700	1300	1300</								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニープ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
62-8537-47	屈折率 標準液 NISTおよびPTBのSRM1トローサール 30° Brix CertPUR(R) 5.00430.0001	24,200	24,900	1501	1501								
62-8537-48	屈折率 標準液 NISTおよびPTBのSRM1トローサール 40° Brix CertPUR(R) 5.00440.0001	24,200	24,900	1501	1501								
62-8537-49	屈折率 標準液 NISTおよびPTBのSRM1トローサール 50° Brix CertPUR(R) 5.00450.0001	24,200	24,900	1501	1501								
62-8537-50	屈折率 標準液 NISTおよびPTBのSRM1トローサール 60° Brix CertPUR(R) 5.00460.0001	24,200	24,900	1501	1501								
62-8553-23	デリールパートナー ホワット H-235WT	1,040	1,180								318		
62-8553-25	デリールパートナー ブラック H-235BK	1,040	1,180								318		
62-9970-91	サンプルチューブ(丸底) 外径6mm×全長33mm 100本入 R-6S 107001	4,300	5,000	1111	1111								
62-9970-92	サンプルチューブ(丸底) 外径6mm×全長50mm 100本入 R-6L 107003	4,500	5,200	1111	1111								
62-9970-93	サンプルチューブ(丸底) 外径7mm×全長33mm 100本入 R-7S 107005	4,500	5,200	1111	1111								
62-9970-95	サンプルチューブ(丸底) 外径8mm×全長33mm 100本入 R-8S 107010	4,700	5,400	1111	1111								
62-9970-96	サンプルチューブ(丸底) 外径8mm×全長40mm 100本入 R-8M 107011	4,900	5,600	1111	1111								
62-9970-97	サンプルチューブ(丸底) 外径10mm×全長50mm 100本入 R-10S 107015	5,600	6,400	1111	1111								
62-9970-98	サンプルチューブ(丸底) 外径12mm×全長50mm 100本入 R-12S 107016	6,100	7,000	1111	1111								
62-9970-99	サンプルチューブ(丸底) 外径13mm×全長105mm 100本入 R-13M 107020	6,700	7,700	1111	1111								
62-9971-01	サンプルチューブ(丸底) 外径14mm×全長55mm 100本入 R-14S 107021	6,100	7,000	1111	1111								
62-9971-02	サンプルチューブ(丸底) 外径15mm×全長75mm 100本入 R-15S 107022	7,100	8,200	1111	1111								
62-9971-03	サンプルチューブ(丸底) 外径15mm×全長90mm 100本入 R-15M 107023	7,200	8,300	1111	1111								
62-9971-04	サンプルチューブ(丸底) 外径15mm×全長105mm 100本入 R-15L 107025	7,400	8,500	1111	1111								
62-9971-05	サンプルチューブ(丸底) 外径18mm×全長90mm 100本入 R-18S 107029	8,400	9,600	1111	1111								
62-9971-06	サンプルチューブ(丸底) 外径13mm×全長75mm 100本入 R-13S 107019	6,300	7,300	1111	1111								
62-9971-09	ディスボチューブ(丸底) 4.13mL 1000本入 DSP-10S 105050	19,000	21,000	1763	1763								
62-9971-10	ディスボチューブ(丸底) 5.96mL 1000本入 DSP-12S 105051	20,000	22,000	1763	1763								
62-9971-11	ディスボチューブ(丸底) 8.31mL 1000本入 DSP-12M 105052	29,000	32,000	1763	1763								
62-9971-12	ディスボチューブ(丸底) 8.37mL 1000本入 DSP-13S 105053	30,000	33,000	1763	1763								
62-9971-13	ディスボチューブ(丸底) 9.32mL 1000本入 DSP-13M 105054	30,000	33,000	1763	1763								
62-9971-14	ディスボチューブ(丸底) 12.90mL 1000本入 DSP-15M 105055	35,000	39,000	1763	1763								
62-9971-15	ディスボチューブ(丸底) 4.13mL 1000本入 DP-10S 105060	10,700	11,800	1763	1763								
62-9971-16	ディスボチューブ(丸底) 5.96mL 1000本入 DP-12S 105061	11,800	13,000	1763	1763								
62-9971-17	ディスボチューブ(丸底) 8.31mL 1000本入 DP-12M 105062	15,500	17,200	1763	1763								
62-9971-18	ディスボチューブ(丸底) 8.37mL 1000本入 DP-13S 105063	16,900	18,800	1763	1763								
62-9971-19	ディスボチューブ(丸底) 9.32mL 1000本入 DP-13M 105064	16,900	18,800	1763	1763								
62-9971-20	ディスボチューブ(丸底) 12.90mL 1000本入 DP-15M 105065	21,900	24,500	1763	1763								
62-9971-21	P-試験管(ニューリッパ) 2.5mL 100本入 P-10S 101000	4,700	5,400	1761	1761								
62-9971-22	P-試験管(ニューリッパ) 7.0mL 100本入 P-12L 101005	6,400	7,400	1761	1761								
62-9971-24	P-試験管(ニューリッパ) 18.0mL 100本入 P-18SS 101013	8,200	9,500	1761	1761								
62-9971-24	P-試験管(ニューリッパ) 3.0mL 100本入 P-10M 101001	4,400	5,200	1761	1761								
62-9971-25	P-試験管(ニューリッパ) 4.0mL 250本入 P-12S 101002	11,750	13,500	1761	1761								
62-9971-26	P-試験管(ニューリッパ) 5.0mL 100本入 P-12M 101003	5,400	6,200	1761	1761								
62-9971-27	P-試験管(ニューリッパ) 6.0mL 100本入 P-12L 101004	5,800	6,700	1761	1761								
62-9971-28	P-試験管(ニューリッパ) 6.5mL 100本入 P-13S 101006	5,800	6,700	1761	1761								
62-9971-29	P-試験管(ニューリッパ) 7.0mL 100本入 P-13M 101007	5,800	6,700	1761	1761								
62-9971-30	P-試験管(ニューリッパ) 10.0mL 100本入 P-15S 101009	6,400	7,400	1761	1761								
62-9971-31	P-試験管(ニューリッパ) 15.0mL 50本入 P-15M 101010	3,950	4,550	1761	1761								
62-9971-32	P-試験管(ニューリッパ) 12.0mL 100本入 P-16SS 101011	7,200	8,300	1761	1761								
62-9971-33	P-試験管(ニューリッパ) 22.0mL 50本入 P-16SM 101012	4,350	5,000	1761	1761								
62-9971-34	P-試験管(ニューリッパ) 17.0mL 100本入 P-18S 101014	8,900	10,300	1761	1761								
62-9971-35	P-試験管(ニューリッパ) 28.0mL 50本入 P-18M 101015	4,500	5,200	1761	1761								
62-9971-36	P-試験管(ニューリッパ) 10.0mL 100本入 スピッチグラス 101017	11,600	13,400	1761	1761								
62-9971-37	P-試験管(ニューリッパ) 19.0mL 100本入 フラクション 101019	9,300	10,700	1761	1761								
62-9971-38	P-試験管(ニューリッパ) 26.0mL 50本入 P-18SM 101016	4,500	5,200	1761	1761								
62-9971-39	P-試験管(ニューリッパ) 42.0mL 25本入 P-21 101020	4,730	5,450	1761	1761								
62-9971-40	P-試験管(ニューリッパ) 56.0mL 25本入 P-24 101021	6,200	7,130	1761	1761								
62-9971-41	P-試験管(ニューリッパ) 60.0mL 25本入 P-25 101022	6,700	7,630	1761	1761								
62-9971-42	P-試験管(ニューリッパ) 75.0mL 25本入 P-28 101023	7,900	9,130	1761	1761								
62-9971-43	P-試験管(ニューリッパ) 90.0mL 25本入 P-30 101024	8,200	9,400	1761	1761								
62-9971-44	P-試験管(直口) 3.0mL 100本入 P-10M 101031	5,400	6,200	1761	1761								
62-9971-45	P-試験管(直口) 4.0mL 250本入 P-12S 101032	11,750	13,500	1761	1761								
62-9971-46	P-試験管(直口) 5.0mL 100本入 P-12M 101033	5,400	6,200	1761	1761								
62-9971-47	P-試験管(直口) 6.0mL 100本入 P-12L 101034	5,800	6,700	1761	1761								
62-9971-48	P-試験管(直口) 6.5mL 100本入 P-13S 101036	5,800	6,700	1761	1761								
62-9971-49	P-試験管(直口) 7.0mL 100本入 P-13M 101037	5,800	6,700	1761	1761								
62-9971-50	P-試験管(直口) 10.0mL 100本入 P-15S 101039	6,400	7,400	1761	1761								
62-9971-51	P-試験管(直口) 15.0mL 50本入 P-15M 101040	3,950	4,550	1761	1761								
62-9971-52	P-試験管(直口) 12.0mL 100本入 P-16SS 101041	7,200	8,300	1761	1761								
62-9971-53	P-試験管(直口) 22.0mL 50本入 P-16SM 101042	4,350	5,000	1761	1761								
62-9971-54	P-試験管(直口) 17.0mL 100本入 P-18S 101044	8,900	10,300	1761	1761								
62-9971-55	P-試験管(直口) 28.0mL 50本入 P-18M 101045	4,500	5,200	1761	1761								
62-9971-56	P-試験管(直口) 10.0mL 100本入 スピッチグラス 101047	11,600	13,400	1761	1761								
62-9971-57	P-試験管(直口) 19.0mL 100本入 フラクション 101049	9,300	10,700	1761	1761								
62-9971-58	P-試験管(直口) 2.5mL 100本入 P-10S 101030	4,700	5,400	1761	1761								
62-9971-59	P-試験管(直口) 7.0mL 100本入 P-12L 101035	6,400	7,400	1761	1761								
62-9971-60	P-試験管(直口) 16.0mL 100本入 P-18SS 101043	8,200	9,500	1761	1761								
62-9971-61	P-試験管(直口) 26.0mL 50本入 P-18SM 101046	4,500	5,200	1761	1761								
62-9971-62	P-試験管(直口) 42.0mL 25本入 P-21 101050	7,300	8,450	1761	1761								
62-9971-63	P-試験管(直口) 56.0mL 25本入 P-24 101051	6,200	7,130	1761	1761								
62-9971-64	P-試験管(直口) 60.0mL 25本入 P-25 101052	6,700	7,630	1761	1761								
62-9971-65	P-試験管(直口) 75.0mL 25本入 P-28 101053	7,900	9,130	1761	1761								
62-9971-66	P-試験管(直口) 90.0mL 25本入 P-30 101054	8,200	9,400	1761	1761								
62-9971-67	ディスボチューブ 4.13mL 1000本入 D-10S 105070	10,100	11,000	1763	1763								
62-9971-68	ディスボチューブ 5.96mL 1000本入 D-12S 105071	11,300	12,500	1763	1763								
62-9971-69	ディスボチューブ 8.31mL 1000本入 D-12M 105072	14,400	15,900	1763	1763								
62-9971-70	ディスボチューブ 8.37mL 1000本入 D-13S 105073	15,300	17,000	1763	1763								
62-9971-71	ディスボチューブ 9.32mL 1000本入 D-13M 105074	15,500	17,000	1763	1763								
62-9971-72	ディスボチューブ 12.90mL 1000本入 D-15M 105075	20,700	22,800	1763	1763								
62-9972-62	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 5mL 100本入 ST-13M 119291	28,900	32,900	1765	1765								
62-9972-63	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 10mL 100本入 ST-15S 119292	30,900	35,100	1765	1765								
62-9972-64	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 15mL 50本入 ST-15M 119293	16,700	19,000	1765	1765								
62-9972-65	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 15mL 50本入 ST-16SM 119294	17,400	20,150	1765	1765								
62-9972-66	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 20mL 50本入 ST-16SL 119295	18,200	21,050	1765	1765								
62-9972-67	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 25mL 50本入 ST-18S 119296	21,550	24,950	1765	1765								
62-9972-68	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 30mL 50本入 ST-18M 119297	21,900	25,350	1765	1765								
62-9972-69	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 50mL 30本入 ST-25 119299	17,340	19,680	1765	1765								
62-9972-70	ねじ口試験管 フォノールキャップ(黒)+フッ素PTFE/ニトリルバックシン付 40mL 30本入 ST-20 119298	15,120	17,130	1765	1765								
62-9973-9													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンサーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
64-3964-07	AST新・備 玄米リゾット 3種セット 25食 111725	12,000	13,250			561							
64-6402-30	皮膚科用綿棒 メデックスワフ 経軸 5本×20袋入 1505T	1,500	1,560			1183							
64-8053-19	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 23. 5cm SCR1200-H-23.5	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-20	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 24. 0cm SCR1200-H-24.0	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-21	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 24. 5cm SCR1200-H-24.5	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-22	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 25. 0cm SCR1200-H-25.0	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-23	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 25. 5cm SCR1200-H-25.5	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-24	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 26. 0cm SCR1200-H-26.0	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-25	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 26. 5cm SCR1200-H-26.5	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-26	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 27. 0cm SCR1200-H-27.0	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-27	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 27. 5cm SCR1200-H-27.5	14,800	16,400	2455	2455								
64-8053-28	JIS規格 静電安全靴 カールムシューズ SCR1200 フード ホワイト 28. 0cm SCR1200-H-28.0	14,800	16,400	2455	2455								
64-9335-07	外付けSSD ノック式 USB3.2(Gen2)対応 250GB ブラック ESD-EPK0250GBK	8,980	9,240	2613	2613								
64-9335-10	外付けSSD ノック式 USB3.2(Gen2)対応 500GB ブラック ESD-EPK0500GBK	13,900	14,300	2613	2613								
64-9335-13	外付けSSD ノック式 USB3.2(Gen2)対応 1TB ブラック ESD-EPK1000GBK	20,400	23,000	2613	2613								
65-0295-58	NEOカットレジスト断力バ Advance 5組入 127	4,340	4,590	2317	2317								
65-0563-68	軟水樹脂カートリッジ デキス3FL-SF-3	22,100	24,000										424
65-0572-25	専用架台 SLI-400用 HSS-40CA	51,900	57,000										414
65-0572-26	乾燥器用架台 NDO・WFO-520(W)型用 HSS-50CA	81,700	90,000										414
65-0572-49	排気ユニット NDO・WFO-420(W)型用 EU-300	104,000	114,000										414
65-3370-62	WiFi接続式デジタル顕微鏡アダプタ 3R-WDKM005	69,800	84,900	775	775								
65-3699-16	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)5年 3種アソートG 1箱(24缶入) 321744	14,500	15,000			562							
65-3729-87	WiFi接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モジュール 3R-WM401WiFi-PL	64,800	81,800	773	773								
65-3730-14	有線式デジタル顕微鏡 3R-MSUSB501	29,800	39,900	774	774								
65-3960-33	Supplement air S055デモンストラション 10mL DOO-S0510	2,500	2,300			1224							
65-5521-65	ハンドクリーナー(弱粘着 30タクト 消物対応 プチル系ゴム粘着ローラー) HC-715/30	34,700	37,800	2499	2499								
65-5521-66	ハンドクリーナー(強粘着 450タクトスタンダードタイプ プチル系ゴム粘着ローラー) HC-715/450	34,700	37,800	2499	2499								
65-5521-67	ハンドクリーナー(中粘着 帯電防止 プチル系導電性ゴム粘着ローラー) HC-715CNT	48,300	51,400	2499	2499								
65-5521-69	ハンドクリーナー(弱粘着 30タクト 消物対応 プチル系ゴム粘着ローラー) HC-730/30	43,700	46,800	2499	2499								
65-5521-70	ハンドクリーナー(強粘着 450タクトスタンダードタイプ プチル系ゴム粘着ローラー) HC-730/450	43,700	46,800	2499	2499								
65-5521-71	ハンドクリーナー(中粘着 帯電防止 プチル系導電性ゴム粘着ローラー) HC-730CNT	60,300	63,400	2499	2499								
65-9397-09	長期保存パン(新・食・缶ペーカリー)オレンジ 1箱(24缶入) 321292	12,720	13,200			562							
65-9493-57	アルウエッチ除菌シート 100枚入	900	1,040			378							
65-9493-58	アルウエッチ除菌シート 詰替用 100枚入	770	890			378							
65-9493-59	アルウエッチ除菌シート 詰替用 100枚入 キャップ付	5,370	970			378							
65-9493-60	アルウエッチ除菌シート ワイド 300枚入	5,370	6,010			378							
65-9493-61	アルウエッチ除菌シート ワイド 詰替用 300枚入	3,220	3,480			378							
66-0009-03	アルウエッチ除菌シート 詰替用300枚入キャップ付	3,200	3,600			378							
66-0010-01	ポケットSPO2モニター WEC-7201	179,000	208,000			729							
66-0010-20	Nカードと薬用グリスシリーズ 与薬コンテナN10(ロング)MCN053YG	2,500	2,800			288							
66-0010-21	Nカードと薬用グリスシリーズ ミニケースY8 MCN020YG	110	130			288							
66-0010-22	Nカードと薬用グリスシリーズ ミニケースY8 MCN020YL	110	130			288							
66-0010-23	Nカードと薬用グリスシリーズ ミニケースY8 MCN020PN	110	130			288							
66-0010-24	Nカードと薬用グリスシリーズ ミニケースY8 MCN020SB	110	130			288							
66-0010-25	Nカードと薬用グリスシリーズ ミニケースY8 MCN020TP	110	130			288							
66-0010-26	Nカードと薬用グリスシリーズ20床用 MCR371HT(AS1)	448,150	501,740			288							
66-0010-27	Nカードと薬用グリスシリーズ24床用 MCR378HT(AS1)	480,750	539,360			288							
66-0010-28	Nカードと薬用グリスシリーズ30床用 MCR379HT(AS1)	556,600	625,460			288							
66-0010-29	Nカードと薬用グリスシリーズ36床用 MCR380HT(AS1)	604,200	680,480			288							
66-0010-30	Nカードと薬用グリスシリーズ40床用 MCR381HT(AS1)	670,500	755,180			288							
66-0010-31	Nカードと薬用グリスシリーズ48床用 MCR382HT(AS1)	740,700	835,800			288							
66-0010-32	Nカードと薬用グリスシリーズ 与薬コンテナN10(ロング)MCN054YGイエローグリーン	2,500	2,800			289							
66-0010-33	Nカードと薬用グリスシリーズ LFSミニケースMCN049YLT	110	130			289							
66-0010-34	Nカードと薬用グリスシリーズ LFSミニケースMCN049YGT	110	130			289							
66-0010-35	Nカードと薬用グリスシリーズ LFSミニケースMCN049PNT	110	130			289							
66-0010-36	Nカードと薬用グリスシリーズ LFSミニケースMCN049SBT	110	130			289							
66-0010-37	Nカードと薬用グリスシリーズ LFSミニケースMCN049TP	110	130			289							
66-0010-38	Nカードと薬用グリスシリーズ10床用 MCR383HT(AS1)	335,040	373,100			289							
66-0010-39	Nカードと薬用グリスシリーズ12床用 MCR384HT(AS1)	368,880	411,220			289							
66-0010-40	Nカードと薬用グリスシリーズ20床用 MCR385HT(AS1)	523,640	585,110			289							
66-0010-41	Nカードと薬用グリスシリーズ24床用 MCR386HT(AS1)	570,920	638,900			289							
66-0010-42	Nカードと薬用グリスシリーズ30床用 MCR387HT(AS1)	666,480	746,720			289							
66-0010-43	Nカードと薬用グリスシリーズ36床用 MCR388HT(AS1)	737,860	828,040			289							
66-0013-81	頰腺・原虫治療用低周波治療器 専用粘着パッド 10枚入	30,000	32,000			1191							
66-0015-90	オキシジェント レオクール 本体	1,380,000	1,950,000			1188							
66-0015-92	ファイナライト レッド	1,980,000	2,400,000			1189							
66-0015-93	ファイナライト ブラス	1,980,000	2,400,000			1189							
66-0016-01	バイオプロトン PRO1 本体	313,600	322,000			1187							
66-0016-02	バイオプロトン PRO1 専用スタンド	36,000	71,200			1187							
66-0016-04	バイオプロトン ユースロン 本体	103,600	117,600			1187							
66-0016-05	バイオプロトン ユースロン 専用スタンド	12,800	45,600			1187							
66-0016-08	バイオプロトンB2 本体	616,000	945,000			1188							
66-0016-09	バイオプロトンB2 専用スタンド	47,600	78,400			1188							
66-0016-10	電動ベッド SH-44808	258,000	298,000			572							
66-0016-96	電動ベッド アリエル ALIEL601	268,000	298,000			572							
66-0023-65	制電EXフィット手袋 L/Gry 1双	560	650	2544	2544								
66-0023-66	制電EXフィット手袋 M/Gry 1双	560	650	2544	2544								
66-0023-67	制電EXフィット手袋 S/Gry 1双	560	650	2544	2544								
66-0023-68	制電フォルテックスフィット手袋 L/Gry 1双	1,400	1,610	2544	2544								
66-0023-69	制電フォルテックスフィット手袋 M/Gry 1双	1,400	1,610	2544	2544								
66-0023-70	制電フォルテックスフィット手袋 S/Gry 1双	1,400	1,610	2544	2544								
66-0023-71	制電フォルテックスウレタンパーム手袋XL/Gry 1双	1,500	1,730	2544	2544								
66-0023-72	制電フォルテックスウレタンパーム手袋L/Gry 1双	1,500	1,730	2544	2544								
66-0023-73	制電フォルテックスウレタンパーム手袋M/Gry 1双	1,500	1,730	2544	2544								
66-0023-74	制電フォルテックスウレタンパーム手袋S/Gry 1双	1,500	1,730	2544	2544								
66-0023-75	ビニツブ厚手 L グリーン 132-LG 1双	350	460	2248	2248								
66-0023-76	ビニツブ厚手 M ピンク 132-MP 1双	350	460	2248	2248								
66-0023-77	ビニツブ厚手 M バイオレット 132-MV 1双	350	460	2248	2248								
6-633-11	ユニバック 280×400 0.04mm 100枚入 K-4	1,870	2,010	2042	2042	260							567
6-633-12	ユニバック 340×480 0.04mm 100枚入 L-4	2,540	2,730	2042	2042	260							567
6-633-18	ユニバック 120×170 0.08mm 100枚入 F-8	1,120	1,190	2042	2042	260							567
6-633-19	ユニバック 140×200 0.08mm 100枚入 G-8	1,420	1,510	2042	2042	260							567
6-633-20	ユニバック 170×240 0.08mm 100枚入 H-8	1,910	2,040	2042	2042	260							567
6-633-21	ユニバック 200×280 0.08mm 100枚入 I-8	2,480	2,660	2042	2042	260							567
6-633-22	ユニバック 240×340 0.08mm 100枚入 J-8	3,090	3,340	2042	2042	260							567
6-633-23	ユニバック 400×560 0.04mm 100枚入 SL-4	4,190	4,470	2042	2042	260							567
6-633-24	ユニバック 280×400 0.08mm 100枚入 K-8	4,130	4,470	2042	2042	260							567
6-633-25	ユニバック 340×480 0.08mm 100枚入 L-8	5,680	6,150	2042	2042	260							567
6-633-26	ユニバック 40×55 0.04mm 300枚入 S-4	880	900	2042	2042	260							567
6-633-51	ユニバック A-4 100枚入 A-4	340	350	2042	2042								567
6-633-52	ユニバック B-4 100枚入	360	370	2042	2042								567
6-633-53	ユニバック C-4 100枚入	380	400	2042	2042								567
6-633-54	ユニバック D-4 100枚入 D-4	410	430	2042	2042								567
6-633-55	ユニバック E-4 100枚入	470	490	2042	2042								567
6-633-56	ユニバック F-4 100枚入	600	630	2042	2042								567
6-633-57	ユニバック G-4 100枚入	720	760	2042									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 後継品2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニープーズ 2024 頁	販促品2024 頁	アズビュア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
6-635-25	ユニバックマークMARK-8E 100枚	1,130	1,190	2042	2042	261							567
6-635-26	ユニバックマークMARK-8F 100枚	1,500	1,580	2042	2042	261							567
6-635-27	ユニバックマークMARK-8G 100枚	1,820	1,920	2042	2042	261							567
6-635-28	ユニバックマークMARK-8H 100枚	2,370	2,510	2042	2042	261							567
6-635-29	ユニバックマークMARK-8I 100枚 MARK-8i	3,030	3,220	2042	2042	261							567
6-635-30	ユニバックマークMARK-8J 100枚	3,920	4,190	2042	2042	261							567
6-635-33	ユニバックマーク MARK-8K 280×400mm 100枚入	5,680	6,040	2042	2042	261							567
6-635-34	ユニバックマーク MARK-8L 340×480mm 100枚入	8,260	8,770			261							567
6-646-02	桌上シーラー 80×200×330mm FV-802-01	30,500	34,200			1511							
6-646-03	桌上シーラー 120×350×500mm FV-801-01	84,000	110,000			1511							
6-711-04	バラフィルム PM999	9,300	11,300	2007	2007	922							
67-2515-67	4Kデジタル顕微鏡 3R-MSUSB390	99,900	129,000	776	776								
67-2516-73	評価用オ尔特ップ AFO(赤)右S	48,480	48,000			1044							
67-2516-74	評価用オ尔特ップ AFO(赤)左S	48,480	48,000			1044							
67-2516-75	評価用オ尔特ップ AFO(赤)左M	48,480	48,000			1044							
67-2516-76	評価用オ尔特ップ AFO(赤)左M	48,480	48,000			1044							
67-2516-77	評価用オ尔特ップ AFO(赤)左L	48,480	48,000			1044							
67-2516-78	評価用オ尔特ップ AFO(赤)左L	48,480	48,000			1044							
67-2516-79	評価用オ尔特ップ AFO(赤)右L	48,480	48,000			1044							
67-2516-80	評価用オ尔特ップ AFO(赤)右L	48,480	48,000			1044							
67-2516-81	評価用オ尔特ップ AFO-LH(緑)右S	48,480	48,000			1044							
67-2516-82	評価用オ尔特ップ AFO-LH(緑)左S	48,480	48,000			1044							
67-2516-83	評価用オ尔特ップ AFO-LH(緑)右M	48,480	48,000			1044							
67-2516-84	評価用オ尔特ップ AFO-LH(緑)左M	48,480	48,000			1044							
67-2516-85	評価用オ尔特ップ AFO-LH(緑)右L	48,480	48,000			1044							
67-2516-86	評価用オ尔特ップ AFO-LH(緑)左L	48,480	48,000			1044							
67-2516-87	評価用オ尔特ップ AFO-LH(緑)右LL	48,480	48,000			1044							
67-2516-88	評価用オ尔特ップ AFO-LH(緑)左LL	48,480	48,000			1044							
67-3086-95	工業内視鏡 VFIBER ケーブル φ3.7mm 有効長1m 3R-VFIBER1M-37	59,800	74,900	795	795								
67-3086-96	工業内視鏡 VFIBER ケーブル φ3.7mm 有効長3m 3R-VFIBER3M-37	74,800	94,000	795	795								
67-3086-97	工業内視鏡 VFIBER ケーブル φ4.5mm 有効長1m 3R-VFIBER1M-45	49,800	59,900	795	795								
67-3086-98	工業内視鏡 VFIBER ケーブル φ4.5mm 有効長3m 3R-VFIBER3M-45	64,800	78,000	795	795								
67-3086-99	工業内視鏡 VFIBER ケーブル φ6.0mm 有効長1m 3R-VFIBER1M-60D	133,000	174,000	795	795								
67-3087-01	工業内視鏡 VFIBER ケーブル φ6.0mm 有効長3m 3R-VFIBER3M-60D	173,000	224,000	795	795								
67-3087-02	工業内視鏡 VFIBER ケーブル φ9.0mm 有効長1m 3R-VFIBER1M-90D	74,800	104,000	795	795								
67-3087-03	工業内視鏡 VFIBER ケーブル φ9.0mm 有効長3m 3R-VFIBER3M-90D	103,000	141,000	795	795								
67-873-82	帯状止血用テープ FG465-01	71,500	84,000										
67-873-81	リストストラップ&フックアップテックカー(コンポスター) 取付台付 FG-465/470/B5263	102,300	115,000			2540	2540						
67-873-70	リストストラップ&フックアップテックカー(コンポスター) FG-465/470/B5264	84,500	97,000	2540	2540								
88-0513-70	ゼイデンF 1370mm×30m×0.1mm	65,700	73,600	2550	2550								
88-0513-71	ゼイデンF 1370mm×20m×0.5mm	95,800	93,600	2550	2550								
88-0513-72	ゼイデンF 両面塗工 1370mm×30m×0.3mm	105,000	113,000	2550	2550								
88-0513-73	ゼイデンFW 1370mm×30m×0.3mm	90,000	97,500	2550	2550								
88-0513-74	ゼイデンクリスタル透明 1370mm×10m×1.0mm	94,900	103,000	2549	2549								
88-0513-75	ゼイデンクリスタル透明 1370mm×10m×2.0mm	188,000	198,000	2549	2549								
88-0513-76	ゼイデンクリスタル透明 1200mm×10m×3.0mm	248,000	258,000	2549	2549								
88-0513-77	バイオマスゼイデンクリスタル A透明 1370mm×30m×0.3mm	87,300	93,900	2549	2549								
88-0513-78	イエローゼイデンF 1370mm×30m×0.3mm	95,300	104,000	2550	2550								
88-0513-80	アキレスゼイデンUVガード 1220mm×30m×0.4mm	271,000	282,000	2550	2550								
88-0513-81	アキレスブラックゼイデンF 1370mm×30m×0.3mm	95,300	104,000	2550	2550								
88-0513-82	アキレスブラックゼイデンF(両面塗工タイプ) 1370mm×30m×0.3mm	141,000	150,000	2550	2550								
88-0513-83	アキレスゼイデンクリスタルG 1370mm×30m×0.3mm	99,000	108,000	2549	2549								
88-8773-17	マイルクスFG (医療用ろ過フィルター)50個入り SLFG125LS	35,000	44,100										
6-8772-11	ホモジナイザー 単体用袋 1箱 (50枚×20袋入)	19,600	20,200	1385	1385		47						
6-8814-01	粉末増地 (マンニトール食塩寒天) 500g 1.05404.0500	14,600	8,500	1352	1352		21						
6-8814-03	増地添加剤(チクル酸卵黄エマルジョン) 1.03785.0050	5,520	5,750				29						
6-8814-04	粉末増地 (ポト子キネシロス寒天) 500g 1.10130.0500	22,400	13,100	1352	1352		21						
6-8814-06	粉末増地 (CASO寒天) 500g 1.05458.0500	19,800	20,600	1352	1352		21						
6-8814-07	粉末増地 (CASOバイオソ) 500g 1.05459.0500	15,600	16,200	1352	1352		21						
6-8814-08	粉末増地 (液状チオグリコレイト増地) 500g 1.08191.0500	16,400	17,100	1352	1352		21						
6-8814-09	粉末増地 (チオグリコレイトバイオソ(チオグリコリン酸増地2)) 500g 1.08190.0500	22,900	23,800	1352	1352		21						
6-8814-11	粉末増地 (FDAリストリア増地バイオソ) 500g 1.10549.0500	27,100	28,200	1352	1352		21						
6-8814-13	粉末増地 (LB寒天) 500g 1.10283.0500	29,700	30,900	1352	1352		21						
6-8814-17	粉末増地 (ノボピオン加 mEC バイソ) 500g 1.14582.0500	19,700	20,500	1352	1352		21						
6-8814-19	粉末増地 (標準寒天) 500g 1.05463.0500	19,500	14,800	1352	1352		21						
6-8814-20	粉末増地 (デソキシコレート寒天) 500g 1.16845.0500	14,600	14,700	1352	1352		21						
6-8814-21	粉末増地 (BGLBバイオソ) 500g 1.05454.0500	20,700	21,600	1352	1352		21						
6-8814-22	粉末増地 (乳糖バイオソ) 500g 1.07661.0500	16,400	17,100	1352	1352		21						
6-8814-26	粉末増地 (フルオロカルボキシバイオソ) 500g 1.10820.0500	75,700	78,800	1352	1352		21						
6-8814-28	粉末増地 (クロモカルトリアフォーム寒天) 500g 1.10426.0500	53,400	50,200	1352	1352		21						
6-8814-34	粉末増地 (ペタン加生理食塩水) 500g 1.12535.0500	21,800	22,700	1352	1352		21						
6-8814-36	粉末増地 (BCP入り標準寒天) 500g 1.15964.0500	26,000	27,100	1352	1352		21						
6-8814-37	粉末増地 (細菌ペプトン水) 500g 1.07228.0500	13,700	14,300	1352	1352		21						
6-8814-38	粉末増地 (サルモシストバイオソ基礎増地) 500g 1.10153.0500	20,800	21,700	1352	1352		21						
6-8814-41	粉末増地 (WL普通寒天) 500g 1.10866.0500	33,900	35,300	1352	1352		21						
6-8814-42	粉末増地 (YGC寒天) 500g 1.16000.0500	22,400	23,300	1352	1352		21						
6-8814-43	粉末増地 (TSI寒天) 500g 1.03915.0500	29,300	30,500	1352	1352		21						
6-8814-47	粉末増地 (SCDLP寒天) 500g 1.07324.0500	23,200	24,100	1352	1352		21						
6-8814-48	粉末増地 (レディーカルコリアフォーム50) 1.01295.0001	17,200	17,900	1352	1352		21						
6-8814-49	粉末増地 (レディーカルコリアフォーム100) 1.01298.0001	11,600	12,100	1352	1352		21						
6-8814-53	粉末増地 (テラテオネバイオソ基礎増地) 500g 1.05285.0500	17,900	18,600	1352	1352		21						
6-8814-54	粉末増地 (ラクトールバイオソバイオソ増地バイオソ) 500g 1.07700.0500	16,300	16,900	1352	1352		21						
6-8814-55	粉末増地 (バルカム-リストリア選択基礎増地) 500g 1.11755.0500	28,300	29,500	1352	1352		21						
6-8814-59	粉末増地 (ポルトン選択増地バイオソ) 500g 1.00068.0500	32,500	33,800	1352	1352		21						
6-8814-61	粉末増地 (クロモカルトリアフォーム寒天ES) 500g 1.00850.0500	78,400	81,600	1352	1352		21						
6-8814-63	粉末増地 (アルカリペプトン水) 500g 1.01800.0500	17,500	18,200	1352	1352		21						
6-8814-64	粉末増地 (セリド寒天) 500g 1.05284.0500	32,900	34,200	1352	1352		21						
6-8814-67	液状増地 (XLT4選択剤) 1.08981.0100	12,700	13,200	1352	1352		21						
6-8814-68	液状増地 (コックウインドール試薬) 1.08293.0100	9,480	9,880	1352	1352		21						
6-8814-69	粉末増地 (リストリア増地バイオソ) 500g 1.09628.0500	20,900	21,800	1352	1352		21						
6-8814-71	粉末増地 (フレイザー-リストリア増地バイオソ基礎増地) 500g 1.10398.0500	26,700	27,800	1352	1352		21						
6-8814-73	粉末増地 (M-バイオソ) 500g 1.10658.0500	46,700	48,600	1352	1352		21						
6-8814-75	粉末増地 (XLT4寒天基礎増地) 500g 1.13919.0500	34,700	36,100	1352	1352		21						
6-8814-76	粉末増地 (リングタプレット)1箱(100錠入) 1.15525.0001	8,940	9,310	1352	1352		21						
6-8814-77	粉末増地 (サルモシスト選択剤)1箱(250錠入) 1.10141.0001	30,100	31,300	1352	1352		21						
6-8814-81	粉末増地 (カンピロバクター無血液選択寒天基礎増地) 500g 1.00070.0500	37,000	38,500	1352	1352		21						
6-8814-84	粉末増地 (ブレインハートイン ヒュジコバイオソ) 500g 1.10493.0500	40,600	42,300	1352	1352		21						
6-8814-85	粉末増地 (R2A寒天増地) 500g 1.00416.0500	30,800	32,000	1352	1352		21						
6-8814-86	粉末増地 (バルカム-リストリア選択剤) 1.12122.0010	17,300	18,000	1352	1352		21						
6-8814-90	粉末増地 (ポルトンバイオソ選択剤) 1.00079.0010	38,600	40,200	1352									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 後継品2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニーフーズ 2024 頁	販賣2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-1343-02	転倒予防シューズ つま先なしうけいす M 091243	1,800	2,000			1972					255		
7-1343-03	転倒予防シューズ つま先なしうけいす L 091244	1,800	2,000			1972					255		
7-1343-04	転倒予防シューズ つま先なしうけいす LL 091245	1,800	2,000			1972					255		
7-1343-05	転倒予防シューズ つま先なしうけいす 3L 091246	1,800	2,000			1972					255		
7-1345-11	転倒予防シューズ つま先つき ベージュ S 091182	2,100	2,200			1972					255		
7-1345-12	転倒予防シューズ つま先つき ベージュ M 091183	2,100	2,200			1972					255		
7-1345-13	転倒予防シューズ つま先つき ベージュ L 091184	2,100	2,200			1972					255		
7-1345-14	転倒予防シューズ つま先つき ベージュ LL 091185	2,100	2,200			1972					255		
7-1345-15	転倒予防シューズ つま先つき ベージュ 3L 091186	2,100	2,200			1972					255		
7-1582-01	ヘルスバグライトミニM 紺 LMM-NB	29,000	30,000										234
7-1583-11	ライトミニM ベイズリーレグリン LMM-PLGN	29,000	30,000										234
7-2828-01	3Dサージカルマスク LIFE レギュラー 60枚入 7501	2,260	2,330			440							
7-2828-02	3Dサージカルマスク LIFE 小め 60枚入 7502	2,260	2,330			440							
7-3929-01	エネルギーチェッカ AX-103V	378,000	435,000			1230							
7-3930-01	濡れ電流チェッカ LCC-1101	142,000	164,000			1230							
7-4078-01	長期保存パン(新・食・缶ベーカー) イチゴ 1箱(24缶入)	12,720	13,200			562							
7-4078-02	長期保存パン(新・食・缶ベーカー) ミルク 1箱(24缶入)	12,720	13,200			562							
7-4078-03	長期保存パン(新・食・缶ベーカー) チョコレート 1箱(24缶入)	12,720	13,200			562							
7-4078-04	長期保存パン(新・食・缶ベーカー) キャラメル 1箱(24缶入)	12,720	13,200			562							
7-4078-05	長期保存パン(新・食・缶ベーカー) エッグフレーク 1箱(24缶入)	12,720	13,200			562							
7-4078-06	長期保存パン(新・食・缶ベーカー) 藍糖 1箱(24缶入)	12,720	13,200			562							
7-4078-07	長期保存パン(新・食・缶ベーカー) 3年4種アソート 1箱(24缶入)	13,920	14,400			562							
7-4156-01	KMキヤリーコンテナー 32-08コンテナー MCN024YGT	2,300	2,600			283							
7-4156-11	KMキヤリーコンテナー ミニケースY8 イエローグリーン MCN020YG	110	130			283							
7-4156-12	KMキヤリーコンテナー ミニケースY8 イエロー MCN020YL	110	130			283							
7-4156-13	KMキヤリーコンテナー ミニケースY8 ピンク MCN020PN	110	130			283							
7-4156-14	KMキヤリーコンテナー ミニケースY8 スカイブルー MCN020SB	110	130			283							
7-4156-15	KMキヤリーコンテナー ミニケースY8 透明 MCN020TP	330	370			283							
7-4527-01	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅100×チャック下70mm) 1袋(100枚入) GP C-4	460	480			260							
7-4527-02	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅120×チャック下85mm) 1袋(100枚入) GP D-4	500	530			260							
7-4527-03	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅140×チャック下100mm) 1袋(100枚入) GP E-4	590	630			260							
7-4527-04	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅170×チャック下120mm) 1袋(100枚入) GP F-4	750	800			260							
7-4527-05	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅200×チャック下140mm) 1袋(100枚入) GP G-4	900	960			260							
7-4527-06	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅240×チャック下170mm) 1袋(100枚入) GP H-4	1,170	1,250			260							
7-4527-07	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅280×チャック下200mm) 1袋(100枚入) GP I-4	1,500	1,610			260							
7-4527-08	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅340×チャック下240mm) 1袋(100枚入) GP J-4	1,890	2,040			260							
7-4527-09	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅400×チャック下280mm) 1袋(100枚入) GP K-4	2,250	2,440			260							
7-4527-10	ユニバックGPヨコ長タイプ (幅480×チャック下340mm) 1袋(100枚入) GP L-4	3,110	3,370			260							
7-4572-01	医療機器用チェッカ AX-410G	473,000	544,000			1229							
7-5826-01	Mユニットボックス BOX本体 MCN028TP	1,430	1,600			290					506		
7-5826-02	Mユニットボックス LFユニットボックス MCN031TP	4,400	4,900			290					506		
7-5826-11	Mユニットボックス 仕切板1セット(10枚入) MCN037TP	1,100	1,300			290					506		
7-5826-12	Mユニットボックス ネームケース1セット(10枚入) MCN038TP	700	800			290					506		
7-5826-13	Mユニットボックス 時間管理シール MOP020	220	250			290					506		
7-7400-01	転倒予防シューズ つま先つき ブラック S 091382	2,100	2,200			1972					255		
7-7400-02	転倒予防シューズ つま先つき ブラック M 091383	2,100	2,200			1972					255		
7-7400-03	転倒予防シューズ つま先つき ブラック L 091384	2,100	2,200			1972					255		
7-7400-04	転倒予防シューズ つま先つき ブラック LL 091385	2,100	2,200			1972					255		
7-7400-05	転倒予防シューズ つま先つき ブラック 3L 091386	2,100	2,200			1972					255		
7-7401-01	転倒予防シューズ つま先つき グレー S 091392	2,100	2,200			1972					255		
7-7401-02	転倒予防シューズ つま先つき グレー M 091393	2,100	2,200			1972					255		
7-7401-03	転倒予防シューズ つま先つき グレー L 091394	2,100	2,200			1972					255		
7-7401-04	転倒予防シューズ つま先つき グレー LL 091395	2,100	2,200			1972					255		
7-7401-05	転倒予防シューズ つま先つき グレー 3L 091396	2,100	2,200			1972					255		
7-7402-01	転倒予防シューズ つま先なし ブラック S 091292	1,800	2,000			1972					255		
7-7402-02	転倒予防シューズ つま先なし ブラック M 091293	1,800	2,000			1972					255		
7-7402-03	転倒予防シューズ つま先なし ブラック L 091294	1,800	2,000			1972					255		
7-7402-04	転倒予防シューズ つま先なし ブラック LL 091295	1,800	2,000			1972					255		
7-7402-05	転倒予防シューズ つま先なし ブラック 3L 091296	1,800	2,000			1972					255		
7-7403-01	転倒予防シューズ つま先なし グレー S 091302	1,800	2,000			1972					255		
7-7403-02	転倒予防シューズ つま先なし グレー M 091303	1,800	2,000			1972					255		
7-7403-03	転倒予防シューズ つま先なし グレー L 091304	1,800	2,000			1972					255		
7-7403-04	転倒予防シューズ つま先なし グレー LL 091305	1,800	2,000			1972					255		
7-7403-05	転倒予防シューズ つま先なし グレー 3L 091306	1,800	2,000			1972					255		
7-7547-01	ヒューゴステッキ ブラック 104750	5,200	5,500			240							
7-7547-02	ヒューゴステッキ ブルー 104751	5,200	5,500			240							
7-7547-03	ヒューゴステッキ ピンク 104752	5,200	5,500			240							
7-7547-04	ヒューゴステッキ ブラウン 104753	5,200	5,500			240							
7-7547-05	ヒューゴステッキ グレー 104754	5,200	5,500			240							
7-7547-06	ヒューゴステッキ ワインレッド 104756	5,200	5,500			240							
7-7547-07	ヒューゴステッキ 104757	5,200	5,500			240							
7-7547-11	ヒューゴステッキ 104687	400	500			240							
7-7548-01	ソフパレレンエプロン ボーダーチェック ブルー 102302	1,100	1,200			1860					25		
7-7548-02	ソフパレレンエプロン ボーダーチェック ピンク 102300	1,100	1,200			1860					25		
7-7548-03	ソフパレレンエプロン ボーダーチェック グリーン 102301	1,100	1,200			1860					25		
7-7855-01	手袋インナー 2枚入 IZ-MI	580	670			467					267		
7-8020-01	ヘルシーワンキャンシットヌーボー H1CSN-VL	82,500	90,500			233							
7-8026-07	バイオトロール(除菌・抗菌剤) 希釈済タイプ 500mL GSB4M18	1,400	1,500			366							
7-8026-08	バイオトロール(除菌・抗菌剤) 希釈済 泡タイプ 500mL GSB4M60	1,900	2,080			366							
7-8510-01	スボジカEXK 60本入 EXK	1,880	1,930			46					46		
7-8510-02	スボジカEXK 300本入 EXK	7,800	8,100			46					46		
7-8728-01	NBSマスク ホワイト 50枚入 NBS-W	5,950	6,100			430							
7-8728-11	介護リフト スマイル用ヘッドリスト WL-2	24,000	27,600								3		
7-8728-12	介護リフト スマイル用補助グリップ WL-3	6,000	7,800								3		
7-8728-13	介護リフト スマイル用ニーベルト(韓国産ベルト) WL-5	5,800	6,800								3		
7-8728-21	介護リフト スマイル(手動式走行リフト) S ホワイト WL-1CS	425,000	490,000								3		
7-8728-22	介護リフト スマイル(手動式走行リフト) M ホワイト WL-1CM	425,000	490,000								3		
7-8728-23	介護リフト スマイル(手動式走行リフト) S ブルー WL-1CS	425,000	490,000								3		
7-8728-24	介護リフト スマイル(手動式走行リフト) M ブルー WL-1CM	425,000	490,000								3		
7-8836-01	エンゼルクール(遠赤冷却剤)1セット(4個入) AC-800	2,500	3,100			1466					493		
7-9115-01	オムツ交換カート 本体 MCR083PN	110,000	121,000								343		
7-9115-11	オムツ交換カート用サイドベルト(ラック付) MCR093HT	33,000	36,300								343		
7-914-01	ハッピーミニニール ダークグリーンメタリック 117071	38,500	42,500			1836							
7-9822-01	脚骨格模型(半個骨盤付) 約880mm 6088	19,100	20,000			1245							
8-1108-01	アルウエッチeBox-E不織布 150×150mm 25枚入(酒精綿) 34600	460	600			1314							
8-1108-02	アルウエッチeBox-E不織布 150×150mm 50枚入(酒精綿) 34601	800	1,000			1314							
8-1108-51	アルウエッチeBox-E不織布 25枚/個×36個(酒精綿) 34600(得々パック)	16,000	20,800			1314							
8-1108-52	アルウエッチeBox-E不織布 50枚/個×24個セット(酒精綿) 34601(得々パック)	18,500	23,200			1314							
8-148-01	ライトミニ-ファンジレット LMAN-NB	26,500	32,000									234	
8-148-02	ライトミニ-ファンジレット LMAN-GY	26,500	32,000									234	
8-149-01	ヘルシーワンW フリマドンナ H1WPD-GYC	66,000	72,500									233	
8-149-02	ヘルシーワンW フリマドンナ H1WPD-DVL	66,000	72,500									233	
8-2137-02	とっても静かな電気車 590×350×942mm TSW22-3	97,600	98,000			126							
8-2522-11	転倒予防シューズ つま先つき うけいす S 091282	2,100	2,200			1972					255		
8-2522-12	転倒予防シューズ つま先つき うけいす M 091283	2,100	2,200			1972					255		
8-2522-13	転倒予防シューズ つま先つき うけいす L 091284	2,100	2,200			1972					255		
8-2522-14	転倒予防シューズ つま先つき うけいす LL 091285	2,100	2,200			1972					255		
8-2522-15	転倒予防シューズ つま先つき うけいす 3L 091286	2,100	2,200			1972					255		
8-2747-01	食事前エプロン ソフパレレンチェック2WAYタイプ ブルー 102280	1,600	2,000			1863							
8-2747-02	食事前エプロン ソフパレレンチェック2WAYタイプ オレンジ 102281	1,600	2,000										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニープーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
8-6314-12	アルウエッチャBox エタノール80% 200枚入 00034613	540	860			1313					407		
8-6315-01	エンゼルボックス(死産専用用セット) 195×95×77mm 20	1,560	1,740			1487							
8-6315-02	エンゼルボックス(死産専用用セット) 292×147×120mm 30	2,860	3,180			1487							
8-6315-03	エンゼルボックス(死産専用用セット) 352×176×148mm 35	3,120	3,460			1487							
8-6550-01	ガーゼ履巻 男性用S 74510	4,030	5,710			1975					156		
8-6550-02	ガーゼ履巻 男性用M 74511	4,030	5,710			1975					156		
8-6550-03	ガーゼ履巻 男性用L 74512	4,030	5,710			1975					156		
8-6550-04	ガーゼ履巻 男性用LL 74514	4,030	6,200			1975					156		
8-6551-01	ガーゼ履巻 女性用S 74515	4,030	5,710			1975					156		
8-6551-02	ガーゼ履巻 女性用M 74516	4,030	5,710			1975					156		
8-6551-03	ガーゼ履巻 女性用L 74517	4,030	5,710			1975					156		
8-6551-04	ガーゼ履巻 女性用LL 74519	4,030	6,200			1975					156		
8-6791-11	ハッピーHNB ブルーメタリック 117005	41,000	45,000			1836					231		
8-6791-12	ハッピーHNB オレンジメタリック 117006	41,000	45,000			1836					231		
8-6792-11	ハッピーミニ ミルクティーベージュ 117002	38,500	42,500			1836					231		
8-6792-12	ハッピーミニ パープルメタリック 117003	38,500	42,500			1836					231		
8-6861-11	手音式血圧計 BM-110WT	4,000	4,300								435		
8-6861-12	手音式血圧計 BM-110BK	4,000	4,300								435		
8-6862-01	電子体温計(抗菌仕様) ホワイト TO-100WT	830	910			713							
8-7153-01	ステレオフライトテスト ISO 01100	48,000	52,000			1155							
8-7349-11	ライフ サクサク取れる重機棒 100本入	250	270			1329							
8-7667-01	食事前用エプロン ソフラビレンエプロンしずくブルー 102240	1,600	1,700			1863					27		
8-7667-02	食事前用エプロン ソフラビレンエプロンしずくオレンジ 102241	1,600	1,700			1863					27		
8-7667-03	食事前用エプロン ソフラビレンエプロンしずくグリーン 102242	1,600	1,700			1863					27		
8-7927-01	トシ (マイクロファイバー製)	700	840			1964					145		
8-8135-01	手足ケアセット マニキュア・ソフトタッチセット	9,500	11,500			1112					503		
8-8135-02	手足ケアセット マニキュア・デラックス	12,000	14,500								503		
8-8135-11	手足ケアセット マニキュア・ソフトタッチ用サファイアディスク	3,100	1,800			1112					503		
8-8135-12	手足ケアセット マニキュア・ソフトタッチ用サファイアコーン	2,700	1,800			1112					503		
8-8135-13	手足ケアセット マニキュア・ソフトタッチ用シリンドサファイアカッター	1,800	1,000			1112					503		
8-8135-14	手足ケアセット マニキュア・ソフトタッチ用ロングサファイアカッター	1,800	1,000			1112					503		
8-8135-15	手足ケアセット マニキュア・ソフトタッチ用フェルトコーン	2,700	1,200			1112					503		
8-8519-12	フチナーネ 10個入 414	5,000	5,800			523							
8-8969-01	診察台枕カバー(マイクロファイバー) 大人用カバー IMC-MFL	1,750	2,110			595							
8-8969-02	診察台枕カバー(マイクロファイバー) 小児用カバー IMC-MFS	1,430	1,720			595							
8-8970-01	腕枕(リネンホルドタイプ) カバー 両側 MF	1,150	1,400			1253					453		
8-8971-01	上肢台(V字・角度調整型) カバー LUC-MF	1,750	2,100			1256							
8-8972-01	V字ベースクッション 専用カバー IBC-MFL	2,170	2,620			1047							
89-0060-26	アミコンウルトラ-15、PLBCウルトラセル(Ultraseal)-PL メンブレン、3 kDa 1箱(24本入) UFC800324	51,600	52,900	1259	1259								
89-0060-27	アミコンウルトラ UFC800324 1式(24個入) UFC800324	36,100	37,000	1259	1259								
8-9611-01	食事前用エプロン ソフラビレンエプロンしずくボケット付き/ブルー 102250	2,000	2,100			1863					27		
8-9611-02	食事前用エプロン ソフラビレンエプロンしずくボケット付き/オレンジ 102251	2,000	2,100			1863					27		
8-9611-03	食事前用エプロン ソフラビレンエプロンしずくボケット付き/グリーン 102252	2,000	2,100			1863					27		
8-9616-11	転倒予防シューズ つま先つき あずき S 091272	2,100	2,200			1972					255		
8-9616-12	転倒予防シューズ つま先つき あずき M 091273	2,100	2,200			1972					255		
8-9616-13	転倒予防シューズ つま先つき あずき L 091274	2,100	2,200			1972					255		
8-9616-14	転倒予防シューズ つま先つき あずき LL 091275	2,100	2,200			1972					255		
8-9616-15	転倒予防シューズ つま先つき あずき 3L 091276	2,100	2,200			1972					255		
8-9632-31	自動体外式除細動器(AED) 本体 AED-3100	418,000	481,000			948					368		
8-9632-32	自動体外式除細動器(AED) 本体(液晶表示付き) AED-3150	525,000	604,000			947							
8-9632-33	自動体外式除細動器(カルジオライフ) AED-3250	525,000	604,000			947							
8-9632-41	自動体外式除細動器(AED) 用使い捨てパッド P-740	11,000	12,700			947					368		
8-9632-42	自動体外式除細動器(AED) 用AED/CPRLスチューキット YZ-043H3	4,000	4,600			948					368		
8-9632-43	自動体外式除細動器(AED) 用パッドリリーバック SB-310V	40,000	46,000			947					368		
8-9633-11	AEDトレーニングユニット 訓練用機器 TRN-3100	99,000	114,000			949							
8-9633-12	AEDトレーニングユニット 訓練用パッド YZ-061H5	7,000	8,100			949							
8-9633-14	AEDトレーニングユニット リモコン RY-310V	12,000	13,800			949							
8-9633-15	AEDトレーニングユニット TRN-3150	108,000	125,000			949							
8-9872-01	ガーゼハンカチ 1枚入り	100	130			1031							
8-9872-02	ガーゼハンカチ 10枚入り	800	1,050			1031							
8-9931-33	ナースカート(Florence/フローレンス)用 ワイヤーマスク	7,000	7,100			64							
8-9938-01	サンドガーゼタイプ 未滅菌 75×150 1箱(60枚入) F7515	2,810	3,700			1386							
8-9938-02	サンドガーゼタイプ 未滅菌 150×150 1箱(40枚入) F1515	3,240	4,190			1386							
8-9938-03	サンドガーゼタイプ 未滅菌 150×300 1箱(40枚入) F1530	6,430	8,510			1386							
8-9938-04	サンドガーゼタイプ 未滅菌 300×300 1箱(25枚入) F3030	5,210	6,920			1386							
8-9939-01	サンドガーゼタイプ 滅菌済 75×150 1箱(1枚×30袋入) SF7515	3,340	4,570			1386							
8-9939-02	サンドガーゼタイプ 滅菌済 150×150 1箱(1枚×20袋入) SF1515	2,780	3,830			1386							
9-1544-01	バイオプトロン カラーレンズ 赤 φ5cm	9,600	22,000			1187							
9-1544-02	バイオプトロン カラーレンズ 橙 φ5cm	9,600	22,000			1187							
9-1544-03	バイオプトロン カラーレンズ 黄 φ5cm	9,600	22,000			1187							
9-1544-04	バイオプトロン カラーレンズ 緑 φ5cm	9,600	22,000			1187							
9-1544-05	バイオプトロン カラーレンズ 青 φ5cm	9,600	22,000			1187							
9-1544-06	バイオプトロン カラーレンズ 藍 φ5cm	9,600	22,000			1187							
9-1544-07	バイオプトロン カラーレンズ 紫 φ5cm	9,600	22,000			1187							
9-1544-11	バイオプトロン カラーレンズケース φ10cm用	5,200	22,000			1187							
9-1544-12	バイオプトロン カラーレンズ フラワーレンズ φ5cm	14,400	26,400			1187							
9-1544-13	バイオプトロン カラーレンズ フラワーレンズ φ10cm	18,400	28,000			1187							
9-1545-01	バイオプトロン カラーレンズ 赤 φ10cm	11,200	22,400			1187							
9-1545-02	バイオプトロン カラーレンズ 橙 φ10cm	11,200	22,400			1187							
9-1545-03	バイオプトロン カラーレンズ 黄 φ10cm	11,200	22,400			1187							
9-1545-04	バイオプトロン カラーレンズ 緑 φ10cm	11,200	22,400			1187							
9-1545-05	バイオプトロン カラーレンズ 青 φ10cm	11,200	22,400			1187							
9-1545-06	バイオプトロン カラーレンズ 藍 φ10cm	11,200	22,400			1187							
9-1545-07	バイオプトロン カラーレンズ 紫 φ10cm	11,200	22,400			1187							
9-3039-02	ピンセット G20-06F12	10,900	24,500	2599	2599								
9-5810-11	新電ラインファット手袋 S A0150-S	430	450	2476	2476								
9-5810-12	新電ラインファット手袋 M A0150-M	430	450	2476	2476								
9-5810-13	新電ラインファット手袋 L A0150-L	430	450	2476	2476								
9-5812-32	新電ラインバーム手袋 M A0170-M	580	600	2477	2477								
9-5812-33	新電ラインバーム手袋 L A0170-L	580	600	2477	2477								