

2024年11月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2024年12月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2023
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
感染症対策用品パンフレット
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット
サイエンスカタログ2024-2025

2024年12月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニープズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	ナビ助2023 頁	産産産産産 品ハシフ 頁	ウェルビー ングハシフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
0-1518-01	与薬車 ブルー(ボックス24個) 787×500×1197mm ST-24B	300,000	315,000			282							
0-1518-02	与薬車 ピンク(ボックス24個) 787×500×1197mm ST-24P	300,000	315,000			282							
0-1518-03	与薬車 ブルー(ボックス30個) 787×500×1438mm ST-30B	355,000	370,000			282							
0-1518-04	与薬車 ピンク(ボックス30個) 787×500×1438mm ST-30P	355,000	370,000			282							
0-1609-01	散薬トレー ホワイト	3,650	4,200			281							
0-1609-02	散薬トレー オレンジ	3,650	4,200			281							
0-1609-03	散薬トレー イエロー	3,650	4,200			281							
0-1609-04	散薬トレー グリーン	3,650	4,200			281							
0-1678-01	ナビ減菌ロールバグ 70mm×200m YSI-70	9,300	9,700			1514							
0-1678-02	ナビ減菌ロールバグ 100mm×200m YSI-100	11,600	12,300			1514							
0-1678-03	ナビ減菌ロールバグ 150mm×200m YSI-150	17,000	17,900			1514							
0-1678-04	ナビ減菌ロールバグ 200mm×200m YSI-200	21,700	22,800			1514							
0-1678-05	ナビ減菌ロールバグ 250mm×200m YSI-250	26,300	27,700			1514							
0-355-01	貯家袋 2L 1000枚入	36,000	40,000			833							
0-4555-01	ベッドネーム (フックタイプ) AR	480	510			1702							
0-4555-02	ベッドネーム (吊り下げタイプ) DR	500	530			1702							
0-4563-01	ベッドネーム (丸角タイプ専用/160×100mm) DA-1R	840	890			1702							
0-4563-02	ベッドネーム (丸角タイプ専用/140×115mm) SR	540	570			1702							
0-7404-01	メディカルカップ (バキューム用カップ) SCM-400P 50個入 SCM-400P検査用	1,060	1,120			1217							
0-7406-01	検尿カップ 21mL 100個入 AE-205	750	790			828							
0-9580-01	メディカルカップ 275mL 100個入 CP7E-275G	1,600	1,810			300							
0-9581-31	紙コップ(無地) 90mL(30個)1箱(50個×60個) SM-90	11,640	12,600			302				55			
1-1409-04	サンルーフ 10個入り 7mL T33	940	1,020	1522	1522								
1-1806-01	金属缶 一斗缶 口径φ40mm	2,140	2,360	1649	1649								
1-1806-02	金属缶 一斗缶 口径φ50mm	2,220	2,510	1649	1649								
1-1806-03	金属缶 広ロー斗缶 口径φ203mm	2,440	2,730	1649	1649								
1-1806-04	金属缶 天切缶 18L	2,180	2,490	1649	1649								
1-1806-05	金属缶 天切缶(半缶) 9L	1,860	1,970	1649	1649								
1-1806-06	金属缶 ベール缶 20L 緑	3,720	4,170	1649	1649								
1-1806-16	金属缶用とじふた(プリキ)	390	420	1649	1649								
1-3219-11-20	小型普通顕微鏡計 校正証明書付 TYPE6230H	231,000	258,000	652	652								
1-3239-01	金属丸缶 1/12	280	320	1650	1650								
1-3239-02	金属丸缶 1LW	700	740	1650	1650								
1-3239-03	金属丸缶 2LW	960	1,070	1650	1650								
1-3239-04	金属丸缶 3LW	1,010	1,090	1650	1650								
1-3239-05	金属丸缶 4LW	1,180	1,250	1650	1650								
1-4463-05	シングルウェハーシッパ 交換用クッション 1袋(100個入) H93-100A	9,970	15,700	2572	2572								
1-4728-12	クリンツールデスホルムス指サック イエロー M 1袋(1000個入)	3,300	3,540	2263	2263								
1-4728-13	クリンツールデスホルムス指サック ピンク M 1袋(1000個入)	3,000	3,220	2263	2263								
1-5911-11	デジタル温度計 1ch単機能 TX10-01	21,000	22,000	485	485								
1-5911-12	デジタル温度計 1ch多機能メモリー機能付 TX10-02	24,000	25,000	485	485								
1-592-08	温度計用プローブ(K熱電対)用 延長コード 5m 2459-21	7,700	8,000	485	485								
1-592-09	温度計用プローブ(K熱電対)用 延長コード 10m 2459-22	13,000	15,000	485	485								
1-592-11	温度計用プローブ K熱電対 表面標準ストレート 90030B	25,000	26,000	485	485								
1-592-12	温度計用プローブ K熱電対 表面標準ストレート 90032B	25,000	26,000	485	485								
1-592-13	温度計用プローブ K熱電対 液中高速応答型(シース型) 90021B	11,000	12,000	485	485								
1-592-14	温度計用プローブ K熱電対 液中高速応答型(シース型) 90022B	14,000	15,000	485	485								
1-592-15	温度計用プローブ K熱電対 注射針高速応答型(シース型) 90023B	14,000	15,000	485	485								
1-592-17	温度計用プローブ K熱電対 ビーズT012m(コード含む) 90029B	5,500	7,000	485	485								
1-649-28	マグネットポンプ PMD-561B2E	37,400	40,300	370	370								
1-649-29	マグネットポンプ PMD-641B2F	45,400	48,600	370	370								
1-649-30	マグネットポンプ PMD-643B2F	45,400	48,600	370	370								
1-649-31	マグネットポンプ PMD-1561B2F	52,000	55,600	370	370								
1-649-32	マグネットポンプ PMD-1563B2F	52,000	55,600	370	370								
1-649-33	マグネットポンプ PMD-371B2C	26,700	28,600	370	370								
1-649-36	マグネットポンプ PMD-421B2E	34,700	37,100	370	370								
1-651-01	自吸式マグネットポンプ PMS-411B6E	44,000	47,100	371	371								
1-651-12	自吸式マグネットポンプ PMS-661B6E	54,200	58,000	371	371								
1-6776-02	マイクロプレート(96ウェルプレート) V底・未滅菌 1箱(50枚入) P96F03N	10,500	11,800	1126	1126								
1-6776-03	マイクロプレート(96ウェルプレート) 平底・未滅菌 1箱(50枚入) P96F03N	10,500	11,800	1126	1126								
1-6776-06	マイクロプレート(96ウェルプレート) 平底・滅菌済 1箱(50枚入) P96F05S	18,000	19,200	1126	1126								
1-8355-03	96ウェルプレート 平底 カバー付 滅菌済 50枚入 P96F09S	19,800	21,500	1125	1125								
1-8523-03	RFフレックス(多項目水質検査)用 ケーブルセンサーセット 16954-1M	11,600	12,300	588	588								
1-8523-11	RFフレックス20(多項目水質検査)本体 17246-1M	198,000	203,000	588	588								
1-8523-14	RFフレックス(多項目水質検査)用 ストリップアダプター 1.17267.0001	15,300	15,700	588	588								
1-8755-02-20	赤外線放射温度計 校正証明書付 AD-5612A	21,500	36,500			392							
1-9473-11	高圧高気流減衰器 LBS-325	640,000	710,000	2151	2151								
1-9473-12	高圧高気流減衰器 LBS-245	530,000	590,000	2151	2151								
1-9518-01	ダイヤフラムポンプ (PTFEカマル対応) 無負荷時流量 25/21 20320-05	243,000	268,000	398	398								
1-9518-02	ダイヤフラムポンプ (PTFEカマル対応) 無負荷時流量 35/29 20420-05	293,000	323,000	398	398								
1-9623-01	薄手ラキング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.5A-50mm TOMBO No.8200	14,700	17,700	2012	2012								
1-9623-02	薄手ラキング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.5A-100mm TOMBO No.8200	23,900	28,700	2012	2012								
1-9623-03	薄手ラキング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.7A-50mm TOMBO No.8200	18,600	22,400	2012	2012								
1-9623-04	薄手ラキング用ガラスクロス(マリンテックス) 0.7A-100mm TOMBO No.8200	29,100	35,000	2012	2012								
1-9623-05	薄手ラキング用ガラスクロス(マリンテックス) 2.5-50mm TOMBO No.8200	25,200	30,300	2012	2012								
1-9623-06	薄手ラキング用ガラスクロス(マリンテックス) クロス 2.5-100mm TOMBO No.8200	49,000	58,900	2012	2012								
1-9964-03	流量計(円錐型) 500mL 424	2,300	2,400	1739	1739								
2-064-01	精密棒状水銀温度計(最小目度:0.1℃) 0~50℃ 300mm JC-2035	8,400	13,200	518	518								
2-064-02	精密棒状水銀温度計(最小目度:0.1℃) 0~50℃ 450mm JC-2038	9,800	21,600	518	518								
2-064-03	精密棒状水銀温度計(最小目度:0.1℃) 0~100℃ 450mm JC-2041	13,800	26,400	518	518								
2-064-04	精密棒状水銀温度計(最小目度:0.1℃) -30~50℃ 330mm JC-2037	12,600	25,200	518	518								
2-064-05	精密棒状水銀温度計(最小目度:0.1℃) -30~50℃ 450mm JC-2040	14,000	27,600	518	518								
2-064-06	精密棒状水銀温度計(最小目度:0.1℃) -20~100℃ 450mm JC-2042	17,000	33,000	518	518								
2-2148-11	アズビエアエアークャップ用粘着シート 青・中粘着	4,000	4,240	2515	2515				70				
2-2148-12	アズビエアエアークャップ用粘着シート 白・強粘着	4,000	4,240	2515	2515				70				
2-3297-01	ケミカル水中ポンプ OCP-200S-9C	146,500	172,000	373	373								
2-3297-02	ケミカル水中ポンプ OCP-200S-9C	146,500	172,000	373	373								
2-3656-01	テイスボ錠カバー 1000個入 ホワイト A-12 W	23,100	24,600										108
2-3656-02	テイスボ錠カバー 1000個入 ピンク A-12 P	23,100	24,600										108
2-3656-03	テイスボ錠カバー 1000個入 ブルー A-12 B	23,100	24,600										108
2-3802-01	サニフィット耐油長靴(軽量タイプ) 25.0cm 白 男性用	5,200	5,470										118
2-3802-02	サニフィット耐油長靴(軽量タイプ) 26.0cm 白 男性用	5,200	5,470										118
2-3802-03	サニフィット耐油長靴(軽量タイプ) 27.0cm 白 男性用	5,200	5,470										118
2-3802-04	サニフィット耐油長靴(軽量タイプ) 28.0cm 白 男性用	5,200	5,470										118
2-3811-01	サニフィット耐油長靴(軽量タイプ) 26.0cm 青 男性用	5,200	5,470										118
2-3811-02	サニフィット耐油長靴(軽量タイプ) 27.0cm 青 男性用	5,200	5,470										118
2-3811-03	サニフィット耐油長靴(軽量タイプ) 28.0cm 青 男性用	5,200	5,470										118
2-3811-04	サニフィット耐油長靴(軽量タイプ) 29.0cm 青 男性用	5,200	5,470										118
2-3820-01	サニフィット耐油長靴 白(先芯入軽量タイプ) 25.0cm	7,400	7,770										119
2-3820-02	サニフィット耐油長靴 白(先芯入軽量タイプ) 26.0cm	7,400	7,770										119
2-3820-03	サニフィット耐油長靴 白(先芯入軽量タイプ) 27.0cm	7,400	7,770										119
2-3820-04	サニフィット耐油長靴 白(先芯入軽量タイプ) 28.0cm	7,400	7,770										119
2-3820-05	サニフィット耐油長靴 白(先芯入軽量タイプ) 29.0cm	7,400	7,770										119
2-4171-01	バッグインコンテナ 20L 本体穴有 フタ穴無 BIC20-1	3,550	3,900	1513	1513								
2-4171-02	バッグインコンテナ 20L 本体穴有 フタ穴有 BIC20-1	3,550	3,900	1513	1513								
2-4171-03	バッグインコンテナ 20L 本体穴無 フタ穴無 BIC20-2	3,550	3,900	1513	1513								
2-4171-04	バッグインコンテナ 10L 本体穴無 フタ穴無 BIC10	3,150	3,450	1513	1513</								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サンニープ 2024 円	飯櫃2024 円	アズビア 2023 円	ナビ助2023 円	産産産産産 品/パフ 円	ウェルビー ング/パフ 円	サイエンス カ タログ 円
2-5855-21	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) 亜硫酸イオン 1箱(50枚入) 16987-1M	10,700	11,000	588	588								
2-5855-23	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) グルコース 1箱(50枚入) 16720-1M	13,300	13,700	588	588								
2-5855-24	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) 鉄イオン 1箱(50枚入) 16982-1M	10,700	11,000	588	588								
2-5855-30	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) 硝酸イオン 1箱(50枚入) 16995-1M	10,700	11,000	588	588								
2-5855-31	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) 硝酸イオン 1箱(50枚入) 16971-1M	10,500	10,800	588	588								
2-5855-32	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) 亜硫酸イオン 1箱(50枚入) 16973-1M	10,500	10,800	588	588								
2-5855-35	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) グルコース-フルクトース 1箱(50枚入) 16136-1M	57,100	58,700	588	588								
2-5855-37	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) マグネシウム 1箱(50枚入) 16124-1M	12,900	13,300	588	588								
2-5855-38	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) カルシウム 1箱(50枚入) 16125-1M	13,100	13,500	588	588								
2-5855-40	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) 乳酸 1箱(50枚入) 16127-1M	28,000	28,800	588	588								
2-5855-41	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) リンゴ酸 1箱(50枚入) 16128-1M	29,400	30,300	588	588								
2-5855-44	リフレクトクアント(RQフレックス用試験紙) カリウム 1箱(50枚入) 16992-1M	20,000	20,500	588	588								
2-7298-11	デイスホエフロン ホワイト 1箱(120枚入) E-8D	2,740	3,000				111						
2-7298-12	デイスホエフロン ブルー 1箱(120枚入) E-8D	2,740	3,000				111						
2-7298-13	デイスホエフロン ピンク 1箱(120枚入) E-8D	2,740	3,000				111						
2-734-01	菌種式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A20-21	61,000	63,900	682	682								
2-734-02	菌種式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A50-21	61,000	63,900	682	682								
2-734-03	菌種式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A100-21	61,000	63,900	682	682								
2-734-04	菌種式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A200-21	61,000	63,900	682	682								
2-734-05	菌種式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A300-21	61,000	63,900	682	682								
2-734-06	菌種式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-A500-21	61,000	63,900	682	682								
2-734-07	菌種式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-B1-21	61,000	63,900	682	682								
2-734-08	菌種式流量計 FM-PF200 FM-PF200-201-B2-21	61,000	63,900	682	682								
2-8095-32	ラボドラフト ファンあり 800×750×1950mm A29-FE-W-F	1,130,000	1,260,000	898	898			268					
2-8095-34	ラボドラフト ファンあり 800×750×2100mm A29-FE-W-FH	1,160,000	1,280,000	898	898			268					
2-8217-01	ニューポリ規格袋 150×250mm 紐付 1袋(100枚入) No.9	270	290	2040	2040								
2-8217-02	ニューポリ規格袋 180×270mm 紐付 1袋(100枚入) No.10	340	360	2040	2040								
2-8217-03	ニューポリ規格袋 200×300mm 紐付 1袋(100枚入) No.11	400	430	2040	2040								
2-8217-04	ニューポリ規格袋 230×340mm 紐付 1袋(100枚入) No.12	530	560	2040	2040								
2-8217-05	ニューポリ規格袋 260×380mm 紐付 1袋(100枚入) No.13	610	650	2040	2040								
2-8217-06	ニューポリ規格袋 280×410mm 紐付 1袋(100枚入) No.14	680	720	2040	2040								
2-8217-07	ニューポリ規格袋 300×450mm 紐付 1袋(100枚入) No.15	800	850	2040	2040								
2-8217-08	ニューポリ規格袋 340×480mm 紐付 1袋(100枚入) No.16	1,020	1,080	2040	2040								
2-8217-09	ニューポリ規格袋 360×500mm 紐付 1袋(100枚入) No.17	1,090	1,150	2040	2040								
2-8217-10	ニューポリ規格袋 380×530mm 紐付 1袋(100枚入) No.18	1,210	1,280	2040	2040								
2-8217-11	ニューポリ規格袋 400×550mm 紐付 1袋(100枚入) No.19	1,340	1,410	2040	2040								
2-8217-12	ニューポリ規格袋 460×600mm 紐付 1袋(100枚入) No.20	1,650	1,740	2040	2040								
2-8882-21	サニエコ粘着マット 1箱(10シート入) 450×900	15,000	16,000								122		
2-8882-22	サニエコ粘着マット 1箱(10シート入) 600×900	18,000	20,000								122		
2-8882-23	サニエコ粘着マット 1箱(10シート入) 600×1200	22,500	24,000								122		
2-8883-21	サニエコ抗菌粘着マット 1箱(10シート入) 450×900	16,200	17,300								122		
2-8883-22	サニエコ抗菌粘着マット 1箱(10シート入) 600×900	19,100	20,400								122		
2-8883-23	サニエコ抗菌粘着マット 1箱(10シート入) 600×1200	24,200	25,800								122		
2-9817-01	ステンレスメッシュ(平織) #10	11,100	13,320	1918	1918								
2-9817-02	ステンレスメッシュ(平織) #14	9,840	11,810	1918	1918								
2-9817-03	ステンレスメッシュ(平織) #20	9,720	11,870	1918	1918								
2-9817-04	ステンレスメッシュ(平織) #30	9,720	11,870	1918	1918								
2-9817-05	ステンレスメッシュ(平織) #40	9,960	11,960	1918	1918								
2-9817-06	ステンレスメッシュ(平織) #50	10,400	12,480	1918	1918								
2-9817-07	ステンレスメッシュ(平織) #60	9,840	11,810	1918	1918								
2-9817-08	ステンレスメッシュ(平織) #80	9,960	11,960	1918	1918								
2-9817-09	ステンレスメッシュ(平織) #100	9,960	11,960	1918	1918								
2-9817-10	ステンレスメッシュ(平織) #120	10,100	12,120	1918	1918								
2-9817-11	ステンレスメッシュ(平織) #150	10,400	12,480	1918	1918								
2-9817-12	ステンレスメッシュ(平織) #200	10,800	12,960	1918	1918								
2-9817-13	ステンレスメッシュ(綾織) #300	15,600	18,720	1918	1918								
2-9817-14	ステンレスメッシュ(綾織) #400	24,000	28,800	1918	1918								
2-9817-15	ステンレスメッシュ(綾織) #500	58,200	69,840	1918	1918								
3-1369-12	ラボドラフト(SUS製+W900-オーラルシールドタイプ) ZSSF-900	1,360,000	1,480,000					274					
3-1370-13	ラボドラフト(SUS+W900タイプ) ファンあり ZSF-900	1,280,000	1,400,000	903	903								
3-1373-13	ラボドラフト(PVC+W900タイプ) ファンあり ZPF-900	1,010,000	1,140,000	899	899								
3-1375-12	ラボドラフト(PVC+W900-オーラルシールドタイプ) ファン付き ZPSF-900	1,050,000	1,180,000									271	
3-2048-12	ラボドラフト(PVC+W900-フェイスガードタイプ) ラック付き ZPTF-900	950,000	1,080,000	899	899								272
3-2133-12	ラボドラフト(SUS製+W900-卓上タイプ) ZSTF-900	1,320,000	1,450,000	902	902								275
3-2463-01	厚手ラキಂಗ用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 25mm×30m×1.5 TOMBO No.8401	7,290	9,480	1942	1942								
3-2463-02	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 38mm×30m×1.5 TOMBO No.8401	10,200	13,300	1942	1942								
3-2463-03	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 50mm×30m×1.5 TOMBO No.8401	13,400	17,500	1942	1942								
3-2463-04	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 65mm×30m×1.5 TOMBO No.8401	16,700	21,800	1942	1942								
3-2463-05	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 75mm×30m×1.5 TOMBO No.8401	19,200	25,000	1942	1942								
3-2463-06	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 100mm×30m×1.5 TOMBO No.8401	25,500	33,200	1942	1942								
3-2464-01	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 25mm×30m×3 TOMBO No.8401	13,600	18,000	1942	1942								
3-2464-02	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 38mm×30m×3 TOMBO No.8401	19,500	25,400	1942	1942								
3-2464-03	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 50mm×30m×3 TOMBO No.8401	25,800	33,600	1942	1942								
3-2464-04	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 65mm×30m×3 TOMBO No.8401	31,600	41,100	1942	1942								
3-2464-05	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 75mm×30m×3 TOMBO No.8401	38,000	49,500	1942	1942								
3-2464-06	厚手ラキング用ガラスクロステープ(インサルテックス(R)) 100mm×30m×3 TOMBO No.8401	46,900	62,000	1942	1942								
3-2465-01	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ3.2mm TOMBO No.8402	9,520	12,400	1942	1942								
3-2465-02	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ4.8mm TOMBO No.8402	8,840	11,600	1942	1942								
3-2465-03	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ6.4mm TOMBO No.8402	8,590	11,200	1942	1942								
3-2465-04	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ9.6mm TOMBO No.8402	7,650	9,960	1942	1942								
3-2465-05	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ12.7mm TOMBO No.8402	24,100	31,400	1942	1942								
3-2465-06	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ15.9mm TOMBO No.8402	32,200	41,900	1942	1942								
3-2465-07	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ19.1mm TOMBO No.8402	44,500	57,900	1942	1942								
3-2465-08	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ22.2mm TOMBO No.8402	57,500	74,800	1942	1942								
3-2465-09	厚手ラキング用ガラスクロスヤーン(インサルテックス(R)) φ25.4mm TOMBO No.8402	71,800	93,400	1942	1942								
3-2466-01	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ28.0mm TOMBO No.8403	23,600	28,400	1942	1942								
3-2466-02	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ12mm TOMBO No.8403	25,500	33,200	1942	1942								
3-2466-03	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ14mm TOMBO No.8403	27,200	35,400	1942	1942								
3-2466-04	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ18mm TOMBO No.8403	31,200	40,600	1942	1942								
3-2466-05	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ18mm TOMBO No.8403	34,300	44,600	1942	1942								
3-2466-06	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ20mm TOMBO No.8403	36,200	47,100	1942	1942								
3-2466-07	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ22mm TOMBO No.8403	47,000	61,200	1942	1942								
3-2466-08	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ25mm TOMBO No.8403	52,500	68,300	1942	1942								
3-2466-09	厚手ラキング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R)) φ29mm TOMBO No.8403	70,500	91,700	1942	1942								
3-2507-01	電磁波シールドメッシュ 40dB	24,400	29,280	1919	1919								
3-2507-02	電磁波シールドメッシュ 60dB	41,100	49,320	1919	1919								
3-2507-03	電磁波シールドメッシュ 80dB	48,800	58,560	1919	1919								
3-3493-08	粉末培地 ベアードバーカー寒天培地 Staphylococcus 1.05406.0500	26,800	16,800	1352	1352		21						
3-4624-01	防災用ウエットティッシュ(5年保証) 20枚入/袋×200袋	31,500	33,620	2371	2371								
3-4889-11	電磁波シールドクロス 0.1mm厚タイプ (100MHz以下向け)	19,700	23,640	2550	2550								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サンニープ 2024 円	飯橋2024 円	アズビエ 2023 円	ナビス2023 円	産産産産産 円	ウェルビー 円	サイエンス 円
3-5135-02	線刺ステージ 40×40mm TS2-40S	18,000	22,500	805	805								
3-5135-03	線刺ステージ 60×60mm TS2-60S	20,000	25,000	805	805								
3-5135-04	線刺ステージ 80×80mm TS2-80S	25,000	31,300	805	805								
3-5135-05	線刺ステージ 80×132mm TS2-8013	40,000	50,000	805	805								
3-5135-06	線刺ステージ 100×160mm TS2-1016	48,000	60,000	805	805								
3-5135-07	線刺ステージ 160×220mm TS2-1622	56,000	70,000	805	805								
3-5136-01	大型ステージ Z軸 223mm ZA-300L	65,000	69,700	806	806								
3-5136-02	大型ステージ X軸 223mm XA-300L	70,000	75,000	806	806								
3-5136-03	大型ステージ Z軸 423mm ZA-500L	80,000	85,800	806	806								
3-5137-01	精密ラボジャッキ 80×132mm RJ-101	53,000	57,100	808	808								
3-5137-02	精密ラボジャッキ 100×160mm RJ-102	58,000	62,500	808	808								
3-5137-03	精密ラボジャッキ 160×220mm RJ-103	63,000	67,900	808	808								
3-6920-01	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 50×80×0.076 1箱(100枚入) 295ST1023	2,510	2,680	2552	2552								
3-6920-05	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 150×200×0.076 1箱(100枚入) 295ST1068	5,320	5,590	2552	2552								
3-6920-08	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 200×300×0.076 1箱(100枚入) 295ST0812	12,800	13,500	2552	2552								
3-6922-07	ESDシールドバッグ シールドバッグ 300×400×0.076 1箱(100枚入) 758ST216	20,000	20,700	2552	2552								
3-7547-01	ナイロンメッシュ(目開き1um) #508/585-1u	11,600	13,920	1965	1965								
3-7547-02	ナイロンメッシュ(目開き5um) #508/585-5u	11,600	13,920	1965	1965								
3-7547-03	ナイロンメッシュ(目開き8um) #508/585-8u	10,100	12,120	1965	1965								
3-7547-04	ナイロンメッシュ(目開き12um) #520/580-12u	9,600	11,520	1965	1965								
3-7547-05	ナイロンメッシュ(目開き18um) #521	11,300	13,560	1965	1965								
3-7547-06	ナイロンメッシュ(目開き21um) #508	8,640	10,370	1965	1965								
3-7547-07	ナイロンメッシュ(目開き25um) #457	11,600	13,920	1965	1965								
3-7547-08	ナイロンメッシュ(目開き25um) #419	11,600	13,920	1965	1965								
3-7885-02	ラボドラフト(卓上タイプ) ファンあり 900×750×1100mm AZT9-FEW-F	970,000	1,100,000	898	898			269					
3-8176-02	チューブコネクタ(凸凹型) 10個入 8710-0417	7,100	7,500	1896	1896								
3-8292-01	ロータリー真空ポンプ CRV-pro4	169,000	186,000	409	409								
3-8292-02	ロータリー真空ポンプ CRV-pro6	194,000	214,000	409	409								
3-8292-03	ロータリー真空ポンプ CRV-pro8	204,500	225,000	409	409								
3-8314-02	乾運面用バキュームクリーナー DAILQU 30L ZD10A	37,200	41,000	2170	2170								
3-8500-01	オートビュレット 10mL 透明 10-C 019.01.010	43,500	44,500	1743	1743								
3-9526-39	オートサンプリング用バイアル用 穴無し風キャップ+セパラム(PTFE/ゴム) 100個入 6320292	4,400	4,500	1615	1615								
3-9527-26	オートサンプリング用ハイキャップ(キャップ規格9-425用) 青カラーキャップ+セパラム(PTFE/シリコン/PTFE) 100個入 4008218	6,500	6,800	1616	1616								
4-1085-01	品質管理手袋(ナイロンハーフ) S 10双入	4,190	4,500	2275	2275								
4-1085-02	品質管理手袋(ナイロンハーフ) M 10双入	4,190	4,500	2275	2275								
4-1085-03	品質管理手袋(ナイロンハーフ) L 10双入	4,190	4,500	2275	2275								
4-1085-04	品質管理手袋(ナイロンハーフ) LL 10双入	4,330	4,640	2275	2275								
4-1086-01	品質管理手袋(ナイロンダブル) S 10双入	5,260	5,540	2276	2276								
4-1086-02	品質管理手袋(ナイロンダブル) M 10双入	5,260	5,540	2276	2276								
4-1086-03	品質管理手袋(ナイロンダブル) L 10双入	5,260	5,540	2276	2276								
4-1086-04	品質管理手袋(ナイロンダブル) LL 10双入	5,260	5,530	2276	2276								
4-1203-01	アズビエESDカール手袋(手の平コート) LL 1双(10双入)	3,300	3,830						20				
4-1203-05	アズビエESDカール手袋(手の平コート) SS 1双(10双入)	3,300	3,830						20				
4-1219-01	オールステンレスチトリハンディ	10,600	19,000					160					
4-2351-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き647um #30-□100	9,300	11,160	1967	1967								
4-2351-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き647um #30-□200	18,600	22,320	1967	1967								
4-2351-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き647um #30-□300	27,900	33,480	1967	1967								
4-2351-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き647um #30-□500	46,500	55,800	1967	1967								
4-2351-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647um #30-□1000	93,000	111,600	1967	1967								
4-2352-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き435um #40-□100	9,900	11,880	1967	1967								
4-2352-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き435um #40-□200	19,800	23,760	1967	1967								
4-2352-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き435um #40-□300	29,700	35,640	1967	1967								
4-2352-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き435um #40-□500	49,600	59,520	1967	1967								
4-2352-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き435um #40-□1000	99,000	118,800	1967	1967								
4-2353-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き263um #60-□100	11,700	14,040	1967	1967								
4-2353-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き263um #60-□200	23,300	27,960	1967	1967								
4-2353-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き263um #60-□300	35,000	42,000	1967	1967								
4-2353-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き263um #60-□500	58,200	69,840	1967	1967								
4-2353-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き263um #60-□1000	117,000	140,400	1967	1967								
4-2354-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き158um #80-□100	12,500	15,000	1967	1967								
4-2354-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き158um #80-□200	24,900	29,880	1967	1967								
4-2354-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き158um #80-□300	37,400	44,880	1967	1967								
4-2354-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き158um #80-□500	62,200	74,640	1967	1967								
4-2354-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き158um #80-□1000	125,000	150,000	1967	1967								
4-2355-01	PTFEメッシュ 100×100mm 目開き94um #100-□100	12,900	15,480	1967	1967								
4-2355-02	PTFEメッシュ 200×200mm 目開き94um #100-□200	25,600	30,720	1967	1967								
4-2355-03	PTFEメッシュ 300×300mm 目開き94um #100-□300	38,400	46,080	1967	1967								
4-2355-04	PTFEメッシュ 500×500mm 目開き94um #100-□500	64,000	76,800	1967	1967								
4-2355-05	PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き94um #100-□1000	129,000	154,800	1967	1967								
4-2406-01	サン道徳布 綾織 幅1070mm NF-516	19,000	22,800	1965	1965								
4-2406-02	サン道徳布 綾織 幅920mm NF-526	20,400	24,480	1965	1965								
4-2406-03	サン道徳布 綾織 幅920mm NF-900	17,100	20,520	1965	1965								
4-2406-04	サン道徳布 朱子織 幅1240mm F-201	18,200	21,840	1965	1965								
4-2406-05	サン道徳布 平織 幅1170mm F-312	16,400	19,680	1965	1965								
4-2406-06	サン道徳布 朱子織 幅1600mm F-5001	21,600	25,920	1965	1965								
4-2406-07	サン道徳布 綾織 幅1300mm F-5003	20,000	24,000	1965	1965								
4-2406-08	サン道徳布 斜子織 幅1600mm N-48	18,400	22,080	1965	1965								
4-2406-09	サン道徳布 斜子織 幅1600mm N-64	18,300	21,960	1965	1965								
4-2408-01	ナイロンメッシュ 目開き1um #614-1	37,400	44,880	1964	1964								
4-2408-03	ナイロンメッシュ 目開き10um #500/520	32,100	38,520	1964	1964								
4-2408-05	ナイロンメッシュ 目開き21um #508-21	26,700	32,040	1964	1964								
4-2408-06	ナイロンメッシュ 目開き25um #457-25	24,000	28,800	1964	1964								
4-2408-07	ナイロンメッシュ 目開き30um #388-30	21,400	25,680	1964	1964								
4-2408-08	ナイロンメッシュ 目開き40um #330-40	19,200	23,040	1964	1964								
4-2408-09	ナイロンメッシュ 目開き50um #267-50	13,400	16,080	1964	1964								
4-2408-10	ナイロンメッシュ 目開き55um #305-55	12,900	15,480	1964	1964								
4-2408-11	ナイロンメッシュ 目開き60um #288-60	11,200	13,440	1964	1964								
4-2408-12	ナイロンメッシュ 目開き65um #254-70	10,700	12,840	1964	1964								
4-2408-13	ナイロンメッシュ 目開き75um #157-75	10,700	12,840	1964	1964								
4-2408-14	ナイロンメッシュ 目開き80um #180-80	10,200	12,240	1964	1964								
4-2408-15	ナイロンメッシュ 目開き85um #206-85	10,200	12,240	1964	1964								
4-2408-17	ナイロンメッシュ 目開き150um #122-150	6,940	8,330	1964	1964								
4-2408-18	ナイロンメッシュ 目開き200um #79-200	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-19	ナイロンメッシュ 目開き250um #72-250	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-20	ナイロンメッシュ 目開き300um #58-300	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-21	ナイロンメッシュ 目開き355um #51-355	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-22	ナイロンメッシュ 目開き400um #43-400	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-23	ナイロンメッシュ 目開き440um #41-440	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-24	ナイロンメッシュ 目開き500um #36-500	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-26	ナイロンメッシュ 目開き600um #33-600	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-28	ナイロンメッシュ 目開き700um #27-700	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-29	ナイロンメッシュ 目開き730um #27-730	6,000	7,200	1964	1964								
4-2408-30	ナイロンメッシュ 目開き830um #23-830	6,000	7,200	1964	1964								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サングラス 2025 頁	ナビス2024 頁	サンニープ 2024 頁	顕微鏡2024 頁	アズビエ 2023 頁	ナビ助2023 頁	産産産産産 品バレル 頁	ウェルビー ングバレル 頁	サイエンス カタログ 頁
4-2581-12	ステンレス鋼い用メッシュ 平織 #40	12,600	15,120	1919	1919								
4-2581-13	ステンレス鋼い用メッシュ 平織 #50	15,000	18,000	1919	1919								
4-2581-14	ステンレス鋼い用メッシュ 平織 #60	10,500	12,600	1919	1919								
4-2581-15	ステンレス鋼い用メッシュ 平織 #102	16,600	19,920	1919	1919								
4-2581-16	ステンレス鋼い用メッシュ 平織 #165	14,200	17,040	1919	1919								
4-2581-17	ステンレス鋼い用メッシュ 平織 #200	16,600	19,920	1919	1919								
4-2581-18	ステンレス鋼い用メッシュ 平織 #325	27,000	32,400	1919	1919								
4-2581-19	ステンレス鋼い用メッシュ 織織 #500	57,000	68,400	1919	1919								
4-2581-20	ステンレス鋼い用メッシュ 織織 #635	420,000	504,000	1919	1919								
4-2775-01	帯電防止ディッシュ フラック 7mL 1000枚入 9900789	7,400	7,500	450	450								
4-2776-03	帯電防止ディッシュ ホワイト 250L 1000枚入 9900787	2,500	28,000	450	450								
4-2909-02	カラLEDプリンター プリンター ハイパフォーマンスモデル C835DNW	178,000	158,000	2081	2081								
4-2909-11	カラLEDプリンター ドラム シアン DR-C38C	19,200	21,000	2081	2081								
4-2909-12	カラLEDプリンター ドラム ブラック DR-C38K	19,200	21,000	2081	2081								
4-2909-13	カラLEDプリンター ドラム マゼンダ DR-C38M	19,200	21,000	2081	2081								
4-2909-14	カラLEDプリンター ドラム イエロー DR-C38Y	19,200	21,000	2081	2081								
4-2909-15	カラLEDプリンター トナー シアン TC-C38C1	20,100	22,000	2081	2081								
4-2909-16	カラLEDプリンター トナー シアン (大) TC-C38C2	33,400	36,500	2081	2081								
4-2909-17	カラLEDプリンター トナー ブラック TC-C38K1	18,700	20,500	2081	2081								
4-2909-18	カラLEDプリンター トナー ブラック (大) TC-C38K2	31,300	34,200	2081	2081								
4-2909-19	カラLEDプリンター トナー マゼンダ TC-C38M1	20,100	22,000	2081	2081								
4-2909-20	カラLEDプリンター トナー マゼンダ (大) TC-C38M2	33,400	36,500	2081	2081								
4-2909-21	カラLEDプリンター トナー イエロー TC-C38Y1	20,100	22,000	2081	2081								
4-2909-22	カラLEDプリンター トナー イエロー (大) TC-C38Y2	33,400	36,500	2081	2081								
4-2911-01	カラー液晶モニター 22.5型 ホワイト EV2360-WT	49,100	53,400	2072	2072						25	31	
4-2911-02	カラー液晶モニター 22.5型 ブラック EV2360-BK	49,100	53,400	2072	2072						25	31	
4-2911-03	カラー液晶モニター 23.8型 ホワイト EV2460-WT	53,800	58,300	2072	2072						25	31	
4-2911-04	カラー液晶モニター 23.8型 ブラック EV2460-BK	53,800	58,300	2072	2072						25	31	
4-3129-01	ハンディポンプ 50Hz 755mm B2V-PP32-500-5	144,000	157,700	375	375								
4-3129-02	ハンディポンプ 50Hz 855mm B2V-PP32-700-5	147,000	161,400	375	375								
4-3129-03	ハンディポンプ 50Hz 1255mm B2V-PP32-1000-5	158,000	174,200	375	375								
4-3130-01	ハンディポンプ 60Hz 755mm B2V-PP32-500-6	144,000	157,700	375	375								
4-3130-02	ハンディポンプ 60Hz 855mm B2V-PP32-700-6	147,000	161,400	375	375								
4-3130-03	ハンディポンプ 60Hz 1255mm B2V-PP32-1000-6	158,000	174,200	375	375								
4-3329-01	型式スクラバー交換部材(整理ポンプ) 横置きスクラバー用 MX-70V	90,000	118,000										
4-3329-02	型式スクラバー交換部材(整理ポンプ) 上置きスクラバー用 MX-100V	112,000	147,000										
4-3563-01	PETメッシュフィルター PET-#50-φ13	24,200	29,040	1245	1245								
4-3563-02	PETメッシュフィルター PET-#50-φ25	24,200	29,160	1245	1245								
4-3563-03	PETメッシュフィルター PET-#50-φ47	24,200	29,160	1245	1245								
4-3563-04	PETメッシュフィルター PET-#50-φ90	24,800	29,760	1245	1245								
4-3563-05	PETメッシュフィルター PET-#50-φ142	25,700	30,840	1245	1245								
4-3564-01	PETメッシュフィルター PET-#100-φ13	24,200	29,040	1245	1245								
4-3564-02	PETメッシュフィルター PET-#100-φ25	24,200	29,160	1245	1245								
4-3564-03	PETメッシュフィルター PET-#100-φ47	24,200	29,160	1245	1245								
4-3564-04	PETメッシュフィルター PET-#100-φ90	24,800	29,760	1245	1245								
4-3564-05	PETメッシュフィルター PET-#100-φ142	25,700	30,840	1245	1245								
4-3565-01	PETメッシュフィルター PET-#150-φ13	24,200	29,040	1245	1245								
4-3565-02	PETメッシュフィルター PET-#150-φ25	24,200	29,160	1245	1245								
4-3565-03	PETメッシュフィルター PET-#150-φ47	24,200	29,160	1245	1245								
4-3565-04	PETメッシュフィルター PET-#150-φ90	24,800	29,760	1245	1245								
4-3565-05	PETメッシュフィルター PET-#150-φ142	25,700	30,840	1245	1245								
4-3566-01	PETメッシュフィルター PET-#200-φ13	24,200	29,160	1245	1245								
4-3566-02	PETメッシュフィルター PET-#200-φ25	24,200	29,160	1245	1245								
4-3566-03	PETメッシュフィルター PET-#200-φ47	24,400	29,280	1245	1245								
4-3566-04	PETメッシュフィルター PET-#200-φ90	25,200	30,240	1245	1245								
4-3566-05	PETメッシュフィルター PET-#200-φ142	26,700	32,040	1245	1245								
4-3567-01	PETメッシュフィルター PET-#300-φ13	24,500	29,400	1245	1245								
4-3567-02	PETメッシュフィルター PET-#300-φ25	24,800	29,760	1245	1245								
4-3567-03	PETメッシュフィルター PET-#300-φ47	25,000	30,000	1245	1245								
4-3567-04	PETメッシュフィルター PET-#300-φ90	27,200	32,640	1245	1245								
4-3567-05	PETメッシュフィルター PET-#300-φ142	30,900	37,080	1245	1245								
4-3568-01	PETメッシュフィルター PET-#450-φ13	25,200	30,240	1245	1245								
4-3568-02	PETメッシュフィルター PET-#450-φ25	25,800	30,960	1245	1245								
4-3568-03	PETメッシュフィルター PET-#450-φ47	26,200	31,440	1245	1245								
4-3568-04	PETメッシュフィルター PET-#450-φ90	31,000	37,200	1245	1245								
4-3568-05	PETメッシュフィルター PET-#450-φ142	39,800	47,760	1245	1245								
4-3569-01	PETメッシュフィルター PET-#540-φ13	26,000	31,200	1245	1245								
4-3569-02	PETメッシュフィルター PET-#540-φ25	26,400	31,800	1245	1245								
4-3569-03	PETメッシュフィルター PET-#540-φ47	26,800	32,160	1245	1245								
4-3569-04	PETメッシュフィルター PET-#540-φ90	32,200	38,640	1245	1245								
4-3569-05	PETメッシュフィルター PET-#540-φ142	41,000	49,200	1245	1245								
4-3570-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ13	24,300	29,160	1245	1245								
4-3570-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ25	24,400	29,280	1245	1245								
4-3570-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ47	24,400	29,280	1245	1245								
4-3570-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ90	25,200	30,240	1245	1245								
4-3570-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#50-φ142	26,800	32,160	1245	1245								
4-3571-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ13	24,300	29,160	1245	1245								
4-3571-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ25	24,400	29,280	1245	1245								
4-3571-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ47	24,500	29,400	1245	1245								
4-3571-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ90	25,400	30,480	1245	1245								
4-3571-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#100-φ142	27,000	32,400	1245	1245								
4-3572-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ13	24,300	29,160	1245	1245								
4-3572-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ25	24,400	29,280	1245	1245								
4-3572-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ47	24,500	29,400	1245	1245								
4-3572-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ90	25,400	30,480	1245	1245								
4-3572-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#150-φ142	27,000	32,400	1245	1245								
4-3573-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#200-φ13	24,300	29,160	1245	1245								
4-3573-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#200-φ25	24,400	29,280	1245	1245								
4-3573-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#200-φ47	24,500	29,400	1245	1245								
4-3573-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#200-φ90	25,000	31,200	1245	1245								
4-3573-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#200-φ142	27,000	32,400	1245	1245								
4-3574-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#300-φ13	24,300	29,160	1245	1245								
4-3574-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#300-φ25	24,400	29,280	1245	1245								
4-3574-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#300-φ47	24,500	29,400	1245	1245								
4-3574-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#300-φ90	25,400	30,480	1245	1245								
4-3574-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#300-φ142	27,000	32,400	1245	1245								
4-3575-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#400-φ13	24,500	29,400	1245	1245								
4-3575-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#400-φ25	24,800	29,760	1245	1245								
4-3575-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#400-φ47	24,900	29,880	1245	1245								
4-3575-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#400-φ90	26,800	32,160	1245	1245								
4-3575-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#400-φ142	30,300	36,360	1245	1245								
4-3576-01	ナイロンメッシュフィルター PA-#500-φ13	24,800	29,760	1245	1245								
4-3576-02	ナイロンメッシュフィルター PA-#500-φ25	25,200	30,240	1245	1245								
4-3576-03	ナイロンメッシュフィルター PA-#500-φ47	25,600	30,720	1245	1245								
4-3576-04	ナイロンメッシュフィルター PA-#500-φ90	29,000	34,800	1245	1245								
4-3576-05	ナイロンメッシュフィルター PA-#500-φ142	35,000	42,000	1245	1245								
4-4494-01	ロケハスターヒート 3001000本入	41,000	47,800	1755	1755								
4-4611-01	傘掛け US-SR WH	4,500	5,300	2178	2178								
4-4611-02</													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクスアスト 2025 円	ナビス2024 円	サンニープーズ 2024 円	飯櫃2024 円	アズビエア 2023 円	ナビ助2023 円	産産産産産産 品/バフ 品	ウェルビービー ングバフ 品	サイエンスカ タログ 円
4-6151-05	男女兼用 静電作業靴 サンドラタイプ PS-01ライトS ブラック 3L PS-01LS-BK-3L	3,350	4,000	2460	2460								
4-6152-01	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 22.0cm NHG2000SP-W-22.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-02	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 22.5cm NHG2000SP-W-22.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-03	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 23.0cm NHG2000SP-W-23.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-04	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 23.5cm NHG2000SP-W-23.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-05	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 24.0cm NHG2000SP-W-24.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-06	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 24.5cm NHG2000SP-W-24.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-07	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 25.0cm NHG2000SP-W-25.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-08	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 25.5cm NHG2000SP-W-25.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-09	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 26.0cm NHG2000SP-W-26.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-10	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 26.5cm NHG2000SP-W-26.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-11	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 27.0cm NHG2000SP-W-27.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-12	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 27.5cm NHG2000SP-W-27.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6152-13	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ホワイト 28.0cm NHG2000SP-W-28.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-01	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 22.0cm NHG2000SP-BK-22.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-02	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 22.5cm NHG2000SP-BK-22.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-03	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 23.0cm NHG2000SP-BK-23.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-04	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 23.5cm NHG2000SP-BK-23.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-05	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 24.0cm NHG2000SP-BK-24.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-06	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 24.5cm NHG2000SP-BK-24.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-07	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 25.0cm NHG2000SP-BK-25.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-08	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 25.5cm NHG2000SP-BK-25.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-09	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 26.0cm NHG2000SP-BK-26.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-10	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 26.5cm NHG2000SP-BK-26.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-11	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 27.0cm NHG2000SP-BK-27.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-12	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 27.5cm NHG2000SP-BK-27.5	3,270	4,100	2331	2331								
4-6153-13	超耐増長靴 NHG2000スニーカー ブラック 28.0cm NHG2000SP-BK-28.0	3,270	4,100	2331	2331								
4-6291-01	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ブラック 約24g OWL-CBA4LA5-BK	2,960	3,200	2619	2619								
4-6291-02	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ブラック 約52g OWL-CBA4LA10-BK	3,190	3,390	2619	2619								
4-6291-03	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ブラック 約67.4g OWL-CBA4LA15-BK	3,330	3,560	2619	2619								
4-6291-06	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約42g OWL-CBA4LA5-WH	2,960	3,150	2619	2619								
4-6291-07	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約52g OWL-CBA4LA10-WH	3,190	3,390	2619	2619								
4-6291-08	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約67.4g OWL-CBA4LA15-WH	3,330	3,560	2619	2619								
4-6291-10	急速充電2.4A/データ転送 Type-A to Lightningケーブル ホワイト 約120.4g OWL-CBA4LA30-WH	3,910	4,160	2619	2619								
4-6292-01	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ブラック 約45g OWL-CBA4CA5-BK	1,770	1,890	2619	2619								
4-6292-02	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ブラック 約59g OWL-CBA4CA10-BK	1,890	2,010	2619	2619								
4-6292-03	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ブラック 約70g OWL-CBA4CA15-BK	2,020	2,180	2619	2619								
4-6292-04	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ブラック 約82g OWL-CBA4CA20-BK	2,120	2,290	2619	2619								
4-6292-07	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト 約52g OWL-CBA4CA10-WH	1,890	2,010	2619	2619								
4-6292-08	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト 約67.4g OWL-CBA4CA15-WH	2,020	2,180	2619	2619								
4-6292-09	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト 約82g OWL-CBA4CA20-WH	2,120	2,290	2619	2619								
4-6292-10	急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト 約122g OWL-CBA4CA30WH	2,250	2,410	2619	2619								
4-6293-02	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ホワイト 約41.8g OWL-CBA4CC10-BK	2,250	2,410	2619	2619								
4-6293-03	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ホワイト 約51.8g OWL-CBA4CC15-BK	2,470	2,510	2619	2619								
4-6293-04	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ホワイト 約67.5g OWL-CBA4CC20-BK	2,610	2,780	2619	2619								
4-6293-06	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約41.8g OWL-CBA4CC5-WH	2,120	2,290	2619	2619								
4-6293-07	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約51.8g OWL-CBA4CC10-WH	2,250	2,410	2619	2619								
4-6293-08	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約67.5g OWL-CBA4CC15-WH	2,470	2,510	2619	2619								
4-6293-09	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約78.4g OWL-CBA4CC20-WH	2,610	2,780	2619	2619								
4-6293-10	PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル ブラックレッド 約120g OWL-CBA4CC30-WH	2,840	3,070	2619	2619								
4-932-01	ホジナイザー T25 easy clean digital	392,000	410,000	282	282								
5-3090-19	ジャブジェネレーター (T25型用) 10~1500mL S25KV-18G	320,000	350,000	283	283								
5-3090-28	ホジナイザー(ウルトラタックス)用 デュオボチューブ S18/25-ET50	1,300	1,500	282	282								
5-4030-02	超音波分散機 チップφ2mm	102,000	123,000	284	284								
5-4030-03	超音波分散機 チップφ3mm	69,000	82,800	284	284								
5-4030-04	超音波分散機 チップφ6mm	69,000	82,800	284	284								
61-0087-93	湿度・色度計セット WA-PT-4S	71,500	98,000	593	593								
61-4945-96	保存用フタ(MT40用) 1箱(100個入) MTC 40.100	11,000	13,000	289	289								
61-4945-97	懐持粉砕容器MT40.10steril 1箱(10個入) MT40.10 steril	24,600	30,000	289	289								
61-4946-01	スベアパーツセットA-MMT40.100 A-MMT 40.100	28,700	35,000	289	289								
62-9230-73	定温恒温乾燥器 ナチュラルオープン NDO-520	204,000	235,000										414
62-9230-74	定温恒温乾燥器 ナチュラルオープン NDO-420	171,000	214,000										414
63-343-01	シリコセン(R) 10mm 10個入 T-10	1,980	2,470	1805	1805								491
63-343-02	シリコセン(R) 12mm 10個入 T-12	2,090	2,610	1805	1805								491
63-343-03	シリコセン(R) 15mm 10個入 T-15	2,260	2,810	1805	1805								491
63-343-04	シリコセン(R) 17mm 10個入 T-17	2,380	2,970	1805	1805								491
63-343-05	シリコセン(R) 19mm 10個入 T-19	2,420	3,020	1805	1805								491
63-343-06	シリコセン(R) 22mm 10個入 T-22	2,540	3,170	1805	1805								491
63-343-07	シリコセン(R) 24mm 10個入 T-24	3,250	4,050	1805	1805								491
63-343-08	シリコセン(R) 32mm 10個入 T-32	4,510	5,620	1805	1805								491
63-343-09	シリコセン(R) 42mm 10個入 T-42	12,900	16,200	1805	1805								491
63-343-10	シリコセン(R) 52mm 10個入 T-52	14,100	17,700	1805	1805								491
63-343-11	シリコセン(R) 12mm 10個入 L-12	2,090	2,610	1805	1805								491
63-343-12	シリコセン(R) 17mm 10個入 L-17	2,380	2,970	1805	1805								491
63-343-13	シリコセン(R) 22mm 10個入 L-22	2,540	3,170	1805	1805								491
63-343-18	シリコセン(R) 28mm 10個入 T-28	4,130	5,160	1805	1805								491
63-343-41	【AC減菌】シリコセン T-10 10入	2,480	3,020	1805	1805								
63-343-42	【AC減菌】シリコセン T-12 10入	2,590	3,170	1805	1805								
63-343-43	【AC減菌】シリコセン T-15 10入	2,760	3,370	1805	1805								
63-343-44	【AC減菌】シリコセン T-17 10入	3,180	3,890	1805	1805								
63-343-45	【AC減菌】シリコセン T-19 10入	3,220	3,940	1805	1805								
63-343-46	【AC減菌】シリコセン T-22 10入	3,340	4,090	1805	1805								
63-343-47	【AC減菌】シリコセン T-24 10入	4,290	5,220	1805	1805								
63-343-48	【AC減菌】シリコセン T-32 10入	5,510	6,790	1805	1805								
63-343-49	【AC減菌】シリコセン T-42 10入	14,500	18,100	1805	1805								
63-343-50	【AC減菌】シリコセン T-52 10入	16,100	20,100	1805	1805								
63-343-51	【AC減菌】シリコセン L-12 10入	2,380	2,970	1805	1805								
63-343-52	【AC減菌】シリコセン L-17 10入	2,980	3,650	1805	1805								
63-343-53	【AC減菌】シリコセン L-22 10入	3,140	3,850	1805	1805								
63-343-58	【AC減菌】シリコセン T-28 10個	5,030	6,200	1805	1805								
63-5521-45	エスカップ(90mL) 200個入 66-90	3,200	3,800										917
63-5521-46	エスカップ(110mL) 200個入 66-110	3,400	3,800										917
63-5521-47	エスカップ(130mL) 200個入 88-130	7,000	8,000										917
63-5521-48	エスカップ(180mL) 200個入 88-180	7,000	8,800										917
63-5535-88	ホジナイザー(分數機) T25 easy clean control	475,000	490,000	282	282								
63-7938-95	ファスナーロック専用取付具 ファスナータイプ シルバー FAM	750	770										287
63-7939-23	防犯強化ロック 応用 ファスナーロック 鍵付 シルバー FN469	2,480	3,030										287
64-1130-13	ビービースルーF 600G	2,500	3,000										80
64-3773-04	マウスパッド ジャージタイプ 廉価版 ブルー BPD04BLA	440	280	2611	2611								
64-3773-05	マウスパッド ジャージタイプ 廉価版 グリーン BPD04GYA	440	280	2611	2611								
64-3776-96	有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BSMBU100BK	1,780	1,150	2610	2610								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サンニープズ 2024 円	飯櫃2024 円	アズビユア 2023 円	ナビ助2023 円	産産産産産産 品ハシフ 円	ウェルビー ングハシフ 円	サイエンスカ タログ 円
64-9045-39	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き50)	20,700	24,840	1398	1398								553
64-9045-40	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き75)	21,400	25,680	1398	1398								
64-9045-41	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き100)	17,800	21,360	1398	1398								553
64-9045-42	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き150)	19,500	23,400	1398	1398								
64-9045-43	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き200)	17,300	20,760	1398	1398								553
64-9045-44	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き1)	30,200	36,240	1398	1398								
64-9045-45	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き25)	27,200	32,640	1398	1398								
64-9045-46	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き50)	19,000	22,800	1398	1398								
64-9045-47	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き75)	17,400	20,880	1398	1398								
64-9045-48	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き100)	15,800	18,960	1398	1398								
64-9045-49	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き150)	15,500	18,600	1398	1398								
64-9045-50	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 円錐型 目開き200)	15,200	18,240	1398	1398								
65-0572-31	型用固定器具 NDO・WFO・420(W)型・HST-420	17,800	20,000										414
65-0572-38	網板 NDO・WFO-420(W)型用 HST-420	13,000	14,000										414
65-0572-39	網板 NDO・WFO-420(W)型用 HSH-420	5,700	6,300										414
65-0572-40	網板 NDO・WFO-520(W)・WFO-1020(W)型用 HST-520	17,800	20,000										414
65-0572-41	網板 NDO・WFO-520(W)・WFO-1020(W)型用 HSH-520	7,200	7,900										414
65-1857-85	ポリエステル製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き1)	71,000	85,200	1398	1398								
65-1857-86	ポリエステル製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き25)	63,000	75,600	1398	1398								
65-1857-87	ポリエステル製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き50)	50,700	60,840	1398	1398								
65-1857-88	ポリエステル製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き75)	45,200	54,240	1398	1398								
65-1857-89	ポリエステル製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き100)	39,900	47,880	1398	1398								
65-1857-90	ポリエステル製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き150)	33,100	39,720	1398	1398								
65-1857-91	ポリエステル製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き200)	28,800	34,560	1398	1398								
65-1857-92	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き1)	71,000	85,200	1398	1398								
65-1857-93	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き25)	63,000	75,600	1398	1398								
65-1857-94	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き50)	50,700	60,840	1398	1398								
65-1857-95	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き75)	45,200	54,240	1398	1398								
65-1857-96	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き100)	39,900	47,880	1398	1398								
65-1857-97	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き150)	33,100	39,720	1398	1398								
65-1857-98	ナイロン製ブラケット(採取用ネット 大型円柱 目開き200)	28,800	34,560	1398	1398								
6-5323-31	ドータイト(R) 接着剤タイプ AA55	30,900	39,000	1989	1989								
6-5324-01	ドータイト(R) 常温乾燥タイプ D-362	10,200	13,600	1989	1989								
6-5324-02	ドータイト(R) 常温乾燥タイプ D-550	11,900	18,260	1989	1989								
6-5324-03	ドータイト(R) 常温乾燥タイプ D-500	12,700	19,200	1989	1989								
65-3409-96	リンクステーション SOHO向け LST100DNB ネットワークHDD 1ベイ 3TB LST100DN0301B	46,700	41,900	2614	2614								
65-3409-97	リンクステーション SOHO向け LST100DNB ネットワークHDD 2ベイ 12TB LST100DN1202B	129,000	115,500	2614	2614								
65-3411-08	有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 フラック BSK9BU520BK	7,730	3,860	2610	2610								
65-3411-69	リンクステーション SOHO向け LST100DN ネットワークHDD 1ベイ 1TB LST100DN0101B	37,100	33,300	2614	2614								
65-3414-75	無線2.4GHz 静音設計 フルキーボード 日本語配列 フラック BSKBW320BK	9,280	2,530	2610	2610								
65-3415-12	リンクステーション SOHO向け LST100DN ネットワークHDD 1ベイ 8TB LST100DN0801B	82,900	83,400	2614	2614								
65-3416-37	リンクステーション SOHO向け LST200DN ネットワークHDD 2ベイ 6TB LST200DN062B	74,500	69,300	2614	2614								
65-3416-44	リンクステーション SOHO向け LST200DN ネットワークHDD 2ベイ 16TB LST200DN1603B	155,000	138,600	2614	2614								
65-3418-22	リンクステーション SOHO向け LST100DN ネットワークHDD 1ベイ 2TB LST100DN0201B	40,400	36,300	2614	2614								
65-3419-43	リンクステーション SOHO向け LST100DN ネットワークHDD 1ベイ 4TB LST100DN0401B	55,400	49,700	2614	2614								
65-3419-44	リンクステーション SOHO向け LST200DN ネットワークHDD 2ベイ 2TB LST200DN0202B	57,000	53,600	2614	2614								
65-3419-45	リンクステーション SOHO向け LST200DN ネットワークHDD 2ベイ 4TB LST200DN0402B	66,000	62,000	2614	2614								
65-3420-56	リンクステーション SOHO向け LST100DN ネットワークHDD 1ベイ 6TB LST100DN0601B	73,000	65,500	2614	2614								
65-3420-57	リンクステーション SOHO向け LST200DN ネットワークHDD 2ベイ 8TB LST200DN0802B	80,000	78,800	2614	2614								
65-5724-02	はだしマルチ平均板 7804	54,000	59,800										1149
65-5724-03	ウェイバランス平均台 ブルー 8本入 93366	49,000	54,500										1146
65-5724-04	ウェイバランス平均台 グリーン 8本入 93367	49,000	54,500										1146
65-5724-05	レインボーバランスストーン 98505	32,700	36,000										1146
65-5724-06	レインボーバランスストーン用接続部品 6組入 98506	4,000	4,500										1146
65-5724-08	クリスタルカーニバル 2セット組 60596	13,600	15,400										1153
65-5724-09	はだしバランスボード 7807	7,800	9,000										1146
65-5724-10	足背マット 10枚入 70369	12,700	14,500										1146
65-5724-11	足背マット フチコーナー 4枚入 70376	2,100	2,300										1146
65-5724-12	足背マット フチサイド 4枚入 70377	1,900	2,100										1146
65-5724-19	のせのせストーン 60659	30,000	32,500										1152
65-9216-62	スマート搭載 急速充電2.4A出力対応USB Type-A 3ポートAC充電器 ホワイト OWL-ACU348AS-WH	2,840	3,070	2617	2617								
65-9217-51	ドキュメントスキャナー(有線LAN対応 /40ppm/ADF6枚) ADS-4800V	56,800	61,600				28						
65-9219-09	ハードウェア強制終了機能搭載 USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー 16GB RUF3-HSL16G	14,800	9,300	2613	2613								
65-9219-10	ハードウェア強制終了機能搭載 USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー 32GB RUF3-HSL32G	19,700	13,200	2613	2613								
65-9219-11	ハードウェア強制終了機能搭載 USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー 8GB RUF3-HSL8G	11,000	7,350	2613	2613								
65-9220-15	リストレスト一体型マウスパッド グレー BSPD16GY	1,100	960	2611	2611								
65-9220-18	リストレスト一体型マウスパッド ブラック BSPD16BK	1,100	960	2611	2611								
65-9222-31	抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード フラック BSKBW130BK	3,550	3,020	2610	2610								
65-9224-45	法人向け 11ac 4x4 チュニアルバンド無線LANアクセスポイント WAPM-2133R	49,000	50,400	2622	2622								
65-9224-46	法人向け 11ax 2x2 チュニアルバンド無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R	68,000	72,200	2622	2622								
65-9224-79	無線 BlueLED 5ボタン NEOFIT マウス Mサイズ ブラック BSMBW510BK	4,400	3,890	2610	2610								
65-9225-03	有線 BlueLED 5ボタン NEOFIT マウス Mサイズ ブラック BSMBU510MK	3,100	2,780	2610	2610								
66-0005-64	ウエストヒップ比計測用周測定テープ seca203	2,400	2,650										769
66-0015-36	やわらかクッション おもちゃ交換マット 50245	8,200	8,520										1020
66-0015-37	メッシュクッションマット 50175	23,800	26,300										1020
66-0015-38	メッシュクッションマット 50174	45,700	50,400										1020
66-0015-41	シンプルプッシュ・2サイドオープンベント 50106	98,000	110,000										1018
66-0015-42	乳児背べント 58923	64,000	71,200										1018
6-629-01	ポリ袋 0.03mm厚 75 x 150 2000枚入	3,300	3,520	2040	2040	259							
6-629-02	ポリ袋 0.03mm厚 90 x 150 2000枚入	3,850	4,190	2040	2040	259							
6-629-03	ポリ袋 0.03mm厚 90 x 200 1000枚入	2,300	2,470	2040	2040	259							
6-629-04	ポリ袋 0.03mm厚 100 x 170 2000枚入	4,500	4,850	2040	2040	259							
6-629-05	ポリ袋 0.03mm厚 100 x 200 1000枚入	2,550	2,760	2040	2040	259							
6-629-06	ポリ袋 0.03mm厚 100 x 250 1000枚入	2,950	3,240	2040	2040	259							
6-629-07	ポリ袋 0.03mm厚 115 x 200 1000枚入	2,650	2,800	2040	2040	259							
6-629-08	ポリ袋 0.03mm厚 115 x 250 1000枚入	3,100	3,340	2040	2040	259							
6-629-09	ポリ袋 0.03mm厚 130 x 200 1000枚入	3,000	3,220	2040	2040	259							
6-629-10	ポリ袋 0.03mm厚 130 x 250 1000枚入	3,550	3,800	2040	2040	259							
6-629-11	ポリ袋 0.03mm厚 140 x 200 1000枚入	3,050	3,250	2040	2040	259							
6-629-12	ポリ袋 0.03mm厚 150 x 300 1000枚入	4,650	4,980	2040	2040	259							
6-629-13	ポリ袋 0.03mm厚 165 x 280 1000枚入	4,750	5,100	2040	2040	259							
6-629-14	ポリ袋 0.03mm厚 180 x 280 1000枚入	5,150	5,530	2040	2040	259							
6-629-15	ポリ袋 0.03mm厚 190 x 310 1000枚入	5,950	6,400	2040	2040	259							
6-629-16	ポリ袋 0.03mm厚 200 x 325 1000枚入	6,500	6,970	2040	2040	259							
6-629-17	ポリ袋 0.03mm厚 230 x 350 1000枚入	7,900	8,490	2040	2040	259							
6-629-18	ポリ袋 0.03mm厚 260 x 370 1000枚入	9,250	9,980	2040	2040	259							
6-629-19	ポリ袋 0.03mm厚 260 x 400 1000枚入	9,900	10,700	2040	2040	259							
6-629-20	ポリ袋 0.03mm厚 280 x 390 1000枚入	10,600	11,500	2040	2040	259							
6-629-21	ポリ袋 0.03mm厚 300 x 450 500枚入	6,500	7,030	2040	2040	259							
6-629-22	ポリ袋 0.03mm厚 330 x 380 500枚入	7,150	7,630	2040	2040	259							
6-629-23	ポリ袋 0.03mm厚 355 x 450 500枚入	6,600	7,120	2040	2040	259							
6-629-24	ポリ袋 0.03mm厚 450 x 670 500枚入	14,000	15,200	2040	2040	259							
6-629-25	ポリ袋 0.03mm厚 650 x 700 (ポリバケツ用) 中 500枚入	21,100											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクスアスト 2025 円	ナビス2024 円	サンニープーズ 2024 円	飯櫃2024 円	アズビエア 2023 円	ナビ助2023 円	産産産産産用 品ハシフ 円	ウェルビービー ングハシフ 円	サイエンスカ タログ 円
6-631-04	ポリ袋 0.1mm厚 125×200 1000枚	8,050	8,680	2040	2040	259							
6-631-05	ポリ袋 0.1mm厚 150×250 1000枚	11,600	12,600	2040	2040	259							
6-631-06	ポリ袋 0.1mm厚 150×300 1000枚	13,700	14,900	2040	2040	259							
6-631-07	ポリ袋 0.1mm厚 165×280 500枚	7,040	7,630	2040	2040	259							
6-631-08	ポリ袋 0.1mm厚 180×300 500枚	8,140	8,830	2040	2040	259							
6-631-09	ポリ袋 0.1mm厚 205×300 500枚	9,350	10,200	2040	2040	259							
6-631-10	ポリ袋 0.1mm厚 215×350 500枚	11,300	12,300	2040	2040	259							
6-631-11	ポリ袋 0.1mm厚 230×350 500枚	12,000	13,100	2040	2040	259							
6-631-12	ポリ袋 0.1mm厚 255×400 500枚	15,100	16,400	2040	2040	259							
6-631-13	ポリ袋 0.1mm厚 280×410 500枚	16,800	18,300	2040	2040	259							
6-631-14	ポリ袋 0.1mm厚 300×460 500枚	20,100	21,900	2040	2040	259							
6-631-15	ポリ袋 0.1mm厚 320×450 500枚	21,100	22,900	2040	2040	259							
6-631-16	ポリ袋 0.1mm厚 380×500 200枚	11,000	12,000	2040	2040	259							
6-631-17	ポリ袋 0.1mm厚 470×670 200枚	18,200	19,800	2040	2040	259							
6-631-18	ポリ袋 0.1mm厚 550×900 100枚	14,100	15,300	2040	2040	259							
6-631-19	ポリ袋 0.1mm厚 780×950 100枚	20,000	22,800	2040	2040	259							
6-631-20	ポリ袋 0.1mm厚 400×600 200枚	14,000	15,200	2040	2040	259							
6-631-21	ポリ袋 0.1mm厚 500×800 200枚	26,600	28,900	2040	2040	259							
6-631-22	ポリ袋 0.1mm厚 900×1000 100枚	30,300	33,000	2040	2040	259							
6-631-23	ポリ袋 0.1mm厚 950×1600 50枚	18,600	20,300	2040	2040	259							
6-631-24	ポリ袋 0.1mm厚 1000×1300 100枚	31,100	33,900	2040	2040	259							
67-2190-91	PEEKフィルム 0.1mm×170mm×1000mm	10,300	11,000	1953	1953								
67-2190-92	PEEKフィルム 0.2mm×170mm×1000mm	14,500	15,400	1953	1953								
67-2190-93	PEEKフィルム 0.3mm×170mm×1000mm	18,200	19,400	1953	1953								
67-2190-94	PEEKフィルム 0.4mm×170mm×1000mm	21,100	22,400	1953	1953								
67-2190-95	PEEKフィルム 0.5mm×170mm×1000mm	25,200	26,800	1953	1953								
6-7702-01	標準温度計(棒状) No.0 -50~0°C 成績書付	60,000	67,300	517	517								
6-7702-02	標準温度計(棒状) No.1 0~50°C 成績書付	20,000	22,300	517	517								
6-7702-03	標準温度計(棒状) No.2 50~100°C 成績書付	22,000	24,700	517	517								
6-7702-04	標準温度計(棒状) No.3 100~150°C 成績書付	25,200	28,300	517	517								
6-7702-05	標準温度計(棒状) No.4 150~200°C 成績書付	30,500	34,300	517	517								
6-7702-06	標準温度計(棒状) No.7 300~360°C 成績書付	60,900	68,500	517	517								
6-7703-01	標準温度計(二重管) No.0 -50~0°C 成績書付	78,800	88,000	517	517								
6-7703-02	標準温度計(二重管) No.1 0~50°C 成績書付	39,900	44,900	517	517								
6-7703-03	標準温度計(二重管) No.2 50~100°C 成績書付	45,100	50,600	517	517								
6-7703-04	標準温度計(二重管) No.3 100~150°C 成績書付	49,000	54,900	517	517								
6-7703-05	標準温度計(二重管) No.4 150~200°C 成績書付	57,800	64,900	517	517								
6-7703-06	標準温度計(二重管) No.5 200~250°C 成績書付	74,100	83,000	517	517								
6-7703-07	標準温度計(二重管) No.6 250~300°C 成績書付	97,000	97,700	517	517								
6-7703-08	標準温度計(二重管) No.7 300~360°C 成績書付	107,000	120,000	517	517								
68-1421-78	急速充電2A/データ転送 3in1ケーブル ホワイト OWL-CBA4MLC10-BK	3,330	3,560	2619	2619								
68-1421-79	急速充電2A/データ転送 3in1ケーブル ブラック OWL-CBA4MLC20-BK	3,680	3,980	2619	2619								
68-1421-98	PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A-C対応 SSD-PHP1.0U3BA/D	14,100	24,900	2614	2614								
68-1421-99	PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A-C対応 SSD-PHP2.0U3BA/D	27,200	38,700	2614	2614								
68-1422-01	PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A-C対応 SSD-PHP4.0U3BA/D	55,300	72,900	2614	2614								
68-1422-02	PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A-C対応 SSD-PHP500U3BA/D	10,100	18,300	2614	2614								
68-1422-03	USB3.2(Gen1)ポートケーブルSSD 1.0TBスティック型 SSD-PUT1.0U3B/C/D	9,600	18,800	2613	2613								
68-1422-04	USB3.2(Gen1)ポートケーブルSSD 250GBスティック型 SSD-PUT250U3B/C/D	8,330	7,720	2613	2613								
68-1422-05	USB3.2(Gen1)ポートケーブルSSD 500GBスティック型 SSD-PUT500U3B/C/D	13,400	12,200	2613	2613								
68-1422-06	USB3.2(Gen2)TV録画スティック型 TypeC付属 SSD-SCT1.0U3BA/D	11,100	19,900	2613	2613								
68-1422-07	USB3.2(Gen2)TV録画スティック型 TypeC付属 SSD-SCT2.0U3BA/D	36,500	33,700	2613	2613								
68-1422-08	USB3.2(Gen2)TV録画スティック型 TypeC付属 SSD-SCT3.0U3BA/D	7,100	13,300	2613	2613								
68-1422-09	法人向けWi-Fi 6E)ライバンド無線LAN AP WAPM-AXETR	128,000	125,000	2622	2622								
68-1422-18	USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリ 128GBブラック RUF3-KS128GA-BK	5,100	3,360	2613	2613								
68-1422-19	ノックスライド USB3.1(Gen1)USBメモリ 16GBブラック RUF3-KS16GA-BK	1,900	1,250	2613	2613								
68-1422-20	ノックスライド USB3.1(Gen1)USBメモリ 64GBブラック RUF3-KS64GA-BK	3,550	2,380	2613	2613								
68-1422-21	USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BSKBU100BK	1,800	1,520	2610	2610								
68-1422-22	USB接続 有線コンパクトキーボード ブラック BSKBU300BK	3,800	3,160	2610	2610								
68-1422-23	2.4GHz無線 コンパクトキーボード ブラック BSKBW308K	5,560	4,150	2610	2610								
68-1806-73	127-146 金属球膨張試験機 MQ-20A	11,800	9,800										
68-5716-50	オートクレープ FLS-1000	990,000	1,080,000	2151	2151								243
7-1260-01	錐子 径φ50×長さ110 TP-401	1,800	1,910			1543							
7-1260-03	錐子 径φ55×長さ130 TP-403	2,200	2,340			1543							
7-1309-11	湿布巻(ステンレス製) 0.1L TC-01	1,500	1,580			1546							
7-1309-12	湿布巻(ステンレス製) 0.5L TC-02	1,800	1,920			1546							
7-1309-13	湿布巻(ステンレス製) 1.0L TC-03	2,500	2,630			1546							
7-1309-14	湿布巻(ステンレス製) 1.7L TC-04	3,100	3,250			1546							
7-1309-15	湿布巻(ステンレス製) 3.0L TC-05	3,500	3,680			1546							
7-1310-01	ベッドネームカード クリアタイプ	330	350			1704							
7-1310-02	ベッドネームカード ハードタイプ	470	470			1704							
7-3050-01	防炎ベッドヘッド BBP	6,000	7,200			1722							
7-3408-01	ベッドネームホルダー (木目調) 小物ポケットなし BNW	680	720			1702							
7-3408-02	ベッドネームホルダー (木目調) 小物ポケットあり BNW-T	800	850			1702							
7-4853-01	衛生マット 600×900mm EAMSM6090	4,700	4,930			387							
7-4940-02	スベラナイト SB-2740	1,300	1,500										
7-5217-01	ソフトバリアフリーはし 赤 HS-H	950	980			63							
7-5217-02	ソフトバリアフリーはし 紺 HS-H	950	980			32							
7-5579-01	取っ手付き汁椀 HS-N30	950	1,100			34							
7-5579-03	取っ手付き汁椀 HS-N32	950	1,000			34							
7-5801-01	ノンスリップマット ピンク HS-N19	1,950	2,150			33							
7-5801-02	ノンスリップマット ブルー HS-N19	1,950	2,150			33							
7-5803-01	取っ手付き飯椀 梅花赤 HS-N43	850	1,000			33							
7-5803-02	取っ手付き飯椀 梅花青 HS-N43	850	1,000			33							
7-5803-03	取っ手付き飯椀 みず玉 HS-N43	850	1,000			33							
7-7493-02	ディスプレイ保護ベントシート 1000×2000	490	520			1723							
7-7493-01	かどまるマクラ(低) スカイブルー TPL-SB	2,300	2,700			595							361
7-7493-02	かどまるマクラ(低) ライトブルー TPL-PB	2,300	2,700			595							361
7-7493-03	かどまるマクラ(低) ライトグリーン TPL-LG	2,300	2,700			595							361
7-7493-04	かどまるマクラ(低) ライトグリーン TPL-PG	2,300	2,700			595							361
7-7493-05	かどまるマクラ(低) ピンク TPL-PK	2,300	2,700			595							361
7-7493-06	かどまるマクラ(低) クリーム TPL-CR	2,300	2,700			595							361
7-7493-07	かどまるマクラ(低) アイボリー TPL-IV	2,300	2,700			595							361
7-7494-01	かどまるマクラ(中) スカイブルー TPH-SB	2,500	3,000			595							361
7-7494-02	かどまるマクラ(中) ライトブルー TPH-PB	2,500	3,000			595							361
7-7494-03	かどまるマクラ(中) ライトグリーン TPH-LG	2,500	3,000			595							361
7-7494-04	かどまるマクラ(中) ライトグリーン TPH-PG	2,500	3,000			595							361
7-7494-05	かどまるマクラ(中) ピンク TPH-PK	2,500	3,000			595							361
7-7494-06	かどまるマクラ(中) クリーム TPH-CR	2,500	3,000			595							361
7-7494-07	かどまるマクラ(中) アイボリー TPH-IV	2,500	3,000			595							361
7-7495-01	カラフル診察台 600×1800×500mm スカイブルー TE-L60SB	33,000	41,500			578							360
7-7495-02	カラフル診察台 600×1800×500mm ライトブルー TE-L60PB	33,000	41,500			578							360
7-7495-03	カラフル診察台 600×1800×500mm ライトグリーン TE-L60LG	33,000	41,500			578							360
7-7495-04	カラフル診察台 600×1800×500mm ライトグリーン TE-L60PG	33,000	41,500			578							360
7-7495-05	カラフル診察台 600×1800×500mm ピンク TE-L60PK	33,000	41,500			578							360
7-7495-06	カラフル診察台 600×1800×500mm クリーム TE-L60CR	33,000	41,500			578							360
7-7495-07	カラフル診察台 600×1800×500mm アイボリー TE-L60IV	33,000	41,500			578							360
7-7496-01	カラフル診察台 650×1800×500mm スカイブルー TE-L65SB	33,000	41,										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 備蓄2025 頁	サンクスアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2023 頁	ナビ助2023 頁	産産産育産用 品目付 頁	ウェルビービー ングパレ 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-7688-01	ロビーベンチ(背付き・木目調) スカイブルー 1800SB-L	77,000	91,000			163							
7-7688-02	ロビーベンチ(背付き・木目調) ライトブルー 1800PB-L	77,000	91,000			163							
7-7688-03	ロビーベンチ(背付き・木目調) ライムグリーン 1800LG-L	77,000	91,000			163							
7-7688-04	ロビーベンチ(背付き・木目調) ライトグリーン 1800PG-L	77,000	91,000			163							
7-7688-05	ロビーベンチ(背付き・木目調) ピンク 1800PK-L	77,000	91,000			163							
7-7688-06	ロビーベンチ(背付き・木目調) クリーム 1800CR-L	77,000	91,000			163							
7-7688-07	ロビーベンチ(背付き・木目調) アイボリー 1800IV-L	77,000	91,000			163							
7-7690-01	デイスホ観血帯(ラテックスフリー) ピンク 100本入	3,200	3,850			1272							
7-7690-02	デイスホ観血帯(ラテックスフリー) ライトブルー 100本入	3,200	3,850			1272							
7-7706-01	カチ収納ボックス MS	4,250	4,500			1705							
7-7715-01	折りたたみ移動ベッド TF-601	145,000	177,000			583				479			
7-7715-11	折りたたみ移動ベッドTF-601用サイドガード	10,000	13,000			583							
7-8077-01	採血かまぼこマクラ 60mm ブラック BK60-S	2,900	3,700			1268							
7-8077-02	採血かまぼこマクラ 60mm スカイブルー SB80-S	2,900	3,700			1268							
7-8077-03	採血かまぼこマクラ 60mm ピンク PK60-S	2,900	3,700			1268							
7-8077-04	採血かまぼこマクラ 60mm ライトグリーン LG60-S	2,900	3,700			1268							
7-8078-01	採血かまぼこマクラ 45mm ブラック BK45-S	2,800	3,200			1268							
7-8078-02	採血かまぼこマクラ 45mm スカイブルー SB45-S	2,800	3,200			1268							
7-8078-03	採血かまぼこマクラ 45mm ピンク PK45-S	2,800	3,200			1268							
7-8078-04	採血かまぼこマクラ 45mm ライトグリーン LG45-S	2,800	3,200			1268							
7-9668-01	折りたたみ診察台 500×1800×500mm スカイブルー TPE-LD50SB	53,000	56,000			584							
7-9790-01	採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き ブラック BKS45-S	3,200	3,500			1268							
7-9790-02	採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き スカイブルー SBS45-S	3,200	3,500			1268							
7-9790-03	採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き ピンク PKS45-S	3,200	3,500			1268							
7-9790-04	採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き ライトグリーン LGS45-S	3,200	3,500			1268							
7-9791-01	採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付き ブラック BKS60-S	3,300	4,100			1268							
7-9791-02	採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付き スカイブルー SBS60-S	3,300	4,100			1268							
7-9791-03	採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付き ピンク PKS60-S	3,300	4,100			1268							
7-9791-04	採血かまぼこマクラ 60mm・滑り止め付き ライトグリーン LGS60-S	3,300	4,100			1268							
7-9805-01	診察台レザークーパー 700×1800mm スカイブルー SB-7018	7,000	8,300			589							
7-9805-02	診察台レザークーパー 700×1800mm ライトブルー PB-7018	7,000	8,300			589							
7-9805-03	診察台レザークーパー 700×1800mm ライムグリーン LG-7018	7,000	8,300			589							
7-9805-04	診察台レザークーパー 700×1800mm ライトグリーン PG-7018	7,000	8,300			589							
7-9805-05	診察台レザークーパー 700×1800mm ピンク PK-7018	7,000	8,300			589							
7-9805-06	診察台レザークーパー 700×1800mm クリーム CR-7018	7,000	8,300			589							
7-9805-07	診察台レザークーパー 700×1800mm アイボリー IV-7018	7,000	8,300			589							
7-9806-01	診察台レザークーパー 700×1900mm スカイブルー SB-7019	7,000	8,300			589							
7-9806-02	診察台レザークーパー 700×1900mm ライトブルー PB-7019	7,000	8,300			589							
7-9806-03	診察台レザークーパー 700×1900mm ライムグリーン LG-7019	7,000	8,300			589							
7-9806-04	診察台レザークーパー 700×1900mm ライトグリーン PG-7019	7,000	8,300			589							
7-9806-05	診察台レザークーパー 700×1900mm ピンク PK-7019	7,000	8,300			589							
7-9806-06	診察台レザークーパー 700×1900mm クリーム CR-7019	7,000	8,300			589							
7-9806-07	診察台レザークーパー 700×1900mm アイボリー IV-7019	7,000	8,300			589							
7-9807-01	診察台レザークーパー 650×1800mm スカイブルー SB-6518	7,000	8,300			589							
7-9807-02	診察台レザークーパー 650×1800mm ライトブルー PB-6518	7,000	8,300			589							
7-9807-03	診察台レザークーパー 650×1800mm ライムグリーン LG-6518	7,000	8,300			589							
7-9807-04	診察台レザークーパー 650×1800mm ライトグリーン PG-6518	7,000	8,300			589							
7-9807-05	診察台レザークーパー 650×1800mm ピンク PK-6518	7,000	8,300			589							
7-9807-06	診察台レザークーパー 650×1800mm クリーム CR-6518	7,000	8,300			589							
7-9807-07	診察台レザークーパー 650×1800mm アイボリー IV-6518	7,000	8,300			589							
7-9808-01	診察台レザークーパー 650×1900mm スカイブルー SB-6519	7,000	8,300			589							
7-9808-02	診察台レザークーパー 650×1900mm ライトブルー PB-6519	7,000	8,300			589							
7-9808-03	診察台レザークーパー 650×1900mm ライムグリーン LG-6519	7,000	8,300			589							
7-9808-04	診察台レザークーパー 650×1900mm ライトグリーン PG-6519	7,000	8,300			589							
7-9808-05	診察台レザークーパー 650×1900mm ピンク PK-6519	7,000	8,300			589							
7-9808-06	診察台レザークーパー 650×1900mm クリーム CR-6519	7,000	8,300			589							
7-9808-07	診察台レザークーパー 650×1900mm アイボリー IV-6519	7,000	8,300			589							
7-9809-01	診察台レザークーパー 600×1800mm スカイブルー SB-6018	7,000	8,300			589							
7-9809-02	診察台レザークーパー 600×1800mm ライトブルー PB-6018	7,000	8,300			589							
7-9809-03	診察台レザークーパー 600×1800mm ライムグリーン LG-6018	7,000	8,300			589							
7-9809-04	診察台レザークーパー 600×1800mm ライトグリーン PG-6018	7,000	8,300			589							
7-9809-05	診察台レザークーパー 600×1800mm ピンク PK-6018	7,000	8,300			589							
7-9809-06	診察台レザークーパー 600×1800mm クリーム CR-6018	7,000	8,300			589							
7-9809-07	診察台レザークーパー 600×1800mm アイボリー IV-6018	7,000	8,300			589							
7-9810-01	診察台レザークーパー 600×1900mm スカイブルー SB-6019	7,000	8,300			589							
7-9810-02	診察台レザークーパー 600×1900mm ライトブルー PB-6019	7,000	8,300			589							
7-9810-03	診察台レザークーパー 600×1900mm ライムグリーン LG-6019	7,000	8,300			589							
7-9810-04	診察台レザークーパー 600×1900mm ライトグリーン PG-6019	7,000	8,300			589							
7-9810-05	診察台レザークーパー 600×1900mm ピンク PK-6019	7,000	8,300			589							
7-9810-06	診察台レザークーパー 600×1900mm クリーム CR-6019	7,000	8,300			589							
7-9810-07	診察台レザークーパー 600×1900mm アイボリー IV-6019	7,000	8,300			589							
7-9915-01	移動式検査装置台 Grace(グレイス) /バッテリー付 スカイブルー TR-B025B	447,000	547,000			570							
7-9915-02	移動式検査装置台 Grace(グレイス) /バッテリー付 ライトブルー TR-B02PB	447,000	547,000			570							
7-9915-03	移動式検査装置台 Grace(グレイス) /バッテリー付 ライムグリーン TR-B02LG	447,000	547,000			570							
7-9915-04	移動式検査装置台 Grace(グレイス) /バッテリー付 ライトグリーン TR-B02PG	447,000	547,000			570							
7-9915-05	移動式検査装置台 Grace(グレイス) /バッテリー付 ピンク TR-B02PK	447,000	547,000			570							
7-9915-06	移動式検査装置台 Grace(グレイス) /バッテリー付 クリーム TR-B02CR	447,000	547,000			570							
7-9915-07	移動式検査装置台 Grace(グレイス) /バッテリー付 アイボリー TR-B02IV	447,000	547,000			570							
7-9925-01	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm スカイブルー ATE-6018SB	245,000	297,000			568							
7-9925-02	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ライトブルー ATE-6018PB	245,000	297,000			568							
7-9925-03	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ライムグリーン ATE-6018LG	245,000	297,000			568							
7-9925-04	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ライトグリーン ATE-6018PG	245,000	297,000			568							
7-9925-05	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm ピンク ATE-6018PK	245,000	297,000			568							
7-9925-06	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm クリーム ATE-6018CR	245,000	297,000			568							
7-9925-07	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1800mm アイボリー ATE-6018IV	245,000	297,000			568							
7-9926-01	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1900mm スカイブルー ATE-6019SB	245,000	297,000			568							
7-9926-02	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1900mm ライトブルー ATE-6019PB	245,000	297,000			568							
7-9926-03	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1900mm ライムグリーン ATE-6019LG	245,000	297,000			568							
7-9926-04	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1900mm ライトグリーン ATE-6019PG	245,000	297,000			568							
7-9926-05	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1900mm ピンク ATE-6019PK	245,000	297,000			568							
7-9926-06	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1900mm クリーム ATE-6019CR	245,000	297,000			568							
7-9926-07	カラフル電動診察台 スタンダード 600×1900mm アイボリー ATE-6019IV	245,000	297,000			568							
7-9927-01	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm スカイブルー ATE-6518SB	245,000	297,000			568							
7-9927-02	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ライトブルー ATE-6518PB	245,000	297,000			568							
7-9927-03	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ライムグリーン ATE-6518LG	245,000	297,000			568							
7-9927-04	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ライトグリーン ATE-6518PG	245,000	297,000			568							
7-9927-05	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ピンク ATE-6518PK	245,000	297,000			568							
7-9927-06	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm クリーム ATE-6518CR	245,000	297,000			568							
7-9927-07	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm アイボリー ATE-6518IV	245,000	297,000			568							
7-9928-01	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1900mm スカイブルー ATE-6519SB	245,000	297,000			568							
7-9928-02	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1900mm ライトブルー ATE-6519PB	245,000	297,000			568							
7-9928-03	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1900mm ライムグリーン ATE-6519LG	245,000	297,000			568							
7-9928-04	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1900mm ライトグリーン ATE-6519PG	245,000	297,000			568							
7-9928-05	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1900mm ピンク ATE-6519PK	245,000	297,000			568							
7-9928-06	カラフル電動診察台 スタンダード 650×1900mm クリーム ATE-6519CR	245,000	297,000			568							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	販促2024 頁	アズビエア 2023 頁	ナビ助2023 頁	産産産産産用 品パンフ 頁	ウェルビー ングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-9959-02	カラフル診察台 700×1900×600mm ライトブルー TE-H7019PB	38,000	49,000			578				360			
7-9959-03	カラフル診察台 700×1900×600mm ライトグリーン TE-H7019LG	38,000	49,000			578				360			
7-9959-04	カラフル診察台 700×1900×600mm ライトグリーン TE-H7019PG	38,000	49,000			578				360			
7-9959-05	カラフル診察台 700×1900×600mm ピンク TE-H7019PK	38,000	49,000			578				360			
7-9959-06	カラフル診察台 700×1900×600mm クリーム TE-H7019CR	38,000	49,000			578				360			
7-9959-07	カラフル診察台 700×1900×600mm アイボリー TE-H7019RV	38,000	49,000			578				360			
8-1642-01	プロシエア検査用探検コップ[CUP-205] 100個入 100	680	720			828							
8-1642-02	プロシエア検査用探検コップ[CUP-205] 100本×25箱 2500	15,900	16,800			828							
8-1642-03	プロシエア検査用探検コップ[CUP-205] 専用フタ 100個入	1,000	1,590			828							
8-2510-01	懐い捨てエコノミーナビキャッチ 1箱(10個入) DNC-01	2,250	2,380			1790							
8-3783-01	紙コップ(納入) 156mL 100個入 SM-150	500	530			301							
8-3783-02	紙コップ(納入) 211mL 100個入 SM-205-3(T)	580	610			301							
8-3783-03	紙コップ(納入) 156mL 100個/箱×30箱入 SM-150	14,900	15,700			301							
8-3783-14	紙コップ(納入) 211mL 100個/箱×25箱入 SM-205-3(T)	14,100	14,900			301							
8-4699-01	フットランプ (300×200mm) FIT SH	3,400	4,700			1720							
8-5330-02	各種専用 気道検査器 AS-2(連続検出用)	11,000	13,000	651	651			365					
8-7989-01	EVAたたみマット 半畳(2枚組) 940×940×15mm 58536	18,300	19,100			171							
8-7989-02	EVAたたみマット 1畳 940×1840×15mm 58537	18,300	19,100			171							
8-7989-03	EVAたたみマット 50243 半畳(2枚組)	18,600	17,300			171							
8-7989-04	EVAたたみマット 50244 1畳	18,600	17,300			171							
8-7994-01	保育用ベッド[ワンタッチナーサリ] マット付き 56363	123,000	135,000			1018							
8-7994-02	スライドナーサリベッド 57338	145,000	157,000			1018							
8-7994-11	保育用ベッド 敷きふとん 57408	9,500	11,400			1018							
8-7994-12	保育用ベッド 掛ふとん 57409	9,440	11,400			1018							
8-8877-01	デイス巾着袋(樹脂製) 大 50枚×2袋 330×200×55mm Y-330	19,900	21,100			1547							
8-8877-02	デイス巾着袋(樹脂製) 小 50枚×2袋 210×120×30mm Y-210	8,900	9,900			1547							
9-082-01	ガス採集袋(天然ゴム製) 1L 片面	2,760	3,460	613	613								
9-082-02	ガス採集袋(天然ゴム製) 1L 両面	3,910	4,900	613	613								
9-083-01	ガス採集袋(天然ゴム製) 2L 片面	3,170	3,960	613	613								
9-083-02	ガス採集袋(天然ゴム製) 2L 両面	4,260	5,330	613	613								
9-084-01	ガス採集袋(天然ゴム製) 3L 片面	4,200	5,260	613	613								
9-084-02	ガス採集袋(天然ゴム製) 3L 両面	5,300	6,640	613	613								
9-085-01	ガス採集袋(天然ゴム製) 4L 片面	4,550	5,700	613	613								
9-085-02	ガス採集袋(天然ゴム製) 4L 両面	5,640	7,060	613	613								
9-086-01	ガス採集袋(天然ゴム製) 5L 片面	4,840	6,060	613	613								
9-086-02	ガス採集袋(天然ゴム製) 5L 両面	5,930	7,420	613	613								
9-087-01	ガス採集袋(天然ゴム製) 10L 片面	12,200	15,300	613	613								
9-087-02	ガス採集袋(天然ゴム製) 10L 両面	13,200	16,500	613	613								
9-1036-01	フェイスカバー(アーム) ホワイト PA1211	2,700	3,300	2445	2445								
9-1086-01	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ スカイブルー TR-A02SB	385,000	512,000			570							
9-1086-02	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ ライトブルー TR-A02PB	385,000	512,000			570							
9-1086-03	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ ライトグリーン TR-A02LG	385,000	512,000			570							
9-1086-04	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ ライトグリーン TR-A02PG	385,000	512,000			570							
9-1086-05	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ ピンク TR-A02PK	385,000	512,000			570							
9-1086-06	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ クリーム TR-A02CR	385,000	512,000			570							
9-1086-07	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ アイボリー TR-A02RV	385,000	512,000			570							
9-1088-01	移動式検査装置台 Grace ハンドスイッチ・フットスイッチ バッテリー付 スカイブルー TR-B02SB-W	490,000	571,000			570							
9-1088-02	移動式検査装置台 Grace ハンドスイッチ・フットスイッチ バッテリー付 ライトブルー TR-B02PB-W	490,000	571,000			570							
9-1088-03	移動式検査装置台 Grace ハンドスイッチ・フットスイッチ バッテリー付 ライトグリーン TR-B02LG-W	490,000	571,000			570							
9-1088-04	移動式検査装置台 Grace ハンドスイッチ・フットスイッチ バッテリー付 ライトグリーン TR-B02PG-W	490,000	571,000			570							
9-1088-05	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ バッテリー付 ピンク TR-B02PK-W	490,000	571,000			570							
9-1088-06	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ バッテリー付 クリーム TR-B02CR-W	490,000	571,000			570							
9-1088-07	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ バッテリー付 アイボリー TR-B02RV-W	490,000	571,000			570							
9-1089-01	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ スカイブルー TR-A02SB-W	428,000	537,000			570							
9-1089-02	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ ライトブルー TR-A02PB-W	428,000	537,000			570							
9-1089-03	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ ライトグリーン TR-A02LG-W	428,000	537,000			570							
9-1089-04	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ ライトグリーン TR-A02PG-W	428,000	537,000			570							
9-1089-05	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ ピンク TR-A02PK-W	428,000	537,000			570							
9-1089-06	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ クリーム TR-A02CR-W	428,000	537,000			570							
9-1089-07	移動式検査装置台 Grace(グレイス) ハンドスイッチ・フットスイッチ アイボリー TR-A02RV-W	428,000	537,000			570							
9-1187-01	トゥードゥー オレンジ 24本入 00800003	5,230	5,760			1771							
9-1187-02	トゥードゥー グリーン 24本入 00800004	5,230	5,760			1771							
9-1187-03	トゥードゥー ブルー 24本入 00800002	5,230	5,760			1771							
9-1187-04	トゥードゥー ピンク 24本入 00800005	5,230	5,760			1771							
9-1188-01	トゥードゥー10 オレンジ 24本入 00810003	5,230	5,760			1771							
9-1188-02	トゥードゥー10 グリーン 24本入 00810004	5,230	5,760			1771							
9-1188-03	トゥードゥー10 ブルー 24本入 00810002	5,230	5,760			1771							
9-1188-04	トゥードゥー10 ピンク 24本入 00810005	5,230	5,760			1771							
9-1319-01	電動診察台 EB6018-SB	152,000	160,000			574							
9-1319-02	電動診察台 EB6018-PB	152,000	160,000			574							
9-1319-03	電動診察台 EB6018-LG	152,000	160,000			574							
9-1319-04	電動診察台 EB6018-PG	152,000	160,000			574							
9-1319-05	電動診察台 EB6018-PK	152,000	160,000			574							
9-1319-06	電動診察台 EB6018-CR	152,000	160,000			574							
9-1319-07	電動診察台 EB6018-IV	152,000	160,000			574							
9-1320-01	電動診察台 EB6518-SB	152,000	160,000			574							
9-1320-02	電動診察台 EB6518-PB	152,000	160,000			574							
9-1320-03	電動診察台 EB6518-LG	152,000	160,000			574							
9-1320-04	電動診察台 EB6518-PG	152,000	160,000			574							
9-1320-05	電動診察台 EB6518-PK	152,000	160,000			574							
9-1320-06	電動診察台 EB6518-CR	152,000	160,000			574							
9-1320-07	電動診察台 EB6518-IV	152,000	160,000			574							
9-1321-01	電動診察台 EB7018-SB	152,000	160,000			574							
9-1321-02	電動診察台 EB7018-PB	152,000	160,000			574							
9-1321-03	電動診察台 EB7018-LG	152,000	160,000			574							
9-1321-04	電動診察台 EB7018-PG	152,000	160,000			574							
9-1321-05	電動診察台 EB7018-PK	152,000	160,000			574							
9-1321-06	電動診察台 EB7018-CR	152,000	160,000			574							
9-1321-07	電動診察台 EB7018-IV	152,000	160,000			574							