

2025年2月

お得意先様 各位

アズワン株式会社  
営業本部

## 価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、  
一部の商品につき、2025年3月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、  
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、  
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

# 価格改定表

研究用総合機器カタログ2025  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024  
サニーフーズカタログ2024  
研究設備カタログ2024  
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025  
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021  
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023  
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット  
サイエンスカタログ2024-2025  
災害対策カタログ2025

2025年3月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	欧龍2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビー イングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁	改善対策カ ログ2025 頁
0-117-02	脱衣カゴ キャスター付き グリーン 560×420×570mm DP-10C(1段)	9,260	10,700			603								
0-117-03	脱衣カゴ キャスター付き グリーン 515×350×750mm DP-25C(2段)	13,400	16,800			603								
0-117-05	脱衣カゴ キャスター付き ブルー 560×420×570mm DP-10C(1段)	9,260	10,700			603								
0-117-07	脱衣カゴ キャスター付き ブルー 515×350×750mm DP-25C(2段)	13,500	16,900			603								
0-117-08	脱衣カゴ グリーン 420×560×265mm	6,700	7,820			603								
0-117-10	脱衣カゴ ブルー 420×560×265mm	6,700	7,820			603								
0-1191-01	除菌スプレー(アルバス) 355mL	1,860	1,980	2114	2114	365					394			
0-1405-02	交換用先端ゴム (黒/φ18.5mm) 10018BL	350	400			1842					238			
0-1405-05	交換用先端ゴム (安全杖用/灰/φ12mm) 50012GR	270	310			1847								
0-1405-06	交換用先端ゴム (安全杖用/灰/φ15mm) 50015GR	270	310			1847								
0-1405-07	交換用先端ゴム (安全杖用/黒/φ15mm) 50015BL	250	290			1844					241			
0-1550-01	編布交換車 NBC-1 700×450×850mm	200,000	202,000			129								
0-1551-01	編布交換車 NBC-2 700×450×850mm	189,000	191,000			129								
0-1552-01	編布交換車 NBC-3 700×450×850mm	193,000	195,000			129								
0-1553-01	編布交換車 NBC-4 700×450×850mm	172,000	174,000			129								
0-1641-01	フチ点検船着車 450×450×1675mm PIC-1	72,000	73,000			87								
0-1650-01	パイプ型殺菌端子(強化型) 800×450×692mm PCST-SK	51,500	52,000			117								
0-209-01	回診車 600×450×787mm 307型	40,000	41,000			105								
0-209-02	回診車 555×395×787mm 305型	65,000	66,000			105								
0-210-01	カラフル回診車 手摺無し グリーン 600×450×792mm	25,000	26,000			108								
0-210-02	カラフル回診車 手摺無し イエロー 600×450×792mm	25,000	26,000			108								
0-210-04	カラフル回診車 手摺付 グリーン 616×450×842mm	31,000	32,000			108								
0-210-05	カラフル回診車 手摺付 イエロー 616×450×842mm	31,000	32,000			108								
0-210-07	カラフル回診車 手摺無し ラベンダー 600×450×792mm	25,000	26,000			108								
0-210-08	カラフル回診車 手摺付 ラベンダー 616×450×842mm	31,000	32,000			108								
0-210-09	カラフル回診車 手摺無し ブルー 600×450×792mm	25,000	26,000			108								
0-210-10	カラフル回診車 手摺無し ピンク 600×450×792mm	25,000	26,000			108								
0-210-11	カラフル回診車 手摺付 ブルー 616×450×842mm	31,000	32,000			108								
0-210-12	カラフル回診車 手摺付 ピンク 616×450×842mm	31,000	32,000			108								
0-2220-01	ナビスメイトゴン 458×406×867mm NM-1	39,000	40,000			97								
0-2220-02	ナビスメイトゴン 458×406×867mm 引き出し付 NM-2(引出し付き)	53,000	54,000			97								
0-225-01	点検船着台 大	125,000	126,000			85								
0-225-02	点検船着台 大	170,000	171,000			85								
0-225-11	点検船着台 中-横付 中-横付き	136,000	137,000			85								
0-225-12	点検船着台 大-横付 大-横付き	184,000	185,000			85								
0-226-01	点検万能船着車 A型	266,000	267,000			86								
0-227-01	簡易点検船着車 560×395×837/(1587)mm YU型	125,000	126,000			85								
0-319-83	メンテアップ(純軸) 産婦人科 φ20.0×309mm 1箱(1本/袋×15袋入) 1P3020	700	830			1323								
0-3439-01	編布交換車 BC-2000 700×450×850mm	158,000	160,000			129								
0-3508-41	ナビグリーンV(清拭車) OC-01L	275,000	288,000			1924							343	
0-3872-01	介護寝巻 (つなぎタイプ) ブルー/M	8,600	11,300			1978							155	
0-3872-02	介護寝巻 (つなぎタイプ) ブルー/L	8,900	11,800			1978							155	
0-3872-03	介護寝巻 (つなぎタイプ) 若草色/M	8,600	11,300			1978							155	
0-3872-04	介護寝巻 (つなぎタイプ) 若草色/L	8,900	11,800			1978							155	
0-4137-41	ナビステムキャビネット 900×500×1050mm 2枚引戸 RW5-10S	62,700	64,600			31								
0-4137-42	ナビステムキャビネット 900×500×1050mm 両開き RW5-10H	64,400	66,400			31								
0-4137-43	ナビステムキャビネット 900×500×1050mm オープン RW5-10K	51,000	52,600			31								
0-4137-44	ナビステムキャビネット 900×500×1050mm ラテラル(下置用) RW5-N10D3	120,700	124,400			31								
0-4137-45	ナビステムキャビネット 900×500×1050mm ラテラル引戸 RW5-10SG	77,700	80,100			31								
0-4137-46	ナビステムキャビネット 900×500×1050mm フルム保管庫 RW5-10KR	84,300	87,000			31								
0-4137-47	ナビステムキャビネット 900×500×750mm 両開き RW5-07H	55,000	56,700			31								
0-4137-48	ナビステムキャビネット 900×500×750mm オープン RW5-07K	43,100	44,400			31								
0-4137-49	ナビステムキャビネット 900×500×1050mm プラドレー(下置用) RW5-N10C39	136,800	141,000			31								
0-4137-50	ナビステムキャビネット 900×500×1050mm プラドレー(下置用) RW5-N10C69	162,800	167,700			31								
0-4137-51	ナビステムキャビネット 900×500×60mm ベース(W800用) RW5-NB	12,500	12,900			31								
0-4147-01	ナビスメイトゴン(天板木目タイプ) 458×406×867mm NM-3	37,000	38,000			97								
0-4147-02	ナビスメイトゴン(天板木目タイプ) 引出付 458×406×867mm NM-4(引出し付き)	50,000	51,000			97								
0-4149-01	分層リネン車 ステンレス 109(ステンレス(SUS304))	103,000	104,000			158								
0-4149-02	分層リネン車 スチール 109	79,800	80,000			158								
0-4394-01	脈拍数・呼吸数用ストップウォッチ 112.7001-00	48,100	50,800			2042								
0-4590-02	オムツ交換車 PFL-2 (1200×475×970mm)	195,000	197,000			1923								
0-4590-04	オムツ交換車 PFL-1 (980×475×970mm)	160,000	162,000			1923								
0-4596-01	編布交換車 BC-3000 750×450×880mm	171,000	173,000			129								
0-5136-01	卓上型殺菌消毒保管庫 430×250×330mm NB-5	90,000	100,000			346								
0-5137-01	殺菌保管庫 幅520×奥行300×高さ405mm NB-2	125,800	135,000			347								
0-5443-11	枠付き回診車(2段) 603×453×787mm W6045W	57,000	58,000			103								
0-5443-12	枠付き回診車(2段) 453×353×787mm W4535W	46,000	47,000			103								
0-5676-31	ユニットカルテ整理棚 900×400×750mm 3列16段 RW4-KT48	144,000	149,000			40								
0-5676-32	ユニットカルテ整理棚 900×400×1050mm 3列23段 RW4-KT69	168,000	174,000			40								
0-5676-34	ユニットカルテ整理棚 900×400×60mm ベース RW4-NB	12,500	12,900			40								
0-659-04	交換用先端ゴム (茶/φ18.5mm) 10018BR	350	400			1842					238			
0-663-01	テラックスAミ製便器椅子 530×455×720~820mm 8500	27,700	28,800			1877					101			
0-663-12	便器椅子用 交換用便座	9,650	10,200			1878					101			
0-663-13	便器椅子用 交換用バケツ	1,890	2,100			1877					101			
0-667-01	便器椅子(折りたたみ式) 530×460×660~760mm 8700	28,900	29,800			1877					101			91
0-6923-01	骨盤ベルト ホワイト S~M	3,800	4,000			1064								
0-6923-02	骨盤ベルト ホワイト M~L	3,800	4,000			1064								
0-6923-03	骨盤ベルト ブラウン S~M	3,800	4,000			1064								
0-6923-04	骨盤ベルト ブラウン M~L	3,800	4,000			1064								
0-7244-11	プレバテアイルページ 黒 PT-5FB	3,200	3,900	1453	1453	875								
0-7244-12	プレバテアイルページ 黒 PT-15FB	4,800	5,900	1453	1453	875								
0-7244-13	プレバテアイルページ 黒 PT-10FB	4,300	4,800	1453	1453	875								
0-7441-01	中山式脊椎医学キョウセイベルトメッシュ S	5,500	5,900			1078					498			
0-7441-02	中山式脊椎医学キョウセイベルトメッシュ M	5,500	5,900			1078					498			
0-7441-03	中山式脊椎医学キョウセイベルトメッシュ L	5,500	5,900			1078					498			
0-7656-01	エクササイズマット ST180 ブルー H-7465B	12,700	13,700			1147					312			
0-7656-02	エクササイズマット ST180 グリーン H-7465G	12,700	13,700			1147					312			
0-7656-03	エクササイズマット ST180 シルバー H-7465S	12,700	13,700			1147					312			
0-7656-04	エクササイズマット ST180 オレンジ H-7465V	12,700	13,700			1147					312			
0-7656-05	エクササイズマット ST180 イエロー H-7465Y	12,700	13,700			1147					312			
0-7656-06	エクササイズマット ST180 ダークグリーン H-7465DG	12,700	13,700			1147					312			
0-7656-07	エクササイズマット ST180 レッド H-7465R	12,700	13,700			1147					312			
0-7731-01	アンクルリストウェイト 500g×2個 HB890	2,700	2,800			1143					317			
0-7731-02	アンクルリストウェイト 1000g×2個 HB895	4,200	4,300			1143					317			
0-7885-02	洗剤用ポンプ (機軸タイプ) NSC-02	513,000	517,000			1936					133			
0-7920-01	ナビスメイトゴン A3引出し書タイプ 補助天板無し 543×398×867mm NM-A304H	55,000	56,000			96								
0-7920-02	ナビスメイトゴン A4引出し書タイプ 補助天板無し 364×398×867mm NM-AA04H	45,000	46,000			96								
0-7921-01	ナビスメイトゴン A3引出し書タイプ 補助天板付 543×398×867mm NM-A304HST	63,000	64,000			96								
0-7921-02	ナビスメイトゴン A4引出し書タイプ 補助天板付 364×398×867mm NM-AA04HST	53,000	54,000			96								
0-7931-01	ナビスメイトゴン・レントゲンフィルム収納タイプ 458×406×867mm NM-1R	44,000	45,000			97								
0-7931-02	ナビスメイトゴン・レントゲンフィルム収納タイプ(引出付) 458×406×867mm NM-2R(引出し付き)	52,000	53,000			97								
0-7969-01	ナーシング処置車 557×350×840mm SW220	82,000	83,000			126								
0-7969-02	ナーシング処置車 557×350×840mm SW222	82,000	83,000			126								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025	サンクス2025	ナビス2024	サニーブーズ 2024	秋田2024	アズビユア 2025	アズツール 2021	ナビ助2023	ウェルビービー ングパレンプ	サイエンスカ タログ	災害対策カ ログ2025
1-1720-07	水・油・薬品・17-用耐圧ホース(工場設備・機械配管用)1327リングホース 内径25.0mm×外径33.0mm TSI-25	1,910	2,150	1877	1877									
1-1721-01	耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコンホース 内径4.8mm×外径10.6mm TSI-5	1,980	2,100	1882	1882									
1-1721-02	耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコンホース 内径6.3mm×外径12.3mm TSI-6	2,290	2,430	1882	1882									
1-1721-03	耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコンホース 内径7.9mm×外径14.3mm TSI-8	2,380	2,520	1882	1882									
1-1721-04	耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコンホース 内径9.5mm×外径16.0mm TSI-9	2,390	2,540	1882	1882									
1-1721-05	耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコンホース 内径12.7mm×外径19.5mm TSI-12	2,980	3,160	1882	1882									
1-1721-06	耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコンホース 内径15.9mm×外径24.0mm TSI-15	3,970	4,210	1882	1882									
1-1721-07	耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコンホース 内径19mm×外径28.0mm TSI-19	5,180	5,500	1882	1882									
1-1721-08	耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコンホース 内径25.4mm×外径35.5mm TSI-25	7,200	7,640	1882	1882									
1-1735-31	安全キャップ(GL45ボトル用)1ポート 307019	23,800	24,000	1310	1310									
1-1749-01	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)118mL 500枚入 B01062	21,000	21,500	2046	2046		35							
1-1749-02	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)532mL 500枚入 B01065	29,000	31,600	2046	2046		35							
1-1749-03	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)710mL 500枚入 B01297	38,000	38,800	2046	2046		35							
1-1749-07	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)201mL 500枚入 B01489	24,000	24,500	2046	2046		35							
1-1749-08	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)384mL 500枚入 B01490	34,000	34,700	2046	2046		35							
1-1749-09	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)710mL 800枚入 B01196	49,400	50,400	2046	2046		35							
1-1749-11	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)2041mL 500枚入 B01515	69,800	71,200	2046	2046		35							
1-1749-12	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)2721mL 250枚入 B01445	58,300	59,500	2046	2046		35							
1-1749-15	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)5441mL 100枚入 B01447	44,400	45,300	2046	2046		35							
1-1749-16	ナスコ・ワールバック(書き込み面あり)1627mL 500枚入 B01195	69,000	70,400	2046	2046		35							
1-2113-01	ポリ袋 205×300mm 1袋(500枚入) NHC2-LL	7,290	8,250	2040	2040									
1-2113-02	ポリ袋 230×350mm 1袋(500枚入) NHC2-LL	8,370	9,480	2040	2040									
1-2113-03	ポリ袋 380×500mm 1袋(200枚入) NHC2-LL	6,870	7,780	2040	2040									
1-2113-04	ポリ袋 470×670mm 1袋(100枚入) NHC2-LL	6,150	6,950	2040	2040									
1-2113-05	ポリ袋 550×900mm 1袋(100枚入) NHC2-LL	9,590	10,900	2040	2040									
1-2113-06	ポリ袋 760×950mm 1袋(100枚入) NHC2-LL	14,100	16,000	2040	2040									
1-2226-01	スクリュウキャップ付通気管 スカート 目隠無し 0.5mL 1箱(50個×10袋入) T334-2S	19,000	19,500	1108	1108									
1-2226-02	スクリュウキャップ付通気管 スカート 目隠無し 1.5mL 1箱(50個×10袋入) T334-4S	25,500	26,200	1108	1108									
1-2226-04	スクリュウキャップ付通気管 スカート 目隠無し 2mL 1箱(50個×10袋入) T334-6S	20,000	20,500	1108	1108									
1-2226-05	スクリュウキャップ付通気管 丸底 目隠無し 2mL 1箱(50個×10袋入) T334-7S	29,300	29,800	1108	1108									
1-2367-01	マイクロチューブスキャナー MT-400	159,000	175,000	273	273									
1-2367-11	マイクロチューブスキャナー チューブ用ラック TR4005	23,000	26,000	273	273									
1-2367-12	マイクロチューブスキャナー チューブラックカバー TC4000	9,800	13,000	273	273									
1-2724-01	デジタル吸光度計 Checker HC(遊離塩素) HI701	13,500	14,000	579	579	395								
1-2724-02	デジタル吸光度計 Checker HC(全塩素) HI711	13,500	14,000	579	579	395								
1-2724-03	デジタル吸光度計 Checker HC(リン酸塩) HI713	14,000	14,500	579	579									
1-2724-04	デジタル吸光度計 Checker HC(ヨウ素) HI718	14,000	15,000	579	579									
1-2724-05	デジタル吸光度計 Checker HC(鉄) HI721	14,000	15,000	579	579									
1-2724-06	デジタル吸光度計 Checker HC(葉緑素(全塩素)ULR) HI761	14,000	15,000	579	579	395								
1-2724-07	デジタル吸光度計 Checker HC(葉緑素(全塩素)UHR) HI771	15,000	16,000	579	579	395								
1-2724-11	デジタル吸光度計 Checker HC(HI761用試薬) HB95761-01	6,400	7,000	579	579	395								
1-2724-12	デジタル吸光度計 Checker HC(HI771用試薬) HB95771-01	6,500	6,900	579	579	395								
1-2744-01	保護めがね 12166	1,470	1,530	2224	2224									
1-2746-01	化学防護服 M 4520 M	840	870	2301	2301									
1-2746-02	化学防護服 L 4520 L	840	870	2301	2301									
1-2746-03	化学防護服 XL 4520 XL	840	870	2301	2301									
1-2874-01	耐薬品 7700J M	3,700	3,810	2208	2208									
1-2894-01	耐薬品・溶剤・食品用フッ素ホース トヨフッソホース 内径9mm×外径15mm FF-9	3,400	3,810	1870	1870									
1-2894-02	耐薬品・溶剤・食品用フッ素ホース トヨフッソホース 内径12mm×外径18mm FF-12	4,720	5,280	1870	1870									
1-2894-03	耐薬品・溶剤・食品用フッ素ホース トヨフッソホース 内径15mm×外径22mm FF-15	7,000	7,820	1870	1870									
1-2894-04	耐薬品・溶剤・食品用フッ素ホース トヨフッソホース 内径19mm×外径26mm FF-19	9,340	10,460	1870	1870									
1-2894-05	耐薬品・溶剤・食品用フッ素ホース トヨフッソホース 内径25mm×外径33mm FF-25	11,900	13,290	1870	1870									
1-2894-06	耐薬品・溶剤・食品用フッ素ホース トヨフッソホース 内径32mm×外径41mm FF-32	17,100	19,120	1870	1870									
1-2894-07	耐薬品・溶剤・食品用フッ素ホース トヨフッソホース 内径38mm×外径48mm FF-38	23,500	26,380	1870	1870									
1-2894-08	耐薬品・溶剤・食品用フッ素ホース トヨフッソホース 内径50mm×外径62mm FF-50	31,500	35,170	1870	1870									
1-3226-11	全硬度計(日常防水型)用 全濃度域用試薬 HB93735-0	32,000	35,000	587	587									
1-3226-12	全硬度計(日常防水型)用 低濃度域用試薬 HB93735-00	11,500	12,500	587	587									
1-3226-13	全硬度計(日常防水型)用 中濃度域用試薬 HB93735-01	11,500	12,500	587	587									
1-3226-14	全硬度計(日常防水型)用 高濃度域用試薬 HB93735-02	11,500	12,500	587	587									
1-3226-15	全硬度計(日常防水型)用 測定用ガラスセル(4個入り) HI731331	5,400	5,800	587	587									
1-3228-01	溶存酸素計(日常防水型) HB9146-04N	148,000	155,000	575	575									
1-3228-02	溶存酸素計(日常防水型) HB9146-10N	166,000	165,000	575	575									
1-3228-11	溶存酸素計(日常防水型)用交換電極 HI76407/4F	55,000	60,000	575	575									
1-3228-12	溶存酸素計(日常防水型)用交換電極 HI76407/10F	70,000	75,000	575	575									
1-3228-13	溶存酸素計(日常防水型)用交換電極内部液 HI70415	4,500	5,000	575	575									
1-3228-14	溶存酸素計(日常防水型)用交換メンブラン5個入 HI76407A/P	19,000	21,000	575	575									
1-3250-02	ピンセット(PTFE製) 027.150 先端平 027.150(先端平)	8,000	8,800	1833	1833									
1-3250-03	ピンセット(PTFE製) 027.200 先端平 027.200(先端平)	9,700	10,000	1833	1833									
1-3251-02	ピンセット(PTFE製) 027.151 先端細 027.151(先端細)	7,600	7,800	1833	1833									
1-3251-03	ピンセット(PTFE製) 027.201 先端細 027.201(先端細)	9,200	9,500	1833	1833									
1-329-01	ユニラックジュニア 青 10個入 S500-25B	7,100	7,280	1137	1137									
1-329-02	ユニラックジュニア 赤 10個入 S500-25R	7,100	7,280	1137	1137									
1-329-03	ユニラックジュニア 黄 10個入 S500-25Y	7,100	7,280	1137	1137									
1-3538-21	pH計 本体 青 HI9811-51	49,000	50,000	564	564									
1-3538-22	pH計 本体 青 HI9812-51	49,000	51,000	564	564									
1-361-03	圧力計 STP-75	26,900	29,000	390	390									
1-3890-11	オンライン溶存酸素計用スターキョット TK-100SA	26,900	29,000	390	390									
1-3890-12	オンライン溶存酸素計用スターキョット TK-100SB	26,900	29,000	390	390									
1-4309-01	PCRラック 本体5色(バック(青・緑・オレンジ・ピンク)・黄)各4個入 T328-96AS	31,600	32,400	1138	1138									
1-4309-02	PCRラック 青 本体×20個入 T328-96B	31,600	32,400	1138	1138									
1-4309-03	PCRラック 緑 本体×20個入 T328-96G	31,600	32,400	1138	1138									
1-4315-02	低吸着チューブ 1.5mL 1袋(5000本入) T330-7LST	28,200	29,000	1107	1107									
1-4315-03	低吸着チューブ 2mL 1袋(5000本入) T330-7LST	43,900	45,000	1107	1107									
1-4969-01	化学防護服 XL 4532PLUS XL	1,620	1,580	2299	2299									
1-4969-02	化学防護服 L 4532PLUS L	1,620	1,580	2299	2299									
1-4969-03	化学防護服 M 4532PLUS M	1,620	1,580	2299	2299									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025	サングラス 2025	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	欧備2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビービー ングパレン 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ2025 頁
1-7733-03	PTFE撥弾羽根 羽根スクエア型 90×28mm 002.090.1	1,100	1,200	213	213									
1-7733-04	PTFE撥弾羽根 羽根ラウンド型 65×25mm 002.1065.1	1,000	1,100	213	213									
1-7733-05	PTFE撥弾羽根 羽根ラウンド型 75×25mm 002.1075.1	1,100	1,200	213	213									
1-7733-06	PTFE撥弾羽根 羽根ラウンド型 105×25mm 002.1105.1	1,400	1,500	213	213									
1-7733-07	PTFE撥弾羽根 羽根ラウンド型 125×25mm 002.1125.1	1,400	1,500	213	213									
1-7733-08	PTFE撥弾羽根 羽根ラウンド型 150×25mm 002.1150.1	1,700	1,800	213	213									
1-7733-09	PTFE撥弾シャフト φ6×300mm 005.530.1	5,100	5,300	213	213									
1-7733-10	PTFE撥弾シャフト φ6×400mm 005.540.1	5,500	5,700	213	213									
1-7733-11	PTFE撥弾シャフト φ6×500mm 005.550.1	6,100	6,300	213	213									
1-7733-12	PTFE撥弾シャフト φ6×300mm 005.530.8.1	5,900	6,100	213	213									
1-7733-13	PTFE撥弾シャフト φ6×400mm 005.540.8.1	6,600	6,800	213	213									
1-7733-14	PTFE撥弾シャフト φ6×500mm 005.550.8.1	7,000	7,200	213	213									
1-7734-02	PTFE撥弾棒 φ8×100mm 003.1100	700	720	214	214									
1-7734-03	PTFE撥弾棒 φ8×150mm 003.1150	870	900	214	214									
1-7734-04	PTFE撥弾棒 φ8×200mm 003.1200	1,100	1,150	214	214									
1-7734-05	PTFE撥弾棒 φ8×250mm 003.1250	1,200	1,250	214	214									
1-7734-06	PTFE撥弾棒 φ8×300mm 003.1300	1,300	1,350	214	214									
1-7735-01	PTFE撥弾棒 鉄芯型 φ6×100mm 003.100	1,000	1,050	214	214									
1-7735-02	PTFE撥弾棒 鉄芯型 φ6×150mm 003.150	1,100	1,150	214	214									
1-7735-03	PTFE撥弾棒 鉄芯型 φ6×200mm 003.200	1,200	1,250	214	214									
1-7735-05	PTFE撥弾棒 鉄芯型 φ6×300mm 003.300	1,650	1,700	214	214									
1-7735-07	PTFE撥弾棒 鉄芯型 φ6×400mm 003.400	2,200	2,250	214	214									
1-7736-01	PTFE撥弾羽根(着脱可能型) 4枚羽根 φ6 005.606040	9,300	9,600	213	213									
1-7736-02	PTFE撥弾羽根(着脱可能型) 4枚羽根 φ8 005.609040	10,900	11,300	213	213									
1-7736-03	PTFE撥弾羽根(着脱可能型) 2枚羽根 φ6 005.706070	7,700	7,900	213	213									
1-7736-04	PTFE撥弾羽根(着脱可能型) 2枚羽根 φ8 005.708070	8,300	8,600	213	213									
1-7742-01	PTFEロート φ33mm 039.030	2,400	2,500	1795	1795									
1-7742-02	PTFEロート φ54mm 039.050	3,600	3,900	1795	1795									
1-7742-03	PTFEロート φ75mm 039.070	6,700	6,900	1795	1795									
1-7742-04	PTFEロート φ105mm 039.100	13,300	14,300	1795	1795									
1-7742-05	PTFEロート φ156mm 039.150	25,000	25,800	1795	1795									
1-7879-01	ポータブル濃度計(キットタイプ) H93703C	213,000	228,000	594	594									
1-8091-01	高濃薄・耐熱グリースブレイ SGS	3,260	3,430	1987	1987									
1-8091-12	グリースブレイ 半乾態タイプ FFS	4,790	5,030	1987	1987									
1-8092-01	耐水・耐熱性グリースブレイ FGS	1,690	1,780	1987	1987									
1-8093-01	マルチバースオイルスプレー FOS	1,670	1,750	1994	1994									
1-8450-05	【滅菌済】クリンノール ニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー L 100枚入	5,220	5,440	2243	2243									
1-8450-06	【滅菌済】クリンノール ニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー M 100枚入	5,220	5,440	2243	2243									
1-8450-07	【滅菌済】クリンノール ニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー S 100枚入	5,220	5,440	2243	2243									
1-8450-08	【滅菌済】クリンノール ニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー SS 100枚入	5,220	5,440	2243	2243									
1-8542-01	ラベル付洗浄瓶 アセトン 11646-0622	1,700	1,760	1572	1572									
1-8542-02	ラベル付洗浄瓶 脱イオン水 11646-0631	1,700	1,760	1572	1572									
1-8542-03	ラベル付洗浄瓶 蒸留水 11646-0620	1,700	1,760	1572	1572									
1-8542-05	ラベル付洗浄瓶 イソプロパノール 11646-0624	1,700	1,760	1572	1572									
1-8542-06	ラベル付洗浄瓶 エタノール 11646-0623	1,700	1,760	1572	1572									
1-8542-07	ラベル付洗浄瓶 生理食塩水 11646-0617	1,700	1,760	1572	1572									
1-8542-08	ラベル付洗浄瓶 エタノール 11646-0628	1,700	1,760	1572	1572									
1-8542-09	ラベル付洗浄瓶 異地 11646-0638	1,700	1,760	1572	1572									
1-8542-14	ラベル付洗浄瓶 エタノール F116460639	1,700	1,760	1572	1572									
1-9124-01	導電ブラダシ 1箱(10枚入) YPB0433	5,500	6,890	2555	2555									
1-9124-02	導電ブラダシ 仕切り板 1箱(20枚入) YPB0213	7,350	9,200	2555	2555									
1-9124-03	導電ブラダシ 箱 1箱(10個入) YPH-A4	18,600	25,000	2555	2555									
1-9249-01	スチール保管庫 G-33SG ガラス戸	56,400	58,100	855	855									
1-9249-02	スチール保管庫 G-33SS スチール戸	49,200	50,700	855	855									
1-9249-03	スチール保管庫用ベース 33B	5,800	6,000	855	855									
1-9249-04	スチール保管庫 ガラス戸 G-63SG	107,800	111,100	855	855									
1-9249-05	スチール保管庫 G-63SS スチール戸	96,200	99,100	855	855									
1-9249-06	スチール保管庫用ベース 63B	9,800	10,100	855	855									
1-9249-07	スチール保管庫 G-36SG ガラス戸	105,000	108,200	855	855									
1-9250-01	スチール保管庫 G-33SSG ガラス戸	69,500	71,800	855	855									
1-9250-02	スチール保管庫 G-33SSS スチール戸	62,800	64,500	855	855									
1-9250-03	スチール保管庫用ベース 33B	7,900	7,900	855	855									
1-9250-04	スチール保管庫 ガラス戸 G-63SSG	128,400	132,300	855	855									
1-9250-05	スチール保管庫 G-63SSS スチール戸	117,000	120,600	855	855									
1-9250-06	スチール保管庫用ベース 63B	11,300	11,700	855	855									
1-9250-07	スチール保管庫 G-36GS ガラス戸	126,400	130,200	855	855									
2-1051-21	防護防毒マスク 6500QL/2091-RL3S	5,690	6,030	2208	2208									
2-1051-22	防護防毒マスク 6500QL/2091-RL3M	5,690	6,030	2208	2208									
2-1051-23	防護防毒マスク 6500QL/2091-RL3L	5,690	6,030	2208	2208									
2-1132-01	アルトロン 静電防止0.1	22,800	23,500	2549	2549									
2-1132-02	アルトロン 静電防止0.2	45,700	46,400	2549	2549									
2-3573-02	泡洗浄器(蓄圧式) 5L FM50	47,000	17,500	2178	2178									
2-3573-03	泡洗浄器 FM30	21,000	39,000	2178	2178									
2-3724-01	清掃用具ロッカー 455×515×1790mm SWA-455	44,400	46,700											
2-3724-02	清掃用具ロッカー 600×400×1790mm SWA-600	55,000	57,800											160
2-3724-03	清掃用具ロッカー 880×515×1790mm SWA-N800	94,200	99,000											160
2-3834-05	SS-ケースモールド 37×24×5mm 1箱(12個入) M474-5	18,600	18,900	1436	1436									
2-3837-01	サンブルチューブ 5mL 1袋(1000本入) T552-5ATTP	27,200	27,700	1110	1110									
2-3837-03	サンブルチューブ 10mL 1袋(1000本入) T552-10ATTP	31,000	31,800	1110	1110									
2-3837-04	サンブルチューブ 12mL 1袋(1000本入) T552-12ATTP	31,000	32,400	1110	1110									
2-3837-05	サンブルチューブ 30mL 1袋(500本入) T552-30ATTP	26,000	26,700	1110	1110									
2-3837-11	サンブルチューブ 5・10・12ATTP用リップシール付キャップ 1袋(1000個入) T552W	15,000	15,400	1110	1110									
2-3837-13	サンブルチューブ 5・10・12ATTP用キャップ 1袋(1000個入) T552WTP	15,000	15,400	1110	1110									
2-3837-14	サンブルチューブ 7ATTP用キャップ 1袋(1000個入) T552-7WTP	16,000	16,700	1110	1110									
2-3837-15	サンブルチューブ 30ATTP用キャップ 1袋(500個入) T552-30WTP	16,000	16,700	1110	1110									
2-3881-23	クワイオバイアル リングシールタイプ 2mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T309-2A	48,000	52,000	1115	1115									
2-3881-28	クワイオバイアル リングシールタイプ 2mL 内ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T311-2	51,600	52,900	1115	1115									
2-3881-29	クワイオバイアル リングシールタイプ 2mL 内ネジ・丸底 1箱(100個×10袋入) T311-3	51,600	52,900	1115	1115									
2-3881-33	クワイオバイアル用ラック 50本収納 100×200×25mm 青 1箱(4個入) T315-2	7,400	7,720	1115	1115									
2-3881-42	クワイオバイアル リップシールタイプ 1.2mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T309-1A	36,300	37,300	1115	1115									
2-3881-43	クワイオバイアル リップシールタイプ 2mL 外ネジ・丸底 1箱(100個×10袋入) T309-2	40,200	41,300	1115	1115									
2-3881-44	クワイオバイアル リップシールタイプ 2mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T309-2A	41,400	42,500	1115	1115									
2-3881-45	クワイオバイアル リップシールタイプ 3mL 外ネジ・自立型 1箱(100個×10袋入) T309-3A	44,100	45,300	1115	1115									
2-4208-11	自動分注器 FlexiPump(9) チューブセット φ3.2mm 561102	62,300	63,600	1380	1380									40
2-4208-12	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ3.2mm 561101	64,100	65,400	1380	1380									40
2-4208-13	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ1.6mm 561101	62,300	63,600	1380	1380									40
2-4208-14	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ4.8mm 561103	62,300	63,600	1380	1380									40
2-4208-15	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ6.4mm 561104	62,300	63,600	1380	1380									40
2-4208-16	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ8mm 561105	62,300	63,600	1380	1380									40
2-4208-17	自動分注器 FlexiPump チューブセット φ1.6mm 562101	67,800	69,200	138										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サングラス 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビーイング ページ	サイエンスカ タログ 頁	改善対策カ ログ2025 頁
2-4891-02	ベースモデル 1000種 M475-2	34,000	35,000	1436		905								
2-4891-03	ベースモデル 1000種 M475-3	32,400	35,000	1436		905								
2-4896-01	管理カセットキャビネット6入 M495-6	26,000	26,700	1436		905								
2-5127-02	電動ファン付呼吸用保護具(パーソナル) JTRS-433J PLUS	237,510	242,260	2218		2218								
2-5390-01	カウンティング・チェンバー 血球計算盤 スタンダード仕様 (トーマ) 8100105	10,800	11,200	1454		1454								
2-5390-02	カウンティング・チェンバー 血球計算盤 スタンダード仕様 (改良ノイバウエル) 8100104	10,800	11,200	1454		1454								
2-5390-03	カウンティング・チェンバー 血球計算盤 スタンダード仕様 (ビルケルチュルク) 8100102	10,800	11,200	1454		1454								
2-5390-04	カウンティング・チェンバー 血球計算盤 スタンダード仕様 (フォックスローゼンタール) 8100110	10,800	11,200	1454		1454								
2-5390-05	カウンティング・チェンバー 血球計算盤 フライトライン仕様 (トーマ) 8100205	18,300	18,900	1454		1454								
2-5390-06	カウンティング・チェンバー 血球計算盤 フライトライン仕様 (改良ノイバウエル) 8100204	18,700	19,300	1454		1454								
2-5390-07	カウンティング・チェンバー 血球計算盤 フライトライン仕様 (ビルケルチュルク) 810020241	18,300	18,900	1454		1454								
2-5390-08	カウンティング・チェンバー 血球計算盤 フライトライン仕様 (フォックスローゼンタール) 8100210	18,700	19,300	1454		1454								
2-6857-01	機軸部 乳スプレーヘッド	49,800	57,800	2084		2084								
2-5718-01	PSディスプレイ (スタンダードタイプ) 1箱(100個入) BRA759007	3,200	3,300	1333		1333								
2-5718-02	PSディスプレイ (セスキロタイプ) 1箱(100個入) BRA759017	3,300	3,400	1333		1333								
2-5719-01	PMMAディスプレイ (スタンダードタイプ) 1箱(100個入) BRA759106	4,000	4,100	1333		1333								
2-5719-02	PMMAディスプレイ (セスキロタイプ) 1箱(100個入) BRA759116	4,200	4,300	1333		1333								
2-5721-01	遠注管スタンド 50mL用 1箱(5個入) F18795-0001	15,000	17,600	1790		1790								
2-6356-01	食品機械洗浄(簡型)用オイルスプレー OCE@N POSスプレー	2,790	2,930				166							
2-6361-07	オートグレープ用脱臭剤 コナツツの香り 321100	28,200	21,100	2167		2167								
2-6361-08	オートグレープ用脱臭剤 バニラの香り 321200	28,200	21,100	2167		2167								
2-6361-09	オートグレープ用脱臭剤 ミモザの香り 50粒 321300	28,200	21,100	2167		2167								
2-6363-02	ビペットポンプ F37904-0010	7,200	8,500	1208		1208								
2-6363-03	ビペットポンプ F37904-0025	9,000	10,600	1208		1208								
2-6364-01	ビペットスタンド H18962-0006	27,300	28,300	1168		1168								
2-6371-01	フラットワイヤーサンプリングバッグ 75 x 185mm 1箱(500枚入) B01339	20,000	20,400	2046		2046							35	
2-6371-02	フラットワイヤーサンプリングバッグ 115 x 230mm 1箱(500枚入) B01341	25,000	25,500	2046		2046							35	
2-7593-11	トラップボトル 1.8L F19917-0001	59,000	68,700	1699		1699								
2-7593-12	トラップボトル 3.8L F19917-0002	80,100	83,200	1699		1699								
2-8004-03	スリムキャップチューブ 乳白色 目盛無し 1.5mL 1箱(50個 x 10袋入) T335-SSTP	38,300	39,000	1109		1109								
2-8004-04	スリムキャップチューブ 乳白色 目盛無し 2mL 1箱(50個 x 10袋入) T335-6SSTP	35,500	36,600	1109		1109								
2-8059-01	サイエンスオートグレープ(4L) コンパクトサイズ NCC-1701	245,000	279,000	2149		2149								
2-8059-02	サイエンスオートグレープ(4L) コンパクトサイズ NCC-1701B	245,000	279,000	2149		2149								
2-8259-01	回転子取り出し器 F37786-1000	4,100	4,700	254		254								
2-8514-01	耳栓 ひも付き 1箱(2個入) 340-4007	350	360	2330		2330							169	
2-8606-21	土壌ダイレクトpH/℃計 H99121D	102,000	105,000	599		599								
2-8606-31	土壌ダイレクトpH/℃計 交換用電極 HI12923	42,000	46,000	599		599								
2-8607-21	乳製品・半固形食品用pH/℃計 H99161D	110,000	116,000	566		566								
2-8917-11	遊離塩素粉末試薬 1000回分 1箱(100セット入) H93701-01	5,200	5,500			395							91	
2-8917-12	遊離塩素粉末試薬 300回分 1箱(300セット入) H93701-03	14,700	15,500			395							91	
2-8917-14	全塩素粉末試薬 100回分 1箱(100セット入) H93711-01	5,200	5,500			395							91	
2-8917-15	全塩素粉末試薬 300回分 1箱(300セット入) H93711-03	14,700	15,500			395							91	
2-8917-19	ポータブルデジタル残留塩素計セル用洗浄液 230mL H93703-50	6,400	7,000										91	
2-8917-21	ポータブルデジタル残留塩素計 遊離塩素 H97701C	89,000	92,000										91	
2-8917-22	ポータブルデジタル残留塩素計 遊離塩素 H97711C	92,000	97,000										91	
2-8917-33	遊離塩素検知試薬 500回分 1箱(500セット入) H93701-FJ	14,700	15,500										91	
2-8917-36	全塩素検知試薬 500回分 1箱(500セット入) H93701-TJ	13,000	14,000										91	
2-8917-40	ポータブルデジタル残留塩素計 遊離塩素LR/全塩素LR用バッテリー	37,000	41,000										91	
2-8917-41	デジタル分光光度計HI 971シリーズ ガラスセル用キャップ HI 731336N 1セット(4個入)	3,900	4,000	587		587							91	
2-8917-42	ポータブルデジタル残留塩素計 HI 97xxx用キリンゲケース	25,000	28,000										91	
2-8939-12	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 パーコードリーダー	102,000	105,000	1388		1388							9	
2-8939-14	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 サンプルカップ 1箱(1000個入)	42,700	43,600	1388		1388							9	
2-8939-15	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 サンプルコネクタースセット 413003	57,900	59,100	1388		1388							9	
2-8939-16	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 ダブルコネクタースセット 414004	62,800	64,100	1388		1388							9	
2-8939-17	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 メンテナンスキット 414003	195,000	199,000	1388		1388							9	
2-8939-19	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 スタイルスケッチ 414001	53,900	55,000	1388		1388							9	
2-8939-20	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 チューピングセット 413006	19,500	20,000	1388		1388							9	
2-8939-24	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 EnzyClear 413029	33,000	33,700	1388		1388							9	
2-8939-25	スバイラルプレッシング装置 イージースバイラル(R)用 フィルターセット 413009	7,130	7,300	1388		1388							9	
2-9151-01	ハイトン(R)グローブ F284M	35,500	37,900	2262		2262								
2-9151-02	ハイトン(R)グローブ F284L	35,500	37,900	2262		2262								
2-9151-03	ハイトン(R)グローブ F284XL	35,500	37,900	2262		2262								
2-9354-01	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 S 113-90 S	9,200	10,100	2291		2291								
2-9354-02	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 M 113-90 M	9,200	10,100	2291		2291								
2-9354-03	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 L 113-90 L	9,200	10,100	2291		2291								
2-9354-04	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 LL 113-90 LL	9,200	10,100	2291		2291								
2-9354-05	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 男性用 3L 113-90 3L	9,200	10,100	2291		2291								
2-9355-01	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 S 128-90 S	9,000	9,900	2291		2291								
2-9355-02	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 M 128-90 M	9,000	9,900	2291		2291								
2-9355-03	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 L 128-90 L	9,000	9,900	2291		2291								
2-9355-04	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 LL 128-90 LL	9,000	9,900	2291		2291								
2-9355-05	ジップアップ白衣ハーフコート(オフホワイト) 女性用 3L 128-90 3L	9,000	9,900	2291		2291								
2-9641-01	超小型カップリング(アセタール・弁付き) ポチ MCMD1701	2,870	3,160	1902		1902								
2-9641-02	超小型カップリング(アセタール・弁付き) ポチ MCMD1702	2,460	2,680	1902		1902								
2-9641-03	超小型カップリング(アセタール・弁付き) ポチ MCMD1703	2,550	2,780	1902		1902								
2-9641-04	超小型カップリング(アセタール・弁付き) ポチ MCMD1704	2,430	2,650	1902		1902								
2-9642-01	超小型カップリング(アセタール・弁付き) インサート MCMD2201	2,480	2,710	1902		1902								
2-9642-02	超小型カップリング(アセタール・弁付き) インサート MCMD2202	2,140	2,330	1902		1902								
2-9642-03	超小型カップリング(アセタール・弁付き) インサート MCMD2203	2,840	2,880	1902		1902								
2-9642-04	超小型カップリング(アセタール・弁付き) インサート MCMD2204	2,220	2,420	1902		1902								
2-9812-01	保護めがね セキュアフィット(TM) クリア SF201AF	1,100	1,140	2223		2223								
2-9812-03	保護めがね セキュアフィット(TM) クリア SF401AF	1,710	1,780	2223		2223								
2-9812-05	保護めがね セキュアフィット(TM) クリア SF401AF-FM	2,290	2,370	2223		2223								
2-9878-02	ニトリル手袋 HYDREX S 50枚入 N106552	3,700	4,020	2244		2244								
2-9878-03	ニトリル手袋 HYDREX M 50枚入 N106553	3,700	4,020	2244		2244								
2-9878-04	ニトリル手袋 HYDREX L 50枚入 N106554	3,700	4,020	2244		2244								
2-9878-05	ニトリル手袋 HYDREX XL 50枚入 N106555	3,700	4,020	2244		2244								
2-9878-52	ニトリル手袋 HYDREX S 50枚 x 10箱 N106552	33,000	35,800	2244		2244								
2-9878-53	ニトリル手袋 HYDREX M 50枚 x 10箱 N106553	33,000	35,800	2244		2244								
2-9878-54	ニトリル手袋 HYDREX L 50枚 x 10箱 N106554	33,000	35,800	2244		2244								
2-9878-55	ニトリル手袋 HYDREX XL 50枚 x 10箱 N106555	33,000	35,800	2244		2244								
2-9880-01	pH/EC・DOメータ(edge) pH本体キット HI2020-01	110,000	115,000	558		558								
2-9880-02	pH/EC・DOメータ(edge) EC本体キット HI2030-01	164,000	167,000	558		558								
2-9880-03	pH/EC・DOメータ(edge) DO本体キット HI2040-01	164,000	167,000	558		558								
2-9880-11	pH/EC・DOメータ(edge) 併用交換pH複合電極 HI1310	40,000	43,000	558		558								
2-9880-12	pH/EC・DOメータ(edge) 用交換pH複合電極 HI1311	44,000	47,000	558		558								
2-9880-13	pH/EC・DOメータ(edge) 用交換pH複合電極 HI12300	32,000	35,000	558		558								
2-9880-14	pH/EC・DOメータ(edge) 用交換pH複合電極 HI12301	35,000	38,000	558		558								
2-9880-15	pH/EC・DOメータ(edge) 用交換pH複合電極 HI10530	48,000	51,000	558		558								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サグリスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビービー ングパンフ	サイエンスカ タログ	改善対策カ ログ2025 頁
3-4720-02	酸度/pH測定器 H84529	235,000	300,000					88						
3-4954-01	単結晶基板 MgAl2O4基板 片面鏡面 方位 (100) 10×10×0.5mm 1枚 MgAl-100-S-□10-1	24,000	32,000	1931	1931									
3-4954-02	単結晶基板 MgAl2O4基板 両面鏡面 方位 (100) 10×10×0.5mm 1枚 MgAl-100-D-□10-1	26,000	38,000	1931	1931									
3-4954-03	単結晶基板 MgAl2O4基板 片面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 1枚 MgAl-111-S-□10-1	23,000	32,000	1931	1931									
3-4954-04	単結晶基板 MgAl2O4基板 両面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 1枚 MgAl-111-D-□10-1	28,000	38,000	1931	1931									
3-4954-51	単結晶基板 MgAl2O4基板 片面鏡面 方位 (100) 10×10×0.5mm 10枚入 MgAl-100-S-□10-10	220,000	300,000	1931	1931									
3-4954-52	単結晶基板 MgAl2O4基板 両面鏡面 方位 (100) 10×10×0.5mm 10枚入 MgAl-100-D-□10-10	240,000	360,000	1931	1931									
3-4954-53	単結晶基板 MgAl2O4基板 片面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 10枚入 MgAl-111-S-□10-10	210,000	300,000	1931	1931									
3-4954-54	単結晶基板 MgAl2O4基板 両面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 10枚入 MgAl-111-D-□10-10	260,000	360,000	1931	1931									
3-5273-03	自動希釈装置 DiluFlow(R) 秤量用フラットフォーム 505.002	96,400	98,400					41						
3-5273-04	自動希釈装置 DiluFlow(R) 容器用トング付フラットフォーム 505.003	228,000	233,000					41						
3-5273-05	自動希釈装置 DiluFlow(R) 用調整分注アーム 505.004	124,000	127,000					41						
3-5273-06	自動希釈装置 DiluFlow(R)用サーマルプリンター 410150	180,000	191,000	1381	1381			41						
3-5519-01	エアージェット AXEL 183mmLHP-AF3	39,150	40,400							61				
3-5520-01	マイクログラインダー AXEL 155×16mm 6000rpm <sup>-1</sup> AX-101	39,000	40,200							61				
3-5521-01	強力製作用エアージェット AXEL 140×40mm 22000rpm <sup>-1</sup> PWG-2590	18,850	19,500							61				
3-5522-01	ミニエアージェット DOTO(D) R 146×17mm 6000rpm <sup>-1</sup> 10R	144,000	149,000							61				
3-5554-01	回転子取り出し棒 (ポリプロピレン) φ10×300mm 004.1300	1,800	1,900	254	254									
3-5554-02	回転子取り出し棒 (ポリプロピレン) φ10×450mm 004.1450	2,200	2,300	254	254									
3-5977-01	マイクロアンギュラサダー AXEL 124×18mm 25000rpm <sup>-1</sup> MS-90	43,400	44,800							63				
3-5977-02	マイクロアンギュラサダー AXEL 131×18mm 25000rpm <sup>-1</sup> MS-120	43,400	44,800							63				
3-5978-01	ミニアンギュラサダー AXEL 110×35mm 19000rpm <sup>-1</sup> MDS-58-S	41,200	42,500							63				
3-6193-01	静電対策テープディスペンサー 25mm幅 205ST2601	23,000	23,800	2512	2512									
3-6195-01	バイオハザードバッグ(卓上タイプ) 本体セット F13193-0500	14,000	14,600	2165	2165									
3-6195-11	バイオハザードバッグ(卓上タイプ) 交換用バッグ100枚入 F13166-0000	5,500	5,740	2165	2165									
3-6197-01	フリーザーボックス(5mL用) 133×133×64mm 25本収納 4個入 F18852-0017	13,000	13,700	1143	1143									
3-6205-01	ピペットチップフィルター FLOWMI 40um H13880-0040	23,000	23,500	1083	1083									
3-6286-01	セーフティ広口瓶 230mL 216627	3,100	3,180	1592	1592									
3-6286-02	セーフティ広口瓶 470mL 216627	3,200	3,280	1592	1592									
3-6286-03	セーフティ広口瓶 940mL W216631	3,700	3,800	1592	1592									
3-6291-01	ミニバアル ソリッドキャップ 0.3mL 自盛 あり 1箱(12本入) W986273NG	35,000	37,000	1608	1608									
3-6291-02	ミニバアル ソリッドキャップ 1mL 自盛 あり 1箱(12本入) W986274NG	39,600	40,400	1608	1608									
3-6291-04	ミニバアル ソリッドキャップ 3mL 自盛 あり 1箱(12本入) W986277NG	47,000	48,000	1608	1608									
3-6291-05	ミニバアル ソリッドキャップ 5mL 自盛 あり 1箱(12本入) W986279NG	45,000	48,000	1608	1608									
3-6291-06	ミニバアル ソリッドキャップ 10mL 自盛 あり 1箱(6本入) W986280NG	44,400	45,300	1608	1608									
3-6292-03	ミニバアル オープントップキャップ 1mL 自盛 あり 1箱(12本入) W986294NG	43,000	44,000	1608	1608									
3-6292-04	ミニバアル オープントップキャップ 2mL 自盛 あり 1箱(12本入) W986298NG	46,000	47,000	1608	1608									
3-6292-06	ミニバアル オープントップキャップ 5mL 自盛 あり 1箱(12本入) W986299NG	53,000	54,000	1608	1608									
3-6292-16	ミニバアルキャップ 0.3・1mL用中フタ 1箱(100個入) W240583A	23,900	24,500	1608	1608									
3-6292-17	ミニバアルキャップ 2・3・5mL用中フタ 1箱(100個入) W240586A	59,000	60,500	1608	1608									
3-6297-01	透光プラスチッククライオボックス 100本収納 5個入 06755-21	10,800	11,700	1143	1143									
3-6314-02	クライオバイアル 外ねじキャップ 2ml 自立 1箱(50個入) 04395-59	5,100	5,530	1114	1114									
3-6342-13	耐酸キャピネット(組み立て式) 青 M120RA	80,300	83,000	888	888									
3-6360-01	減菌サンプリングスプーン 1.23mL 1箱(200個入) H48940-0000	60,000	62,300	1836	1836									
3-6361-01	減菌サンプリングスプーン 80μL 1箱(100個入) H48902-0000	35,000	35,500	1844	1844									
3-6361-02	減菌サンプリングスプーン 125μL 1箱(100個入) H48904-0000	45,000	45,600	1844	1844									
3-6361-03	減菌サンプリングスプーン 250μL 1箱(100個入) H36806-0000	60,000	60,800	1844	1844									
3-6362-02	減菌サンプリングスプーン 金属探知反応タイプ 125μL 1箱(100個入) H36904-0006	61,800	63,500	1844	1844									
3-6363-01	ピペットラック 04395-07	24,300	26,000	1001	1001									
3-6378-01	クライオバイアル 内ねじキャップ 1ml 自立 1箱(50個入) 04395-64	4,500	4,980	1114	1114									
3-6378-02	クライオバイアル 内ねじキャップ 2ml 自立 1箱(50個入) 04395-65	4,500	4,980	1114	1114									
3-6378-03	クライオバイアル 内ねじキャップ 2ml 丸底 1箱(50個入) 04395-66	3,800	4,200	1114	1114									
3-6484-01	CELLLine(TM)細胞培養フラスコ 浮遊タイプ WCL0350-1	41,100	42,200	1071	1071									
3-6484-02	CELLLine(TM)細胞培養フラスコ 浮遊タイプ WCL1000-1	54,900	56,300	1071	1071									
3-6881-04	微量定置点滴びん 本体 10mL 1箱(100個入) W242824	29,000	29,800	1579	1579									
3-6881-05	微量定置点滴びん 本体 15mL 1箱(100個入) W242825	36,000	36,900	1579	1579									
3-6883-03	微量定置点滴びん用 キャップ 7・10・15mL用 赤 1箱(100個入) 7R 242512	8,200	8,500	1579	1579									
3-6883-04	微量定置点滴びん用 キャップ 7・10・15mL用 青 1箱(100個入) 7B 242514	7,900	8,500	1579	1579									
3-6886-03	微量定置点滴びん用 キャップ 7・10・15mL用 赤 1箱(100個入) 7R 242422	6,200	6,700	1579	1579									
3-6887-01	微量定置点滴びん用 キャップ 30・60・125mL用 ナチュラル 1箱(100個入) 30N 242431-01	8,600	9,000	1579	1579									
3-6920-04	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 130×200×0.076 1箱(100枚入) 29SST1058	4,710	4,910	2552	2552									
3-6920-13	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 380×450×0.076 1箱(100枚入) 29SST1008	29,800	31,300	2552	2552									
3-6920-14	ESDシールドバッグ(4層タイプ) 450×600×0.076 1箱(100枚入) 29SST1024	40,200	42,100	2552	2552									
3-6922-03	ESDシールドバッグ シールドバッグ 130×200×0.076 1箱(100枚入) 75SST058	5,560	5,670	2552	2552									
3-6922-08	ESDシールドバッグ シールドバッグ 300×450×0.076 1箱(100枚入) 75SST1218	22,000	22,500	2552	2552									
3-6971-02	保護面 上下面ガード 防曇加工 (耐熱タイプ) 212SAFR	45,000	48,500	2235	2235									
3-6971-04	保護面 上下面ガード 防曇加工 (耐熱) 212BAFR	19,800	21,300	2235	2235									
3-6971-05	保護面 上下面ガード 防曇加工 (紫外線) 2171AFR	16,000	17,000	2235	2235									
3-6972-02	保護面 上面ガード 防曇加工 (紫外線) 171AFR	14,000	15,000	2235	2235									
3-6973-01	保護面 上下面ガード (標準タイプ) 212AR	15,000	16,000	2235	2235									
3-6973-04	保護面 上下面ガード (紫外線) 2171R	14,000	15,000	2235	2235									
3-6974-01	保護面 上面ガード (耐熱タイプ) 125R	31,400	34,000	2235	2235									
3-6974-02	保護面 上面ガード (コーティング) 126R	11,640	12,000	2235	2235									
3-6974-03	保護面 上面ガード (耐熱) 128R	12,000	13,000	2235	2235									
3-7005-04	サンブルチューブ(外ネジ) 自立型 2ml 1000個入 T501-2AT	19,000	19,500	1111	1111									
3-7005-05	サンブルチューブ(外ネジ) 自立型 3ml 1000個入 T501-3AT	24,000	24,800	1111	1111									
3-7005-06	サンブルチューブ(外ネジ) 丸底 4ml 1000個入 T501-4T	35,500	36,000	1111	1111									
3-7005-08	サンブルチューブ(外ネジ) 丸底 5ml 1000個入 T501-5T	40,200	37,800	1111	1111									
3-7005-09	サンブルチューブ(外ネジ) 自立型 5ml 1000個入 T501-5AT	33,100	36,400	1111	1111									
3-7005-11	サンブルチューブ(外ネジ)用キャップ ナチュラル 1000個入 T502N	25,000	26,000	1111	1111									
3-7314-01	化学防護服 (耐油性エントリ-モデル) 4510 M	1,320	1,380	2301	2301						19			
3-7314-02	化学防護服 (耐油性エントリ-モデル) 4510 L	1,320	1,380	2301	2301						19			
3-7314-														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーブーズ 2024 円	数値2024 円	アズビユア 2025 円	アズツール 2021 円	ナビ助2023 円	ウェルビービー ングパンフ 円	サイエンスカ タログ 円	改善対策カ ログ2025 円
3-9361-03	静電アースコード 4.5m 3040	2,430	2,450	2541	2541									
3-9529-02	ヘルマ(R)石英セル 紫外用マイクロ 108002F-10-40	65,100	78,000	1329	1329									
3-9764-01	イヤーマフ PELTOR X1A	5,100	5,160	2330	2330									
3-9764-04	イヤーマフ PELTOR X4A	6,470	6,540	2330	2330									
3-9764-05	イヤーマフ PELTOR X5A	7,250	7,330	2330	2330									
3-9785-01	廃液回収容器 JUSTRITE(R) 7.5L 14762Z	68,000	72,800	891	891									
3-9785-03	廃液回収容器 JUSTRITE(R) 19L 14765Z	70,000	71,800	891	891									
3-980-06	ニクロム線 0.8mm 5m入 NCHW1-08	1,380	1,590	173	173									
3-9825-01	超小型カップリング ボディ 1/4 PLCD17004	2,240	2,440	1902	1902									
3-9825-02	超小型カップリング ボディ 5/16 PLCD17005	2,330	2,540	1902	1902									
3-9825-03	超小型カップリング ボディ 3/8 PLCD17006	2,240	2,440	1902	1902									
3-9825-04	超小型カップリング ボディ 1/4 PLCD22004	1,700	1,860	1902	1902									
3-9825-05	超小型カップリング インサート 5/16 PLCD22005	1,730	1,890	1902	1902									
3-9825-06	超小型カップリング インサート 3/8 PLCD22006	1,700	1,850	1902	1902									
3-9826-01	ノンスビルカップリング ボディ 1/8 NS4D17002	4,920	5,330	1901	1901									
3-9826-02	ノンスビルカップリング ボディ 1/4 NS4D17004	4,800	5,210	1901	1901									
3-9826-03	ノンスビルカップリング ボディ 3/8 NS4D17006	4,800	5,210	1901	1901									
3-9826-04	ノンスビルカップリング インサート 1/8 NS4D22002	5,060	5,570	1901	1901									
3-9826-05	ノンスビルカップリング インサート 1/4 NS4D22004	3,540	3,840	1901	1901									
3-9826-06	ノンスビルカップリング インサート 3/8 NS4D22006	3,620	3,980	1901	1901									
3-9873-01	耐久カーテープ 幅12.7mm 白 ASO-T14-1	1,800	1,870	1996	1996									
3-9873-02	耐久カーテープ 幅12.7mm 黄 ASO-T14-2	1,800	1,870	1996	1996									
3-9873-03	耐久カーテープ 幅12.7mm 緑 ASO-T14-3	1,800	1,870	1996	1996									
3-9873-04	耐久カーテープ 幅12.7mm 赤 ASO-T14-4	1,800	1,870	1996	1996									
3-9874-01	耐久カーテープ 幅19.05mm 白 ASO-T24-1	2,700	2,820	1996	1996									
3-9874-02	耐久カーテープ 幅19.05mm 黄 ASO-T24-2	2,700	2,820	1996	1996									
3-9874-03	耐久カーテープ 幅19.05mm 緑 ASO-T24-3	2,700	2,820	1996	1996									
3-9874-04	耐久カーテープ 幅19.05mm 赤 ASO-T24-4	2,700	2,820	1996	1996									
3-9874-05	耐久カーテープ 幅19.05mm オレンジ ASO-T24-5	2,700	2,820	1996	1996									
3-9874-06	耐久カーテープ 幅19.05mm 青 ASO-T24-6	2,700	2,820	1996	1996									
3-9875-03	耐久カーテープ 幅25.4mm 緑 ASO-T34-3	2,900	3,030	1996	1996									
3-9875-05	耐久カーテープ 幅25.4mm オレンジ ASO-T34-5	2,900	3,030	1996	1996									
3-9875-06	耐久カーテープ 幅25.4mm 青 ASO-T34-6	2,900	3,030	1996	1996									
3-9875-07	耐久カーテープ 幅25.4mm 白 ASO-T34-7	2,900	3,030	1996	1996									
4-1266-05	衛生長靴 ソナG3(耐油タイプ) 24.5cm	3,250	3,400			212								
4-1266-06	衛生長靴 ソナG3(耐油タイプ) 25cm	3,250	3,400			212								
4-1266-08	衛生長靴 ソナG3(耐油タイプ) 26cm	3,250	3,400			212								
4-1266-10	衛生長靴 ソナG3(耐油タイプ) 27cm	3,250	3,400			212								
4-1328-01	二酸化モリブデン M-5パウダー	3,020	3,170	1924	1924									
4-1328-02	二酸化モリブデン Aパウダー	3,020	3,170	1924	1924									
4-1328-03	二酸化モリブデン Cパウダー	2,830	2,980	1924	1924									
4-1328-04	二酸化モリブデン Tパウダー	2,830	2,980	1924	1924									
4-1415-01	ソリブ 60×70mm 100枚入 SOLIV0607	9,140	11,000	2480	2480									
4-1415-02	ソリブ 120×120mm 20枚入 SOLIV1212	3,860	4,630	2480	2480									
4-1415-03	ソリブ 180×190mm 10枚入 SOLIV1919	3,200	3,890	2480	2480									
4-1415-04	ソリブ 240×240mm 10枚入 SOLIV2424	4,510	5,510	2480	2480									
4-1415-05	ソリブ 60×70mm 1ケース(100枚×10袋入) SOLIV0607	82,500	99,000	2480	2480									
4-1415-02	ソリブ 120×120mm 1ケース(20枚×20袋入) SOLIV1212	66,000	79,200	2480	2480									
4-1415-03	ソリブ 180×190mm 1ケース(10枚×10袋入) SOLIV1919	27,500	33,000	2480	2480									
4-1415-04	ソリブ 240×240mm 1ケース(10枚×10袋入) SOLIV2424	39,600	47,500	2480	2480									
4-1613-11	ファイバーチップピセット 246CFR用交換チップ	3,520	3,880	2595	2595									
4-1613-13	ファイバーチップピセット 259CFR用交換チップ	3,520	3,880	2595	2595									
4-1613-14	ファイバーチップピセット 2ACFR用交換チップ	3,520	3,880	2595	2595									
4-1613-15	ファイバーチップピセット 5CFR用交換チップ	3,520	3,880	2595	2595									
4-1613-16	ファイバーチップピセット 7CFR用交換チップ	3,520	3,880	2595	2595									
4-1642-04	検体輸送ハット SBL2AP68B 1000枚入	33,000	36,200	1438	1438									
4-1670-01	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 S 100枚入 N200382	2,600	2,850	2245	2245									
4-1670-02	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 M 100枚入 N200383	2,600	2,850	2245	2245									
4-1670-03	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 L 100枚入 N200384	2,600	2,850	2245	2245									
4-182-02	噴霧器 卓上型 1L	25,800	34,800	1583	1583									
4-182-03	噴霧器 卓上型 0.7L	24,800	33,800	1583	1583									
4-182-04	噴霧器 卓上型 0.4L	21,800	29,800	1583	1583									
4-182-06	噴霧器 オートレール専用	24,800	33,800	1583	1583									
4-183-01	噴霧器 肩掛用 10L	16,000	20,000	1583	1583									
4-183-02	噴霧器 肩掛用 4L	12,000	15,000	1583	1583									
4-183-03	噴霧器 ダイワラム型肩掛用(レバー式) 17L	36,000	37,900	1583	1583									
4-183-04	噴霧器 ダイワラム型肩掛用(レバー式) 13L	35,000	36,900	1583	1583									
4-240-11	器具乾燥ラック用ビニールカーテン	12,000	14,400	2142	2142									
4-248-01	クーラーボックス ハイバー氷点下クーラー M	9,440	10,300	1428	1428									
4-248-02	クーラーボックス ハイバー氷点下クーラー L	12,300	13,200	1428	1428									
4-248-03	クーラーボックス ハイバー氷点下クーラー XL	14,200	14,800	1428	1428									
4-2505-01	PTFEビーカー Thermotek 100mL	9,300	9,600	1721	1721									
4-2505-02	PTFEビーカー Thermotek 250mL	11,600	12,000	1721	1721									
4-2505-03	PTFEビーカー Thermotek 400mL	14,300	14,800	1721	1721									
4-2506-03	PTFE製ねじ口瓶 10mL	5,800	5,800	1545	1545									
4-2506-04	PTFE製ねじ口瓶 25mL	7,600	7,800	1545	1545									
4-2506-05	PTFE製ねじ口瓶 50mL	10,100	10,500	1545	1545									
4-2506-06	PTFE製ねじ口瓶 100mL	12,800	13,300	1545	1545									
4-2506-07	PTFE製ねじ口瓶 150mL	14,300	14,800	1545	1545									
4-2506-08	PTFE製ねじ口瓶 250mL	15,900	16,400	1545	1545									
4-2506-09	PTFE製ねじ口瓶 500mL	27,000	27,900	1545	1545									
4-2506-10	PTFE製ねじ口瓶 1000mL	38,600	39,800	1545	1545									
4-2763-01	高精度 卓上型濃度計 HI 88703	480,000	520,000	594	594									
4-2893-01	スーパーポリックス Super Polx SWSE 230 x 230mm 150枚入 SPSWSE.0909.10	8,300	8,650	2480	2480									
4-2893-02	スーパーポリックス Super Polx SWSE 300 x 300mm 150枚入 SPSWSE.1212.10	15,200	15,800	2480	2480									
4-2990-01	セキアフィット 保護のね(オーバーグラスタイプ) クリア/ブルー SF3701SGAF-BLU N	2,670	2,770	2223	2223				74					
4-2990-02	セキアフィット 保護のね(オーバーグラスタイプ) クリア/ブルー ひざ付き SF3701XSGAF-BLU N	3,010	3,120	2223	2223				74					
4-2990-03	セキアフィット 保護のね(オーバーグラスタイプ) クリア/ブルー 防曇加工 SF3701IAS-BLU N	2,120	2,200	2223	2223				74					
4-2990-07	セキアフィット 保護のね(オーバーグラスタイプ) L/グリーン/ブルー SF3702SGAF-BLU	2,670	2,770	2223	2223				74					
4-3061-01	ガラス試験管 φ12 x 75mm 1箱(1000本入) 73500-1275	19,400	19,900	1761	1761									
4-3061-02	ガラス試験管 φ13 x 100mm 1箱(1000本入) 73500-13100	20,300	21,800	1761	1761									
4-3061-04	マイクロチップ試験管-納付依頼 73500-650	22,000	22,600	1761	1761									
4-3061-06	マイクロチップ試験管-納付依頼 73500-16125	32,400	35,200	1761	1761									
4-3481-01	アズビユア 塩素フリーホルダー クリア	62,900	76,400						133					
4-3787-01	アズビユア 塩素フリーホルダー クリア	62,900	76,400											
4-3787-02	アズビユア 塩素フリーホルダー クリア	62,900	76,400											
4-3787-03	アズビユア 塩素フリーホルダー クリア	62,900	76,400											
4-4083-01	二酸化モリブデンパウダー M-5パウダー2kg	47,200	51,200	1924	1924									
4-4093-02	二酸化モリブデンパウダー Aパウダー2kg	46,400	48,800	1924	1924									
4-4093-03	二酸化モリブデンパウダー Cパウダー2kg	43,500	45,700	1924	1924									
4-4093-04	二酸化モリブデンパウダー Tパウダー2kg	42,500	44,700	1924	1924									
4-4094-01	二酸化モリブデンパウダー M-5パウダー10kg	193,000	203,000	1924	1924									
4-4094-02	二酸化モリブデンパウダー Aパウダー10kg	188,000	198,000	1924	1924									
4-4094-03	二酸化モリブデンパウダー Cパウダー10kg	185,000	195,000	1924	1924				</					

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 年	サンクアスト 2025 年	ナビス2024 年	サニーブーズ 2024 年	数値2024 年	アズビユア 2025 年	アズツール 2021 年	ナビ助2023 年	ウェルビービー ングパレン ン	サイエンスカ タログ 年	改善対策カ ログ2025 年
4-4847-03	植物培養容器 C215-10EA 10個入	5,980	6,270	1097	1097									
4-4847-05	植物培養容器 C221-10EA 10個入	7,080	7,430	1097	1097									
4-4847-07	植物培養容器 C174-10EA 10個入	8,370	8,790	1097	1097									
4-4848-01	植物培養容器 C590-12EA 12個入	10,560	11,100	1097	1097									
4-4848-04	植物培養容器 C170-10EA 10個入	12,000	12,600	1097	1097									
4-4855-01	丸万用7&1/2インチ 9728895	8,100	8,300	127	127									
4-4998-03	ヒートラックセルスター-356884	117,000	127,000	1094	1094									
4-4999-03	PE付ねじ口遠流管-ユカ 45246-100	15,000	15,400	1771	1771									
4-5001-11	スチューキヤップ遠流管-高強度 45550-15 2個入	9,700	9,900	1771	1771									
4-5001-12	スチューキヤップ遠流管-高強度 45550-30 2個入	12,000	12,300	1771	1771									
4-5015-01	ガラス遠流管 45212-35	3,700	3,800	1771	1771									
4-5015-02	ガラス遠流管 45212-50	5,200	5,400	1771	1771									
4-5035-01	広口ねじ口瓶-GL80 14393-9250	3,100	3,200	1589	1589									
4-5035-02	広口ねじ口瓶-GL80 14393-9500	3,300	3,400	1589	1589									
4-5035-03	広口ねじ口瓶-GL80 14393-1000	4,000	4,100	1589	1589									
4-5035-04	広口ねじ口瓶-GL80 14393-2000	8,600	8,800	1589	1589									
4-5035-11	広口ねじ口瓶-GL80 14393-9010	700	720	1589	1589									
4-5455-01	減菌ブリュワートワイパー(SatPax MicroSeal-VP)1ケース(30シート×12パック入) SSPVP001E12	135,000	136,000						155					
4-5465-01	クリーンルームモップ CHMH. SET. 1	27,200	30,000	2505	2505					171				
4-5475-06	クリーンルームワイパー PW750090920	126,700	135,000							155				
4-5477-02	クリーンルームワイパー DR67009IR120	184,700	225,000						154					
4-5689-01	ワークシューズ 469-21 22.0cm スカイブルー	4,900	4,300				119							
4-5689-02	ワークシューズ 469-21 22.5cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-03	ワークシューズ 469-21 23.0cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-04	ワークシューズ 469-21 23.5cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-05	ワークシューズ 469-21 24.0cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-06	ワークシューズ 469-21 24.5cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-07	ワークシューズ 469-21 25.0cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-08	ワークシューズ 469-21 25.5cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-09	ワークシューズ 469-21 26.0cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-10	ワークシューズ 469-21 26.5cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-11	ワークシューズ 469-21 27.0cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-12	ワークシューズ 469-21 27.5cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5689-13	ワークシューズ 469-21 28.0cm スカイブルー	4,900	4,300					119						
4-5690-01	ワークシューズ 469-22 22.0cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-02	ワークシューズ 469-22 22.5cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-03	ワークシューズ 469-22 23.0cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-04	ワークシューズ 469-22 23.5cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-05	ワークシューズ 469-22 24.0cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-06	ワークシューズ 469-22 24.5cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-07	ワークシューズ 469-22 25.0cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-08	ワークシューズ 469-22 25.5cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-09	ワークシューズ 469-22 26.0cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-10	ワークシューズ 469-22 26.5cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-11	ワークシューズ 469-22 27.0cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-12	ワークシューズ 469-22 27.5cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5690-13	ワークシューズ 469-22 28.0cm ミントグリーン	4,900	4,300					119						
4-5691-01	ワークシューズ 469-23 22.0cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5691-02	ワークシューズ 469-23 22.5cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5691-03	ワークシューズ 469-23 23.0cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5691-04	ワークシューズ 469-23 23.5cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5691-05	ワークシューズ 469-23 24.0cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5691-06	ワークシューズ 469-23 24.5cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5691-07	ワークシューズ 469-23 25.0cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5691-08	ワークシューズ 469-23 25.5cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5691-09	ワークシューズ 469-23 26.0cm ピンク	4,900	4,300					119						
4-5702-01	ステリウォーター フィルター-チューピング 513050 シングル	55,000	56,200	1382	1382		42							
4-5702-02	ステリウォーター フィルター-チューピング 513051 ダブル	63,800	65,100	1382	1382		42							
4-5702-03	ステリウォーター フィルター-チューピング 513052 ダブル	25,400	26,000	1382	1382		42							
4-5702-04	ステリウォーター フィルター-チューピング 561050 シングル	56,100	57,300	1382	1382		42							
4-5702-05	ステリウォーター フィルター-チューピング 562051 ダブル	63,800	65,100	1382	1382		42							
4-5702-11	ステリウォーター フィルター-チューピング 561050 シングル	22,000	22,500	1382	1382		42							
4-5825-01	ねじ込みボールバルブ(SUS304)8A 禁油処理(クラスII)製品 CSE-8A	4,000	4,740	1909	1909									
4-5825-02	ねじ込みボールバルブ(SUS304)10A 禁油処理(クラスII)製品 CSE-10A	4,000	4,910	1909	1909									
4-5825-03	ねじ込みボールバルブ(SUS304)15A 禁油処理(クラスII)製品 CSE-15A	5,400	6,100	1909	1909									
4-5825-04	ねじ込みボールバルブ(SUS304)20A 禁油処理(クラスII)製品 CSE-20A	5,800	6,710	1909	1909									
4-5825-05	ねじ込みボールバルブ(SUS304)25A 禁油処理(クラスII)製品 CSE-25A	6,700	7,820	1909	1909									
4-5825-06	ねじ込みボールバルブ(SUS304)32A 禁油処理(クラスII)製品 CSE-32A	10,000	11,730	1909	1909									
4-5825-07	ねじ込みボールバルブ(SUS304)40A 禁油処理(クラスII)製品 CSE-40A	12,000	14,400	1909	1909									
4-5825-08	ねじ込みボールバルブ(SUS304)50A 禁油処理(クラスII)製品 CSE-50A	15,400	18,730	1909	1909									
4-5826-01	ねじ込みボールバルブ(SUS316)8A 禁油処理(クラスII)製品 CSR-8A	4,500	5,100	1909	1909									
4-5826-02	ねじ込みボールバルブ(SUS316)10A 禁油処理(クラスII)製品 CSR-10A	4,500	5,320	1909	1909									
4-5826-03	ねじ込みボールバルブ(SUS316)15A 禁油処理(クラスII)製品 CSR-15A	5,800	6,980	1909	1909									
4-5826-04	ねじ込みボールバルブ(SUS316)20A 禁油処理(クラスII)製品 CSR-20A	6,500	7,640	1909	1909									
4-5826-05	ねじ込みボールバルブ(SUS316)25A 禁油処理(クラスII)製品 CSR-25A	7,800	9,110	1909	1909									
4-5826-06	ねじ込みボールバルブ(SUS316)32A 禁油処理(クラスII)製品 CSR-32A	11,600	13,770	1909	1909									
4-5826-07	ねじ込みボールバルブ(SUS316)40A 禁油処理(クラスII)製品 CSR-40A	14,300	17,160	1909	1909									
4-5826-08	ねじ込みボールバルブ(SUS316)50A 禁油処理(クラスII)製品 CSR-50A	18,700	22,730	1909	1909									
4-6060-17	蛍光粒子 発光色 グリーン 1um(水分散タイプ) 10mL G0100	83,000	94,600	1970	1970									
4-6060-18	蛍光粒子 発光色 グリーン 2um(水分散タイプ) 10mL G0200	83,000	94,600	1970	1970									
4-6060-19	蛍光粒子 発光色 グリーン 3.0um(水分散タイプ) 10mL G0300	83,000	94,600	1970	1970									
4-6060-20	蛍光粒子 発光色 グリーン 5.0um(水分散タイプ) 10mL G0500	83,000	94,600	1970	1970									
4-6060-21	蛍光粒子 発光色 グリーン 10.0um(水分散タイプ) 10mL G1000	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-01	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.03um(水分散タイプ) 15mL G25	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-02	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.04um(水分散タイプ) 15mL G40	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-03	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.05um(水分散タイプ) 15mL G50	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-04	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.07um(水分散タイプ) 15mL G75	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-05	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.08um(水分散タイプ) 15mL G85	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-06	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.10um(水分散タイプ) 15mL G100	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-08	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.20um(水分散タイプ) 15mL G200	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-09	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.25um(水分散タイプ) 15mL G250	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-10	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.30um(水分散タイプ) 15mL G300	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-11	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.40um(水分散タイプ) 15mL G400	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-13	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.50um(水分散タイプ) 15mL G500	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-14	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.60um(水分散タイプ) 15mL G600	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-15	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.70um(水分散タイプ) 15mL G700	83,000	94,600	1970	1970									
4-6061-16	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.80um(水分散タイプ) 15mL G800	83,000	94,600	1970	1970									
4-6062-17	蛍光粒子 発光色 グリーン 1um(水分散タイプ) 60mL G0100B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6062-18	蛍光粒子 発光色 グリーン 2um(水分散タイプ) 60mL G0200B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6062-19	蛍光粒子 発光色 グリーン 3.0um(水分散タイプ) 60mL G0300B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6062-20	蛍光粒子 発光色 グリーン 5.0um(水分散タイプ) 60mL G0500B	393,000	449,000	1970	1970									
4														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サングラス 2025 頁	ナビS2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	欧機2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビーイー ンゲルヘルフ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ2025 頁
4-6066-14	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 2um 90mL R2020B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6066-15	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 3um 90mL R3020B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-01	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.03um 90mL R25B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-02	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.05um 90mL R50B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-03	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.06um 90mL R60B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-04	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.1um 90mL R100B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-05	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.2um 90mL R200B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-06	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.3um 90mL R300B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-07	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.4um 90mL R400B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-08	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.5um 90mL R500B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-09	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.6um 90mL R600B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-10	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.7um 90mL R700B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-11	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.8um 90mL R800B	393,000	449,000	1970	1970									
4-6067-12	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.9um 90mL R900B	393,000	449,000	1970	1970									
5-326-01	ハイク接続用フィッティング 3/4インチ EPDM/バッキン 20A	3,450	3,700	1667	1667									
5-326-02	ハイク接続用フィッティング 1/2インチ EPDM/バッキン 25A	4,270	4,540	1667	1667									
5-326-03	ハイク接続用フィッティング 1 1/2インチ EPDM/バッキン 40A	6,380	6,620	1667	1667									
5-326-04	ハイク接続用フィッティング 2インチ EPDM/バッキン 50A	8,790	9,060	1667	1667									
5-326-05	ハイク接続用フィッティング 2 1/2インチ EPDM/バッキン 65A	13,500	14,100	1667	1667									
5-326-06	ハイク接続用フィッティング 3インチ EPDM/バッキン 80A	19,800	20,500	1667	1667									
5-326-07	ハイク接続用フィッティング 1/2インチ EPDM/バッキン 15A	3,610	3,870	1667	1667									
5-396-03	薬液タンク 200L	130,000	133,000	1666	1666									
5-396-11	薬液タンク 50L	51,000	52,900	1666	1666									
5-396-12	薬液タンク 100L	64,400	66,200	1666	1666									
5-4032-01	ハスツールピペット 線径なし 150mm 1000本入 926101	12,500	12,900	1754	1754									
5-4032-02	ハスツールピペット 線径なし 230mm 1000本入 926101	13,400	13,900	1754	1754									
5-5043-01	フッ素樹脂成型ひしゃく 036.100	15,000	15,500	1847	1847									
5-5043-02	フッ素樹脂成型ひしゃく 036.250	18,300	18,900	1847	1847									
5-5043-03	フッ素樹脂成型ひしゃく 036.500	23,400	24,100	1847	1847									
5-5043-04	フッ素樹脂成型ひしゃく 036.1000	31,200	32,200	1847	1847									
5-5043-11	フッ素樹脂成型ひしゃく用 延長用ねじ取手 036.001	10,100	10,500	1847	1847									
5-5045-01	ラボ保護テープ1巻 透明25mm F13491-0100	4,500	4,660	2000	2000									
5-5045-02	ラボ保護テープ1巻 透明38mm F13491-0150	6,700	6,940	2000	2000									
5-5045-03	ラボ保護テープ 透明51mm x 32.9m F13453-0020	7,800	8,080	2000	2000									
5-5047-01	ライトオンテープ1巻 NO. 1/2 白 F13483-0050	3,200	3,320	2000	2000									
5-5047-02	ライトオンテープ1巻 NO. 3/4 白 F13483-0075	4,400	4,560	2000	2000									
5-5047-03	ライトオンテープ1巻 NO. 1 白 F13483-0100	5,000	5,180	2000	2000									
5-5048-01	ライトオンテープディスペンサー H13461-0000	29,000	32,100	2000	2000									
5-5052-01	ストップcock ニ方 F30890-0000	8,900	9,200	1904	1904									
5-5052-04	ストップcock 三方 F30895-0000	10,300	10,700	1904	1904									
5-5366-11	フッ素樹脂製三方cock(ロック締め) 016.1302.6.2	5,800	6,000	1894	1894									
5-5366-12	フッ素樹脂製三方cock(ロック締め) 016.1304.2	6,700	6,900	1894	1894									
5-5367-11	フッ素樹脂製三方cock(ロック締め) 016.1202.6.2	4,200	4,300	1894	1894									
5-5368-11	フッ素樹脂製三方cock(差し込み止) 016.802.5.2	4,100	4,200	1894	1894									
5-5368-12	フッ素樹脂製三方cock(差し込み止) 016.802.2	4,500	4,600	1894	1894									
5-5368-13	フッ素樹脂製三方cock(差し込み止) 016.803.2	4,900	5,000	1894	1894									
5-5368-14	フッ素樹脂製三方cock(差し込み止) 016.804.2	5,300	5,500	1894	1894									
5-5369-11	フッ素樹脂製三方cock(差し込み止) 016.70252 016.702.5.2	3,800	3,900	1894	1894									
5-5369-12	フッ素樹脂製三方cock(差し込み止) 016.702.2	3,800	3,900	1894	1894									
5-5369-13	フッ素樹脂製三方cock(差し込み止) 016.703.2	4,000	4,100	1894	1894									
5-5369-14	フッ素樹脂製三方cock(差し込み止) 016.704.2	4,000	4,100	1894	1894									
5-5600-11	電磁ふるい振とう機 選別用部品兼(ふるい用) 31.0400.00	173,000	190,000	322	322									
5-5600-13	ふるい振とう機選別用受皿(ふるい用) 31.1100.03	85,800	94,400	322	322									
5-5600-15	電磁ふるい振とう機選別用受皿(ふるい用) 31.2010.00	104,000	113,000	322	322									
5-5600-21	ふるい振とう機乾式用受皿(ふるい用)1	22,000	24,000	322	322									
5-5600-22	ふるい振とう機乾式用受皿(ふるい用)2	19,000	20,000	322	322									
5-5600-23	ふるい振とう機乾式用受皿(ふるい用)3	16,500	17,000	322	322									
5-5600-24	ふるい振とう機乾式用受皿(ふるい用)4	14,500	15,000	322	322									
5-5600-25	ふるい振とう機乾式用アダプターφ150mm	60,000	67,000	322	322									
5-5600-26	ふるい振とう機乾式用アダプターφ100mm	60,000	67,000	322	322									
5-5600-27	ふるい振とう機乾式用アダプターφ75mm	60,000	67,000	322	322									
5-5600-28	ふるい振とう機選別用アダプターφ150mm	60,000	67,000	322	322									
5-5600-41	電磁ふるい振とう機 AC100~120V aptan	502,000	574,000	322	322									
5-5600-42	電磁ふるい振とう機 AC100~120V pro	641,000	702,000	322	322									
5-5600-43	電磁ふるい振とう機 AC100~120V BASIC	470,000	553,000	322	322									
5-5600-51	電磁ふるい振とう機 AC200~240V aptan	502,000	574,000	322	322									
5-5600-52	電磁ふるい振とう機 AC200~240V pro	641,000	702,000	322	322									
5-5600-53	電磁ふるい振とう機 AC200~240V BASIC	470,000	553,000	322	322									
5-5721-01	ホモジナイザーセット 2mL	6,800	7,000	288	288									
5-5721-02	ホモジナイザーセット 5mL	7,900	8,100	288	288									
5-5721-03	ホモジナイザーセット 10mL	8,800	9,100	288	288									
5-5721-04	ホモジナイザーセット 15mL	10,700	11,100	288	288									
5-5721-05	ホモジナイザーセット 30mL	12,900	13,300	288	288									
5-5721-06	ホモジナイザーセット 50mL	15,800	16,300	288	288									
61-0120-24	デジタル糖度計 H98601	42,000	45,000	704	704								102	
61-0120-25	デジタル屈折計 H98602	44,000	48,000	704	704								102	
61-0120-26	デジタル屈折計 H98603	44,000	48,000	704	704								102	
61-0120-27	デジタル屈折計 H98604	44,000	48,000	704	704								102	
61-0120-28	デジタル屈折計 H98612	44,000	48,000	704	704								102	
61-0120-30	デジタル糖度計 H98613	44,000	48,000	704	704								102	
61-0120-31	デジタル屈折計 H98614	44,000	48,000	704	704								102	
61-0120-32	デジタル塩分計(食塩用) H98621	42,000	45,000	704	704								102	
61-0120-33	デジタル塩分計(海水用) H98622	42,000	45,000	704	704								102	
61-0120-34	デジタル屈折計 H98631	44,000	48,000	704	704								102	
61-0120-35	デジタル屈折計 H98632	44,000	48,000	704	704								102	
61-0120-62	チェックテンプ 温度テスター H98501	9,400	10,400	512	512									
61-0120-63	チェックテンプ 温度テスター H98509	9,800	10,800	512	512									
61-2656-85	化学防護服 4515 Mサイズ 4515 M	690	720	2301	2301									
61-2656-86	化学防護服 4515 Lサイズ 4515 L	690	720	2301	2301									
61-4696-34	300℃対応クリーン用耐熱ミソクリンパック品 MT723-CP	16,500	18,200	2474	2474									
61-4696-36	300℃対応クリーン用耐熱ミソクリンパック品 MT724-CP	22,000	24,200	2474	2474									
61-6971-44	ストレッチマットF180 青 H1479B	32,200	35,100			1147								
61-6971-45	ストレッチマットF180 緑 H1479G	32,200	35,100			1147								
61-6971-46	ストレッチマットF180 シルバー H1479S	32,200	35,100			1147								
61-6971-47	ストレッチマットF180 オレンジ H1479V	32,200	35,100			1147								
61-6971-48	ストレッチマットF180 黄 H1479Y	32,200	35,100			1147								
61-9671-10	スポーツ軽量マット900 青 T1960B	33,700	36,900			1147								
61-9671-11	スポーツ軽量マット900 ダークグリーン T1960DG	33,700	36,900			1147								
61-9671-12	スポーツ軽量マット900 緑 T1960G	33,700	36,900			1147								
61-9671-13	スポーツ軽量マット900 赤 T1960R	33,700	36,900			1147								
61-9671-14	スポーツ軽量マット900 オレンジ T1960V	33,700	36,900			1147								
61-9671-15	スポーツ軽量マット900 黄 T1960Y	33,700	36,900			1147								
61-9672-44														

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サブアスタ 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビーイー ングパンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁	改善対策カ ログ2025 頁
62-6859-58	家具調トレイ(座楽) ベーシック 脱臭 あたか便座 PN-L23318	103,000	109,000								98			
62-6859-62	家具調トレイ(座楽) はねあげ 脱臭 プラスチック便座 PN-L23416	101,000	110,000								98			
62-6859-63	家具調トレイ(座楽) はねあげ 脱臭 ソフト便座 PN-L23417	105,000	114,000								98			
62-6859-64	家具調トレイ(座楽) はねあげ 脱臭 あたか便座 PN-L23418	113,000	122,000								98			
62-9202-68	小型チューピングポンプ 1205/DV	363,300	553,200	358	358									
62-9202-73	小型チューピングポンプ 120U/DV	583,100	667,500	358	358									
62-9202-88	中型チューピングポンプ 5305N/R	1,024,000	1,204,300	359	359									
62-9202-90	中型チューピングポンプ 5305N/D	930,700	1,088,700	359	359									
62-9202-96	中型チューピングポンプ 530UN/R	1,384,100	1,569,700	359	359									
62-9202-98	中型チューピングポンプ 530UN/D	1,285,400	1,616,000	359	359									
63-1269-85	North グローブボックス手袋 ネオプレン8インチ 平手(左:右兼用) 8N1532A/9Q	80,000	86,000	938	938									
63-1269-86	North グローブボックス手袋 ハイバロン8インチ 平手(左:右兼用) 8Y1532A/9Q	86,000	92,000	938	938									
63-1538-80	GreLine Combo H998131	37,000	38,000	800	800									
63-1538-84	皮膚用pH/℃計 H99163D	110,000	116,000											
63-1939-81	ポチイフレーム 専用 ハード M	3,800	4,200			1063			89					
63-1939-82	ポチイフレーム 専用 ハード L	3,800	4,200			1063								
63-1939-83	ポチイフレーム 専用 ハード LL	3,800	4,200			1063								
63-1939-84	ポチイフレーム ひざ用 パワーフィット M	2,800	3,000								1067			
63-1939-85	ポチイフレーム ひざ用 パワーフィット L	2,800	3,000								1067			
63-2267-74	保護めがね セキュアフィット クリア SF401SGAF-BLU	2,160	2,240	2223	2223									
63-2267-75	保護めがね セキュアフィット クリア ガスケット付 SF401SGAF-BLU-F	2,670	2,770	2223	2223									
63-2744-96	ワイン用pH/℃計 H99111D	102,000	108,000						89					
63-2744-99	ビール用pH/℃計 H99151D	102,000	108,000						89					
63-2745-01	牛乳用pH/℃計 H99162D	102,000	108,000						89					
63-2745-02	ヨーグルト用pH/℃計 H99164D	102,000	108,000						89					
63-2745-03	チーズ用pH/℃計 H99165D	102,000	108,000						89					
63-4169-21	耐酸・耐アルカリ手袋 カマフレシ 1双/袋 サイズ9(L) 072609141E	3,660	3,800	2260	2260									
63-4169-22	耐酸・耐アルカリ手袋 カマフレシ 1双/袋 サイズ10(XL) 072610141E	3,660	3,800	2260	2260									
63-5500-70	ボウリング用輪縁保護フィルム 55533	34,000	36,000										401	
63-5538-30	家具調トレイ(座楽) はねあげ 脱臭 あたか便座 ミディアムブラウン PN-L23416MB	113,000	122,000								98			
63-5538-31	家具調トレイ(座楽) はねあげ 脱臭 ソフト便座 ミディアムブラウン PN-L23417MB	105,000	114,000								98			
63-5538-32	家具調トレイ(座楽) はねあげ 脱臭 プラスチック便座 ミディアムブラウン PN-L23416MB	101,000	110,000								98			
63-5597-83	ミニコレクトII 凝固促進剤 0.5mL/1mL 1ラック(50本入) 450534	8,000	8,400						844					
63-5597-84	ミニコレクトII 凝固促進剤/分離剤 0.5mL/0.8mL 1ラック(50本入) 450533	8,000	8,400						844					
63-5597-85	ミニコレクトII ヘパリンリチウム0.5mL 1ラック(50本入) 450536	8,000	8,400						844					
63-5597-87	ミニコレクトII ヘパリンリチウム/分離剤 0.8mL 1ラック(50本入) 450535	8,000	8,400						844					
63-5597-88	ミニコレクトII EDTA-3K 0.25mL/0.5mL 1ラック(50本入) 450530	8,000	8,400						844					
63-5597-90	ミニコレクトII EDTA-2K 0.25mL/0.5mL 1ラック(50本入) 450532	8,000	8,400						844					
63-5597-91	ミニコレクトII フッ化ナトリウム/シユウ糖カリウム 0.25mL 1ラック(50本入) 450540	8,000	8,400						844					
63-5597-93	ミニコレクトII CP 凝固促進剤/分離剤 0.5mL/0.8mL 1ラック(50本入) 450548	10,000	10,500						844					
63-5597-94	ミニコレクトII OP EDTA-2K 0.25mL/0.5mL 1ラック(50本入) 450547	10,000	10,500						844					
63-7318-31	保護ゴグル GG6001 SGAF-BLK	3,040	3,150	2228	2228									
63-7318-50	保護ゴグル GG6001 NSGAF	3,040	3,150	2228	2228									
63-7318-54	セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XSGAF-BLU	2,030	2,110	2223	2223									
63-7318-57	セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN	1,590	1,650	2223	2223									
63-7318-58	セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS	2,160	2,240	2223	2223									
63-7318-59	セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-FJIS	2,670	2,770	2223	2223									
63-9284-18	えいようかん 5本×20箱	12,000	12,900								275			
64-3951-05	内視鏡用ブラシ 3本 26-20010	22,800	26,400						1531					
64-4047-40	バキューム 3mL 13X100 VSTチューブ 1ラック(50本入) 456161	14,000	17,900						851					
64-5078-82	オーモネックリカンベントバイク YRB-3300NL	198,000	230,000						1125					
64-5225-12	調理用デジタル温度センサー(ホワイト:乳製品) HI151	8,900	9,500						76					
64-5225-13	調理用デジタル温度センサー(レッド:生肉) HI151-1	8,900	9,500						76					
64-5225-14	調理用デジタル温度センサー(ブルー:生魚) HI151-2	8,900	9,500						76					
64-5225-15	調理用デジタル温度センサー(イエロー:調理肉) HI151-3	8,900	9,500						76					
64-5225-16	調理用デジタル温度センサー(グリーン:サラダ/フルーツ) HI151-4	8,900	9,500						76					
64-5225-17	調理用デジタル温度センサー(ブラウン:野菜) HI151-5	8,900	9,500						76					
64-7723-60	防カビ抗菌コート裏紙 2kg NB48	30,000	31,400	2112	2112									
64-7723-82	防カビ抗菌コートプラス 2kg NB49	20,000	21,100	2112	2112									
64-7734-99	海水用 塩分センサー H998319	18,000	19,900	571	571									
64-8079-09	標準粒子 20nm 3020A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-10	標準粒子 30nm 3030A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-11	標準粒子 40nm 3040A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-12	標準粒子 50nm 3050A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-13	標準粒子 60nm 3060A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-14	標準粒子 70nm 3070A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-15	標準粒子 80nm 3080A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-16	標準粒子 90nm 3090A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-17	標準粒子 100nm 3100A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-18	標準粒子 125nm 3125A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-19	標準粒子 150nm 3150A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-20	標準粒子 200nm 3200A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-21	標準粒子 220nm 3220A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-22	標準粒子 240nm 3240A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-23	標準粒子 270nm 3269A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-24	標準粒子 300nm 3300A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-25	標準粒子 350nm 3350A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-26	標準粒子 400nm 3400A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-27	標準粒子 450nm 3450A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-28	標準粒子 495nm 3495A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-29	標準粒子 500nm 3500A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-30	標準粒子 560nm 3560A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-31	標準粒子 600nm 3600A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-32	標準粒子 700nm 3700A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-33	標準粒子 800nm 3800A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-34	標準粒子 900nm 3900A	97,100	111,000	1970	1970									
64-8079-35	標準粒子 1.0um 4009A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-36	標準粒子 1.0um 4010A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-37	標準粒子 1.1um 4011A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-38	標準粒子 1.3um 4013A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-39	標準粒子 1.6um 4016A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-40	標準粒子 1.8um 4018A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-41	標準粒子 2.0um 4202A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-42	標準粒子 2.5um 4025A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-43	標準粒子 3.0um 4030A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-44	標準粒子 4.0um 4204A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-45	標準粒子 5.0um 4205A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-46	標準粒子 6.0um 4206A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-47	標準粒子 7.0um 4207A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-48	標準粒子 8.0um 4208A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-49	標準粒子 9.0um 4209A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-50	標準粒子 10um 4210A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-51	標準粒子 12um 4212A	105,000	120,000	1970	1970									
64-8079-52	標準粒子 15um 4215A	10												



品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビ2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビーイー ングパレンプ 頁	サイエンスカ タログ 頁	改善対策カ ログ2025 頁
7-1266-02	スクラブ(男女兼用) ネイビー S 133-98 S	4,800	4,900											
7-1266-03	スクラブ(男女兼用) ネイビー M 133-98 M	4,800	4,900											
7-1266-04	スクラブ(男女兼用) ネイビー L 133-98 L	4,800	4,900											
7-1266-05	スクラブ(男女兼用) ネイビー LL 133-98 LL	4,800	4,900											
7-1266-06	スクラブ(男女兼用) ネイビー 3L 133-98 3L	4,800	4,900											
7-1266-07	スクラブ(男女兼用) ネイビー 4L 133-98 4L	4,800	4,900											
7-1968-01	ラバーコートダンベル 0.5kg 1組(2本入) H-9054(ピンク)	1,240	1,200											317
7-1972-01	フロアバスケケット バスケケット 紅白セット B-6214	19,600	19,900											293
7-1972-02	フロアバスケケット バスケケット 青 B-2033B	9,900	10,100											293
7-1972-03	フロアバスケケット バスケケット 赤 B-2033R	9,900	10,100											293
7-1972-04	フロアバスケケット バスケケット 白 B-2033W	9,900	10,100											293
7-1972-05	フロアバスケケット バスケケット 黄 B-2033Y	9,900	10,100											293
7-2931-01	ボールプール 1950×1950×400mm B-3996	164,000	178,000											1145
7-2959-01	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm ブルー H-7191B	16,300	17,600											1136
7-2959-02	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm グリーン H-7191G	16,300	17,600											1136
7-2959-03	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm オレンジ H-7191V	16,300	17,600											1136
7-2959-04	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm イエロー H-7191Y	16,300	17,600											1136
7-2959-05	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm ダークグリーン H-7191DG	16,300	17,600											1136
7-2959-06	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm レッド H-7191R	16,300	17,600											1136
7-2959-07	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm シルバー H-7191S	16,300	17,600											1136
7-2960-01	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm ブルー H-7192B	45,900	49,800											1136
7-2960-02	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm グリーン H-7192G	45,900	49,800											1136
7-2960-03	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm オレンジ H-7192V	45,900	49,800											1136
7-2960-04	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm イエロー H-7192Y	45,900	49,800											1136
7-2960-05	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm ダークグリーン H-7192DG	45,900	49,800											1136
7-2960-06	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm レッド H-7192R	45,900	49,800											1136
7-2960-07	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm シルバー H-7192S	45,900	49,800											1136
7-3048-01	小室点検高置車(樹脂引出し) 引出2段	93,000	94,000											87
7-3048-02	小室点検高置車(樹脂引出し) 引出3段	122,000	123,000											87
7-3426-01	新高度ベッド(アイゼン) 810×440×965mm	144,000	145,000											1017
7-3426-02	新高度ベッド(ピンク) 810×440×965mm	144,000	145,000											1017
7-3537-01	中山式ボキワイレーム専用ハードダブル M	4,800	5,200											1063
7-3537-02	中山式ボキワイレーム専用ハードダブル L	4,800	5,200											1063
7-3537-03	中山式ボキワイレーム専用ハードダブル LL	4,800	5,200											1063
7-3717-01	卓球台MDFS18 本体	93,000	95,000											294
7-4044-11	グローブライザー GD-1N	120,000	129,000	2286	2286									
7-4346-01	入れ歯ケース(書き込みスペース付き) ピンク H880-91	140	150											1798
7-4346-02	入れ歯ケース(書き込みスペース付き) グリーン H880-92	140	150											1798
7-4346-03	入れ歯ケース(書き込みスペース付き) ピンク 200個 H880-91	24,600	25,400											1798
7-4346-04	入れ歯ケース(書き込みスペース付き) グリーン 200個 H880-92	24,600	25,400											1798
7-4480-01	すいすい快通方-ドール台 IG-3F-DC (ゴミ隠けキャスター仕様) 3輪キャスター	17,400	18,000											1281
7-4480-02	すいすい快通方-ドール台 IG-5F-DC (ゴミ隠けキャスター仕様) 5輪キャスター	25,600	26,000											1281
7-4651-01	ミラーボックス TS006	42,900	44,100											322
7-4725-01	真空採血管 VACUETTE 凝縮促進剤/分離剤入り プルキャップ 5mL	3,500	4,100											1411
7-4725-02	真空採血管 VACUETTE 凝縮促進剤/分離剤入り PREMIUM(赤) 5mL	3,500	4,100											1411
7-4725-03	真空採血管 VACUETTE 凝縮促進剤/分離剤入り PREMIUM(黄) 5mL	3,500	4,100											1411
7-4725-04	真空採血管 VACUETTE EDTA-2K プルキャップ 2mL 1箱(50本入)	3,000	3,500											1411
7-4725-05	真空採血管 VACUETTE EDTA-2K PREMIUM 2mL 1箱(50本入)	3,000	3,500											1411
7-4725-06	真空採血管 VACUETTE 3.2%ウロン糖ナトリウム PREMIUM(青) 1.8mL 1箱(50本入)	3,000	3,500											1411
7-4725-07	真空採血管 VACUETTE 3.2%ウロン糖ナトリウム PREMIUM(黄) 1.8mL 1箱(50本入)	3,000	3,500											1411
7-4725-08	真空採血管 VACUETTE 3.2%ウロン糖ナトリウム PREMIUM(赤) 1.8mL 1箱(50本入)	3,000	3,500											1411
7-4725-09	真空採血管 VACUETTE ツツヒナドリアム/シチュ酸カリウム PREMIUM 2mL 1箱(50本入)	3,000	3,500											1411
7-4725-10	真空採血管 VACUETTE ホルダール 1箱(100個入)	6,720	7,500											1411
7-4725-11	真空採血管 VACUETTE 凝縮促進剤/分離剤入り プルキャップ 8mL 455211	3,500	4,100											1411
7-4901-21	カラフルパースション ホワイト FMS16508-WH	115,000	156,000											617
7-5021-01	バイオハザードバッグ 30×61cm バイオハザードマーク付き 1袋(100枚入) F13160-0009	15,500	16,100	2165	2165									
7-5021-02	バイオハザードバッグ 61×76cm バイオハザードマーク付き 1袋(100枚入) F13161-0009	37,900	39,300	2165	2165									
7-5021-03	バイオハザードバッグ 30×61cm バイオハザードマーク無し 1袋(100枚入) F13160-0005	14,300	16,400	2165	2165									
7-5021-04	バイオハザードバッグ 61×76cm バイオハザードマーク無し 1袋(100枚入) F13161-0005	31,700	32,900	2165	2165									
7-5021-05	バイオハザードバッグ 81×91cm バイオハザードマーク無し 1袋(100枚入) F13162-0005	39,800	41,200	2165	2165									
7-5021-07	バイオハザードバッグ用オーケーレープクリップ 1袋(100個入) L131900100	6,260	6,530	2165	2165									
7-5438-01	緑色 7号 箱入り MK-G01	3,300	3,060											291
7-5438-02	緑色 7号 フラット MK-G02	4,180	6,060											291
7-5440-01	折用模造(新緑) 5分巻上 MK-GB5	5,700	7,240											291
7-5443-01	折用模造(新緑) 5分巻下 MK-SB5	2,800	4,210											291
7-5443-02	折用模造(新緑) 6分巻上 MK-SB6	3,800	4,790											291
7-5443-03	折用模造(新緑) 7分巻下 MK-SB7	4,600	5,480											291
7-5445-01	トイマト(麻省マット) TT-MAT	5,280	5,500											292
7-546-01	ステンレスワゴン 手摺無し 400×300×800mm TE-400	39,000	40,000											102
7-546-02	ステンレスワゴン 手摺有り 514×300×800mm TE-400HD	42,000	43,000											102
7-546-03	ステンレスワゴン 手摺無し 600×400×800mm TE-600	46,000	47,000											102
7-546-04	ステンレスワゴン 手摺有り 714×400×800mm TE-600HD	48,000	49,000											102
7-546-05	ステンレスワゴン 手摺無し 700×500×800mm TE-700	54,000	55,000											102
7-546-06	ステンレスワゴン 手摺有り 814×500×800mm TE-700HD	56,000	57,000											102
7-646-01	クリンルーム用チェア KC-756NL BK	61,300	63,800	2400	2400									
7-6492-01	ワークサンダル リグザック オフホワイト 22.0-22.5cm RW1014	6,350	7,260											2031
7-6492-02	ワークサンダル リグザック オフホワイト 23.0-23.5cm RW1014	6,350	7,260											2031
7-6492-03	ワークサンダル リグザック オフホワイト 24.0-24.5cm RW1014	6,350	7,260											2031
7-6493-01	ワークサンダル リグザック ブラック 22.0-22.5cm RW1014	6,350	7,260											2031
7-6493-02	ワークサンダル リグザック ブラック 23.0-23.5cm RW1014	6,350	7,260											2031
7-6493-03	ワークサンダル リグザック ブラック 24.0-24.5cm RW1014	6,350	7,260											2031
7-6630-01	ベシレガードノーマル ノーマル	3,160	3,300											224
7-6630-02	ベシレガードラージ	3,600	3,800											224
7-6757-01	オキシトウルー(A)(OTA) 成人用センサーセット 1020112001-SC	98,500	125,000											727
7-6757-02	オキシトウルー(A)(OTA) 幼児用センサーセット 1020112001-SCP	98,500	125,000											727
7-6873-11	簡易ベッド(ベンチ アルミ&ベッドII)	16,800	18,000											548
7-6873-12	簡易ベッド(ベンチ アルミ&ベッドワイドII)	18,500	20,000											548
7-7185-01	2wayトートバッグ ブラック KZN901-15 フリー	8,800	9,700											932
7-7185-02	2wayトートバッグ ネイビー KZN901-18 フリー	8,800	9,700											932
7-7224-01	鼻水吸引器ベベキュア bebecure 本体・ローズピンク	27,000	29,000											1166
7-7224-02	鼻水吸引器ベベキュア bebecure 本体・スマートグレー	27,000	29,000											1166
7-7224-12	鼻水吸引器ベベキュア bebecure 専用バッテリー	9,350	10,100											1166
7-7224-31	鼻水吸引器ベベキュア bebecure 充電器セット	12,620	13,620											1166
7-7261-01	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト S 980-10 S	6,600	7,000											2007
7-7261-02	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト M 980-10 M	6,600	7,000											2007
7-7261-03	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト L 980-10 L	6,600	7,000											2007
7-7261-04	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト LL 980-10 LL	6,600	7,000											2007
7-7261-05	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト 3L 980-10 3L	6,600	7,000											2007
7-7261-06	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ホワイト 4L 980-10 4L	6,600	7,000											2007
7-7262-01	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ピンク S 980-13 S	6,600	7,000											2007
7-7262-02	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ピンク M 980-13 M	6,600	7,000											2007
7-7262-03	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ピンク L 980-13 L	6,600	7,000											2007
7-7262-04	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ピンク LL 980-13 LL	6,600	7,000											2007
7-7262-05	動物裁断シリーズ レディースジャケット(半袖) ホワイト×ピンク 3L 980-13 3L	6,600												

品番	品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビ&2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビーイング ページ	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ2025 頁
7-7268-01	動物養育シリーズ レジスタジャケット(半袖) ネイビー×プラム S 850-48 S	6,600	7,000											
7-7268-02	動物養育シリーズ レジスタジャケット(半袖) ネイビー×プラム M 980-48 M	6,600	7,000											
7-7268-03	動物養育シリーズ レジスタジャケット(半袖) ネイビー×プラム L 980-48 L	6,600	7,000											
7-7268-04	動物養育シリーズ レジスタジャケット(半袖) ネイビー×プラム LL 980-48 LL	6,600	7,000											
7-7268-05	動物養育シリーズ レジスタジャケット(半袖) ネイビー×プラム 3L 980-48 3L	6,600	7,000											
7-7268-06	動物養育シリーズ レジスタジャケット(半袖) ネイビー×プラム 4L 980-48 4L	6,600	7,000											
7-7269-01	レディスラックス 動物養育シリーズ ホワイト S 850-40 S	5,400	5,600											
7-7269-02	レディスラックス 動物養育シリーズ ホワイト M 850-40 M	5,400	5,600											
7-7269-03	レディスラックス 動物養育シリーズ ホワイト L 850-40 L	5,400	5,600											
7-7269-04	レディスラックス 動物養育シリーズ ホワイト LL 850-40 LL	5,400	5,600											
7-7269-05	レディスラックス 動物養育シリーズ ホワイト 3L 850-40 3L	5,400	5,600											
7-7269-06	レディスラックス 動物養育シリーズ ホワイト 4L 850-40 4L	5,400	5,600											
7-7269-07	レディスラックス 動物養育シリーズ ホワイト 5L 850-40 5L	5,400	5,600											
7-7270-01	レディスラックス 動物養育シリーズ ピンク S 850-43 S	5,400	5,600											
7-7270-02	レディスラックス 動物養育シリーズ ピンク M 850-43 M	5,400	5,600											
7-7270-03	レディスラックス 動物養育シリーズ ピンク L 850-43 L	5,400	5,600											
7-7270-04	レディスラックス 動物養育シリーズ ピンク LL 850-43 LL	5,400	5,600											
7-7270-05	レディスラックス 動物養育シリーズ ピンク 3L 850-43 3L	5,400	5,600											
7-7270-06	レディスラックス 動物養育シリーズ ピンク 4L 850-43 4L	5,400	5,600											
7-7270-07	レディスラックス 動物養育シリーズ ピンク 5L 850-43 5L	5,400	5,600											
7-7271-01	レディスラックス 動物養育シリーズ オレンジ S 850-44 S	5,400	5,600											
7-7271-02	レディスラックス 動物養育シリーズ オレンジ M 850-44 M	5,400	5,600											
7-7271-03	レディスラックス 動物養育シリーズ オレンジ L 850-44 L	5,400	5,600											
7-7271-04	レディスラックス 動物養育シリーズ オレンジ LL 850-44 LL	5,400	5,600											
7-7271-05	レディスラックス 動物養育シリーズ オレンジ 3L 850-44 3L	5,400	5,600											
7-7271-06	レディスラックス 動物養育シリーズ オレンジ 4L 850-44 4L	5,400	5,600											
7-7271-07	レディスラックス 動物養育シリーズ オレンジ 5L 850-44 5L	5,400	5,600											
7-7272-01	レディスラックス 動物養育シリーズ プラム S 850-45 S	5,400	5,600											
7-7272-02	レディスラックス 動物養育シリーズ プラム M 850-45 M	5,400	5,600											
7-7272-03	レディスラックス 動物養育シリーズ プラム L 850-45 L	5,400	5,600											
7-7272-04	レディスラックス 動物養育シリーズ プラム LL 850-45 LL	5,400	5,600											
7-7272-05	レディスラックス 動物養育シリーズ プラム 3L 850-45 3L	5,400	5,600											
7-7272-06	レディスラックス 動物養育シリーズ プラム 4L 850-45 4L	5,400	5,600											
7-7272-07	レディスラックス 動物養育シリーズ プラム 5L 850-45 5L	5,400	5,600											
7-7273-01	レディスラックス 動物養育シリーズ ネイビー S 850-48 S	5,400	5,600											
7-7273-02	レディスラックス 動物養育シリーズ ネイビー M 850-48 M	5,400	5,600											
7-7273-03	レディスラックス 動物養育シリーズ ネイビー L 850-48 L	5,400	5,600											
7-7273-04	レディスラックス 動物養育シリーズ ネイビー LL 850-48 LL	5,400	5,600											
7-7273-05	レディスラックス 動物養育シリーズ ネイビー 3L 850-48 3L	5,400	5,600											
7-7273-06	レディスラックス 動物養育シリーズ ネイビー 4L 850-48 4L	5,400	5,600											
7-7273-07	レディスラックス 動物養育シリーズ ネイビー 5L 850-48 5L	5,400	5,600											
7-7409-01	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 22.0cm APK188-50 22.0cm	5,800	6,400											2029
7-7409-02	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 22.5cm APK188-50 22.5cm	5,800	6,400											2029
7-7409-03	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 23.0cm APK188-50 23.0cm	5,800	6,400											2029
7-7409-04	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 23.5cm APK188-50 23.5cm	5,800	6,400											2029
7-7409-05	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 24.0cm APK188-50 24.0cm	5,800	6,400											2029
7-7409-06	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 24.5cm APK188-50 24.5cm	5,800	6,400											2029
7-7409-07	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 25.0cm APK188-50 25.0cm	5,800	6,400											2029
7-7409-08	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 25.5cm APK188-50 25.5cm	5,800	6,400											2029
7-7409-09	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 26.0cm APK188-50 26.0cm	5,800	6,400											2029
7-7409-10	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 26.5cm APK188-50 26.5cm	5,800	6,400											2029
7-7409-11	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 27.0cm APK188-50 27.0cm	5,800	6,400											2029
7-7409-12	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 28.0cm APK188-50 28.0cm	5,800	6,400											2029
7-7409-13	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 29.0cm APK188-50 29.0cm	5,800	6,400											2029
7-7409-14	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ホワイト 30.0cm APK188-50 30.0cm	5,800	6,400											2029
7-7410-01	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 22.0cm APK188-53 22.0cm	5,800	6,400											2029
7-7410-02	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 22.5cm APK188-53 22.5cm	5,800	6,400											2029
7-7410-03	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 23.0cm APK188-53 23.0cm	5,800	6,400											2029
7-7410-04	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 23.5cm APK188-53 23.5cm	5,800	6,400											2029
7-7410-05	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 24.0cm APK188-53 24.0cm	5,800	6,400											2029
7-7410-06	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 24.5cm APK188-53 24.5cm	5,800	6,400											2029
7-7410-07	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 25.0cm APK188-53 25.0cm	5,800	6,400											2029
7-7410-08	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 25.5cm APK188-53 25.5cm	5,800	6,400											2029
7-7410-09	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 26.0cm APK188-53 26.0cm	5,800	6,400											2029
7-7410-10	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 26.5cm APK188-53 26.5cm	5,800	6,400											2029
7-7410-11	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 27.0cm APK188-53 27.0cm	5,800	6,400											2029
7-7410-12	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ピンク 28.0cm APK188-53 28.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-01	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 22.0cm APK188-58 22.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-02	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 22.5cm APK188-58 22.5cm	5,800	6,400											2029
7-7411-03	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 23.0cm APK188-58 23.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-04	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 23.5cm APK188-58 23.5cm	5,800	6,400											2029
7-7411-05	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 24.0cm APK188-58 24.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-06	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 24.5cm APK188-58 24.5cm	5,800	6,400											2029
7-7411-07	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 25.0cm APK188-58 25.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-08	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 25.5cm APK188-58 25.5cm	5,800	6,400											2029
7-7411-09	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 26.0cm APK188-58 26.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-10	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 26.5cm APK188-58 26.5cm	5,800	6,400											2029
7-7411-11	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 27.0cm APK188-58 27.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-12	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 28.0cm APK188-58 28.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-13	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 29.0cm APK188-58 29.0cm	5,800	6,400											2029
7-7411-14	メディカルシューズ(スリッポンタイプ) ネイビー 30.0cm APK188-58 30.0cm	5,800	6,400											2029
7-752-12	縫合練習キット 交換用透明パッド	16,100	16,800											1243
7-7922-01	カルテワゴン オレンジ TW-40W	93,000	94,000											76
7-7922-02	カルテワゴン ラベンダー TW-40W	93,000	94,000											76
7-7922-03	カルテワゴン グリーン TW-40W	93,000	94,000											76
7-7992-01	ハートフルレーワゴン HW-HL	77,600	78,000											73
7-7992-02	ハートフルレーワゴン HW-SL	99,600	101,000											73
7-7992-03	ハートフルレーワゴン HW-HH	85,900	86,000											73
7-7992-04	ハートフルレーワゴン HW-SH	100,000	101,000											73
7-8367-01	ライトなアルミカルテワゴン 本体	75,000	75,600											76
7-8368-01	ライトなおむつ交換車 本体	98,000	98,700											1920
7-8369-01	ライトな昇降式救急ワゴン 本体	167,000	168,000											939
7-9165-02	ターマレックAS LB60410 1本	2,100	2,200											1679
7-9191-02	PCR検体用ケース(ウーケルタイプ) HEPAフィルターユニット付 TP-1000P	588,000	590,000											696
7-9574-01	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ピンク SS 5023SC-3(SS)	4,800	5,300											2001
7-9574-02	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ピンク S 5023SC-3(S)	4,800	5,300											2001
7-9574-03	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ピンク M 5023SC-3(M)	4,800	5,300											2001
7-9574-04	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ピンク L 5023SC-3(L)	4,800	5,300											2001
7-9574-05	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ピンク LL 5023SC-3(LL)	4,800	5,300											2001
7-9574-06	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ピンク 3L 5023SC-3(3L)	4,800	5,300											2001
7-9574-07	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ピンク 4L 5023SC-3(4L)	4,800	5,300											2001
7-9575-01	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ネイビー SS 5023SC-7(SS)	4,800	5,300											2001
7-9575-02	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ネイビー S 5023SC-7(S)	4,800	5,300											2001
7-9575-03	パンツ(男女兼用・ジャスクラフパンツ)ネイビー M 5023SC-7(M)	4,800	5,300											





2025年3月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニープーズ 2024 頁	欧龍2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	ウェルビーイング パンフ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策力カ ログ2025 頁
9-1106-08	ジアスクラブ CK703-7-4L	6,500	7,200								516			
9-1107-01	ジアスクラブ CK703-11-3S	6,500	7,200								516			
9-1107-02	ジアスクラブ CK703-11-SS	6,500	7,200								516			
9-1107-03	ジアスクラブ CK703-11-S	6,500	7,200								516			
9-1107-04	ジアスクラブ CK703-11-M	6,500	7,200								516			
9-1107-05	ジアスクラブ CK703-11-L	6,500	7,200								516			
9-1107-06	ジアスクラブ CK703-11-LL	6,500	7,200								516			
9-1107-07	ジアスクラブ CK703-11-3L	6,500	7,200								516			
9-1107-08	ジアスクラブ CK703-11-4L	6,500	7,200								516			
9-1108-01	ジアスクラブ CK703-16-3S	6,500	7,200								516			
9-1108-02	ジアスクラブ CK703-16-SS	6,500	7,200								516			
9-1108-03	ジアスクラブ CK703-16-S	6,500	7,200								516			
9-1108-04	ジアスクラブ CK703-16-M	6,500	7,200								516			
9-1108-05	ジアスクラブ CK703-16-L	6,500	7,200								516			
9-1108-06	ジアスクラブ CK703-16-LL	6,500	7,200								516			
9-1108-07	ジアスクラブ CK703-16-3L	6,500	7,200								516			
9-1108-08	ジアスクラブ CK703-16-4L	6,500	7,200								516			
9-1303-01	ステンレスワゴン TED-400	64,000	65,000			102								
9-1303-02	ステンレスワゴン TED-400HD	66,500	67,000			102								
9-1304-01	ステンレスワゴン TED-600	82,000	83,000			102								
9-1304-02	ステンレスワゴン TED-600HD	84,500	85,000			102								
9-1308-01	ステンレスワゴン TED-700	90,000	91,000			102								
9-1308-02	ステンレスワゴン TED-700HD	92,500	93,000			102								
9-1309-01	ステンレスワゴン TE-403	46,000	47,000			102								
9-1309-02	ステンレスワゴン TE-403HD	48,500	49,000			102								
9-1310-01	ステンレスワゴン TE-603	57,000	58,000			102								
9-1310-02	ステンレスワゴン TE-603HD	59,500	60,000			102								
9-1311-01	ステンレスワゴン TE-703	68,000	69,000			102								
9-1311-02	ステンレスワゴン TE-703HD	70,500	71,000			102								
9-5659-01	アジキスタブルリストストラップ青 2314	4,400	4,485	2539	2539									
9-5659-02	アジキスタブルリストストラップ青 2314	4,400	4,440	2539	2539									
9-5660-01	静電気導電性フロアマット 1m×2m 1890	41,700	42,600	2547	2547									
9-5660-02	静電気導電性フロアマット 1m×5m 1890	98,500	101,000	2547	2547									